

PHILIPS

Halogenbrenner

Halogen

28 W (40 W)

G9

Warmweiß

Dimmbar



8727900252873

A
G



Exzellentes, glänzendes Licht

Die Philips Halogenbrenner bieten klares, brillantes Halogenlicht, das Ihre Leuchten ideal ergänzt. Alle Philips Halogen-Produkte sind vollständig dimmbar.

Überragende Lichtqualität

- dimmbar
- Brillantes natürliches Licht

Besonderheiten

dimmbar

Sie können die benötigte Lichtintensität steuern. Diese Halogenlampe von Philips kann mit allen Dimmerarten auf beliebige Lichtintensitäten gedimmt werden, von glänzendem Licht bis hin zu warmem, gemütlichem Schimmern.

Brillantes natürliches Licht



Dieser Philips Halogenbrenner bietet brillantes, natürliches Halogenlicht, das Ihre Leuchten ideal ergänzt.

Daten

Lampeneigenschaften

- Form: Kapsel
- Lampenform: Richtungsunabhängige Kapsel
- Sockel: G9
- Technologie: Halogen
- dimmbar: Ja
- Kolbenausführung: Klar

Lampenabmessungen

- Durchmesser: 13 mm
- Höhe: 45 mm
- Breite: 13 mm

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 2 Jahr
- Lichtstromerhalt: 0.8
- Anzahl der Schaltzyklen: 8.000
- Nennlebensdauer: 2.000

Lichteigenschaften

- Anwendung: Spezielle Anwendung, Akzentuierte Beleuchtung
- Farbwiedergabeindex (CRI): 100
- Farbtemperatur: 2800 K
- Lichtfarben-Kategorie: Warmweiß
- Nomineller Lichtstrom: 350 lm
- Startzeit: 0 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichteistung s
- Ähnlichste Farbtemperatur: 2800 K
- Lichtstrom: 350 lm
- Nennlichtausbeute (Nom): 12,1 lm/W

Stromversorgung

- Leistungsfaktor (Bruchteil): 1

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 1
- Spannung: 230 V
- Energieeffizienz-Label (EEL): G
- Systemleistung: 29 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 29

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 2.000
- Nennlichtstrom: 350 lm
- Nennleistung: 29.0 W

Technische Daten

- Nutzlebensdauer der Lampen: 2.000
- Form: Kapsel
- Farbkoordinate Y: 0,409
- Farbkoordinate X: 0,452
- EPREL-Registrierungsnummer: 423235
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere
- Dimmbar: Ja
- Sockel: G9



Ausstellungsdatum:
2025-08-30
Version: 0.760

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.