



par  Signify

Programme

Livraison rapide

10 jours



La vitesse de la lumière ne peut être accélérée mais nous avons trouvé comment vous la livrer plus rapidement.

quickship

On assiste à une explosion de la complexité des projets et en même temps la livraison rapide devient également de plus en plus importante.

Le programme de livraison rapide en 10 jours de Ledalite inclut toutes nos gammes de luminaires DEL linéaires, encastrés et en saillie à rendement élevé et primés.

Veillez prendre note : puisque des améliorations continues sont apportées à nos produits, Ledalite se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis.

Questions ?

Veillez contacter votre représentant Ledalite

	ModiFly (MF)	FloatPlane (24)	BoldPlay (78)	Sync (74)	Verge (76)
Gamme de produit					
Montage	Suspendu	Suspendu	Suspendu	Suspendu	Suspendu
Temp. de couleur	3000K, 3500K et 4000K				
Plage de lumens	Toutes les plages de lumens offertes (varient selon le produit)				
Distribution	Direct/indirect				
Configurations de câblage*	1 TCP avec gradation (0-10V) • Options disponibles: câblage d'urgence ou pile d'urgence				
Embouts (par défaut)	De série	Sculpté		Plat	Sculpté
Longueurs du module	Toutes les longueurs de modules, modèle autonome ou enfilades continues (varient selon le produit)				

	Jump (12)	TruGroove (29)	Sona (77)	MicroSquare (22)	Chopstick (75)
Gamme de produit					
Montage	Suspendu/ en saillie	Suspendu/ en saillie	Suspendu	Suspendu/ en saillie	Suspendu
Temp. de couleur	3000K, 3500K et 4000K				
Plage de lumens	Toutes les plages de lumens offertes (varient selon le produit)				
Distribution	Direct	Direct, indirect, direct/indirect			Semi-indirect
Configurations de câblage*	1 TCP avec gradation (0-10V) • Options disponibles: câblage d'urgence ou pile d'urgence				
Embouts (par défaut)	Sculpté			Cube solide	Plat
Longueurs du module	Toutes les longueurs de modules, modèle autonome ou enfilades continues (varient selon le produit)				

Exclusions:

- ModiFly et TruGroove : aucune configuration ou enfilade nécessitant des dessins
- Options connectées (SpaceWise, Interact Pro, blanc réglable, alimentation par câble Ethernet)
- Commandes **en attente de relâche** ou **ne pas expédier avant**
- Tous les pilotes et composants non standards ou d'un tiers
- Aucun bloc-batterie n'est offert en 347V

* **Note:** des restrictions de câblage et d'options de sources DEL s'appliquent. Les finis blanc, titane et noir sont offerts. Toutes les optiques standards et les trousseaux d'encastres sont offerts.

Questions ? Veuillez contacter votre représentant Ledalite

	ArcForm (36)	VersaForm (41)	SilkSpace (42) performance et définition
Gamme de produit			
Dimensions	2 pi x 2 pi, 1 pi x 4 pi	2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi, 1 pi x 4 pi	2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi, 1 pi x 4 pi
Temp. de couleur	3000K, 3500K et 4000K		3000K, 3500K et 4000K (toutes les versions) 2700K et 5000K (définition seulement)
Plage de lumens	Toutes les plages de lumens offertes (varient selon le produit)		
Configurations de câblage*	1 TCP avec gradation (0-10V) - Option disponible: pile d'urgence		
Type de plafond			
Profilé en T de série	OUI		
Profilé en T fentes/téguilaire	OUI	Le luminaire est à 5/16 po au-dessus du profilé en T	
Trousses pour cloison sèche	OUI		
Options	Faisceaux de câbles flexibles de 6 pi préinstallés		

	PureFX (94)	Vectra (97)	Shine (33)
Gamme de produit			
Dimensions	2 pi x 2 pi, 1 pi x 4 pi	2 pi x 2 pi, 1 pi x 4 pi	2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi, 1 pi x 4 pi
Temp. de couleur	3000K, 3500K et 4000K		2700K, 3000K, 3500K, 4000K et 5000K
Plage de lumens	Toutes les plages de lumens offertes (varient selon le produit)		
Configurations de câblage*	1 TCP avec gradation (0-10V) - Option disponible: pile d'urgence		
Type de plafond			
Profilé en T de série	OUI		
Profilé en T fentes/téguilaire	OUI	Le luminaire est à 5/16 po au-dessus de la partie inférieure du profilé en T	
Trousses pour cloison sèche	OUI		
Options	Faisceaux de câbles flexibles de 6 pi préinstallés		

Exclusions :

- Tous les pilotes et composants non standards ou d'un tiers
- Options connectées (SpaceWise, Interact Pro, blanc réglable, alimentation par câble Ethernet)
- Aucun bloc-batterie n'est offert en 347V
- Commandes **en attente de relâche** ou **ne pas expédier avant**
- Versions à montage en saillie
- Boîtiers Chicago
- Boîtiers à retour d'air

***Note :** des restrictions de câblage et d'options de sources DEL s'appliquent. **Questions ? Veuillez contacter votre représentant Ledalite**

Linéaire encastré, pour corniche et périmètre DEL

Limite de 500 pieds linéaires par relâche

	TruGroove encastré (39)	TruGroove Micro encastré (23)	TruGroove périmètre (49)	TruGroove pour corniche (TC)
Gamme de produit				
Montage	Linéaire encastré	Linéaire encastré	Périmètre	Pour corniche
Temp. de couleur	3 000K, 3 500K et 4 000K			
Plage de lumens	Toutes les plages de lumens offertes (varient selon le produit)			
Distribution	Symétrique/asymétrique		Ambiant/rasant	Focus/Fill
Longueurs du module	Les longueurs d'enfilade sont de 2 à 20 pi en incréments de 2 pi			Toutes les longueurs en incréments de 6 pi débutant à 2 pi
Configurations de câblage*	1 TCP avec gradation (0-10V) Options disponibles : câblage d'urgence ou pile d'urgence			

Exclusions :

- Commandes **en attente de relâche** ou **ne pas expédier avant**
 - Aucun bloc-batterie n'est offert en 347V
 - Tous les pilotes et composants non standards ou d'un tiers
 - TruGroove encastré Micro (23) non offert en longueur de 2 pi asymétrique
 - Aucune configuration ou enfilade nécessitant des dessins
 - TruGroove pour corniche (TC) 6 000 lm/4 pi non offert avec les options d'IRC de 90
 - Raccordement coupe-fil pour les circuits supplémentaires
 - Options connectées (SpaceWise, Interact Pro, blanc réglable, alimentation par câble Ethernet)
 - Boîtiers Chicago
- *Note :** des restrictions de câblage et d'options de sources DEL s'appliquent. **Questions ? Veuillez contacter votre représentant Ledalite**

L'information est actuelle en janvier 2020 – Pour toutes les mises à jour continues veuillez vérifier sur ledalite.com.

L'information présentée dans ce document ne constitue pas une offre commerciale et ne fait pas partie d'une soumission ou d'un contrat.

