LA PERFORMANCE LED POUR LES INSTALLATEURS NATIONAUX

MAZDA+

CONÇU EXCLUSIVEMENT POUR LES INSTALLATEURS NATIONAUX

Armatures industrielles

Panels

Etanches

LA PERFORMANCE LED POUR LES INSTALLATEURS NATIONAUX.

Répondre aux besoins des clients d'un éclairage de qualité, fiable, tout en restant abordable, a longtemps été un défi. C'est désormais possible avec MAZDA+. MAZDA+ propose un portefeuille de solutions d'éclairage robustes, avec des fonctionnalités qui établissent un standard clair sur le marché.

Une qualité reconnue

La marque MAZDA est réputée pour sa qualité et sa fiabilité depuis 1894. Nos solutions d'éclairage robustes MAZDA+ reposent sur des décennies d'expérience dans l'éclairage et se déclinent en différentes gammes de produits pour différentes applications. Des plateaux de bureaux aux installations logistiques et industrielles, elles offrent une excellente qualité de lumière, des économies d'énergie et un remarquable rapport qualité-prix. Toujours avec une garantie de 5 ans. Cela vous permet d'offrir à vos clients des solutions de haute qualité, durables, dans le respect de leur budget.

Une différence significative

Nous avons conçu notre gamme en utilisant les dernières technologies LED. Cela se traduit par un avantage significatif par rapport à d'autres acteurs du marché. MAZDA+ propose des solutions d'éclairage offrant 50 000 heures de durée de vie. Ainsi, vous pouvez garantir à vos clients d'excellentes performances et une efficacité de leur installation d'éclairage sur le long terme, avec des économies d'énergie instantanées.

La gamme MAZDA+ offre différents choix de dimensions, de flux, de faisceau. Cela permet à vos clients de créer l'ambiance parfaite pour chaque espace. Et si vous avez besoin d'un produit très rapidement ? Nos produits sont toujours en stock, prêts à être fournis par livraison rapide. Pratique.

Découvrez MAZDA+. Conçu pour vous apporter la performance. Elaboré exclusivement pour les installateurs professionnels.

L'expertise Eclairage depuis 1894.

MAZDA est reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits depuis 1894. Nos solutions d'éclairage reposent sur des décennies d'expérience dans le secteur de l'éclairage.

- Des produits performants
- Une durée de vie de 50 000 heures
- Une qualité d'éclairage remarquable
- Jusqu'à 85% d'économies d'énergie par rapport aux solutions d'éclairage conventionnelles

ARMATURES INDUSTRIELLES

Vous souhaitez installer des solutions d'éclairage dans des entrepôts, des zones de production ou des grandes surfaces de distribution ? Alors, l'armature MAZDA+ est le choix fiable. Pour les applications industrielles, logistiques et commerciales, elle offre un haut niveau d'éclairement économe en énergie.

Produit	Schémas dimensionnels	Informations photométriques

ARMATURE PETIT MODELE 14 000 LM

MAZDA+ BY009P LED140S/840 PSU WB





ARMATURE MOYEN MODELE 21 000 LM

MAZDA+ BY009P LED210S/840 PSU WB





ARMATURE GRAND MODELE 28 000 LM

MAZDA+ BY009P LED280S/840 PSU WB





Description produit	Flux	Durée de vie	Efficacité (±10 %)	IRC	Température de couleur	IP	IK	Risque photobiologique	Driver	Garantie	Codes
	lm		lm/W		K					ans	
Version petit modèle											
MAZDA+ BY009P 140S/840 PSU WB	14 000	50 kh L80	min 130	80	4000	IP65	IK07	RG0	PSU	5	530614 00
Version moyen modèle											
MAZDA+ BY009P 210S/840 PSU WB	21 000	50 kh L80	min 130	80	4000	IP65	IK07	RG0	PSU	5	530621 00
Version grand modèle											
MAZDA+ BY009P 280S/840 PSU WB	28 000	50 kh L80	min 130	80	4000	IP65	IK07	RG0	PSU	5	530638 00

Codes des accessoires de fixation : se référer à la fiche technique

PANELS

Vous cherchez des solutions d'éclairage pour les faux-plafonds ? Nos panels encastrés sont une option lumineuse économe en énergie pour les bureaux et les applications industrielles. Ils existent en trois tailles (60x60 cm, 67x67 cm et 30x120 cm), sont disponibles en versions gradables et non gradables, ainsi qu'en UGR19 et 22.

Produit	Schémas dimensionnels	Informations photométriques

PANEL UGR19 1200X300

MAZDA+ RC009B 34S/840 PSU W30L120 OC





PANEL UGR19 1200X300 DALI

MAZDA+ RC009B 34S/840 PSD W30L120 OC

Fonctionne en Touch and Dim





PANEL UGR19 600X600

MAZDA+ RC009B 34S/840 PSU W60L60 OC





PANEL UGR19 600X600 DALI

MAZDA+ RC009B 34S/840 PSD W60L60 OC

Fonctionne en Touch and Dim





Produit	Schémas dimensionnels	Informations photométriques

PANEL UGR19 675X675 DALI

nouveau

MAZDA+ RC009B 36S/840 PSD W67L67 OC SC

Fonctionne en Touch and Dim





PANEL UGR22 1200X300

MAZDA+ RC009B 34S/840 PSU W30L120 NOC





PANEL UGR22 600X600

MAZDA+ RC009B 34S/840 PSU W60L60 NOC





Description produit	Flux	Durée de vie	Efficacité (±10 %)	IRC	Température de couleur	IP	IK	Risque photo-biologique	UGR	Driver	Garantie	Codes
	lm		lm/W		K						ans	
Versions 600 x 600 mm												
MAZDA+ RC009B 34S/840 PSU W60L60 OC	3400	50 kh L70	100	80	4000	IP20	IK02	RG0	19	PSU	5	530676 99
MAZDA+ RC009B 34S/840 PSU W60L60 NOC	3400	50 kh L70	100	80	4000	IP20	IK02	RG0	22	PSU	5	530683 99
MAZDA+ RC009B 34S/840 PSD W60L60 OC	3400	50 kh L70	100	80	4000	IP20	IK02	RG0	19	PSD	5	530690 99
Version 675 x 675 mm												
MAZDA+ RC009B 36S/840 PSD W67L67 OC SC	3600	50 kh L80	120	80	4000	IP20	IK02	RG0	19	PSD	5	543041 99
Versions 300 x 1200 mm												
MAZDA+ RC009B 34S/840 PSU W30L120 OC	3400	50 kh L70	100	80	4000	IP20	IK02	RG0	19	PSU	5	530706 99
MAZDA+ RC009B 34S/840 PSU W30L120 NOC	3400	50 kh L70	100	80	4000	IP20	IK02	RG0	22	PSU	5	530713 99
MAZDA+ RC009B 34S/840 PSD W30L120 OC	3400	50 kh L70	100	80	4000	IP20	IK02	RG0	19	PSD	5	530720 99

Codes des accessoires de fixation : se référer à la fiche technique

ETANCHES

Vous cherchez un éclairage de haute qualité adapté à un environnement exigeant ? C'est la solution idéale pour les applications extérieures et industrielles, où les solutions étanches sont indispensables. Robuste, lumineux et économe en énergie, l'étanche MAZDA+ est également disponible en version câblage traversant.

Produit	Schémas dimensionnels	Informations photométriques

ETANCHE 1200MM

MAZDA+ WT009C LED36S/840 PSU L1200





ETANCHE 1200MM CÂBLAGE TRAVERSANT

MAZDA+ WT009C LED36S/840 PSU L1200 TW1





ETANCHE 1500MM

MAZDA+ WT009C LED56S/840 PSU L1500





Produit	Schémas dimensionnels	Informations photométriques

ETANCHE 1500MM CÂBLAGE TRAVERSANT

MAZDA+ WT009C LED56S/840 PSU L1500 TW1





ETANCHE 1500MM 7400 LM

MAZDA+ WT009C LED74S/840 PSU L1500





Description produit	Flux	Durée de vie	Efficacité (±10 %)	IRC	Température de couleur	IP	IK	Driver	Garantie	Codes
	lm		lm/W		K				ans	
Versions 1200 mm										
MAZDA+ WT009C LED36S/840 PSU L1200	3600	50 kh L70	120	80	4000	IP65	IK08	PSU	5	529908 99
MAZDA+ WT009C LED36S/840 PSU L1200 TW1	3600	50 kh L70	120	80	4000	IP65	IK08	PSU	5	529915 99
Versions 1500 mm										
MAZDA+ WT009C LED56S/840 PSU L1500	5600	50 kh L70	120	80	4000	IP65	IK08	PSU	5	529922 99
MAZDA+ WT009C LED56S/840 PSU L1500 TW1	5600	50 kh L70	120	80	4000	IP65	IK08	PSU	5	529939 99
MAZDA+ WT009C LED74S/840 PSU L1500	7400	50 kh L70	120	80	4000	IP65	IK08	PSU	5	529946 99

Since 1894
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN, LÀ OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN
MAZDA +

Pour en savoir plus : WWW.MAZDALIGHTING.COM/PLUS

SIGNIFY FRANCE
33 RUE DE VERDUN - CS 60019 - 92156 SURESNES CEDEX
SAS AU CAPITAL DE 195 990 000 EUROS
RCS NANTERRE 402 805 527

Crédit photo : AdobeStock : ©auremar, ©justocker, ©Andrey Popov, ©stockbusters, ©Tomasz Zajda

© 2022 Signify Holding. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale est interdite sans l'accord écrit préalable du titulaire du droit d'auteur. L'information présentée dans ce document ne participe d'aucun devis ou contrat. Elle est réputée être exacte et fiable et peut être modifiée sans notification. L'éditeur décline toute responsabilité à raison de son utilisation. Sa publication ne confère aucun droit d'utilisation sur un quelconque brevet ou autre titre de propriété industrielle ou intellectuelle, quel qu'il soit.

Mars 2022 - Code : 119135

MAZDA+