

LED FLAMMES & SPHÉRIQUES

LAMPES



15 000h



Non gradable



Garantie



E14



E27
Versions
sphériques

Désignation	Flux	Conso.	Efficacité Lumineuse	Température de couleur	Dimensions	Classe énerg.	Code
	lm	W	Lm/W	K	mm		
LED Flammes dépolies							
MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND	250	3	83	2700	35x106		54137200
MZD LED 60W B35 E14 827 ND	806	8	100	2700	38x114		54131000
LED Flammes claires							
MZD LEDCLA 40W B35 E14 840 CL ND	470	4.3	109	4000	35 x 97		16398000
LED Sphériques							
MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND	250	2.8	89	2700	45x88		54253900
MZD LED 40W P45 E14 WW FR ND	470	4.9	85	2700	45x84		54322200
MZD LED 40W P45 E27 WW FR ND	470	4.9	85	2700	45x79		54300000