

# MAZDA Apliques LED

## Descrição do Produto

Os Apliques da Mazda LED irão permitir-lhe criar um ambiente luminoso graças ao seu design integrado e elegante.

Para aplicações em corredores de escritórios, lojas, salas de aula, cozinhas, hotéis.

A duração de vida das luminárias LED é muito maior do que a de uma luminária convencional. São uma alternativa mais eficiente e que lhe permitirá alcançar uma poupança de energia de até 80% .



## Dados Técnicos

Produto	MAZDA WL007C LED14S/740 PSU OVL WH	MAZDA WL007C LED13S/740 PSU RND MDU WH
12NC / EOC	911401800880 / 33808899	911401800780 / 33807199
Fluxo Luminoso (lm)	1400	1300
Consumo Energético (W)	15	15
Eficiência do sistema	93	87
Temperatura da cor (K)	4000K	4000K
IP	IP65 / IK06	IP54 / IK06
I.R.C.	70	70
Vida	25.000 hrs (L70 B50) Ta 25°C	25.000 hrs (L70 B50) Ta 25°C
Classe (I/II)	Classe II	Classe II
Controlo de presença	No	Si
Factor Potência	0,9	0,9
Voltagem e Frequência	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Gama de temperaturas	-10°C a +45°C	-10°C a +45°C
Conexão e Driver	Driver Interno	Driver Interno
Cor (RAL Code)	RAL9003	RAL9003
Garantía	2 Anos	2 Anos
Regulação	CE/ ENEC/ EMC IEC60598	CE/ ENEC/ EMC IEC60598