


MAZDA Painel NOC RC007B

Descrição do Produto

Os painéis LED MAZDA permitem-lhe criar um ambiente luminoso graças ao seu design integrado e elegante.

Para aplicações em escritórios, lojas, salas de aula, cozinhas, hotéis.

A duração de vida dos painéis LED é muito maior do que a de uma luminária convencional. São uma alternativa mais eficiente e que lhe permitirá alcançar uma poupança de energia de até 60% .



Dados Técnicos

Produto	RC007B LED12S/840 PSU W30L30 NOC RC007B LED32S/840 PSU W60L60 NOC	
12NC / EOC	911401801380 / 34019799	911401801280 / 34018099
Fluxo Luminoso (lm)	1200	3200
Consumo Energético (W)	14W	36W
Eficiência do Sistema	>85lm/ w	>85lm/ w
Temperatura da cor (K)	4000K	4000K
IP	IP20 IK02	IP20 IK02
I.R.C.	≥80	≥80
Vida	30.000 hrs (L70 B50) Ta 25°C	30.000 hrs (L70 B50) Ta 25°C
Classe (I/II)	Classe II	Classe II
Dimensões (mm)	295x295x34	595x595x34
Factor Potência	>0.9	>0.9
Voltagem e Frequência	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
Gama de temperaturas	-10°C a +45°C	-10°C a +45°C
Conexão e Driver	Driver Interno	Driver Interno
Cor (RAL Code)	RAL9003	RAL9003
Garantia	2 Anos	2 Anos
Regulação	CE/ ENEC/EMC IEC60598	CE/ ENEC/EMC IEC60598