

MAZDA Panel NOC RC007B

Descripción de Producto

Los paneles LED MAZDA te permitirán crear un ambiente muy luminoso gracias a su diseño integrado y elegante.

Para aplicaciones en oficinas, comercios, aulas, cocinas, hoteles.

La duración de los paneles LED es mucho mayor que la de una luminaria convencionales, son una alternativa mucho más ecológica que además te ayudara a conseguir hasta un ahorro energético de hasta un 60%.



Datos Técnicos

Producto	RC007B LED12S/840 PSU W30L30 NOC RC007B LED32S/840 PSU W60L60 NOC	
12NC / EOC	911401801380 / 34019799	911401801280 / 34018099
Flujo Luminoso (lm)	1200	3200
Consumo Energético (W)	14W	36W
Eficacia del Sistema	>85lm/ w	>85lm/ w
Temperatura de Color (K)	4000K	4000K
IP	IP20 IK02	IP20 IK02
I.R.C.	≥80	≥80
Vida	30.000 hrs (L70 B50) Ta 25°C	30.000 hrs (L70 B50) Ta 25°C
Clase (I/II)	Clase II	Clase II
Dimensiones (mm)	295x295x34	595x595x34
Factor Potencia	>0.9	>0.9
Voltaje y Frecuencia	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
Rango Temperatura	-10°C a +45°C	-10°C a +45°C
Conexión y Driver	Driver Interno	Driver Interno
Color (RAL Code)	RAL9003	RAL9003
Garantía	2 Años	2 Años
Regulación	CE/ ENEC/EMC IEC60598	CE/ ENEC/EMC IEC60598