

PHILIPS

Ledinaire

All-in



Uutta: Philips Ledinaire All-in


Kaikki tarvittava yhdessä valaisimessa

Philips Ledinaire All-in -valaisimet yhdistävät jopa kuusi tuotetta yhteen, sillä yhdessä valaisimessa on jopa kolme värilämpötilavaihtoehtoa ja kaksi valovirtavaihtoehtoa. Asentaminen on helppoa pyöräytettävällä pikaliittimellä. Nauti äärimmäisestä helppoudesta ja joustavuudesta asennuspaikalla – yhtä kätevää kuin kytkimestä kääntäminen.

Nämä Philips Ledinaire -tuoteperheen uusimmat tulokkaat ovat monikäyttöisiä ja sopivat siten sekä uudisrakentamiseen että remonttikohteisiin.

Näin se toimii

- Valovirtaa ja/tai värilämpötilaa voidaan säätää dip-kytkimen avulla.¹
- Multi ColorTemperature: värilämpötilavaihtoehtoja 2 700–6 500 K¹
- Multi Lumen: valovirtavaihtoehtoja 1 100–6 800 lm¹



Hyödyt



Ei enää vaikeita valintoja

Riski valita väärä valaisin on pienempi, sillä valaisin voidaan räätälöidä paikan päällä valaistusvaatimusten mukaiseksi.



Helppo asentaa

Nauti nopeasta asennuksesta pikaliittimien ansiosta.



Täydellinen remonttikohteisiin

Valitse oikea valaistusasetus paikan päällä valaisimia asennettaessa tai säädä asetusta asennuksen jälkeen asiakkaan mieltymysten mukaan.



Taattua Philips-laatua

All in -valaisimet täyttävät korkeimmat standardimme, joten mielenrauha on taattu. Ja tyytyväiset asiakkaat.



Paikalliset avustukset voivat lisätä energiatehokkaan valaistuksen houkuttelevuutta asiakkaillesi entisestään. Lue lisää tästä edusta osoitteessa [Päivitä perinteinen valaistuksesi Philips LEDiin | Philips lighting](#).

¹Tuotteesta riippuen

Helppous kuuluu hintaan

- Tavallista lyhyempi huoltoväli: käyttöikä on 50 000 tuntia (L70 tai L65)¹
- Viiden vuoden takuu²
- Valotehokkuus jopa 120 lm/W, mikä säästää huomattavasti energiaa
- Nopea ja helppo asennus pikaliittimen ansiosta
- Taattua Philips-laatua



Ledinare All-in -paneeli. 3-in-1-tuotekoodit.



Tuotenimi	Valovirta	Väriämpötila (vaihdeettava)	Sähkönúmero	12NC
	lm	K		
RC066B 34_36S/830_40 PSU W62L62 OC			-	911401877185
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	3400 (3000K)	3000/3500/4000	4151426	911401877285
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	3600 (3500K)		4151425	911401877385
RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	3600 (4000K)		4151427	911401877485
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC			4151428	911401877585

Ledinare SlimDownlight All-in -alasvalo. 3-in-1-tuotekoodit.



Tuotenimi	Valovirta	Väriämpötila (vaihdeettava)	Sähkönúmero	12NC
	lm	K		
DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	1200		-	929003251332
DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	2000	3000/4000/6500	-	929003251432
DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	1200		4151432	929004083532
DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	2000		4151433	929004083632

Ledinare Wall-mounted All-in, seinä- ja kattoasennettava yleisvalaisin. 6-in-1-tuotekoodit.



Tuotenimi	Valovirta (vaihdeettava)	Väriämpötila (vaihdeettava)	Sähkönúmero	12NC
	lm	K		
WL070V LED11_17S/830_835_840	1100/1700	3000/3500/4000	4151407	911401833985

Ledinaire waterproof All-in. 2-in-1-tuotekoodit.



Tuotenimi	Valovirta (vaihdeettava)	Väriämpötila	Sähkönúmero	12NC
	lm	K		
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	2900/4800	4000	-	911401815185
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	4100/6800	4000	-	911401815285
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	2900/4800	4000	-	911401815385
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	4100/6800	4000	-	911401815485

¹Tuotteesta riippuen

²Huoltoehdot löytyvät osoitteesta [Erikoisvalaistus – takuut | Philips lighting](#)

³Saatavilla vain Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Sisältää 2 m C-tyyppin pikaliittimen

Ledinaire All-in Spot suunnattava kohdevalaisin. 3-in-1-tuotekoodit.



Tuotenimi	Valovirta	Väriämpötila (vaihdeettava)	Sähk6numero	12NC
	lm	K		
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	550	2700/3000/ 4000	4151376	929003322502
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	550		4151377	929003322602
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	550		4151430	929003322702
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	550		4151431	929003322802

Ledinaire floodlight All-in valonheitin. 3-in-1-tuotekoodit.



Tuotenimi	Valovirta	Väriämpötila (vaihdeettava)	Sähk6nu- mero	12NC
	lm	K		
BVP167 LED12/830_40_65 DOB 10W SWB	1100 (3000K) 1200 (4000/6500K)	3000/ 4000/ 6500	4517388	911401871386
BVP167 LED24/830_40_65 DOB 20W SWB	2200 (3000K) 2400 (4000/6500K)		4517389	911401872386
BVP167 LED36/830_40_65 DOB 30W SWB	3300 (3000K) 3600 (4000/6500K)		4542201	911401873386
BVP167 LED60/830_40_65 DOB 50W SWB	5500 (3000K) 6000 (4000/6500K)		4517391	911401874386
BVP167 LED84/830_40_65 DOB 70W SWB	7700 (3000K) 8400 (4000/6500K)		4517392	911401875386
BVP169 LED120/830_40_65 DOB 100W SWB	11000 (3000K) 12000 (4000/6500K)		4517393	911401876386
BVP169 LED180/830_40_65 DOB 150W SWB	16500 (3000K) 18000 (4000/6500K)		4517394	911401877386
BVP169 LED240/830_40_65 DOB 200W SWB	22000 (3000K) 24000 (4000/6500K)		4517395	911401878386
BVP167 LED73/830_40_65 DOB 65W AWB	7000 (3000K) 7350 (4000/6500K)		4542202	911401883386
BVP169 LED105/830_40_65 DOB 90W AWB	10000 (3000K) 10500 (4000/6500K)		4542203	911401884386
BVP169 LED157/830_40_65 DOB 135W AWB	15000 (3000K) 15750 (4000/6500K)		4542204	911401885386
BVP169 LED210/830_40_65 DOB 180W AWB	20000 (3000K) 21000 (4000/6500K)		4542205	911401886386
BVP167 LED12/830_40_65 DOB 10W SWB MDU	1100 (3000K) 1200 (4000/6500K)		4517396	911401891386
BVP167 LED24/830_40_65 DOB 20W SWB MDU	2200 (3000K) 2400 (4000/6500K)		4517397	911401892386
BVP167 LED36/830_40_65 DOB 30W SWB MDU	3300 (3000K) 3600 (4000/6500K)		4517398	911401893386
BVP167 LED60/830_40_65 DOB 50W SWB MDU	5500 (3000K) 6000 (4000/6500K)		4517399	911401894386



Taattua
laatua



Luotettava



Vastinetta
rahoille

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään.
Kaikki muut tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta. Huomaa, että tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toiminista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta.



Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.