



## Ecofit LEDtube EM/Mains

	Codice prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo consigliato*
	ECOFIT18840 ECOFIT18865	Tubo Ecofit vetro, potenza 8watt, temperatura di colore 4000/6500 kelvin, lunghezza 600mm	€ 2,09
	ECOFIT36840 ECOFIT36865	Tubo Ecofit vetro, potenza 16watt, temperatura di colore 4000/6500 kelvin, lunghezza 1200mm	€ 2,51
	ECOFIT58840 ECOFIT58865	Tubo Ecofit vetro, potenza 19.5watt, temperatura di colore 4000/6500 kelvin, lunghezza 1500mm	€ 3,35

## Ledinaire Stagna

	Codice prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo consigliato*
	96381899	Stagna WT065C Generazione 3, flusso luminoso 1800, temperatura di colore 4000 kelvin, lunghezza 600mm	€ 27,00
	96382599 96383299	Stagna WT065C Generazione 3, flusso luminoso 2400/4800, temperatura di colore 4000 kelvin, lunghezza 1200mm	€ 33,00
	96384999 96385699	Stagna WT065C Generazione 3, flusso luminoso 3500/6800, temperatura di colore 4000 kelvin, lunghezza 1500mm	€ 36,00
	96386399	Stagna WT065C Generazione 3, flusso luminoso 7400, temperatura di colore 4000 kelvin, lunghezza 1500mm	€ 40,00
	95819799 95818099	Stagna WT065C Generazione 3, flusso luminoso 8800/9800, temperatura di colore 4000 kelvin, lunghezza 1500mm	€ 51,00

## CoreLine Malaga LED

	Codice prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo consigliato*
	99816800	Armatura stradale piccola BRP101, flusso luminoso 3054 lumen, temperatura colore 4000 kelvin, distribuzione del flusso II classe di isolamento	€ 89,00
	99818200	Armatura stradale grande BRP102, flusso luminoso 4600 lumen, temperatura colore 4000 kelvin, distribuzione del flusso II classe di isolamento	€ 104,00
	99820500	Armatura stradale grande BRP102, flusso luminoso 6133 lumen, temperatura colore 4000 kelvin, distribuzione del flusso II classe di isolamento	€ 108,00
	99822900	Armatura stradale grande BRP102, flusso luminoso 9006 lumen, temperatura colore 4000 kelvin, distribuzione del flusso II classe di isolamento	€ 120,00

\*solo per i possessori di Partita Iva



Vieni a scoprire la promozione presso tutti i rivenditori Philips aderenti all'iniziativa!






**PHILIPS**

# Promo Extra 15%

Dal 1 Maggio al 30 Giugno 2024

## MASTER LED Classe A

	Codice prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo consigliato*
	ML75827AG2	MASTER LED CLASSE A Bulbo A60 vetro chiaro, attacco E27, potenza 75watt, temperatura di colore 2700kelvin	€ 6,83
	ML75830AG2 ML75840AG2	MASTER LED CLASSE A Bulbo A70 vetro chiaro, attacco E27, potenza 75watt, temperatura di colore 3000/4000 kelvin	€ 6,83
	ML100827AG2	MASTER LED CLASSE A Bulbo A60 vetro chiaro, attacco E27, potenza 100watt, temperatura di colore 2700kelvin	€ 8,53
	ML100830AG2 ML100840AG2	MASTER LED CLASSE A Bulbo A70 vetro chiaro, attacco E27, potenza 100watt, temperatura di colore 3000/4000kelvin	€ 8,53
	ML75827FRAG2 ML75830FRAG2 ML75840FRAG2	MASTER LED CLASSE A Bulbo A60 vetro smerigliato, attacco E27, potenza 75watt, temperatura di colore 2700/3000/4000kelvin	€ 6,83
	ML100827FRAG2 ML100830FRAG2 ML100840FRAG2	MASTER LED CLASSE A Bulbo A60 vetro smerigliato, attacco E27, potenza 100watt, temperatura di colore 2700/3000/4000kelvin	€ 8,53
	MLCAN40827AG2 MLCAN40840AG2	MASTER LED CLASSE A Candela vetro chiaro, attacco E14, potenza 40watt, temperatura di colore 2700/3000 kelvin	€ 4,27
	MLGU1050827A MLGU1050830A MLGU1050840A	MASTER LED CLASSE A Spot, attacco GU10, potenza 50watt, temperatura di colore 2700/3000/4000 kelvin	€ 16,49

\*solo per i possessori di Partita Iva

Scopri i prodotti della  
gamma **Philips MASTER LED**  
**Ultra Efficiente.**

Le nostre lampade LED  
più efficienti di sempre.



Vieni a scoprire la promozione presso tutti i  
rivenditori Philips aderenti all'iniziativa!

