


PHILIPS

LEDtubes

ECHE
HELDEN
ECHE
QUALITÄT

Echte Helden holen immer das Beste raus.

Maximale Leistung, minimaler Energieverbrauch. Die Philips LEDtube Ultra Efficiency T8 ist die erste LED-Röhre mit neuem Top-Label Energieklasse A!



Holen Sie für Ihre Kunden das Maximum raus: Denn mit der neuen Philips LEDtube Ultra Efficiency T8 bringen Sie Energie- und CO₂-Einsparungen auf ein neues Level. Denn mit den Produkten aus unserer Ultra-Efficiency-Serie erreichen Sie deutlich mehr als mit standard LED-Lampen!

Unschlagbare Vorteile – jetzt mit 10 Jahren Garantie:

- Ultra-effizient mit bis zu 210 lm/W
- Rotierende Endkappe für optimale Lichteinstellungen
- Bis zu 70 % Energie-Ersparnis im Vergleich zur konventionellen Lampe
- Ultra-lange Lebensdauer von 100.000 Stunden
- Einfacher 1:1 Austausch dank Retrofit
- Bruch- und schlagfest dank Polycarbonat
- Amortisation innerhalb weniger Monate
- Geeignet für den Betrieb an KVG, VVG sowie direkt an 230VAC Netzspannung

So viel Gutes ist für Sie drin:

Beispielrechnung für die Energie- und CO₂-Einsparung mit jeder einzelnen LEDtube UE

	Leuchtstofflampe 58W ⁴	LEDtube UE 17,6W ⁴
Brenndauer/Jahr¹	4.000 Std.	4.000 Std.
Energiekosten²	92,80 €/Jahr	28,16 €/Jahr
-65 Euro!		
-1,7t CO₂		
1,7t CO₂ weniger über die gesamte Lebensdauer		
Energieverbrauch	232 kWh/Jahr	70 kWh/Jahr
CO₂ Emission³	97 kg/Jahr	29 kg/Jahr
Lebensdauer	20.000 Std.	100.000 Std.

¹ Brenndauer: Durchschnitt im Zweischichtbetrieb mit ca. 4.000 Std. pro Jahr

² Stromkosten: Durchschnittliche Kosten von 40 cent/kWh

³ CO₂ Emission: basierend auf 0,42 kg pro kWh

⁴ Vereinfachte Berechnung ohne Verlustleistung des konventionellen Vorschaltgerätes (additiv: Leuchtstofflampe zzgl. bis zu 14W, LEDtubeUE zzgl. 1W)

Mehr Infos unter:
www.philips.at/ultra-effizient

Bestell-Information

Produkttyp	Leistung	Lichtstrom	Lumen pro Watt	Ausstrahlwinkel	R _a	Farbtemperatur	Lebensdauer (L70)	EEL	Philips Bestell-Nr.
	W	lm	lm/W			K	Std.		
MASTER LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	11,9	2500	210	160°	80	4000	100000	A	43166900
MASTER LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	17,6	3700							43168300

