

Professional Lighting Catalogue

Ontdek ons uitgebreide assortiment van innovatieve en efficiënte LED-lampen en LED-armaturen voor toepassingen zowel binnen als buiten

Binnenverlichting Lichtlijnsystemen

Oktober 2022
Bruto prijslijst – BeLux

'22


Maxos fusion




Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassingen in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat jouw koopwaren optimaal gepresenteerd worden. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen daar waar dat het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden samengesteld om plaats te bieden aan toekomstige veranderingen van de inrichting. Het systeem maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor je de mogelijkheid krijgt om gebruiksinformatie inzichtelijk te maken en je bedrijfsproces te ondersteunen.

- De flexibiliteit van (her)positionering stelt u in staat de armaturen te plaatsen daar waar ze het meest efficiënt zijn.
- Familie van armaturen om de gewenste sfeer te creëren, groot scala van optieken om geschikt te zijn voor verschillende toepassingen (retail en industrie-applicaties).
- Met de beschikbaarheid van maximaal 13 aders kan noodverlichting en hardware van derden worden ingebouwd om het plafond vrij te houden van externe kabels.

- Bandkabel in de trunking met maximaal 13 aders.
- Lichtverdeling met hoge uniformiteit en zonder color-over-angle effect.
- Lineaire armaturen, niet-lineaire armaturen en spots kunnen gemakkelijk en flexibel in de trunking worden geplaatst.
- Acht optieken, inclusief (dubbele) asymmetrische verdelingen en een matte afscherming met uplight-effect.
- IP54-optioneel, siliconen-vrije bekabeling.
- StoreWise, Indoor-positioning en GreenWarehouse
- Type: LL512X (kort lineair paneel, 1,15 m, IP20-uitvoering)
- Lichtbron: Vervangbare LED-module
- Rendement: Maxos fusion standaardserie tot 151 lm/W
- Vermogen: Divers, afhankelijk van de lengte van het lineaire paneel en de lichtstroom



- Bundelhoek: NB / MB / WB / DA25N / DA25W / DA35W / DA45 / matte lichtkap
 - Lichtstroom: 3100, 5000, 6150, 8000 lm (LL512X-uitvoering)
 - Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000, 4000, 5000 of 6500 K
 - Kleurweergave-index (CRI) : >80
 - Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur: L90/L80
 - Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 5%
 - HE- en Xtra-serie - lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur: L80
 - HE- en Xtra-serie - uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur: 10%
 - HE- en Xtra-serie - lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur: L90
 - HE- en Xtra-serie - uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 5%
 - Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
 - Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 35 °C
 - Dimmen: DALI
 - Noodverlichting: EL1, EL3; optie voor DALI-feedback
 - Opties: Ingebouwd(LED-module met eigen driver)
 - Materiaal: Rail: plaatmetaal
 - Kleur: Wit (RAL9003), zwart (RAL9004), zilver (RAL 9006), semi-glanzende afwerking
 - Lichtkap: Polycarbonaat
 - Aansluiting: Spanningsrailsysteem met ruimte voor 13 kabels, paneeladapter voor railverbinding
 - Accessoires: Uitvoeringen voor ophanging/profiel/opbouwmontage/verstelbare kettingbeugel, kabelgoot, veerbevestiging voor kabelgeleiding, extern koppelstuk voor railverbinding, startpakket voor begin van de lijn, startpakket voor toegang in het midden, blindkappen (op lengte knippen mogelijk)
 - Opmerkingen:: Familie van uitwisselbare spots: GreenSpace Accent Projector, StyliD, EcoStyle
-



Product

LL500Z SMB WH



Product


LL523Z CD WH



LL500Z SMB BK




LL500Z BC L2300 SI



Product

LL500Z 2xEP CU WH




Product

LL500Z CB-CH WH




LL512T 4x2.5+2x1.5 SI




Product

LL600Z BC L520 WH



Product

LL500Z CM L400 WH



Product


LL600Z BC L2180 WH



LL500E H4 WH




LL500Z MB-SW WH



Product

LL512X LED315/840 PSD WB 7 WH



Product


LL500Z CPE WH



LL500Z 2xEP CU SI



LL500Z SMB SI



Product

LL500Z BC L2300 WH




LL500Z SW2 L1250

Product

LL512T 4x2.5+2x1.5 WH

LL500Z MB-SW2 L5000 BK





Product

LL623T 7 WH

Product

LL500Z BA WH




Product

LL546Z CD WH

Product

LL500Z CM L595 WH



Product

LL523X LED625/840 PSD WB 7 WH

Product


LL500Z 3C WH



LL500Z CPE SI

LL512X LED315/840 PSD
WB 7 SI

LL500Z 2xEP CU BK





Product

LL500Z SPA-CD

LL500Z CB-CH BK

LL500Z MB-SW2 L5000 SI



Product

LL600Z BC L1090 WH

Product

LL500Z CDS WH



LL512X LED31S/840 PSD
WB 7 BK



LL512Z CD SI



Product


LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH



LL500Z CPE BK



LL500Z CB-CH SI



Product

LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH



LL500Z BC L2300 BK




LL512T 4x2.5+2x1.5 BK




Product

LL646T 7 WH



Product

LL500Z MB-SW2 L5000 WH



Product

LL500Z MOD-FR WH



Product

LL600Z BC L1040 WH




LL546Z CD BK



Product

LL512Z CD WH



Product

LL500Z PB WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	1	160,00€
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	1	160,00€
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	1	160,00€
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	1	160,00€
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	1	160,00€
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	1	160,00€
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	1	160,00€
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	1	160,00€

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
38431200	LL512X LED615/840 PSD MB 7 WH	1	160,00€
38437400	LL512X LED615/840 PSD NB 7 WH	1	160,00€
38441100	LL512X LED315/840 PSD DA35W 7 WH	1	160,00€
38442800	LL512X LED505/840 PSD DA35W 7 WH	1	160,00€
38443500	LL512X LED615/840 PSD DA35W 7 WH	1	160,00€
38447300	LL512X LED315/840 PSD DA25W 7 WH	1	160,00€
38448000	LL512X LED505/840 PSD DA25W 7 WH	1	160,00€
38449700	LL512X LED615/840 PSD DA25W 7 WH	1	160,00€
38453400	LL512X LED315/840 PSD DA25N 7 WH	1	160,00€
38454100	LL512X LED505/840 PSD DA25N 7 WH	1	160,00€
38455800	LL512X LED615/840 PSD DA25N 7 WH	1	160,00€
38461900	LL512X LED615/840 PSD A20 7 WH	1	160,00€
98725400	LL512X LED505/835 PSD WB 7 WH	1	160,00€
38423700	LL523X LED625/840 PSD WB 7 WH	1	305,00€
38424400	LL523X LED1005/840 PSD WB 7 WH	1	305,00€
38425100	LL523X LED1235/840 PSD WB 7 WH	1	305,00€
38432900	LL523X LED625/840 PSD MB 7 WH	1	305,00€
38433600	LL523X LED1005/840 PSD MB 7 WH	1	305,00€
38434300	LL523X LED1235/840 PSD MB 7 WH	1	305,00€
38438100	LL523X LED625/840 PSD NB 7 WH	1	305,00€
38439800	LL523X LED1005/840 PSD NB 7 WH	1	305,00€
38440400	LL523X LED1235/840 PSD NB 7 WH	1	305,00€
38444200	LL523X LED625/840 PSD DA35W 7 WH	1	305,00€
38445900	LL523X LED1005/840 PSD DA35W 7 WH	1	305,00€
38446600	LL523X LED1235/840 PSD DA35W 7 WH	1	305,00€
38450300	LL523X LED625/840 PSD DA25W 7 WH	1	305,00€
38451000	LL523X LED1005/840 PSD DA25W 7 WH	1	305,00€
38452700	LL523X LED1235/840 PSD DA25W 7 WH	1	305,00€
38456500	LL523X LED625/840 PSD DA25N 7 WH	1	305,00€
38457200	LL523X LED1005/840 PSD DA25N 7 WH	1	305,00€
38458900	LL523X LED1235/840 PSD DA25N 7 WH	1	305,00€
38463300	LL523X LED1005/840 PSD A20 7 WH	1	305,00€
38464000	LL523X LED1235/840 PSD A20 7 WH	1	305,00€
38468800	LL523X LED625/840 PSD WB 7 SI	1	305,00€
38470100	LL523X LED1235/840 PSD WB 7 SI	1	305,00€
98726100	LL523X LED1005/835 PSD WB 7 WH	1	305,00€
44804200	LL523X LED1605/840 PSD MB 7 WH	1	305,00€
44805900	LL523X LED1605/840 PSD NB 7 WH	1	305,00€
44806600	LL523X LED1605/840 PSD XNB 7 WH	1	305,00€
44807300	LL523X LED1605/830 PSD MB 7 WH	1	305,00€
44808000	LL523X LED1605/830 PSD NB 7 WH	1	305,00€
44809700	LL523X LED1605/830 PSD XNB 7 WH	1	305,00€
14501600	LL523X LED1235/830 PSD DA45W 7 WH XA	1	365,00€
14502300	LL523X LED1235/840 PSD DA45W 7 WH XA	1	365,00€
14505400	LL523X LED1235/840 PSD WB 7 WH XA	1	365,00€
14506100	LL523X LED1005/840 PSD MB 7 VLC WH XA	1	365,00€
14507800	LL523X LED1235/840 PSD MB 7 VLC WH XA	1	365,00€
14512200	LL523X LED1005/840 PSD MB 13 VLC WH XA	1	375,00€
15036200	LL523X LED1005/840 PSD WB 7 VLC WH XA	1	365,00€
15037900	LL523X LED1235/840 PSD NB 7 VLC WH XA	1	365,00€
15038600	LL523X LED1605/840 PSD NB 7 WH XA	1	365,00€
38465700	LL512X LED315/840 PSD WB 7 SI	1	160,00€
38466400	LL512X LED505/840 PSD WB 7 SI	1	160,00€
38467100	LL512X LED615/840 PSD WB 7 SI	1	160,00€
38469500	LL523X LED1005/840 PSD WB 7 SI	1	305,00€
38471800	LL512X LED315/840 PSD WB 7 BK	1	160,00€
38472500	LL512X LED505/840 PSD WB 7 BK	1	160,00€
38473200	LL512X LED615/840 PSD WB 7 BK	1	160,00€
38474900	LL523X LED625/840 PSD WB 7 BK	1	305,00€
38475600	LL523X LED1005/840 PSD WB 7 BK	1	305,00€
38476300	LL523X LED1235/840 PSD WB 7 BK	1	305,00€
38494700	LL612X LED615/840 PSD WB 7 WH	1	250,00€
38495400	LL612X LED615/840 PSD MB 7 WH	1	250,00€
38496100	LL612X LED615/840 PSD NB 7 WH	1	250,00€
38497800	LL623X LED1235/840 PSD WB 7 WH	1	390,00€
38498500	LL623X LED1235/840 PSD MB 7 WH	1	390,00€
38499200	LL623X LED1235/840 PSD NB 7 WH	1	390,00€

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
38319300	LL500Z CM L400 WH	1	41,20€
38326100	LL500Z CM L595 WH	1	46,30€
38329200	LL500Z CPE WH	1	15,00€
38330800	LL500Z CPE SI	1	15,00€
38331500	LL500Z CPE BK	1	15,00€
37444399	LL500Z 2xEP CU WH	1	22,70€
37445099	LL500Z 2xEP CU SI	1	22,70€
37446799	LL500Z 2xEP CU BK	1	22,70€
37448199	LL500Z SMB WH	1	8,20€
37449899	LL500Z SMB SI	1	8,20€
37450499	LL500Z SMB BK	1	8,20€
37451199	LL500Z MB-SW WH	1	12,40€
37454299	LL500Z PB WH	1	12,40€
37457399	LL500Z MB-SW2 L5000 WH	1	22,70€
37458099	LL500Z MB-SW2 L5000 SI	1	22,70€
37459799	LL500Z MB-SW2 L5000 BK	1	22,70€
37460399	LL500Z CB-CH WH	1	12,50€
37461099	LL500Z CB-CH SI	1	12,50€
37462799	LL500Z CB-CH BK	1	12,50€
38354400	LL500Z BC L2300 WH	1	10,30€
38355100	LL500Z BC L2300 SI	1	15,00€
38356800	LL500Z BC L2300 BK	1	15,00€
37463499	LL500Z SPA-CD	1	10,30€
37464199	LL512Z CD WH	1	32,50€
37465899	LL512Z CD SI	1	32,50€
37467299	LL523Z CD WH	1	40,00€
37468999	LL523Z CD SI	1	40,00€
37470299	LL546Z CD WH	1	55,00€
37471999	LL546Z CD SI	1	55,00€
37472699	LL546Z CD BK	1	55,00€
37473399	LL500Z CDS WH	1	22,00€
37476499	LL500Z SW2 L1250	1	10,30€
37477199	LL500Z SW2 L3000	1	10,30€
37478899	LL500Z SW2 L5000	1	12,40€
39758999	LL623T 13 WH	1	149,00€
39755899	LL646T 13 WH	1	185,00€
98955599	LL500Z BC L570 SI	1	11,00€
98956299	LL500Z BC L570 BK	1	11,00€
98957999	LL500Z BC L285 WH	1	11,00€
98958699	LL500Z BC L285 SI	1	11,00€
98959399	LL500Z BC L285 BK	1	11,00€
98950099	LL600Z BC L2180 WH	1	15,00€
98951799	LL500Z BC L1150 WH	1	15,00€
98952499	LL500Z BC L1150 SI	1	15,00€
98953199	LL500Z BC L1150 BK	1	15,00€
98954899	LL500Z BC L570 WH	1	11,00€
98947099	LL600Z BC L520 WH	1	11,00€
98948799	LL600Z BC L1040 WH	1	15,00€
98949499	LL600Z BC L1090 WH	1	15,00€
99830400	LL500Z 3C WH	1	148,00€
99833500	LL500Z BA WH	1	32,50€
99834200	LL500Z BA BK	1	32,50€
99835900	LL500Z BA SI	1	32,50€
99838000	LL500Z MOD-FR WH	1	65,00€
99839700	LL500Z MOD-DE BK	1	65,00€
99841000	LL500Z MOD-FR BK	1	65,00€
99842700	LL500Z MOD-DE SI	1	65,00€
99844100	LL500Z MOD-FR SI	1	65,00€
62512900	LL500E H4 WH	1	190,00€
76844499	LL523T 4x2.5+4x1.5 WH	1	105,00€
76845199	LL546T 4x2.5+4x1.5 WH	1	145,00€
76846899	LL512T 4x2.5+4x1.5 SI	1	68,00€
76847599	LL523T 4x2.5+4x1.5 SI	1	105,00€
76848299	LL512T 4x2.5+4x1.5 WH	1	68,00€
76849999	LL546T 4x2.5+4x1.5 SI	1	145,00€
76850599	LL512T 4x2.5+4x1.5 BK	1	68,00€
76851299	LL523T 4x2.5+4x1.5 BK	1	105,00€

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
76852999	LL546T 4x2.5+4x1.5 BK	1	145,00€
76853699	LL623T 4x2.5+4x1.5 WH	1	136,00€
76854399	LL646T 4x2.5+4x1.5 WH	1	173,00€
76923600	LL512T 4x2.5+4x1.5 WH 1PCS	1	68,00€

Maxos LED Industry 4MX850



De Maxos LED Industry is een verlichtingsoplossing met een korte terugverdientijd die tegelijk voldoet aan alle relevante normen voor supermarkten en industriële toepassingen. Voor een beperkte investering biedt de Maxos LED Industry energiebesparingen tot 40%, terwijl het tevens hoge lichtniveaus levert met de vereiste kleurtemperaturen en verblindingsfactoren. Het minimalistische Maxos LED Industry-systeem omvat uitwisselbare LED-boards die gemonteerd zijn op een standaard Maxos-draagprofiel. De keuze uit lenzen met breed- of diepstralende bundels betekent flexibiliteit in de lichtverdeling. In vergelijking met een conventionele fluorescentie-installatie wordt deze zeer efficiënte LED-oplossing volledig terugverdiend in minder dan drie jaar (afhankelijk van het aantal branduren). En dat is niet het enige voordeel: het gebruik van ons opwaardeerbare LED-engineplatform maakt de Maxos LED Industry tot een werkelijk toekomstbestendige oplossing.

- Energiebesparing tot 40 %, zeer korte terugverdientijd
- Units eenvoudig te monteren op bestaand Maxos- en TTX400-lichtlijnen
- Comfortabel licht, lange levensduur
- Levensduur 50.000 uur
- Versie 4000 lumen, en versie 5500 lumen



- Retrofit LED-unit voor Maxos- en TTX400-trunking
- Tot 165 lm/W rendement
- LED-driverunits voor draagprofielen in T5- en TL-D-lengte (hoge lichtopbrengst); vervangings-LED-driverunits met dezelfde lichtopbrengst als de geïnstalleerde T5- en TL-D-oplossingen (lager vermogen)
- Keuze uit smalle, medium, dubbele asymmetrische en asymmetrische lenzen
- Bespaard tot 40% energie
- Type: 4MX850
- Lichtbron: LED-module
- Vermogen: 27 W (4000 lm, 4000 K)
- Bundelhoek: 2x 50° (brede bundel) of 2x 30° (diepstralende bundel)
- Lichtopbrengst: Tot 6600 lm
- Kleurtemperatuur: 3000, 4000 of 5000 K
- Kleurweergave (Ra): >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1 % per 5000 uur


- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +35°C
- Driver: Xitanium, eenvoudig te vervangen
- Voeding/gegevenstoevoer: 75 W (max. vermogen), programmeerbaar
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Standaard dimbaar, DALI of vaste vermogen versies
- Opties: Noodverlichting: centrale (EL) of met batterij (EL3)
- Materiaal: VSA-unit: metaalplaat
- Kleur: Wit (WH) en zilvergrijs (SI)
- Aansluiting: Elektrisch contact via standaard Maxos doorvoerbedradingsconnector
- Behoud: Door de driver-unit uit de rail te klikken
- Installatie: Bevestiging van de 4MX850-unit op het Maxos draagprofiel met verende klemmen
- Opmerkingen:: Geen uitwisseling van kale LED-engines, alleen de complete 4MX850-unit (1,5 m lengte)



4MX850 491 LED80S/840
PSD WB SI




4MX850 581 LED66S/830
PSD WB SI



Product

4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH



Product

4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH



4MX850 491 LED80S/840
PSD-CLO DA20 WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	1	325,00€
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	1	325,00€
88105799	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	1	340,00€
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	1	340,00€
88107199	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	1	340,00€
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	1	340,00€
88250499	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	1	325,00€
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	1	330,00€
88203099	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO DA20 WH	1	345,00€
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	1	325,00€
97428599	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH C-2R	1	340,00€
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	1	340,00€
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	1	340,00€
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	1	340,00€
97847499	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	1	330,00€

EOC	Type aandoing	MOQ	Richtprijs
07613999	4MX850 491 LED665/840 PSD VWB WH C-2R	1	340,00€
08191199	4MX850 491 LED405/830 PSD WB WH C-2R	1	330,00€
67281399	4MX850 491 LED805/840 PSD NB WH	1	325,00€
67282099	4MX850 491 LED805/840 PSD WB WH	1	325,00€
08008299	4MX850 491 LED805/840 PSD WB SI	1	325,00€
08103499	4MX850 581 LED665/830 PSD WB SI	1	325,00€
66117699	4MX850 491 LED555/830 PSD NB WH	1	315,00€
66118399	4MX850 491 LED555/840 PSD NB WH	1	315,00€
66119099	4MX850 491 LED555/830 PSD WB WH	1	315,00€
66120699	4MX850 491 LED555/840 PSD WB WH	1	315,00€
66121399	4MX850 581 LED555/830 PSD NB WH	1	315,00€
66122099	4MX850 581 LED555/840 PSD NB WH	1	315,00€
66123799	4MX850 581 LED555/830 PSD WB WH	1	315,00€
66124499	4MX850 581 LED555/840 PSD WB WH	1	315,00€
66125199	4MX850 491 LED555/830 PSD NB SI	1	315,00€
66126899	4MX850 491 LED555/840 PSD NB SI	1	315,00€
66127599	4MX850 491 LED555/830 PSD WB SI	1	315,00€
66128299	4MX850 491 LED555/840 PSD WB SI	1	315,00€
66130599	4MX850 581 LED555/840 PSD NB SI	1	315,00€
66131299	4MX850 581 LED555/830 PSD WB SI	1	315,00€
66132999	4MX850 581 LED555/840 PSD WB SI	1	315,00€
66165799	4MX850 491 LED405/830 PSD NB WH	1	315,00€
66166499	4MX850 491 LED405/840 PSD NB WH	1	315,00€
66167199	4MX850 491 LED405/830 PSD WB WH	1	315,00€
66168899	4MX850 491 LED405/840 PSD WB WH	1	315,00€
66169599	4MX850 581 LED405/830 PSD NB WH	1	315,00€
66170199	4MX850 581 LED405/840 PSD NB WH	1	315,00€
66179499	4MX850 581 LED405/830 PSD WB WH	1	315,00€
66172599	4MX850 491 LED405/830 PSD NB SI	1	315,00€
66173299	4MX850 491 LED405/840 PSD NB SI	1	315,00€
66174999	4MX850 491 LED405/830 PSD WB SI	1	315,00€
66175699	4MX850 491 LED405/840 PSD WB SI	1	315,00€
66177099	4MX850 581 LED405/840 PSD NB SI	1	315,00€
66180099	4MX850 581 LED405/830 PSD WB SI	1	315,00€
66178799	4MX850 581 LED405/840 PSD WB SI	1	315,00€
66261699	4MX850 491 LED555/830 PSD DA20 WH	1	315,00€
66262399	4MX850 491 LED555/840 PSD DA20 WH	1	315,00€
66263099	4MX850 581 LED555/830 PSD DA20 WH	1	315,00€
66264799	4MX850 581 LED555/840 PSD DA20 WH	1	315,00€
66265499	4MX850 491 LED555/830 PSD DA20 SI	1	315,00€
66266199	4MX850 491 LED555/840 PSD DA20 SI	1	315,00€
66267899	4MX850 581 LED555/830 PSD DA20 SI	1	315,00€
66268599	4MX850 581 LED555/840 PSD DA20 SI	1	315,00€
66269299	4MX850 491 LED405/830 PSD DA20 WH	1	315,00€
66270899	4MX850 491 LED405/840 PSD DA20 WH	1	315,00€
66271599	4MX850 581 LED405/830 PSD DA20 WH	1	315,00€
66272299	4MX850 581 LED405/840 PSD DA20 WH	1	315,00€
66273999	4MX850 491 LED405/830 PSD DA20 SI	1	315,00€
66274699	4MX850 491 LED405/840 PSD DA20 SI	1	315,00€
66275399	4MX850 581 LED405/830 PSD DA20 SI	1	315,00€
66276099	4MX850 581 LED405/840 PSD DA20 SI	1	315,00€
66601099	4MX850 491 LED665/840 PSD DA20 WH	1	325,00€
66602799	4MX850 491 LED665/840 PSD WB WH	1	325,00€
66603499	4MX850 491 LED665/840 PSD NB WH	1	325,00€
66693599	4MX850 491 LED665/830 PSD WB WH	1	325,00€
66694299	4MX850 491 LED665/830 PSD NB WH	1	325,00€
66695999	4MX850 581 LED665/840 PSD WB WH	1	325,00€
66696699	4MX850 581 LED665/840 PSD NB WH	1	325,00€
66744499	4MX850 491 LED405/840 PSD A20 WH	1	315,00€
66745199	4MX850 491 LED555/840 PSD A20 WH	1	315,00€
66756799	4MX850 491 LED555/830 PSD A20 WH	1	315,00€
66757499	4MX850 491 LED555/830 PSD A20 SI	1	315,00€
66758199	4MX850 491 LED555/840 PSD A20 SI	1	315,00€
66759899	4MX850 491 LED405/830 PSD A20 WH	1	315,00€
66760499	4MX850 491 LED405/830 PSD A20 SI	1	315,00€
66761199	4MX850 491 LED405/840 PSD A20 SI	1	315,00€
66770399	4MX850 491 LED665/840 PSD A20 WH	1	325,00€

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
66771099	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI	1	325,00€
67180999	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH	1	325,00€

TTX LED Industry 4MX400




Klanten in de industriële en detailhandelssector zoeken naar algemene verlichtingsoplossingen met een acceptabele terugverdientijd, die tegelijk voldoen aan alle relevante normen voor industriële toepassingen. Voor een beperkte investering bieden de Maxos LED-inlegpanelen voor TTX400 grote energiebesparingen, terwijl het tevens hoge lichtniveaus levert met de vereiste kleurtemperaturen en verblindingsfactoren. De minimalistische Maxos LED-inlegpanelen voor TTX400 omvatten middenvermogen LED-boards die gemonteerd kunnen worden op een standaard TTX400-draagprofiel. De keuze uit lenzen met brede, middelbrede en dubbelassymetrische bundels betekent flexibiliteit in de lichtverdeling. In vergelijking met een conventionele fluorescentie-installatie wordt deze zeer efficiënte LED-oplossing terugverdiend in minder dan drie jaar (afhankelijk van het aantal branduren). En er zijn nog meer voordelen: ons upgradebaar LED-engineplatform maakt van de Maxos LED-inlegpanelen voor TTX400 een echte toekomstbestendige oplossing.

- Substantiële energiebesparingen met een beperkte investering
- Comfortabel licht, lange levensduur
- Compatibel met beproefd TTX400 draagprofielsysteem



- Middenvermogen LED-printplaten; uitwisselbare LED-unit
- LED-driverunits voor draagprofielen in T5- en TL-D-lengte (hoge lichtopbrengst); vervangings-LED-driverunits met dezelfde lichtopbrengst als de geïnstalleerde T5- en TL-D-oplossingen (lager vermogen)
- Keuze uit lenzen met middelbrede, brede en dubbelassymetrische bundel
- Compatibel met onze standaard TTX400-rails voor TL5 49 W- en TL-D 58 W-lengte
- Type: 4MX400
- Lichtbron: LED-module
- Vermogen: 54,5 W (6600 lm, PSD)
- Bundelhoek: 2x 50° (brede bundel)
- Lichtopbrengst: Tot 6600 lm
- Kleurtemperatuur: 3000, 4000 of 5000 K
- Kleurweergave (Ra): >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur

- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1 % per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +35°C
- Driver: Xitanium DALI, eenvoudig te vervangen
- Voeding/gegevenstoevoer: 75 W (max. vermogen), programmeerbaar
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Standaard dimbaar, DALI of vaste vermogen versies
- Opties: Noodverlichting: centrale (EL) of met batterij (EL3)
- Materiaal: VSA-unit: metaalplaat
- Kleur: Wit (WH), zilvergrijs (SI)
- Aansluiting: Elektrisch contact via standaard TTX400 doorvoerbedradingsconnector
- Installatie: Bevestiging van de 4MX400-unit op het TTX400 draagprofiel met verende klemmen
- Opmerkingen: Geen uitwisseling van kale LED-modules, alleen de complete 4MX400-unit (1,5 m lengte)




Product

4MX400 581 LED80S/840 PSD VWB WH



4MX400 491 LED55S/840
PSD VWB WH



Product

4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
88243699	4MX400 581 LED805/840 PSD VWB WH	1	325,00€
88247499	4MX400 581 LED555/840 PSD VWB WH C-2R	1	330,00€
66250099	4MX400 581 LED405/830 PSD WB WH	1	315,00€
66251799	4MX400 581 LED405/840 PSD NB WH	1	315,00€
66253199	4MX400 581 LED555/830 PSD NB WH	1	315,00€
66254899	4MX400 581 LED555/830 PSD WB WH	1	315,00€
66324899	4MX400 581 LED555/840 PSD DA20 WH	1	315,00€
66660799	4MX400 581 LED665/840 PSD DA20 WH	1	325,00€
67280699	4MX400 581 LED805/840 PSD WB WH	1	325,00€
22060099	4MX400 491 LED555/840 PSD VWB WH	1	315,00€
66241899	4MX400 491 LED405/830 PSD NB WH	1	315,00€
66242599	4MX400 491 LED405/830 PSD WB WH	1	315,00€
66243299	4MX400 491 LED405/840 PSD NB WH	1	315,00€
66244999	4MX400 491 LED405/840 PSD WB WH	1	315,00€
66245699	4MX400 491 LED555/830 PSD NB WH	1	315,00€
66246399	4MX400 491 LED555/830 PSD WB WH	1	315,00€
66247099	4MX400 491 LED555/840 PSD NB WH	1	315,00€
66248799	4MX400 491 LED555/840 PSD WB WH	1	315,00€
66249499	4MX400 581 LED405/830 PSD NB WH	1	315,00€
66252499	4MX400 581 LED405/840 PSD WB WH	1	315,00€
66255599	4MX400 581 LED555/840 PSD NB WH	1	315,00€
66256299	4MX400 581 LED555/840 PSD WB WH	1	315,00€
66318799	4MX400 491 LED405/840 PSD DA20 WH	1	315,00€
66319499	4MX400 491 LED555/830 PSD DA20 WH	1	315,00€
66320099	4MX400 491 LED555/840 PSD DA20 WH	1	315,00€
66322499	4MX400 581 LED405/840 PSD DA20 WH	1	315,00€
66323199	4MX400 581 LED555/830 PSD DA20 WH	1	315,00€
66662199	4MX400 581 LED665/840 PSD NB WH	1	325,00€
66775899	4MX400 491 LED555/840 PSD A20 WH	1	315,00€
66834299	4MX400 491 LED665/840 PSD WB WH	1	325,00€
66835999	4MX400 491 LED665/840 PSD DA20 WH	1	325,00€
66903599	4MX400 581 LED555/840 PSD A20 WH	1	315,00€
67278399	4MX400 491 LED805/840 PSD WB WH	1	325,00€

Maxos LED Performer 4MX900




Klanten willen energie besparen en kosten verlagen in vergelijking met wat ze gewend zijn bij conventionele verlichting. Tegelijkertijd zijn er uitstekende verlichtingsomstandigheden nodig: in industriële omgevingen om veiligheid en productiviteit te waarborgen en in winkelomgevingen om de producten te laten opvallen en klanten aan te trekken. Maxos LED Performer is een uiterst flexibele oplossing die een laag energieverbruik en diverse bundelvormen biedt bij een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Maxos LED Performer biedt een diffuus en gelijkmatig lichtbeeld en is hierdoor bij uitstek geschikt voor retail-toepassingen.

- Energiebesparing 40% vergeleken met TL-D lichtlijnen
- Optiek met diverse lichtbundels : WB, NB, DA, A
- Past op bestaande Maxos lichtlijnen, ook beschikbaar voor TTX400 lichtlijnen



- Laag energieverbruik in vergelijking met fluorescentielampen (besparingen tot ca. 40%)
- Uitstekende bundelvorm voor minder strooilicht en exacte lichtverdeling in het horizontale en verticale vlak
- Philips LED-modules (Fortimo)
- Kan gemonteerd worden op nieuwe of bestaande Maxos- en TTX400 lichtlijnen
- Type: 4MX900
- Lichtbron: Philips Fortimo LEDline 1R
- Vermogen: uitvoering van 1,2 m: 27-53 W
- Bundelhoek: 2x 50° (brede bundel)
- Lichtopbrengst: uitvoering van 1,2 m: 3200 of 6000 lm
- Kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave (Ra): >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1 % per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +35 °C
- Driver: Philips Xitanium , DALI
- Voeding/gegevenstoevoer: 27 tot 78 W afhankelijk van uitvoering
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Opties: EL3 centraal of met batterij mogelijk
- Dimmen: standaard, DALI


- Ingang voor regelsystemen: DALI
- Materiaal: VSA-unit: metaalplaat
- Kleur: Wit (WH)
- Lichtkap: PMMA, PC (voor de EL3-uitvoeringen)
- Aansluiting: Elektrisch contact via standaard Maxos doorvoerbedradingsconnector
- Onderhoud: Module kan eruit geklikt worden, driver kan gerepareerd worden
- Installatie: Bevestiging van de 4MX900-unit op het Maxos draagprofiel met verende klemmen
- Accessoires: Reeks Maxos-accessoires



4MX900 491 LED75S/840
PSD WB WH C-2R

Product

4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH




Product

4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200

Product

4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH



Product

4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800

4MX900 LED60S/840 PSD
WB SI L1800

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	1	350,00€
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	1	415,00€
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	1	415,00€
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	1	415,00€
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	1	415,00€
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	1	415,00€
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	1	415,00€
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	1	330,00€
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	1	330,00€
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	1	330,00€
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	1	330,00€
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	1	330,00€
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	1	330,00€
66631799	4MX900 491 LED50S/840 PSD DA20 WH	1	330,00€
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	1	330,00€
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	1	415,00€
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	1	300,00€
66711699	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	1	300,00€
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	1	330,00€
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	1	330,00€
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	1	330,00€
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	1	330,00€
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	1	330,00€
97674699	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH C-2R	1	345,00€
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	1	415,00€
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	1	415,00€
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	1	415,00€

Maxos Accessoires



Het draaibare koppelstuk – een veelzijdige mechanische koppeling – voor de Maxos TL-D en TL5 maakt variabele hoeken tussen de lijnen mogelijk. De minimumhoek bedraagt 45 graden. Dankzij zijn aantrekkelijke vormgeving kan het uitstekend worden toegepast in winkels, scholen en musea. Maximaal vier lichtlijnen kunnen met één koppelstuk aan elkaar worden gekoppeld. De buitenkant is gemaakt van kunststof, met een witte of zilverkleurige afwerking; steunelementen aan de binnenkant zijn van staal. Op het draaibare koppelstuk kunnen desgewenst lichtsensoren, luidsprekers e.d. worden aangesloten. Het wordt geleverd met een instelbare beugel inclusief een 1,25 meter lange, stalen draadpendel. Per draagprofiel is één speciaal aansluitstuk (9MX056 CP-SD WH/SI) nodig om het profiel aan te sluiten op het draaibare koppelstuk. Elektrische componenten voor de doorvoerbedrading dienen zo nodig besteld te worden.

• -



9MX056 EC7

Bestelgegevens


EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
13179200	9MX056 EC7	1	8,70€
03217400	9MX056 EC7 (10PCS)	1	38,10€
10807700	9MX056 CP WH	1	17,50€
10808400	9MX056 CP SI	1	17,50€
10809100	9MX056 CPI	1	17,00€
60157899	9MX056 BC49 WH	1	11,00€
60158599	9MX056 BC49 SI	1	11,00€
10824400	9MX056 EP WH SET	1	6,80€
10825100	9MX056 EP SI SET	1	6,80€
53881299	9MX056 BC58 WH	1	12,50€
53888199	9MX056 BC58 SI	1	12,50€
25200800	9MX056 EP BK SET	1	33,40€
25201500	9MX056 CP BK	1	19,70€
25202200	9MX056 CBA BK	1	10,40€

CoreLine Trunking



Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie van een bestaande ruimte, klanten willen lichtoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud genereren. De nieuwe reeks CoreLine Lichtlijn LED-producten kunnen worden gebruikt om algemene verlichting te vervangen door LED. Het proces van selecteren, installeren en onderhouden is erg gemakkelijk: het is enkel een kwestie van omschakelen.

- Geoptimaliseerd, efficiënt ontwerp en lichteffect
- Verschillende lengtes, lichtopbrengsten en bundelvormen
- Consistent, hoogwaardig licht - geen kleurverschillen in bundel of strookartefacten
- Verbeterde lichtcontinuïteit
- Eenvoudig te bestellen, monteren en installeren. Er zijn slechts 2 codes nodig om de lichtlijn samen te stellen
- Geschikt voor InterAct voor extra mogelijkheden in winkel- en industrietoepassingen
- Intuïtieve, éénlagige architectuur – slechts 2 12NC's nodig om een lijn te maken
- Keuze uit 3 lengtes, elk met 3 lichtstroompakketten
- 8 verschillende optieken met consistente lichtkwaliteit
- Speciale sensorunits voor upgrade naar InterAct-systemen
- Lumenbehoud 50.000 uur - L80
- Beschikbaar op draagprofiel en in losstaande versies




Product

LL200E H4 9 WH

Product

LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE



Product

LL200Z EC7-M-F (5PCS)


LL200Z PB WH (5PCS)




LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE



LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH



LL200Z MB-SW WH (2PCS)




LL200Z CB WH (5PCS)

LL200Z SMB WH (5PCS)



LL217X 7x1.5 BC

LL217X 80S/840 1x PSD O
7x2.5



LL234X 7x1.5 BC

LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5



LL200Z SW2-1250

LL200Z SW2-3000



LL200Z SW2-5000

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
10772400	LL212X 535/840 1x PSD WB 7x1.5	1	225,00€
10779300	LL212X 535/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	1	235,00€
10783000	LL217X 1205/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	1	295,00€
10788500	LL217X 805/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	1	290,00€
10797700	LL234X 1605/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	1	495,00€
10802800	LL234X 2405/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	1	555,00€
10809700	LL234X 1605/840 2x PSD O 7x2.5	1	515,00€
10810300	LL234X 1605/840 2x PSD WB 7x1.5	1	485,00€
10817200	LL217X 805/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	1	270,00€
10818900	LL234X 905/840 2x PSD WB 7x1.5	1	455,00€
63813600	LL212X 305/840 1x PSU MB 5x2.5	1	195,00€
63814300	LL212X 305/840 1x PSU NB 5x2.5	1	195,00€
63815000	LL212X 535/840 1x PSU MB 5x2.5	1	205,00€
63816700	LL212X 535/840 1x PSU NB 5x2.5	1	205,00€
63817400	LL212X 805/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	1	225,00€
63818100	LL212X 805/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	1	225,00€
63819800	LL217X 455/840 1x PSU MB 5x2.5	1	220,00€
63820400	LL217X 455/840 1x PSU NB 5x2.5	1	220,00€
63821100	LL217X 805/840 1x PSU MB 5x2.5	1	240,00€
63822800	LL217X 805/840 1x PSU NB 5x2.5	1	240,00€
63823500	LL217X 1205/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	1	275,00€
63824200	LL217X 1205/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	1	275,00€
63825900	LL234X 905/840 2x PSU MB 5x2.5	1	405,00€
63826600	LL234X 905/840 2x PSU NB 5x2.5	1	405,00€
63827300	LL234X 1605/840 2x PSU MB 5x2.5	1	435,00€
63828000	LL234X 1605/840 2x PSU NB 5x2.5	1	435,00€
63829700	LL234X 2405/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	1	505,00€
63830300	LL234X 2405/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	1	505,00€
10792200	LL217X 805/840 1x PSD O 7x2.5	1	290,00€
10819600	LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH	1	57,50€
10820200	LL200Z MB-SW 2xEP CU9 WH	1	85,00€
18852599	LL200Z EC7-M-F (5PCS)	1	55,00€
18854999	LL200Z MB-SW WH (2PCS)	1	23,00€
18855699	LL200Z CB WH (5PCS)	1	36,30€
18856399	LL200Z SMB WH (5PCS)	1	23,00€
18857099	LL200Z PB WH (5PCS)	1	78,00€
18858799	LL200Z SW2-1250	1	6,85€
18859499	LL200Z SW2-3000	1	10,50€
18860099	LL200Z SW2-5000	1	14,00€
18861799	LL200Z EP WH (6PCS)	1	16,00€
10840000	LL212X 7x1.5 BC	1	70,00€
10846200	LL217X 7x1.5 BC	1	80,00€
10852300	LL234X 7x1.5 BC	1	125,00€
62513600	LL200E H4 9 WH	1	223,00€
62514300	LL200E H4 7x2.5 WH	1	210,00€

StoreSet Linear



StoreSet Linear is een ultraflexibel lineair armatuur voor railsystemen in de detailhandel, die een uitstekende kwaliteit biedt en in de toekomst nog kan worden verbeterd. In supermarkten en winkels in de binnenstad kan elk lineair paneel worden gecombineerd met een groot aantal spotjes uit ons assortiment. Dit kan soepel worden geïntegreerd in uw bestaande railsysteem. Zo kunt u uw producten in de spotlights zetten, in de schappen, gangpaden en open gebieden. StoreSet Linear (SM504T) heeft een discreet, slank paneelontwerp zodat u de armaturen eenvoudig overal op de rails kunt plaatsen en eenvoudig wijzigingen kunt maken in de indeling. Versies met een draadloze driver hebben nog meer comfort met opties voor dimmen en het instellen van scènes op de bestaande infrastructuur met een 3-fasen spanningsrail, zonder dat er bedrade regelsystemen nodig zijn. Met de geïntegreerde sensoren voor dataverzameling kunt u informatie inzichtelijk maken om uw bedrijfsproces te ondersteunen.

- Aangepaste winkelsfeer met een lineaire armatuur met een hoge lichtstroom en flexibele positionering, die past bij elke winkelinrichting
- Uitmuntende lichtkwaliteit gecombineerd met een ruim assortiment van optieken met een hoog rendement en verschillende kleurrecepten
- Slank, discreet, lineair ontwerp dat kan worden gecombineerd met projectors voor accentverlichting
- Gemakkelijk onderhoud met gereedschapsloze toegang tot de driver
- Verlichting ontworpen voor circulariteit



- Groot assortiment van bundels met OptiSuit-optieken verkrijgbaar
- Installatie van een 3C-spanningsrail (SM504T)
- Efficiënte oplossing: tot 150 lumen per Watt (XA-versie)
- Robuuste, maar lichtgewicht aluminium constructie met plastic eindkappen
- Regelaars: bedrade (DALI) en draadloze connectiviteit, opties voor indoor positioning beschikbaar voor de connected systemen Interact for Retail en Interact Pro
- Keuze in kleurkwaliteit: standaard, CRI90 en PremiumWhite
- Verlichting ontworpen voor circulariteit met repareerbare driver en geïntegreerde sensoren
- Omgevingstemperatuur: +10 tot +35 °C
- Hoofdkleur van de armatuur: Wit RAL 9003, zilver RAL 9006, zwart RAL 9004
- Gecorreleerde kleurtemperatuur bij aanvang: 3000 K, 3500 K, 4000 K
- Initieel rendement LED-armatuur: 120, 130, 131, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 143, 144, 146, 148, 149, 150, 153,

155, 161 lm/W

- Initiële lichtstroom: 6100 lm, 6500 lm, 6600 lm, 6700 lm, 6800 lm, 7800 lm, 7900 lm, 8000 lm, 8800 lm, 8900 lm, 9000 lm, 9200 lm
- Installatie: Op 3-fasen spanningsrail
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Optiek: Polycarbonaat
- Type: SM504T
- De overkapping en optische oppervlaktes mogen alleen worden gereinigd met een zachte, pluisvrije doek en zonder schoonmaakmiddelen.



Product

SM504T 61S/830 PSU WB WH

SM504T 61S/840 DIA-VLC
WB BK

SM504T 66S/830 DIA-VLC
WB SI

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
01228800	SM504T 61S/830 PSU WB WH	1	280,00€
01229500	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	1	310,00€
01231800	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	1	280,00€
01233200	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	1	280,00€
01237000	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	1	310,00€
01238700	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	1	310,00€
01242400	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	1	370,00€
01243100	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	1	370,00€
01247900	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	1	370,00€
01402200	SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH	1	300,00€
01404600	SM504T 80S/PW935 PSU A20 WH	1	330,00€
01406000	SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH	1	330,00€
01410700	SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH	1	360,00€
01411400	SM504T 90S/940 DIA-VLC DA45 WH	1	360,00€
01412100	SM504T 90S/PW935 DIA-VLC DA25N WH	1	360,00€
01413800	SM504T 66S/830 WIA DA35W WH	1	310,00€
01415200	SM504T 66S/930 WIA WB WH	1	330,00€
01416900	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	1	300,00€
01417600	SM504T 80S/830 WIA A20 WH	1	340,00€
01418300	SM504T 80S/840 WIA WB WH	1	340,00€
01419000	SM504T 80S/930 WIA WB WH	1	360,00€
01420600	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	1	360,00€
01421300	SM504T 66S/930 PSU WB WH	1	300,00€
01230100	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	1	310,00€
01234900	SM504T 80S/830 PSU WB BK	1	310,00€
01403900	SM504T 80S/940 PSU WB BK	1	330,00€
01407700	SM504T 66S/940 DIA-VLC WB BK	1	330,00€
01408400	SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK	1	330,00€
01409100	SM504T 80S/930 DIA-VLC WB BK	1	360,00€
01232500	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	1	310,00€
01241700	SM504T 90S/840 PSU WB SI	1	310,00€
01405300	SM504T 90S/930 PSU WB SI	1	330,00€
01414500	SM504T 66S/840 WIA WB SI	1	310,00€



© 2022 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.be