


# Maxos fusion











Paré pour le futur



Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition.











## Pré-sélection Maxos fusion 1/2 gamme

	Longueur (m)																																					
	4,55	6,83	9,10	11,38	13,66	15,93	18,21	20,48	22,76	25,04	27,31	29,59	31,86	34,14	36,42	38,69	40,97	43,24	45,52	47,80	50,07	52,35	54,62	56,90	59,18	61,45	63,73	66,00	68,28	70,56	72,83	75,11	77,38	79,66				
 <b>Ossature de rail précâblée 9 câbles (longueur 2,28m)</b> <b>LL523T 9 WH</b> EOC: 43448999 <i>Existe aussi en noir &amp; argenté</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
 <b>Ossature de rail précâblée 9 câbles (longueur 4,55m)</b> <b>LL546T 9 WH</b> EOC: 43449699 <i>Existe aussi en noir &amp; argenté</i>	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	17	17	17	
 <b>Module LED 12300 lumens, 840, dali (remplace le 2x 80W)</b> <b>LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH *</b> EOC: 38425100	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	18	18	
 <b>Module LED 16000 lumens, 840, dali</b> <b>LL523X LED160S/840 PSD WB WH *</b> EOC: 06533800	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	18	18	
 <b>Cache</b> <b>LL500Z BC L2300 WH</b> EOC: 38354400	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	17	17		
 <b>Kit de connexion électrique</b> <b>LL500Z 2xEP CU WH</b> EOC: 37444399	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
 <b>Pièce d'assemblage externe pour renfort lumineux</b> <b>LL500Z CPE WH</b> EOC: 38329200		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	17	17	
 <b>Etrier de fixation pour montage en chaîne</b> <b>LL500Z CB-CH WH</b> EOC: 37460399																																						
 <b>Etrier de fixation pour montage en suspension (câble 5000mm inclus)</b> <b>LL500Z MB-SW2 L5000 WH</b> EOC: 37457399	2	3	3	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	20	20	21	21	21	21	22		
 <b>Etrier de fixation pour montage direct au plafond</b> <b>LL500Z SMB WH</b> EOC: 37448199																																						

\*Disponible en optique : WB (faisceau large) | MB (faisceau moyen) | NB (faisceau étroit) | DA25N (Double Asymétrique angle 25°) (LL523 seulement) | DA25W (Double faisceau asymétrique angle 25°) | DA35W (Double faisceau asymétrique angle 35°) | DA45 (Double Asymétrique 45°) | A20 (Asymétrique 20°) | XNB (faisceau extra étroit) | PCO (Optique polycarbonate)

## 1/2 gamme

LL546T (système rail)		LL546T (système rail)		LL546T (système rail)	
LL523X (luminaire)	LL500Z BC L2300 (cache)	LL523X (luminaire)	LL500Z BC L2300 (cache)	LL523X (luminaire)	LL500Z BC L2300 (cache)

Pré-sélection Maxos fusion 1/3 gamme		Longueur (m)																																		
		6,83	9,10	11,38	13,66	15,93	18,21	20,48	22,76	25,04	27,31	29,59	31,86	34,14	36,42	38,69	40,97	43,24	45,52	47,80	50,07	52,35	54,62	56,90	59,18	61,45	63,73	66,00	68,28	70,56	72,83	75,11	77,38	79,66		
	<b>Ossature de rail précâblée 9 câbles (longueur 2,28m)</b> <b>LL523T 9 WH</b> EOC: 43448999 <i>ook verkrijgbaar in zwart &amp; zilver</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	<b>Ossature de rail précâblée 9 câbles (longueur 4,55m)</b> <b>LL546T 9 WH</b> EOC: 43449699 <i>ook verkrijgbaar in zwart &amp; zilver</i>	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	17	17
	<b>Module LED 12300 lumens, 840, dali (remplace le 2x 80W)</b> <b>LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH *</b> EOC: 38425100	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	9	10	10	11	11	11	12	12	12	
	<b>Module LED 16000 lumens, 840, dali</b> <b>LL523X LED160S/840 PSD WB WH *</b> EOC: 06533800																																			
	<b>Cache</b> <b>LL500Z BC L2300 WH</b> EOC: 38354400	2	2	3	4	4	5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	14	15	16	16	17	18	18	19	20	20	21	22	22	23	23	
	<b>Kit de connexion électrique</b> <b>LL500Z 2xEP CU WH</b> EOC: 37444399	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	<b>Pièce d'assemblage externe pour renfort lumineux</b> <b>LL500Z CPE WH</b> EOC: 38329200	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	
	<b>Etrier de fixation pour montage en chaîne</b> <b>LL500Z CB-CH WH</b> EOC: 37460399																																			
	<b>Etrier de fixation pour montage en suspension (câble 5000mm inclus)</b> <b>LL500Z MB-SW2 L5000 WH</b> EOC: 37457399	3	3	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	20	20	21	21	22	22	
	<b>Etrier de fixation pour montage direct au plafond</b> <b>LL500Z SMB WH</b> EOC: 37448199																																			

\*Disponible en optique : WB (faisceau large) | MB (faisceau moyen) | NB (faisceau étroit) | DA25N (Double Asymétrique angle 25°) (LL523 seulement) | DA25W (Double faisceau asymétrique angle 25°) | DA35W (Double faisceau asymétrique angle 35°) | DA45 (Double Asymétrique 45°) | A20 (Asymétrique 20°) XNB (faisceau extra étroit) | PCO (Optique polycarbonate)

## 1/3 gamme

LL546T (système rail)		LL546T (système rail)		LL546T (système rail)	
LL523X (luminaire)	LL500Z BC L2300 (cache)	LL500Z BC L2300 (cache)	LL523X (luminaire)	LL500Z BC L2300 (cache)	LL500Z BC L2300 (cache)