



GreenSpace Accent Projector gen2

Flexible et abordable pour les applications de vente au détail



Caractéristiques

- Aspect neutre et robuste
- Confort visuel accru grâce à l'utilisation de l'optique PerfectAccent
- Haute efficacité énergétique
- Disponible avec différentes alimentations et fashion LED
- Convient à la fois au petit supermarché de ville qu'au grand hypermarché
- · Avec option pour la navigation intérieure et Interact Retail

Avantages

- Les optiques PerfectAccent améliorées (en plastique et en métal) garantissent une durée de vie plus longue du produit et un maintien de la lumière
- Même faisceau lumineux sans différences de couleur
- Version haute luminosité disponible, jusqu'à 4900lm
- Disponible en 3 couleurs (blanc, argent, noir)

Applications

- · Petits magasins dans le centre-ville (à la fois nourriture et vêtements)
- Grands supermarchés XL

- Rendement supérieur grâce à l'option de réflecteurs métalliques PerfectAccent
- Jusqu'à 4900lm
- · Orientation flexible (y compris éclairage vers le haut)
- Convient aux track 3C, Maxos fusion en CoreLine Trunking







PerfectAccent réflecteur en métal

GreenSpace Accent Projector gen2

Flexible et abordable pour les applications de vente au détail



Code configurateur	ST321Ti
Packs de Lumen	1700lm – 2700lm – 3900lm – 4900lm*
Température de couleur	827 – 830 – 840 – PW930 – PC930 Champagne – Rosé – FreshMeat – Frost
Applicable à	3C track – Maxos fusion – CoreLine Trunking
Orientable	350° horizontal – 120° vertical (y compris l'éclairage vers le haut)
Optiques	Etroit (10°) – Moyen (24°) – Large (36°) – Très large(60°) OVL-H (Horizontal-ovale)
Choix PerfectAccent	Solution économique avec réflecteurs en plastique - Solution performante avec réflecteurs métalliques
Durée de vie	50.000 heures L80
Garantie	5 ans
Dimmable	PSU – DIA – DIA-VLC
Couleur	Blanc (RAL9003) – Argent (RAL9006) – Noir (RAL9004)
Accessoires	Verre frontal (trempé, à faible teneur en fer) - Barndoors
Certification	CE / ENEC / EAC
Indication de prix	Configurations à partir de 170 € brut pour la version standard
*	

ST321Y Intégration CoreLine Trunking

^{*} LED49S = uniquement avec CRI80

CoreLine Trunking La qualité à un prix compétitif



Caractéristiques

- Disponible en 3 longueurs (115, 170 et 340 cm), chacun avec 3 flux lumineux
- 8 optiques différentes avec une qualité de lumière constante
- Luminosité jusqu'à 24000 lm (version LL234X 340cm) Dimmable avec DALI
- Options: éclairage de secours / unités de détection pour mise à niveau vers les systèmes InterAct

Avantages

- Facile à installer seulement 2 codes de commande requis pour créer une ligne lumineuse.
- Efficacité énergétique jusqu'à 165lm / W
- Longue durée de vie de 50000 heures L80

Applications

- Supermarchés / magasins
- Entrepôts
- Zones de production et ateliers

- · Amélioration de l'efficacité (+ 10%)
- Nouvelle longueur (115 cm)
- Packs de lumen supplémentaires (12000 lm / 24000 lm)



CoreLine Trunking La qualité à un prix compétitif

0.1.	Book from the control of	D: D: 4
Code commande (EOC8)	Description du produit	Prix Bruts
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	€ 195,00
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	€ 240,00
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	€ 240,00
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	€ 220,00
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	€ 245,00
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	€ 370,00
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	€ 430,00
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	€ 400,00
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	€ 410,00
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	€ 470,00
Starter Kit		
10819600	LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH	€ 52,50
Plaque aveugle		
10840000	LL212X 7x1.5 BC	€ 50,00
10846200	LL217X 7x1.5 BC	€ 65,00
10852300	LL234X 7x1.5 BC	€ 110,00





CoreLine encastré / monté en surface Flexible et facile à installer



Caractéristiques

- Fonction MultiLumen: 3 sorties lumineuses différentes avec un switch
- Facile à installer avec le connecteur Wieland (W)
- Image lumineuse confortable avec faible éblouissement grâce à des optiques innovantes
- Conception robuste
- Disponible en encastré : 60x60 & 30x120 / apparent : 20x120 & 20x150
- Options d'éclairage de secours (EL), marche / arrêt (PSU) et DALI (PSD) disponibles

Avantages

- Forte réduction des niveaux de stocks
- Flexibilité dans les projets clients en ajustant la puissance lumineuse
- Version haute luminosité disponible en 4000K avec 4300lm

Applications

• Bureaux, commerces, santé et éducation

- Fonction MultiLumen-1 code offre 3 versions de lumen!
- Installer avec Wieland (W) ou un connecteur standard pour une installation plus facile et plus rapide
- Amélioration de la durée de vie: 50000h L80
- Efficacité augmentée à 140 Lm/W















CoreLine encastré / monté en surface Flexible et facile à installer



Code commande	Description du produit	Bruto Prijs
Encastré (Non Office	Compliant) 60x60	
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	€ 110,00
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	€ 110,00
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	€ 125,00
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	€ 125,00
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	€ 140,00
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	€ 155,00
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	€ 300,00
97550000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC ELB3	€ 330,00
Encastré (Office Com	npliant) 60x60	
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	€ 150,00
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	€ 165,00
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	€ 180,00
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	€ 180,00
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	€ 195,00
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	€ 195,00
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC ELB3	€ 370,00
97563000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC ELB3 W5	€ 385,00
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC ELB3 W3	€ 355,00
Encastré (Office Com	npliant) 30x120	
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	€ 200,00
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	€ 200,00
97551700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC ELB3	€ 390,00
97552400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC ELB3	€ 390,00

Code de commande	Description du produit	Prix bruts
Apparent (Non Office	Compliant) 20x120	
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	€ 160,00
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	€ 160,00
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	€ 190,00
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC W3	€ 175,00
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC W3	€ 175,00
97562300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC W5	€ 205,00
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC ELB3	€ 350,00
Apparent (Office Com	ppliant) 20x120	
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	€ 200,00
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	€ 215,00
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	€ 230,00
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	€ 230,00
97560900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5	€ 245,00
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	€ 245,00
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC ELB3	€ 420,00
97565400	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC ELB3 W5	€ 435,00
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC ELB3 W3	€ 405,00
Apparent (Non & Offic	ce Compliant) 20x150	
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	€ 170,00
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	€ 170,00
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC ELB3	€ 360,00
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	€ 210,00
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	€ 240,00
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	€ 240,00
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC ELB3	€ 430,00

MASTER LEDtube UO Mains T5

L'image lumineuse ultime pour les installations supérieures



Caractéristiques

- uniforme qui ne se distingue pas de la fluorescence traditionnelle
- Permet une connexion directe au secteur pour des économies d'énergie supplémentaires et pour éviter l'entretien du ballast
- Grand angle de faisceau de 200 ° pour une répartition uniforme de la lumière

Avantages

- Haute efficacité jusqu'à 155 lm / w
- Réduction des coûts de maintenance
- Longue durée de vie de 50000 heures

Applications

- Les magasins de detail
- Écoles
- Industrie halls d'usine, entrepôts, centres de distribution

Quoi de neuf?

• La conception unique crée une apparence parfaitement • La nouvelle MASTER LEDtube UO Mains T5 est idéale pour les applications où plus de lumière est nécessaire.













MASTER LEDtube UO Mains T5 L'image lumineuse ultime pour les installations supérieures



12NC	Description du produit	Socle de lampe	Puissance de la lampe (W)	Puissance de remplacement (W)	ССТ (К)	Angle de faisceau (degrés)	Lumen (lm)	Durée de vie (heures)	Tension	Dimmable	Prix Bruts
929002474802	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	G5	36	80	3000	200	5200	50.000	220-240	Non	€ 57,50
929002474902	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	G5	36	80	4000	200	5600	50.000	220-240	Non	€ 57,50
929002475002	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	G5	36	80	6500	200	5600	50.000	220-240	Non	€ 57,50













TrueForce LED HPI Universal Driver universel: une lampe pour tous les luminaires LED High Bay



Caractéristiques

- Bascule automatiquement entre le mode InstantFit et le mode d'alimentation CA en fonction de l'entrée
- 2 angles de faisceau 60/120 degrés
- Lumière blanche agréable avec CRI 80

Avantages

- Flux lumineux élevé jusqu'à 20000 lm
- Moins de poids et un ajustement parfait dans les luminaires HB HID
- Jusqu'à 90% d'économies d'énergie
- Longue durée de vie de 50000 heures

Informations sur l'application

 Gestion thermique améliorée, permet l'utilisation de luminaires fermés

Applications

- Industrie halls d'usine, entrepôts, centres de distribution
- Commerce de détail hypermarchés, centres commerciaux
- Autres centres de transport, centres de conférence, salles de sport

- Détecte automatiquement la tension secteur ou l'entrée de ballast du luminaire actuel
- Conception de lentille optimisée pour un faisceau étroit ou un faisceau large, permettant une intensité plus élevée















00

.000 heures

TrueForce LED HPI Universal Driver universel: une lampe pour tous les luminaires LED High Bay



12NC	Description du produit	Socle de la lampe	Puissance de la lampe(W)	Puissance de remplacement(W)	Angle de faisceau	ССТ (К)	Lumen (lm)	Durée de vie (heures)	Dimmable	Label EEI (tension secteur)	Prix Bruts
929002350702	TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	E27	95	250	60°	4000	13000	50.000	Non	A+	€ 185,00
929002350802	TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	E27	95	250	120°	4000	13000	50.000	Non	A++	€ 185,00
929002350902	TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	E27	140	400	60°	4000	20000	50.000	Non	A+	€ 215,00
929002351002	TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	E27	140	400	120°	4000	20000	50.000	Non	A++	€ 215,00















