

A chaque application, le LEDtube qui convient !



Vous trouverez un tube LED Philips adapté à chaque situation. Le choix est large : utilisation avec ballasts électromagnétique ou haute fréquence ¹⁾ (VSA), branchement direct sur tension secteur, luminaires T5 ou T8, à très haut flux lumineux ou à efficacité maximale. Avec ce guide en trois étapes, vous allez trouver le LEDtube qui vous convient :

Etape 1

Choisissez le bon niveau

Il existe quatre niveaux de qualité de LEDtubes Philips. Selon les besoins de votre client, choisissez celui qui lui convient le mieux.

BIEN	MIEUX		TOP
CorePro	MASTER Value	MASTER	Master Connect
Le meilleur prix, point barre	Flux lumineux élevé, prix avantageux	Excellente performance, efficacité élevée	Le plus innovant, intelligent, commande sans fil

Etape 2

Trouvez le bon modèle

Sélectionnez ensuite le modèle approprié pour une application spécifique (la colonne de votre choix) et le type de luminaire adéquat (la ligne de votre choix). Dans la case correspondante, les couleurs se réfèrent aux niveaux de l'étape 1. Les lettres renvoient à des spécifications présentées dans le tableau de la page suivante.



	Bureau/classe	Couloirs	Stockage < 3m	Entrepôt > 3m	Industrie	Parking	Alimentation
--	---------------	----------	---------------	---------------	-----------	---------	--------------

Luminaire T8

Avec starter	D	F,G	O	B	C	E	O	A,B	C	E	O	C, D	E, F,G	O	C, D	E, F,G	O	B	C	E,H	O			I
Sans starter ¹⁾		K				J				J			J,K			J,K				J				L
Universel ¹⁾	N			M	N			M	N			N			N			M						

Luminaire T5

VSA retiré		P				P,Q				P,Q				P						P,Q				
VSA présent ¹⁾		R				R,T				R,T				R,S						R,T				

