

**PHILIPS**

Products

# Catalogue Philips Lighting

Lampes et tubes conventionnels  
Lampes Halogènes

Juillet 2021

Liste de prix bruts – BeLux

'21




# Halogen Clickline 230V



Le choix idéal pour les luminaires compacts et décoratifs. Le verre anti-UV et le fusible de sécurité permettent une utilisation sans cache en verre. La Clickline, de taille compacte, produit une lumière blanche étincelante pendant une longue durée de vie.

- Lumière halogène vive et étincelante pour créer l'ambiance souhaitée
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coût de remplacement réduit en raison des heures de fonctionnement plus longues
- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- Lampe à tension secteur, aucun transformateur requis
- Taille compacte, facile à intégrer dans le luminaire
- Position de fonctionnement universelle
- Instant start



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	13	21,7	45

## Informations de commande


Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
86398700	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	100	9,90€

# Plusline 78.3 mm ES



Lampe linéaire halogène à tension secteur présentant une qualité et une fiabilité supérieures. Offre une durée de vie très longue et une lumière halogène étincelante. Le choix idéal pour les luminaires décoratifs.

- Lumière halogène vive et étincelante pour créer l'ambiance souhaitée
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coût de remplacement réduit en raison des heures de fonctionnement plus longues
- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- Taille identique, pour un remplacement direct des lampes halogènes existantes
- Durée de vie : 2 000 heures
- Position de fonctionnement universelle



Product	D (max)	B (max)	B B (min)	C (max)	
Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	11	76,5	74,9	73,3	78
Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	11	76,5	74,9	73,3	78
Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11	76,5	74,9	73,3	78

## Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
85231800	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	100	10,90€
85228800	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	100	10,90€
85223300	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	100	10,90€

# Plusline 117.6 mm ES



Lampe linéaire halogène à tension secteur présentant une qualité et une fiabilité supérieures. Offre une durée de vie très longue et une lumière halogène étincelante. Le choix idéal pour les luminaires décoratifs et pour les projecteurs de sécurité ou d'aires de travail.

- Lumière halogène vive et étincelante pour créer l'ambiance souhaitée
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coût de remplacement réduit en raison des heures de fonctionnement plus longues
- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- Taille identique, pour un remplacement direct des lampes halogènes existantes
- Durée de vie : 2 000 heures
- Position de fonctionnement universelle



Product	D (max)	B (max)	B B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	11	115,8	114,2	112,6
Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	11	115,8	114,2	112,6
Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11	115,8	114,2	112,6
Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	11	115,8	114,2	112,6

## Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
85380300	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	100	9,80€
85389600	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	100	9,80€
85216500	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	100	9,80€
85219600	Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	100	9,80€

# Plusline forte puissance



Le projecteur PlusLine Large produit un flux lumineux maximal permettant d'éclairer de vastes zones telles que les espaces extérieurs, les bâtiments et les magasins.

- Lumière halogène vive et étincelante pour créer l'ambiance souhaitée
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coûts de remplacement réduits grâce à la longue durée de vie
- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- Position de fonctionnement universelle



Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)	
Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	11	252,3	250,7	249,1	254,1

## Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
49435101	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	10	34,40€



© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient des informations relatives à la gamme de produits Signify, qui peuvent faire l'objet de modifications. Ces informations ne sauraient donner lieu à l'exercice d'aucun droit, ni à aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations ; toute responsabilité en relation avec ces informations est expressément rejetée. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat. Les désignations Philips et le logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Signify Holding est propriétaire de toutes les autres marques utilisées sauf si celles-ci appartiennent à d'autres propriétaires

[www.lighting.philips.be](http://www.lighting.philips.be)