

**PHILIPS**

Products

# Catalogue Philips Lighting

Lampes et tubes LED

Lampes LED Flammes et Sphériques


Juillet 2021

Liste de prix bruts – BeLux

'21




# Lampes flammes et lustres LED à filament classiques



Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

- Environ 90 % d'économies d'énergie
- Durée de vie accrue pour un besoin de remplacement réduit
- Remplacement aisé des ampoules conventionnelles classiques
- Conception vintage avec forme classique
- Conçues pour être vues, elles offrent un rendu agréable aussi bien allumées qu'éteintes
- Adaptation parfaite et finitions de grande qualité
- Indice de rendu des couleurs élevé (CRI au-dessus de 80) pour des couleurs vives
- Respect de l'environnement : ne contient aucun mercure ni d'autres substances dangereuses



Product	D	C
Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL	45	82




Classic LEDLuster DT 3.2-25W E14 CRI90 P45 CL



Classic LEDCandle D 4.5-40W B35 E14 827 CL




Classic LEDCandleDT 3.2-25W E14 CRI90 B35CL



Product	D	C
Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL	35	97




Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL




Product	D	C
Classic LEDCandleDT 4.5-40W E14 CRI90BA35CL	35	125



Classic LEDLuster DT 3.2-25W E27 CRI90 P45CL




Product	D	C
Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL	45	80




Product	D	C
Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E14 GOLD SP	45	92



Product	D	C
Classic LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL	35	97




Product	D	C
Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E27 GOLD SP	45	80



Product	D	C
Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL	35	97
Classic LEDCandle DT4.5-40W E14 CRI90 B35CL	35	99




Classic LEDLuster DT4.5-40W E14 CRI90P45 CL




Product	D	C
Classic LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL	35	123



Product	D	C
Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL	45	78



Product	D	C
Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL	45	82
Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL	45	80



Product	D	C
Classic LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP	35	106



Classic LEDLuster DT  
4.5-40W E27 CRI90  
P45CL

## Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
57407200	Classic LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL	10	6,00€
57409600	Classic LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL	10	6,00€
57411900	Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL	10	6,00€
57413300	Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL	10	6,00€
57415700	Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL	10	6,00€
80853500	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL	10	6,60€
80971600	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL	10	7,40€
80973000	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL	10	7,40€
77343400	Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL	10	7,80€
68662800	Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E27 GOLD SP	10	13,00€
68660400	Classic LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP	10	13,00€
68664200	Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E14 GOLD SP	10	13,00€
77337300	Classic LEDCandle D 4.5-40W B35 E14 827 CL	10	7,30€
77341000	Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL	10	7,80€
77058700	Classic LEDCandleDT 3.2-25W E14 CRI90 B35CL	10	7,60€
78021000	Classic LEDCandle DT4.5-40W E14 CRI90 B35CL	10	7,80€
77062400	Classic LEDCandleDT 4.5-40W E14 CRI90BA35CL	10	7,80€
77070900	Classic LEDLuster DT3.2-25W E14 CRI90 P45 CL	10	6,70€
78023400	Classic LEDLuster DT4.5-40W E14 CRI90P45 CL	10	8,10€
77066200	Classic LEDLuster DT 3.2-25W E27 CRI90 P45CL	10	6,70€
77074700	Classic LEDLuster DT 4.5-40W E27 CRI90 P45CL	10	8,10€

# Lampes flammes et lustres LED dépolies classiques




Avec leur conception classique aux accents historiques, les lampes flammes et lustres LED dépolies classiques produisent une lumière blanche chaude esthétique et décorative tout en permettant une économie de près de 90 % en coûts énergétiques. Les formes répandues des lampes flammes et lustres LED dépolies classiques s'adaptent parfaitement aux luminaires existants.

- Environ 90 % d'économies d'énergie
- Durée de vie accrue pour un besoin de remplacement réduit
- Remplacement aisé des ampoules conventionnelles classiques



- Conception historique pure et élégante avec forme classique
- Adaptation parfaite et finitions de grande qualité
- Indice de rendu des couleurs élevé (CRI au-dessus de 80) pour des couleurs vives
- Respect de l'environnement : ne contient aucun mercure ni d'autres substances dangereuses
- Lumière instantanée à pleine intensité : les lampes flammes et lustres LED Philips fournissent leur pleine intensité lumineuse immédiatement après l'allumage



Product	D	C
Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	45	80
Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	45	80



Product	D	C
Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	45	78
Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	45	78



Product	D	C
Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	35	97
Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	35	97

## Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	10	6,00€
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	10	6,60€
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	10	6,00€
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	10	7,40€
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	10	6,60€
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	10	7,40€

## MASTER LED flammes et lustres

---



Les lampes MASTER LEDcandle génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiels. Les MASTER LEDcandles à intensité variable DimTone permettent de créer les ambiances chaleureuses. Montées de façon entièrement visible dans des lustres, des appliques ou des luminaires modernes, ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14 ou B22. Inspirées de recommandations émises par des fabricants de lustres et conçues pour accroître l'aspect esthétique des lustres et luminaires (qu'elles soient éteintes ou éclairées), ces lampes de forme effilée sont dotées d'une lentille au design particulier attirant le regard. Elles produisent une magnifique lumière chaude étincelante et permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les frais d'entretien à leur minimum. Ces ampoules flamme de forme fine classique avec une lentille de conception unique attrayante complètent parfaitement les bougies LED modernes.


- Lumière blanche chaude étincelante
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie
- Coûts de maintenance réduits

- Interchangeable avec les supports existants à douille E14 ou B22
- Durée de vie de 25 000 heures
- Sans mercure ni autres substances dangereuses





Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	38	113
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38	113



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	40	127



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	38	112



Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50	111



Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	48	95
MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	48	95



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	38	129
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38	129



Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48	93
MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	48	93

## Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	10	6,70€
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	10	8,10€
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	10	10,80€
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	10	6,70€
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	10	8,10€
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	10	6,70€
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	10	8,10€
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	10	6,70€
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	10	8,10€
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	10	8,10€
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	10	10,80€



## CorePro LED flammes et lustres

---



La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

- Lumière blanche chaude
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Des coûts de maintenance réduits

- Remplacement aisé
- Durée de vie de 15 000 heures
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses





Product	D	C
Corepro Lustré ND 4-25W E14 827 P45 CL	45	88
Corepro lustré ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	45	88
CorePro lustré ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45	88



CorePro lustré ND 4-25W  
E27 827 P45 FR



CorePro LEDcandle ND  
4-25W E14 827 B35 FR



Product	D	C
Corepro Lustré ND 4-25W E27 827 P45 CL	45	87
Corepro Lustré ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	45	87
Corepro Lustré ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	45	87



CorePro lustré ND 4-25W  
E14 827 P45 FR



Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38	114



Product	D	C
Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	35	106
Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	35	106



Product	D	C
CorePro lustré ND 7-60W E14 827 P48 FR	48	95



CorePro lustré ND 7-60W  
E27 827 P48 FR

## Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix Indicatif
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	10	6,00€
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	10	6,20€
50759900	Corepro Lustré ND 4-25W E14 827 P45 CL	10	6,00€
45483100	Corepro lustré ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	10	6,20€
50767400	Corepro Lustré ND 4-25W E27 827 P45 CL	10	6,00€
50763600	Corepro Lustré ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	10	6,20€
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	10	6,00€
78703700	CorePro lustré ND 4-25W E14 827 P45 FR	10	6,00€
47489100	CorePro lustré ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	10	6,20€
78705100	CorePro lustré ND 4-25W E27 827 P45 FR	10	6,00€
50765000	Corepro Lustré ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	10	6,20€
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	10	9,60€
70301400	CorePro lustré ND 7-60W E14 827 P48 FR	10	9,60€
70303800	CorePro lustré ND 7-60W E27 827 P48 FR	10	9,60€

# Ampoules flammes et lustres LED standard



Les ampoules flammes LED standard sont compatibles avec les culots E27 et sont conçues pour remplacer les ampoules flammes incandescentes, halogènes et à économie d'énergie. Elles permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance. L'ampoule flamme LED standard est idéale pour vos besoins en éclairage de base. Profitez de la beauté et des performances de la lumière que vous attendez de la technologie LED, à un prix abordable.

- Dotée d'un design pur et élégant, cette ampoule flamme se substitue parfaitement aux ampoules flammes mates traditionnelles.
- Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence traditionnelles
- Longue durée de vie et coûts de maintenance réduits
- Installation facile dans les culots E27 et E14
- Lumière instantanée à pleine intensité : les ampoules LED Philips fournissent leur pleine intensité lumineuse immédiatement après l'allumage
- Longue durée de vie et excellente qualité de lumière
- Disponible en 3 000 K et 6 500 K
- Lumière sans UV et sans IR



Product	D	C
LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	35	106

## Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
76238600	LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	10	6,20€



© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient des informations relatives à la gamme de produits Signify, qui peuvent faire l'objet de modifications. Ces informations ne sauraient donner lieu à l'exercice d'aucun droit, ni à aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations ; toute responsabilité en relation avec ces informations est expressément rejetée. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat. Les désignations Philips et le logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Signify Holding est propriétaire de toutes les autres marques utilisées sauf si celles-ci appartiennent à d'autres propriétaires

[www.lighting.philips.be](http://www.lighting.philips.be)