

PHILIPS

Products

Catalogue Philips Lighting

Lampes et tubes LED

Tubes LED

Juillet 2021

Liste de prix bruts – BeLux


'21

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5



La lampe Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. La lampe MASTER LEDtube InstantFit T5 est la solution idéale pour les clients ayant des exigences plus élevées en termes de flux lumineux et qui recherchent le meilleur rapport qualité/durée de vie. Économies d'énergie et plus longue durée de vie avec un délai de récupération et un coût total de possession intéressants.

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des tubes fluorescents classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer d'un luminaire existant à la technologie LED, avec une procédure d'installation 100 % sûre
- Remplacement des lampes T5 existantes sur les installations avec ballast HF
- Compatibilité HF : ne nécessitant aucun recâblage et permettant de changer les ballasts en toute simplicité, la solution InstantFit fonctionne avec des ballasts électroniques à haute fréquence, facilitant les méthodes d'installation et les rendant plus sûres
- Sécurité de la broche électronique : les produits Philips permettent de toucher l'autre embout en toute sécurité lorsqu'on installe le tube. Le ballast intégré est également isolé de manière sûre des éléments susceptibles d'être touchés. Les tubes LED Philips satisfont à toutes les exigences des normes UL et IEC en matière de sécurité des broches.



Master LEDtube HF
600mm HE 8W 830 T5

Master LEDtube HF
1200mm HO 26W 830 T5
OE

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	15,5	18,8	549	556,1	563,2
Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	15,5	18,8	549	556,1	563,2
Master LEDtube HF 1200mm HE 16,5W 830 T5	15,5	18,8	1149	1156,1	1163,2
Master LEDtube HF 1200mm HE 16,5W 840 T5	15,5	18,8	1149	1156,1	1163,2
Master LEDtube HF 1200mm HE 16,5W 865 T5	15,5	18,8	1149	1156,1	1163,2
Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	15,5	19	1149	1156	1163
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	15,5	19	1149	1156	1163
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	15,5	19	1449	1456	1463
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	15,5	19	1449	1456	1463
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	15,5	19	1449	1456	1463
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	15,2	21	1147,8	1154,9	1162
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462

Informations de commande


Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
70599500	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	10	52,70€
70603900	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	10	52,70€
70605300	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	10	52,70€
74323200	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	10	22,00€
74325600	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	10	22,00€
74327000	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	10	22,00€
74329400	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	10	32,40€
74331700	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	10	32,40€
74333100	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	10	32,40€
74335500	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	10	34,90€
74337900	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	10	34,90€
74339300	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	10	34,90€
74951400	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	10	41,50€
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	10	41,50€
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	10	41,50€
74957600	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	10	43,60€
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	10	43,60€
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	10	43,60€

MASTER LEDtube secteur T5



Le nouveau Philips Master LEDtube direct 230V T5 simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du ballast. Grâce à une conception unique, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 s'installe sur des luminaires qui fonctionnent sur secteur. Tellement simple à utiliser ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie supérieure à celle des lampes classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer des luminaires existants à la technologie LED. Produit et processus d'installation totalement sûrs
- Remplacement des lampes T5 actuelles : fonctionne sur secteur
- Économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- longue durée de vie
- Sans mercure



MAS LEDtube 1500mm
UO 36W 830 T5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	15	16,9	1149	1156,1	1163,2
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	15	16,9	1149	1156,1	1163,2
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	15	16,9	1149	1156,1	1163,2
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	15	16,9	1449	1456,1	1463,2
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	15	16,9	1449	1456,1	1463,2
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	15	16,9	1449	1456,1	1463,2
MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5	15,8	19	549	556,1	563,2
MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5	15,8	19	549	556,1	563,2
MAS LEDtube 600mm HE 8W 865 T5	15,8	19	549	556,1	563,2
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5	15,8	19	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	15,8	19	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5	15,8	19	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5	15,8	19	1449	1454,9	1463,2
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5	15,8	19	1449	1454,9	1463,2
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
81921000	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	10	47,30€
81923400	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	10	47,30€
81925800	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	10	47,30€
81929600	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	10	47,30€
81931900	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	10	47,30€
81933300	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	10	47,30€
78343300	MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5	10	20,90€
78345700	MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5	10	20,90€
78347100	MAS LEDtube 600mm HE 8W 865 T5	10	20,90€
78351800	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	10	30,60€
78353200	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5	10	30,60€
78355600	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5	10	36,00€
78357000	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5	10	36,00€
29050100	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	1	57,50€
29052500	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	1	57,50€
29054900	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	1	57,50€

MASTER LEDtube EM/Mains



La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à la durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des tubes fluorescents classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer d'un luminaire existant à la technologie LED ; procédure d'installation 100 % sûre
- Pas moins de 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Durée de vie très élevée de 50 000 heures
- Remplacement des lampes T8 existantes sur les installations avec ballast EM
- Fonctions de sécurité complètes et dispositif de sécurité Protecteur EM
- Pas de mercure
- -





Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	25,78	28	893,3	900,4	907,5
MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	25,78	28	893,3	900,4	907,5
MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78	28	588,5	595,5	602,5
MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25,78	28	588,5	595,5	602,5
MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	25,78	28	588,5	595,5	602,5
MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	25,8	28	1199,4	1206,5	1213,6
MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	25,8	28	1500	1507,1	1514,2
MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	25,8	28	1500	1507,1	1514,2



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8	25,7	28	1198	1205	1212




MASTER LEDtube
1200mm HO 12.5W 830
T8



MASTER LEDtube
Sensor 1200mm HO
16.5W840 T8



MASTER LEDtube
1200mm UO 14.7W 830
T8



Product	D1	D2	C1
MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	3	21,5	34,5

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	10	16,40€
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	10	16,40€
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	10	13,10€
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	10	13,10€
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	10	13,10€
73150500	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	10	25,90€
73152900	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	10	25,90€
73154300	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	10	34,70€
73156700	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	10	34,70€
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	40	1,50€
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	10	18,60€
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	10	18,60€
59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	10	18,60€
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	10	21,60€
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	10	21,60€
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	10	21,60€
73686600	MASTER LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8	20	46,30€
31656000	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	1	21,00€
31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	1	21,00€
31660700	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8	1	21,00€
31662100	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	1	28,80€
31664500	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	1	28,80€
31666900	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	1	28,80€
80602900	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	10	36,60€
80604300	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	10	36,60€
80606700	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	10	40,70€
80608100	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	10	40,70€

MASTER LEDtube InstantFit HF




La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement dans les applications d'éclairage général.

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à la durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des tubes fluorescents classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer d'un luminaire existant à la technologie LED ; procédure d'installation 100 % sûre
- Pas moins de 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Durée de vie très élevée de 50 000 heures
- Remplacement des lampes T8 existantes sur les installations avec ballast HF
- Pas de mercure
- Remarques : L'efficacité énergétique globale et la distribution de lumière de toute installation utilisant ces lampes dépendent de la conception de l'installation.



MASTER LEDtube HF
1200mm HO 14W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD	25,7	28	1198,0	1205,0	1212,0
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	25,6	28	588,6	595,7	602,8
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	25,6	28	588,6	595,7	602,8
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	25,6	28	588,6	595,7	602,8

Informations de commande


Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
56616900	MASTER LEDtube HF 1200mm 16,5W833 T8 FOOD	10	61,80€
68748200	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	10	25,30€
68750500	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	10	25,30€
68752900	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	10	25,30€
68754300	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	10	31,60€
68756700	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	10	31,60€
68758100	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	10	31,60€
68796300	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	10	28,70€
68798700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	10	28,70€
68800700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	10	28,70€
68802100	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	10	36,50€
68804500	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	10	36,50€
68806900	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	10	36,50€
74353900	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	10	28,40€
74355300	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	10	28,40€
74367600	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	10	28,40€

Master Value LEDtube Universal T8



Le nouveau tube Philips MASTER LEDtube Universel T8 facilite et simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du ballast : la conception unique du tube Philips MASTER LEDtube Universel T8 lui permet de s'adapter directement aux luminaires fonctionnant sur ballasts électromagnétiques, sur ballasts électroniques HF ou raccordés au secteur. Il est tellement simple à utiliser et vous n'avez plus besoin de stocker deux types de tubes ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, Philips MASTER LEDtube Universel T8 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie supérieure à celle des lampes classiques
- Le moyen le plus rapide et le plus simple pour passer de luminaires existants à la technologie LED, grâce à un produit et un processus d'installation totalement sûrs
- Remplacement des lampes T8 actuelles sur les installations avec ballast EM/HF et raccordées au secteur
- Économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Crée des ambiances allant du blanc chaud à la lumière naturelle froide
- Technologie InstantFit pour une plus large compatibilité de ballast
- Sans mercure



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W830 T8	25,7	28	1199,4	1205,3	1213,6
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W840 T8	25,7	28	1199,4	1205,3	1213,6
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W865 T8	25,7	28	1199,4	1205,3	1213,6
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8	25,7	28	1500	1505,9	1514,2
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W840 T8	25,7	28	1500	1505,9	1514,2
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W865 T8	25,7	28	1500	1505,9	1514,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
73917100	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W830 T8	10	30,90€
73919500	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W840 T8	10	30,90€
73921800	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W865 T8	10	30,90€
73923200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8	10	34,50€
73925600	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W840 T8	10	34,50€
73927000	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W865 T8	10	34,50€

Master Value LEDtube T8



En tant que solution LED hautes performances, le tube LED Master Value de qualité professionnel est idéal pour remplacer les lampes fluorescentes T8 à l'aide d'un ballast EM ou pour une installation directe sur le secteur. Ce produit offre un effet lumineux uniforme pour tout l'éclairage général, ainsi qu'une efficacité énergétique immédiate, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

- Faible consommation d'énergie
- Coût de maintenance réduit et plus longue durée de vie par rapport aux lampes classiques
- Le moyen le plus rapide et le plus simple pour passer de luminaires existants à la technologie LED, avec une solution rénovation Plug & Play
- Effet lumineux uniforme
- Construction robuste
- Compatible avec la technologie d'éclairage conventionnelle
- Installation aisée
- Efficacité énergétique élevée



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	25,8	28	588,5	595,5	602,5
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8	28	588,5	595,5	602,5
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8	28	588,5	595,5	602,5
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9

MASTER LEDtube VLE
1500mm HO 20.5W 830
T8

MASTER LEDtube VLE
1200mm HO 14W 830 T8

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
64679000	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	10	10,90€
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	10	10,90€
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	10	10,90€
64685100	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	10	15,80€
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	10	15,80€
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	10	15,80€
31680500	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	1	17,30€
31682900	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	1	17,30€
31684300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	1	17,30€
31686700	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	1	23,40€
31688100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	1	23,40€
31690400	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	1	23,40€
64691200	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	10	17,70€
64693600	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	10	17,70€
64695000	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	10	17,70€

CorePro LEDtube Circular




CorePro LEDtube Circular intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des tubes fluorescents classiques. Ce produit est spécialement conçu pour remplacer les tubes circulaires fluorescents utilisés sur une installation G10q. Il permet des économies d'énergie importantes et garantit une longue durée de vie, dans un facteur de forme similaire.

- Solution rénovation Plug & Play simple et rapide
- Économies d'énergie tangibles
- longue durée de vie



- Haute efficacité énergétique
- longue durée de vie
- Installation aisée
- Facteur de forme conventionnel adaptable aux luminaires actuels



Product	A1	A2	A3
CorePro LED Circular 20W 840 G10q	30	238	298

Informations de commande


Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
66042000	CorePro LED Circular 20W 840 G10q	20	26,80€

CorePro LED tube Universal T8



Le nouveau CorePro LEDtube Universal T8 de Philips simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du driver. Grâce à un design unique, le CorePro LEDtube Universal T8 de Philips s'adapte directement aux luminaires fonctionnant sur ballast électromagnétique, ballast électronique HF ou raccordés au secteur. Il est tellement simple à utiliser et vous n'avez plus besoin de transporter de produits en double ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le CorePro LEDtube Universal T8 de Philips constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard pour économiser l'énergie et réduire votre investissement.

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie supérieure à celle des lampes classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer des luminaires existants à la technologie LED ; produit et processus d'installation totalement sûrs
- Remplacement des lampes T8 actuelles sur les installations avec ballast EM/HF et raccordées au secteur
- Économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Technologie InstantFit pour une plus large compatibilité de ballast
- Sans mercure



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9	28	1199,4	1205,3	1213,6
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9	28	1199,4	1205,3	1213,6
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9	28	1199,4	1205,3	1213,6
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9	28	1500	1505,9	1514,2
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9	28	1500	1505,9	1514,2
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9	28	1500	1505,9	1514,2
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	25,7	28	588,6	595,7	602,8
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	25,7	28	588,6	595,7	602,8
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	25,7	28	588,6	595,7	602,8

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	10	26,80€
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	10	26,80€
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	10	26,80€
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	10	30,90€
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	10	30,90€
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	10	30,90€
78277100	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	10	24,70€
78279500	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	10	24,70€
78281800	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	10	24,70€

CorePro LEDtube EM/Mains



Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

- Des coûts d'éclairage réduits au minimum
- Le moyen le plus simple et économique pour passer à la technologie LED



- Pas moins de 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Durée de vie plus de 2 fois supérieure à celle des tubes fluorescents
- Remplacement des lampes T8 existantes sur les installations avec ballast électromagnétique (EM)
- -



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
CorePro LEDtube 600mm 8W840	25,7	28	588,5	595,5	602,5
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25,7	28	588,5	595,5	602,5
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2

Informations de commande


Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
71091300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	10	13,30€
71095100	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	10	13,30€
71103300	CorePro LEDtube 600mm 8W840	10	10,40€
71105700	CorePro LEDtube 600mm 8W865	10	10,40€
71107100	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	10	12,00€
71109500	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	10	12,00€
80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	10	13,10€
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	10	15,70€

LEDtube Mains T5



Les nouvelles barres lumineuses Philips Master LEDtube Mains T5 simplifient vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du driver. Grâce à une conception unique, les Philips MASTER LEDtube Mains T5 s'installent directement sur des luminaires qui fonctionnent sur secteur. Elles sont extrêmement simples à utiliser et vous n'avez plus besoin de transporter de produits en double ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie supérieure à celle des lampes classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer des luminaires existants à la technologie LED ; produit et processus d'installation totalement sûrs
- Remplacement des lampes T5 existantes sur les installations raccordées au secteur
- Économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- longue durée de vie
- Sans mercure



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
29050100	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	1	57,50€
29052500	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	1	57,50€
29054900	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	1	57,50€



© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient des informations relatives à la gamme de produits Signify, qui peuvent faire l'objet de modifications. Ces informations ne sauraient donner lieu à l'exercice d'aucun droit, ni à aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations ; toute responsabilité en relation avec ces informations est expressément rejetée. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat. Les désignations Philips et le logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Signify Holding est propriétaire de toutes les autres marques utilisées sauf si celles-ci appartiennent à d'autres propriétaires

www.lighting.philips.be