

PHILIPS

Products

Catalogue Philips Lighting

Luminaires intérieurs

Armatures Industrielles

Juillet 2021

Liste de prix bruts – BeLux

'21

Gentlespace Gen3



Avec la troisième génération du luminaire grande hauteur GentleSpace, nous continuons d'apporter des innovations sur le marché en offrant des solutions d'éclairage grande hauteur flexible pour les applications industrielles. GentleSpace gen3 offre une grande variété d'options en termes d'optique et d'angles d'ouverture de faisceau (de très étroit à large), un choix de possibilités de montage et de matériaux, ainsi qu'une variété de flux lumineux. Cela permet de composer votre solution d'éclairage sur mesure et idéale pour toutes les applications type entrepôt et industrie. Il peut également prendre en charge les modifications d'exigences liées à l'application (telles que les changements de disposition) grâce à son système optique flexible, qui peut être facilement ajusté même après l'installation. En outre, GentleSpace gen3 offre la possibilité d'une connectivité avancée et est prêt à être connecté à des systèmes reposant sur l'Internet des objets et à des applications logicielles telles qu'Interact Industry. Dans l'ensemble, que vous soyez à la recherche d'une solution fiable qui, une fois installée, peut être oubliée, ou d'une solution pouvant être adaptée et contrôlée après l'installation, GentleSpace gen3 est la solution idéale pour votre application.

- Visibilité de haute qualité combinée à une grande uniformité et un éblouissement réduit
- Solution robuste et fiable pour une longue durée de vie
- Solution hautement efficace, offrant un coût total de possession attractif
- Solution flexible en fonction des espaces et des hauteurs d'installation
- Prêt à être connecté aux systèmes et applications logicielles actuels et à venir
- Large couverture d'applications, y compris la production alimentaire, la fabrication sous d'importantes hauteurs de plafond et à l'intérieur de halls

- Efficacité pouvant atteindre 174 lm/W
- Longue durée de vie de 100 000 h à L80
- Version XT : jusqu'à 70 °C
- Système de fixation détachable pour une installation aisée
- Conforme à la norme EN-12464-1 ; faible taux d'éblouissement et rendu des couleurs ≥ 80
- Protection contre la poussière en option afin de satisfaire aux exigences de l'industrie alimentaire
- Convient aux nouvelles installations ou au remplacement point par point des lampes HPI 250 W, HPL 400 W ou HPI 400 W, et permet de réduire la consommation électrique jusqu'à 65 %
- Large variété d'optiques (WB/MB/NB/XNB et HRO) pour satisfaire aux exigences des applications et optiques réglables (NBA) en option offrant la flexibilité de passer de la version NB à la version WB au moyen d'un simple mécanisme d'ajustement
- Classe de sécurité I ou II
- Compatible Interact Industry et Philips GreenWarehouse
- Version avec protection piscine (SWP)







BY480P LED130S/840
PSD NBA GC SI



Product
BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR



BY481X LED250S/840 SR
WB GC SI IRE




Product
BY480X LED130S/840 SR WB GC SI IRE



BY481P LED250S/840
PSD MB GC WH BR



Product
BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR



BY480P LED130S/840
PSD WB GC WH



Product
BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI




BY481P LED250S/840
PSD MB GC WH




BY480P LED170S/840
PSD WB GC SI BR



Product
BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI



Product
BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR



BY481P LED350S/865
PSD WB PC SI BR

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	1	1395,00€
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	1	1395,00€
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	1	1395,00€
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	1	1395,00€
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	1	1475,00€
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	1	1395,00€
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	1	1475,00€
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	1	1395,00€
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	1	1395,00€
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	1	1395,00€
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	1	1475,00€
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	1	1475,00€
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	1	1475,00€
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	1	1475,00€
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	1	1475,00€
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	1	785,00€
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	1	785,00€
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	1	785,00€

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	1	785,00€
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	1	785,00€
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	1	785,00€
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	1	865,00€
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	1	785,00€
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	1	865,00€
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	1	865,00€
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	1	785,00€
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	1	865,00€
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	1	865,00€
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	1	865,00€
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	1	865,00€
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	1	785,00€
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	1	785,00€
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	1	895,00€
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	1	881,00€
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	1	881,00€
01098700	BY480X LED130S/840 SR WB GC SI IRE	1	1005,00€
01099400	BY480X LED170S/840 SR WB GC SI IRE	1	1005,00€
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	1	1580,00€
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	1	1580,00€
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	1	970,00€
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	1	1580,00€
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	1	970,00€
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	1	1580,00€
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	1	1580,00€
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	1	970,00€
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	1	970,00€
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	1	970,00€
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	1	1580,00€
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	1	1580,00€
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	1	1580,00€
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	1	970,00€
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	1	970,00€
40829900	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-W BR	1	970,00€
40833600	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-W BR	1	1580,00€
40834300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-W BR	1	1580,00€
01101400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-W BR	1	970,00€
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	1	835,00€
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	1	835,00€
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	1	1445,00€
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	1	1445,00€
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	1	1445,00€
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	1	1445,00€
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	1	1445,00€
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	1	1445,00€
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	1	835,00€
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	1	835,00€
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	1	835,00€
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	1	835,00€
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	1	835,00€
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	1	835,00€
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	1	1395,00€
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	1	1475,00€
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	1	1395,00€
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	1	1395,00€
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	1	1395,00€
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	1	1595,00€
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	1	1415,00€
40925800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELP3	1	1585,00€
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	1	1505,00€
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	1	1485,00€
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	1	1485,00€
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	1	1395,00€
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	1	1415,00€
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	1	785,00€
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	1	785,00€
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	1	785,00€
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	1	785,00€
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	1	785,00€
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	1	785,00€
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	1	865,00€
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	1	1445,00€
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	1	1445,00€
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	1	1525,00€
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	1	925,00€
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	1	925,00€
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	1	1535,00€
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	1	1535,00€
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	1	1615,00€
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	1	1615,00€
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	1	1005,00€
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	1	1005,00€
01100700	BY481X LED250S/840 SR WB GC SI IRE	1	1615,00€

Coreline Highbay Gen4



Après le succès de la CoreLine Armature Gen3, cette nouvelle génération augmente encore davantage les performances de la gamme avec un design novateur, une efficacité élevée, une durée de vie rallongée et la gradation DALI disponible en option pour réaliser encore plus d'économies. Conçue pour remplacer les luminaires HPI 250 et 400 W, CoreLine Armature Gen4 offre aux clients tous les avantages de l'éclairage LED Philips (qualité lumière, durée de vie plus longue, consommation d'énergie et maintenance réduites, fiabilité et robustesse des produits). Pour l'installateur, cette armature présente de nombreux avantages : parfaitement adaptée au remplacement des solutions conventionnelles existantes, son installation ne nécessite pas de modification des réseaux de câblage existants. Les connexions électriques sont simples : pas besoin d'ouvrir le luminaire pour l'installation ou la maintenance. Et comme il est plus petit et plus léger que les armatures conventionnelles, il est très facile à manier.

- Très efficace, robuste et fiable avec une longue durée de vie
- Deux optiques possibles (intensive NB/ extensive WB) pour répondre aux exigences de toutes les applications
- Confort lumineux remarquable avec un niveau d'éblouissement limité et une excellente uniformité


- Efficacité élevée jusqu'à 145 lm/W
- Longue durée de vie de 50 000 h L80
- Système de fixation à point unique pour une installation aisée
- Faible taux d'éblouissement et rendu des couleurs ≥ 80
- Idéale pour le remplacement des armatures conventionnelles HPI 250W/400W






Product

BY120P G4 LED100S/840 PSU NB




Product

BY122P G4 LED250/840 PSU NB



Product

BY122P G4 LED250/840 PSD NB



Product

BY120P G4 LED100S/840 PSD NB



Product

BY121P G4 LED200S/840 PSD NB



Product

BY121Z G4 BR L300



Product

BY121P G4 LED200S/840 PSU NB



Product

BY121Z G4 BR L400

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix Indicatif
33571100	BY120P G4 LED100S/840 PSU NB	1	355,00€
33567400	BY120P G4 LED100S/865 PSU NB	1	355,00€
33566700	BY120P G4 LED100S/865 PSU WB	1	355,00€
33569800	BY121P G4 LED200S/840 PSU NB	1	425,00€
33568100	BY121P G4 LED200S/840 PSU WB	1	425,00€
33565000	BY121P G4 LED200S/865 PSU NB	1	425,00€
33564300	BY121P G4 LED200S/865 PSU WB	1	425,00€
33664000	BY122P G4 LED250/840 PSU NB	1	585,00€
33666400	BY122P G4 LED250S/865 PSU NB	1	585,00€
33667100	BY122P G4 LED250S/865 PSU WB	1	585,00€
33702900	BY120P G4 LED100S/840 PSD NB	1	385,00€
33703600	BY120P G4 LED100S/840 PSD WB	1	385,00€
33698500	BY121P G4 LED200S/840 PSD NB	1	455,00€
33699200	BY121P G4 LED200S/840 PSD WB	1	455,00€
33879800	BY122P G4 LED250/840 PSD NB	1	615,00€
33880400	BY122P G4 LED250/840 PSD WB	1	615,00€
33881100	BY122P G4 LED250/860 PSD NB	1	615,00€
33882800	BY122P G4 LED250/860 PSD WB	1	615,00€
34186600	BY121Z G4 BR L300	4	51,00€
34187300	BY121Z G4 BR L400	4	56,50€

Ledinaire Armature




La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED de qualité Philips, disponibles en magasin, à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.


- Qualité et fiabilité Philips
- Économies d'énergie
- Large gamme d'applications




- Design moderne et discret
- Deux tailles et deux niveaux de flux lumineux : 10 000 lm 24 cm et 20 000 lm 34 cm
- L'indice de protection élevé, IP65, en fait une solution parfaite pour un vaste panel d'applications
- Connecteur IP65 inclus
- Point de suspension unique avec crochet d'installation




Product
BY020Z AC



Product
BY021P LED200S/840 PSU WB GR



Product
BY020P LED100S/840 PSU WB GR



Product
BY021Z AC

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
33996299	BY020P LED100S/840 PSU WB GR	1	245,00€
33998699	BY021P LED200S/840 PSU WB GR	1	415,00€
33992499	BY020Z AC	1	52,50€
33994899	BY021Z AC	1	79,50€



© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient des informations relatives à la gamme de produits Signify, qui peuvent faire l'objet de modifications. Ces informations ne sauraient donner lieu à l'exercice d'aucun droit, ni à aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations ; toute responsabilité en relation avec ces informations est expressément rejetée. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat. Les désignations Philips et le logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Signify Holding est propriétaire de toutes les autres marques utilisées sauf si celles-ci appartiennent à d'autres propriétaires

www.lighting.philips.be