

PHILIPS

Products

Professionnel Lighting Catalogue

Découvrez notre large gamme de lampes et luminaires LED
innovants et efficaces pour intérieur et extérieur

Lampes et tubes LED

Lampes LED Flammes et Sphériques

Avril 2022
Liste de prix bruts – BeLux


'22

Lampes flammes et lustres LED décoratives



Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Flamme et Sphériques Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

- Environ 90 % d'économies d'énergie
- Durée de vie accrue pour une fréquence de remplacement réduite
- Remplacement aisé des ampoules conventionnelles classiques
- Adaptation parfaite et finitions de grande qualité
- Indice de rendu des couleurs élevé (CRI au-dessus de 80) pour des couleurs vives
- Respect de l'environnement : ne contient aucun mercure ni aucune autre substance dangereuse



Product

MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G



Product

MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G



Product

MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
31603400	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	10	7,10€
31605800	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	10	13,65€
31607200	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	10	13,65€

Lampes flammes et lustres LED MASTER Value



Dotées d'un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes flammes et lustres à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Ce produit permet de réaliser des économies d'énergie par rapport aux lampes flammes et lustres LED normales, tout en offrant au client une bonne expérience lumineuse grâce à ses performances de gradation exceptionnelles. Les lampes flammes et lustres LED MASTER Value Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie, fournissant même 30 % de plus par rapport aux LED normales, et fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 15 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.

- économie d'énergie, 30 % d'énergie en moins par rapport aux lampes flammes et lustres LED Philips standard
- Durée de vie accrue pour un besoin de remplacement réduit
- Remplacement aisé des ampoules conventionnelles
- conception vintage avec formes classiques
- adaptation parfaite et finition de haute qualité
- Très bonne qualité de lumière avec un rendu des couleurs très élevé (IRC>90)
- Conçues pour être vues, elles offrent un rendu agréable aussi bien allumées qu'éteintes
- Respect de l'environnement : ne contient pas de mercure ni d'autres substances dangereuses





MASTER VLE

LEDCandleD3.4-40W E14
B35 927FRG



MASTER VLE

LEDCandleDT3.4-40W E14
927B35CLG



Product

MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG

D C

35 119




MASTER VLE

LEDLusterD3.4-40W E14
P45 927FRG



MASTER VLE

LEDLusterDT3.4-40W E14
927P45CLG




Product

MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E27 927B35CLG

D C

35 95



Product

MASTER VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG


D C

45 80



MASTER VLE

LEDLusterDT3.5-40W E27
927P45FRG



Product

MASTER VLE LEDLusterDT2.5-25W E27 927P45CLG

D C

45 78


MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG

45 78



MASTER VLE

LEDLusterD3.4-40W E27
P45 927CLG



Product

MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G

D C

35 97



MASTER VLE

LEDLusterD3.4-40W E14
P45 927CLG



MASTER VLE

LEDLusterDT3.5-40W E27
927P45CLG

Informations de commande


Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
32505000	MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	10	7,70€
32507400	MASTER VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG	10	6,90€
32509800	MASTER VLE LEDLusterDT2.5-25W E27 927P45CLG	10	7,05€
32511100	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	10	8,00€
32513500	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E27 927B35CLG	10	8,20€
32519700	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	10	8,20€
32521000	MASTER VLE LEDLusterDT3.4-40W E14 927P45CLG	10	8,20€
38774400	MASTER VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG	10	8,20€
38800000	MASTER VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45FRG	10	8,20€
35553800	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	10	8,20€
35545300	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927FRG	10	8,20€
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	10	8,20€
35549100	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	10	8,20€
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	10	8,20€

Lampes flammes et lustres LED CorePro GLASS



Dotées d'un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des ampoules à incandescence classiques aux avantages de la technologie LED longue durée. Un choix très facile pour les personnes qui cherchent un remplacement pour les lampes flammes et lustres LED rétrofit, car par rapport aux lampes conventionnelles, il fournit une économie d'énergie de 90 %. Les lampes flammes et lustres LED CorePro Glass fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 15 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.

- économie d'énergie, 90 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles
- Durée de vie accrue pour un besoin de remplacement réduit
- Remplacement aisé des ampoules conventionnelles
- conception vintage avec formes classiques
- adaptation parfaite et finition de haute qualité
- Très bonne qualité de lumière avec un rendu des couleurs très élevé (IRC>80)
- Conçues pour être vues, elles offrent un rendu agréable aussi bien allumées qu'éteintes
- Respect de l'environnement : ne contient pas de mercure ni d'autres substances dangereuses




Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45	78



Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45	78
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45	78
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45	78
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	45	78



CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG



Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45	80



CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG




CorePro LEDLusterND4.3-
40W E14 827P45FRG



CorePro LEDCandleND 2.2-
25W BA35 E14 FRG



Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35	123



Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35	97



CorePro LEDCandleND4.3-
40W E14 840B35CLG



CorePro LEDLusterND4.3-
40W E14 827P45CLG



CorePro LEDLusterND4.3-
40W E27 827P45CLG



CorePro LEDLusterND4.3-
40W E14 840P45CLG





Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35	97
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35	97
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35	97
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG	35	97




CorePro LEDCandleND2.2-
25W E14 840B35CLG



Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35	97
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35	97



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45	80
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	45	80



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45	78



Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35	97



Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45	80
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	45	80
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45	80
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14865FRG	45	80



CorePro LEDLusterND2.2-
25W E14 840P45CLG

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	10	6,35€
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	10	6,50€
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	10	6,50€
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	10	6,50€
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	10	6,50€
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	10	6,35€
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	10	10,40€
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	10	10,40€
34754000	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG	10	10,40€
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	10	7,15€
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	10	6,35€
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	10	10,40€
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	10	10,40€
34764900	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14865FRG	10	10,40€
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	10	7,80€
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	10	6,50€
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	10	8,00€
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	10	10,40€
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	10	10,40€
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	10	6,35€
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	10	7,15€
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	10	8,00€
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	10	7,80€
34734200	CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG	10	2,65€
34738000	CorePro LEDLusterND2.2-25W E14 840P45CLG	10	6,50€
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	10	2,90€
34742700	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 840P45CLG	10	7,80€
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	10	10,40€
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	10	10,40€
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	10	10,40€
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	10	10,40€
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	10	10,40€

MASTER LED flammes et lustres



Les lampes MASTER LEDcandle et Lustres révèlent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiel. La technologie variable DimTone permet à l'utilisateur d'adapter l'ambiance lumineuse selon ses envies. Conçues pour mettre en valeur l'aspect esthétique des lustres ou luminaires (qu'elles soient allumées ou éteintes) ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14, E27 ou B22. La technologie LED permet de réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes traditionnelles. Leur durée de vie de 25 000 heures rend possible une utilisation intensive et une réduction des coûts de maintenance. Elles sont compatibles avec la plupart des variateurs du marché, ce qui peut générer des économies supplémentaires tout en contribuant à créer l'ambiance souhaitée.


- Créateur d'ambiance
- Gradation selon ses envies
- Lumière blanche chaude étincelante
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie
- Coûts de maintenance réduits
- Utilisation intensive (25 000H)
- Douille E27 et E14
- Durée de vie de 25 000 heures
- Gradation DimTone
- Design unique



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	38	113
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38	113



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 5.5-40W B22 B38 CL	38	111
MASTER LEDcandle DT 2.8-25W B22 B38 CL	38	111



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	40	127




Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E14 P48 CL	50	95
MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	50	95



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	42	127



Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	48	95
MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	48	95



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL	38	129
MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 BA38 CL	38	129



Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	54	109




Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	38	129
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38	129



Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48	93
MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	48	93




Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL	50	93
MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL	50	93




Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	38	112




MASTER LEDlustre DT 8-
60W P50 E14 827 CL



Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 5.5-40W B22 P48 CL	50	93



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL	38	113
MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL	38	113



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL	38	112

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
30602800	MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL	10	7,00€
30614100	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL	10	8,85€
30604200	MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL	10	7,00€
30616500	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 BA38 CL	10	8,85€
30606600	MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E14 P48 CL	10	7,00€
30618900	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	10	8,85€
30608000	MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL	10	7,00€
30620200	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL	10	8,85€
30638700	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL	10	8,85€
30640000	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	10	11,00€
30642400	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	10	11,35€

CorePro LED flammes et lustres



Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

- Disponibles en blanc chaud et blanc froid
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Des coûts de maintenance réduits
- Finition dépolie pour un confort absolu
- Remplacement simple et rapide
- Durée de vie de 15 000 heures
- 2 700K
- 4 000K



Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48	95
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48	95



Product	D	C
CorePro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	45	87
CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	45	87



Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35	106
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45	87
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38	114
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35	106



Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48	93
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48	95
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	35	106



Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38	114



Product	D	C
CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	45	88
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45	88



Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35	106
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR	45	88
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45	87
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45	88
CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	45	88



CorePro LEDcandle ND
2.8-25W E14 840 B35 FR




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48	95



Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45	88



Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	35	106
CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	35	106



Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38	114
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38	114
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	48	93



Corepro Lustre ND 5-40W
E27 827 P45 FR

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	10	6,70€
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	10	6,70€
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	10	6,35€
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	10	6,35€
31248700	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR	10	6,35€
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	10	6,70€
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	10	6,70€
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	10	6,70€
31246300	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR	10	6,70€
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	10	6,70€
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	10	6,70€
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	10	6,70€
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	10	10,10€
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	10	10,10€
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	10	10,10€
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	10	10,40€
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	10	10,40€
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	10	10,40€
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	10	10,40€
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	10	10,40€



© 2022 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient des informations relatives à la gamme de produits Signify, qui peuvent faire l'objet de modifications. Ces informations ne sauraient donner lieu à l'exercice d'aucun droit, ni à aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations ; toute responsabilité en relation avec ces informations est expressément rejetée. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat. Les désignations Philips et le logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips NV. Signify Holding est propriétaire de toutes les autres marques utilisées sauf si celles-ci appartiennent à d'autres propriétaires

www.lighting.philips.be