

PHILIPS

Products

Professionnel Lighting Catalogue

Découvrez notre large gamme de lampes et luminaires LED innovants et efficaces pour intérieur et extérieur

Lampes et tubes LED Remplacement des lampes à décharge

Avril 2022

Liste de prix bruts – BeLux

'22

Trueforce Core LED SON-T



Les nouvelles lampes LED SON-T Trueforce Core de Philips offrent un retour sur investissement rapide solution pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID, High-Intensity Discharge). Ces lampes offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de durée de vie lors du remplacement des lampes HID, et l'investissement initial est faible, ce qui permet de réaliser des économies instantanément. De plus, elles sont conçues pour avoir la même taille et offrir la même distribution de lumière que les autres lampes HID. Vous ne verrez même pas la différence, et ce, grâce à la technologie à filament LED haute puissance. Enfin, leur conception IP65 unique est parfaitement adaptée aux applications en extérieur.


- Aspect similaire aux lampes classiques HID SON-T
- Adaptation parfaite aux luminaires HID sur un ballast EM ou un raccordement secteur
- Conception IP65 pour des applications en extérieur




- Technologie à filament LED haute puissance
- Finition verre transparent, distribution de lumière uniforme
- Taille compacte
- Conception IP65
- Protection contre les pointes de tension 2 KV



Product	D	C
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	38	210
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	38	210



Product	D	C
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	46	225
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	46	225



Product	D	C
TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	38	170
TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	38	170

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
31625600	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	6	52,50€
31627000	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	6	52,50€
31629400	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	6	63,00€
31631700	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	6	63,00€
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	6	126,00€
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	6	126,00€

HPL LED TrueForce CorePro




Les lampes Philips TrueForce Core LED HPL offrent une solution LED simple et un retour sur investissement rapide pour remplacer les lampes à décharge à haute intensité (HID). Cette nouvelle génération de lampes en top de mât LED Core offre tous les avantages en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie des LED par rapport aux éclairages HID, tout en permettant des économies instantanées pour un faible investissement initial. De plus, les lampes HPL TrueForce CorePro LED sont disponibles dans la même taille et avec la même répartition de lumière que leurs alternatives HID. Et grâce à notre technologie de filament LED haute puissance, vous ne verrez jamais la différence. De plus, la conception IP65 unique permet d'utiliser les lampes TrueForce Core LED HPL en top de mât pour des applications d'extérieur comme d'intérieur.


- Apparence similaire à celle des lampes conventionnelles HID SON/HPL
- Adaptation parfaite aux luminaires HID sur un ballast EM ou un raccordement secteur
- Conception IP65 adaptée aux applications en extérieur et en intérieur

- Technologie à filament LED haute puissance
- Finition verre dépoli, distribution de lumière uniforme
- Taille compacte
- Conception IP65
- Protection contre les pointes de tension 2 KV
- L'installation doit toujours être effectuée par un électricien ou un installateur qualifié. Consultez le guide d'installation pour obtenir les instructions.






Product	D	C
TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR	75	180
TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR	75	180
TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	75	180
TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	75	180



Product	D	C
TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR	90	230
TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR	90	230



Product	D	C
TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR	90	245
TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR	90	245
TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR	90	245
TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR	90	245

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
75025100	TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR	6	42,00€
75027500	TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR	6	42,00€
75029900	TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	6	56,50€
75031200	TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	6	56,50€
75033600	TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR	6	69,75€
75035000	TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR	6	69,75€
29927600	TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR	6	80,30€
29929000	TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR	6	80,30€
29931300	TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR	6	80,30€
29933700	TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR	6	80,30€

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique – SON)




Les lampes LED Road de Philips offrent une solution LED avec retour sur investissement rapide pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON). Les solutions LED TrueForce offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie ; le remplacement des éclairages HID procure ainsi des économies immédiates avec un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes TrueForce Road dans les systèmes SON et SON-T existants, améliorant ainsi la qualité de la lumière sans changer le ballast ni le réflecteur du luminaire.

- Réduction des coûts grâce au court délai de récupération de l'investissement
- Faible investissement initial
- Une solution simple pour une lumière de meilleure qualité




- Efficacité énergétique élevée
- Longue durée de vie de 50 000 heures
- La bonne taille et la bonne distribution de lumière adaptées pour les remplacements
- Remplacement direct par des LED, pas besoin de changer de luminaire
- Lumière blanche agréable avec CRI70
- L'installation doit toujours être effectuée par un électricien ou un installateur qualifié. Consultez le guide d'installation pour obtenir les instructions.



TrueForce LED Road 40-
25W E27 730

Product	D	C
TrueForce LED Road 84-55W E40 730	71	262
TrueForce LED Road 90-55W E40 740	71	262
TrueForce LED Road 120-68W E40 740	71	262
TrueForce LED Road 68W E40 730 MV	71	262
TrueForce LED Road 68W E40 740 MV	71	262
TrueForce LED Road 68W E40 765 MV	71	262



TrueForce LED Road 112-
68W E40 730

Product	D	C
TrueForce LED Road 55-35W E27 730	61	200
TrueForce LED Road 60-35W E27 740	61	200
TrueForce LED Road 25W E27 730 MV	61	200
TrueForce LED Road 25W E27 740 MV	61	200
TrueForce LED Road 42-25W E27 740	61	200

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
81115300	TrueForce LED Road 55-35W E27 730	6	184,00€
81117700	TrueForce LED Road 60-35W E27 740	6	184,00€
33157000	TrueForce LED Road 25W E27 730 MV	6	138,00€
33159400	TrueForce LED Road 25W E27 740 MV	6	138,00€
63251900	TrueForce LED Road 40-25W E27 730	6	138,00€
63253300	TrueForce LED Road 42-25W E27 740	6	138,00€
63904400	TrueForce LED Road 84-55W E40 730	6	195,50€
63906800	TrueForce LED Road 90-55W E40 740	6	195,50€
63908200	TrueForce LED Road 112-68W E40 730	6	286,90€
63910500	TrueForce LED Road 120-68W E40 740	6	286,90€
70583100	TrueForce LED Road 68W E40 730 MV	6	207,00€
70585500	TrueForce LED Road 68W E40 740 MV	6	207,00€
70587900	TrueForce LED Road 68W E40 765 MV	6	207,00€

Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)




Les lampes LED Philips TrueForce Core I&R offrent une solution de LED avec délai de récupération à la fois court et facile, pour remplacer les lampes à décharge haute intensité (HID). En cas de remplacement de HID, ces produits procurent les avantages propres aux LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie, et ils garantissent une économie instantanée et un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes LED TrueForce Core I&R et contourner le ballast existant tout en améliorant la qualité de l'éclairage.


- Réduction des coûts grâce au court délai de récupération de l'investissement
- Lumière sur l'espace de travail au sens large
- Faible investissement initial
- Amélioration de la qualité de l'éclairage et installation facile

- Efficacité énergétique élevée
- Durée de vie de 20 000 heures
- Grand angle d'ouverture du faisceau de 240°
- Contournez le ballast et économisez de l'énergie supplémentaire
- Lumière blanche agréable avec IRC 80





Product	D	C
TrueForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3	100	165
TrueForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3	100	165



Product	D	C
TrueForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3	80	139
TrueForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3	80	139



Product	D	C
TrueForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3	118	193
TrueForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3	118	193

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
78101900	TrueForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3	6	33,30€
78103300	TrueForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3	6	33,30€
78095100	TrueForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3	6	45,15€
78097500	TrueForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3	6	45,15€
78105700	TrueForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3	6	58,35€
78107100	TrueForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3	6	58,35€


Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espace urbain / voie publique – HPL/SON)

Les lampes LED Philips TrueForce offrent une solution LED simple et un retour sur investissement rapide pour le remplacement des lampes à décharge à haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON). Ces luminaires en top de mât offrent l'efficacité énergétique et la longue durée de vie des LED par rapport aux systèmes HID, pour des économies instantanées avec un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne répartition de la lumière, les clients peuvent facilement adapter les lampes LED TrueForce à leur système HPL et SON existant, améliorant ainsi la qualité de la lumière sans avoir à changer les équipements ni à sacrifier l'effet de lumière.

- Économies de coût pour un retour sur investissement rapide
- Une solution simple pour une lumière de meilleure qualité
- Efficacité énergétique élevée

- Longue durée de vie de 50 000 heures
- La bonne taille et la bonne distribution de lumière adaptées pour un remplacement direct
- Construction légère
- Protection contre les surtensions allant jusqu'à 6 kV
- L'installation doit toujours être effectuée par un électricien ou un installateur qualifié. Consultez le guide d'installation pour obtenir les instructions






Product	D	C
TrueForce LED HPL ND 57-42W E27 830	84	178
TrueForce LED HPL ND 60-42W E27 840	84	178



Product	D	C
TrueForce LED HPL ND 28-21W E27 830	75	178
TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840	75	178
TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830	75	178
TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840	75	178



Product	D	C
TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830	84	191
TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840	84	191

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
63814600	TrueForce LED HPL ND 28-21W E27 830	6	93,35€
63816000	TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840	6	93,35€
63818400	TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830	6	106,70€
63820700	TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840	6	106,70€
63822100	TrueForce LED HPL ND 57-42W E27 830	6	132,00€
63824500	TrueForce LED HPL ND 60-42W E27 840	6	132,00€
63826900	TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830	6	132,00€
63828300	TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840	6	132,00€

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espaces urbains/voie publique – SOX)




Les lampes LED Philips TrueForce pour éclairage public (espaces urbains/voie publique – SOX) constituent une solution LED simple à amortissement court pour remplacer les systèmes SOX. Ces lampes offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de durée de vie lors du remplacement des lampes HID. Elles ne demandent qu'un investissement initial faible, ce qui permet de réaliser des économies instantanément. Grâce à une taille de lampe, un culot et une distribution de lumière adaptés, vous pouvez facilement remplacer les systèmes SOX traditionnels par des lampes SOX LED TrueForce, ce qui permet d'améliorer la qualité d'éclairage en optimisant la sécurité et le confort, sans avoir à changer les équipements ou à sacrifier l'effet de lumière.

- Les économies de coût garantissent un retour sur investissement rapide
- Faible investissement initial
- Qualité d'éclairage optimisée pour la sécurité et le confort



- Haute efficacité énergétique et longue durée de vie de 50 000 heures
- Même taille et culot de lampe qu'une lampe SOX pour un remplacement direct
- Solution de remplacement LED direct sans remplacer l'équipement
- Lumière blanche agréable avec IRC 80
- Veuillez vous référer au guide d'installation ou consulter un représentant Philips Éclairage pour le schéma de câblage et les instructions.



TrueForce LED SOX 28W
B22 840 FR

Product	D	C
TrueForce LED SOX 18W B22 840 FR	52	312
TrueForce LED SOX 36W B22 840 FR	52	425
TrueForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR	54	308

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
30562500	TrueForce LED SOX 18W B22 840 FR	6	80,00€
30564900	TrueForce LED SOX 28W B22 840 FR	6	90,00€
30566300	TrueForce LED SOX 36W B22 840 FR	6	100,00€

Lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – MH)



Les lampes LED Highbay de Philips offrent une solution rapidement amortie et facile pour remplacer les alternatives HID dans les applications de grande hauteur. Les solutions LED TrueForce vous offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie pour un faible investissement initial. La conception permet la mise à niveau directe des lampes HID avec des lampes LED TrueForce sans changer les luminaires ou l'appareillage. En fait, la lampe est compatible avec les appareillages 250 W et 400 W pour maximiser la faisabilité de telles rénovations. Le starter intelligent élimine les défaillances et l'allumage continu pouvant générer une surchauffe et des risques d'interférences électromagnétiques. Plusieurs options d'angle d'ouverture du faisceau et un indice de rendu des couleurs élevé améliorent la répartition de l'éclairage dans les applications de moyenne et grande hauteur, tout en créant un ambiance confortable, sûre et hautement productive.

- Lampes économiques avec un retour sur investissement rapide
- Installation aisée
- Faible investissement initial
- Haute efficacité énergétique et lumière directionnelle
- Longue durée de vie de 50 000 heures
- Solution de remplacement direct de la lampe sans changer d'équipement ou d'appareillage
- Compatible avec les systèmes d'appareillage 250 W et 400 W
- Choix parmi 2 angles d'ouverture du faisceau et options d'éclairage Haut+Bas ou Bas
- L'installation doit toujours être effectuée par un électricien ou un installateur qualifié. Consultez le guide d'installation pour obtenir les instructions.





Product	D	C
TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	250	290
TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	250	290
TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	250	290
TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	250	290

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
75367200	TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	3	213,70€
75369600	TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	3	213,70€
75371900	TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	3	248,35€
75373300	TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	3	248,35€



© 2022 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient des informations relatives à la gamme de produits Signify, qui peuvent faire l'objet de modifications. Ces informations ne sauraient donner lieu à l'exercice d'aucun droit, ni à aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations ; toute responsabilité en relation avec ces informations est expressément rejetée. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat. Les désignations Philips et le logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Signify Holding est propriétaire de toutes les autres marques utilisées sauf si celles-ci appartiennent à d'autres propriétaires

www.lighting.philips.be