

**PHILIPS**

Products

# Professionnel Lighting Catalogue

Découvrez notre large gamme de lampes et luminaires LED  
innovants et efficaces pour intérieur et extérieur

## Luminaires intérieurs Projecteurs

Avril 2022  
Liste de prix bruts – BeLux

'22

# StyliD Evo



Avec la gamme StyliD Evo, les détaillants peuvent profiter d'une qualité de lumière supérieure et de l'efficacité énergétique de pointe des optiques PerfectAccent avec toute une gamme de projecteurs polyvalents et évolutifs. Les systèmes StyliD Evo peuvent être reconfigurés facilement et rapidement avec des mises à niveau optiques sans aucun outil. Ils facilitent également les changements fréquents d'agencement de magasin, car le projecteur peut être facilement repositionné sur le rail ou sur le tronc Maxos fusion. Couvrant une large gamme d'applications d'éclairage, allant des solutions à faible luminosité dans des formats pratiques aux installations pour plafond grande hauteur qui nécessitent un flux lumineux très élevé, StyliD offre une continuité dans le concept de vente au détail. StyliD Evo peut être monté sur rail 3C ou DALI (ST770T, ST780T), sur Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X), ou au plafond avec une version semi-encastree (ST770B). De plus, les produits sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Des recettes LED FreshFood permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

- Attire les clients par sa qualité de lumière remarquable et un meilleur confort pour les yeux
- Repositionnez et mettez à niveau facilement le produit et actualisez plus fréquemment l'agencement du magasin
- Le concept OptiShield assure un look impeccable sur toute la durée de vie du produit

- Remplacement optique facile ou mises à niveau sans outil
- Disponible avec les réflecteurs PerfectAccent à efficacité élevée
- Vitre de protection facultative (conseillée dans les environnements poussiéreux)
- Sortie jusqu'à 6 000 lm pour des hauteurs d'installation élevées
- Disponible avec des teintes LED et des recettes LED FreshFood
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil



- Le faisceau ovale à haute intensité permet d'espacer davantage les luminaires pour l'éclairage des comptoirs de produits frais ou des mots-symboles sur le mur
- Température ambiante: +10 à +25 °C
- Diffusion du faisceau du luminaire: -, 12°, 15°, 20° x 68°, 24°, 36°, 60°
- Couleur principale du luminaire: Argent RAL 9006, blanc, blanc RAL9010, blanc RAL9003, noir RAL 9004, rAL9006
- Gradation: Non, oui
- Driver: Bloc d'alimentation avec interface DALI (Bloc d'alimentation avec interface DALI)
- Taux de défaillance du driver à 5 000 h en %: 1 %
- Température de couleur corrélée initiale: 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K
- Puissance initiale absorbée: 13.4 W, 14 W, 14.4 W, 14.8 W, 15.2 W, 20.6 W, 21.5 W, 22.5 W, 23 W, 23.5 W, 25 W, 26 W, 27.5 W, 28 W, 28.5 W, 29 W, 31.5 W, 32 W, 32.5 W, 33 W, 35 W, 36 W, 37.5 W, 38 W, 38.5 W, 40 W, 41 W, 49.5 W, 50 W, 56 W
- Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED: 75, 77, 83, 86, 93, 95, 97, 100, 101, 103, 106, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 138, 140, 142 lm/W
- Flux lumineux initial: 1650 lm, 1700 lm, 2000 lm, 2700 lm, 3000 lm, 3100 lm, 3500 lm, 3600 lm, 3700 lm, 3750 lm, 3850 lm, 3900 lm, 4000 lm, 4500 lm, 4600 lm, 4750 lm, 4900 lm, 5000 lm, 5100 lm, 5800 lm, 5900 lm, 6000 lm, 6050 lm, 6200 lm, 6400 lm
- Fréquence d'entrée: 50 à 60 Hz
- Tension d'entrée: 220 à 240 V
- Courant d'appel (A): 4.4, 6.1, 7.7, 9.92, 10.2, 11, 11.1, 12, 12.6, 12.8, 18, 18.6, 20.4, 24.9 A
- Matériau: Boîtier d'appareillage:
- Matériau: Boîtier: aluminium extrudé, métal Plastique
- Optique: 12 | Faisceau 12°, 15 | Faisceau 15°, 24 | Faisceau 24°, 36 | Faisceau 36°, c-MB | High-gloss medium beam, faisceau horizontal ovale, faisceau vertical ovale, mB | Faisceau semi intensif, medium-beam reflector high reflectance (MB), nB | Faisceau intensif, vWB | Very wide beam, wB | Faisceau extensif, wR-H | White reflector without louver high reflectance (WR)
- Type: ST770B
- Garantie: 5ans
- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de

3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée

- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec).
- Pour la maintenance, il convient d'éteindre et de laisser refroidir le produit
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant




ST780T 49S/830 DIA-VLC  
HOVL-H BK



ST770Z RPOM HNB



ST770T 17S/930 PSU MB  
FG BK




**Product**

ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG



ST770Z RPOM HWB



**Product**

ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH



ST780Z RPOM HNB



**Product**

ST770B LED49S/930 PSU-E OVL-H WH



ST780Z RPOM HWB



**Product**

ST770X 175/830 DIA MB FG WH



ST780S 60S/840 DIA-VLC  
VWB FG BK



ST770T 20S/830 PSU HNB  
WH



**Product**

ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH




ST770Z OVL-H FG



ST780S 60S/827 DIA-VLC  
HNB BK



ST780Z BD



**Product**

ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK



ST770S 39S/827 DIA-VLC  
WB FG SI



ST770S 49S/827 DIA-VLC  
WB FG WH



ST770T 27S/930 PSU MB  
FG SI



ST780Z FG




**Product**

ST770X 49S/830 DIA MB FG WH




ST780T 49S/930 PSU MB  
FG SI




**Product**

ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH



**Product**

ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH



**Product**

ST770T LED49S/830 PSU HMB SI



ST770Z RPOM HMB



ST770T 20S/830 PSU NB  
FG WH



ST780Z RPOM HMB



ST780T 39S/827 PSU NB  
FG WH



ST770S 17S/827 PSU WB  
FG WH




ST770X 27S/PC930 DIA  
MB FG BK



**Product**

ST770T LED17S/930 PSU HMB BK



ST780Z OVL-V FG



ST780T LED49S/827 PSU  
HWB SI FG




ST770Z BD



**Product**

ST780T 39S/830 PSU HNB WH



ST770S 39S/930 DIA-VLC  
HWB BK



ST770T LED27S/PW930  
PSU HMB SI



ST780S 49S/930 DIA-VLC  
HWB WH



ST770B 27S/827 DIA-VLC-  
E WB FG BK



ST770T 49S/930 PSU MB  
FG BK




ST770Z FG



**Product**

ST780S 39S/827 PSU NB FG WH



ST770T 49S/827 PSU WB  
FG SI

## Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	1	295,00€
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	1	325,00€
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	1	260,00€
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	1	270,00€
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	1	280,00€
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VVWB FG WH	1	280,00€
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	1	300,00€
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	1	300,00€
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	1	300,00€
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	1	300,00€
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	1	300,00€
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	1	300,00€
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	1	300,00€
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	1	290,00€
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	1	290,00€
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VVWB FG WH	1	290,00€

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
96226500	ST770B LED49S/930 PSU-E OVL-H WH	1	345,00€
97670500	ST770B 49S/827 PSU-E WB FG WH	1	310,00€
97671200	ST770B 49S/830 PSU-E MB FG WH	1	310,00€
97672900	ST770B 49S/840 PSU-E VVWB FG WH	1	310,00€
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	1	270,00€
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	1	285,00€
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	1	310,00€
00998100	ST770T LED27S/FR PSU HMB BK FG	1	310,00€
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	1	310,00€
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	1	275,00€
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	1	285,00€
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	1	285,00€
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	1	295,00€
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	1	295,00€
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	1	335,00€
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1	335,00€
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	1	305,00€
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	1	345,00€
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	1	315,00€
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	1	330,00€
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	1	350,00€
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	1	370,00€
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	1	355,00€
01022200	ST780T LED60S/827 PSU HWB SI FG	1	375,00€
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	1	310,00€
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	1	310,00€
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	1	325,00€
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	1	260,00€
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	1	260,00€
97675000	ST770S 17S/840 PSU VVWB FG WH	1	260,00€
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	1	310,00€
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	1	310,00€
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VVWB FG WH	1	310,00€
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VVWB FG WH	1	310,00€
97690300	ST770S 49S/840 PSU MB FG WH	1	310,00€
97691000	ST770S 49S/930 PSU MB FG WH	1	330,00€
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	1	320,00€
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	1	320,00€
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VVWB FG SI	1	320,00€
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	1	345,00€
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVVWB BK	1	335,00€
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVVWB BK	1	335,00€
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1	365,00€
97687300	ST770S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	1	340,00€
97688000	ST770S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	1	340,00€
97689700	ST770S 49S/840 DIA-VLC VVWB FG WH	1	340,00€
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	1	280,00€
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	1	300,00€
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	1	300,00€
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	1	300,00€
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	1	300,00€
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	1	310,00€
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	1	310,00€
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	1	310,00€
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	1	270,00€
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	1	325,00€
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	1	280,00€
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	1	325,00€
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	1	280,00€
97700900	ST770T 27S/840 PSU VVWB FG WH	1	280,00€
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	1	335,00€
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	1	290,00€
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	1	335,00€
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	1	290,00€
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	1	290,00€
97721400	ST770T 49S/840 PSU MB FG WH	1	310,00€

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
97723800	ST770T 49S/PW930 DIA-VLC VWB FG WH	1	360,00€
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	1	300,00€
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	1	300,00€
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	1	300,00€
97718400	ST770T 49S/827 PSU WB FG SI	1	310,00€
97720700	ST770T 49S/830 PSU MB FG SI	1	310,00€
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	1	365,00€
97722100	ST770T 49S/930 PSU MB FG BK	1	330,00€
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	1	350,00€
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	1	360,00€
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	1	370,00€
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	1	370,00€
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	1	370,00€
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	1	405,00€
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	1	390,00€
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	1	390,00€
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	1	390,00€
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	1	390,00€
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	1	380,00€
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	1	415,00€
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	1	390,00€
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	1	390,00€
97738200	ST770X 49S/830 DIA MB FG WH	1	400,00€
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	1	325,00€
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	1	375,00€
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	1	375,00€
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	1	375,00€
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	1	400,00€
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1	400,00€
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	1	400,00€
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	1	400,00€
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	1	395,00€
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	1	325,00€
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	1	325,00€
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	1	325,00€
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	1	345,00€
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	1	345,00€
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	1	390,00€
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	1	345,00€
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	1	345,00€
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	1	365,00€
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	1	365,00€
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	1	400,00€
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	1	365,00€
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	1	365,00€
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	1	365,00€
96056800	ST770Z BD	1	25,90€
96057500	ST780Z BD	1	32,10€
96062900	ST770Z OVL-H FG	1	32,10€
96063600	ST770Z OVL-V FG	1	32,10€
96065000	ST780Z OVL-V FG	1	38,30€
96066700	ST770Z SFR LED20S NB FG	1	19,80€
96067400	ST770Z SFR MB FG	1	19,80€
96068100	ST770Z SFR WB FG	1	19,80€
96069800	ST770Z SFR VWB FG	1	19,80€
96070400	ST780Z SFR LED39S NB FG	1	25,90€
96071100	ST780Z SFR MB FG	1	25,90€
96072800	ST780Z SFR WB FG	1	25,90€
96073500	ST780Z SFR VWB FG	1	25,90€
96952300	ST770Z HOVL-H	1	41,20€
96953000	ST770Z HOVL-V	1	41,20€
96954700	ST780Z HOVL-H	1	51,50€
96955400	ST780Z HOVL-V	1	51,50€
96956100	ST770Z RPOM HNB	1	20,60€
96957800	ST770Z RPOM HMB	1	20,60€
96958500	ST770Z RPOM HWB	1	20,60€

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
96960800	ST780Z RPOM HNB	1	25,70€
96961500	ST780Z RPOM HMB	1	25,70€
96962200	ST780Z RPOM HWB	1	25,70€
01236300	ST770Z FG	1	10,30€
01237000	ST780Z FG	1	10,30€


# TrueFashion




TrueFashion est une gamme de projecteurs LED répondant aux besoins spécifiques des magasins de vêtements. Ces projecteurs de taille réduite, aux détails nets et subtils, offrent un design contemporain et se fondent parfaitement dans l'intérieur de votre magasin. Cette gamme de projecteurs offre la meilleure qualité d'éclairage à l'aide de lentilles innovantes qui optimisent les contrastes dans le magasin. TrueFashion garantit une expérience d'éclairage supérieure, grâce aux teintes de lumière Philips, spécialement développées pour mettre en valeur les couleurs et les blancs. TrueFashion facilite les déploiements de concepts à l'international avec les certifications dédiées. En outre, nous proposons un soutien logistique spécifique et une présence locale à l'échelle mondiale. La mode évolue rapidement vers un nouvel équilibre entre le shopping en ligne et hors ligne. TrueFashion crée une expérience de shopping optimale pour attirer et intéresser le client, tout en apportant le futur connecté de l'éclairage au sein des boutiques, avec le concept de vitrines dynamiques et le pilotage des versions motorisées EasyAim.

- Qualité de l'éclairage optimale à l'aide d'optiques à microlentilles Fresnel. Celles-ci suppriment la lumière diffuse et l'éblouissement pour créer un faisceau optimal doté de contrastes bien définis pour mettre en valeur le concept du magasin et la présentation des collections
- TrueFashion est une famille de projecteurs miniaturisés, conçus pour se fondre dans la conception du magasin. Les surfaces fermées et les détails subtils créent un aspect contemporain et réduisent l'accumulation de la poussière, tandis que les optiques encastrées minimisent l'éblouissement pour se concentrer pleinement sur la marchandise
- Entièrement préparé pour la certification internationale afin de soutenir les plans d'expansion mondiale, Philips Lighting peut vous aider avec une logistique spécifique et une présence locale à l'échelle mondiale
- Dimension réduite au diamètre de 66 mm pour la version Mini et 80 mm pour la version Compact
- Teintes de lumières Philips Fashion : PremiumWhite IRC 90, 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K
- Réflecteurs et optiques à microlentilles Fresnel pour un faisceau parfaitement net
- Faisceau très intensif 6° avec une intensité du faisceau central de 62 kcd pour les applications en vitrine
- TrueFashion EasyAim pour le pilotage à distance des projecteurs motorisés dans les vitrines avec de grande hauteur et Vitrine Dynamique pour attirer l'oeil des clients dans la rue
- Accessoires: Volet coupe-flux ST710Z
- Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse: 120 °
- Diffusion du faisceau du luminaire: 12°, 18°, 24°, 30°, 36°, 6°

- Prêt pour les propositions connectées ; version motorisée EasyAim et vitrine dynamique



- Couleur principale du luminaire: Blanc, gris argenté, noir
- Gradation: Non, oui
- Driver: Alimentation avec interface DALI (PSD)
- Taux de défaillance du driver à 5 000 h en %: 0.1 %
- Température de couleur corrélée initiale: 3000 K, 3500 K, 4000 K
- Puissance initiale absorbée: 15.6 W, 19.2 W, 21 W, 21.5 W, 22 W, 22.5 W, 23.5 W, 24 W, 24.5 W, 26.5 W, 27 W, 27.5 W, 28 W, 28.5 W, 29 W, 29.5 W, 30 W, 31.5 W, 32 W, 34 W
- Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED: 60, 66.5, 68, 75, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 85.5, 89, 92, 93, 95, 96, 96.5, 97, 98, 100, 102 lm/W
- Flux lumineux initial: 1150 lm, 1200 lm, 2000 lm, 2700 lm
- Fréquence d'entrée: 50 à 60 Hz
- Tension d'entrée: 220 à 240 V
- Courant d'appel (A): 5, 8.75, 12, 14.2, 18, 20 A
- Matériau: Boîtier: aluminium
- Optique: 12 | Faisceau 12°, 18 | Faisceau 18°, 24 | Faisceau 24°, 30 | Faisceau 30°, 36 | Faisceau 36°, faisceau 6°
- Type: ST704T
- Garantie: 5 ans




**Product**

ST715T LED27S/PC930 PSU FPO24 BK




ST704T LED20S/PW935  
PSU CLM18 SI

ST715T LED20S/PW930  
PSU FPO12 WH




**Product**

ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH



**Product**

ST714T LED12S/PW930 PSU FPO12 BK




**Product**

ST704T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH



ST715T LED27S/PW930  
PSU FPO24 SI

ST704T LED20S/PC930  
PSU CLM18 BK



**Product**


ST714T LED20S/PC930 PSU FPO12 WH



ST714T LED20S/PW930  
PSU FPO12 BK



ST714T LED27S/PW940  
PSU FPO30 SI



**Product**

ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK




ST705T LED20S/PW930  
PSU CLM18 WH



**Product**

ST705T LED20S/PW940 PSU CLM30 BK



**Product**

ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK



ST714T 20S/PW930 PSU  
FPO12 WH

**Informations de commande**

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
41239500	ST715T LED27S/PC930 PSU FPO24 BK	1	305,00€
41240100	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO18 BK	1	305,00€
41242500	ST715T LED27S/PW940 PSU FPO18 BK	1	305,00€
41271500	ST715T LED20S/PW930 PSU FPO12 BK	1	295,00€
41297500	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 BK	1	305,00€
41301900	ST715T LED27S/PW935 PSU FPO24 BK	1	305,00€
96089600	ST715T LED20S/PW930 PSD FPO12 BK	1	325,00€
96128200	ST715T LED20S/PC930 PSU FPO12 BK	1	295,00€
96131200	ST715T LED27S/PC930 PSU FPO18 BK	1	305,00€
96137400	ST715T LED27S/PC930 PSU FPO36 BK	1	305,00€
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	1	295,00€
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	1	305,00€
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	1	305,00€
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	1	305,00€
41245600	ST705T LED20S/PW940 PSU CLM30 BK	1	240,00€
41247000	ST705T LED20S/PW940 PSU CLM18 BK	1	240,00€
41269200	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 BK	1	240,00€
41290600	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM30 BK	1	240,00€
41292000	ST705T LED20S/PW935 PSU CLM18 BK	1	240,00€
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	1	240,00€
41270800	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH	1	240,00€
41291300	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM30 WH	1	240,00€
41293700	ST705T LED20S/PW940 PSU CLM18 WH	1	240,00€
41294400	ST705T LED20S/PC930 PSU CLM18 WH	1	240,00€
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	1	240,00€
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	1	270,00€

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	1	240,00€
41272200	ST715T LED20S/PW930 PSU FPO12 WH	1	295,00€
41273900	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 WH	1	305,00€
41274600	ST715T LED27S/PW930 PSD FPO24 WH	1	335,00€
41298200	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO18 WH	1	305,00€
41300200	ST715T LED27S/PC930 PSU FPO24 WH	1	305,00€
41302600	ST715T LED27S/PW940 PSU FPO24 WH	1	305,00€
96086500	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO36 WH	1	305,00€
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	1	295,00€
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	1	325,00€
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	1	305,00€
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	1	305,00€
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	1	335,00€
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	1	305,00€
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	1	305,00€
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	1	335,00€
41303300	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 SI	1	305,00€
96938700	ST714T LED20S/PC930 PSU FPO12 WH	1	255,00€
96939400	ST714T LED27S/PC930 PSU FPO24 WH	1	265,00€
96940000	ST714T LED27S/PC930 PSU FPO36 WH	1	265,00€
96945500	ST714T LED27S/PW935 PSU FPO24 WH	1	265,00€
96951600	ST714T LED27S/PC930 PSU FPO18 WH	1	265,00€
96941700	ST714T LED12S/PW930 PSU FPO12 BK	1	235,00€
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	1	255,00€
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	1	265,00€
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	1	265,00€
96942400	ST714T LED20S/PW930 PSU FPO12 BK	1	255,00€
96943100	ST714T LED27S/PW930 PSU FPO24 BK	1	265,00€
96944800	ST714T LED27S/PW940 PSU FPO30 SI	1	265,00€
96946200	ST704T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH	1	205,00€
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	1	205,00€
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	1	205,00€
96947900	ST704T LED20S/PC930 PSU CLM18 BK	1	205,00€
96949300	ST704T LED20S/PW940 PSU CLM30 BK	1	205,00€
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	1	205,00€
96948600	ST704T LED20S/PW935 PSU CLM18 SI	1	205,00€
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	1	255,00€
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	1	265,00€
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	1	265,00€
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	1	265,00€
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	1	265,00€
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	1	265,00€

# Projecteur GreenSpace Accent mini




Le projecteur GreenSpace Accent mini est le plus petit projecteur de la gamme GreenSpace Accent. Avec un diamètre de seulement 80 mm et un pilote intégré, il offre un design propre et petit pour être intégré discrètement dans l'environnement de magasin. La haute performance et les systèmes d'éclairage alimentaires LED de Philips s'adapteront parfaitement aux formats des magasins d'alimentation et des petits centres-villes. D'autre part, la gamme complète de largeurs de faisceau et les teintes LED conçues pour les boutiques de mode Philips créent une lumière de haute qualité pour mettre en valeur la collection de mode, ce qui rend ce projecteur adapté à de nombreuses applications de vente au détail différentes.

- Conception épurée, robuste et neutre
- Excellent flux lumineux dans un format compact
- Pilote intégré et petit adaptateur pour rail permettant l'installation de nombreux spots même dans un espace limité
- Efficacité énergétique élevée durant toute la durée de vie du produit



- Installation et repositionnement sans outillage sur rail
- Disponible avec un flux lumineux important, jusqu'à 3 900 lm, un large éventail d'optiques et des volets coupe-flux
- Teintes LED pour commerces de mode et scénarios LED pour rayons alimentaires inclus
- Disponible pour l'éclairage secteur normal (PSU), la gradation numérique (DALI)
- Température ambiante: +10 à +35 °C
- Diffusion du faisceau du luminaire: -
- Couleur principale du luminaire: Blanc, gris argenté, noir
- Connexion: - (-)
- Gradation: Non, oui
- Driver: Alimentation (PSU)
- Taux de défaillance du driver à 5 000 h en %: 1, 10 %
- Température de couleur corrélée initiale: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
- Puissance initiale absorbée: 23.5 W, 24 W, 25 W, 26 W, 28 W, 28.5 W, 31.5 W
- Flux lumineux initial: 2000 lm, 2700 lm, 3900 lm
- Tension d'entrée: 220 à 240 V
- Installation: Sur rail 3allumages
- Température de couleur: -, 827 blanc chaud, 830 blanc chaud, 840 blanc neutre

- Matériau: Crosse: Polyamide
- Matériau: Boîtier: aluminium, métal Plastique
- Matériau: Réflecteur: polycarbonate à revêtement d'aluminium
- Type: ST315T
- Garantie: 5ans
- Lors de la manipulation et/ou de la maintenance, le produit doit être éteint et refroidi
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant
- Le luminaire doit être installé et retiré conformément aux instructions de la notice de montage.



**Product**

ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK

ST315T LED27S/830 PSU  
FR24 WH

ST315T LED39S/830 PSU  
FR24 SI

## Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
41343900	ST315T LED275/CH PSU FR24 BK	1	235,00€
41344600	ST315T LED275/830 PSU FR24 BK	1	215,00€
40906700	ST315T LED275/830 PSU FR36 BK	1	215,00€
40910400	ST315T LED205/PW930 PSU FR12 BK	1	225,00€
40911100	ST315T LED275/PW930 PSU FR18 BK	1	235,00€
40913500	ST315T LED275/PW930 PSU FR24 BK	1	235,00€
40914200	ST315T LED275/PW930 PSD FR24 BK	1	265,00€
40915900	ST315T LED275/PW930 PSU FR30 BK	1	235,00€
40916600	ST315T LED275/PW930 PSU FR36 BK	1	235,00€
40917300	ST315T LED275/PW930 PSU FR60 BK	1	235,00€
40918000	ST315T LED275/PW935 PSU FR24 BK	1	235,00€
40920300	ST315T LED205/PC930 PSU FR12 BK	1	225,00€
40922700	ST315T LED275/DNM PSU FR24 BK	1	235,00€
96521100	ST315T LED395/830 PSU FR24 BK	1	225,00€
96522800	ST315T LED395/830 PSU FR36 BK	1	225,00€
96523500	ST315T LED395/830 PSU FR60 BK	1	225,00€
96524200	ST315T LED395/827 PSU FR24 BK	1	225,00€
96525900	ST315T LED395/827 PSU FR36 BK	1	225,00€
96526600	ST315T LED395/840 PSU FR24 BK	1	225,00€
96527300	ST315T LED395/840 PSU FR36 BK	1	225,00€
41345300	ST315T LED275/830 PSU FR24 WH	1	215,00€
40909800	ST315T LED205/PW930 PSU FR12 WH	1	225,00€
40912800	ST315T LED275/PW930 PSU FR24 WH	1	235,00€
40919700	ST315T LED275/PW940 PSU FR24 WH	1	235,00€
40921000	ST315T LED275/PC930 PSU FR24 WH	1	235,00€
96512900	ST315T LED395/830 PSU FR24 WH	1	225,00€
96513600	ST315T LED395/830 PSU FR30 WH	1	225,00€
96514300	ST315T LED395/830 PSU FR36 WH	1	225,00€
96515000	ST315T LED395/830 PSU FR60 WH	1	225,00€
96516700	ST315T LED395/827 PSU FR24 WH	1	225,00€
96517400	ST315T LED395/827 PSU FR36 WH	1	225,00€
96518100	ST315T LED395/840 PSU FR24 WH	1	225,00€
96519800	ST315T LED395/840 PSU FR36 WH	1	225,00€
96528000	ST315T LED395/830 PSU FR24 SI	1	225,00€
96529700	ST315T LED395/830 PSU FR36 SI	1	225,00€

# Projecteur GreenSpace Accent



Grâce à la gamme GreenSpace Accent, les commerçants et administrateurs d'immeubles peuvent bénéficier d'une qualité d'éclairage élevée et de l'efficacité énergétique des optiques perfectAccent, leaders du marché, pour un coût initial raisonnable. Les nouvelles optiques PerfectAccent apportent de l'éclat aux marchandises et améliorent le confort visuel des clients. Le projecteur GreenSpace Accent est parfaitement compatible avec les rails 3C et DALI, Coreline Trunking et Maxos fusion. L'installation et le repositionnement sont simples et rapides et ne nécessitent aucun outil. Pour les commerces alimentaires (supermarchés et hypermarchés) et les boutiques de mode, le projecteur GreenSpace Accent est disponible avec des teintes LED spéciales et des scénarios LED pour rayons alimentaires conçus pour mettre en valeur la marchandise exposée. Consultez les pages de notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

- Un design épuré, robuste et neutre qui se fond dans les magasins
- Éclat accru et confort visuel des clients avec les optiques PerfectAccent
- Efficacité énergétique élevée durant toute la durée de vie du produit



- Installation et repositionnement sans outil sur Track (ST321T), Coreline Trunking (ST321Y, une version à tête de spot double) ou Maxos fusion (ST321S)
- Disponible avec un flux lumineux important, jusqu'à 4 900 lm, un large éventail d'optiques, une vitre de protection en option et des volets coupe-flux
- Teintes LED pour le commerce et recettes LED pour rayons Fresh food incluses
- Très grande flexibilité d'orientation, y compris vers le haut
- Disponible pour l'éclairage secteur normal (PSU), la gradation DALI simple (PSD), Interact compatible DALI (DIA) et la géolocalisation intérieure (DIA-VLC)
- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et

les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec).

- Pour la maintenance, il convient d'éteindre et de laisser refroidir le produit
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant




ST321T LED27S/840 DIA-VLC VWB BK



ST321S LED27S/PC930 PSU HMB SI




ST321S LED27S/830 PSU HWB WH



**Product**

ST321S LED27S/PW930 PSU MB BK



**Product**

ST321Y LED27S/830 PSU MB WH



ST321T LED19S/FMT PSU MB FG WH




ST321S LED27S/830 PSU WB WH



ST321T LED19S/ROSE PSU HMB FG BK



ST321T LED27S/827 PSU HMB SI



**Product**

ST321T LED19S/ROSE PSU MB FG WH



ST321T LED27S/827 PSU MB SI

## Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
97182300	ST321T LED19S/ROSE PSU MB FG WH	1	185,00€
97185400	ST321T LED19S/FMT PSU MB FG WH	1	185,00€
97199100	ST321T LED27S/CH PSU OVL-H WH	1	220,00€
97200400	ST321T LED27S/CH PSU HOVL-H WH	1	230,00€
97201100	ST321T LED27S/FMT PSU MB FG WH	1	205,00€
97202800	ST321T LED27S/FMT PSU HMB FG WH	1	215,00€
97203500	ST321T LED27S/ROSE PSU MB FG WH	1	205,00€
97204200	ST321T LED27S/ROSE PSU HMB FG WH	1	215,00€
97205900	ST321T LED27S/FR PSU MB FG WH	1	205,00€
97206600	ST321T LED27S/FR PSU HMB FG WH	1	215,00€
97184700	ST321T LED19S/ROSE PSU HMB FG BK	1	195,00€
97186100	ST321T LED19S/FMT PSU HMB FG BK	1	195,00€
97187800	ST321T LED20S/PW930 PSU NB BK	1	190,00€
97188500	ST321T LED20S/PW930 PSU HNB BK	1	200,00€
97191500	ST321T LED27S/830 PSU WB BK	1	180,00€
97192200	ST321T LED27S/830 PSU HWB BK	1	190,00€
97195300	ST321T LED27S/PW930 PSU MB BK	1	200,00€
97196000	ST321T LED27S/PW930 PSU HMB BK	1	210,00€
97197700	ST321T LED27S/PC930 PSU MB BK	1	200,00€
97198400	ST321T LED27S/PC930 PSU HMB BK	1	210,00€
97207300	ST321T LED39S/830 PSU MB BK	1	190,00€
97208000	ST321T LED39S/830 PSU HMB BK	1	200,00€
97211000	ST321T LED49S/830 PSU MB BK	1	210,00€
97212700	ST321T LED49S/830 PSU HMB BK	1	220,00€
97189200	ST321T LED27S/827 PSU MB SI	1	180,00€
97215800	ST321S LED27S/PW930 PSU MB BK	1	225,00€
97190800	ST321T LED27S/827 PSU HMB SI	1	190,00€
97495400	ST321Y LED27S/830 PSU MB WH	1	375,00€
97193900	ST321T LED27S/840 DIA-VLC VWB BK	1	210,00€
97194600	ST321T LED27S/840 DIA-VLC HVWB BK	1	210,00€
97209700	ST321T LED39S/PW930 DIA-VLC WB BK	1	240,00€
97210300	ST321T LED39S/PW930 DIA-VLC HWB BK	1	250,00€
97213400	ST321S LED27S/830 PSU WB WH	1	205,00€
97217200	ST321S LED27S/PC930 PSU MB SI	1	225,00€
97214100	ST321S LED27S/830 PSU HWB WH	1	215,00€
97216500	ST321S LED27S/PW930 PSU HMB BK	1	235,00€
97218900	ST321S LED27S/PC930 PSU HMB SI	1	235,00€
97496100	ST321Y LED27S/840 PSU WB WH	1	375,00€
97497800	ST321Y LED27S/PW930 DIA-VLC MB WH	1	425,00€
97498500	ST321Y LED39S/830 DIA-VLC MB WH	1	415,00€
97499200	ST321Y LED39S/840 PSU WB WH	1	385,00€
97500500	ST321Y LED39S/PW930 PSU MB WH	1	405,00€
97501200	ST321Y LED49S/830 DIA-VLC MB WH	1	435,00€
97502900	ST321Y LED49S/840 PSU WB WH	1	405,00€

## Rail 3 allumages RCS750



Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.

- Rail 3 allumages pour une utilisation professionnelle permettant de choisir la configuration souhaitée.
- Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation.
- Peut être utilisé comme une structure flottante grâce aux câbles de suspension.
- Compatible avec tous les spots sur rail 3C LED Philips
- Disponible en longueurs de 1, 2, 3 et 4 m
- Disponible en trois finitions : blanc, noir et aluminium
- Gamme d'adaptateurs, de connexions à l'alimentation et d'accessoires de montage disponibles
- Type: RCS750
- Circuit: Rail d'alimentation 3 circuits (3C)
- Version de longueur: 1000 en mm (L1000)
- Coloris: Blanc (WH)
- Installation: Trois circuits 250 V CA, 16 A, 3 x 3,7 KvA (alimentation totale)
- Accessoires: Gamme d'adaptateurs, connexions d'alimentation et accessoires de montage
- Principales applications: Magasins




ZRS700 MBW6 ALU WALL  
BRACKET (SKB21-1)



**Product**  
ZRS750 EP WH (XTS41-3)




RCS750 3C L1000 BK  
(XTS4100-2)





RCS750 3C L1000 WH  
(XTS4100-3)

**Product**  
RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)




**Product**  
ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)

**Product**  
ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)



**Product**  
ZRS750 ICP WH (XTS21-3)



**Product**  
ZRS750 CPX WH (XTS38-3)



ZRS700 SMS SUSP SET  
L1500 (SKB34-1)



RBS750 3C L2000 WH  
(XTSF4200-3)

**Product**  
ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)




**Product**  
ZRS750 ACP WH (XTS24-3)

**Product**  
ZRS750 CPF WH (XTS23-3)




**Product**  
ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)

**Product**  
ZRS750 3C BA WH (GA70-3)



ZRS700 SPC ALU SUSP  
CLAMP (SKB16-1)

**Product**  
RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)





**Product**

ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)

**Product**

RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)



**Product**

ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)

**Product**

RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)



ZRS700 SPCL ALU SUSP  
CLAMP L (SKB18-1)

**Product**

RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)

ZRS700 SMC WH SUSP  
CAP (SKB30-3)



**Product**

RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)

**Product**

ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



ZRS750 CPS WH (XTS14-3)

**Product**

ZRS750 EPSSL WH (XTS12-3+41-3)



**Product**

ZRS750 CS WH (XTSP11-3)

## Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	1	27,90€
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	1	27,90€
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	1	12,60€
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	1	11,40€
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	1	81,80€
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	1	82,90€
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	1	47,20€
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	1	47,20€
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	1	2,70€
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	1	2,70€
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	1	56,20€
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	1	54,00€
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	1	56,20€
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	1	54,00€
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	1	54,00€
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	1	54,00€
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	1	54,00€
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	1	71,60€
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	1	66,00€
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	1	64,80€
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	1	112,00€
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	1	148,00€
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	1	187,00€
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	1	64,80€
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	1	107,00€
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	1	148,00€
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	1	187,00€
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	1	27,90€
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	1	123,00€
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	1	29,90€
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	1	109,00€
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	1	151,00€
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	1	109,00€
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	1	151,00€
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	1	8,90€
14985199	ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)	1	5,10€
14986899	ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP (SKB12-3)	1	5,10€
14987599	ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3)	1	5,10€
14988299	ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)	1	10,00€
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	1	64,80€
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	1	112,00€
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	1	156,00€
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	1	187,00€
32527999	ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1)	1	5,10€
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	1	8,90€
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	1	6,70€

# Rail DALI 3 allumages




Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d'un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d'énergie. Le système est composé d'un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.

- Permet des paramètres d'éclairage flexibles
- Permet des économies d'énergie
- Rail intelligent et discret



- Intégration du protocole DALI dans un rail couramment utilisé pour la gradation et le contrôle
- Peut être utilisé avec la nouvelle génération de projecteurs LED StyliD Philips
- Disponible en longueurs de 1, 2, 3 et 4 m
- Sept conducteurs électriques : L1/L2/L3/neutre/sol 16 A/400 V, IP20 + DA/DA 2x1 A/50 V FELV AC (DALI)
- Disponible en trois finitions – blanc, noir, aluminium
- Gamme d'adaptateurs, connexions à l'alimentation et accessoires de montage disponibles
- Type: RCS750 (version suspension)
- Circuit: Rail électrique à 3 circuits (3C)
- Version longueur: 1 000 en mm (L1000)
- Couleur: Blanc (RAL 9010)
- Installation: L1/L2/L3/neutre/sol 16 A/400 V, IP20 + DA/DA 2x1 A/50 V FELV AC (DALI)
- Accessoire: Gamme de connexions à l'alimentation : connecteur enfichable, connecteur à enfichage direct, connecteur direct, L-Feed, T-Feed, X-Feed



**Product**

RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)

**Product**

RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)



ZCS750 5C6 CCPI WH  
(XTSC634-3)

ZCS750 5C6 XCP BK  
(XTSC638-2)




RBS750 5C6 L4000 BK  
(XTSCF6400-2)



**Product**

ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)



**Product**

ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)



ZCS750 5C6 MPS WH  
(XTSC614-3)

ZCS750 5C6 IPC BK  
(XTSC621-2)



**Product**

RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)



RCS750 5C6 L4000 BK  
(XTSC6400-2)

ZCS750 5C6 TCPRE BK  
(XTSC636-2)



ZCS750 5C6 EPSR WH  
(XTSC611-3)




**Product**

ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)




ZCS750 5C6 XCP WH  
(XTSC638-3)



**Product**

RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)

ZCS750 5C6 MPS BK  
(XTSC614-2)



**Product**

RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)

ZCS750 5C6 CCPI BK  
(XTSC634-2)



**Product**

ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)

RBS750 5C6 L4000 WH  
(XTSCF6400-3)


ZCS750 5C6 IPC WH  
(XTSC621-3)



ZCS750 5C6 IPC GR  
(XTSC621-1)

**Product**

RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)



**Product**

RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)

RCS750 5C6 L4000 WH  
(XTSC6400-3)



**Product**

RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)

ZCS750 5C6 TCPRE WH  
(XTSC636-3)

ZCS750 5C6 EPSR BK  
(XTSC611-2)



**Product**

ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)

## Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	1	187,00€
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	1	148,00€
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	1	112,00€
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	1	64,80€
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	1	187,00€
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	1	148,00€
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	1	112,00€
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	1	64,80€
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	1	187,00€
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	1	148,00€
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	1	112,00€
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	1	64,80€
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	1	247,00€
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	1	186,00€
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	1	125,00€
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	1	71,10€
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	1	247,00€
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	1	186,00€
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	1	125,00€
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	1	71,10€
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	1	247,00€
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	1	186,00€
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	1	125,00€
06552500	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	1	71,10€
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	1	37,10€
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	1	37,10€
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	1	37,10€
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	1	37,10€
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	1	37,10€
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	1	37,10€
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	1	83,40€
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	1	83,40€
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	1	83,40€
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	1	24,70€
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	1	24,70€
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	1	24,70€
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	1	83,40€
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	1	83,40€
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	1	83,40€
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	1	83,40€
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	1	83,40€
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	1	83,40€
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	1	129,00€
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	1	129,00€
06577899	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	1	129,00€
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	1	129,00€
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	1	129,00€
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	1	129,00€
06578599	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC639-2)	1	129,00€
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	1	129,00€
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	1	129,00€
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	1	129,00€
06579299	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	1	129,00€
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	1	129,00€
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	1	169,00€
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	1	169,00€
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	1	169,00€



© 2022 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient des informations relatives à la gamme de produits Signify, qui peuvent faire l'objet de modifications. Ces informations ne sauraient donner lieu à l'exercice d'aucun droit, ni à aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations ; toute responsabilité en relation avec ces informations est expressément rejetée. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat. Les désignations Philips et le logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips NV. Signify Holding est propriétaire de toutes les autres marques utilisées sauf si celles-ci appartiennent à d'autres propriétaires

[www.lighting.philips.be](http://www.lighting.philips.be)