

Aidez vos clients à changer de fournisseur et à économiser



Les vrais pros soutiennent leurs clients dans la lutte contre la hausse des coûts de l'énergie, avec des solutions LED Philips adaptées à chaque besoin et à chaque budget.

Pourquoi choisir les lampes LED Philips?

- Projets de remplacement des lampes
- Coûts initiaux inférieurs au remplacement de luminaires
- Solution plug-and-play facile si vous souhaitez conserver vos luminaires existants.
- La gamme Philips MasterConnect peut être intégrée à des systèmes d'éclairage intelligents (tels qu'Interact Pro)

Pourquoi choisir les luminaires LED Philips?

- Rénovations ou nouvelles constructions
- Meilleures performances optiques et mise en conformité
- Économies d'énergie maximales
- Fonctions avancées (gradation, éclairage de secours, etc.)
- Possibilité d'intégration avec des systèmes d'éclairage intelligents (tels que Interact Pro)

Le meilleur moment pour faire le grand saut



Les coûts énergétiques augmentent

Avec la montée en flèche des prix de l'énergie, de nombreuses entreprises se préoccupent de leur consommation.



Interdiction des fluorescents dans toute l'UE

Le temps presse. D'ici 2023, plusieurs sources lumineuses seront progressivement éliminées dans les pays de l'UE, comme les CFL-ni ou les lampes TL linéaires.

Lampes Philips

Passer au LED est un jeu d'enfant grâce à nos produits qui peuvent être remplacés 1 pour 1. Lisez nos recommandations ci-dessous pour des alternatives LED Philips efficaces et avantageuses aux lampes interdites par la réglementation européenne.

Lampes fluorescentes T5

MASTER LEDtube Mains T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

En voie d'interdiction	EOC	Substitut LED	EOC	Substitut LED	EOC
MASTER TL5		MAS LEDtube		MAS LEDtube	
HE 14W/830	63938705	600mm HE 8W 830 T5	33425000	HF 600mm HE 8W 830 T5	74323200
HE 14W/840	63940005	600mm HE 8W 840 T5	33427400	HF 600mm HE 8W 840 T5	74325600
HE 28W/830	63946205	1200mm HE 16.5W 830 T5	33431100	HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	74329400
HE 28W/840	63948605	1200mm HE 16.5W 840 T5	33433500	HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	74331700
HE 35W/830	63950905	1500mm HE 20W 830 T5	33437300	HF 1500mm HE 20W 830 T5	74335500
HE 35W/840	63952305	1500mm HE 20W 840 T5	33439700	HF 1500mm HE 20W 840 T5	74337900
HO 49W/830	63954705	1500mm HO 26W 830 T5	81929600	HF 1500mm HO 26W 830 T5	74957600
HO 49W/840	63956105	1500mm HO 26W 840 T5	81931900	HF 1500mm HO 26W 840 T5	74959000
HO 54W/830	64316205	1200mm HO 26W 830 T5	81921000	HF 1200mm HO 26W 830 T5	74951400
HO 54W/840	64318605	1200mm HO 26W 840 T5	81923400	HF 1200mm HO 26W 840 T5	74953800
HO 80W/840	71045105	1500mm UO 36W 840 T5	29052500	HF 1500mm UO 36W 840 T5	41907000

Lampes fluorescentes T8

CorePro LEDtube EM/Mains T8

MASTER Value LEDtube EM/Mains T8 Ultra Output

En voie d'interdiction	EOC	Substitut LED	EOC	Substitut LED	EOC
MASTER TL-D		CorePro LEDtube		MAS LEDtube VLE	
Super 80 18W/840	63171840	600mm 8W840	32531900	1200mm UO 15.5W 830 T8	31680500
Super 80 36W/830	63195440	Recommend 840 color		1200mm UO 15.5W 840 T8	31682900
Super 80 36W/840	63201240	1200mm 14.5W840	32535700	1200mm UO 15.5W 865 T8	31684300
Super 80 36W/865	63207440	1200mm 14.5W865	32537100	1500mm UO 23W 830 T8	31686700
Super 80 58W/830	63213540	Recommend 840 color		1500mm UO 23W 840 T8	31688100
Super 80 58W/840	63219740	1500mm 20W 840	32539500	1500mm UO 23W 865 T8	31690400
Super 80 58W/865	63225840	1500mm 20W 865	32541800		

Lampes fluorescentes T8

MASTER LEDtube EM/Mains T8 Ultra Output

MASTER LEDtube InstantFit HF T8 Ultra Output

En voie d'interdiction	EOC	Substitut LED	EOC	Substitut LED	EOC
MASTER TL-D		MAS LEDtube		MAS LEDtube HF	
Super 80 36W/830	63195440	1200mm UO 14.7W 830 T8	31656000	HF 1200 mm UO 16 W 830 T8	46700200
Super 80 36W/840	63201240	1200mm UO 14.7W 840 T8	31658400	HF 1200 mm UO 16 W 840 T8	46696800
Super 80 36W/865	63207440	1200mm UO 14.7W 865 T8	31660700	HF 1200 mm UO 16 W 865 T8	46698200
Super 80 58W/830	63213540	1500mm UO 21.7W 830 T8	31662100	HF 1500 mm UO 24 W 830 T8	46706400
Super 80 58W/840	63219740	1500mm UO 21.7W 840 T8	31664500	HF 1500 mm UO 24 W 840 T8	46702600
Super 80 58W/865	63225840	1500mm UO 21.7W 865 T8	31666900	HF 1500 mm UO 24 W 865 T8	46704000
Secura 36W/840	64014740	1200mm UO 14.7W 840 T8	31658400	HF 1200 mm UO 16 W 840 T8	46696800
Secura 58W/840	64018540	1500mm UO 21.7W 840 T8	31664500	HF 1500 mm UO 24 W 840 T8	46702600
Xtreme 36W/840	55868840	1200mm UO 14.7W 840 T8	31658400	HF 1200 mm UO 16 W 840 T8	46696800
Xtreme 58W/840	55886240	1500mm UO 21.7W 840 T8	31664500	HF 1500 mm UO 24 W 840 T8	46702600

Lampes CFL-ni



CorePro PLED



En voie d'interdiction	EOC
MASTER	
PL-C 26W/840/4P	62336270
PL-C 18W/840/4P	62334870
PL-C 26W/840/2P	62100970
PL-L 36W/840/4P	70675140
PL-C 18W/840/2P	62093470
PL-S 9W/840/2P	26087170
PL-S 11W/840/2P	26109070
PL-L 55W/840/4P	61542840

Substitut LED	EOC
CorePro LED	
PLC 9W 840 4P G24q-3	54117300
PLC 6.5W 840 4P G24q-2	54121000
PLC 8.5W 840 2P G24d-3	54125800
PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	73974700
PLC 6.5W 840 2P G24d-2	54129600
PLS 5W 840 2P G23	59668200
PLS 5W 840 2P G23	59668200
PLL HF 24W 840 4P 2G11	82841000

Capsules GY6,35



Capsule CorePro GY6,35 non gradable



En voie d'interdiction	EOC
Caps 3000h 14.3W GY6.35 12V	
	82777200

Substitut LED	EOC
CorePro LEDcapsule	
LV 1.8-20W GY6.35 827	76779200
LV 1.8-20W GY6.35 830	76783900

Capsules G9



Capsule CorePro G9 non gradable



Capsule CorePro G9 gradable



En voie d'interdiction	EOC
Halogen MV	
Click 19.0W G9 230V CL	89577300
Click 29.0W G9 230V CL	86398700
Caps 44.0W G9 230V CL	33495300

Substitut LED	EOC
CorePro LEDcapsule	
2-25W ND G9 827	30389800
2-25W ND G9 830	30391100
3.2-40W ND G9 827	30393500
3.2-40W ND G9 830	30395900
ND 4.8-60W G9 827	65780200
ND 4.8-60W G9 830	65818200

Substitut LED	EOC
CorePro LEDcapsule	
MV 2.6-25W G9 827 D	76669600
MV 4-40W G9 827 D	76673300

Capsules G4



Capsule CorePro G4 non gradable



Capsule CorePro G9 gradable





































En voie d'interdiction	EOC
Halo Caps 7.1W G4 12V CL	
	33477900
Caps 3000h 7.1W G4 12V CL	
	82786400
Halo Caps 14.3W G4 12V CL	
	33481600
Caps 3000h 14.3W G4 12V CL	
	82774100

Substitut LED	EOC
CorePro LEDcapsule	
LV 1-10W G4 827	76761700
LV 1-10W G4 830	76759400
LV 1-10W G4 827	76761700
LV 1-10W G4 830	76759400
LV 1.8-20W G4 827	76765500
LV 1.8-20W G4 830	76769300
LV 1.8-20W G4 827	76765500
LV 1.8-20W G4 830	76769300

Substitut LED	EOC
CorePro LEDcapsule	
LV 2.1-20W G4 827 D	76753200
LV 2.1-20W G4 827 D	76753200

Luminaires LED Philips

	Luminaires conventionnels Retirés du marché	Alternative 1 : CoreLine Quand le choix de l'éclairage est crucial	Alternative 2 : Ledinaire La simplicité à petit prix
Modèle	Nom du produit	Nom du produit	Nom du produit
Luminaire encastré	 Impala - TBS160	 CoreLine Encastré  CoreLine Panel	 Ledinaire Panel
Luminaire plafonnier	 Efix – TCS260	 CoreLine plafonnier SM134V/W20L120  CoreLine plafonnier SM134V/W60L60	
Downlight	 Europa 2 - FBS120	 CoreLine SlimDownlight  CoreLine Downlight	 Ledinaire SlimDownlight  Ledinaire Downlight
Étanche	 Pacific - TCW216	 CoreLine Étanche	 Ledinaire Étanche
Réglettes	 TMX204	 CoreLine Réglette	 Ledinaire Réglette
Spot encastré	 Zadora - BBG463	 CoreLine Spot Encastré	 Ledinaire ClearAccent Spot
Eclairage de sécurité	 FWC 120/121	 CoreLine FWC LED	
Applique murale – plafonnier	 Gondola FWG201	 CoreLine Hublot	 Ledinaire Hublot
Projecteur	 Tempo 2/3	 CoreLine Tempo	 Ledinaire Projecteur
Industriel	 Cabana BY150P	 CoreLine Highbay	 Ledinaire Highbay
Montage mural	 TCH329		 Ledinaire Portiekarmatuur

Vous trouverez un aperçu complet,
y compris les codes de commande, sur

www.philips.be/coreline

www.philips.be/ledinaire

