


# Maxos fusion

Klaar voor de toekomst

philips.be/  
maxosfusion

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt in retail en industriële toepassingen. Voor toepassing in winkels kan een combinatie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat het winkelassortiment optimaal gepresenteerd wordt. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen daar waar dat het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren.











## Snelkeuzelijst Maxos fusion 1/2 bezet

	Lengte (m)																																				
	4,55	6,83	9,10	11,38	13,66	15,93	18,21	20,48	22,76	25,04	27,31	29,59	31,86	34,14	36,42	38,69	40,97	43,24	45,52	47,80	50,07	52,35	54,62	56,90	59,18	61,45	63,73	66,00	68,28	70,56	72,83	75,11	77,38	79,66			
 <b>LL523T 9 WH</b> EOC: 43448999 ook verkrijgbaar in zwart & zilver		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
 <b>LL546T 9 WH</b> EOC: 43449699 ook verkrijgbaar in zwart & zilver	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	17	17	
 <b>LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH *</b> EOC: 38425100	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	18	
 <b>LL523X LED160S/840 PSD WB WH *</b> EOC: 06533800																																					
 <b>LL500Z BC L2300 WH</b> EOC: 38354400	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	17		
 <b>LL500Z 2xEP CU WH</b> EOC: 37444399	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
 <b>LL500Z CPE WH</b> EOC: 38329200		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	17	
 <b>LL500Z CB-CH WH</b> EOC: 37460399																																					
 <b>LL500Z MB-SW2 L5000 WH</b> EOC: 37457399	2	3	3	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	20	20	21	21	22	22		
 <b>LL500Z SMB WH</b> EOC: 37448199																																					

\* verkrijgbaar in optieken: WB (brede bundel) | MB (gemiddelde bundel) | NB (smalle bundel) | DA25N (DubbelAssymetrisch 25° smalle bundel) (enkel LL523) | DA25W (DubbelAssymetrisch 25° brede bundel) | DA35W (DubbelAssymetrisch 35° brede bundel) | DA45 (DubbelAssymetrisch 45°) | A20 (Assymetrisch 20°) | XNB (extra smalle bundel) | PCO (Polycarbonaat optiek)

## 1/2 bezet

LL546T (lichtlijn)		LL546T (lichtlijn)		LL546T (lichtlijn)	
LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)

Snelkeuzelijst Maxos fusion 1/3 bezet		Lengte (m)																																					
		6,83	9,10	11,38	13,66	15,93	18,21	20,48	22,76	25,04	27,31	29,59	31,86	34,14	36,42	38,69	40,97	43,24	45,52	47,80	50,07	52,35	54,62	56,90	59,18	61,45	63,73	66,00	68,28	70,56	72,83	75,11	77,38	79,66					
	<b>Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 2,28m)</b> <b>LL523T 9 WH</b> EOC: 43448999 <i>ook verkrijgbaar in zwart &amp; zilver</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	<b>Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 4,55m)</b> <b>LL546T 9 WH</b> EOC: 43449699 <i>ook verkrijgbaar in zwart &amp; zilver</i>	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	17	17	17	17	17
	<b>LED-module 12300 lumen, 840, dali (vervangt 2x 80W)</b> <b>LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH *</b> EOC: 38425100	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	
	<b>LED-module 16000 lumen, 840, dali</b> <b>LL523X LED160S/840 PSD WB WH *</b> EOC: 06533800																																						
	<b>Blindafdekking</b> <b>LL500Z BC L2300 WH</b> EOC: 38354400	2	2	3	4	4	5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	14	15	16	16	17	18	18	19	20	20	21	22	22	23	23	23	23	23	
	<b>Electrische aansluitingskit</b> <b>LL500Z 2xEP CU WH</b> EOC: 37444399	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	<b>Extern koppelstuk voor versteving lichtlijn</b> <b>LL500Z CPE WH</b> EOC: 38329200	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	17	17	17	
	<b>Bevestigingsklem voor ketting-montage</b> <b>LL500Z CB-CH WH</b> EOC: 37460399																																						
	<b>Bevestigingsklem voor pendel-montage (incl 5000mm kabel)</b> <b>LL500Z MB-SW2 L5000 WH</b> EOC: 37457399	3	3	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	20	20	21	21	21	22	22	22	22	
	<b>Bevestigingsklem voor directe plafondmontage</b> <b>LL500Z SMB WH</b> EOC: 37448199																																						

\*verkrijgbaar in optieken: WB (brede bundel) | MB (gemiddelde bundel) | NB (smalle bundel) | DA25N (DubbelAssymetrisch 25° smalle bundel) (enkel LL523) | DA25W (DubbelAssymetrisch 25° brede bundel) | DA35W (DubbelAssymetrisch 35° brede bundel) | DA45 (DubbelAssymetrisch 45°) | A20 (Assymetrisch 20°) | XNB (extra smalle bundel) | PCO (Polycarbonaat optiek)

### 1/3 bezet

LL546T (lichtlijn)		LL546T (lichtlijn)		LL546T (lichtlijn)	
LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)