

Voor elke toepassing de juiste LEDtube!



Voor elke toepassing is er een passende Philips LEDtube. Er is een ruime keus voor gebruik achter elektromagnetische of hoogfrequente ¹⁾ voorschakelapparatuur (VSA) of direct op netspanning, voor T5 of T8 armaturen, met een zeer hoge lichtopbrengst of met een maximale efficiëntie. Met deze wegwijzer vind je de juiste LEDtube in drie stappen:

Stap 1

Kies de juiste uitvoering

Philips LEDtubes zijn er in vier uitvoeringen. Kies afhankelijk van je klantvraag welke uitvoering het beste past bij de wensen van je klant.

GOED	BETER		BEST
CorePro	MASTER Value	MASTER	Master Connect
Eenvoudig scherpste prijs	Hoge lichtopbrengst competitief geprijsd	Beste performance, hoogste efficiency	Laatste innovaties, slimme, draadloze sturing

Stap 2

Vind het juiste type

Vind nu het juiste type voor een specifieke toepassing (selecteer de juiste kolom) en het juiste type armatuur (selecteer de juiste rij). Vervolgens vind je een vak met 4 uitvoeringen (corresponderend met de kleuren uit stap 1). Je vindt dan een letter. Zoek de letter op in de tabel aan de andere zijde.



Kantoor/klas	Gangpaden	Opslag < 3m	Magazijn > 3m	Industrie	Parkeergarage	Food
--------------	-----------	-------------	---------------	-----------	---------------	------

T8 armatuur

Met starter	D, F,G, O	B, C, E, O	A,B, C, E, O	C, D, E, F,G, O	C, D, E, F,G, O	B, C, E,H, O	I
Zonder starter ¹⁾	K	J	J	J,K	J,K	J	L
Universeel ¹⁾	N	M, N	M, N	N	N	M	

T5 armatuur

VSA verwijderd	P	P,Q	P,Q	P	P	P,Q	
VSA aanwezig ¹⁾	R	R,T	R,T	R,S	R,S	R,T	

Stap 3

Bestel de juiste LEDtube

De geselecteerde letter(s) uit stap 2 kun je nu opzoeken in de tabel hieronder. Vervolgens kies je de juiste lengte (600, 900, 1200 of 1500 mm) en kleur. De kleur vind je in de naam terug. Bijvoorbeeld "830", dit staat voor 3000 Kelvin met CRI waarde 80.

T8 armatuur

Producttype	Fluo ²⁾	LED	Licht-stroom lumen	Bestel-code EOC8	Bruto €
	Watt	Watt			
A CorePro LEDtube					
600mm 8W840	18	8,0	800	71103300	10,10
600mm 8W865	18	8,0	800	71105700	10,10
1200mm 14.5W840	36	14,5	1600	71107100	11,65
1200mm 14.5W865	36	14,5	1600	71109500	11,65
1500mm 20W 840	58	20,0	2200	71091300	12,90
1500mm 20W 865	58	20,0	2200	71095100	12,90
B CorePro LEDtube HO					
1200mm HO 18W 840 T8	36	18,0	2000	80613500	12,75
1500mm HO 24W 840 T8	58	24,0	2700	80617300	15,25
C MASTER LEDtube Value HO					
600mm HO 8W 830 T8	18	8,0	1000	64679000	10,60
600mm HO 8W 840 T8	18	8,0	1050	64681300	10,60
600mm HO 8W 865 T8	18	8,0	1050	64683700	10,60
1200mm HO 14W 830 T8	36	14,0	2000	64685100	15,30
1200mm HO 14W 840 T8	36	14,0	2100	64687500	15,30
1200mm HO 14W 865 T8	36	14,0	2100	64689900	15,30
1500mm HO 20.5W 830 T8	58	20,5	2900	64691200	17,20
1500mm HO 20.5W 840 T8	58	20,5	3100	64693600	17,20
1500mm HO 20.5W 865 T8	58	20,5	3100	64695000	17,20
D MASTER LEDtube Value UO					
1200mm UO 16W 830 T8	36	16,0	2300	64697400	16,80
1200mm UO 16W 840 T8	36	16,0	2500	64699800	16,80
1200mm UO 16W 865 T8	36	16,0	2500	64701800	16,80
1500mm UO 24W 830 T8	58	24,0	3400	64703200	22,70
1500mm UO 24W 840 T8	58	24,0	3700	64705600	22,70
1500mm UO 24W 865 T8	58	24,0	3700	64707000	22,70
E MASTER LEDtube HO					
600mm HO 8W830 T8	18	8,0	1000	69747400	12,70
600mm HO 8W840 T8	18	8,0	1050	69749800	12,70
600mm HO 8W865 T8	18	8,0	1050	69751100	12,70
900mm HO 12W 840 T8	30	12,0	1575	68708600	15,90
900mm HO 12W 865 T8	30	12,0	1575	68710900	15,90
1200mm HO 12.5W 830 T8	36	12,5	2000	59235600	18,10
1200mm HO 12.5W 840 T8	36	12,5	2100	59237000	18,10
1200mm HO 12.5W 865 T8	36	12,5	2100	59239400	18,10
1500mm HO 18.2W 830 T8	58	18,2	2900	59241700	21,00
1500mm HO 18.2W 840 T8	58	18,2	3100	59243100	21,00
1500mm HO 18.2W 865 T8	58	18,2	3100	59245500	21,00
F MASTER LEDtube UO					
1200mm UO 15.5W 830 T8	36	15,5	2300	64721600	20,40
1200mm UO 15.5W 840 T8	36	15,5	2500	64723000	20,40
1200mm UO 15.5W 865 T8	36	15,5	2500	64725400	20,40
1500mm UO 23W 830 T8	58	23,0	3400	64727800	28,00
1500mm UO 23W 840 T8	58	23,0	3700	64729200	28,00
1500mm UO 23W 865 T8	58	23,0	3700	64731500	28,00
G MASTER LEDtube UE (172 lm/W)					
1200mm UE 14.5W 840 T8	36	14,5	2500	73150500	25,10
1200mm UE 14.5W 865 T8	36	14,5	2500	73152900	25,10
1500mm UE 21.5W 840 T8	58	21,5	3700	73154300	33,70
1500mm UE 21.5W 865 T8	58	21,5	3700	73156700	33,70
H MASTER LEDtube HO Sensor					
1200mm HO 16.5W840 T8	36	16,5	2100	80602900	35,50
1200mm HO 16.5W865 T8	36	16,5	2100	80604300	35,50
1500mm HO 24W840 T8	58	24,0	3100	80606700	39,50
1500mm HO 24W865 T8	58	24,0	3100	80608100	39,50
I MASTER LEDtube (Food)					
900mm 8.5W833 T8	30	8,5	750	76391900	43,35
1200mm 12W833 T8	36	12,0	1000	76393300	46,30
1500mm 20W833 T8	58	20,0	1680	76395700	51,20
J MASTER LEDtube HF HO					
600mm HO 8W830 T8	18	8,0	1000	74353900	27,60
600mm HO 8W840 T8	18	8,0	1050	74355300	27,60
600mm HO 8W865 T8	18	8,0	1050	74367600	27,60
1200mm HO 14W830 T8	36	14,0	2000	68752900	24,60
1200mm HO 14W840 T8	36	14,0	2100	68748200	24,60
1200mm HO 14W865 T8	36	14,0	2100	68750500	24,60
1500mm HO 20W830 T8	58	20,0	2900	68758100	30,70
1500mm HO 20W840 T8	58	20,0	3100	68754300	30,70
1500mm HO 20W865 T8	58	20,0	3100	68756700	30,70
K MASTER LEDtube HF UO					
1200mm UO 16W830 T8	36	16,0	2350	68800700	27,90
1200mm UO 16W840 T8	36	16,0	2500	68796300	27,90
1200mm UO 16W865 T8	36	16,0	2500	68798700	27,90
1500mm UO 24W830 T8	58	24,0	3500	68806900	35,45
1500mm UO 24W840 T8	58	24,0	3700	68802100	35,45
1500mm UO 24W865 T8	58	24,0	3700	68804500	35,45

- 1) Bij gebruik van LEDtubes in een armatuur zonder starter (met Hoog Frequent voorschakelapparaat, VSA); raadpleeg dan altijd VSA compatibiliteitslijst via www.philips.be/ledtube
- 2) De vermogens onder 'Fluo' worden vermeld om aan te geven welke LEDtube qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte (in lux) van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.
- 3) Deze producten zijn beschikbaar per oktober 2020

Producttype	Fluo ²⁾	LED	Licht-stroom lumen	Bestel-code EOC8	Bruto €
	Watt	Watt			
L MASTER LEDtube HF (Food)					
1200mm 16.5W833 T8	36	16,5	960	56616900	60,00
M CorePro LEDtube UN HO					
600mm HO 8W830 T8 ³⁾	18	8,0	850	78277100	24,00
600mm HO 8W840 T8 ³⁾	18	8,0	900	78279500	24,00
600mm HO 8W865 T8 ³⁾	18	8,0	900	78281800	24,00
1200mm HO 18W830 T8	36	18,0	1850	80166600	26,00
1200mm HO 18W840 T8	36	18,0	2000	80168000	26,00
1200mm HO 18W865 T8	36	18,0	2000	80170300	26,00
1500mm HO 23W830 T8	58	23,0	2500	80172700	30,00
1500mm HO 23W840 T8	58	23,0	2700	80174100	30,00
1500mm HO 23W865 T8	58	23,0	2700	80176500	30,00
N MASTER LEDtube Value UN UO					
1200mm UO 16W830 T8	36	9,0	2300	73917100	30,00
1200mm UO 16W840 T8	36	9,0	2500	73919500	30,00
1200mm UO 16W865 T8	36	9,0	2500	73921800	30,00
1500mm UO 24W830 T8	58	9,0	3400	73923200	33,50
1500mm UO 24W840 T8	58	9,0	3700	73925600	33,50
1500mm UO 24W865 T8	58	9,0	3700	73927000	33,50
O MasterConnect					
IA 1200mm UO 16.5W830 T8	36	16,5	2300	77342000	50,00
IA 1200mm UO 16.5W840 T8	36	16,5	2500	77344400	50,00
IA 1200mm UO 16.5W865 T8	36	16,5	2500	77346800	50,00
IA 1500mm UO 25.5W830 T8	58	25,5	3400	77348200	65,00
IA 1500mm UO 25.5W840 T8	58	25,5	3700	77350500	65,00
IA 1500mm UO 25.5W865 T8	58	25,5	3700	77352900	65,00

T5 armatuur

P MASTER LEDtube MAINS HO					
1200mm HO 26W 830 T5	54	26,0	3600	81921000	45,90
1200mm HO 26W 840 T5	54	26,0	3900	81923400	45,90
1200mm HO 26W 865 T5	54	26,0	3900	81925800	45,90
1500mm HO 26W 830 T5	49	26,0	3600	81929600	45,90
1500mm HO 26W 840 T5	49	26,0	3900	81931900	45,90
1500mm HO 26W 865 T5	49	26,0	3900	81933300	45,90
Q MASTER LEDtube MAINS HE					
600mm HE 8W 830 T5 ³⁾	14,0	8,0	1000	78343300	20,25
600mm HE 8W 840 T5 ³⁾	14,0	8,0	1050	78345700	20,25
600mm HE 8W 865 T5 ³⁾	14,0	8,0	1050	78347100	20,25
1200mm HE 16.5W 830 T5 ³⁾	28,0	16,5	2300	78349500	29,75
1200mm HE 16.5W 840 T5 ³⁾	28,0	16,5	2500	78351800	29,75
1200mm HE 16.5W 865 T5 ³⁾	28,0	16,5	2500	78353200	29,75
1500mm HE 20W 830 T5 ³⁾	35,0	20,0	2800	78355600	34,95
1500mm HE 20W 840 T5 ³⁾	35,0	20,0	3000	78357000	34,95
1500mm HE 20W 865 T5 ³⁾	35,0	20,0	3000	78359400	34,95
R MASTER LEDtube HF HO					
1200mm HO 26W 830 T5 OE ³⁾	54	26,0	3700	74951400	40,25
1200mm HO 26W 840 T5 OE ³⁾	54	26,0	3900	74953800	40,25
1200mm HO 26W 865 T5 OE ³⁾	54	26,0	3900	74955200	40,25
1500mm HO 26W 830 T5 OE ³⁾	49	26,0	3700	74957600	42,30
1500mm HO 26W 840 T5 OE ³⁾	49	26,0	3900	74959000	42,30
1500mm HO 26W 865 T5 OE ³⁾	49	26,0	3900	74961300	42,30
S MASTER LEDtube HF UO					
1500mm UO 36W 830 T5	80	36,0	5200	70599500	51,20
1500mm UO 36W 840 T5	80	36,0	5600	70603900	51,20
1500mm UO 36W 865 T5	80	36,0	5600	70605300	51,20
T MASTER LEDtube HF HE					
600mm HE 8W 830 T5	14	8,0	1000	74323200	21,40
600mm HE 8W 840 T5	14	8,0	1050	74325600	21,40
600mm HE 8W 865 T5	14	8,0	1050	74327000	21,40
1200mm HE 16.5W 830 T5	28	16,5	2300	74329400	31,50
1200mm HE 16.5W 840 T5	28	16,5	2500	74331700	31,50
1200mm HE 16.5W 865 T5	28	16,5	2500	74333100	31,50
1500mm HE 20W 830 T5	35	20,0	2800	74335500	33,90
1500mm HE 20W 840 T5	35	20,0	3000	74337900	33,90
1500mm HE 20W 865 T5	35	20,0	3000	74339300	33,90

© 2021 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hierin verschaft wordt kan aan wijzigingen onderhevig zijn, zonder voorafgaande kennisgeving. Signify geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie en is niet aansprakelijk voor enige actie die op basis hiervan wordt ondernomen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met Signify. De aanduidingen Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Alle overige gebruikte handelsmerken behoren toe aan Signify Holding of andere rechthebbenden.