

A young child is smiling and holding up a glowing light stick at a night festival. The background is filled with blurred lights and other people, creating a festive atmosphere.

Product Introductions Q2 2021 (LW1) OnePagers

GreenSpace Accent Projector gen2

Flexibele en betaalbare allrounder voor retail toepassingen



Kenmerken

- Neutrale en robuuste uitstraling
- Verhoogd oogcomfort door het gebruik van PerfectAccent optieken
- Hoge energie efficiency
- Beschikbaar met alle voedsel en fashion LED-recepten
- Past zowel in de kleinere stadssupermarkt als de grote hypermarche
- Met opties voor indoor navigatie en Interact Retail

Voordelen

- Verbeterde PerfectAccent optieken (zowel plastic als metalen) zorgen voor langere levensduur en lumenbehoud van het product
- Egale lichtbundel zonder kleurverschillen
- Hoge lumenversie beschikbaar, tot 4900lm
- Leverbaar in 3 kleuren (wit, zilver, zwart)

Toepassingen

- Kleinere winkels in de binnenstad (zowel levensmiddelen als kleding)
- Grote XL supermarkten

Wat is er nieuw?

- Hogere efficiency door keuzemogelijkheid voor PerfectAccent metalen reflectoren
- Tot 4900lm
- Flexibele uitrichting (incl opwaartse verlichting)
- Past zowel in 3C track, Maxos fusion en CoreLine Lichtlijn



ST321Ti



PerfectAccent
plastic reflector



PerfectAccent
metalen reflector

GreenSpace Accent Projector gen2

Flexibele en betaalbare allrounder voor retail toepassingen



Configurator code	ST321Ti
Lumenpakket	1700lm – 2700lm – 3900lm – 4900lm*
Kleurtemperatuur	827 – 830 – 840 – PW930 – PC930 Champagne – Rosé – FreshMeat – Frost
Toepasbaar op	3C track – Maxos fusion – CoreLine Lichtlijn
Draaivermogen	350° horizontaal – 120° verticaal (inclusief opwaartse verlichting)
Optieken	Smal (10°) – Medium (24°) – Breed (36°) – Zeer Breed (60°) OVL-H (Horizontaal-Ovaal)
PerfectAccent keuze	Kosten oplossing met plastic reflectoren - Prestatie oplossing met metalen reflectoren
Levensduur	50.000 uur L80
Garantie	5 jaar
Dimbaar	PSU – DIA – DIA-VLC
Kleur	Wit (RAL9003) – Zilver (RAL9006) – Zwart (RAL9004)
Accessoires	Front glass (gehard, ijzerarm glas) – Barndoors
Certificering	CE / ENEC / EAC
Prijsindicatie	Configuraties vanaf €170,- bruto voor de standaard versie


* LED49S = alleen met CRI80



ST321Y
CoreLine Lichtlijn integratie

CoreLine Lichtlijn

Kwaliteit voor een scherpe prijs



Kenmerken

- Verkrijgbaar in 3 lengtes (115, 170 en 340cm), elk met 3 lichtstroompakketten
- 8 verschillende optieken voor optimale lichtkwaliteit
- Lichtsterkte tot 24.000 lm (versie LL234X – 340cm) – Dimbaar met DALI
- Opties: noodverlichting / sensorunits voor upgrade naar InterAct systemen

Voordelen

- Eenvoudig installeren – slechts 2 bestelcodes nodig om een lichtlijn te maken.
- Energiezuinig tot wel 165lm/W
- Lange levensduur van 50.000 uur L80

Toepassingen

- Supermarkten/Winkels
- Magazijnen
- Productieruimten en werkplaatsen

Wat is er nieuw?

- Upgrade van efficacy (+10%)
- Nieuwe lengte (115cm)
- Additionele lumen pakketten (12.000 lm / 24.000 lm)



CoreLine Lichtlijn

Kwaliteit voor een scherpe prijs



bestelcode (EOC8)	Product omschrijving	Bruto Prijs
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	€ 195,00
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	€ 240,00
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	€ 240,00
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	€ 220,00
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	€ 245,00
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	€ 370,00
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	€ 430,00
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	€ 400,00
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	€ 410,00
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	€ 470,00
Starter Kit		
10819600	LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH	€ 52,50
Blind Plaat		
10840000	LL212X 7x1.5 BC	€ 50,00
10846200	LL217X 7x1.5 BC	€ 65,00
10852300	LL234X 7x1.5 BC	€ 110,00



* Voor meer opties Configurator LL200Xi

CoreLine Inbouw/Opbouw

Flexibel en eenvoudig te installeren



Kenmerken

- MultiLumen-functie: 3 verschillende lichtopbrengsten met één switch
- Gemakkelijk installeren met Wieland connector (W)
- Comfortabel lichtbeeld met lage verblinding door innovatieve optieken
- Robuust ontwerp
- Beschikbaar Inbouw: 60x60 & 30x120 / Opbouw 20x120 & 20x150
- Noodverlichting (EL), Aan/Uit (PSU) en DALI (PSD) opties verkrijgbaar

Voordelen

- Sterke vermindering van voorraadniveaus
- Flexibiliteit bij klantprojecten door aanpassing lichtopbrengst
- Hoge lumenversie beschikbaar in 4000K met 4300lm

Toepassingen

- Kantoren, winkels, gezondheidszorg en onderwijs

Wat is er nieuw?

- MultiLumen-functie— **1 code biedt 3 lumen versies!**
- Installeren met Wieland (W) of standaard connector voor eenvoudigere en snellere installatie
- Verbetering levensduur: 50.000 L80
- Efficacy verhoogd tot **140 Lm/W**

Uitvoeringen met Wieland-connector aan/uit W3 (PSU) en Wieland connector W5 DALI-dimmen (PSD) verkrijgbaar



MultiLumen-uitvoeringen voor flexibele toepassing

Nieuwe connector voor snellere installatie



Robuust ontwerp



Ook verkrijgbaar in rechthoekig ontwerp (30 × 120 cm)



Montagebeugels



Montageklem



Nieuwe lengte: 150 cm

CoreLine Inbouw/Opbouw

Flexibel en eenvoudig te installeren



Bestelcode	Product omschrijving	Bruto Prijs
Inbouw (Non Office Compliant) 60x60		
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	€ 110,00
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	€ 110,00
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	€ 125,00
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	€ 125,00
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	€ 140,00
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	€ 155,00
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	€ 300,00
97550000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC ELB3	€ 330,00
Inbouw (Office Compliant) 60x60		
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	€ 150,00
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	€ 165,00
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	€ 180,00
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	€ 180,00
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	€ 195,00
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	€ 195,00
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC ELB3	€ 370,00
97563000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC ELB3 W5	€ 385,00
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC ELB3 W3	€ 355,00
Inbouw (Office Compliant) 30x120		
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	€ 200,00
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	€ 200,00
97551700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC ELB3	€ 390,00
97552400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC ELB3	€ 390,00

Bestelcode	Product omschrijving	Bruto Prijs
Opbouw (Non Office Compliant) 20x120		
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	€ 160,00
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	€ 160,00
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	€ 190,00
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC W3	€ 175,00
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC W3	€ 175,00
97562300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC W5	€ 205,00
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC ELB3	€ 350,00
Opbouw (Office Compliant) 20x120		
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	€ 200,00
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	€ 215,00
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	€ 230,00
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	€ 230,00
97560900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5	€ 245,00
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	€ 245,00
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC ELB3	€ 420,00
97565400	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC ELB3 W5	€ 435,00
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC ELB3 W3	€ 405,00
Opbouw (Non & Office Compliant) 20x150		
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	€ 170,00
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	€ 170,00
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC ELB3	€ 360,00
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	€ 210,00
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	€ 240,00
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	€ 240,00
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC ELB3	€ 430,00

MASTER LEDtube UO Mains T5

Het ultieme lichtbeeld voor hogere installaties



Kenmerken

- Het unieke ontwerp zorgt voor een perfect uniform uiterlijk dat niet te onderscheiden is van traditionele fluorescentie
- Maakt directe netaansluiting mogelijk voor extra energiebesparing en om ballastonderhoud te vermijden
- Grote stralingshoek van 200° voor een gelijkmatige lichtverdeling

Voordelen

- Hoge efficiëntie tot 155 lm/w
- Lagere onderhoudskosten
- Lange levensduur van 50.000 uren

Toepassingen

- Detailhandel - winkels
- Scholen
- Industrie - fabriekshallen, magazijnen, distributicentra

Wat is er nieuw?

- De nieuwe MASTER LEDtube UO Mains T5 is ideaal voor applicaties waar meer licht nodig is.



MASTER LEDtube UO Mains T5

Het ultieme lichtbeeld voor hogere installaties



12NC	Product omschrijving	Lampvoet	Lamp Wattage (W)	Vervangings Wattage (W)	CCT (K)	Stralingshoek (graden)	Lumen (lm)	Levensduur (uren)	Voltage	Dimbaar	Bruto prijs
929002474802	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	G5	36	80	3000	200	5200	50.000	220-240	Nee	€ 57,50
929002474902	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	G5	36	80	4000	200	5600	50.000	220-240	Nee	€ 57,50
929002475002	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	G5	36	80	6500	200	5600	50.000	220-240	Nee	€ 57,50



TrueForce LED HPI Universal

Universele driver: één lamp voor alle LED High Bay armaturen



Kenmerken

- Schakelt automatisch tussen InstantFit-modus en netspannings-modus, afhankelijk van de invoer
- 2 stralingshoeken 60/120 graden
- Aangenaam wit licht met CRI 80

Voordelen

- Hoge lumen output tot 20.000 lm
- Minder gewicht en perfect passend in HB HID-armaturen
- Tot 90% energie besparing
- Lange levensduur van 50.000 uren

Applicatie informatie

- Verbeterd thermisch beheer, maakt toepassing van gesloten armaturen mogelijk

Toepassingen

- Industrie - fabriekshallen, magazijnen, distributicentra
- Detailhandel - hypermarkten, winkelcentra
- Overige - vervoersknooppunten, congrescentra, sporthallen

Wat is er nieuw?

- Detecteert automatisch netspanning of ballast ingang van het huidige armatuur
- Geoptimaliseerd lensontwerp voor Narrow Beam of Wide Beam, waardoor hogere intensiteit mogelijk is



4000



50.000 uur



60
120



CRI



Niet Dimbaar



A+

TrueForce LED HPI Universal

Universele driver: één lamp voor alle LED High Bay armaturen



12NC	Product omschrijving	Lampvoet	Lamp Wattage (W)	Vervangings Wattage (W)	Stralings- hoek	CCT (K)	Lumen (lm)	Levensduur (uren)	Dimbaar	EEL Label (netspanning)	Bruto prijs
929002350702	TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	E27	95	250	60°	4000	13000	50.000	Nee	A+	€ 185,00
929002350802	TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	E27	95	250	120°	4000	13000	50.000	Nee	A++	€ 185,00
929002350902	TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	E27	140	400	60°	4000	20000	50.000	Nee	A+	€ 215,00
929002351002	TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	E27	140	400	120°	4000	20000	50.000	Nee	A++	€ 215,00



4000



50.000 uur



60
120



CRI



Niet Dimbaar



A+



