

**PHILIPS**

Products

# Catalogue Philips Lighting

Buitenverlichting  
Lichtzuilen

Juli 2021  
Bruto prijslijst – BeLux

'21



# OptiSpace




- Discreet ontwerp dat mooi past in moderne binnensteden.
- Aantrekkelijke totale eigendomskosten.
- Voldoet aan de belangrijkste nationale en internationale richtlijnen in Europa.




Philips OptiSpace is een creatieve lichtzuiloplossing waarmee u in binnensteden een aantrekkelijkere, meer op de burger gerichte ruimte kunt creëren door verticale lijnen in het stadsbeeld te voorkomen. Philips OptiSpace biedt dit en nog veel meer en zorgt tegelijk voor lagere totale eigendomskosten voor uw investering. Op basis van de verschillende regelmogelijkheden kunt u het energieverbruik verminderen en de totale eigendomskosten verder verlagen. Dankzij de uitstekende en optimale opties voor lichtverdeling wordt het mogelijk de onderlinge afstand tussen de lichtzuilen te maximaliseren, waardoor u het aantal te installeren lichtpunten minimaliseert. Om verschillende ontwerpschema's te kunnen ondersteunen, is OptiSpace ook verkrijgbaar in verschillende kleuren; Philips ultradonker grijs is de standaardkleur en andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.

- Grote onderlinge afstanden tot 20 meter mogelijk.
- Levert lichtopbrengst tot 4300 lm.
- IP 66- en IK10-classificatie.
- Kleurtemperaturen warmwit (WW) en neutraalwit (NW) mogelijk.
- Keuze uit zowel asymmetrische als symmetrische optieken.
- Bodemverankeringsaccessoire.
- Omgevingstemperatuur: -40 tot +50 °C
- Hoofdkleur van de armatuur: Black
- Gecorreleerde kleurtemperatuur bij aanvang: 4000 K
- Initieel systeemvermogen: 37.2 W
- Initieel rendement LED-armatuur: 173 lm/W
- Initiële lichtstroom: 4900 lm
- Ingangsfrequentie: 50 tot 60 Hz
- Ingangsspanning: 220-240 V
- Aanloopstroom (A): 22 A
- Materiaal: Behuizing: gietaluminium
- Garantieperiode: 5 jaar



**Product**

BCB500 LED56-4S/740 S DGR



**Product**

ZCB500 TUBE L500

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	1	772,00€
48144500	ZCB500 TUBE L500	1	257,00€

# CoreLine Bollard



- Comfortabel licht
- Gemakkelijk te installeren
- Bespaart energie in vergelijking met conventionele lampen




Philips CoreLine Bollard is een professionele lichtzuil die mensen gedurende de nacht begeleidt en dankzij het discrete ontwerp zeer goed in het stedelijke landschap past.

- lichtstroom 1000 lm
- hoogte 1 m
- IP65 / IK10
- Verkrijgbaar in warmwit en neutraalwit
- Verkrijgbaar met symmetrische en asymmetrische optiek
- Met bodemverankeringaccessoire
- Omgevingstemperatuur: -40 tot +50 °C
- Hoofdkleur van de armatuur: Dark grey
- Driver (VSA): Voedingsunit (PSU)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur bij aanvang: 3000 K, 4000 K
- Initieel systeemvermogen: 12 W, 13 W
- Initieel rendement LED-armatuur: 80, 85 lm/W
- Initiële lichtstroom: 1000 lm
- Ingangsfrequentie: 50 or 60 Hz
- Ingangsspanning: 220-240 V
- Kleur lichtbron: Neutral white, warm white
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Optiek: Asymmetrisch, symmetrisch
- Optiek: Polycarbonaat



**Product**

BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043



**Product**

ZCP150 ANB L500

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
38375600	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043	1	315,00€
38376300	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043	1	315,00€
38377000	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043	1	315,00€
38378700	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043	1	315,00€
38379400	ZCP150 ANB L500	1	131,00€



© 2021 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

[www.lighting.philips.be](http://www.lighting.philips.be)