

Onepagers Productintroducties 1 oktober 2021 (LW 3)

Productmarketing Benelux

Professional Lighting

16 augustus 2021

Ledinaire SlimDownlight

Eenvoud voor een scherpe prijs



Kenmerken

- Mooie platte downlighter met uniform lichtbeeld
- Verkrijgbaar in inbouw (DN065B) en opbouw (DN065C)
- Kleurtemperatuur 3000 K, 4000 K en MultiColor Switch (3000 K / 4000 K / 6500 K)
- In lumen pakketten van 1000 lm en 2000 lm
- 50.000 uur (L65)
- Geïntegreerde driver
- Inbouwdoorsnee van 150 mm en 200 mm

Voordelen

- Gemakkelijk installeren en doorvoerbedrading met groene connector box (versie TW – Through-Wiring)
- Comfortabel, diffuus lichtoppervlak

Toepassingen

- Gangen
- Toiletten
- Wachtkamers

Wat is er nieuw?

- MultiColor Switch (3000 K / 4000 K / 6500 K)
- Opbouw versie (DN065C)



DN065B



DN065C



Ledinaire SlimDownlight

Betaalbaar, betrouwbaar en beschikbaar



| Bestelcode (EOC8) | Productomschrijving | Brutoprijs 1 oktober |
|-------------------|--|----------------------|
| 32890700 | DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W D150 RD | € 25,00 |
| 32892100 | DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W D150 RD | € 25,00 |
| 32894500 | DN065B G3 LDNR LED19/830 19.5W D200 RD | € 30,00 |
| 32896900 | DN065B G3 LDNR LED19/840 19.5W D200 RD | € 30,00 |
| 32902700 | DN065C G3 LDNR LED10/830 10.5W D175 RD | € 30,00 |
| 32904100 | DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD | € 30,00 |
| 32906500 | DN065C G3 LDNR LED19/830 19.5W D225 RD | € 35,00 |
| 32908900 | DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD | € 35,00 |
| 32910200 | DN065B G3 LDNR LED10/CCT 10.5W D150 RD | € 30,00 |
| 32912600 | DN065B G3 LDNR LED19/CCT 19.5W D200 RD | € 35,00 |



Ledinaire Spot

De eenvoudige LED-oplossing als vervanging van halogeenspots



Kenmerken

- Mooie reflector voor een uniform lichtbeeld
- Verkrijgbaar in vaste (RS060B) en kantelbare uitvoeringen (RS061B)
- Kleurtemperatuur 2700 K, 3000 K en 4000 K
- 500 lumen met een bundel van 36°
- 35.000 uur (L70) / 50.000 uur (L65)
- Geïntegreerde driver
- Dimbaar (Compatibel met de meeste fase aansnijdingsdimmers)
- Inbouwdoorsnee 68 mm
- RAL 9010

Voordelen

- Gemakkelijk installeren en doorvoerbedrading met groene connector box (versie TW – Through-Wiring)
- De gemakkelijkste en goedkoopste manier om over te schakelen van halogeen- naar LED-spots
- Tot 90% energiebesparing en 10x langere levensduur in vergelijking met standaard halogeenarmaturen
- Snel en gemakkelijk installeren door geïntegreerde driver

Toepassingen

- Receptie- en horecaruimten
- Winkels en kantoren
- Toiletten
- Gangen en liften

Wat is er nieuw?


- Nieuwe kleurtemperatuur 2700 K
- Groene connector box (versie TW)



RS061B



RS060B



Ledinaire Spot

Betaalbaar, betrouwbaar en beschikbaar



| Bestelcode (EOC8) | Productomschrijving | Brutoprijs 1 oktober |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 33117400 | RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH | € 29,50 |
| 33111200 | RS060B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW | € 34,50 |
| 33119800 | RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH | € 29,50 |
| 33113600 | RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW | € 34,50 |
| 33121100 | RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH | € 29,50 |
| 33115000 | RS060B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW | € 34,50 |
| 33123500 | RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH | € 33,50 |
| 33105100 | RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW | € 38,50 |
| 33125900 | RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH | € 33,50 |
| 33107500 | RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW | € 38,50 |
| 33127300 | RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH | € 33,50 |
| 33109900 | RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW | € 38,50 |



Ledinaire Paneel

Maak eenvoudig de overstap naar LED-verlichting, zonder hoge kosten



Kenmerken

- Eenvoudig LED-paneel voor een scherpe prijs
- Diffuus comfortabel licht
- Accessoires verkrijgbaar voor stucwerkplafonds, opbouw en ophanging
- Kleurtemperatuur 3000 K, 4000 K en 6500 K
- Voldoet aan de normen voor kantoorverlichting: type Office Compliant (OC)

Voordelen

- Korte terugverdientijd door lage aanschaf en goede efficiency
- Gebruiksvriendelijke installatie door quick connector
- Philips kwaliteit voor een scherpe prijs
- Diffuus comfortabel licht

Toepassingen

- Algemene verlichting
- Kantoren, winkels, gezondheidszorg en onderwijs

Wat is er nieuw?

- Uitgebreid met kleurtemperatuur 3000 K



Ledinaire Paneel

Betaalbaar, betrouwbaar en beschikbaar



| Bestelcode (EOC8) | Productomschrijving | Brutoprijs 1 oktober |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| 53066999 | RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC | € 66,75 |
| 79180399 | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC | € 66,75 |
| 36206999 | RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC | € 66,75 |
| 53065299 | RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC | € 91,50 |
| 38647499 | RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC | € 91,50 |
| 36204599 | RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC | € 91,50 |



Ledinaire Highbay

De kanshebber voor het winnen van kleine projecten met interessante TCO



Kenmerken

- Basic LED High-bay voor 250 W en 400 W HID vervangers
- Verkrijgbaar in 2 lumen versies: 10.500 en 20.500 lm
- Energiezuinig tot wel 120 lm/W
- Lange levensduur van 50.000 uur L65
- IP65/IK06
- Toepasbaar met optionele reflector

Voordelen

- Beste alternatief voor retrofit
- Het platte design maakt de lamp geschikt voor industriële en decoratieve omgevingen
- Korte terugverdientijd door lage aanschaf en goede efficiency
- Gemakkelijk installeren met meegeleverde IP65 connector
- 25% lichter dan vorige Ledinaire High-bay (1,49 kg / 2,65 kg)

Toepassingen

- Magazijnen
- Logistieke hallen
- Productiehallen

Wat is er nieuw?

- 25% lichter
- 20% energie zuiniger



Ledinaire Highbay

Betaalbaar, betrouwbaar en beschikbaar



| Bestelcode (EOC8) | Productomschrijving | Brutoprijs 1 oktober |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| 52405700 | BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR | € 258,00 |
| 52404000 | BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR | € 436,00 |

| Bestelcode (EOC8) | Productomschrijving | Brutoprijs 1 oktober |
|-------------------|---------------------|----------------------|
| 53017199 | BY020Z G2 ALU | € 55,10 |
| 53016499 | BY021Z G2 ALU | € 83,50 |



Reflector BY020Z G2 ALU

Ledinaire Schijnwerper

Eenvoud voor een scherpe prijs



Kenmerken

- Breed assortiment met lichtopbrengsten van 1000 tot 24.000 lumen
- Warmwitte (3000 K) en neutraalwitte (4000 K) uitvoeringen
- Lange levensduur van 50.000 uur L70
- Extra vlak IP65/IK07-ontwerp, voorzien van kabel
- Kan staand of hangend gemonteerd worden
- Uitvoeringen met bewegingsdetector

Voordelen

- Bewegingsdetector die niet gevoelig is voor regen

Toepassingen

- Gevels van gebouwen
- Tuinen, poortjes en onderdoorgangen
- Billboards en reclame zuilen
- Detailhandelszaken

Wat is er nieuw?

- Uitbreiding van lumen pakketten
- PIR Sensor
- 20% energie zuiniger
- 360° draaibaar



Uitvoeringen met bewegingsdetector

Ledinaire Schijnwerper

Betaalbaar, betrouwbaar en beschikbaar



| Bestelcode (EOC8) | Productomschrijving | Brutoprijs | 1 oktober |
|-------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| 53364699 | BVP164 LED12/830 PSU 10W SWB CE | € 26,00 | |
| 53356199 | BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE | € 26,00 | |
| 53363999 | BVP164 LED24/830 PSU 20W SWB CE | € 44,00 | |
| 53355499 | BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE | € 44,00 | |
| 53362299 | BVP164 LED36/830 PSU 30W SWB CE | € 62,00 | |
| 53354799 | BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB CE | € 62,00 | |
| 53361599 | BVP164 LED60/830 PSU 50W SWB CE | € 72,00 | |
| 53353099 | BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE | € 72,00 | |
| 53360899 | BVP164 LED84/830 PSU 70W SWB CE | € 90,00 | |
| 53352399 | BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE | € 90,00 | |
| 53351699 | BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE | € 130,00 | |
| 53350999 | BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE | € 180,00 | |
| 53349399 | BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE | € 230,00 | |

| Bestelcode (EOC8) | Productomschrijving | Brutoprijs | 1 oktober |
|-------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 53482799 | BVP164 LED12/830 PSU 10W SWB MDU CE | € 46,00 | |
| 53481099 | BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE | € 46,00 | |
| 53480399 | BVP164 LED24/830 PSU 20W SWB MDU CE | € 64,00 | |
| 53479799 | BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE | € 64,00 | |
| 53478099 | BVP164 LED36/830 PSU 30W SWB MDU CE | € 82,00 | |
| 53477399 | BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE | € 82,00 | |
| 53476699 | BVP164 LED60/830 PSU 50W SWB MDU CE | € 92,00 | |
| 53475999 | BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE | € 92,00 | |
| 53474299 | BVP164 LED84/830 PSU 70W SWB MDU CE | € 110,00 | |
| 53473599 | BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE | € 110,00 | |
| 53496499 | BVP164 LED84/840 PSU 70W AWB CE | € 130,00 | |
| 53495799 | BVP165 LED120/840 PSU 100W AWB CE | € 170,00 | |
| 53494099 | BVP165 LED180/840 PSU 150W AWB CE | € 220,00 | |
| 53493399 | BVP165 LED240/840 PSU 200W AWB CE | € 280,00 | |

Ledinaire Wand

Energie-efficiënte armatuur voor algemene verlichting



Kenmerken

- Het beste alternatief voor vervanging van conventionele wandarmaturen
- Twee lichtkleuren: 3000 K en 4000 K in lichtniveaus van 1100 tot 1700 lumen
- Hoge bescherming met IP65 en IK08.
- Energiezuinig 100 lm/W en lange levensduur 50.000 uur L70
- Diameter van 285 mm
- Versie met bewegingssensor (MDU)
- Materiaal is UV resistent voor buitengebruik

Voordelen

- Brede toepassingsmogelijkheden

Toepassingen

- Gangen
- Trappenhuizen
- Ingangsruidten
- Publieke ruimten

Wat is er nieuw?

- Upgrade naar IP65 en IK08
- Verbetering van systeem performance (tot 100 lm/W)
- Verbetering van levensduur (50.000 uur L70)





Ledinaire Wand

Betaalbaar, betrouwbaar en beschikbaar



| Bestelcode (EOC8) | Productomschrijving | Brutoprijs 1 oktober |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| 52266499 | WL070V LED11S/830 PSU II WH | € 55,00 |
| 52267199 | WL070V LED11S/840 PSU II WH | € 55,00 |
| 52268899 | WL070V LED17S/830 PSU II WH | € 66,00 |
| 52269599 | WL070V LED17S/840 PSU II WH | € 66,00 |
| 52270199 | WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH | € 86,00 |
| 52271899 | WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH | € 86,00 |



CoreLine Wand

Voor elk project waar licht het verschil maakt



Kenmerken

- Beschikbaar in 2 kleurtemperatuur (3000/4000 K) en 3 lichtniveaus (1200-2000-3000 lm) en Multiswitch (*)
- Hoge bescherming met IP65 en IK10 (keuring Politiekeurmerk Q4'21)
- Materiaal UV resistent voor buitengebruik
- Bewegingssensor (MDU) voor beweging, daglicht, step en groep dimming
- Versies met DALI, noodverlichting (ELB3) en Interact Ready
- Beschikbaar in standaard RAL9003 (wit) of met accessoires in RAL9004 (zwart), RAL9006 (grijs)
- Diameter van 390 mm

Voordelen

- Gemakkelijk de kleurtemperatuur en lichtniveau aanpassen door de MultiLumen en MultiColor driver

Toepassingen

- Gangen
- Trappenhuizen
- Ingangsruidten

Toepassingen

- MultiLumen driver: lumen aanpassen 1200 / 2000 / 3400 lumen
- MultiColor: kleurtemperatuur aanpassen 2700K / 3000K / 4000K
- 50.000 uur L80
- Diameter 390 mm
- IK10
- Vernieuwd design met verschillende accessoires (half-moon)
- Interact Ready



CoreLine Wand

Voor elk project waar licht het verschil maakt



| Bestelcode (EOC8) | Productomschrijving | Brutoprijs | 1 oktober |
|-------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 52879699 | WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH | € 140,00 | |
| 52880299 | WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH | € 160,00 | |
| 52871099 | WL140V LED12S/830 PSU WH | € 100,00 | |
| 52872799 | WL140V LED12S/840 PSU WH | € 100,00 | |
| 97848800 | WL140V LED12S/830 PSED WH | € 130,00 | |
| 97849500 | WL140V LED12S/840 PSED WH | € 130,00 | |
| 53082999 | WL140V LED12S/830 PSR MDU WH | € 250,00 | |
| 53083699 | WL140V LED12S/840 PSR MDU WH | € 250,00 | |
| 97865500 | WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH | € 310,00 | |
| 97864800 | WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH | € 310,00 | |
| 97866200 | WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH | € 430,00 | |
| 97867900 | WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH | € 430,00 | |
| 52873499 | WL140V LED20S/830 PSU WH | € 120,00 | |
| 52874199 | WL140V LED20S/840 PSU WH | € 120,00 | |

| Bestelcode (EOC8) | Productomschrijving | Brutoprijs | 1 oktober |
|-------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| 97853200 | WL140V LED20S/840 PSED WH | € 150,00 | |
| 97852500 | WL140V LED20S/830 PSED WH | € 150,00 | |
| 97860000 | WL140V LED20S/830 WIA WH | € 150,00 | |
| 97861700 | WL140V LED20S/840 WIA WH | € 150,00 | |
| 52878999 | WL140V LED20S/840 PSU MDU WH | € 140,00 | |
| 52877299 | WL140V LED20S/830 PSU MDU WH | € 140,00 | |
| 53085099 | WL140V LED20S/840 PSR MDU WH | € 270,00 | |
| 53084399 | WL140V LED20S/830 PSR MDU WH | € 270,00 | |
| 97877800 | WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH | € 330,00 | |
| 97868600 | WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH | € 330,00 | |
| 97876100 | WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH | € 330,00 | |
| 97869300 | WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH | € 330,00 | |
| 97871600 | WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH | € 450,00 | |
| 97870900 | WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH | € 450,00 | |

CoreLine Wand

Voor elk project waar licht het verschil maakt



| Bestelcode (EOC8) | Productomschrijving | Brutoprijs 1 oktober |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 52875899 | WL140V LED34S/830 PSU WH | € 140,00 |
| 52876599 | WL140V LED34S/840 PSU WH | € 140,00 |
| 97862400 | WL140V LED34S/830 WIA WH | € 170,00 |
| 97863100 | WL140V LED34S/840 WIA WH | € 170,00 |
| 97856300 | WL140V LED34S/830 PSED WH | € 170,00 |
| 97857000 | WL140V LED34S/840 PSED WH | € 170,00 |
| 53086799 | WL140V LED34S/830 PSR MDU WH | € 290,00 |
| 53087499 | WL140V LED34S/840 PSR MDU WH | € 290,00 |
| 97872300 | WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH | € 350,00 |
| 97878500 | WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH | € 350,00 |
| 97873000 | WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH | € 350,00 |
| 97879200 | WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH | € 350,00 |
| 97874700 | WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH | € 470,00 |
| 97875400 | WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH | € 470,00 |

| Bestelcode (EOC8) | Productomschrijving | Brutoprijs 1 oktober |
|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 53566499 | WL140Z Half-moon Ring GR | € 20,00 |
| 53565799 | WL140Z Half-moon Ring BK | € 20,00 |
| 53564099 | WL140Z Half-moon Ring WH | € 20,00 |
| 53563399 | WL140Z Deco Ring GR | € 20,00 |
| 53562699 | WL140Z Deco Ring BK | € 20,00 |



* Levertijden van accessoires kunnen nog niet worden bevestigd.



© 2021 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Alle overige handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.