

Professional Lighting Catalogue

Ontdek ons uitgebreide assortiment van innovatieve en efficiënte LED-lampen en armaturen voor toepassingen zowel binnen als buiten

LED lampen en buizen
LED tubes

Januari 2022
Bruto prijslijst – BeLux

'22

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8




Maak kennis met MasterConnect LED-lampen: slimme LED-lampen waarmee je jouw bestaande verlichting eenvoudig en naadloos kunt renoveren en upgraden naar connected lighting. MasterConnect LED-lampen zijn eenvoudig te configureren met een intuïtieve app. Zo kan je de lampen programmeren voor maximale energiebesparing en voor jouw comfort en gemak profiteren van draadloze en geautomatiseerde verlichting. Bovendien is deze oplossing volledig schaalbaar en upgradebaar. Wil je genieten van nog meer voordelen, zoals bediening op afstand of een beheerdashboard, dan kan je de momenteel geïnstalleerde lampen blijven gebruiken en een gateway toevoegen om alle voordelen te genieten van een cloudgebaseerd systeem. Er is geen betere manier om je verlichtingsoplossing naar een hoger niveau te brengen.

- Gemakkelijk te installeren en aan te sluiten
- Betere energiebesparing en gemak dankzij geavanceerde lichtregelsystemen
- Schaalbaar en upgradebaar naar een cloudgebaseerde oplossing



- Snelle upgrade naar slimme verlichting met bestaande elektromagnetische VSA of netspanning
- Levensduur tot 60.000 uur
- Eenvoudig in te stellen en te bedienen met een intuïtieve app
- Interact Ready
- Betrouwbare en veilige draadloze technologie



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	25,8	28	588,5	595,5	602,5
MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	25,8	28	588,5	595,5	602,5

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
66970600	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	10	50,00€
66972000	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	10	50,00€
66976800	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	10	60,00€
66978200	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	10	60,00€
71748300	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	10	45,00€
71750600	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	10	45,00€

MASTER LEDtube InstantFit HF T5




De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect gelijkmatige visuele uitstraling die niet te onderscheiden is van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 is de ideale oplossing voor klanten die hogere lichtopbrengsteisen hebben en die maximaal rendement gedurende de gehele levensduur willen realiseren. Maximale energiebesparing en een lange levensduur resulteren in aantrekkelijke terugverdientijden en lagere totale kosten van eigendom.

- Lagere operationele kosten dankzij lager energieverbruik
- Lagere onderhoudskosten dankzij de 2 tot 3 maal langere levensduur dan normale fluorescentiebuislampen
- De snelste en gemakkelijkste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie met een 100% veilig installatieproces



- Retrofitvanger voor bestaande T5-lampen in installaties met hoogfrequente VSA's.
- HF-compatibel, geen nieuwe bedrading nodig en geen gedoe met het vervangen van drivers. Onze InstantFit-oplossing werkt met hoogfrequente elektronische VSA's, wat deze oplossing eenvoudig en veilig maakt voor alle installatiemethoden.
- Elektronische pinbeveiliging: bij de producten van Philips kunt u veilig beide eindkappen tegelijk aanraken tijdens het installeren van de buis. De geïntegreerde driver is veilig geïsoleerd van de aanraakbare delen. Philips LED-buizen voldoen aan alle UL- en IEC-veiligheidseisen voor aansluitpinnen.



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	15,5	18,8	549	556,1	563,2
Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	15,5	18,8	549	556,1	563,2
Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	15,5	18,8	1149	1156,1	1163,2
Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	15,5	18,8	1149	1156,1	1163,2
Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	15,5	18,8	1149	1156,1	1163,2
Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	15,5	19	1149	1156	1163
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	15,5	19	1149	1156	1163
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	15,5	19	1449	1456	1463
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	15,5	19	1449	1456	1463
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	15,5	19	1449	1456	1463
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	15,2	21	1147,8	1154,9	1162
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462

Master LEDtube HF
600mm HE 8W 830 T5

Master LEDtube HF
1200mm HO 26W 830 T5
OE

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
70599500	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	10	55,35€
70603900	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	10	55,35€
70605300	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	10	55,35€
74323200	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	10	23,10€
74325600	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	10	23,10€
74327000	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	10	23,10€
74329400	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	10	34,00€
74331700	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	10	34,00€
74333100	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	10	34,00€
74335500	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	10	36,65€
74337900	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	10	36,65€
74339300	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	10	36,65€
74951400	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	10	43,50€
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	10	43,50€
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	10	43,50€
74957600	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	10	45,80€
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	10	45,80€
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	10	45,80€


Master LEDtube Mains T5



De nieuwe Philips Master LEDtube Mains T5 zorgt voor eenvoud in uw verlichtingsproject. U hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp laat de Philips MASTER LEDtube Mains T5 zich installeren in armaturen die werken op een netspanningsaansluiting. Dus eenvoudig in te passen! De veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips MASTER LEDtube Mains T5 is het perfecte alternatief voor standaard fluorescentiebuizen en biedt hoge energiebesparingen en lagere onderhoudskosten.

- Lagere operationele kosten dankzij lager energieverbruik.
- Lagere onderhoudskosten dankzij de langere levensduur ten opzichte van conventionele lampen.
- Snelste en eenvoudigste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie; volledig veilig product en installatieproces.
- Vervanger voor bestaande T5-lampen. Werkt met aansluiting op de netspanning
- Energiebesparingen in vergelijking met fluorescentiebuizen.
- Lange levensduur
- Geen kwik





MAS LEDtube 1500mm
UO 36W 830 T5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	15	16,9	1149	1156,1	1163,2
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	15	16,9	1149	1156,1	1163,2
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	15	16,9	1149	1156,1	1163,2
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	15	16,9	1449	1456,1	1463,2
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	15	16,9	1449	1456,1	1463,2
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	15	16,9	1449	1456,1	1463,2
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5	15,8	19	549	556,1	563,2
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5	15,8	19	549	556,1	563,2
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5	15,8	19	549	556,1	563,2
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5	15,8	19	1149	1156,1	1163,2
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	15,8	19	1149	1156,1	1163,2
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5	15,8	19	1149	1156,1	1163,2
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	15,8	19	1449	1454,9	1463,2
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5	15,8	19	1449	1454,9	1463,2
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	15,8	19	1449	1454,9	1463,2
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5	15,8	19	1449	1454,9	1463,2
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	15,8	19	1449	1454,9	1463,2
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU					
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU					
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU					
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU					
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU					
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU					
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
81921000	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	10	48,20€
81923400	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	10	48,20€
81925800	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	10	48,20€
81929600	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	10	49,65€
81931900	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	10	49,65€
81933300	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	10	49,65€
78343300	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5	10	21,95€
78345700	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5	10	21,95€
78347100	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5	10	21,95€
78349500	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5	10	32,15€
78351800	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	10	32,15€
78353200	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5	10	32,15€
33437300	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	10	37,80€
78355600	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5	10	37,80€
33439700	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	10	37,80€
78357000	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5	10	37,80€
33441000	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	10	37,80€
33425000	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	10	21,25€
33427400	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	10	21,25€
33429800	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU	10	21,95€
33431100	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	10	32,15€
33433500	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	10	32,15€
33435900	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	10	32,15€
29050100	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	10	60,35€
29052500	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	10	60,35€
29054900	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	10	60,35€

MASTER LEDtube (EM/MAINS)



De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor armaturen met electromagnetische voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet te onderscheiden is van een traditionele fluorescentielamp. De MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor klanten die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden uitgebreide energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel<multisep/> o.a. het gebruikte armatuur.

- Lagere bedrijfskosten dankzij lager energieverbruik
- Lagere onderhoudskosten dankzij de 2-3 maal langere levensduur dan normale fluorescentiebuislampen
- De snelste en gemakkelijkste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie; 100% veilig installatieproces




- Halvering van energieverbruik vergeleken met fluorescentiebuislampen (effectieve lichtopbrengst kan wel verschillen)
- Extra lange levensduur van 50.000 uur
- Een zeer hoge efficacy tot 148 Lm/W (bij 1500mm UO LEDtubes)
- Renovatievanger voor bestaande T8-lampen in installaties met elektromagnetische VSA's
- Een bundelbreedte van 160°
- Roterende eindkappen die een optimale retrofit installatie garanderen
- Volledige veiligheidseigenschappen en veiligheidsapparaat voor elektromagnetische bescherming
- Geen kwik
- LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.




MASTER LEDtube
1050mm 16W 830 T8




MASTER LEDtube
1200mm UE 13.5W 840 T8



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	25,78	28	893,3	900,4	907,5
MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	25,78	28	893,3	900,4	907,5
MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78	28	588,5	595,5	602,5
MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25,78	28	588,5	595,5	602,5
MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	25,78	28	588,5	595,5	602,5
MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	25,8	28	1500	1507,1	1514,2
MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	25,8	28	1199,4	1206,5	1213,6
MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	25,8	28	1500	1507,1	1514,2
MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1200mm UE 13.5W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1500mm UE 20W 840 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1500mm UE 20W 865 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	25,7	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513



Product	D1	D2	C1
MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	3	21,5	34,5



MASTER LEDtube Sensor
1200mm HO 16.5W840 T8



MASTER LEDtube
1200mm UO 14.7W 830
T8



MASTER LEDtube 900mm
8.5W833 T8 FOOD

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	10	17,20€
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	10	17,20€
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	10	13,75€
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	10	13,75€
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	10	13,75€
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	40	1,60€
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	10	19,55€
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	10	19,55€
59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	10	19,55€
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	10	22,70€
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	10	22,70€
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	10	22,70€
31656000	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	10	22,00€
31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	10	22,00€
31660700	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8	10	22,00€
31662100	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	10	30,25€
31664500	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	10	30,25€
31666900	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	10	30,25€
33972900	MASTER LEDtube 1200mm UE 13.5W 840 T8	10	26,35€
33974300	MASTER LEDtube 1200mm UE 13.5W 865 T8	10	26,35€
33976700	MASTER LEDtube 1500mm UE 20W 840 T8	10	35,40€
33978100	MASTER LEDtube 1500mm UE 20W 865 T8	10	35,40€

MASTER LEDtube InstantFit (HF)




De Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor hoog-frequente voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor kopers die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden grote energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel en o.a. het gebruikte armatuur.

- Renovatievervanger voor bestaande T8-lampen in installaties met hoog-frequente VSA's
- Lagere onderhoudskosten dankzij de 2-3 maal langere levensduur dan normale fluorescentiebuislampen.
- De snelste en gemakkelijkste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie; 100% veilig installatieproces
- Halvering van energieverbruik vergeleken met fluorescentiebuislampen (effectieve lichtopbrengst kan wel verschillen).
- Bevat geen kwik




- HF-compatibel, geen nieuwe bedrading nodig en geen gedoe met het vervangen van drivers. Onze InstantFit-oplossing werkt met hoogfrequente elektronische VSA's, wat deze oplossing eenvoudig en veilig maakt voor alle installatiemethoden
- Elektronische pinbeveiliging: bij de producten van Philips kunt u veilig beide eindkappen tegelijk aanraken tijdens het installeren van de buis. De geïntegreerde driver is veilig geïsoleerd van de aanraakbare delen. Philips LED-buizen voldoen aan alle UL- en IEC-veiligheidseisen voor aansluitpinnen
- Draaibare eindkappen: in veel toepassingen moet de pinfitting gedraaid worden. Dit kan een probleem zijn aangezien LED-buizen alleen gericht licht leveren. De Philips T8 MASTER LEDtubes hebben draaibare eindkappen die u in staat stellen de buis tot 90 graden te draaien
- LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.



MASTER LEDtube HF 1050mm UO 17W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	25,6	28	588,6	595,7	602,8
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	25,6	28	588,6	595,7	602,8
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	25,6	28	588,6	595,7	602,8

Bestelgegevens


EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
68748200	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	10	26,55€
68750500	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	10	26,55€
68752900	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	10	26,55€
68754300	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	10	33,20€
68756700	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	10	33,20€
68758100	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	10	33,20€
68796300	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	10	30,15€
68798700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	10	30,15€
68800700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	10	30,15€
68802100	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	10	38,30€
68804500	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	10	38,30€
68806900	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	10	38,30€
74353900	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	10	29,80€
74355300	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	10	29,80€
74367600	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	10	29,80€

Master Value LEDtube Universal T8



De nieuwe MASTER LEDtube Universal T8 van Philips maakt uw verlichtingsproject gemakkelijker en eenvoudiger doordat u de drivertechnologie niet meer hoeft af te stemmen: een uniek ontwerp maakt het mogelijk dat de MASTER LEDtube Universal T8 van Philips rechtstreeks past in armaturen die werken op een elektromagnetische VSA, een elektronische HF-VSA of op de netaansluiting. De lamp is heel eenvoudig te bedienen en u hoeft niet meer twee soorten buizen aan te schaffen! De veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren MASTER LEDtube Universal T8 van Philips is het perfecte alternatief voor standaard tl-buizen als u de waarde van de lamp gedurende de levensduur wilt maximaliseren met hoge energiebesparingen en lagere onderhoudskosten.

- Lagere bedrijfskosten dankzij lager energieverbruik
 - Lagere onderhoudskosten dankzij de langere levensduur ten opzichte van conventionele lampen
 - De snelste en gemakkelijkste manier om bestaande armaturen op te waarderen naar LED-technologie via een volledig veilig product en veilig installatieproces
- Vervanging van bestaande T8-lampen in installaties met zowel elektronische (EM/HF-)VSA's als netaansluitingen
 - Energiebesparingen in vergelijking met tl-lampen
 - Schep sferen van warmwit tot koel daglicht
 - InstantFit-technologie voor grootste compatibiliteit met VSA's
 - Geen kwik



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8	25,7	28	1199,4	1206,5	1213,6
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	25,7	28	1199,4	1206,5	1213,6
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	25,7	28	1199,4	1206,5	1213,6
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26	28	1199	1205	1213
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26	28	1199	1205	1213
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	26	28	1199	1205	1213
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	26	28	1500	1506	1514
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	26	28	1500	1506	1514
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	26	28	1500	1506	1514
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8	25,7	28	1500	1505,9	1514,2
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W830 T8	25,7	28	1199,4	1205,3	1213,6

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
31668300	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	10	31,50€
31670600	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	10	31,50€
31672000	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	10	31,50€
31674400	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	10	35,20€
31676800	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	10	35,20€
31678200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	10	35,20€

Master Value LEDtube T8



De professionele MASTER Value LEDtube is een hoogwaardige LED-oplossing die ideaal is voor vervanging van T8-fluorescentieverlichting met elektromagnetische VSA's of directe aansluiting op netspanning. Dit product biedt een uniform lichteffect voor gebruik in elke algemene verlichtingstoepassing. Bovendien is deze oplossing energiezuinig en daarmee ook milieuvriendelijk.

- Laag energieverbruik
- Minder onderhoud - langere levensduur dan conventionele lampen
- Een snelle en eenvoudige manier om bestaande armaturen op te waarderen naar LED-technologie, met een simpele plug-and-play-oplossing voor renovatie
- Gelijkmatige lichtspreiding met een grote stralingshoek 240D
- Geoptimaliseerde weerstand tegen trillingen vanwege glazen buis.
- Gelijkmatig lichteffect
- Robuuste constructie met glazen buis
- Gaat goed samen met conventionele technologie
- Eenvoudige installatie
- Hoog energierendement
- De algehele energie-efficiëntie en lichtverdeling van elke installatie die gebruik maakt van ledbuizen worden bepaald door het ontwerp van de installatie.
- De Master Value Ledtube 600mm is niet Serie compatible (voor serie compatibiliteit gebruik de Master Range)





Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	25,8	28	588,5	595,5	602,5
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8	28	588,5	595,5	602,5
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8	28	588,5	595,5	602,5
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9

MASTER LEDtube VLE
1500mm HO 20.5W 830
T8

MASTER LEDtube VLE
1200mm HO 14W 830 T8

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
64679000	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	10	11,45€
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	10	11,45€
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	10	11,45€
64685100	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	10	16,60€
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	10	16,60€
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	10	16,60€
31680500	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	10	18,15€
31682900	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	10	18,15€
31684300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	10	18,15€
31686700	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	10	24,55€
31688100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	10	24,55€
31690400	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	10	24,55€
64691200	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	10	18,60€
64693600	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	10	18,60€
64695000	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	10	18,60€

CorePro LEDtube Universal T8



De nieuwe Philips CorePro LEDtube Universal T8 maakt jouw verlichtingsproject eenvoudiger. Je hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp past de Philips CorePro LEDtube Universal T8 rechtstreeks in armaturen die werken op een elektromagnetisch VSA, een elektronisch HF-VSA of rechtstreeks via netaansluiting. Het is niet meer nodig twee soorten buizen op voorraad te houden en het is gemakkelijk te installeren! De perfect veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips CorePro LEDtube Universal T8 is het ideale alternatief voor standaard fluorescentiebuizen om energie te besparen en je investeringskosten te verlagen.

- Lagere operationele kosten dankzij een lager energieverbruik.
- Lagere onderhoudskosten dankzij de langere levensduur ten opzichte van conventionele lampen.
- Snelste en eenvoudigste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie; volledig veilig product en installatieproces.

- Vervanging van bestaande T8-lampen in installaties met zowel elektronische (EM/HF-) VSA's als netaansluiting.
- Substantiele energiebesparing in vergelijking met fluorescentielampen.
- InstantFit-technologie voor compatibiliteit met vele verschillende VSA's.
- Geen kwik



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9	28	1199,4	1205,3	1213,6
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9	28	1199,4	1205,3	1213,6
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9	28	1199,4	1205,3	1213,6
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9	28	1500	1505,9	1514,2
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9	28	1500	1505,9	1514,2
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9	28	1500	1505,9	1514,2
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	25,7	28	588,6	595,7	602,8
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	25,7	28	588,6	595,7	602,8
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	25,7	28	588,6	595,7	602,8

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	10	28,15€
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	10	28,15€
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	10	28,15€
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	10	32,45€
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	10	32,45€
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	10	32,45€
78277100	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	10	25,95€
78279500	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	10	25,95€
78281800	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	10	25,95€

CorePro LEDtube (EM/MAINS)



- Minimaliseert de totale verlichtingskosten
- Biedt de goedkoopste en gemakkelijkste opwaardering naar LED-verlichtingstechnologie



De CorePro LEDtube is een betaalbare LED-oplossing gemaakt van glas, geschikt voor vervanging van T8 fluorescentielampen. Het product levert een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen, evenals onmiddellijke energiebesparingen – een milieuvriendelijke oplossing. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, dus ook van het gebruikte armatuur. Let op: de effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, dus ook van het gebruikte armatuur.

- Halvering van het energieverbruik t.o.v. fluorescentiebuizen. Let op: effectieve lichtopbrengst kan hierbij anders zijn; deze is afhankelijk van het gehele lichtstelsel (incl gebruikt armatuur).
- Gaan tweemaal langer mee dan fluorescentiebuizen
- Renovatievervanging van bestaande T8-lampen in installaties met elektromagnetische (EM) VSA's
- Niet dimbaar
- Niet geschikt voor noodverlichting
- LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
CorePro LEDtube 600mm 8W840	25,7	28	588,5	595,5	602,5
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25,7	28	588,5	595,5	602,5
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
CorePro LEDtube 600mm 8W840	25,7	28	588,5	595,5	602,5
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25,7	28	588,5	595,5	602,5
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	25,7	28	1500	1507,1	1514,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
80611100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	10	13,75€
80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	10	13,75€
80615900	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	10	16,50€
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	10	16,50€
32531900	CorePro LEDtube 600mm 8W840	10	10,60€
32533300	CorePro LEDtube 600mm 8W865	10	10,60€
32535700	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	10	12,25€
32537100	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	10	12,25€
32539500	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	10	13,55€
32541800	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	10	13,55€



© 2022 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.be