

Voor elke toepassing de juiste LEDtube!



Voor elke toepassing is er een passende Philips LEDtube. Er is een ruime keus voor gebruik achter elektromagnetische of hoogfrequente ¹⁾ voorschakelapparatuur (VSA) of direct op netspanning, voor T5 of T8 armaturen, met een zeer hoge lichtopbrengst of met een maximale efficiëntie. Met deze wegwijzer vind je de juiste LEDtube in drie stappen:

Stap 1

Kies de juiste uitvoering

Philips LEDtubes zijn er in vier uitvoeringen. Kies afhankelijk van je klantvraag welke uitvoering het beste past bij de wensen van je klant.







GOED	BETER		BEST
CorePro	MASTER Value	MASTER	Master Connect
Eenvoudig scherpste prijs	Hoge lichtopbrengst competitief geprijsd	Beste performance, hoogste efficiency	Laatste innovaties, slimme, draadloze sturing

Stap 2

Vind het juiste type

Vind nu het juiste type voor een specifieke toepassing (selecteer de juiste kolom) en het juiste type armatuur (selecteer de juiste rij). Vervolgens vind je een vak met 4 uitvoeringen (corresponderend met de kleuren uit stap 1). Je vindt dan een letter. Zoek de letter op in de tabel aan de andere zijde.



					
Kantoor/klas	Gangpaden	Opslag < 3m	Magazijn > 3m	Industrie	Parkeergarage

T8 armatuur

Met starter	D	F,G	O	B	C	E	O	A,B	C	E	O	C, D	E, F,G	O	C, D	E, F,G	O	B	C	E,H	O
Zonder starter ¹⁾		K				J				J			J,K			J,K				J	
Universeel ¹⁾	N			M	N			M	N			N			N			M			

T5 armatuur

VSA verwijderd		P				P,Q				P,Q				P,U						P,Q	
VSA aanwezig ¹⁾		R				R,T				R,T				R,S						R,T	

Stap 3

Bestel de juiste LEDtube

De geselecteerde letter(s) uit stap 2 kun je nu opzoeken in de tabel hieronder. Vervolgens kies je de juiste lengte (600, 900, 1200 of 1500 mm) en kleur. De kleur vind je in de naam terug. Bijvoorbeeld "830", dit staat voor 3000 Kelvin met CRI waarde 80.

T8 armatuur

Producttype	Fluo ²⁾		LED	Licht- stroom lumen	Bestel- code EOC8
	Watt	Watt			
A CorePro LEDtube					
600mm 8W840	18	8,0	800	32531900	
600mm 8W865	18	8,0	800	32533300	
1200mm 14.5W840	36	14,5	1600	32535700	
1200mm 14.5W865	36	14,5	1600	32537100	
1500mm 20W 840	58	20,0	2200	32539500	
1500mm 20W 865	58	20,0	2200	32541800	
B CorePro LEDtube HO					
1200mm HO 18W 840 T8	36	18,0	2000	80613500	
1200mm HO 18W 865 T8	36	18,0	2000	80613500	
1500mm HO 24W 840 T8	58	24,0	2700	80617300	
1500mm HO 24W 865 T8	58	24,0	2700	80617300	
C MASTER LEDtube Value HO					
600mm HO 8W 830 T8	18	8,0	1000	64679000	
600mm HO 8W 840 T8	18	8,0	1050	64681300	
600mm HO 8W 865 T8	18	8,0	1050	64683700	
1200mm HO 14W 830 T8	36	14,0	2000	64685100	
1200mm HO 14W 840 T8	36	14,0	2100	64687500	
1200mm HO 14W 865 T8	36	14,0	2100	64689900	
1500mm HO 20.5W 830 T8	58	20,5	2900	64691200	
1500mm HO 20.5W 840 T8	58	20,5	3100	64693600	
1500mm HO 20.5W 865 T8	58	20,5	3100	64695000	
D MASTER LEDtube Value UO					
1200mm UO 15.5W 830 T8	36	15,5	2300	31680500	
1200mm UO 15.5W 840 T8	36	15,5	2500	31682900	
1200mm UO 15.5W 865 T8	36	15,5	2500	31684300	
1500mm UO 23W 830 T8	58	23,0	3400	31686700	
1500mm UO 23W 840 T8	58	23,0	3700	31688100	
1500mm UO 23W 865 T8	58	23,0	3700	31690400	
E MASTER LEDtube HO					
600mm HO 8W830 T8	18	8,0	1000	69747400	
600mm HO 8W840 T8	18	8,0	1050	69749800	
600mm HO 8W865 T8	18	8,0	1050	69751100	
900mm HO 12W 840 T8	30	12,0	1575	68708600	
900mm HO 12W 865 T8	30	12,0	1575	68710900	
1200mm HO 12.5W 830 T8	36	12,5	2000	59235600	
1200mm HO 12.5W 840 T8	36	12,5	2100	59237000	
1200mm HO 12.5W 865 T8	36	12,5	2100	59239400	
1500mm HO 18.2W 830 T8	58	18,2	2900	59241700	
1500mm HO 18.2W 840 T8	58	18,2	3100	59243100	
1500mm HO 18.2W 865 T8	58	18,2	3100	59245500	
F MASTER LEDtube UO					
1200mm UO 14.7W 830 T8	36	14,7	2300	31656000	
1200mm UO 14.7W 840 T8	36	14,7	2500	31658400	
1200mm UO 14.7W 865 T8	36	14,7	2500	31660700	
1500mm UO 21.7W 830 T8	58	21,7	3400	31662100	
1500mm UO 21.7W 840 T8	58	21,7	3700	31664500	
1500mm UO 21.7W 865 T8	58	21,7	3700	31666900	
G MASTER LEDtube UE (172 lm/W)					
1200mm UE 13.5W 840 T8	36	13,5	2500	33972900	
1200mm UE 13.5W 865 T8	36	13,5	2500	33974300	
1500mm UE 20W 840 T8	58	20,0	3700	33976700	
1500mm UE 20W 865 T8	58	20,0	3700	33978100	
H MASTER LEDtube HO Sensor					
1200mm HO 16.5W840 T8	36	16,5	2100	80602900	
1200mm HO 16.5W865 T8	36	16,5	2100	80604300	
1500mm HO 24W840 T8	58	24,0	3100	80606700	
1500mm HO 24W865 T8	58	24,0	3100	80608100	
J MASTER LEDtube HF HO					
600mm HO 8W830 T8	18	8,0	1000	74353900	
600mm HO 8W840 T8	18	8,0	1050	74355300	
600mm HO 8W865 T8	18	8,0	1050	74357600	
1200mm HO 14W830 T8	36	14,0	2000	68752900	
1200mm HO 14W840 T8	36	14,0	2100	68748200	
1200mm HO 14W865 T8	36	14,0	2100	68750500	
1500mm HO 20W830 T8	58	20,0	2900	68758100	
1500mm HO 20W840 T8	58	20,0	3100	68754300	
1500mm HO 20W865 T8	58	20,0	3100	68756700	
K MASTER LEDtube HF UO					
1200mm UO 16W830 T8	36	16,0	2350	68800700	
1200mm UO 16W840 T8	36	16,0	2500	68796300	
1200mm UO 16W865 T8	36	16,0	2500	68798700	
1500mm UO 24W830 T8	58	24,0	3500	68806900	
1500mm UO 24W840 T8	58	24,0	3700	68802100	
1500mm UO 24W865 T8	58	24,0	3700	68804500	

- 1) Bij gebruik van LEDtubes in een armatuur zonder starter (met Hoog Frequent voorschakelapparaat, VSA); raadpleeg dan altijd VSA compatibiliteitslijst via www.philips.be/ledtube
- 2) De vermogens onder 'Fluo' worden vermeld om aan te geven welke LEDtube qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte (in lux) van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

Producttype	Fluo ²⁾		LED	Licht- stroom lumen	Bestel- code EOC8
	Watt	Watt			
M CorePro LEDtube UN HO					
600mm HO 8W830 T8 ³⁾	18	8,0	850	78277100	
600mm HO 8W840 T8 ³⁾	18	8,0	900	78279500	
600mm HO 8W865 T8 ³⁾	18	8,0	900	78281800	
1200mm HO 18W830 T8	36	18,0	1850	80166600	
1200mm HO 18W840 T8	36	18,0	2000	80168000	
1200mm HO 18W865 T8	36	18,0	2000	80170300	
1500mm HO 23W830 T8	58	23,0	2500	80172700	
1500mm HO 23W840 T8	58	23,0	2700	80174100	
1500mm HO 23W865 T8	58	23,0	2700	80176500	
N MASTER LEDtube Value UN UO					
1200mm UO 15.5W830 T8	36	15,5	2300	31668300	
1200mm UO 15.5W840 T8	36	15,5	2500	31670600	
1200mm UO 15.5W865 T8	36	15,5	2500	31672000	
1500mm UO 23W830 T8	58	23,0	3400	31674400	
1500mm UO 23W840 T8	58	23,0	3700	31676800	
1500mm UO 23W865 T8	58	23,0	3700	31678200	
O MasterConnect					
IA 600mm HO 7W840 T8	18	7,0	1050	71748300	
IA 600mm HO 7W865 T8	18	7,0	1050	71750600	
IA 1200mm UO 16W840 T8	36	16,0	2500	66970600	
IA 1200mm UO 16W865 T8	36	16,0	2500	66972000	
IA 1500mm UO 25W840 T8	58	25,0	3700	66976800	
IA 1500mm UO 25W865 T8	58	25,0	3700	66978200	

T5 armatuur

Producttype	Fluo ²⁾		LED	Licht- stroom lumen	Bestel- code EOC8
	Watt	Watt			
P MASTER LEDtube MAINS HO					
1200mm HO 26W 830 T5	54	26,0	3600	81921000	
1200mm HO 26W 840 T5	54	26,0	3900	81923400	
1200mm HO 26W 865 T5	54	26,0	3900	81925800	
1500mm HO 26W 830 T5	49	26,0	3600	81929600	
1500mm HO 26W 840 T5	49	26,0	3900	81931900	
1500mm HO 26W 865 T5	49	26,0	3900	81933300	
Q MASTER LEDtube MAINS HE					
600mm HE 8W 830 T5 EU	14,0	8,0	1000	33425000	
600mm HE 8W 840 T5 EU	14,0	8,0	1050	33427400	
600mm HE 8W 865 T5 EU	14,0	8,0	1050	33429800	
1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	28,0	16,5	2300	33431100	
1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	28,0	16,5	2500	33433500	
1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	28,0	16,5	2500	33435900	
1500mm HE 20W 830 T5 EU	35,0	20,0	2800	33437300	
1500mm HE 20W 840 T5 EU	35,0	20,0	3000	33439700	
1500mm HE 20W 865 T5 EU	35,0	20,0	3000	33441100	
R MASTER LEDtube HF HO					
1200mm HO 26W 830 T5 OE	54	26,0	3700	74951400	
1200mm HO 26W 840 T5 OE	54	26,0	3900	74953800	
1200mm HO 26W 865 T5 OE	54	26,0	3900	74955200	
1500mm HO 26W 830 T5 OE	49	26,0	3700	74957600	
1500mm HO 26W 840 T5 OE	49	26,0	3900	74959000	
1500mm HO 26W 865 T5 OE	49	26,0	3900	74961300	
S MASTER LEDtube HF UO					
1500mm UO 36W 830 T5	80	36,0	5200	70599500	
1500mm UO 36W 840 T5	80	36,0	5600	70603900	
1500mm UO 36W 865 T5	80	36,0	5600	70605300	
T MASTER LEDtube HF HE					
600mm HE 8W 830 T5	14	8,0	1000	74323200	
600mm HE 8W 840 T5	14	8,0	1050	74325600	
600mm HE 8W 865 T5	14	8,0	1050	74327000	
1200mm HE 16.5W 830 T5	28	16,5	2300	74329400	
1200mm HE 16.5W 840 T5	28	16,5	2500	74331700	
1200mm HE 16.5W 865 T5	28	16,5	2500	74333100	
1500mm HE 20W 830 T5	35	20,0	2800	74335500	
1500mm HE 20W 840 T5	35	20,0	3000	74337900	
1500mm HE 20W 865 T5	35	20,0	3000	74339300	
U MASTER LEDtube MAINS UO					
1500mm UO 36W 830 T5	80	36,0	5200	29050100	
1500mm UO 36W 840 T5	80	36,0	5600	29052500	
1500mm UO 36W 865 T5	80	36,0	5600	29054900	

© 2022 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hierin verschafte wordt kan aan wijzigingen onderhevig zijn, zonder voorafgaande kennisgeving. Signify geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie en is niet aansprakelijk voor enige actie die op basis hiervan wordt ondernomen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met Signify. De aanduidingen Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Alle overige gebruikte handelsmerken behoren toe aan Signify Holding of andere rechthebbenden.