

PHILIPS

LED Downlights

VAKMAN
SCHAP
INNOVATIE

Echte helden overtuigen in drievoud

Ontdek Philips LED-lampen en
-downlights – klaar voor de toekomst,
energiebesparend en op maat



Vanaf februari 2023: verbod
op fluorescentielampen




Al het goede komt in drieën

Als echte held heb je altijd meer dan één oplossing – en bied je precies wat je klanten nodig hebben.

Energieprijzen stijgen en compacte fluorescentielampen worden verboden – goede raad wordt in deze tijd extra gewaardeerd. Met Philips word je voor je klanten een ware held op het gebied van verlichting dankzij je doeltreffende service: oude lichtbronnen zijn snel vervangen, je maakt de overstap naar LED-verlichting gemakkelijk en installeert 3D-geprinte oplossingen op maat.

Bespaar tot 70% energie*

1 Perfecte vervanging: CorePro LED PLC



- 1:1 vervanging van conventionele lichtbron
- Snelle oplossing zonder gedoe
- Lagere investering en sneller rendement dan met het vervangen van complete lampen
- Met name voor nieuwere of goed onderhouden installaties (armaturen en reflectoren)

Producttype	Vervangt	Vermogen	Lichtstroom	Lumen per Watt	Stralingshoek	Kleurtemperatuur	Levensduur	Garantie	VPE	Philips bestelnr.
	W	W	lm	lm/W	graden (°)	K	uur	jaar	st.	
2 Pin (KVG/VVG)										
CorePro LED PLC 6,5W 840 2P G24d-2	18	6,5	700	108	120	4000	30000	3	10	54129600
CorePro LED PLC 8,5W 840 2P G24d-3	26	8,5	1000	118	120	4000	30000	3	10	54125800
4 Pin (EVG*)										
CorePro LED PLC 6,5W 840 4P G24q-2	18	6,5	700	108	120	4000	30000	3	10	54121000
CorePro LED PLC 9,0W 840 4P G24q-3	26	9	1000	111	120	4000	30000	3	10	54117300

* Compatibiliteitslijst van geteste en goedgekeurde VSA's online op www.philips.nl/LEDtube

2 Perfecte upgrade: CoreLine SlimDownlights



- Eenvoudig overstappen naar LED-lampen
- Voor renovatieprojecten en oudere installaties
- Onze allrounder voor talloze toepassingen
- Optioneel: Interact Ready voor slimme verlichting
- Totaaloplossing inclusief nieuwe driver

Producttype	Vervangt	Vermogen	Lichtstroom	Lumen per Watt	Montageopening	Ø x h	Kleurtemperatuur	Levensduur	Garantie	Philips bestelnr.
	W	W	lm	lm/W	mm	mm	K	uur	jaar	
Schakelbaar aan/uit										
DN145B LED10S/840 PSU II WH	2 x 18	11	1100	100	152–157	166 x 28	4000	50000	5	33948199
DN145B LED20S/840 PSU II WH	2 x 26	21	2000	95	203–208	217 x 28	4000	50000	5	33950499
Interact Ready (dimbaar via app)										
DN145B LED10S/840 WIA-E WH	2 x 18	11	1100	100	152–157	166 x 31	4000	50000	5	97640899
DN145B LED20S/840 WIA-E WH	2 x 26	21	2000	95	203–208	217 x 31	4000	50000	5	97644699

Interact Ready accessoires										
OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH	Draadloze aanwezigheidsmelder (daglicht- en bewegingssensor) voor opbouwmontage aan plafond, IP42, op batterijen, levensduur batterij (vervangbaar): 8 jaar, montagehoogte: tot 4 m									77754100
OCC SENSOR IA CM IP42 WH	Draadloze bewegingsmelder voor opbouwmontage aan plafond, IP42, op batterijen, levensduur batterij (vervangbaar): 8 jaar, montagehoogte: tot 4 m									77752700
UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	Draadloze schakelaar met vier standen (dubbele wipschakelaar), aan/uit/dimmen/scenes, ZigBee GreenPower (werkt zonder batterijen of netaansluiting)									27380100
UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	Draadloze schakelaar met twee standen (enkele wipschakelaar), aan/uit/dimmen, ZigBee GreenPower (werkt zonder batterijen of netaansluiting)									27377100

Meer informatie over Interact: www.lightingservicearea.philips.com/LightingProducts/Home/Interact

3 Perfecte pasvorm: Greenspace Perfect fit

Soms moet je absoluut zeker zijn van de exacte pasvorm. Bijvoorbeeld bij afwijkende montageopeningen of wanneer oude spots vervangen moeten worden. Dat kan met producten van Greenspace Perfect fit, die wij voor je op maat maken middels 3D-printing.



- Passend voor montageopeningen van 150 – 280 mm
- Verkrijgbaar vanaf 1 stuk
- Kleuropties: wit, zwart, grijs (meer kleuren leverbaar op aanvraag)
- Interact Ready-versie voor slimme verlichting leverbaar
- Ook verkrijgbaar met Notakku, in DALI en UGR19
- 5 jaar garantie (L80B50)
- 3D-geprint in Europa met gerecyclede materialen
- Minimale CO₂-voetafdruk dankzij laag energieverbruik

Interesse? Bestel nu een gratis sample!**



Zo werkt het:

- Gebruik de 3D-configurator: www.tailored.lighting.philips.com/nl/Series.aspx
- Selecteer Greenspace Perfect fit en configureer je oplossing.
- Klik op: 'Toevoegen aan offerte'.
- Ga in het winkelmandje naar 'Offerte aanvragen'.
- Voer onder 'Opmerkingen' de code 'Sample-hero' toe, plus je volledige adresgegevens (naam, straat, plaats) – versturen, klaar!

*Vergeleken met conventionele lampen **De eerste 50 samples zijn gratis – per project één sample.

Fluorescentieverlichting gaat er écht uit

De EU heeft centrale richtlijnen voor lichtbronnen en elektrische en elektronische apparaten herzien en voert deze nu gefaseerd in. Dat heeft grote consequenties voor fluorescente verlichtingsproducten. Meer hierover lees je op <https://www.lighting.philips.be/producten/ledconversion>



Vanaf februari is het zover!



Activeer de superkracht van Philips LED-verlichting

Met ons als sterke partner gooi je gegarandeerd hoge ogen bij al je klanten: wij leveren alles wat je nodig hebt voor het realiseren van je verlichtingsprojecten.



- **Ruime keuze:** voor elke toepassing de geschikte vervanging
- **Veilig:** geen beperking van aansprakelijkheid en garantie
- **Efficiënt:** tot 70% energiebesparing vergeleken met conventionele lampen
- **Rendeert al na enkele maanden** door lagere energiekosten
- **Philips merkkwaliteit** met duidelijk betere lichtkwaliteit dan bij conventionele fluorescentielampen

Neem contact op met je
groothandel om eenvoudig
over te stappen naar
Philips LED-lampen
en -verlichting!



© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hierin wordt verschaft kan aan wijzigingen onderhevig zijn, zonder voorafgaande kennisgeving. Signify geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie en is niet aansprakelijk voor enige actie die op basis hiervan wordt ondernomen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken behoren toe aan Signify Holding of hun betreffende eigenaren. Versie: 02-2023