



产品信息



基础参数

功率(W)	产品尺寸(mm)	色温(K)	亮度(lm)	CRI	寿命(h)
5	Ø80mm×45mm	3000 4000 6500	400	80	15,000
9	Ø100mm×45mm	3000 4000 6500	800	80	15,000

应用场景



本资料所列数据仅供参考，具体产品数据以产品说明书为准，如有更改恕不另行通知
昕诺飞控股版权所有，未经许可，禁止全部及部分复制

<http://www.signify.com/zh-cn>
2021年8月 印刷于上海

PHILIPS

恒亮明装筒灯

纤薄窄边
恒久明亮

新上市

飞利浦恒亮明装筒灯



飞利浦恒亮明装筒灯



安装灵活



纤薄设计



高色彩还原性



EyeComfort*
舒视光

*访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息。



45mm 纤薄灯体

精巧设计，大幅节省空间
满足各式天花设计
灯体高度仅约一节电池高度

超窄边环 美观大方

窄环 2mm 设计, 大幅提高发光面积



高亮度 明亮柔和

光线明亮，光照覆盖区域宽广
照度更均匀，让空间更加柔和舒适

5W-400lm


9W-800lm

相对于普通筒灯亮度全面提升

↑ 20%




飞利浦恒亮筒灯
边框窄 发光面大



VS



一般明装筒灯
边框较宽 发光面小



飞利浦恒亮筒灯
高亮度 空间明亮



VS



一般明装筒灯
亮度较低 空间压抑



长效可靠 经久耐用

一体化灯体，长效使用寿命
寿命长达约 15,000小时




安装便利 省时省心

内置驱动，一体化设计
安装更简便



三种光色可选

多种光色，多彩生活



3000K
暖黄光



4000K
暖白光



6500K
白光