






# 双核快暖 智能呵护

飞利浦双核遥控浴霸C5 **新上市**



一键智能

快速制暖

高效送风

舒适照明

安全防护

## 风雅独具

极简几何造型 大幅亚克力装饰板  
隐藏风口开合设计



## 2500W快速制热

采用大功率陶瓷PTC加热  
搭配阿基米德螺旋风道 源源不断提供热源



阿基米德螺旋风道



大功率陶瓷PTC

## 双核动力

46W/48W大功率 动力强劲  
吹风换气独立运行 寿命长久



塑封滚珠轴承电机  
防潮性能优异  
换气量≥150m<sup>3</sup>/h  
超静音

## 便捷操作

集成了制暖 吹风 送风 照明功能  
功能布局合理  
多种功能模式 一键切换



- 照明
- 吹风
- 摆风
- 取暖
- 换气
- 一键干燥
- 自动沐浴
- 待机

## 一键智能

沐浴中无需多次按键  
转换取暖吹风 换气 安心便捷



**一键干燥模式**

弱暖 25分钟 → 换气 + 吹风 5分钟 + 15秒 (循环4次) → 吹风 15秒 → 关机

**自动沐浴模式**

强暖 20分钟 → 强暖+换气 5分钟 → 强暖 20分钟 → 换气 + 吹风 15分钟 + 15秒 → 关机

# 盲拍控制照明功能

手掌盲拍触屏开关 可以控制照明亮或灭



## 任意键唤醒

开关无任何操作  
5秒后开关进入休眠状态  
按任意键唤醒开关

## 关机退出

两个小时无任何操作  
系统执行关机指令  
退出所有工作模式

# 19W大功率LED照明

采用飞利浦“舒视光”认证照明系统  
光线柔和照度高 视觉更舒适  
显色指数 >80 色彩还原度高



\*舒适优选 怡目设计。访问[www.Philips.com/eyecomfort](http://www.Philips.com/eyecomfort)了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

# 安全质量有保证

## 全金属箱体 稳固平稳

高品质金属箱体，强度高  
安装稳固，运行更平稳

## 双重过热保护 使用更安心

多方位保护消费者的安全使用  
电机过热保护，PTC过热保护

## 发热部件V0级阻燃

关键发热部件阻燃效果达V0级  
经久耐用

## 照明模块寿命长

寿命达 15,000小时

## IP X2 等级防护

防水防护效果达IPX2  
防止水珠喷溅

# 应用场景



# 产品信息



## 飞利浦双核遥控浴霸C5

颜色	白
暖风功率	2500W
照明功率	19W
照明色温	6500K
流明	900lm
尺寸(长x宽)	300x600mm
取暖	✓
换气	✓
照明	✓
吹风	✓
摆风	✓
一键干燥	✓
自动沐浴	✓
待机	✓

# 品牌介绍



飞利浦是全球照明品牌，总部位于荷兰。1891年，飞利浦创立于荷兰埃因霍温，主要生产碳丝灯泡，并在19世纪末至20世纪初成为欧洲主要的碳丝灯泡生产商之一。飞利浦在专业照明与消费照明市场持续引领创新，不断传递商业价值，改善家居生活、美化建筑和公共景观，致力于开启照明的非凡潜力，创造“闪亮生活，美好世界”。

\*根据飞利浦内部测验报告得出的结论

