



时尚高智能 一键全功能

飞利浦双核遥控浴霸C4 **新上市**



一键智能



造型纤薄



快速制暖



舒适照明



安全防护

造型时尚 全功能集成

一体式大面板 开合出风口 优雅简洁
制暖 干燥 换气 吹风 照明 自动沐浴功能齐全




纤薄箱体 不占层高

厚度95mm 高强度箱体
一体化全密封箱体 防止蚊虫灰尘进入



快速制暖 源源不断提供热源

2400W大功率陶瓷PTC加热
搭配阿基米德螺旋风道



阿基米德螺旋风道

大功率陶瓷PTC

强劲排风 空气清新

46W大功率双核动力
吹风换气独立运行 寿命长久



塑封滚珠轴承电机
防潮性能优异
换气量≥150m³/h
超静音

便捷操作

集成了制暖 吹风 送风 照明功能
功能布局合理
多种功能模式 一键切换




一键智能

沐浴中无需多次按键
转换取暖吹风 换气 安心便捷



一键干燥模式



自动沐浴模式



盲拍控制照明功能

手掌盲拍触屏开关 可以控制照明亮或灭



任意键唤醒

开关无任何操作
5秒后开关进入休眠状态
按任意键唤醒开关

关机退出

两个小时无任何操作
系统执行关机指令
退出所有工作模式

17W大功率LED照明

采用飞利浦“舒视光”认证照明系统
光线柔和照度高 视觉更舒适
显色指数 >80 色彩还原度高



*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

安全质量有保证

全密封设计

高品质金属+塑箱体
强度好，安装稳固
运行更平稳

电机过热保护

发热部件VO级阻燃

关键发热部件阻燃效果
达VO级，经久耐用

阻燃面盖


PTC过热保护

照明模块寿命长

寿命达 15,000小时

IP X2 等级防护

防水防护效果达IPX2
防止水珠喷溅



应用场景



产品信息



飞利浦双核遥控浴霸C4

颜色	白
暖风功率	2400W
照明功率	17W
照明色温	6500K
流明	800lm
尺寸(长x宽)	300x600mm
取暖	✓
换气	✓
照明	✓
吹风	✓
摆风	✓
一键干燥	✓
自动沐浴	✓
待机	✓

品牌介绍



飞利浦是全球照明品牌，总部位于荷兰。1891年，飞利浦创立于荷兰埃因霍温，主要生产碳丝灯泡，并在19世纪末至20世纪初成为欧洲主要的碳丝灯泡生产商之一。飞利浦在专业照明与消费照明市场持续引领创新，不断传递商业价值，改善家居生活、美化建筑和公共景观，致力于开启照明的非凡潜力，创造“闪亮生活，美好世界”。

*根据飞利浦内部测验报告得出的结论

