


PHILIPS

智睿浴霸B1



# 智能新风 纵享温暖

飞利浦智睿全面屏浴霸B1 **新上市**



快速制暖



高效送风



舒适照明




安全防护

## 全面屏设计

时尚美观 亚克力面罩  
长期使用不泛黄变色不变脆

透光率高达  
99.99%



宜人的温度



清新的空气



舒适的光

让整个淋浴  
体验如沐春风

缓解浴室内  
密闭潮湿的体感

提供明亮舒适  
的照明环境

## 沐浴好温暖

快速制热 拥抱式出风 全域制暖




2400W大功率陶瓷  
PTC加热片

即便在零下的寒冬，  
也能快速制热



360°全方位悬浮排出  
冷气

带动暖风均匀流动，形成  
热流循环，实现全域制暖





模拟空调百叶出风设计

拥抱式出风，全身温暖，  
避免“头头吹”的不  
适感

## 空气好新鲜

保证浴室内空气清新 只带走湿气不带走温暖  
长时间洗澡 也不感觉闷热

双核电机  
吹风和换气独立运行  
加热的时候排湿气  
排湿气不降温



自然风模式

如厕时刻，开启“自然风”模式，  
快速促进空气流通，带走异味和  
闷热，浴室清爽干净

自动沐浴模式

沐浴时刻，开启“自动沐浴”模式，  
30min制暖-15min换气，一键  
智慧享

## 独特夜灯模式

方便起夜 光线不刺眼 不打扰他人



# 操作好智能

8大功能1触即达 无线遥控免布线  
智能无线开关 2.4G无线信号 穿墙也能控制



2.4G  
无线  
信号


• IPX4无线防水面板  
安全省心



液晶屏显示实时温度  
环境温度一目了然


# 使用好安心

- 阻燃材料  
选用优质阻燃材料
- PTC过热保护  
PTC陶瓷加热模块实时监控温度，过热时自行切断
- 电机过热保护  
电机温度实时监控，过热时自行切断
- 运行逻辑保护  
关闭制热功能，30s后再停止吹风，充分散热，寿命更长



# 质量有保障

飞利浦精湛工艺3年整机质保



# 应用场景



# 产品信息

尺寸外型 色系-白色




基础参数 飞利浦智睿全面屏浴霸B1

颜色	暖风功率(W)	照明功率(W)	照明色温(K)	流明(lm)	取暖	换气	照明	吹风
白色	2400	15	6000	700	✓	✓	✓	✓

证书说明

飞利浦浴霸均通过CCC认证  
3C“中国国家强制性认证证书”(英文名称为China Compulsory Certification), 又称“3C”认证。均通过CCC认证的产品才是合格安全的。而在中国并不是所有面板灯都具有3C认证。



安装方式 适配300x600mm集成吊顶



# 品牌介绍



飞利浦是全球照明品牌，总部位于荷兰。1891年，飞利浦创立于荷兰埃因霍温，主要生产碳丝灯泡，并在19世纪末至20世纪初成为欧洲主要的碳丝灯泡生产商之一。飞利浦在专业照明与消费照明市场持续引领创新，不断传递商业价值，改善家居生活、美化建筑和公共景观，致力于开启照明的非凡潜力，创造“闪亮生活，美好世界”。

