

PHILIPS

Nyt on aika laittaa All-in!



Lue lisää


Philips Ledinaire All-in Spot

suunnattava kohdevalaisin

Ominaisuudet

- Vaihdeettava värilämpötila dip-kytkimellä: 2700/3000/4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Suunnattava
- Himmennettävä ja ketjutettava
- IP65 edestä, IP20 takaa ja IK03-luokitus
- Käyttölämpötila: -20 ... +40 °C
- Valaisimen korkeus 43 mm, soveltuu ahtaisiin alakattoihin
- Asennus suoraan eristeeseen
- Pikaliitin
- Valaisimen väri: valkoinen, saatavilla myös vaihdettava hopea kehys (41 513 79) ja kultainen kehys (41 513 78)
- 5 vuoden takuu

Vaihdeettavat kehykset:
hopea & kulta



Vaihdettava
värilämpötila
dip-kytkimellä:
2700/3000/4000 K



Sähkönro	Väri	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Värilämpötila (K)	Elinikä	Keila-kulma	Asennusaukon halkaisija
41 513 76	Valkoinen	6	550	91	2700/3000/4000 (dip-kytkimellä)	50 000 h (L65)	40°	68 mm
41 513 77	Musta							

Käyttökohteet

- Yleisvalaistus, asuntovalaistus
- Kohdevalaistus
- Kylpyhuoneet ja WC-tilat (IP65 etupuolelta)

