

PHILIPS

CorePro All-in

Philips CorePro All-in LED

Kaikki mitä lampulta tarvitset



Uutuus: All-in LED -kohdelamppu



Philips CorePro All-in -LED-lampussa yhdistyy jopa viisi eri tuotetta, sillä yhdessä lampussa on valittavana useita eri värilämpötiloja. Näin voit valita kohteeseen parhaiten sopivan värilämpötilan dip-kytkimestä vasta asennusvaiheessa, ja valintaa voidaan aina muuttaa tarvittaessa. Kätevää, eikö? Tämä kaikkiin projekteihin mukautuva lamppu sopii sekä uudis- että saneerauskohteisiin.

Näin se toimii

- Lampun värilämpötilaa voidaan vaihtaa dip-kytkimestä
- Värilämpötilavaihtoehdot
All-in-LED-vakiolamppu: 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K, 6 500 K
All-in-LED-kohdelamppu: 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K



Miksi All-in-lamppu?



Ei enää vaikeita valintoja

Voit ostaa lampun ensin ja päättää sopivan värilämpötilan vasta myöhemmin. Ei enää hutlostoksia!



Täydellinen saneerauskohteisiin

Valitse haluttu värilämpötila lamppua vaihtaessa asiakkaan toiveiden tai tarpeiden mukaan. Valintaa voidaan aina muuttaa tarvittaessa.



Taattua Philips-laatua


Philipsin All-in-lamput ovat erittäin laadukkaita, joten mielenrauha on taattu. Ja tyytyväiset asiakkaat.



Energiatehokkaaseen LED-valaistukseen siirtyminen säästää niin energiaa, rahaa kuin hiilidioksidipäästöjäkin. Lue lisää osoitteesta www.lighting.philips.fi/prof/highlighted-products/led-conversion.

Philips CorePro LED A60 All-in -vakiolamppu 5-in-1

- Viisi dip-kytkimellä vaihdettavaa värilämpötilavaihtoehtoa yhdessä lampussa, lämpimän valkoisesta viileään päivänvaloon
- EyeComfort-merkitty¹, miellyttävä silmille
- Himmennettävä
- Hyvä värintoisto, CRI80
- Materiaali kestävää muovia
- Kahden vuoden takuu²
- Taattua Philips-laatua



Tuote	Valovirta	Värilämpötila (vaihdettava)	Sähkönumero	12NC-koodi
	lm	K		
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	806	2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 500	4724450	929003785202

Philips CorePro LED GU10 All-in -kohdelamppu 3-in-1

- Kolme dip-kytkimellä vaihdettavaa värilämpötilavaihtoehtoa yhdessä lampussa, lämpimän valkoisesta viileään päivänvaloon
- EyeComfort-merkitty¹, miellyttävä silmille
- Himmennettävä
- Hyvä värintoisto, CRI80
- Kahden vuoden takuu²
- Taattua Philips-laatua



Tuote	Valovirta	Värilämpötila (vaihdettava)	Sähkönumero	12NC-koodi
	lm	K		
Uutuus CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	360	2 700 / 3 000 / 4 000	4724477	929004221002

¹Lue lisää silmille miellyttävästä valosta ja EyeComfort-merkistä [tästä](#).

²Tutustu takuuehtoihimme [tästä](#).

Haluatko lisätietoa Philipsin LED-valonlähteistä?
Tutustu valonlähde-esitteeseen [tästä](#)
tai ota yhteyttä meihin [tästä](#).



Taattua
laatua



Luotettava




Vastinetta
rahalle

Paalupaikoille Philipsin laadukkailla ja energiatehokkailla LED-valonlähteillä

Philips on Signifyn brändi. Signify on Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team -tallin virallinen yhteistyökumppani.



Official Lighting Partner



AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään.
Huomaa, että tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdystä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta.



Philips ja Philips-kilpittunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai sen omistajien omaisuutta.

Tekniset tiedot saatavilla osoitteessa www.lighting.philips.fi/prof/led-lampuat-ja-led-valoputket.