PHILIPS

# Nyt on aika laittaa All-in!

**All-in-valonlähteiden valikoima on laajentunut!**

**Tutustu värilämpötilaltaan ja valovirraltaan säädettäviin Philipsin All-in-valonlähteisiin! Valonlähteet sopivat kattavasti monenlaisiin käyttökohteisiin, kuten yleisvalaistukseen, kohdevalaistukseen, teollisuuteen ja julkisiin sisätiloihin.**

PLC 4P

PLC 2P

PLS 2P

GU10

E27

T8

a lighting brand of signify



E27-vakiolamppu

## Philips CorePro All-in

- **Vaihdettava värilämpötila ja valovirta: 5 värilämpötila- ja 4 valovirta-vaihtoehtoa!**
- Sähkönumero: 47 244 97
- Vaihdettava valovirta: 470 / 806 / 1 055 / 1 521 lm
- Vaihdettava värilämpötila: 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 500 K
- Korvaa perinteisen 40 / 60 / 75 / 100 W:n hehku- tai halogeenilampun
- Himmennettävä (tietyt himmentimet)
- Käyttöikä: 15 000 h ja kahden vuoden tuotetakuu

Kohdelamppu

## Philips CorePro LED GU10 All-in

- **Vaihdettava värilämpötila: 2 700 / 3 000 / 4 000 K**
- Sähkönumero: 47 244 77
- Valovirta: 360 lm
- Korvaa 50 W:n halogeenilampun
- Himmennettävä
- Käyttöikä: 15 000 h ja kahden vuoden tuotetakuu

Tuotteet saatavissa tukkujen verkkokaupoista ja myymälöistä.

Pistokantalamppu (4-pinninen)

# Philips CorePro LED PLC All-in

- **Vaihdettava värilämpötila**
- Keilakulma: 360°, ympärisäteilevä
- Elektroniselle liitäntälaitteelle tai suoraan verkkovirtaan
- Käyttöikä: 30 000 h ja kolmen vuoden tuotetakuu

| Valovirta | Vaihdettava värilämpötila | Kanta | Korvaavuus | Sähkönumero |
|---|---|---|---|---|
| 680 / 715 lm*) | 3 000 / 4 000 / 6 500 K | G24q-1 | 13 W:n PLC-lamput | 49 261 29 |
| 806 / 845 lm*) | 3 000 / 4 000 / 6 500 K | G24q-2 | 18 W:n PLC-lamput | 49 261 30 |
| 1 150 / 1 235 lm*) | 3 000 / 4 000 / 6 500 K | G24q-3 | 26 W:n PLC-lamput | 49 261 31 |

*) Valovirta määräytyy valitun värilämpötilan mukaan.

Pistokantalamppu (2-pinninen)

# Philips CorePro LED PLC All-in

- **Vaihdettava värilämpötila**
- Keilakulma: 360°, ympärisäteilevä
- Elektromagneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan
- Käyttöikä: 30 000 h ja kolmen vuoden tuotetakuu

| Valovirta | Vaihdettava värilämpötila | Kanta | Korvaavuus | Sähkönumero |
|---|---|---|---|---|
| 810 / 850 lm*) | 3 000 / 4 000 / 6 500 K | G24d | 13 W:n PLC-lamput | 49 260 52 |
| 930 / 980 lm*) | 3 000 / 4 000 / 6 500 K | G24d | 18 W:n PLC-lamput | 49 260 53 |
| 1 240 / 1 300 lm*) | 3 000 / 4 000 / 6 500 K | G24d | 26 W:n PLC-lamput | 49 260 54 |

*) Valovirta määräytyy valitun värilämpötilan mukaan.

Pistokantalamppu (2-pinninen)

# Philips CorePro LED PLS All-in

- **Vaihdettava värilämpötila**
- Keilakulma: 360°, valonlähteen pääty ei valaise
- Elektromagneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan
- Käyttöikä: 30 000 h ja kolmen vuoden tuotetakuu

| Valovirta | Vaihdettava värilämpötila | Kanta | Korvaavuus | Sähkönumero |
|---|---|---|---|---|
| 360 / 400 lm*) | 3 000 / 4 000 / 6 500 K | G23 | 7 W:n PLS-lamput | 49 261 32 |
| 500 / 550 lm*) | 3 000 / 4 000 / 6 500 K | G23 | 9 W:n PLS-lamput | 49 261 33 |

*) Valovirta määräytyy valitun värilämpötilan mukaan.

## Miksi All-in-valonlähde?

**Ei enää vaikeita valintoja**
Voit ostaa valonlähteen ensin ja päättää värilämpötilan tai valovirran myöhemmin. Ei enää hutiostoksia!

**Täydellinen saneerauskohteisiin**
Valitse valonlähteen värilämpötila tai valovirta joustavasti vasta kohteessa. Valintaa voidaan aina muuttaa tarvittaessa.

**Taattua Philips-laatua**
Philipsin All-in-valonlähteet ovat erittäin laadukkaita, joten asiakastyytyväisyys on taattu.

# Tehokkaita LED-valoputkia vaihdettavalla värilämpötilalla ja valovirralla yleisvalaistukseen, teollisuuteen ja toimistoihin.

LED-valoputki (T8)

## Philips MASTER Value All-in

- **Vaihdettava valovirta**
- Keilakulma: 190°
- Elektromagneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan
- Materiaali: taipumaton lasi
- Käyttöikä: 75 000 h ja viiden vuoden tuotetakuu

| Pituus | Vaihdettava valovirta | Värilämpötila | Korvaavuus | Sähkönumero |
|---|---|---|---|---|
| 1 200 mm | 2 000 / 2 300 lm | 3 000 K | 36 W:n T8-valoputket | 49 261 16 |
| 1 200 mm | 2 100 / 2 500 lm | 4 000 K | 36 W:n T8-valoputket | 49 261 17 |
| 1 200 mm | 2 100 / 2 500 lm | 6 500 K | 36 W:n T8-valoputket | 49 261 18 |
| 1 500 mm | 2 900 / 3 400 lm | 3 000 K | 58 W:n T8-loisteputket | 49 261 19 |
| 1 500 mm | 3 100 / 3 700 lm | 4 000 K | 58 W:n T8-loisteputket | 49 261 20 |
| 1 500 mm | 3 100 / 3 700 lm | 6 500 K | 58 W:n T8-loisteputket | 49 261 21 |

LED-valoputki (T8)

## Philips CorePro All-in

- **Vaihdettava värilämpötila**
- Keilakulma: 240°
- Elektromagneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan
- Materiaali: taipumaton lasi
- Käyttöikä: 50 000 h ja kolmen vuoden tuotetakuu

| Pituus | Valovirta | Vaihdettava värilämpötila | Korvaavuus | Sähkönumero |
|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 620 / 650 lm*) | 3 000 / 4 000 / 6 500 K | 15 W:n T8-loisteputket | 49 261 25 |
| 600 mm | 850 / 900 lm*) | 3 000 / 4 000 / 6 500 K | 18 W:n T8-loisteputket | 49 261 22 |
| 1 200 mm | 2 250 / 2 400 lm*) | 3 000 / 4 000 / 6 500 K | 36 W:n T8-loisteputket | 49 261 23 |
| 1 500 mm | 3 320 / 3 500 lm*) | 3 000 / 4 000 / 6 500 K | 58 W:n T8-loisteputket | 49 261 24 |

*) Valovirta määräytyy valitun värilämpötilan mukaan.