

# PHILIPS

## LED Wechsel

Kundendienst-Fahrzeug

ECHE  
HELDEN  
ECHE  
QUALITÄT

# So einfach wird der GROSSE WECHSEL

Konventionell war gestern. Echte Helden haben auf dem Weg zum Kunden ganz einfach die passende, zukunftsichere und energiesparende LED-Lösung dabei!

Das Lampen-  
Verbot ist da!



Konventioneller Ersatz für Ihre Leuchten? Das wird jetzt immer schwieriger. Denn ab sofort gilt das Lampenverbot auch für T5- und T8-Leuchtstoffröhren, so dass diese nach und nach vom Markt verschwinden. Natürlich haben wir bereits passende Alternativen parat. Und das Beste: Der Umstieg auf LED-Beleuchtung ist nachhaltig und spart jede Menge Strom!

**Mit unseren universell einsetzbaren Produkten haben Sie für Ihren Kunden immer die richtige Lösung mit dabei.**

Minimale Kosten oder maximale Leistung: Wir bieten Ihnen Lösungen für jeden Geldbeutel:

### A Bester Preis

Diese Lösungen überzeugen durch geringe Investition bei guten Leistungswerten. Optimal bei kleineren Budgets.

### B Beste Leistung

Für alle, die das Beste herausholen: Unsere Top-Lösungen für alle Ansprüche.

#### 1 1:1 Wechsel mit LEDtubes

- Bestandsleuchten sind technisch okay
- Geringer Installationsaufwand
- Begrenzte Budgets
- Amortisationszeit ist kürzer als ein Jahr
- Größere Investitionen sind unvernünftig (z. B. Mietobjekte)



Für einfache Sanierungen

#### 2 Upgrade auf neue LED-Leuchten

- Bestandsleuchten sind technisch nicht mehr okay
- Maximale Einsparung
- Förderungen möglich
- Ideal für ältere Anlagen bei denen aktuelle Standards und Normen nicht erfüllt werden



Für Sanierungen und Neubau

**Immer die passende Philips LED Lösung finden Sie auf den nächsten Seiten!**

Die Marke für Beleuchtung von @signify

# 1 1:1 Wechsel mit Philips LEDtubes

- ✓ Perfekter Tausch der konventionellen Röhre auf eine Philips LEDtube
- ✓ Schnelle Lösung mit geringem Aufwand
- ✓ Niedrige Investition und schnelle Amortisation
- ✓ Sinnvoll bei technisch gut erhaltenen Anlagen



## T8 CorePro Universal Ultra Output

Die flexible Lösung für alle Fälle

- Bis zu 3.500 Lumen und bis zu 152 Lumen pro Watt
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 240° Ausstrahlwinkel
- Im Glaskolben – Geschützt gegen Vibration aus der Umgebung
- Sehr gute Kompatibilität mit elektronischen Vorschaltgeräten
- 3 Jahre Garantie

		Produktbezeichnung	W	lm	h (70)		K		EEK	Nr.
58	KVG/EVG <sup>2</sup> / 230V	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W 840 T8 Universal Glas	23	3.500	50.000	240	4.000	Nein	D	200 043 00
36		CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15,5W 840 T8 Universal Glas	15,5	2.400	50.000	240	4.000	Nein	D	199 989 00

Der Betrieb der Universal-LEDtubes an 230V Netzspannung ist in der Schweiz nicht zulässig. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise der Installationsanleitung. Für den Betrieb von LEDtubes an 230V verwenden Sie in der Schweiz bitte die LEDtubes fürs KVG.



**Bis zu 65 % Energieeinsparung –  
Entspricht 34,80 € pro Lampe<sup>1</sup>**



**Amortisation in  
5 Monaten<sup>1</sup>**



## T8 Master Value Universal Ultra Output

Der Problemlöser für den universellen Einsatz an KVG, EVG und 230V Netzspannung

- Bis zu 3.700 Lumen und bis zu 160 Lumen pro Watt
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 190° Ausstrahlwinkel
- Im Glaskolben – Geschützt gegen Vibration aus der Umgebung
- Höchste Kompatibilität mit elektronischen Vorschaltgeräten
- 5 Jahre Garantie

		Produktbezeichnung	W	lm	h (70)		K		EEK	Nr.
58	KVG/EVG <sup>2</sup> / 230V	MASTER LEDtube Value UN 1500mm UO 23W 840 T8 Universal Glas	23	3.700	60.000	190	4.000	Nein	C	316 768 00
36		MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO 15,5W 840 T8 Universal Glas	15,5	2.500	60.000	190	4.000	Nein	C	316 706 00

Der Betrieb der Universal-LEDtubes an 230V Netzspannung ist in der Schweiz nicht zulässig. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise der Installationsanleitung. Für den Betrieb von LEDtubes an 230V verwenden Sie in der Schweiz bitte die LEDtubes fürs KVG.



**Bis zu 65 % Energieeinsparung –  
Entspricht 34,80 € pro Lampe<sup>1</sup>**



**Amortisation in  
7 Monaten<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Im Vergleich zu einer 58 Watt Leuchtstofflampe/VVG bei 2.000 Betriebsstunden und 40 Cent/kWh Stromkosten

<sup>2</sup> Bei Einsatz einer LEDtube am EVG ist vorab die Kompatibilität zu überprüfen. Getestete und freigegebene EVGs finden Sie unter [www.philips.de/Ledtube](http://www.philips.de/Ledtube)

A Bester Preis

B Beste Leistung

Nicht die richtige Alternative dabei? Dann nutzen Sie unseren LED-Berater.  
Gleich ausprobieren: [www.philips.com/led-berater](http://www.philips.com/led-berater)

## 2 Upgrade auf neue Philips LED-Leuchten

- ✓ Ideal für ältere Beleuchtungsanlagen
- ✓ Bestmögliche Lichtleistung
- ✓ Staatliche Förderungen möglich
- ✓ Erfüllung von Anforderungen und Normen dank professioneller Lichtplanung
- ✓ Weniger Wartung durch lange Lebensdauern



Mehr Informationen

### Ledinaire Feuchtraumleuchte All-in: MultiLumen

LED-Feuchtraumleuchte mit abnehmbarer Wanne und Edelstahlverschlüssen

- All-in-Ausführung: MultiLumen 2-in-1 für mehr Flexibilität, universell einsetzbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Flexible Montage – horizontal justierbare Montagebügel
- 3 Jahre Garantie



Lebensdauer: 50.000 Std. (L75),  
Hohe Effizienz: bis zu 137 lm/W



Bis zu 65 %  
Energieersparnis<sup>1</sup>



Amortisation in  
2,2 Jahren<sup>1</sup>



Produktbezeichnung	Ersatz für T8	lm	W	lm/W	K	DV	Dimmbar	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Feuchtraumleuchte, All-in, MultiLumen 2-in-1, schaltbar (PSU), Einzeleuchte oder mit integrierter Durchgangsverdrahtung (TW1)</b>									
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	1x 36 W / 2x 36 W	2.900 / 4.800*	30 / 53	137 / 128	4.000	3-pol.	–	1214 x 71 x 74	500 235 99
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	1x 58/49 W / 2x 58/49 W	4.100 / 6.800*	30 / 53	137 / 128	4.000	3-pol.	–	1514 x 71 x 74	500 242 99

\* Fabrikeinstellung



Mehr Informationen

### CoreLine Feuchtraumleuchte All-in: MultiLumen

Der Allrounder – Einfache Installation bei bester Performance in Effizienz und Lichtqualität

- All-in-Ausführung: MultiLumen 2-in-1 für mehr Flexibilität universell einsetzbar
- Kompakte und robuste LED-Feuchtraumleuchte aus Polycarbonat
- Einfache und schnelle Montage mit horizontal flexibel positionierbaren Montagebügeln – für bestehende Bohrlöcher
- Sehr hohe Effizienz: Bis zu 150 lm/W
- Durchgangsverdrahtung möglich
- 5 Jahre Garantie



Lebensdauer: 50.000 Std. (L80),  
100.000 Std. (L70)  
Beste Effizienz: bis zu 150 lm/W



Bis zu 65 %  
Energieersparnis<sup>1</sup>



Amortisation in  
2,5 Jahren<sup>1</sup>



Produktbezeichnung	Ersatz für TL-D	lm	W	lm/W	K	DV	Dimmbar	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Feuchtraumleuchte, All-in, MultiLumen 2-in-1, mit satinierter, prismatischer Abdeckung, schaltbar (PSU)</b>									
WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	1 x 36 W / 2 x 36 W	2.700 / 4.500*	18 / 32	150 / 141	4.000	Opt.**	–	1215 x 80 x 76	500 198 99
WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	1 x 58 W / 2 x 58 W	3.700 / 6.000*	25 / 43	148 / 140	4.000	Opt.**	–	1515 x 80 x 76	500 204 99

\* Fabrikeinstellung

\*\* Optional bei jedem Produkt möglich (siehe Hinweise Montageanleitung)

<sup>1</sup> Im Vergleich zu einer 58 Watt Leuchtstofflampe/VVG bei 4.000 Betriebsstunden und 40 Cent/kWh Stromkosten



Machen  
Sie den  
**GROSSEN  
WECHSEL**

Mehr Anwendungen und Infos  
zum GROSSEN WECHSEL auf LED:  
[www.philips.de/led-umstellung](http://www.philips.de/led-umstellung)

## Sind Sie bereit?

Warten Sie nicht, bis Sie im Dunkeln stehen!  
Entscheiden Sie sich jetzt für Ihren GROSSEN WECHSEL

- mit preiswertem und schnellen 1:1 Ersatz
- mit LEDtubes in Markenqualität einfach umgesetzt
- mit neuen Feuchtraumleuchten für alle Fälle

**Sprechen Sie noch heute mit Ihrem Händler vor Ort**  
über die besten Philips LED-Lösungen für jede Anwendung!



© 2023 Signify GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. Signify übernimmt keinerlei Zusicherung oder Gewährleistungen für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und kann nicht für daraus resultierende Handlungen haftbar gemacht werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zu verstehen und sind kein Teil eines Angebots oder Vertrags, außer wenn anders mit Signify vereinbart. Alle Warenzeichen sind Eigentum von Signify Holding oder ihrer jeweiligen Inhaber.