

PHILIPS

Ledinaire

 De confianza

 Fiable


 Gran valor

REAL
PROFESIO-
NALES
CALIDAD
REAL



**Los auténticos
profesionales confían
en soluciones fiables
para las demandas diarias.**

Philips Ledinaire. La gama LED esencial para los trabajos de iluminación cotidianos.



Philips Ledinaire



Oficinas



Panel Ledinaire



Downlight empotrado Ledinaire



Ledinaire empotrada



Ledinaire SlimDownlight



Ledinaire de montaje en superficie



Ledinaire ClearAccent



Ledinaire de montaje en pared WL060V



Ledinaire de montaje en pared WL070V



Industria



Regleta Ledinaire



Ledinaire estanca



Campana Ledinaire



Parkings



Regleta Ledinaire



Ledinaire estanca



Ledinaire cuadrada de montaje en pared



Comercios



Downlight empotrado Ledinaire



Ledinaire SlimDownlight



Ledinaire Zadora



Exteriores



Proyector Ledinaire

Luminarias recomendadas para Oficinas

- ✓ Operaciones optimizadas
- ✓ Productividad mejorada
- ✓ Respaldo de los objetivos de sostenibilidad
- ✓ Espacio optimizado



Panel Ledinaire

Luminaria profesional, energéticamente eficiente, para aplicaciones de iluminación general.

- Accesorios para escayola, montaje en superficie y suspensión disponibles, cable de seguridad incluido en versiones 60x60
- Flujo luminoso de 3400 lm y 4100 lm eficacia 100 lm/W
- Disponible en tres temperaturas de color: 3000, 4000 y 6500 K
- Conector rápido fácil
- Disponible tanto en versión que no cumple la normativa para oficinas (NOC) como en versión que sí cumple la normativa (OC)
- Disponible controlador de encendido/apagado (PSU) y regulable (PSD)



Ventajas:

- Rendimiento de confianza: controlador probado con calidad Philips
- Conector rápido: sencillamente abrir el conector, conectar el cable del conector rápido y cerrar
- Flujo luminoso difuso confortable



Downlight empotrado Ledinaire

Luminaria profesional, energéticamente eficiente, para aplicaciones de iluminación general.

- 1200 lm y 2400 lm de flujo luminoso
- Versiones de 3000 K, 4000 K y 5000 K
- Diseño moderno y discreto
- Cubierta delantera IP54



Ventajas:

- Excelente reproducción cromática y rendimiento fiable de Philips durante el uso
- Ahorro energético
- Deslumbramiento reducido y fuente de luz menos visible



Ledinaire empotrada

Luminaria profesional, energéticamente eficiente, para aplicaciones de iluminación general.

- Hay disponibles versiones cuadradas
- Hay disponibles versiones empotradas
- Versiones con flujo luminoso de 3400 lm y 4000 lm



Ventajas:

- Calidad y confianza de Philips
- Ahorro energético
- Luz confortable y difusa



Luminarias recomendadas para Oficinas

- ✓ Operaciones optimizadas
- ✓ Productividad mejorada
- ✓ Respaldo de los objetivos de sostenibilidad
- ✓ Espacio optimizado



Ledinaire SlimDownlight

Luminaria profesional, energéticamente eficiente, para aplicaciones de iluminación general.

- Diferentes tamaños y combinaciones de formas: redonda empotrada D150 mm y D200 mm, cuadrada empotrada D150 mm y redonda con montaje en superficie: D175 mm y D225 mm
- Amplia gama de potencias 11 W y 20 W y temperaturas de color 3000 K, 4000 K, 6500 K y CCT múltiple (3000/4000/6500 K)
- Fácil instalación en techos bajos suspendidos o falsos techos



Ventajas:

- Calidad y confianza de Philips
- Larga vida útil y elevados ahorros energéticos
- Instalación rápida y sencilla mediante controlador integrado



Ledinaire de montaje en superficie

Luminaria profesional, energéticamente eficiente, para aplicaciones de iluminación general.

- Versiones rectangulares disponibles
- Versiones montadas en superficie disponibles
- Versiones con flujo luminoso de 3400 lm y 4000 lm
- Disponible tanto en versión que no cumple la normativa para oficinas como en versión que sí cumple la normativa (OC)



Ventajas:

- Calidad y confianza de Philips
- Ahorro energético
- Luz confortable y difusa



Ledinaire ClearAccent

Luminaria LED con controlador integrado.

- Disponible en versiones fija y ajustable
- Varias opciones de temperatura de color 2700 K, 3000 K y 4000 K
- Flujo luminoso de 500 lm
- Diseño moderno y discreto



Ventajas:

- Calidad y confianza de Philips
- Ahorro energético
- Aspecto de reflector facetado
- Instalación sencilla con controlador integrado



Luminarias recomendadas para **Oficinas**

- ✓ Operaciones optimizadas
- ✓ Productividad mejorada
- ✓ Respaldo de los objetivos de sostenibilidad
- ✓ Espacio optimizado



Ledinaire de montaje en pared **WL060V**

Luminaria profesional de montaje en pared para aplicaciones de iluminación general en interior.

- Dos paquetes lumínicos y tamaños; 1100 lm 30cm, 1700 lm 35 cm
- Posibilidad de intercableado
- Detección de movimiento y sensor de luz natural opcionales
- Cierre opal completo que ofrece un efecto de iluminación homogéneo
- Clasificación IP44, perfecta para aplicaciones para interior



Ventajas:

- Calidad y confianza de Philips
- Ahorro energético
- Luz difusa confortable sin marco



Ledinaire de montaje en pared **WL070V**

Luminaria profesional de montaje en pared para zonas de aparcamiento y circulación.

- Dos paquetes lumínicos; 1100 lm, 1700 lm y un tamaño; 30 cm
- Alta protección con IP65 e IK08, aptas para aplicaciones para exterior*
- Detector de movimiento opcional y sensor de luz natural, incluido interruptor DIP para regulación del 10 % y 25 % (MDU)



Ventajas:

- Calidad y confianza de Philips
- Ahorro energético
- Amplia gama de aplicaciones



Luminarias recomendadas para

Industria

- ✓ Costes reducidos
- ✓ Operaciones optimizadas
- ✓ Salud y seguridad mejoradas
- ✓ Sostenibilidad mejorada



Regleta Ledinaire

Diseñado para aplicaciones de iluminación general y de foseados.

- Versiones integrada y LEDtube disponibles
- Flujo luminoso de 480 lm a 2600 lm
- Posibilidad de creación de líneas de luz
- Accesorios de montaje incluidos



Ventajas:

- Rendimiento fiable, bajo índice de fallos prematuros



Ledinaire estanca

Luminaria LED estanca de calidad profesional para uso en entornos industriales y otros entornos estancos.

- Luminaria resistente y estanca, nuevo diseño estilizado
- Longitud 600 mm, 1200 mm, 1500 mm y 1800 mm
- Versiones de intercableado de 3 hilos disponibles
- Eficacia de hasta 120 lm/W



Ventajas:

- Diseño de baja altura que reduce la acumulación de polvo
- Conectores push-in sin herramientas
- Luz confortable y difusa



Campana Ledinaire

Diseñada para aplicaciones industriales con techos altos.

- Ahorro energético de hasta el 55 % en comparación con los sistemas HID
- Vida útil de 50.000 horas a L65
- Conector con clasificación IP65 para una instalación segura



Ventajas:

- Instalación sin complicaciones con suspensión de un solo punto
- Repuesto individual para luminarias de gran altura convencionales



Luminarias recomendadas para

Parkings

- ✓ Operaciones optimizadas
- ✓ Seguridad mejorada
- ✓ Reducción de los costes operativos
- ✓ Mejora de la visibilidad



Regleta Ledinaire

Diseñado para aplicaciones de iluminación general y de foseados.

- Flujo luminoso de 480 lm a 2600 lm
- Posibilidad de creación de líneas de luz
- Accesorios de montaje incluidos



Ventajas:

- Rendimiento fiable, bajo índice de fallos prematuros



Ledinaire estanca

Luminaria LED estanca de calidad profesional para uso en entornos industriales y otros entornos estancos.

- Luminaria resistente y estanca, nuevo diseño estilizado
- Longitud 600 mm, 1200 mm, 1500 mm y 1800 mm
- Versiones de intercableado de 3 hilos disponibles
- Eficacia de hasta 120 lm/W



Ventajas:

- Diseño de baja altura que reduce la acumulación de polvo
- Conectores push-in sin herramientas
- Luz confortable y difusa



Ledinaire cuadrada de montaje en pared

Luminaria de montaje en pared profesional y de bajo consumo, para zonas de transporte.

- Sustitución directa de luminarias TCH329 convencionales (con dimensiones: 374 x 150 x 82 mm)
- Paquete lumínico optimizado con dos colores de luz: 3000 K (con 600 lm) y 4000 K (con 630 lm)
- Alta protección con IP65 e IK08
- Detección de movimiento opcional e iluminación de emergencia.



Ventajas:

- Calidad y confianza de Philips
- Ahorro energético
- Amplia cobertura de aplicación
- Fácil de instalar



Luminarias recomendadas para

Comercios

- ✓ Experiencia mejorada
- ✓ Interacción con el cliente
- ✓ Sostenibilidad mejorada
- ✓ Operaciones optimizadas



Downlight empotrado Ledinaire

Luminaria profesional, energéticamente eficiente, para aplicaciones de iluminación general.

- 1200 lm y 2400 lm de flujo luminoso
- Versiones de 3000 K, 4000 K y 5000 K
- Diseño moderno y discreto
- Cubierta delantera IP54



Ventajas:

- Rendimiento de confianza: controlador probado con calidad Philips
- Conector rápido: sencillamente abrir el conector, conectar el cable del conector rápido y cerrar
- Flujo luminoso difuso confortable



Ledinaire SlimDownlight

Luminaria profesional, energéticamente eficiente, para aplicaciones de iluminación general.

- Diferentes tamaños y combinaciones de formas: redonda empotrada D150 mm y D200 mm, cuadrada empotrada D150 mm y redonda con montaje en superficie: D175 mm y D225 mm
- Amplia gama de potencias 11 W y 20 W y temperaturas de color 3000 K, 4000 K, 6500 K y CCT múltiple (3000/4000/6500 K)
- Fácil instalación en techos bajos suspendidos o falsos techos



Ventajas:

- Calidad y confianza de Philips
- Larga vida útil y elevados ahorros energéticos
- Instalación rápida y sencilla mediante controlador integrado



Ledinaire Zadora

Kit de punto empotrado que incluye lámpara LED sustituible.

- Acabado disponible en Blanco (WH) o Aluminio (ALU)
- Versiones de 2700 K, 3000 K y 4000 K
- Kits disponibles con diferentes lámparas LED GU10
- Calidad de luz superior con IRC 90



Ventajas:

- Calidad y confianza de Philips
- Ahorro energético
- Lámparas LED sustituibles
- Regulación de alto rendimiento



Luminarias recomendadas para

Exteriores

- ✓ Experiencia mejorada
- ✓ Interacción con el cliente
- ✓ Sostenibilidad mejorada
- ✓ Operaciones optimizadas



Proyector Ledinaire

Gama profesional de proyectores eficientes y de bajo consumo para exteriores.

- Disponible con y sin sensor de movimiento
- 10 W/20 W/50 W/70 W/100 W/150 W y 200 W
- IP65
- IK07 BV164
- IK08 BVP165
- Haces simétricos y asimétricos
- Vida útil de 50.000 horas a L80
- Conexión precableada



Ventajas:

- Diseño y acabado de gran calidad
- Controlador fiable para reducir los fallos prematuros
- Flujo luminoso adaptado a las aplicaciones normales
- Listo para instalar, se suministra con cable pelado





Signify, anteriormente conocida como Philips Lighting, es líder mundial en sistemas, software y servicios de iluminación LED conectada. Estamos orgullosos de comercializar las mejores marcas de iluminación del mundo, incluidas Philips e Interact.

PHILIPS

La marca Philips representa la calidad y eficiencia energética en iluminación. Los productos de Philips llevan a la vanguardia de la innovación más de 125 años. Hoy, Philips goza de reconocimiento como una de las mejores marcas de iluminación.

Interact es la marca de nuestra plataforma y software de IoT que gestiona sistemas de iluminación inteligentes y los datos que estos sistemas recopilan. Inteligente, sencillo y escalable, el software Interact puede emplearse en una amplia gama de ámbitos de aplicación, desde pequeñas oficinas hasta ciudades enteras.

**Nuestro objetivo es ayudarte a trabajar más rápido, mejor y sin problemas.
¿Cómo? Echa un vistazo:**

Vidas llenas de luz para un mundo mejor

Signify es una empresa 100 % neutra en carbono desde septiembre de 2020.
Reciclamos hasta el 90 % de nuestros residuos de fabricación.
Utilizamos electricidad 100 % renovable.

Gracias por elegir los productos Philips que ofrece Signify y por acompañarnos en nuestra misión.

Tú y Signify: una colaboración de confianza

La estrecha colaboración antes, durante y después de los proyectos es importante para nosotros. Nuestros grandes equipos de servicio local se aseguran de que siempre consigas el soporte y la información adecuados que necesitas.

Colaboramos estrechamente con los mayoristas locales para ofrecerte una entrega flexible y puntual, y una disponibilidad de productos en la que puedes confiar.

Para ayudarte a mantenerte en la cima, la [Signify Lighting Academy](#) ofrece una amplia gama de recursos educativos para que mejores tu experiencia y consigas la certificación.



© 2022 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos.

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com/ledinaire