

**PHILIPS**

CoreLine

- Innovant
- Facile
- Haute qualité

Durée de vie  
**100.000 h**  
Incroyable

# Les vrais pros choisissent un max de performance

Industrie  
Bureaux  
Parking  
Commerce  
Extérieur

Philips CoreLine. Installation facile. Illumination excellente.



Un éclairage ©ignify

**SAVOIR  
FAIRE**  
INNOVATION



**Pourquoi les vrais pros font confiance à Philips CoreLine ? Une gamme complète d'éclairages LED innovants, haute qualité et faciles à utiliser.**



**3**  
Introduction

**CoreLine, une marque qui fait la différence**

Découvrez en quoi CoreLine est la référence dans le secteur.



**5**  
**Luminaires CoreLine All-in**  
Jusqu'à 9 codes dans un seul luminaire !

**6**  
**Un éclairage LED pour chaque besoin**  
Découvrez la gamme CoreLine.



**7**  
**A chaque type d'espace, un produit CoreLine parfaitement adapté**

Les avantages et les caractéristiques de chaque modèle.



**14**  
Outils et services



# Pas de choix ou pas de limites ?

Quand l'éclairage est vraiment essentiel, vous voulez offrir à vos clients ce qu'il y a de mieux en termes de qualité et de choix. Philips CoreLine vous offre tout cela et bien plus encore, avec une gamme complète de luminaires LED faciles à installer, pour toutes les applications et toutes les situations.

Profitez de plus de performance et de variété avec Philips CoreLine, la gamme complète d'éclairage LED haute qualité qui fait référence sur le marché.

Cliquez [ici](#) pour plus d'informations

SAVOIR  
FAIRE  
INNOVATION

Garantie

**5**  
ans !

Durée de vie  
**100.000 h**  
Incroyable



## Innovant

Avec Philips CoreLine, vous obtenez bien plus que des solutions d'éclairage haute qualité et faciles à installer. Vous disposez d'un éclairage LED qui fait référence dans le secteur. La gamme CoreLine comprend de nombreux luminaires certifiés Interact Ready, ce qui signifie qu'ils fonctionnent en toute transparence avec le système Interact Pro. Il n'a jamais été aussi facile de mettre le potentiel de l'éclairage connecté à la portée des petites et moyennes entreprises !

### Comment s'articule un système d'éclairage connecté

#### Éclairage Philips Interact Ready

**PHILIPS** *interact ready.*



Luminaires intelligents



Capteurs intelligents



Interrupteurs intelligents

Connexion

#### Logiciel Interact Pro

*interact*



Passerelle Interact



Appli Interact Pro



Tableau de bord Interact Pro



## Facile à installer

Vous savez ce qui compte vraiment sur le terrain. Une installation rapide et facile, pas vrai ? Vous voulez commencer et terminer rapidement, efficacement et de manière professionnelle. La gamme CoreLine a été conçue pour vous aider à atteindre cet objectif. Repérez l'icône "installation facile" sur les pages produits pour en savoir plus !



## Haute qualité

La technologie LED est au cœur de l'éclairage haute qualité de CoreLine. Avec une durée de vie de 100 000 heures, elle vous permet de répondre à toutes les demandes et d'offrir la meilleure solution d'éclairage à chaque client.

Durée de vie  
**100.000 h**  
Incroyable

Nouveau:  
Philips CoreLine All-in

# Une flexibilité d'installation maximale, voilà tout

Les luminaires CoreLine All-in intègrent jusqu'à 9 codes dans un seul luminaire : 3 températures de couleur combinées à 3 flux lumineux. Une flexibilité sur site inégalée par simple pression d'un interrupteur et une simplicité d'utilisation que vous êtes en droit d'attendre de la part de Philips CoreLine.

Tout cela fait des luminaires CoreLine All-in la solution idéale pour tous les travaux, qu'il s'agisse de nouvelles installations ou de travaux de maintenance.



## Comment ça marche ?

- Le flux lumineux et/ou la température de couleur peuvent être réglés via un interrupteur intégré\*.
- Température de couleur multiple : 2700K - 4000K\*
- Multi Lumen : 2 300 - 10 000 Lm\*



\* Selon le produit.



## Vos avantages



### Finies les décisions difficiles

Le risque de choisir le mauvais luminaire est réduit. Il suffit de modifier le réglage sur place pour répondre aux besoins.



### Parfait pour la maintenance

Choisissez le bon réglage sur place lors du changement de luminaire ou ajustez-le après l'installation en fonction des préférences du client.



### Facile à installer

Profitez d'une installation rapide grâce aux connecteurs type quick.



### Qualité Philips éprouvée

Les luminaires All-in répondent à nos critères les plus stricts pour vous garantir une tranquillité d'esprit. Et des clients satisfaits.



Les subventions locales peuvent renforcer l'intérêt de vos clients pour un éclairage économe en énergie. Découvrez comment utiliser cet avantage pour votre entreprise [ici](#)



Les produits CoreLine All-in sont reconnaissables à ce symbole



## Industrie

interact ready.

Durée de vie 100.000 h Incroyable\*



CoreLine grande hauteur gen5

interact ready.



Tronçon CoreLine



## Parking

interact ready.



Applique murale CoreLine



## Bureaux

interact ready.



Durée de vie 100.000 h Incroyable\*



CoreLine encastré

interact ready.



Durée de vie 100.000 h Incroyable\*



Panneau CoreLine



## Commerce



Projecteur CoreLine



CoreLine grande hauteur Value

interact ready.



Durée de vie 100.000 h Incroyable\*



CoreLine étanche

interact ready.



Durée de vie 100.000 h Incroyable\*



CoreLine étanche

interact ready.



Durée de vie 100.000 h Incroyable\*



CoreLine en saillie



CoreLine tubulaire étanche

interact ready.



Spot encastré CoreLine



CoreLine tubular étanche

interact ready.



Durée de vie 100.000 h Incroyable\*



Réglette CoreLine

interact ready.



Durée de vie 100.000 h Incroyable\*



Réglette CoreLine

interact ready.



CoreLine downlight

interact ready.



CoreLine slim downlight

interact ready.



CoreLine slim downlight



Maxos universal

interact ready.



Maxos universal



Maxos universal



## Extérieur



CoreLine Malaga



CoreLine Tempo

\* Jusqu'à épuisement des stocks

# Panneau CoreLine

Luminaire LED encastré pour bureaux pour applications d'éclairage général

## Versions All-in

- Réglage facile du flux lumineux et/ou de la température de couleur via un interrupteur intégré
- Version Interact Ready : antenne sans fil intégrée pour une utilisation avec l'application et le tableau de bord Interact Pro
- Durée de vie jusqu'à 100 000 heures (L80), 50 000 heures (L90)
- Flux lumineux disponibles All-in : 3000K : 2 800/3 400/4 000 lm ; 3500K et 4000K : 3 100/3 600/4 300 lm ; 6500K : 3 100/3 600/4 300 lm
- Températures de couleur disponibles All-in : 3000K/3500K/4000K

## Versions CCT unique

- Connecteur rapide ou connecteur Wieland pour une installation plus simple et plus rapide
- Surface lumineuse lisse conforme aux normes des bureaux
- Versions CRI 90
- En option, version éclairage de secours (EL)



interact ready.



Surface lumineuse lisse



Commutation de T° couleur

**Installation facile**  
✓ Connecteur rapide, débranchement, câblage, rebranchement au luminaire



Bureaux

# CoreLine encastré

Luminaire LED de bureau encastré pour applications d'éclairage général

## Versions All-in

- Réglage facile du flux lumineux via un interrupteur intégré
- Version Interact Ready : antenne sans fil intégrée pour une utilisation avec l'application et le tableau de bord Interact Pro
- Durée de vie jusqu'à 100 000 heures (L70) / 50 000 heures (L85)
- Flux lumineux disponibles All-in : 3000K : 2 800/3 400/4 000 lm ; 4000K : 3 100/3 700/4 300 lm

## Versions CCT unique

- Flux lumineux élevé disponible en conformité avec les normes de bureaux : 6 000 Lm
- Convient aux faux plafonds
- Connexion facile (avec boucle)
- Optique conforme aux normes de bureau disponible (OC)
- Absence de scintillement grâce à un driver haute performance



interact ready.



**Design mince**  
épaisseur de moins de 44 mm

**Options DALI et éclairage de secours**

**Installation facile**  
✓ Connecteur rapide, débranchement, câblage, rebranchement au luminaire  
✓ Différents accessoires et boucles pour une installation flexible



Bureaux

# CoreLine en saillie

Luminaire LED en saillie pour les applications d'éclairage général



interact ready.

## Versions All-in

- Ajustement facile du flux lumineux grâce à un interrupteur intégré
- Version Interact Ready : antenne sans fil intégrée pour l'utilisation de l'application et du tableau de bord Interact Pro
- Durée de vie jusqu'à 100 000 heures (L70) / 50 000 heures (L85)
- Flux lumineux disponibles All-in :  
3000K : 2 800/3 400/4 000 lm ; 4000K : 3 100/3 700/4 300 lm

## Versions CCT unique

- Flux lumineux élevé disponible en conformité avec les normes bureautiques : 6 000 Lm
- Connexion facile (avec boucle)
- Pas de scintillement grâce au driver haute performance
- Kit de suspension disponible en accessoire



Une version encastrée est également disponible pour les plafonds en treillis (voir ci-dessus)

## Options DALI et éclairage de secours

- Installation facile**
- ✓ Connecteur rapide, débranchement, câblage, rebranchement au luminaire
  - ✓ Différents accessoires et boucles pour une installation flexible

Install it in:



# Downlight CoreLine

Le downlight idéal pour l'éclairage général

- Version Interact Ready : antenne sans fil intégrée pour utilisation avec appli et tableau de bord Interact Pro
- Durée de vie : 50 000 heures (L80)
- Versions conformes aux normes de bureau disponibles (UGR19)
- Disponible en deux formats et flux lumineux :  
Ø 150 mm/1 200 Lm ; Ø 200 mm/2 350 Lm
- DALI fiable
- Versions IP54 et éclairage de secours disponibles en option
- Driver externe
- Jusqu'à 120 Lm/W

interact ready.



Réflecteur blanc



Réflecteur aluminium (UGR19)

- Installation facile**
- ✓ Taille de découpe standard pour les remplacements 1 pour 1
  - ✓ Connecteur Push-in pour une installation rapide et simple
  - ✓ Câblage traversant en option
  - ✓ Fixation facile grâce à des attaches à ressort



# CoreLine slim downlight

Downlight ultra-mince pour l'éclairage général avec profondeur d'encastrement limitée



interact ready.

## Modèles All-in

- Réglage facile de la température de couleur grâce à un interrupteur intégré dans les modèles encastrés
- Packs de températures de couleur disponibles en version All-in : 3000K/4000K
- Version Interact Ready : antenne sans fil intégrée pour utilisation avec appli et tableau de bord Interact Pro
- Durée de vie : 50 000 heures (L70)

## Versions CCT unique

- Disponibles en trois formats et puissances lumineuses :  
Ø 68 mm/650 Lm ; Ø 150 mm/1 100 Lm ; Ø 200 mm/2 100 Lm
- Solution downlight "Surface lumineuse"
- Profondeur inférieure à 30 mm, design fin adapté à la plupart des types de plafonds
- Disponible en version encastrée et en saillie



Modèles en saillie disponibles en diamètres 170 mm et 220 mm



Installation facile

- Installation facile**
- ✓ Taille de découpe standard pour les remplacements 1 pour 1
  - ✓ Connecteur Push-in pour une installation rapide et simple
  - ✓ Câblage traversant en option
  - ✓ Le design ultra mince parfait



# Applique murale CoreLine

Pour les zones de passage telles que couloirs et escaliers

## Modèles All-in

- Réglage facile du flux lumineux et/ou de la température de couleur via un interrupteur intégré
- Modèles All-in disponibles en température de couleur : 2700K/3000K/4000K
- Modèles All-in disponibles en flux lumineux : 1200/2000 Lm ; 2000/3400 Lm
- Durée de vie : 50 000 heures (L85)

## Versions CCT unique

- Remplacement direct des appliques murales conventionnelles
- En option, détection de mouvement, détection de lumière du jour, gradation par paliers et fonction de regroupement sans fil avec MDU
- Options drivers : DALI avec compatibilité DC, sans fil avec Interact Ready
- Option d'éclairage de secours
- Choix de couleurs : blanc, noir, gris



interact ready.



Modèle standard résistant à l'eau et au vandalisme (IP65/IK10)



En option, modèle décoratif en demi-lune

## Installation facile

- ✓ Connecteur Push-in pratique
- ✓ Câblage traversant en option



# CoreLine highbay gen5

Pour les entrepôts et les zones de production à grande et moyenne hauteurs de plafond

- Haute efficacité avec jusqu'à 159 Lm/W
- **Durée de vie prolongée jusqu'à 100 000 heures (L75)**
- Options de flux lumineux jusqu'à 30 000 lm et d'angles de faisceau étroits et larges
- Faible éblouissement sans ajout de réflecteur et IRC >80
- Protection élevée contre les chocs (IK08), la poussière et l'eau (IP65)

interact ready.



Connecteur certifié IP pré-monté

Options de gradation DALI ou d'éclairage intelligent pour encore plus d'économies d'énergie

## Installation facile

- ✓ Système d'accrochage à point unique
- ✓ Prêt à être installé avec connecteur externe IP pré-monté
- ✓ Plus facile à manipuler, installation sans souci par une seule personne



# CoreLine Value highbay

Pour les entrepôts et les zones de production à grande et moyenne hauteurs de plafond

- **Solution économique pour les projets essentiels**
- Haute efficacité jusqu'à 140 Lm/W
- Convient au remplacement des luminaires grande hauteur conventionnels de 250W/400W
- Connexion électrique externe IP65



Choix d'accessoires en option : réflecteurs et support de montage

Boîtier haute qualité en aluminium moulé sous pression

## Installation facile

- ✓ Connecteur externe IP
- ✓ Installation sans ouverture du luminaire
- ✓ Montage facile sur crochet ou support optionnel



## CoreLine étanche

Luminaire étanche pour applications telles que les parkings, les entrepôts et l'éclairage général

### Modèles All-in

- Réglage facile du flux lumineux à l'aide d'un interrupteur intégré
- Flux lumineux disponibles en version All-in : 2700/4500 Lm, 3700/6000 Lm

### Versions CCT unique

- Nombreuses options : L600/1200/1500 L600/1200/1500, jusqu'à 8000 Lm, 4000K
- Économies d'énergie et durée de vie plus longue réduisent les coûts d'exploitation
- Distribution large et uniforme de la lumière, ce qui facilite la conception d'un éclairage facile et esthétique
- En option, détection de mouvement, éclairage de secours, DALI et connecteur externe étanche (WEC)



interact ready.



**Efficacité énergétique jusqu'à 140 Lm/W et durée de vie de 100 000 heures (L70)**

**Conception robuste pour une installation plus intelligente, plus simple et plus rapide**

**Installation facile**  
✓ Glissières allongées et verrouillages améliorés pour ouvrir et fermer plus facilement.  
✓ Conception électrique améliorée permettant une installation sans outil



## Réglette CoreLine

Luminaires LED spécialement conçus pour les lignes lumineuses et l'éclairage de corniches.

### Modèles All-in

- Ajustement facile du flux lumineux à l'aide d'un interrupteur intégré
- Packs de flux lumineux disponibles en version All-in : 4000K : 2500/4100/6400 Lm, 3500/5200/8000 Lm

### Versions CCT unique

- Idéal pour créer des lignes lumineuses homogènes et esthétiques dans les entrepôts et espaces industriels
- Architecture intelligente du produit pour une installation sans outil, facile et flexible, avec possibilité de câblage traversant
- Distribution homogène de la lumière dans toutes les applications
- Remplacement direct des réglettes conventionnelles en termes de performance lumineuse, d'installation, de flexibilité et de longueur
- **Durée de vie jusqu'à 100 000 heures (L70)**



interact ready.



Cache supérieur amovible pour faciliter l'installation



Création facile d'une ligne lumineuse

**Installation facile**  
✓ Connecteur Quick - simplement détacher, câbler et re-connecter avec le luminaire  
✓ Divers accessoires et possibilités de boucles



## Tronçon CoreLine

Conçues pour les supermarchés, les entrepôts et les zones d'assemblage

- **Durée de vie : 50 000 heures (L80)**
- Maintenance réduite et meilleure solution en termes de lumens par €
- Excellentes configurations de faisceaux et de brillance pour la mise en valeur des produits
- Cartes LED très efficaces et fiables

interact ready.



Une optique perfectionnée pour un faisceau précis et économe en énergie

**Options DALI et éclairage de secours**

**Installation facile**  
✓ Unité lumineuse pré-assemblée. Simplement installer et effectuer la connexion électrique.  
✓ Deux composants uniques suffisent pour créer une ligne lumineuse fluide



## Maxos universel

Conçu pour faciliter la conversion des systèmes tronçons fluorescents vers le LED

- Efficacité élevée jusqu'à 168 Lm/W
- Longue durée de vie de 50 000 heures (L95)
- Réglage facile du flux lumineux grâce à un interrupteur intégré



Disponible en versions DALI et flux fixe

Gamme dédiée d'accessoires tels que caches aveugles et kits de câblage traversant

### Installation facile

- ✓ Fixation mécanique à l'aide de deux ressorts pour la pose d'une structure à tronçons multiples
- ✓ Câblage traversant au dos du panneau
- ✓ Sélection simple des phases



Bureaux



Industrie



Commerce


## CoreLine tubulaire étanche (PC)

Le chic industriel allié à la facilité d'entretien

- Tube au design moderne et industriel avec embouts métalliques et presse-étoupes noirs
- Parfait pour les clients à la recherche d'une conception d'éclairage remarquable dans les bureaux, les bâtiments publics et les espaces d'accueil
- Conception monobloc - pas de pièces détachées
- **Protections élevées contre les agressions mécaniques (IK10) et les infiltrations d'eau (IP68)**
- La forme tubulaire empêche l'accumulation de poussière
- **Longue durée de vie de 50 000 heures (L80)**
- **Cache résistant aux UV**



Efficacité jusqu'à 130 Lm/W, encore plus d'économies d'énergie



Installation sans souci

### Installation facile

- ✓ Connecteur externe Push-in
- ✓ Câblage traversant par défaut
- ✓ Montage entièrement flexible grâce aux options d'inclinaison et d'ajustement des supports



Bureaux



Industrie

## CoreLine tubulaire étanche (PMMA)

Ultra résistance pour les applications exigeantes

- Conception monobloc
- Conçu pour être utilisé dans les secteurs de l'élevage, de la chimie et de l'agro-alimentaire
- Haute protection mécanique (IK06) et contre les infiltrations d'eau (IP67/IP69K)
- **Cache robuste en PMMA**
- La forme tubulaire empêche l'accumulation de poussière
- **Cache résistant aux UV**
- **Longue durée de vie de 50 000 heures (L80)**
- La conception du produit est conforme aux normes d'hygiène (absence d'arêtes, de rainures et de clips)
- La simplicité d'installation et de retrait du luminaire facilite le processus de nettoyage
- La protection élevée contre les infiltrations permet le nettoyage avec à jet d'eau haute pression
- Conformité aux normes alimentaires (notamment HACCP, IFS)



Protection ultra contre les infiltrations d'eau (IP67/ IP69\*)



Cache en PMMA résistante et embouts

### Installation facile

- ✓ Connecteur externe Push-in
- ✓ Câblage traversant par défaut
- ✓ Souplesse d'orientation et de positionnement
- ✓ Installation rapide pour éviter les arrêts de production



Industrie

\* Types de protection : IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653:2013)

# Projecteur CoreLine

Éclairage d'accentuation pour le commerce de détail ou l'hôtellerie

- **Conception compacte (ø 80 mm x 125 mm) avec driver intégré**
- Design moderne et minimaliste en finition blanche ou noire permettant au projecteur de s'intégrer dans de nombreux intérieurs
- Remplacement à l'identique des projecteurs conventionnels (norme CDM)
- S'adapte à la plupart des rails 3C standard sur le marché européen
- Angle de faisceau de 25 ou 38 degrés avec un flux lumineux de 3 000 Lm
- Efficacité énergétique : 100-110 Lm/W
- **Durée de vie : 50 000 heures (L75)**



interact  
ready.



Qualité lumineuse supérieure  
avec excellent rendu des  
couleurs (IRC 90)



Modèle en blanc

## Installation facile

- ✓ Se connecte à la plupart des systèmes à rails
- ✓ Montage en surface avec l'adaptateur GA70



Commerce

# Spot encastré CoreLine

Spot encastré pour l'éclairage d'accentuation

- **Version Interact Ready : antenne sans fil intégrée pour utilisation avec appli et tableau de bord Interact Pro**
- Trois flux lumineux disponibles : 650 Lm, 900 Lm, 1 200 Lm
- Matériaux haut de gamme pour les applications décoratives et optique à effet de brillance étincelant
- Luminaire sans scintillement avec driver haute performance
- Gradable sur une large gamme de variateurs muraux
- Également disponible avec gradation DALI
- Anneaux disponibles en blanc, alu et noir
- Design mince s'adaptant à la plupart des types de plafonds
- Désormais disponible avec diamètres de coupe 68 mm et 78 mm
- **Durée de vie : 50 000 heures (L70)**



interact  
ready.



Produit modulaire, anneau  
décoratif en plusieurs couleurs.



Installation facile

## Installation facile

- ✓ Connecteur Push-in pour une installation rapide et simple
- ✓ Option de câblage traversant
- ✓ Le design étroit s'adapte à la plupart des types de plafond



Commerce

# CoreLine Malaga

Conçu pour les applications routières, urbaines et résidentielles

- **Qualité fiable : boîtier en aluminium moulé sous pression et verre plat trempé**
- Entretien facile, le driver peut être remplacé
- Retour sur investissement facilité par l'économie réalisée sur le remplacement des lampes SON-T. L'investissement dans le luminaire est rapidement rentabilisé
- Disponible en 3 700 Lm, 5 500 Lm, 7 500 Lm et 11 000 Lm
- IP65 et IK08 pour un fonctionnement durable



Disponible en deux optiques (DM et DW) et deux formats

Des économies d'énergie de 50 % réduisent les coûts de fonctionnement annuels

**Installation facile**  
✓ Pas besoin d'ouvrir le luminaire pour connecter le câble d'alimentation  
✓ Le cache en verre peut être retiré pour l'entretien du driver



# CoreLine Tempo

Projecteur professionnel pour éclairage extérieur général, parfait pour les installations sportives, les parkings et les zones industrielles

- Remplacement des projecteurs conventionnels jusqu'à 400 W
- Optiques asymétrique et symétrique hautes performances
- Support de montage universel en forme de U et connecteur externe rapide à 3 pôles IP68
- Produit disponible en 4 types/dimensions :
  - **CoreLine Tempo small** (BVP111) - Longueur 285 mm
  - **CoreLine Tempo medium** (BVP125) - Longueur 383 mm
  - **CoreLine Tempo large** (BVP130) - Longueur 486 mm
  - **CoreLine Tempo X-large** (BVP140) - Longueur : 583 mm
- Qualité fiable, le boîtier en aluminium moulé sous pression garantit robustesse, résistance aux vibrations, protection contre la force du vent



Disponible en blanc chaud et blanc neutre

Options résistantes aux environnements bord de mer et piscines.

**Installation facile**  
✓ Connecteur externe rapide 3 pôles IP68  
✓ Support de montage universel en forme de U pour une application souple



CoreLine Tempo small >

# Pourquoi les vrais pros choisissent l'éclairage LED Philips

## Des produits top qualité


- Nous établissons de nouvelles références en matière de produits de haute qualité, qui permettent de réduire la maintenance et les problèmes techniques et qui renforcent votre réputation d'expert en éclairage.
- Nos produits sont conçus pour être faciles à installer. Pour un pro, c'est un gain de temps et d'argent.
- Des solutions d'éclairage connectées aux luminaires imprimés en 3D, Philips vous propose des éclairages LED qui font référence dans le secteur et vous permettent de garder une longueur d'avance sur la concurrence.

## Le catalogue le plus complet

Quel que soit le besoin, quel que soit le budget, avec notre gamme complète d'éclairages LED, vous aurez toujours la bonne solution à portée de main.




Un partenaire qui comprend les défis auxquels vous êtes confrontés vous fait gagner du temps. C'est pourquoi nous proposons non seulement une gamme complète de luminaires et lampes LED, mais aussi des outils en ligne pratiques qui vous facilitent la vie.




### Plateforme de l'installateur

- Toutes les dernières infos produits
- Tutoriels vidéos et formations sur l'installation
- Liens vers tous les outils
- Et bien plus encore !



### Calculateur TCO

- Calculez le coût total de possession (TCO) de votre produit en quelques étapes simples.



### Recherche de produits

- Trouvez facilement la lampe ou le luminaire LED qui convient à chaque budget et à chaque demande d'application.



Signify, anciennement connu sous le nom de Philips Lighting, est le leader mondial des systèmes, logiciels et services d'éclairage LED connecté. Nous sommes fiers de commercialiser les meilleures marques d'éclairage au monde, notamment Philips et Interact.

## PHILIPS

La marque Philips est synonyme de qualité et d'efficacité énergétique dans la production de lumière. Depuis plus de 125 ans, les produits Philips sont à la pointe de l'innovation. Aujourd'hui, Philips est reconnue comme la marque leader dans le domaine de l'éclairage.

## interact

Interact est la marque de notre logiciel et de notre plateforme IoT qui gère les systèmes d'éclairage intelligents et les données collectées par ces systèmes. Intelligent, simple et évolutif, le logiciel Interact peut être utilisé dans un large éventail de domaines d'application, des petits bureaux aux villes entières.

**Notre but : vous aider à travailler plus vite,  
plus efficacement et plus facilement.**

# La vie plus lumineuse, le monde meilleur

Depuis septembre 2020, Signify est 100 % neutre en carbone.  
Nous recyclons jusqu'à 90 % de nos déchets de fabrication.  
Nous utilisons de l'électricité 100 % renouvelable.

**Merci d'avoir choisi les produits Philips proposés  
par Signify et de nous avoir rejoints dans notre mission !**

# Vous et Signify, un partenariat fiable

Une coopération étroite avant, pendant et après les projets est primordiale pour nous. Nos équipes locales de service veillent à ce que vous obteniez toujours une assistance compétente et les informations dont vous avez besoin.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les grossistes locaux pour vous offrir des livraisons flexibles et ponctuelles, ainsi qu'une disponibilité des produits sur laquelle vous pouvez compter.

Pour vous aider à rester au top, la [Signify Lighting Academy](#) offre une gamme complète de formations pour développer votre expertise et obtenir des certifications.



© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document et ne peut être tenu responsable de toute action entreprise sur la base de ces informations. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font pas partie d'un devis ou d'un contrat, sauf accord contraire de Signify.

Philips et le logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Toutes les autres marques sont la propriété de Signify Holding ou de leurs ayants droit respectifs.

[www.philips.com/coreline](http://www.philips.com/coreline)