

Unlocking the extraordinary potential of light



MyLighting Training – Aggiornamento Dicembre 2019





• Why

MyLighting

More Service
More Comfort
More Speed



MyLighting Training

- <u>Attivazione Utente</u>
- Inserimento Ordini
 - Ordine veloce (Quick order Entry)
 - Ordine veloce, upload da file Excel
 - Ordine da Shopping List (modello)
 - Selezione prodotti da Catalogo Prodotti
- <u>Gestione Ordini</u>
- <u>Gestione Spedizioni</u>
- Catalogo Prodotti (Prezzi e Disponibilità)
- <u>Riferimenti per supporto</u>





11

Attivazione Utente

Dopo la creazione fatta da Signify, l'utente riceve email per attivazione.

1. Click su «Verify and activate my account»

Indirizzo da utilizzare per successivi accessi a MyLighting: <u>https://www.mylighting.signify.com</u>



Dear Test User,

Welcome to Signify MyLighting! Offering easy online access to do all the business activities with Signify, e.g. check product information, price and availability including tracking your delivery goods and finding support.

Want to explore more about what we offer on MyLighting? Please click the button below to activate your account now:

Verify and activate my account

For your next visit, please bookmark the URL: https://www.mylighting.signify.com. For any assistance, please contact your sales representative.

We are looking forward to seeing you soon!

Best regards,

6

Signify

- 1. Impostare password
- 2. Ripetere password per conferma
- 3. Confermare

Account attivato correttamente	
✔ Grazie per avere effettuato la registrazione e l'attivazione dell'account	
	Continuare
(Signify	

Attivare l'account

È stato creato un account per l'utente con SAP Cloud Platform Identity Authentication da utilizzare con Signify - MyLighting. Di seguito, le informazioni sull'account già disponibili.

Per iniziare a utilizzare l'account per Signify - MyLighting, impostare di seguito una password.

Informazioni personali sull'utente

Nome	Test	
Cognome	User	
E-mail	gian arts astani@genalisten	
Impostare password		
Password *		
Inserire nuovamente password *	 La password deve contenere almeno 8 caratteri e includerne tre dei seguenti: Lettere maiuscole Lettere minuscole 	
	⊖ Numeri ⊖ Simboli	



- 1. Scegliere paese
- 2. Accettare termini e condizioni
- 3. Salvare

Upgrade dell MyLighting	accou	ınt per Signify -				
Informazioni personali sull'utente						
F	Paese * Italia	a v				
Termini e condizioni Ho letto e compreso i Termini	e condizioni di	Signify - MyLighting. * *Obbligatorio				
		Salvare e continuare				
(s)ignify						



1. Scegliere lingua





Indirizzo:

https://www.mylighting.signify.com





Inserimento Ordine



4. Inserimento Ordine – Opzioni disponibili

- Opzioni disponibili per inserimento ordine (carrello) :
 - Ordine veloce (Quick order Entry)
 - Ordine veloce, upload da file Excel
 - Ordine da Shopping List (modello)
 - Selezione prodotti da Catalogo Prodotti



Gestione ordine veloce

©ignify								
Tutti gli ordini	Ordini preferiti	Spedizioni in attesa	Gestione ordine veloce	Deliveries				
+ \$	★ O ordini	₽	P					
Prodotti e Prezzi								
Prezzi e Disponibilità				CON Y				
5				WATER				
				WILL BE				



Gestione ordine veloce

- 1. Digitare prodotti e quantità
- 2. Oppure caricare prodotti e quantità da file .xlsx o .csv

Х

B12

1

3

4

▼ : × √ fx

2

2

2

🕐 Sensitivity: 📕 Signify - Internal 🖌

A

8718696713747

8718696714560

8718696713808

8718696713846

• Scaricare formato file dall'applicazione

Upload

3. Aggiungere prodotti al carrello

Add products in mass by uploading a template .csv (example) or .xlsx (example)

				🔋 Empty ord
			2 🔹	Add products from file
	Product	Material Description	Qty	UoM
1	Enter SKU	1		Ū
2	Enter SKU			Ū
3	Enter SKU			Ū



file with product codes and quantities.

Upload file

Inserimento Ordine: Carrello (Shopping Cart)

E' possibile

- Cancellare righe carrello
- Aggiungere righe carrello
- Modificare quantità
- Salvare "Shopping list" (modello da riutilizzare) Visualizzato
- Prezzo netto riga
- Totale netto
- Importo IVA
- Totale

Proseguire per completamento ordine (Continue to check-out)







Inserimento Ordine: Completamento Ordine (Checkout)





Thank you

Inserimento Ordine: Thank-you page

			1100		and the second s	
•	Numero ordine Signify Dettagli ordine	Thank you for your (Your Order Number Is 1025496037 Printed order details created from th	Order!	gally binding. Please use the	n for your own reference.	
		Order Details				
		Customer		PO Number	TEST 301219	
				Total volume	0,015 M3	
		Delivery Address	-	Gross weight	0,565 KG	
				Incoterms	[minimum]	
		Voucher Code		Payment Terms	Paym within 30D end month	inv
				Special Instructions		
		Order Lines (I)				
		Product			Net Price	Net Value
		10 PILLAR single spot white 1x50	W 230V		€ 17,48	€ 104.90
		Material Nr. /12NC: 915001808003 Commercial Code: 5533031PN Gross weight: 6.565 KG	Requested Oty. 6 PCE	Requested Delivery Dat 14/01/2020	•	
		Volume: 0,015 M3	Confirmed Oty.	Estimated Delivery Date		
					Totale Parziale Tax:	€ 104,90 € 23,08
					Total:	€ 127,98



Inserimento Ordine: invio email con riferimenti ordine

MyLighting invia automaticamente un email all'indirizzo dell'utente con i riferimenti dell'ordine appena inserito





Inserimento Ordine: creare Shopping Lists (1)

Dal carrello (Shopping Cart), creare "Shopping List"

- Cliccare su "Save as shopping list"
- Salvare il carrello come "Shopping List", in modo che successivamente possa essere utilizzato come modello per inserire gli stessi prodotti in un nuovo ordine senza doverli ridigitare
- Due opzioni:
 - Aggiungere i prodotti del carrello ad una Shopping List esistente cliccando sul nome della Shopping List
 - Creare una nuova Shopping List attribuendo un nome alla nuova Shopping List



Inserimento Ordine: selezione da Shopping Lists (2)

Dalla funzione "Shopping Lists" è possibile

- Selezionare "Shopping list"
- Cancellare "Shopping list"
- Modificare "Shopping list"
- Selezionare righe da aggiungere al carrello
- Aggiungere tutta la "Shopping list" al carrello

PHILI MyLightin	e Order Management Price & available by Mew List (2)	My shopping lists My Favorites (0) New List (2) WT12OC (3)		
< Back to SP	ropping lists			Remove Shopping list
V	Product	Quantity		Price Per Piece
	WT120C LED405/840 PSU L1200	60	PCE	0
	Material Nr./12NC: 910500453338	 Remove Add to cart 		
•	Stan ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	80	PCE~	0
	Material Nr./12NC: 920021020517 6NC: 250373	Remove		
	Delivery Unit: 1 CS (*20 PCE)	🛒 Add to cart		
च Add	all to Cart (2)			



Inserimento Ordine: selezione da catalogo prodotti (P&A)

- Selezionare prodotti da catalogo prodotti (P&A)
- Aggiungerli al carrello
- Una finestra visualizza lista dei prodotti e prezzo netto
- Andare al carrello per completamento ordine





Gestione Ordini



Gestione Ordini

(s)ignify							
Tutti gli ordini	Ordini preferiti	Spedizioni in attesa	Gestione ordine veloce	Deliveries			
Ŧs	Mordini O	₽	P				
Prodotti e Prezzi							
Prezzi e Disponibilità		•					
S							



Gestione Ordini: Overview



Gestione Ordini: Dettagli ordine





(Signify								
c	Ordinante Prodotti e Prezzi Utente Finale								
	Tutti gli ordini	Ordini preferiti	Spedizioni in attesa	Gestione ordine veloce	Deliveries				
	+s	★ O ordini	₽	P					
	Prodotti e Prezzi								
	Prezzi e Disponibilità								
	S								







28



) ۲)ignify			8
20365	30819	Click su 😽	per dati spedizione del corrien disponibile per tutti i corrieri	re 💀 🖈
1000	Completely processed		Ŕ	
Items	3			
Line	Product	Order Number	Quantity	Po Number
10	000929000940806 Xi LP 40W 0.3-1.0A S1 230V S175 sXt	111765658	500 PCE	oacs0119001791
20	000929000963306 Xi LP 75W 0.3-1.0A S1 230V S240 sXt	111765658	250 PCE	oacs0119001791



Eventi

Descrizione	Pianificato	Effettiva	Estimated	Osservazioni
Pickup	07/11/2019 09:28:00 CEST	07/11/2019 09:28:00 CEST	07/11/2019 09:28:00 CEST	
Hub scan		08/11/2019 09:14:00 CEST		
Hub scan		11/11/2019 12:39:00 CEST		
Out for delivery		12/11/2019 09:40:00 CEST		
Delivery	14/11/2019 01:00:00 CEST	12/11/2019 10:19:00 CEST	14/11/2019 01:00:00 CEST	

🗸 Dettagli imballo

		Riferimento corriere	Stato	Volume	Peso	
			No Da	ta		
30	MyLighting Training					(s)ignify

DACHSER eLogistics English \sim Intelligent Logistics ⑦ Help shipmentcontrol directlink Port (ETD) D Addresses Reference numbers Function Date Shipper Consignee All Ord Dn PuOr Con H Port (ETA) 🔓 🔿 😭 07/11/2019 SIGNIFY POL P-4564070004 Ν PL 64-920 PI 2036530819 2036530832 2036530835 OACS0119001791 (Display all) Please pay attention to the ADSp (= German Freight Forwarders' Standard Terms and Conditions) or each applicable national Freight Forwarder's Standard Terms and Conditions and our other Standard Conditions of business. (Imprint) (Data protection) (GTC) 1 TH *Non disponibile per tutti i corrieri Sig/ra





Catalogo Prodotti (Prezzi e Disponibilità)



Catalogo prodotti – Prezzi e disponibilità





Catalogo prodotti – Prezzi e disponibilità – Opzioni Ricerca







Catalogo prodotti – Prezzi e disponibilità

- I dati dinamici (prezzi e disponibilità *) vengono ٠ visualizzati selezionando i prodotti e cliccando su "Retrieve"
- Selezione Max 50 prodotti ٠
- Attenzione: ٠

Una nuova ricerca non annulla la selezione precedente, I prodotti si aggiungono. Per annullare la selezione cliccare su "Reset selection"

Material Description Status Material Nr./12NC EAN/UPC BU Baic Price Prezzo Netto Lead Time Default Plant Stock MAS LED tube 1200mm H0 12.5W 830 T8 92900192202 8718699592300 LED Lamps Image: Control of the status	Retr	ieve (3) 🛃 🛒 Add all to Cart (3)	reset selection						Т	EST	~
Meterial Description Status Meterial Nr/12NC EAN/UPC BU Beloc Price Prezzo Netto Lead Time Default Plant Stock MAS LEDtube 1200mm H0 12.5W 830 T8 Image: Status 929001922602 8718699592354 LED Lamps Image: Status									STOCK		
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8 Image: Strate Strat		Material Description	Stat	us Material Nr./12NC	EAN/UPC	BU	Basic Price	Prezzo Netto	Lead Time	Default Plant Stock	R
MAS LEDtube 1200mm H0 12.5W 840 T8 Image: State 1200mm H0 12.5W 840 T8 Image: State 1200mm H0 12.5W 865 T8 Image: State 1200mm H0 12.5	/	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8		929001922602	8718699592356	LED Lamps	?	?	2	2	
MAS LEDtube 1200mm H0 12.5W 865 T8 Image: State st	/	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8		929001922702	8718699592370	LED Lamps	?	2	?	2	
MASTER LEDtube Starter EMP Genil OP Image: StarterEMP Genil OP <td>/</td> <td>MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8</td> <td></td> <td>929001922802</td> <td>8718699592394</td> <td>LED Lamps</td> <td>?</td> <td>2</td> <td>?</td> <td>?</td> <td></td>	/	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8		929001922802	8718699592394	LED Lamps	?	2	?	?	
MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD 929001812102 8718696763919 LED Lamps Image: Content of the second						LED Lamos	?	?	?	?	
Go back to list U T Add all to Cart (3) reset selection]	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP		929001801432	8718696819654	EED Eampa					
Go back to list 0 🛃 T Add all to Cart (3) reset selection]	MASTER LEDtube Starter EMP Genil OP MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD		929001801432 929001812102	8718696819654	LED Lamps	?	?	?	2	
		MASTER LEDtube Starter EMP Genil OP MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	8	929001801432 929001812102	8718696819654 8718696763919	LED Lamps			2	•	

8718699592370

8718699592394

929001922702

929001922802

MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8

MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8

LED Lamps

LED Lamps

€ 40,00

€ 40.00

€ 19,58

€ 19,58

Stock

Stock

* Dati di stock non disponibili per canale Consumer ed OEM



0

0

0 1

190 1

Catalogo prodotti – Product Leaflet



Click su e per visualizzare/scaricare leaflet

Shop by Product Status Attivo (89) Cancellato (12)	< Bac 101 Pr Retr	rieve							
Shop by Make to Ordine (2)		Material Description	٥	Status	Material Nr./12NC	EAN/UPC	BU	Basic Price	Prezzo Netto
Stock (99)		MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8			929001922602	8718699592356	LED Lamps	2	2
Shop by Stock Available No (8)		MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8			929001922702	8718699592370	LED Lamps	2	2
Si (93)		MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8			929001922802	8718699592394	LED Lamps	2	2
Lamps (101)		MASTER LEDtube Starter EMP Genil OP			929001801432	8718696819654	LED Lamps	?	?



Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Marchio RoHS	RoHS mark
Durata di vita nominale (Nom)	60000 h
Ciclo di commutazione on/off	20.0000 X
BSOL70	60000 h
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT di 3.000 K]
Angolo del fascio (Nom)	160 *
Flusso luminoso (Nom)	2000 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	2000 lm
Angolo del fascio specificato	160 *
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Uniformità del colore	<6

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12.5 W
Corrente lampada (Max)	59 mA
Corrente lampada (Min)	54 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura		
Temp. ambiente (Max)	45 °C	
Temp. ambiente (Min)	-20 °C	
Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C	
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C	



Supporto



Supporto

- Persona Signify di riferimento per supporto tool MyLighting:
- Fabrizio Pizzi
- email fabrizio.pizzi@signify.com
- Telefono 348 1339022



Signify