

**PHILIPS**

**hue** personal  
wireless  
lighting

Catalogo Hue



# Luce connessa per la tua **smart home**

Anno 2020/2021



# Philips Hue

## illuminazione connessa per la tua smart home

Molto più di una semplice luce, Philips Hue ti offre tutto quello che puoi immaginare. Potrai svegliarti con la luce del sole ogni giorno e trasformare il momento della favola della buonanotte in un mondo colorato e fantastico. Potrai anche vivere le emozioni di una partita allo stadio nel salotto di casa tua e dare l'impressione di essere a casa anche quando non ci sei. Scopri tutte le potenzialità di Philips Hue.



### **Sentirsi al sicuro**

Con Philips Hue potrai impostare l'illuminazione per far sembrare di essere in casa anche quando non ci sei. Oppure fare in modo che le luci di ingresso si accendano al tuo arrivo o, più in generale, al passaggio di chiunque. Philips Hue ti farà sentire più al sicuro, sia dentro casa che quando sarai assente.



### **Svegliarsi e addormentarsi**

Philips Hue può aiutarti a svegliarti e addormentarti in modo naturale riproducendo gli effetti della luce del mattino e della sera. A differenza del suono di una sveglia, la luce è in grado di svegliarti dolcemente, mentre quando è il momento di addormentarti, la luce LED bianca calda rilassa il tuo corpo, conciliandoti un sonno ristoratore.



### **Routine quotidiana**

Personalizzare l'illuminazione vuol dire avere la possibilità di adattare le luci alla nostra giornata e alle nostre attività quotidiane. Con Philips Hue potrai personalizzare le impostazioni delle luci di casa a seconda delle tue necessità e avere così la luce giusta per ogni tipo di esigenza e in ogni momento della giornata.



### **Atmosfera**

Philips Hue permette di giocare con i colori creando l'atmosfera più adatta ad ogni occasione. Potrai riprodurre i colori della tua squadra mentre guardi la partita, scegliere i colori che preferisci per il tuo party, o quello che più si adatta alla tua serata rilassante o ad una cena con famiglia e amici, o ancora rendere magica la favola della buonanotte dipingendo le pareti della stanza.



### **Intrattenimento**

Con Philips Hue potrai sincronizzare le luci ad altri dispositivi. Le pareti della tua casa cambieranno colore a ritmo di musica, potrai riprodurre i colori delle scene del film che stai guardando o della partita del tuo sport preferito, per vivere nuove esperienze di intrattenimento ancora più coinvolgenti.

## Tanti modi di essere smart

I prodotti della gamma Philips Hue sono tanti e adatti ad ogni tipo di necessità. Lampadine, faretti, apparecchi di illuminazione ma anche sensori ed altri accessori per il controllo dell'illuminazione. C'è un prodotto Philips Hue per ogni stanza della propria casa e stile di arredamento, per rispondere alle più svariate esigenze di personalizzazione degli spazi e creare sempre l'atmosfera più adatta per ogni occasione.



Lampadine




Apparecchi d'illuminazione



Accessori di controllo

## Tanti modi per controllare le luci

Con Philips Hue puoi gestire l'illuminazione di casa in diversi modi: dal più tradizionale con interruttori e dimmer, fino alle tecnologie di Smart Home più recenti come il controllo tramite le app sul tuo smartphone. Puoi anche utilizzare gli assistenti vocali come Google e Alexa, fino ad automatizzarla con i sensori o con le scene preimpostate in base alle tue routine quotidiane.



## I vantaggi di una casa connessa con Philips Hue

- **Velocità.** Il sistema integrato al cloud permette massima efficienza delle funzionalità e rapidità nella risposta.
- **Sempre più smart.** Aggiornamenti regolari per restare al passo con le ultime novità.
- **Integrazione con i Friends of Hue.** Compatibile con i prodotti dei Partners per una casa ancora più smart.
- **Sicurezza.** Conforme alle leggi locali in materia di sicurezza e privacy.
- **Sempre connessi.** Anche in assenza di connessione a internet.
- **Connessione automatica.** Ogni punto luce fa da ripetitore, estendendo il network.



## Tre gamme di luci



White

Regolazione dell'intensità  
Imposta timer per le tue abitudini

Controllo intelligente  
In casa e fuori



White ambiance

Regolazione dell'intensità  
Imposta timer per le tue abitudini

Controllo intelligente  
In casa e fuori

Rilassati, leggi, concentrati ed energizzati con le ricette luminose

Crea la tua atmosfera passando dalla luce calda a quella fredda

Svegliati ed addormentati naturalmente



White and color ambiance

Regolazione dell'intensità  
Imposta timer per le tue abitudini

Controllo intelligente  
In casa e fuori

Rilassati, leggi, concentrati ed energizzati con le ricette luminose


Crea la tua atmosfera passando dalla luce calda a quella fredda

Svegliati ed addormentati naturalmente

Libera la creatività con 16 milioni di colori

Sincronizza la luce con film e musica

Illumina la tua esperienza di gioco



# Philips Hue con Bluetooth

Il modo più semplice per entrare nel mondo Hue



L'illuminazione è una componente fondamentale di tutte le case e rappresenta uno dei modi più semplici per rendere smart la propria casa.

Con Philips Hue da oggi è ancora più semplice. Tutto quello che occorre è una lampadina o apparecchio di illuminazione **Philips Hue con Bluetooth** e un **dispositivo** dotato di tecnologia **Bluetooth** come il proprio smartphone. Potrai così facilmente **controllare e gestire le luci** della tua stanza utilizzando una semplice app e **personalizzare l'illuminazione** in base alle tue esigenze quotidiane.



## Con Philips Hue con Bluetooth potrai:

- Controllare fino a 10 luci in una stessa stanza grazie all'App Bluetooth.
- Creare facilmente la giusta atmosfera per ogni occasione.
- Spegneri/accendere le luci utilizzando l'App sul tuo smartphone.
- Regolare l'intensità della luce in base alle tue necessità.
- Cambiare colore alla tua stanza in qualsiasi momento.
- Avere la possibilità di creare delle routine in base alle tue attività quotidiane.
- Chiedere agli assistenti vocali (Google e Alexa) di spegnere/accendere/regolare/cambiare colore.

## Installazione in due semplici passaggi

1



Installa le luci Hue compatibili con Bluetooth

2



Scarica l'app Hue Bluetooth

# Philips Hue con Bridge

Per accedere a tutte le funzionalità di Philips Hue



Se controllare le luci di una stanza non ti basta oppure vuoi ampliare le funzionalità della tua casa connessa, il **Bridge Philips Hue** è il prodotto che fa al caso tuo.

La tecnologia **Zigbee** su cui è basato permette **aggiornamenti e miglioramenti continui** in modalità wireless, direttamente sulle luci. Potrai così sfruttare appieno tutte le potenzialità dell'illuminazione connessa Philips Hue aggiungendo il Bridge al tuo set di prodotti in qualsiasi momento, per un **controllo completo** di tutte le luci di casa ovunque ti trovi.



## Con il Bridge Philips Hue potrai:

- Controllare le luci di tutta la casa, fino a 50 punti luce e gestirle anche da remoto, tramite accesso al cloud, creando il tuo account sul sito [meethue.com](https://meethue.com).
- Sentirti al sicuro, sia dentro che fuori casa, grazie al timer e alle impostazioni geo-localizzate.
- Sincronizzare le luci ad altri dispositivi, come la tv ad esempio, per nuove esperienze di intrattenimento.
- Configurare altri accessori di controllo e sensori.
- Estendere il sistema connesso e accedere a nuove funzionalità grazie all'integrazione con prodotti di altri partner (es. assistenti vocali, sicurezza, intrattenimento).
- Avere a disposizione più di 700 app di terze parti.

## Installazione in tre semplici passaggi

1




Installa le tue luci Hue

2



Collega un bridge Hue

3



Scarica l'app Hue

# Bluetooth o Bridge

## Da dove iniziare?

Philips Hue con Bluetooth		Philips Hue con Bridge
10	 Numero max di luci	50
1 stanza	 Portata	Tutta la casa
Si*	 Controllo vocale	Si
<input checked="" type="checkbox"/>	 Regolazione del flusso senza installazione	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	 Funziona con il dimmer Hue	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	 Luce da calda a fredda per la giusta atmosfera **	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	 Ricette luminose per le attività quotidiane **	<input checked="" type="checkbox"/>

Philips Hue con Bluetooth		Philips Hue con Bridge
<input checked="" type="checkbox"/>	 Milioni di colori di luce ***	<input checked="" type="checkbox"/>
-	 Configura gli accessori connessi Hue	<input checked="" type="checkbox"/>
-	 Imposta timer e programmazioni	<input checked="" type="checkbox"/>
-	 Controllo anche fuori casa	<input checked="" type="checkbox"/>
-	 Routine per svegliarsi e addormentarsi	<input checked="" type="checkbox"/>
-	 Sincronizza le luci con musica e film ***	<input checked="" type="checkbox"/>
-	 Migliora la tua esperienza di gioco con le luci sincronizzate ***	<input checked="" type="checkbox"/>

\* Con un dispositivo Amazon Alexa o Google Home, potrai controllare le luci utilizzando semplici comandi vocali come "Alexa, regola le luci" oppure "Hey Google, accendi la lampada da tavolo". I dispositivi compatibili includono Amazon Echo Dot 3a generazione, Amazon Echo Plus, Amazon Echo Show 5, Google Home Mini e Google Home Hub.

\*\* Con White ambiente e White e color ambiente

\*\*\* Con White e color ambiente

# Le App Philips Hue



## App Philips Hue e Philips Hue Bluetooth

Le app **Philips Hue** e **Philips Hue Bluetooth** ti permettono di controllare e gestire l'illuminazione di casa semplicemente usando il tuo smartphone o tablet.



Con l'app **Philips Hue Bluetooth** potrai creare e impostare scenari di illuminazione, cambiare colore alla tua stanza, accendere e spegnere le luci e regolarne l'intensità.

Grazie al **Bridge** e all'app **Philips Hue** potrai inoltre gestire l'illuminazione di casa anche da remoto, cambiando colore alle stanze, accendendo e spegnendo le luci per sembrare a casa anche quando non ci sei oppure farti accogliere da una luce calda e avvolgente al rientro da una giornata di lavoro. Tutto con un semplice click.



## Intrattenimento. App Philips Hue Sync (Per pc o Mac)

Con **Hue Sync** potrai sincronizzare le luci Philips Hue al tuo pc per un'esperienza di intrattenimento unica. Vedrai le luci cambiare colore a ritmo di musica, in base alle scene di un film, di una partita della tua squadra del cuore o di un videogame.



Hue Sync è un software per pc o Mac che acquisisce i contenuti di qualsiasi film, brano musicale o gioco e li traduce in uno script delle luci immediato per un'esperienza coinvolgente.

# Assistenti vocali



## Non importa a chi chiedi, Philips Hue ti risponderà!

*"Hei Google, abbassa le luci della cucina!"*

*"Alexa, imposta le luci della camera di colore blu!"*

Sono solo alcune delle impostazioni che puoi cambiare o attivare semplicemente chiedendo al tuo assistente vocale. Dovrai solo configurare il dispositivo con pochi e semplici passaggi e non dovrai più usare nemmeno lo smartphone. Ti basterà chiedere! Loro lo faranno per te!



Ti basterà chiedere!  
Loro lo faranno per te!\*



\* Apple HomeKit funziona solo con Bridge

# Hue **White and color** ambiance

Crea l'atmosfera perfetta per ogni occasione



## **Libera la creatività con 16 milioni di colori**

Gioca con la luce e scegli tra 16 milioni di colori per cambiare all'istante l'aspetto e l'atmosfera della stanza. Configura la scena al semplice tocco di un pulsante. Utilizza le tue foto preferite e rivivi quei momenti speciali colorando le pareti di casa grazie alle luci. Memorizza le tue impostazioni di luce preferite e riattivalle quando vuoi semplicemente con un tocco.

## **Sincronizza le luci con musica e film**

Amplia l'emozione della TV nella tua stanza o sincronizza la luce con i tuoi brani musicali preferiti e osserva come la luce reagisce a ritmo di musica. Scarica le applicazioni sviluppate da terze parti e scopri tutte le possibilità offerte da Philips Hue.

## **Illumina la tua esperienza di gioco**

Porta la tua esperienza di gioco a un livello successivo. Scarica le applicazioni di fornitori terzi e gioca al tuo videogame preferito mentre sei totalmente immerso in un'atmosfera colorata e coinvolgente.

# Hue White and color ambiance

16 milioni di colori



**Philips Hue White and color ambiance  
9 W E27 A19**  
67310900  
8718699673109  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 59.90



**Philips Hue White and color ambiance  
9 W E27 A19, confezione da 2**  
67328400  
8718699673284  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 99.90



**Philips Hue White and color ambiance  
5.7 W GU10**  
62865900  
8718699628659  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 59.90



**Philips Hue White and color ambiance  
5.7 W GU10, confezione da 2**  
62925000  
8718699629250  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 99.90



**Philips Hue White and color ambiance  
9 W 2 lampadine E27 A19  
Starter Kit + Dimmer Switch**  
70135200  
8718699701352  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 149.90



**Philips Hue White and color ambiance  
3 lampadine 9 W E27 A19  
Starter Kit + 2 Dimmer Switch**  
69691700  
8718699696917  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 199.90



**Philips Hue White and color ambiance  
5.7 W GU10 Starter Kit**  
62927400  
8718699629274  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 169.90



**Philips Hue White and color ambiance  
5.3 W E14 B39**  
72631700  
8718699726317  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 59.90



**Philips Hue White and color ambiance  
5.3 W E14 B39, confezione da 2**  
72633100  
8718699726331  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 99.90

## White and color ambiance

806 lm (E27), 470 lm (E14), 350 lm (GU10) a 4000 K  
9 W (E27), 5.3 W (E14), 5.7 W (GU10)  
16 milioni di colori RGB  
2200–6500 K  
Durata di 25000 ore (E27, E14), 15000 (GU10)  
Numero di accensioni: 50 000

220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP20  
‡ 110 ↔ 60 mm (E27), ‡ 117 ↔ 39 mm (E14),  
‡ 50 ↔ 58 mm (GU10)  
Alluminio/Vetro (E27), Sintetico/Vetro (E14),  
Sintetico (GU10)



**Lampada da terra Hue  
Signe alluminio**  
4080248P9  
8718696174524  
1 1490 ↔ 110 ↗ 93 mm  
32 W, 2500 lm a 4000 K  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 269.90



**Lampada da tavolo Hue  
Signe alluminio**  
4080148P9  
8718696174517  
1 628 ↔ 77 ↗ 65 mm  
14 W, 1050 lm a 4000 K  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 169.90

## Signe

Hue White and color ambiance  
16 milioni di colori, RGB  
2000–6500 K, bianco dinamico  
Durata di 25000 ore

24 V  
⊕ – IP20  
Alluminio  
Sorgente luminosa inclusa



**Liane Hue**  
**Lampada da parete nera**  
 4090230P9  
 8718696174555  
 1 255 ↔ 255 ∠ 52 mm  
 12 W, 900 lm a 4000 K  
 Prezzo consigliato (incl. IVA)  
 € 169.90

**Liane Hue**  
**Lampada da parete bianca**  
 4090231P9  
 8718696174562  
 1 255 ↔ 255 ∠ 52 mm  
 12 W, 900 lm a 4000 K  
 Prezzo consigliato (incl. IVA)  
 € 169.90


**Liane**

Hue White and color ambiance  
 16 milioni di colori, RGB  
 2000–6500 K, bianco dinamico  
 Durata di 25000 ore

24 V  
 Ⓢ – IP20  
 Alluminio  
 Sorgente luminosa inclusa



**Flourish Hue**  
**Lampada da tavolo bianca**  
 4090431P9  
 8718696174586  
 1175 ↔ 261 ↗ 261 mm  
 9 W, 806 lm max.  
 Lampadina E27 inclusa (retrofit)  
 Prezzo consigliato  
 (incl. IVA) € 129.90



**Flourish Hue**  
**Sospensione bianco**  
 4090631P9  
 8718696174609  
 1300-1800 ↔ 401 ↗ 401 mm  
 31 W, 3000 lm max.  
 Prezzo consigliato  
 (incl. IVA) € 349.90




**Flourish Hue**  
**Plafoniera bianca in vetro**  
 4090531P9  
 8718696174593  
 1141 ↔ 359 ↗ 359 mm  
 32 W, 2400 lm max.  
 Prezzo consigliato  
 (incl. IVA) € 249.90

## Flourish


Hue White and color ambiance  
 16 milioni di colori, RGB  
 2000-6500 K, bianco dinamico  
 Durata di 25000 ore

24 V  
 ⊕ – IP20  
 Vetro  
 Sorgente luminosa inclusa





**Ensis Hue**  
**sospensione bianco**  
 4090331P9  
 8718696174579  
 I 164-1664 ↔ 1298 ↗ 70 mm  
 39 W, 6 000 lm max.  
 Illuminazione a biemissione  
 Prezzo consigliato (incl. IVA)  
 € 399.90




**Ensis Hue**  
**sospensione nero**  
 4090330P9  
 8718696176214  
 I 164-1664 ↔ 1298 ↗ 70 mm  
 39 W, 6 000 lm max.  
 Illuminazione a biemissione  
 Prezzo consigliato (incl. IVA)  
 € 399.90



### Ensis

Hue White and color ambiance  
 16 milioni di colori, RGB  
 2000-6500 K, bianco dinamico  
 Durata di 25000 ore

24 V  
 ⊕ – IP20  
 Alluminio  
 Sorgente luminosa inclusa





**Hue Play nero  
confezione singola**  
7820130P7  
8718696170717  
1 36 ↔ 253 ↗ 44 mm  
530 lm max.  
Prezzo consigliato (incl.  
IVA) € 69.90



**Hue Play nero  
confezione doppia**  
7820230P7  
8718696170724  
1 36 ↔ 253 ↗ 44 mm  
530 lm max.  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 129.90

**Hue Play nero estensione**  
7820330P7  
8718696170731  
1 36 ↔ 253 ↗ 44 mm  
530 lm max.  
Alimentatore non incluso  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 59.90



**Hue Play bianco,  
confezione singola**  
7820131P7  
8718696170748  
1 36 ↔ 253 ↗ 44 mm  
530 lm max.  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 69.90



**Hue Play bianco,  
confezione doppia**  
7820231P7  
8718696170793  
1 36 ↔ 253 ↗ 44 mm  
530 lm max.  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 129.90

**Hue Play bianco estensione**  
7820331P7  
8718696170809  
1 36 ↔ 253 ↗ 44 mm  
530 lm max.  
Alimentatore non incluso  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 59.90



**Hue Play nero  
Cavo Estensione 5m**  
7820430P7  
8718696171189  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 14.90

## Play

Hue White and color ambiance  
16 milioni di colori, RGB  
2000–6500 K, bianco dinamico  
Durata di 25000 ore

24 V  
⊕ – IP20  
Materiali sintetici  
Sorgente luminosa inclusa 6,6 W



**Lightstrip Plus 2 m - base**

70342400

8718699703424

→ 2000 ∠ 14 I 4, 20,5 W, 1600 lm a 4000 K

**Alimentatore incluso**

Estendibile fino a 10 metri

non compatibile con versione solo Zigbee

Prezzo consigliato (incl. IVA) € 79.90



**Lightstrip Plus - estensione 1 m**

70344800

8718699703448

→ 1000 ∠ 14 I 4, 11,5 W, 950 lm a 4000 K

**Alimentatore non incluso**

non compatibile con versione solo Zigbee

Prezzo consigliato (incl. IVA) € 24.90



**Lightstrip**

Hue White and color ambiance

16 milioni di colori, RGB

2000–6500 K, bianco dinamico

Durata di 25000 ore

⊕ – IP20

Sintetico



**Hue GO**  
**Lampada Wireless**  
 7602031P7  
 8718696173992  
 150 x 150 x 79, 6 W,  
 520 lm a 4000 K  
 Prezzo consigliato  
 (incl. IVA) € 79.90



**Hue Iris bianca**  
**Lampada Wireless**  
 26446500  
 8719514264465  
 194 x 188 x 204, 8.1 W,  
 570 lm max  
 Prezzo consigliato  
 (incl. IVA) € 99.90



**Hue Iris nera**  
**Lampada Wireless**  
 26448900  
 8719514264489  
 194 x 188 x 204, 8.1 W,  
 570 lm max  
 Prezzo consigliato  
 (incl. IVA) € 99.90



**Hue Bloom bianca**  
**Lampada Wireless**  
 77098300  
 8718699770983  
 101 x 129 x 126, 7.1 W, 500 lm max  
 Prezzo consigliato  
 (incl. IVA) € 79.90



**Hue Bloom nera**  
**Lampada Wireless**  
 77112600  
 8718699771126  
 101 x 129 x 126, 7.1 W, 500 lm max  
 Prezzo consigliato  
 (incl. IVA) € 79.90

### Lampade da tavolo

Hue White and color ambiance  
 16 milioni di colori, RGB  
 2000–6500 K, bianco dinamico  
 Durata di 25000 ore

⊕ – IP20  
 Metallo / Sintetico



**Argenta Hue bianco 1L**  
5062131P7  
8718696171578  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 89.90



**Argenta Hue alluminio 1L**  
5062148P7  
8718696171615  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 89.90



**Argenta Hue bianco 2L**  
5062231P7  
8718696171585  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 169.90



**Argenta Hue alluminio 2L**  
5062248P7  
8718696171622  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 169.90



**Argenta Hue bianco 3L**  
5062331P7  
8718696171592  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 239.90



**Argenta Hue alluminio 3L**  
5062348P7  
8718696171639  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 239.90



**Argenta Hue bianco 4L**  
5062431P7  
8718696171608  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 269.90



**Argenta Hue alluminio 4L**  
5062448P7  
8718696171646  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 269.90



## Argenta

Hue White and color ambiance  
16 milioni di colori, RGB  
2000–6500 K, bianco dinamico  
1×350 lm a 4000 K  
2×350 lm a 4000 K  
3×350 lm a 4000 K

4×350 lm a 4000 K  
Durata di 15000 ore  
5,7W GU10  
220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP20  
Metallo

Sorgente luminosa inclusa  
↓ 127 → 110,2 ↗ 90,2 mm (1L)  
↓ 127 → 305 ↗ 89 mm (2L)  
↓ 127 → 480 ↗ 89 mm (3L)  
↓ 127 → 240 ↗ 240 mm (4L)



**Fugato Hue bianco 1L**  
5063131P7  
8718696171493  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 89.90



**Fugato Hue alluminio 1L**  
5063130P7  
8718696171509  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 89.90



**Fugato Hue bianco 2L**  
5063231P7  
8718696171516  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 169.90



**Fugato Hue alluminio 2L**  
5063230P7  
8718696171523  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 169.90



**Fugato Hue bianco 3L**  
5063331P7  
8718696171530  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 239.90



**Fugato Hue alluminio 3L**  
5063330P7  
8718696171547  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 239.90



**Fugato Hue bianco 4L**  
5063431P7  
8718696171554  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 269.90



**Fugato Hue alluminio 4L**  
5063430P7  
8718696171561  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 269.90



## Fugato

Hue White and color ambiance  
16 milioni di colori, RGB  
2000–6500 K, bianco dinamico  
1×350 lm a 4000 K  
2×350 lm a 4000 K  
3×350 lm a 4000 K

4×350 lm a 4000 K  
Durata di 15000 ore  
4×5.7W GU10  
220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP20  
Metallo

Sorgente luminosa inclusa  
↑ 163 ↔ 82 ↗ 82 mm (1L)  
↑ 153 ↔ 195 ↗ 80 mm (2L)  
↑ 153 ↔ 195 ↗ 195 mm (3L)  
↑ 153 ↔ 425 ↗ 80 mm (4L)



**Centris Hue  
bianca 2L + 1 Led integrato**  
5061031P7  
8718696176009  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 279.90




**Centris Hue  
nera 2L + 1 Led integrato**  
5061030P7  
8718696175989  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 279.90



**Centris Hue  
bianca 3L + 1 Led integrato**  
5060931P7  
8718696176016  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 399.90



**Centris Hue  
nera 3L + 1 Led integrato**  
5060930P7  
8718696175996  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 399.90



**Centris Hue  
Cross bianca 3L + 1 Led integrato**  
5060831P7  
8718696176030  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 429.90



**Centris Hue  
Cross nera 3L + 1 Led integrato**  
5060830P7  
8718696176023  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 429.90



**Centris Hue  
bianca 4L + 1 Led integrato**  
5060731P7  
8718696176054  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 449.90



**Centris Hue  
nera 4L + 1 Led integrato**  
5060730P7  
8718696176047  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 449.90



## Centris

Hue White and color ambiance  
16 milioni di colori, RGB  
2000–6500 K, bianco dinamico  
Durata di 15 000 ore  
220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP20

Sorgente luminosa inclusa  
1540 lm – 2GU10\*5.7W + 1\*11W – ↓ 128 ↔ 85 ↗ 408 (2L+1)  
3650 lm – 3GU10\*5.7W + 1\*36W – ↓ 128 ↔ 85 ↗ 782 (3L+1)  
2850 lm – 3GU10\*5.7W + 1\*25W – ↓ 128 ↔ 337 ↗ 408 (3L cross+1)  
4200 lm – 4GU10\*5.7W + 1\*40W – ↓ 128 ↔ 85 ↗ 990 (4L+1)



**Centura Hue da incasso  
rotondo bianco**  
5045131P7  
8718696171769  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 64.90



**Centura Hue da incasso  
rotondo alluminio**  
5045148P7  
8718696171752  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 64.90



**Centura Hue da incasso  
quadrato bianco**  
5055131P7  
8718696171783  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 64.90



**Centura Hue da incasso  
quadrato alluminio**  
5055148P7  
8718696171776  
Prezzo consigliato (incl. IVA)  
€ 64.90



### Centura

Hue White and color ambiance  
16 milioni di colori, RGB  
2000–6500 K, bianco dinamico  
350 lm a 4000 K  
Durata di 15000 ore

220 V–240 V/50–60 Hz  
5,7W GU10  
⊕ – IP20  
Sintetico  
Sorgente luminosa inclusa

↔ 90 ↗ 90 mm  
Incasso ↓ 100  
↔ 70 ↗ 70 mm



# Hue White ambiance

Imposta le luci per le tue attività



## Svegliati e addormentati naturalmente

Philips Hue ti aiuterà ad alzarti dal letto come preferisci e a iniziare la giornata sentendoti più energico. La luminosità aumenta gradualmente richiamando l'effetto dell'alba e consente un risveglio naturale. Di sera, la rilassante luce bianca calda ti aiuta a distenderti e a preparare il corpo per il sonno.

## Relax, lettura, concentrazione ed energia grazie alle diverse modalità di illuminazione


La luce influenza l'umore e il comportamento. Philips Hue ti consente di personalizzare la tua routine giornaliera rendendo più piacevoli le tue giornate.

**Energia.** Inizia la giornata con una luce bianca fredda che dà energia a corpo e mente.

**Concentrazione.** Scegli una luce bianca e luminosa per restare concentrato durante le tue attività.

**Letture.** Leggi il tuo libro preferito con una luce bianca calda rilassante.

**Relax.** Goditi i momenti di relax con una luce calda e soffusa.



# Hue White ambiance

Sfumature di bianco



**Philips Hue White ambiance**  
**8.5 W E27 A19**  
 67314700  
 8718699673147  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 29.90



**Philips Hue White ambiance**  
**8.5 W E27 A19 - Confezione da 2**  
 67336900  
 8718699673369  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 44.90



**Philips Hue White ambiance**  
**5 W GU10**  
 62867300  
 8718699628673  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 29.90



**Philips Hue White ambiance**  
**5 W GU10 - Confezione da 2**  
 62929800  
 8718699629298  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 44.90



**Philips Hue White ambiance**  
**Kit per ricette luminose**  
**8.5 W E27 A19**  
 67320800  
 8718699673208  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 34.90



**Philips Hue White ambiance**  
**Starter Kit + Dimmer Switch**  
**8.5 W E27 A19**  
 67334500  
 8718699673345  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 129.90



**Philips Hue White ambiance**  
**5.2 W E14 B39**  
 72629400  
 8718699726294  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 29.90



**Philips Hue White ambiance**  
**5.2 W E14 B39 - Confezione da 2**  
 72635500  
 8718699726355  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 44.90


## White ambiance

806 lm (E27), 470 lm (E14), 350 lm (GU10)  
 a 4000 K  
 8.5 W (E27), 5.2 W (E14), 5 W (GU10)  
 White ambiance 2200–6500 K  
 Durata di 25000 ore  
 Numero di accensioni: 50 000


220 V–240 V/50–60 Hz  
 Ⓢ – IP20  
 † 110 ↔ 60 mm (E27), † 117 ↔ 39 mm (E14),  
 † 58 ↔ 50 mm (GU10)  
 Alluminio/Vetro (E27), Sintetico/Vetro (E14),  
 Sintetico (GU10)



**Amaze Hue**  
**Sospensione bianco**  
 4023331P6  
 8718696175156  
 Prezzo consigliato  
 (incl. IVA) € 229.90



**Amaze Hue**  
**Sospensione nero**  
 4023330P6  
 8718696175163  
 Prezzo consigliato  
 (incl. IVA) € 229.90



Dimmer  
 Switch  
 incluso

**Amaze**

Hue White ambiance  
 3000 lm a 4000 K  
 2200-6500 K  
 Durata di 25000 ore  
 220 V-240 V/50-60 Hz

☉ – IP20  
 Alluminio/Sintetico  
 Sorgente luminosa inclusa  
 Lightstrip 35.5 W  
 † 1500 ↔ 434 ↗ 434 mm





**Fair Hue  
Sospensione bianco**  
4033931P6  
8718696175118  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 229.90



**Fair Hue  
Sospensione nero**  
4033930P6  
8718696175125  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 229.90



**Fair Hue Plafoniera  
Dimmer Switch bianca**  
4034031P6  
8718696175132  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 219.90



**Fair Hue Plafoniera  
Dimmer Switch nera**  
4034030P6  
8718696175149  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 219.90



### Fair


Hue White ambiance  
3000 lm a 4000 K  
2200–6500 K  
Durata di 25000 ore  
220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP20

Metallo/Vetro  
Sorgente luminosa inclusa  
Lightstrip 35.5 W  
↑ 1600 ↔ 444 ↗ 444 mm  
↑ 99 ↔ 444 ↗ 444 mm (plafoniera)





**Cher Hue**  
**Sospensione bianco**  
 4076131P6  
 8718696175095  
 Prezzo consigliato  
 (incl. IVA) € 229.90




**Cher Hue**  
**Sospensione nero**  
 4076130P6  
 8718696175101  
 Prezzo consigliato  
 (incl. IVA) € 229.90



**Cher**

Hue White ambiance  
 3000 lm a 4000 K  
 2200–6500 K  
 Durata di 25000 ore  
 220 V–240 V/50–60 Hz

⊕ – IP20  
 Sintetico  
 Sorgente luminosa inclusa  
 Lightstrip 35.5 W  
 † 1750 ↔ 475 ↗ 475 mm (sospensione)





**Being Hue**  
**Sospensione bianco**  
 4098431P7  
 8718696168622  
 Prezzo consigliato (incl. IVA)  
 € 259.90



**Being Hue**  
**Sospensione alluminio**  
 4098448P7  
 8718696168608  
 Prezzo consigliato (incl. IVA)  
 € 259.90



**Being Hue**  
**Sospensione nero in metallo**  
 4098430P7  
 8718696168615  
 Prezzo consigliato (incl. IVA)  
 € 259.90




Dimmer  
 Switch  
 incluso

## Being

Hue White ambiance  
 3000 lm a 4000 K  
 2200–6500 K  
 27 W  
 Durata di 25000 ore

220 V–240 V/50–60 Hz  
 ⊕ – IP20  
 Metallo / Sintetico  
 Sorgente luminosa inclusa  
 † 1580 ↔ 421 ↗ 421 mm





Dimmer  
Switch  
incluso

**Being Hue Plafoniera  
bianca**  
3261031P6  
8718696175170  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 159.90



**Being Hue Plafoniera  
alluminio**  
3261048P6  
8718696175194  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 159.90




**Being Hue Plafoniera  
nera**  
3261030P6  
8718696175187  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 159.90



## Being

Hue White ambiance  
2400 lm a 4000 K  
2200–6500 K  
Durata di 25000 ore  
220 V–240 V/50–60 Hz

⊕ – IP20  
Metallo/Sintetico  
Sorgente luminosa inclusa  
Lightstrip 27 W  
150 ↔ 350 ↗ 350 mm





**Still Hue Plafoniera  
bianca**  
3261331P6  
8718696175200  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 159.90



**Still Hue Plafoniera  
alluminio**  
3261348P6  
8718696175217  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 159.90




**Still Hue Plafoniera  
nera**  
3261330P6  
8718696175224  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 159.90



**Still**

Hue White ambiance  
2400 lm a 4000 K  
2200-6500 K  
Durata di 25000 ore  
220 V-240 V/50-60 Hz

☉ – IP20  
Metallo/Sintetico  
Sorgente luminosa inclusa  
Lightstrip 27 W  
171 → 391 ↗ 391 mm






**Devote Hue Sospensione bianco**  
 4300631P6  
 8718696175255  
 † 230–2610 ↗ 110 ↗ 110 mm  
 8.5 W, 230 V, 806 lm max.  
**Dimmer non incluso**  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 79.90



### Devote

Hue White ambiance  
 2200–6500 K  
 Durata di 25000 ore  
 ⊕ – IP20  
 Materiali sintetici  
 Sorgente luminosa inclusa



**Wellner Hue**  
**Lampada da tavolo bianca**  
 4440156P6  
 8718696175071  
 Prezzo consigliato  
 (incl. IVA) € 99.90



**Wellness Hue**  
**Lampada da tavolo nera**  
 4080130P6  
 8718696175057  
 Prezzo consigliato  
 (incl. IVA) € 99.90



### Wellner/Wellness

Hue White ambiance  
 806 lm a 4000 K  
 2200–6500 K  
 Durata di 25000 ore  
 220 V–240 V/50–60 Hz  
 ⊕ – IP20

Vetro (Wellner), Legno/Vetro (Wellness)  
 Sorgente luminosa inclusa  
 8.5 W E27  
 † 192 ↗ 268 ↗ 268 mm (Wellner)  
 † 193 ↗ 186 ↗ 186 mm (Wellness)





**Pillar Hue bianco 1L**  
5633031P6  
8718696175491  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 84.90



**Pillar Hue bianco 1L**  
5633031P9  
8718696175507  
Dimmer non incluso  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 64.90



**Pillar Hue bianco 2L**  
5633231P6  
8718696175484  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 149.90



**Pillar Hue nero 1L**  
5633030P6  
8718696175330  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 84.90



**Pillar Hue nero 1L**  
5633030P9  
8718696175514  
Dimmer non incluso  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 64.90




**Pillar Hue nero 2L**  
5633230P6  
8718696175323  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 149.90



## Pillar

Hue White ambiance  
1×350 lm a 4000 K (1L)  
2×350 lm a 4000 K (2L)  
2200–6500 K  
Durata di 15000 ore  
220 V–240 V/50–60 Hz

⊕ – IP20  
Alluminio  
Sorgente luminosa inclusa  
5 W GU10  
↓ 120 ↔ 103 ↗ 103 mm (1L)  
↓ 120 ↔ 193 ↗ 103 mm (2L)



**Runner Hue bianco 1L**  
5309031P6  
8718696175347  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 84.90



**Runner Hue bianco 1L**  
5309031P9  
8718696175385  
**Dimmer non incluso**  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 64.90



**Runner Hue bianco 2L**  
5309231P6  
8718696175309  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 149.90



**Runner Hue nero 1L**  
5309030P6  
8718696175354  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 84.90



**Runner Hue nero 1L**  
5309030P9  
8718696175392  
**Dimmer non incluso**  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 64.90



**Runner Hue nero 2L**  
5309230P6  
8718696175316  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 149.90



**Runner Hue bianco 3L**  
5309331P6  
8718696175361  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 199.90



**Runner Hue nero 3L**  
5309330P6  
8718696175378  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 199.90




## Runner

Hue White ambiance  
1×250 lm a 4000 K  
2×250 lm a 4000 K  
3×250 lm a 4000 K  
2200–6500 K

Durata di 15000 ore  
220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP20  
Alluminio  
Sorgente luminosa inclusa

5,5 W GU10  
190 → 110 ↗ 107 mm (1L)  
189 → 305 ↗ 109 mm (2L)  
189 → 480 ↗ 109 mm (3L)



**Buckram Hue bianco 1L**  
5047131P6  
8718696175736  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 74.90



**Buckram Hue bianco 1L**  
5047131P9  
8718696175705  
Dimmer non incluso  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 54.90



**Buckram Hue bianco 2L**  
5047231P6  
8718696175620  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 129.90



**Buckram Hue bianco 3L**  
5047331P6  
8718696175651  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 169.90



**Buckram Hue bianco 4L**  
5047431P6  
8718696175675  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 199.90



**Buckram Hue nero 1L**  
5047130P6  
8718696175743  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 74.90



**Buckram Hue nero 1L**  
5047130P9  
8718696175712  
Dimmer non incluso  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 54.90



**Buckram Hue nero 2L**  
5047230P6  
8718696175637  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 129.90



**Buckram Hue nero 3L**  
5047330P6  
8718696175668  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 169.90




**Buckram Hue nero 4L**  
5047430P6  
8718696175699  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 199.90



**Buckram**

Hue White ambiente  
1×350, 2×350, 3×350, 4×350 lm a 4000 K  
2200–6500 K  
Durata di 15000 ore  
220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP20

Alluminio/Sintetico  
Sorgente luminosa inclusa, 5 W GU10  
‡ 102 ↔ 102 ↗ 103 mm (1L)  
‡ 102 ↔ 240 ↗ 103 mm (2L)  
‡ 102 ↔ 443 ↗ 103 mm (3L)  
‡ 240 ↔ 240 ↗ 103 mm (4L)



**Milliskin Hue da incasso alluminio**  
 5041148P9  
 8718696175422  
 Dimmer non incluso  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 39.90



**Milliskin Hue da incasso bianco**  
 5041131P9  
 8718696175439  
 Dimmer non incluso  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 39.90



**Milliskin Hue da incasso alluminio nero**  
 5042148P9  
 8718696175460  
 Dimmer non incluso  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 39.90



**Milliskin Hue da incasso bianco**  
 5042131P9  
 8718696175477  
 Dimmer non incluso  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 39.90



### Milliskin

Hue White ambiance  
 350 lm a 4000 K  
 2200–6500 K  
 Durata di 15000 ore  
 220 V–240 V/50–60 Hz  
 Ⓢ – IP20

Sintetico  
 Sorgente luminosa inclusa  
 5 W GU10  
 ↔ 90 ↗ 90 mm  
 Incasso ↓ 100  
 ↔ 70 ↗ 70 mm





**Adore Hue Faretto bianco 1L**  
 3417831P6  
 8718696175750  
 1136 ↔ 71 ↗ 121 mm  
 1×5 W GU10, 230 V, 350 lm max.  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 79.90



**Adore Hue Faretto bianco 2L**  
 3417931P6  
 8718696175767  
 190 ↔ 366 ↗ 120 mm  
 2×5 W GU10, 230 V, 2×350 lm max.  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 129.90



**Adore Hue Faretto Tondo bianco in metallo 3L**  
 3418131P6  
 8718696175781  
 1120 ↔ 275 ↗ 250 mm  
 3×5 W GU10, 230 V, 3×350 lm max.  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 179.90



**Adore Hue Faretto bianco 3L**  
 3418031P6  
 8718696175774  
 191 ↔ 626 ↗ 122 mm  
 3×5 W GU10, 230 V, 3×350 lm max.  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 179.90



**Adore Hue da incasso bianco**  
 3417511P9  
 8718696175644  
 ↔ 94,5 ↗ 94 mm  
 incasso 1 70 mm  
 5 W, 350 lm  
 Prezzo consigliato (incl. IVA)  
 € 49.90




**Adore Hue da incasso luci in cromato in metallo Starter Pack**  
 3417611P6  
 8718696175682  
 ↔ 94,5 ↗ 94 mm  
 incasso 1 70 mm  
 3×5 W, 3×350 lm  
 Prezzo consigliato (incl. IVA)  
 € 159.90




## Adore

Hue White ambiance  
 2200–6500 K  
 Durata di 15000 ore  
 Ⓢ – IP44

Sintetico (incasso)  
 Metallo, Alluminio Vetro  
 Sorgente luminosa inclusa





**Adore Hue**  
**Lampada da parete cromata**  
 3417711P6  
 8718696175729  
 I 64 → 595 / 138 mm  
 1 × 33.5 W, 24 V, 3 000 lm max.  
 Led integrato  
 Prezzo consigliato  
 (incl. IVA) € 169.90



**Adore Hue**  
**Lampada Specchio bianca**  
 3418631P6  
 8718696175828  
 I 51 → 560 / 560 mm  
 27 W, 24 V, 2400 lm max.  
 Led integrato  
 Prezzo consigliato  
 (incl. IVA) € 249.90



**Adore Hue**  
**Lampada Specchio bianca**  
 3418331P6  
 8718696175804  
 I 116 → 420 / 43 mm  
 13 W, 1050 lm max.  
 Led integrato  
 Prezzo consigliato (incl. IVA)  
 € 149.90



**Adore Hue**  
**Lampada Specchio bianca**  
 3418231P6  
 8718696175798  
 I 116 → 671 / 43 mm  
 13 W, 1750 lm max.  
 Led integrato  
 Prezzo consigliato (incl. IVA)  
 € 199.90



### Adore

Hue White ambiance  
 2200–6500 K  
 Durata di 20 000 ore (lampada specchio),  
 15 000 ore (modelli 24 V)  
 220 V–240 V/50–60 Hz

⊕ – IP44  
 Sintetico (lampada specchio)  
 Alluminio / Vetro (modelli 24V)  
 Sorgente luminosa inclusa




**Adore Hue**  
**Plafoniera cromata**  
 3418411P6  
 8718696175811  
 160 → 407 ↗ 407 mm  
 1×27 W, 24 V, 2400 lm max.  
 Led integrato  
 Prezzo consigliato  
 (incl. IVA) € 199.90



### Adore

Hue White ambiance  
 2200–6500 K  
 Durata di 30 000 ore  
 Ⓢ – IP44  
 Metallo, Alluminio Vetro  
 Sorgente luminosa inclusa




**Struana Hue**  
**Plafoniera bianca**  
 3418931P6  
 8718696175835  
 195 → 360 ↗ 360 mm  
 adatta ai bagni  
 Prezzo consigliato  
 (incl. IVA) € 169.90



### Struana

Hue White ambiance  
 2400 lm a 4000 K  
 2200–6500 K  
 Durata di 25 000 ore  
 220 V–240 V/50–60 Hz

Ⓢ – IP44  
 Sintetico  
 Sorgente luminosa inclusa  
 Lightstrip 27 W





Dimmer Switch incluso



**Aurelle Hue Plafoniera bianca**  
3216131P6  
8718696175842  
1 46 → 300 / 300 mm  
24.5 W, 230 V, 2200 lm max.  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 134.90



**Aurelle Hue Plafoniera bianca**  
3216231P6  
8718696175859  
1 46 → 600 / 600 mm  
46.5 W, 230 V, 4200 lm max.  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 199.90



**Aurelle Hue Plafoniera bianca**  
3216331P6  
8718696175866  
1 46 → 1200 / 300 mm  
46.5 W, 230 V, 4200 lm max.  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 199.90



**Aurelle Hue Plafoniera bianca**  
3216431P6  
8718696175873  
1 47 → 395 / 395 mm  
24.5 W, 230 V, 2200 lm max.  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 149.90



## Aurelle

Hue White ambiance  
2200–6500 K  
Durata di 25000 ore  
Grado di abbagliamento luminoso (UGR): < 19

⊕ – IP20  
Alluminio  
Sorgente luminosa inclusa

# Hue White

Regola la luce in base alle tue necessità



## Controllo Smart, a casa e fuori

Con le app Philips Hue per iOS e Android, puoi controllare le tue luci in modalità remota ovunque ti trovi. Controlla se hai dimenticato di spegnere le luci prima di uscire di casa e accendile se lavori fino a tardi.



## Imposta i timer per la massima comodità

Philips hue ti farà sembrare a casa anche quando non lo sei, grazie alla funzione di programmazione dell'app Philips Hue. Imposta l'accensione delle luci a un determinato orario, così troverai la casa illuminata al tuo rientro. Puoi anche impostare l'accensione nelle varie stanze e, ovviamente, impostare lo spegnimento graduale durante la notte, così da non preoccuparti più di eventuali luci rimaste accese.



## Regolazione del flusso senza installazione

Prova la funzione di attenuazione con Philips Hue. Dimentica l'inconveniente di cavi, elettricista e installazione.



## Controlla con la voce

Philips Hue funziona con Amazon Alexa, Apple HomeKit e Google Home per consentire il controllo vocale delle tue luci. Accendi e spegni le luci. Ottieni la luminosità che desideri per un'atmosfera perfetta. Puoi anche riprendere scene preconfigurate, cambiare i colori e molto altro ancora, senza muovere un dito.

Luce bianca regolabile



# Hue White

Luce bianca regolabile



**Philips Hue White**  
15.5 W E27 A67  
74799200  
8718699747992  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 24.90



**Philips Hue White**  
9 W E27 A60  
78531700  
8718696785317  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 19.90



**Philips Hue White**  
5.5 W E14 B39  
67121100  
8718699671211  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 19.90



**Philips Hue White**  
5.5 W E14 B39 - Confezione da 2  
67127300  
8718699671273  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 29.90



**Philips Hue White**  
5.7 W E14 P45  
26688900  
8719514266889  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 19.90



**Philips Hue White**  
9 W E27 A60 - Confezione da 2  
78527000  
8718696785270  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 29.90



**Philips Hue White Kit DIM**  
9 W E27 A60  
78533100  
8718696785331  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 24.90



**Philips Hue White**  
5.7 W E14 P45 - Confezione da 2  
26690200  
8719514266902  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 29.90



**Philips Hue White**  
5.2 W GU10  
62869700  
8718699628697  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 19.90



**Philips Hue White**  
5.2 W GU10 - Confezione da 2  
62931100  
8718699629311  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 34.90



**Philips Hue White Starter Kit**  
9 W E27 A60 - Set da 2  
78521800  
8718696785218  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 79.90



**Philips Hue White Starter kit**  
9 W E27 A60 - Set da 3 + Dimmer Switch  
78523200  
8718696785232  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 99.90

## White

1600 lm (E27/A67), 806 lm (E27), 470 lm (E14), 400 lm (GU10)  
15.5W (E27/A67), 9 W (E27), 5.7 (E14/P45), 5.5 W (E14), 5.2 W (GU10)  
White 2700 K  
Durata di 25000 ore (E27, E14), 15000 ore (GU10)  
Numero di accensioni: 50 000

220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP20  
↑ 131 ↔ 67 (E27/A67) ↑ 110 ↔ 61 mm (E27),  
↑ 106 ↔ 39 mm (E14), ↑ 77 ↔ 45 (E14/P45),  
↑ 54 ↔ 50 mm (GU10)  
Alluminio / Vetro (E27), Sintetico / Vetro (E14),  
Sintetico (GU10)

# Hue **White Filament**

Design vintage per la tua smart home

Philips Hue è presente anche nella versione **White Filament**, per portare in casa i vantaggi della **luce connessa** senza dover rinunciare ad **un'illuminazione decorativa e di design**.

Con le Philips Hue Filament avrai lampadine innovative e smart di forme diverse dal gusto retrò grazie al filamento dorato a vista, per un'illuminazione elegante e un'atmosfera dai toni caldi e accoglienti.



# Hue White Filament

Luce bianca regolabile


E27



**Philips Hue White Filament**  
**7W E27 A60**  
68882000  
8718699688820  
1115 ↔ 60 mm  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 19.90



**Philips Hue White Filament**  
**7W E27 ST72**  
27917900  
8719514279179  
1171 ↔ 72 mm  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 34.90



**Philips Hue White Filament**  
**7W E27 ST64**  
68886800  
8718699688868  
1135 ↔ 60 mm  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 24.90



**Philips Hue White Filament**  
**7W E27 G125**  
27913100  
8719514279131  
1198 ↔ 125 mm  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 39.90



**Philips Hue White Filament**  
**7W E27 G93**  
68888200  
8718699688882  
1150 ↔ 95 mm  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 29.90



## White Filament

550 lm  
E27, 7 W  
White 2100 K  
Durata di 15 000 ore

Numero di accensioni: 50 000  
220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP20  
Sintetico / Vetro

# Accessori Smart

Per controllare le luci anche quando il telefono è lontano

## Gestisci le attività quotidiane

Con il Dimmer Hue potrai regolare e personalizzare l'illuminazione di casa in base alle tue attività per il massimo comfort e l'atmosfera giusta in qualsiasi momento della giornata.

## Sicurezza e risparmio energetico

Grazie ai sensori di presenza e movimento le luci si accenderanno al passaggio e si spegneranno automaticamente per permetterti di sentirti al sicuro sia dentro che fuori casa e, al contempo, risparmiare energia grazie all'utilizzo delle luci solo quando necessario.

## Imposta le tue scene

Lo switch Hue ti permette di personalizzare le luci di casa grazie a delle scene preimpostate, per avere sempre la giusta atmosfera, senza bisogno di utilizzare lo smartphone



**Philips Hue Bridge**  
51180000  
8718696511800  
126 → 88 mm,  
☉ – IP42,  
Sintetico  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 59.90



**Philips Hue Dimmer Switch**  
74315700  
8718696743157  
192 → 35 / 11 mm,  
☉ – IP42,  
Sintetico  
Prezzo consigliato  
(incl. IVA) € 24.90



**Philips Hue Sensore di Movimento**  
74317100  
8718696743171  
153 → 53 / 28 mm  
Distanza di rilevamento: 5 m  
Angolo di visione: 100°  
Tipo di batteria: 2xAAA (incluso)  
Durata della batteria 2 anni  
☉ – IP42, Sintetico  
Prezzo consigliato (incl. IVA) € 39.90

# Hue Outdoor

Illumina i tuoi esterni con la luce connessa

## Sentiti il benvenuto a casa

Configura le luci per darti il benvenuto quando arrivi a casa. Philips Hue accende automaticamente le luci in giardino e nel vialetto di accesso al tuo arrivo, proprio come le luci connesse per interni. Puoi anche utilizzare le luci per dare l'impressione di essere a casa anche quando non ci sei. Philips Hue ti garantisce tranquillità a casa e fuori.

## Arricchisci i tuoi ambienti esterni

Libera la tua immaginazione e lascia che Philips Hue illumini al meglio i tuoi spazi esterni. Puoi scegliere l'atmosfera più adatta a tutte le occasioni: una festa con molti invitati, una cena romantica oppure un momento di relax in una notte d'estate. Regolando il colore e il livello della luce, puoi creare l'atmosfera più adatta per goderti ogni minuto all'esterno.

### Estensione



2m

5m

Non è possibile estendere dalla base.  
NB: La Hue Lightstrip 5M Outdoor non è estendibile a causa del consumo (40W)



Estendi fino a 5 spot o paletti o una combinazione di questi



Con un massimo di 2 spot o paletti puoi estendere il sistema anche con una Lightstrip da 2m



**Calla Hue Piedistallo antracite**  
 1742330P7  
 8718696168011  
 I 255 → 104 ∠ 104 mm  
 8 W, 640 lm a 4000 K, 2000–6500 K  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 139.90



**Calla Hue Piedistallo antracite - Estensione**  
 1742030P7  
 8718696167991  
 I 255 → 104 ∠ 104 mm  
 8 W, 640 lm a 4000 K, 2000–6500 K  
 Cavo di alimentazione non incluso  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 99.90



**Lily Hue Faretto antracite**  
 1742830P7  
 8718696169087 (confezione da 1),  
 1741430P7  
 8718696167960 (confezione da 3)  
 I 192 → 84 ∠ 70 mm  
 8 W, 640 lm a 4000 K, 2000–6500 K  
 Prezzo consigliato (incl. IVA)  
 € 129.90 (confezione da 1),  
 € 299.90 (confezione da 3)



**Lily XL Hue Faretto nero**  
 1746230P7  
 8718696174364  
 I 190 → 112 ∠ 112 mm  
 15 W, 1200 lm a 4000 K, 2000–6500 K  
 Cavo di alimentazione non incluso  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 139.90



**Lily Hue Faretto antracite - Estensione**  
 1741530P7  
 8718696167977  
 I 192 → 84 ∠ 70 mm  
 8 W, 640 lm a 4000 K, 2000–6500 K  
 Cavo di alimentazione non incluso  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 89.90

**Calla / Lily**

Hue White and color ambiance  
 2000–6500 K  
 Durata di 25000 ore  
 220 V–240 V/50–60 Hz

⊕ – IP65  
 Alluminio (Calla, Lily), Metallo (Lily XL)  
 Sorgente luminosa inclusa



**Lightstrip Hue da esterni 2m**  
 70983900  
 8718699709839  
 1 20 ↔ 1990 √ 11 mm  
 19 W, 850 lm a 4000 K  
 2000–6500 K  
 Illuminazione non garantita  
 negli ultimi 5cm  
 Prezzo consigliato (incl. IVA)  
 € 109.90



**Lightstrip Hue da esterni 5m**  
 70985300  
 8718699709853  
 1 20 ↔ 4870 √ 11 mm  
 37,5 W, 1650 lm a 4000 K  
 2000–6500 K  
 Illuminazione non garantita  
 negli ultimi 5cm  
 Prezzo consigliato (incl. IVA)  
 € 189.90



### Lightstrip da Esterni

Hue White and color ambiance  
 2000–6500 K  
 Durata di 25000 ore  
 220 V–240 V/50–60 Hz

☹ – IP67  
 Sintetico, Silicone  
 Sorgente luminosa inclusa



**Discover Hue Proiettore nero**  
 1743530P7  
 8718696170533  
 153 ↔ 220 √ 160 mm  
 15 W, 2300 lm a 4000 K  
 2000–6500 K  
 Prezzo consigliato (incl. IVA)  
 € 159.90



**Philips Hue Sensore di Movimento da Esterno nero**  
 62547400  
 8718699625474  
 1 64 ↔ 76 √ 76 mm  
 Distanza di rilevamento: 12m  
 Angolo di visione orizzontale: 160°  
 Angolo di visione verticale: 80°  
 Opzioni di montaggio: a parete,  
 ad angolo e flessibile (ed es fascetta)  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 49.90



### Discover

Hue White and color ambiance  
 2000–6500 K  
 Durata di 25000 ore  
 120 V–240 V/50–60 Hz, ☹ – IP44  
 Metallo, Silicone  
 Sorgente luminosa inclusa

### Sensore di movimento

Durata della batteria 2 anni  
 Tipo di batteria: 2×AA (incluso)  
 ☹ – IP54





**Impress Hue**  
**Lampada da parete nero**  
 1743030P7  
 8718696170496  
 I 240 → 190 ↗ 117 mm  
 8 W, 1200 lm a 4000 K  
 2000–6500 K  
 Prezzo consigliato (incl. IVA)  
 € 129.90



**Impress Hue**  
**Piedistallo nero**  
 1743130P7  
 8718696170502  
 I 400 → 100 ↗ 100 mm  
 8 W, 1200 lm a 4000 K  
 2000–6500 K  
 Prezzo consigliato (incl. IVA)  
 € 139.90



**Impress Hue**  
**Paletto nero**  
 1743230P7  
 8718696170519  
 I 770 → 100 ↗ 100 mm  
 8 W, 1200 lm a 4000 K  
 2000–6500 K  
 Prezzo consigliato (incl. IVA)  
 € 159.90

## Impress

Hue White and color ambiance  
 2000–6500 K  
 Durata di 25000 ore  
 220 V–240 V/50–60 Hz

⊕ – IP44  
 Metallo, Vetro  
 Sorgente luminosa inclusa





**Econic Hue**  
**Lampada da parete/soffitto nero**  
 1743830P7  
 8718696170564  
 I 115 → 260 / 260 mm  
 15 W, 1150 lm a 4000 K  
 2000–6500 K  
 Prezzo consigliato (incl. IVA)  
 € 149.90

**Econic Hue**  
**Lampada da parete up nero**  
 1743930P7  
 8718696170571  
 I 301 → 194 / 244 mm  
 15 W, 1150 lm a 4000 K  
 2000–6500 K  
 Prezzo consigliato (incl. IVA)  
 € 149.90



**Econic Hue**  
**Lampada da parete down nero**  
 1744030P7  
 8718696170588  
 I 312 → 194 / 244 mm  
 15 W, 1150 lm a 4000 K  
 2000–6500 K  
 Prezzo consigliato (incl. IVA)  
 € 149.90

**Econic Hue**  
**Paletto nero**  
 1744230P7  
 8718696170601  
 I 1000 → 163 / 163 mm  
 15 W, 1150 lm a 4000 K  
 2000–6500 K  
 Prezzo consigliato (incl. IVA)  
 € 169.90



## Econic

Hue White and color ambiance  
 2000–6500 K  
 Durata di 25000 ore  
 220 V–240 V/50–60 Hz

⊕ – IP44  
 Metallo, Vetro  
 Sorgente luminosa inclusa



**Daylo Hue**  
**Lampada da parete inox**  
 1746547P7  
 8718696174418  
 176 ↔ 220 ↗ 220 mm  
 15 W, 1200 lm a 4000 K, 2000–6500 K  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 119.90



**Daylo Hue**  
**Lampada da parete nero**  
 1746530P7  
 8718696174401  
 176 ↔ 220 ↗ 220 mm  
 15 W, 1200 lm a 4000 K, 2000–6500 K  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 114.90



**Resonate Hue**  
**Lampada a parete Up/Down inox**  
 1746447P7  
 8718696174395  
 180 ↔ 120 ↗ 93 mm  
 2×8 W, 2×600 lm a 4000 K, 2000–6500 K  
 Illuminazione a bioemissione  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 139.90



**Resonate Hue**  
**Lampada a parete Up/Down nero**  
 1746430P7  
 8718696174388  
 180 ↔ 120 ↗ 93 mm  
 2×8 W, 2×600 lm a 4000 K, 2000–6500 K  
 Illuminazione a bioemissione  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 129.90

**Appear Hue**  
**Lampada a parete Up/Down nero**  
 1746330P7  
 8718696174371  
 1240 ↔ 117 ↗ 84 mm  
 2×8 W, 2×600 lm a 4000 K, 2000–6500 K  
 Illuminazione a bioemissione  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 139.90



**Daylo/Resonate/Apear**

Hue White and color ambiance  
 2000–6500 K  
 Durata di 25000 ore  
 220 V–240 V/50–60 Hz  
 ☉ – IP44

Acciaio, Sintetico (Daylo Inox)  
 Acciaio (Resonate Inox)  
 Metallo, Sintetico (Daylo Nero)  
 Metallo (Appear, Resonate Nero)  
 Sorgente luminosa inclusa



**Lucca Hue**  
**Lampada da parete antracite**  
 1740193P0  
 8718696166048  
 I 115 → 215 / 170 mm  
 9,5 W, 806 lm, a 2700 K  
 Prezzo consigliato  
 (incl. IVA) € 69.90



**Lucca Hue**  
**Piedistallo antracite**  
 1740293P0  
 8718696166055  
 I 400 → 142 / 142 mm  
 9,5 W, 806 lm, a 2700 K  
 Prezzo consigliato  
 (incl. IVA) € 99.90



**Lucca Hue**  
**Paletto antracite**  
 1740393P0  
 8718696166062  
 I 770 → 142 / 140 mm  
 9,5 W, 806 lm, a 2700 K  
 Prezzo consigliato  
 (incl. IVA) € 129.90

## Lucca

Hue White  
 2700 K  
 Durata di 25000 ore  
 220 V–240 V/50–60 Hz

⊕ – IP44  
 Alluminio  
 Sorgente luminosa inclusa



# Aumenta l'illuminazione dei tuoi ambienti esterni



Facile da connettere ed estendere tramite attacco avvitabile



Il cavo di alimentazione 40W consente la configurazione base a bassa tensione



Facile da connettere ed estendere tramite attacco avvitabile



Combina più punti luce al massimo wattaggio consentito dal cavo di alimentazione

Esempio

13W + 13W + 13W = 39W

Le luci d'estensione sono vendute separatamente



Il cavo di alimentazione 100W consente una configurazione a bassa tensione più ampia



Collegare facilmente più cavi a bassa tensione con la doppia connessione



Combina più punti luce al massimo wattaggio consentito dal cavo di alimentazione

Esempio

11W + 11W + 11W + 11W + 11W + 11W + 11W = 77W

Le luci d'estensione sono vendute separatamente



**Cavo prolunga Hue esterno 5m**  
 1742430PN  
 8718696168721  
 I 5000 → 13 / 13 mm  
 ⊕ – IP67  
 Sintetico, Nero  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 14.90



**Cavo prolunga Hue 2,5M + T-part**  
 1748930PN  
 8718696176078  
 Cavo: I 2500 → 13 / 13 mm  
 T-part: I 48 → 80 / 20 mm  
 ⊕ – IP67  
 Sintetico, Nero  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 17.90



**Cavo di alimentazione Hue 40W**  
 1734830PN  
 8718696176108  
 I 2200 → 40 / 70 mm  
 ⊕ – IP67  
 Sintetico, Nero  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 39.90



**Cavo di alimentazione Hue 100W**  
 1748830PN  
 8718696175941  
 I 2200 → 40 / 70 mm  
 ⊕ – IP67  
 Sintetico, Nero  
 Prezzo consigliato (incl. IVA) € 59.90

# Sistema Hue



Philips Hue funziona con una gamma di dispositivi smart. I prodotti denominati Friends of Hue lavorano insieme per te nella tua casa. Puoi connettere il tuo sistema Philips Hue ad Amazon Echo, Apple HomeKit, Google Home e molto altro. Dai vita alla tua smart home con l'illuminazione più connessa al mondo.



## Assistenti vocali



## Smart home & sicurezza



## Intrattenimento

RAZER



© 2020 Signify Holding B.V. Tutti i diritti riservati.

Signify si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e/o di cessare la produzione di qualsiasi articolo in qualsiasi momento senza preavviso o obblighi e declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso della presente pubblicazione.

[www.philips-hue.com/it-it](http://www.philips-hue.com/it-it)