

PHILIPS

Illuminazione LED

**REAL
PROs
REAL
QUALITY**

Catalogo

Lampade e tubi LED
professionali

Novembre
2020

Perchè scegliere Philips per le soluzioni di illuminazione

Illuminazione LED per qualsiasi necessità,
dal **leader mondiale** nel campo dell'illuminazione.

MIGLIORI prodotti

Le nostre soluzioni d'illuminazione LED garantiscono:

Qualità imbattibile

In quanto leader di mercato garantiamo l'affidabilità e la qualità della luce per tutta la durata di vita dichiarata dei prodotti.

Facile da installare

Il design efficiente dei dispositivi CoreLine consente la sostituzione di luci esistenti, senza bisogno di costosi ricablaggi o nuove configurazioni. Le nostre lampade a LED sono compatibili con la maggior parte dei dimmer e trasformatori per una facile installazione, mantenendo le loro specifiche e durata di vita per il minor costo totale di proprietà.

Un passo avanti

Con Philips ottieni molto di più di un'illuminazione di alta qualità e facile da installare, ottieni l'illuminazione LED di riferimento per il mercato. Non è mai stato così semplice portare la potenza della luce connessa alle piccole e medie imprese grazie alla nostra gamma Interact Ready che funziona perfettamente con l'intuitivo software Interact Pro.

MIGLIOR portfolio

Offriamo le migliori soluzioni per ogni necessità di illuminazione.

Philips CoreLine consiste in una completa gamma di apparecchi che offrono un'illuminazione innovativa, di alta qualità e facile da installare, per ogni progetto in cui la luce è davvero importante.

Philips Ledinaire è la nostra essenziale gamma di apparecchi affidabili per i lavori di illuminazione quotidiani che necessitano buone performance. Tutto questo ad un prezzo vantaggioso! I nostri Tubi LED offrono un'illuminazione al di sopra degli standard e massima compatibilità. Offriamo inoltre una gamma completa di lampade LED, in ogni forma e modello, che permettono di creare l'atmosfera perfetta risparmiando energia.

MIGLIOR partner

Per noi è importante una stretta collaborazione prima, durante e dopo i progetti:

“Sono davvero riusciti a soddisfare le nostre esigenze in modo adeguato. Si sono preoccupati molto e hanno dimostrato il loro completo impegno...”

Consulenza tecnica e accurato supporto del cliente:

“Risposte veloci e competenti”

La stretta collaborazione con i distributori locali è un elemento chiave per assicurare la disponibilità di prodotto in modo puntuale.

“Philips è flessibile e offre diverse opzioni di spedizione”

Per consultare l'elenco completo di compatibilità dei dimmer e trasformatori, visita: www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

Per consultare il documento della garanzia, visita: www.lighting.philips.it/supporto/assistenza-prodotti/garanzia

Indice dei contenuti



Lampade e tubi LED

- 8 LED Spot GU10
- 10 LED Spot GU5.3
- 12 LED Spot MR11
- 12 LED Spot AR111
- 13 LED Spot PAR
- 14 LED Spot R
- 15 LED Lineari R7s
- 15 LED Capsule
- 17 LED Bulbo e Stick
- 18 LED Bulbo Classic (filamento)
- 19 LED Candela
- 20 LED Candela Classic (filamento)
- 21 LED Sferetta
- 22 LED Sferetta Classic (filamento)
- 23 LED Lampade Speciali
- 26 LED Tube T8 EM&Mains
- 27 LED Tube T8 Instant Fit
- 28 LED Tube T8 Universal
- 28 LED Tube T8 Meat
- 29 LED Tube T5 HF
- 29 LED Circular
- 30 LED PL-C
- 30 LED PL-L
- 31 LED PL-S
- 31 LED LINEARI
- 31 Starter
- 34 True Force LED Public
- 35 True Force LED Industrial and Retail



MASTER LED Expert Color

Crea l'atmosfera perfetta
per ogni ambiente

MASTER LED Expert Color presenta uno spettro cromatico simile a quello delle lampade alogene, per una resa dei colori perfetta.

LED Classic

Fatte per essere ammirate

Oggi i nostri ambienti di lavoro devono soddisfare diverse funzioni, ed è importante che l'illuminazione si adatti per rispondere ad ogni nostra esigenza. Le lampade Philips Classic hanno un design ispirato alle vecchie lampade ad incandescenza per creare un'atmosfera unica e coinvolgente all'interno di uffici, negozi, alberghi o aree di ospitalità.

MASTER LEDspot Expert Color



*Rispetto alle lampade alogene

Lampade e tubi LED

Le lampade LED garantiscono fino al 69% del risparmio energetico e offrono la stessa qualità d'illuminazione delle lampade convenzionali. Le lampade Philips MASTER LED ti offrono colori costanti, alte prestazioni e massima compatibilità. Le lampade CorePro sono perfette per risparmi energetici fino a 69%, con una durata di vita di 30.000 ore. La gamma completa di lampade Philips LED è pensata per una sostituzione 1 a 1 delle lampadine convenzionali installate.

LED Spot GU10 - Non Dimmerabili

www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led



CorePro LEDspot GU10



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		12NC
1 CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	25	215	2.7	470	36	X	80	2700	15000	A++	929001217532
1 CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	25	225	2.7	490	36	X	80	3000	15000	A++	929001217602
1 CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	25	230	2.7	500	36	X	80	4000	15000	A++	929001217702
1 CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	35	255	3.5	545	36	X	80	2700	15000	A+	929001217862
1 CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	35	265	3.5	565	36	X	80	3000	15000	A++	929001217902
1 CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	35	275	3.5	590	36	X	80	4000	15000	A++	929001218002
1 CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50	355	4.6	700	36	X	80	2700	15000	A+	929001215232
1 CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50	370	4.6	740	36	X	80	3000	15000	A+	929001218102
1 CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50	390	4.6	770	36	X	80	4000	15000	A++	929001218202
1 CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50	390	4.6	770	36	X	80	6500	15000	A++	929001218302
1 CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	65	460	5.0	800	36	X	80	3000	15000	A++	929001381202
1 CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	65	485	5.0	800	36	X	80	4000	15000	A++	929001381302
1 CorePro LEDspot 550lm GU10 830 120D	/	550	5.0	/	120	X	80	3000	15000	A+	929001297232
1 CorePro LEDspot 550lm GU10 840 120D	/	550	5.0	/	120	X	80	4000	15000	A+	929001297332
1 CorePro LEDspot 550lm GU10 865 120D	/	550	5.0	/	120	X	80	6500	15000	A+	929001297432
1 CorePro LEDspot 670lm GU10 830 60D	90	670	7.0	900	60	X	80	3000	25000	A++	929001895102
1 CorePro LEDspot 730lm GU10 840 60D	100	730	7.0	950	60	X	80	4000	25000	A++	929001895202
1 CorePro LEDspot 730lm GU10 865 60D	100	730	7.0	950	60	X	80	6500	25000	A++	929001895302

Per consultare l'elenco completo dei dimmer compatibili con le nostre lampade LED visita il nostro sito al link: www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led


LED Spot GU10 - Dimmerabili



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		12NC
EXPERT COLOR CRI 97											
2 MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	35	265	3.9	700	25	●	97	2700	40000	A+	929001346402
2 MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	35	265	3.9	540	36	●	97	2700	40000	A+	929001346702
2 MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	35	280	3.9	750	25	●	97	3000	40000	A+	929001346502
2 MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	35	280	3.9	560	36	●	97	3000	40000	A+	929001346802
2 MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	35	300	3.9	800	25	●	97	4000	40000	A+	929001346602
2 MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	35	300	3.9	600	36	●	97	4000	40000	A+	929001346902
MASTERLED CRI 90											
3 MAS LEDspot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	35	260	3.7	500	36	●	90	2700	25000	A+	929001348202
3 MAS LEDspot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	35	260	3.7	330	60	●	90	2700	25000	A+	929001348502
3 MAS LEDspot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	35	260	3.7	500	36	●	90	2200/2700	25000	A+	929001350002
3 MAS LEDspot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	35	270	3.7	500	36	●	90	3000	25000	A+	929001348302
3 MAS LEDspot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	35	270	3.7	340	60	●	90	3000	25000	A+	929001348602
3 MAS LEDspot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	35	285	3.7	500	36	●	90	4000	25000	A++	929001348402
3 MAS LEDspot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	35	285	3.7	350	60	●	90	4000	25000	A++	929001348702
COREPRO CRI 80											
1 CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	35	260	4.0	540	36	●	80	3000	15000	A+	929001363902
1 CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	35	260	4.0	540	36	●	80	3000	15000	A+	929001364302
1 CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	35	270	4.0	540	36	●	80	4000	15000	A+	929001364002
EXPERT COLOR CRI 97											
2 MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	50	355	5.5	1000	25	●	97	2700	40000	A+	929001347002
2 MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	50	355	5.5	800	36	●	97	2700	40000	A+	929001347302
2 MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	50	375	5.5	1000	25	●	97	3000	40000	A+	929001347102
2 MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	50	375	5.5	800	36	●	97	3000	40000	A+	929001347402
2 MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	50	400	5.5	1050	25	●	97	4000	40000	A+	929001347202
MASTERLED CRI 90											
3 MAS LEDspot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	50	355	4.9	650	36	●	90	2700	25000	A+	929001348802
3 MAS LEDspot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50	355	4.9	400	60	●	90	2700	25000	A+	929001349102
3 MAS LEDspot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50	355	4.9	650	36	●	90	2200/2700	25000	A+	929001350302
3 MAS LEDspot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	50	365	4.9	650	36	●	90	3000	25000	A+	929001348902
3 MAS LEDspot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	50	365	4.9	400	60	●	90	3000	25000	A+	929001349202
3 MAS LEDspot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	50	380	4.9	700	36	●	90	4000	25000	A+	929001349002
3 MAS LEDspot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	50	380	4.9	400	60	●	90	4000	25000	A+	929001349302
COREPRO CRI 80											
1 CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50	350	5.0	650	36	●	80	2700	15000	A+	929001218832
1 CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50	365	5.0	710	36	●	80	3000	15000	A+	929001364202
MASTERLED											
3 MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	80	575	6.2	1200	36	●	90	3000	25000	A++	929002068402
3 MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	80	575	6.2	1200	36	●	90	4000	25000	A++	929002066002
3 MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	80	575	6.2	1200	36	●	90	6500	25000	A++	929002209902
3 MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	/	650	6.2	NA	120	●	90	3000	25000	A+	929002210002
3 MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	/	680	6.2	NA	120	●	90	4000	25000	A+	929002210102
3 MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	/	680	6.2	NA	120	●	90	6500	25000	A+	929002210202

Per consultare l'elenco completo dei dimmer compatibili con le nostre lampade LED visita il nostro sito al link: www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

LED Spot GU5.3 - Non Dimmerabili



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		12NC
1 CorePro LEDspot ND 3-20W MR16 827 36D	20	230	3.0	600	36	X	80	2700	15000	A++	929001344002
1 CorePro LEDspot ND 5-35W MR16 827 36D	35	345	5.0	650	36	X	80	2700	15000	A+	929001344302
1 CorePro LEDspot ND 5-35W MR16 840 36D	35	390	5.0	650	36	X	80	4000	15000	A+	929001344502
1 CorePro LEDspot ND 7-50W MR16 827 36D	50	621	7.0	1400	36	X	80	2700	15000	A+	929001904802
1 CorePro LEDspot ND 7-50W MR16 830 36D	50	621	7.0	1400	36	X	80	3000	15000	A+	929001904902
1 CorePro LEDspot ND 7-50W MR16 840 36D	50	660	7.0	1500	36	X	80	4000	15000	A+	929001905002



Per consultare l'elenco completo dei dimmer compatibili con le nostre lampade LED visita il nostro sito al link: www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

LED Spot GU5.3 - Dimmerabili



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		12NC

EXPERT COLOR CRI 97											
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 60D	35	400	6.5	410	60	●	97	2700	40000	A	929001341402
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D	35	410	6.5	4600	10	●	97	2700	40000	A	929001341702
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D	35	420	6.5	2200	24	●	97	2700	40000	A	929001342002
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D	35	420	6.5	1300	36	●	97	2700	40000	A	929001342302
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D	35	430	6.5	5000	10	●	97	3000	40000	A	929001341802
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24D	35	440	6.5	2350	24	●	97	3000	40000	A+	929001342102
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D	35	440	6.5	1400	36	●	97	3000	40000	A+	929001342402
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D	35	440	6.5	440	60	●	97	3000	40000	A+	929001341502
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D	35	440	6.5	5000	10	●	97	4000	40000	A+	929001341902
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D	35	440	6.5	440	60	●	97	4000	40000	A+	929001341602
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D	35	460	6.5	2350	24	●	97	4000	40000	A+	929001342202
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 36D	35	460	6.5	1400	36	●	97	4000	40000	A+	929001342502
MASTERLED CRI 80											
3 MAS LEDspot VLE D 5.5-35W MR16 827 36D	35	450	5.5	1000	36	●	80	2700	25000	A+	929001325902
3 MAS LEDspot VLE D 5.5-35W MR16 827 60D	35	450	5.5	500	60	●	80	2700	25000	A+	929001326202
3 MAS LEDspot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D	35	460	5.5	1000	36	●	80	3000	25000	A+	929001326002
3 MAS LEDspot VLE D 5.5-35W MR16 830 60D	35	460	5.5	500	60	●	80	3000	25000	A+	929001326302
3 MAS LEDspot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D	35	490	5.5	1100	36	●	80	4000	25000	A+	929001326102
3 MAS LEDspot VLE D 5.5-35W MR16 840 60D	35	490	5.5	550	60	●	80	4000	25000	A+	929001326402
3 MAS LEDspotLV DimTone 5-35W MR16 36D	35	345	5.0	600	36	●	80	2200/2700	25000	A+	929001904702
EXPERT COLOR CRI 92											
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	43	485	7.5	2400	24	●	92	2700	40000	A	929001386002
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	43	485	7.5	1400	36	●	92	2700	40000	A	929001386302
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	43	500	7.5	2600	24	●	92	3000	40000	A	929001386102
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	43	500	7.5	1550	36	●	92	3000	40000	A	929001386402
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	43	520	7.5	2800	24	●	92	4000	40000	A	929001386202
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	43	520	7.5	1650	36	●	92	4000	40000	A	929001386502
MASTERLED CRI 80											
2 MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 24D	50	621	8.0	3100	24	●	80	2700	40000	A+	929001881302
2 MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 36D	50	621	8.0	1700	36	●	80	2700	40000	A+	929001881602
3 MAS LEDspot VLE D 7-50W MR16 827 36D	50	621	7.0	1500	36	●	80	2700	25000	A+	929001903402
3 MAS LEDspot VLE D 7-50W MR16 827 60D	50	621	7.0	750	60	●	80	2700	25000	A+	929001903702
2 MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 24D	50	621	8.0	3250	24	●	80	3000	40000	A+	929001881402
2 MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 36D	50	621	8.0	1700	36	●	80	3000	40000	A+	929001881702
3 MAS LEDspot VLE D 7-50W MR16 830 36D	50	630	7.0	1500	36	●	80	3000	25000	A+	929001903502
3 MAS LEDspot VLE D 7-50W MR16 830 60D	50	630	7.0	750	60	●	80	3000	25000	A+	929001903802
3 MAS LEDspot VLE D 7-50W MR16 840 36D	50	660	7.0	1650	36	●	80	4000	25000	A+	929001903602
2 MAS LEDspot VLE D 7-50W MR16 840 60D	50	660	7.0	800	60	●	80	4000	25000	A+	929001903902
2 MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D	50	670	8.0	3350	24	●	80	4000	40000	A+	929001881502
2 MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D	50	670	8.0	1800	36	●	80	4000	40000	A+	929001881802

Per consultare l'elenco completo dei dimmer compatibili con le nostre lampade LED visita il nostro sito al link: www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

LED Spot MR11



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		12NC
1 CorePro LEDspot 2.3-20W 827 MR11 36D	20	184	2.3	400	36	✗	80	2700	25000	A++	929002066402
2 MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	20	210	3.5	1000	24	✗	80	2700	40000	A+	929001123802

LED Spot AR111 - (111L x 62h) Nuova generazione CRI 90

NUOVO



Product Type	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		12NC
FASCIO 45°											
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 927 AR111 45D	100	1160	20,0	1800	45	●	91	2700	25000	A	929002050402
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 45D	100	1200	20,0	1800	45	●	91	3000	25000	A	929002050602
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 940 AR111 45D	100	1250	20,0	2000	45	●	91	4000	25000	A	929002050802
FASCIO 40°											
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D	50	600	11,0	1300	40	●	97	2700	40000	A	929002238802
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D	50	620	11,0	1300	40	●	97	3000	40000	A	929002238902
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D	75	850	15,0	1400	40	●	97	2700	40000	A	929002239302
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D	75	870	15,0	1400	40	●	97	3000	40000	A	929002239402
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D	75	980	15,0	1600	40	●	97	4000	40000	A	929002239502
FASCIO 24°											
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D	50	600	11,0	3000	24	●	97	2700	40000	A	929002238602
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D	50	620	11,0	3000	24	●	97	3000	40000	A	929002238702
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D	75	950	15,0	3500	24	●	97	2700	40000	A	929002239002
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D	75	850	15,0	3500	24	●	97	3000	40000	A	929002239102
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D	75	950	15,0	4000	24	●	97	4000	40000	A	929002239202
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 927 AR111 24D	100	1160	20,0	3800	24	●	91	2700	25000	A	929002050302
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 24D	100	1200	20,0	3800	24	●	91	3000	25000	A	929002050502
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 940 AR111 24D	100	1250	20,0	4000	24	●	91	4000	25000	A	929002050702
FASCIO 8°											
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D	50	600	11,0	8000	8	●	97	2700	40000	A	929002238402
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 8D	50	620	11,0	8000	8	●	97	3000	40000	A	929002238502

Per consultare l'elenco completo dei dimmer compatibili con le nostre lampade LED visita il nostro sito al link: www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

LED Spot PAR20

NUOVO



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		12NC
FASCIO 40°											
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	50	500	6,0	900	40	●	80	2700	25000	A+	929002338302
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	50	515	6,0	900	40	●	80	3000	25000	A+	929002338402
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D	50	540	6,0	900	40	●	80	4000	25000	A++	929002338502
FASCIO 25°											
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	50	500	6,0	1500	25	●	80	2700	25000	A+	929002338002
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	50	515	6,0	1500	25	●	80	3000	25000	A+	929002338102
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	50	540	6,0	1500	25	●	80	4000	25000	A+	929001317602

LED Spot PAR30S

NUOVO



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		12NC
1 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	75	740	9,5	2400	25	●	80	2700	25000	A+	929002338602
1 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	75	760	9,5	2400	25	●	80	3000	25000	A+	929002338702
1 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	75	820	9,5	2400	25	●	80	4000	25000	A+	929002338802

LED Spot PAR38 (IP66)



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		12NC
1 MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	60	750	9,0	1800	25	✗	80	2700	15000	A+	929001322702
1 MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	100	1000	13,0	3500	25	●	80	2700	25000	A+	929002339002

Per consultare l'elenco completo dei dimmer compatibili con le nostre lampade LED visita il nostro sito al link: www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

LED Spot R39



CorePro LEDspot MV R39



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		12NC

1 CorePro LEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D | 30 | 150 | 1.8 | 250 | 36 | | 80 | 2700 | 15000 | A++ | 929001890902

LED Spot R50



CorePro LEDspot MV R50



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		12NC

1 CorePro LEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D | 25 | 105 | 1.4 | 210 | 36 | | 80 | 2700 | 15000 | A++ | 929001891002

1 CorePro LEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D | 40 | 210 | 2.8 | 400 | 36 | | 80 | 2700 | 15000 | A++ | 929001891102

1 CorePro LEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D | 60 | 320 | 4.3 | 550 | 36 | | 80 | 2700 | 15000 | A+ | 929001891202

LED Spot R63



CorePro LEDspot MV R63



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		12NC

1 CorePro LEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D | 40 | 210 | 3.0 | 400 | 36 | | 80 | 2700 | 15000 | A+ | 929001891302

1 CorePro LEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D | 60 | 345 | 4.5 | 620 | 36 | | 80 | 2700 | 15000 | A+ | 929001891402

LED Spot R80



CorePro LEDspot MV ND R80




Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		12NC

1 CorePro LEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D | 60 | 345 | 4.0 | 620 | 36 | | 80 | 2700 | 15000 | A+ | 929001891502

1 CorePro LEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D | 100 | 670 | 8.0 | 1100 | 36 | | 80 | 2700 | 15000 | A+ | 929001891602

LED Lineari R7s



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimensioni	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt	h x l	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		12NC

NON DIMMERABILI

1 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm 830 | 60 | 950 | 7.5 | 29 x 78 | / | | 80 | 3000 | 15000 | A++ | 929001339002

1 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm 840 | 60 | 1000 | 7.5 | 29 x 78 | / | | 80 | 4000 | 15000 | A++ | 929001339102

2 CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830 | 60 | 806 | 6.5 | 22.5 x 118 | / | | 80 | 3000 | 20000 | A++ | 929001186102

DIMMERABILI

2 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D | 100 | 1600 | 14.0 | 29 x 118 | / | | 80 | 3000 | 15000 | A+ | 929001243702

2 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D | 100 | 1800 | 14.0 | 29 x 118 | / | | 80 | 4000 | 15000 | A++ | 929001243802

3 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830 | 120 | 2000 | 14.0 | 29 x 118 | / | | 80 | 3000 | 15000 | A++ | 929001353602

3 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840 | 120 | 2000 | 14.0 | 29 x 118 | / | | 80 | 4000 | 15000 | A++ | 929001353702

4 CorePro LED linear D 17.5-150W R7S 118 830 | 150 | 2460 | 17.5 | 42 x 118 | / | | 80 | 3000 | 15000 | A++ | 929002016602

4 CorePro LED linear D 17.5-150W R7S 118 840 | 150 | 2460 | 17.5 | 42 x 118 | / | | 80 | 4000 | 15000 | A++ | 929002016702

FILAMENTO

5 CorePro R7S 78mm 4-40W 830 G | 40 | 475 | 4.0 | 14.5 x 78 | / | | 80,0 | 3000 | 10000 | A++ | 929002327002

6 CorePro R7S 118mm 8.1-60W 830 G | 60 | 900 | 8,1 | 13.5 x 118 | / | | 80,0 | 3000 | 10000 | A+ | 929002327202

6 CorePro R7S 118mm 8.1-60W 840 G | 60 | 970 | 8,1 | 13.5 x 118 | / | | 80,0 | 4000 | 10000 | A++ | 929002327302

LED Capsule G4

NUOVO



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		12NC

1 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827 | 10 | 115 | 1 | | 80 | 2700 | 15000 | A++ | 929002388802

1 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830 | 10 | 120 | 1 | | 80 | 3000 | 15000 | A++ | 929002388902

1 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827 | 20 | 205 | 1.8 | | 80 | 2700 | 15000 | A++ | 929002389002

1 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830 | 20 | 215 | 1.8 | | 80 | 3000 | 15000 | A++ | 929002389102

3 CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827 | 28 | 315 | 2.7 | | 80 | 2700 | 15000 | A++ | 929002389202


3 CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830 | 28 | 330 | 2.7 | | 80 | 3000 | 15000 | A++ | 929002389302

2 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D | 20 | 210 | 2,1 | | 80 | 2700 | 15000 | A++ | 929002389402

Per consultare l'elenco completo dei dimmer compatibili con le nostre lampade LED visita il nostro sito al link: www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

LED Capsule GY6.35

NUOVO



CorePro LEDcapsule LV GY6.35



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		12NC
1 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	20	205	1,8	✗	80	2700	15000	A++	929002389702
1 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	20	215	1,8	✗	80	3000	15000	A++	929002389802

LED Capsule G9

NUOVO



CorePro LEDcapsule ND G9 25W, CorePro LEDcapsule ND G9 40W, CorePro LEDcapsule ND G9 60W



Product Type	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		12NC
2 CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	40	480	4,0	●	80	2700	15000	A++	929002390002
3 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	60	570	5,0	✗	80	2700	15000	A++	929002055102
3 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	60	570	5,0	✗	80	3000	15000	A++	929002059802
1 CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	25	300	2,6	●	80	2700	15000	A++	929002389902

LED Capsule G9 glass

NUOVO



CorePro LEDcapsule ND G9 G, CorePro LEDcapsule ND G9 G



Product Type	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		12NC
1 CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	25	220	2,0	✗	80	2700	10000	A++	929002326202
1 CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G	25	220	2,0	✗	80	3000	10000	A++	929002326302
2 CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G	40	380	3,5	✗	80	2700	10000	A++	929002326502
2 CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G	40	400	3,5	✗	80	3000	10000	A++	929002326602

LED Bulbo - Non Dimmerabili



CorePro LEDbulb Non-Dimmable



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		12NC
SMERIGLIATE - A60									
1 CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	40	470	5,0	✗	80	3000	15000	A+	929001304532
1 CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	40	470	5,0	✗	80	4000	15000	A+	929001234602
1 CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 865	40	470	5,0	✗	80	6500	15000	A+	929001304632
1 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60	806	7,5	✗	80	3000	15000	A+	929001304732
1 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60	806	7,5	✗	80	4000	15000	A+	929001234702
1 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 865	60	806	7,5	✗	80	6500	15000	A+	929001304832
1 CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	75	1055	10,5	✗	80	3000	15000	A+	929001162332
1 CLA LEDbulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL 1CT	75	1055	8,5	✗	80	4000	15000	A++	929001234802
1 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	75	1055	10,0	✗	80	6500	15000	A+	929001163832
1 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	100	1521	13,0	✗	80	3000	15000	A+	929001235002
1 CLA LEDbulb ND 10.5-100W E27 840 A60 CL 1CT	100	1521	10,5	✗	80	4000	15000	A++	929001312402
1 CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	100	1521	12,5	✗	80	6500	15000	A+	929001312502

LED Bulbo E27 - Dimmerabili e Speciali



MASTER LEDbulb Clear, CorePro LEDbulb Non-Dimmable, CorePro LEDbulb Dimmable, MASTER LEDbulb DimTone




Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		12NC
TRASPARENTI - A60									
1 MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	40	470	6,0	●	80	2200/2700	25000	A+	929001150802
1 MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60	806	8,5	●	80	2200/2700	25000	A+	929001150932
SMERIGLIATE - A60 - MASTERLED									
1 MAS LEDbulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	40	470	5,5	●	90	2200/2700	25000	A+	929001351302
4 MAS LEDbulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60	806	9,0	●	90	2200/2700	25000	A+	929001351402
SMERIGLIATE - A60 - COREPRO									
3 CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	40	470	5,0	●	90	2700	15000	A+	929002068902
3 CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	60	806	8,5	●	90	2200/2700	15000	A+	929002069102
3 CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	75	1055	10,5	●	90	2200/2700	15000	A+	929002069302
3 CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	100	1521	13,0	●	90	2200/2700	15000	A+	929002069502
SMERIGLIATE - A60 - SCENE SWITCH									
2 LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4*	60	806	8,0	●	80	2700/4000	15000	A+	929001264101
A60 - SENSOR									
2 LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	60	806	7,5	●	80	2700	15000	A+	929001383631
2 LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	60	806	6,5	●	80	4000	15000	A++	929001383731
SMERIGLIATE - A67 - MASTERLED									
4 MAS LEDbulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	75	1055	12,0	●	90	2200/2700	25000	A+	929001868602
4 MASLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	100	1521	14,0	●	90	2200/2700	25000	A+	929002218602

*Scene Switch (SSW) = cambio di tonalità con l'interruttore

Per consultare l'elenco completo dei dimmer compatibili con le nostre lampade LED visita il nostro sito al link: www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

Classic LED Bulbo E27 - Non Dimmerabili



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimme-razione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		12NC
TRASPARENTI - A60									
1 CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL	40	470	4.3	☒	80	2700	15000	A++	929001890002
1 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL	60	806	7.0	☒	80	2700	15000	A++	929001387302
1 CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL	75	1055	8.5	☒	80	2700	15000	A++	929002025402
1 CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CLICT	75	1055	8.5	☒	80	4000	15000	A++	929002025502
TRASPARENTI - A67									
2 CLA LEDBulb ND 11-100W E27 827 A67 CL	100	1521	11.0	☒	80	2700	15000	A++	929002026102
2 CLA LEDBulb ND 11-100W E27 840 A67 CL	100	1521	11.0	☒	80	4000	15000	A++	929002026202
2 LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	120	2000	13.0	☒	80	2700,0	15000	A++	929002371501
2 LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	120	2000	13.0	☒	80	4000,0	15000	A++	929002371601
2 CLA LEDbulb ND 17-150W A67 E27 827 CL	150	2452	17.0	☒	80	2700	15000	A++	929002055002
TRASPARENTI - ST64									
3 CLA LEDbulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	40	470	4.0	☒	80	2700	15000	A++	929001237302
SMERIGLIATE - A60									
4 LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	40	470	4.5	☒	80	2700	15000	A++	929001242982
4 CLA LEDBulb ND 4.5-40W E27 830 A60 FR	40	470	4.5	☒	80	3000,0	15000	A++	929002424902
4 LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	60	806	7.0	☒	80	2700	15000	A++	929001243082
4 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 830 A60 FR	60	806	7.0	☒	80	3000,0	15000	A++	929002425002
4 LED classic 60W A60 E27 CW FR ND 1CT/10	60	806	7.0	☒	80	4000	15000	A++	929001323531
4 LED classic 75W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	75	1055	8.5	☒	80	2700	15000	A++	929002025731
4 CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 830 A60 FR	75	1055	8.5	☒	80	3000,0	15000	A++	929002425102
4 LED classic 75W A60 E27 CDL FR ND 1CT/10	75	1055	8.5	☒	80	6500	15000	A++	929002025931
4 LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	100	1521	10.5	☒	80	3000	15000	A++	929002026431
4 CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 830 A60 FR	100	1521	10.5	☒	80	3000,0	15000	A++	929002425202
4 LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	100	1521	10.5	☒	80	4000	15000	A++	929002026531
SMERIGLIATE - A67									
4 LED classic 100W A67 CLD FR ND 1CT/10	100	1521	11.5	☒	80	6500	15000	A++	929002026631
5 LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	120	2000	13	☒	80	2700	15000	A++	929002371801
5 LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	120	2000	13	☒	80	4000	15000	A++	929002371901
5 LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	120	2000	13	☒	80	6500	15000	A++	929002372001
5 LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	150	2452	17.5	☒	80	2700	15000	A++	929002372601
5 LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	150	2452	17.5	☒	80	4000	15000	A++	929002372701
5 LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	150	2452	17.5	☒	80	6500	15000	A++	929002372801
SMERIGLIATE - A95									
6 LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	200	3452	23.0	☒	80,0	2700	15000	A++	929002372901
6 LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	200	3452	23.0	☒	80,0	4000	15000	A++	929002373001
6 LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	200	3452	23.0	☒	80,0	6500	15000	A++	929002373101

Classic LED Bulbo E27 - Dimmerabili e Speciali



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimme-razione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		12NC
TRASPARENTI - A60									
1 CLA LEDBulb D 4.5-40W A60 E27 827 CL	40	470	4.5	●	80	2700	15000	A++	929002390102
1 CLA LEDBulb 7.2-60W A60 E27 827 CL	60	806	7.2	●	80	2700	15000	A+	929002390202
1 CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL	40	470	6.7	☀	90	2200/2700	15000	A+	929002019602
1 CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL	60	806	7.0	☀	80	2200/2700	15000	A+	929002391702
2 CLA LEDBulb DT11.5-100W E27 CRI90 A60 CL	100	1521	11.5	☀	90	2200/2700	15000	A++	929002391802
TRASPARENTI - ST64									
3 CLA LEDbulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL	40	470	5.5	●	80	2700	15000	A+	8718696814253
3 CLA LEDbulb D 8-60W ST64 E27 827 CL	60	806	7.0	●	80	2700	15000	A+	929002390802
3 CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL	60	806	7.0	☀	90	2200/2700	15000	A++	929002393102

LED Candela E14 - Non Dimmerabili



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimme-razione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		12NC
TRASPARENTI - B35									
1 Corepro candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	25	250	4.0	☒	80	2700	15000	A+	929001142202
1 Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	40	470	5.5	☒	80	2700	15000	A+	929001142502
1 Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	40	520	5.5	☒	80	4000	15000	A+	929001206002
SMERIGLIATE - B35									
2 CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	25	250	4.0	☒	80	2700	15000	A+	929001157402
2 CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	25	290	3.5	☒	80	4000	15000	A+	929001205602
2 CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	40	470	5.5	☒	80	2700	15000	A+	929001157702
2 CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	40	520	5.5	☒	80	4000	15000	A+	929001205802
2 CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	40	520	5.5	☒	80	6500	15000	A+	929001394502
SMERIGLIATE - B38									
2 CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	60	806	7.0	☒	80	2700	15000	A++	929001325102
2 CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	60	830	7.0	☒	80	4000	15000	A++	929001325402
2 CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	60	830	7.0	☒	80	6500	15000	A++	929001394702

LED Candela E14 - Dimmerabili



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dim-merazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		12NC
TRASPARENTI - B38									
1 MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	25	250	4.0	☺	80	2200/2700	25000	A+	929001139802
1 MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	40	470	6.0	☺	80	2200/2700	25000	A+	929001140402
TRASPARENTI - BA38									
1 MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	25	250	4.0	☺	80	2200/2700	25000	A+	929001139902
1 MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	40	470	6.0	☺	80	2200/2700	25000	A+	929001140502
TRASPARENTI - B40									
1 MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	60	806	8.0	☺	80	2200/2700	25000	A+	929001211702

Classic LED Candela E14 - Non Dimmerabili



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dim-merazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		12NC
TRASPARENTI - B35									
1 CLA LEDcandle ND 2-25W B35 E14 827 CL	25	250	2.0	☒	80	2700	15000	A++	929001238302
1 CLA LEDcandle ND 2-25W E14 840 B35 CL	25	250	2.0	☒	80	4000	15000	A++	929002023702
1 CLA LEDcandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL	40	470	4.3	☒	80	2700	15000	A++	929001889702
1 CLA LEDcandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL	40	470	4.3	☒	80	4000	15000	A++	929002024302
2 CLA LEDcandle ND 6.5-60W B35 E14 827 CL	60	806	6.5	☒	80	2700	15000	A++	929002028002
2 CLA LEDcandle ND 6.5-60W B35 E14 840 CL	60	806	6.5	☒	80	4000	15000	A++	929002028102
5 CLA LEDcandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL	25	250	2.0	☒	80	2700	15000	A++	929001238402
TRASPARENTI - ST35									
4 CLA LEDcandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL	25	250	2.0	☒	80	2700	15000	A++	929001238502
SMERIGLIATE - B35									
2 CLA LEDcandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	25	250	2.2	☒	80	2700	15000	A++	929001345202
2 CLA LEDcandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	40	470	4.3	☒	80	2700	15000	A++	929001345302
2 CLA LEDcandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR	60	806	6.5	☒	80	2700	15000	A++	929002028202
2 CLA LEDcandle ND 6.5-60W B35 E14 840 FR	60	806	6.5	☒	80	4000	15000	A++	929002028302
2 CLA LEDcandle ND 6.5-60W B35 E14 865 FR	60	806	6.5	☒	80	6500	15000	A++	929002028402
5 CLA LEDcandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	25	250	2.2	☒	80	2700	15000	A++	929001345802

Classic LED Candela E14 - Dimmerabili



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dim-merazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		12NC
TRASPARENTI - B35									
1 CLA LEDcandle D 5-40W B35 E14 827 CL	40	470	4.5	☺	80	2700	15000	A+	929002391102
TRASPARENTI - BA35									
2 CLA LEDcandle D 5-40W BA35 E14 827 CL	40	470	5.0	☺	80	2700	15000	A+	929001332802

LED Sferetta E14/E27 - Non Dimmerabili




Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dim-merazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		12NC
E14 - TRASPARENTI - P45									
1 CorePro Lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	40	470	5.5	☒	80	2700	15000	A+	929001142602
1 CorePro Lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	40	520	5.5	☒	80	4000	15000	A+	929001206102
E14 - SMERIGLIATE - P45									
2 CorePro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	25	250	4.0	☒	80	2700	15000	A+	929001157502
2 CorePro Lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	25	290	3.5	☒	80	4000	15000	A+	929001205702
2 CorePro Lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	40	470	5.5	☒	80	2700	15000	A+	929001157802
2 CorePro Lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	40	520	5.5	☒	80	4000	15000	A+	929001205902
2 CorePro Lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	40	520	5.5	☒	80	6500	15000	A+	929001394602
2 CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 FR	60	806	6.5	☒	80	2700	15000	A++	929002028702
2 CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 FR	60	806	6.5	☒	80	4000	15000	A++	929002028802
2 CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 865 FR	60	806	6.5	☒	80	6500	15000	A++	929002028902
E14 - SMERIGLIATE - P48									
2 CorePro Lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	60	806	7.0	☒	80	2700	15000	A++	929001325202
2 CorePro Lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	60	830	7.0	☒	80	4000	15000	A++	929001325502
2 CorePro Lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	60	830	7.0	☒	80	6500	15000	A++	929001394802
E27 - TRASPARENTI - P45									
3 CorePro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	25	250	4.0	☒	80	2700	15000	A+	929001142402
E27 - SMERIGLIATE - P45									
4 CorePro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	25	250	4.0	☒	80	2700	15000	A+	929001157602
4 CorePro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	40	470	5.5	☒	80	2700	15000	A+	929001175402
4 CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 827 FR	60	806	6.5	☒	80	2700	15000	A++	929002029202
4 CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 840 FR	60	806	6.5	☒	80	4000	15000	A++	929002029302
E27 - SMERIGLIATE - P48									
4 CorePro Lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	60	806	7.0	☒	80	2700	15000	A++	929001325302
4 CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	60	830	7.0	☒	80	4000	15000	A++	929001325602

LED Sferetta E14/E27 - Dimmerabili



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimme-razione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		12NC
E14 - TRASPARENTI - P48									
1 MAS LEDLustre DT 4-25W E14 P48 CL	25	250	4.0	🔵	80	2200/2700	25000	A+	929001140002
1 MAS LEDLustre DT 6-40W E14 P48 CL	40	470	6.0	🔵	80	2200/2700	25000	A+	929001140602
E14 - TRASPARENTI - P50									
1 MAS LEDLustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	60	806	8.0	🔵	80	2200/2700	25000	A+	929001211902
E27 - TRASPARENTI - P48									
2 MAS LEDLustre DT 4-25W E27 P48 CL	25	250	4.0	🔵	80	2200/2700	25000	A+	929001140102
2 MAS LEDLustre DT 6-40W E27 P48 CL	40	470	6.0	🔵	80	2200/2700	25000	A+	929001140702

Classic LED Sferetta E14/E27 - Non Dimmerabili



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimme-razione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		12NC
E14 - TRASPARENTI - P45									
1 CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL	25	250	2.0	⊗	80	2700	15000	A++	929001238602
1 CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL	40	470	4.3	⊗	80	2700	15000	A++	929001890402
1 CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 840 P45 CL	40	470	4.3	⊗	80	4000	15000	A++	929002024602
1 CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 CL	60	806	6.5	⊗	80	2700	15000	A++	929002028502
1 CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 CL	60	806	6.5	⊗	80	4000	15000	A++	929002028602
E14 - SMERIGLIATE - P45									
3 CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	25	250	2.2	⊗	80	2700	15000	A++	929001345402
3 CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	40	470	4.3	⊗	80	2700	15000	A++	929001345502
E27 - TRASPARENTI - P45									
2 CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL	25	250	2.0	⊗	80	2700	15000	A++	929001238702
2 CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL	40	470	4.3	⊗	80	2700	15000	A++	929001890502
2 CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 827 CL	60	806	6.5	⊗	80	2700	15000	A++	929002029002
E27 - SMERIGLIATE - P45									
4 CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	25	250	2.2	⊗	80	2700	15000	A++	929001345602
4 CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	40	470	4.3	⊗	80	2700	15000	A++	929001345702

Classic LED Sferetta E14/E27 - Dimmerabili



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimme-razione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		12NC
E14 - TRASPARENTI - P45									
1 CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL	25	250	2.7	🔵	80	2700	15000	A++	929001332302
1 CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL	40	470	4.5	🔵	80	2700	15000	A++	929002391302
E27 - TRASPARENTI - P45									
2 CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL	25	250	2.7	🔵	80	2700	15000	A++	929001332402
2 CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL	40	470	4.5	🔵	80	2700	15000	A++	929002391402

LED Lampade Speciali - Dimmerabili e Non Dimmerabili



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimme-razione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		12NC
T25									
1 LED 15W T25 E14 WW FR ND SRT4	15	150	1.7	⊗	80	2700	15000	A++	929001325755
1 LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	25	250	3.5	⊗	80	2700	15000	A+	929001325855
STICK - SMERIGLIATE - T38									
2 CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	68	950	9.5	⊗	80	3000	15000	A+	929001901402
2 CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	75	1050	9.5	⊗	80	4000	15000	A+	929001901502
GLOBO - TRASPARENTI - G93									
3 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL	60	806	7.0	⊗	80	2700	15000	A++	929001387902
3 CLA LEDBulb D 7.2-60W G95 E27 827 CL	60	806	7.5	🔵	80	2700	15000	A+	929002390702
GLOBO - SMERIGLIATE - G93									
4 LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	60	806	7.0	⊗	80	2700	15000	A++	929002370801
4 LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	60	806	7.0	⊗	80	4000	15000	A++	929002370901
4 LED classic 60W G93 E27 CDL FR ND 1PF/4	60	806	7.0	⊗	80	6500	15000	A++	929002371001
GLOBO - TRASPARENTI - G120									
5 LEDClassic 60W G120 E27 2700K CL D	60	806	8.0	🔵	80	2700	15000	A+	929001935301
GLOBO - SMERIGLIATE - G120									
6 LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	75	1055	8.5	⊗	80	2700	15000	A++	929002371101
6 LED classic 75W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	75	1055	8.5	⊗	80	4000	15000	A++	929002371201
6 LED classic 75W G120 E27 CDL FR ND 1PF/4	75	1055	8.5	⊗	80	6500	15000	A++	929002371301
6 LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	100	1521	10.5	⊗	80	2700	15000	A++	929002067801
6 LED classic 100W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	100	1521	10.5	⊗	80	6500	15000	A++	929002371401
6 LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	120	2000	13.0	⊗	80	2700	15000	A++	929002372101
6 LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	120	2000	13.0	⊗	80	4000	15000	A++	929002372201
6 LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	120	2000	13.0	⊗	80	6500	15000	A++	929002372301

Il **tubo LED** di Philips giusto per ogni occasione

Gamma LED ad alta potenza per la sostituzione dei tubi convenzionali

- Migliori prestazioni
- Migliore compatibilità
- Facilità di installazione

Scopri la nuova gamma Universal che semplifica l'installazione perchè compatibile con ogni tipo di reattore e con l'alimentazione diretta.



Trova la soluzione giusta all'interno della nostra gamma di prodotto **utilizzando il tool** nella pagina philips.it/tubiled



CorePro LEDtube T8 Universal

- Funziona con ogni tipologia driver (EM/HF/Mains)
- Flusso luminoso fino a 2700 lumen
- Il periodo di ammortamento è solitamente pari a 1 anno con funzionamento 24 h su 7 gg*
- Durata di vita fino a 3 volte più lunga*

MASTER LEDtube T5

- Durata di vita di 50.000 ore
- Fino a 155 lumen/Watt
- Funziona con driver HF**
- Flusso luminoso fino a 5600 lumen

MASTER LEDtube T8


- Durata di vita di 40.000 ore
- Caratteristiche complete di sicurezza e dispositivo di protezione EM
- Aggiornamento diretto (retrofit) per lampade T8 esistenti su installazioni con reattori EM
- 50% di consumo energetico in meno rispetto ai tubi tradizionali*

* Rispetto alle lampade convenzionali

** Consulta il sito philips.it/tubiled per le informazioni più recenti sulla compatibilità dei driver

CorePro LED PLC, PLL e PLS

- Semplice retrofit per lampade tradizionali PLC e PLL
- Durata di vita di 30.000 ore
- Fino al 60% di risparmio energetico*



Prodotto	Dimen- sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		12NC
L600 - MASTERLED - FASCIO 160°								
1 MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	604	1000	8.0	160	3000	60000	A++	929001307002
1 MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	604	1050	8.0	160	4000	60000	A++	929001307102
1 MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	604	1050	8.0	160	6500	60000	A++	929001307202
L600 - MASTERLED - FASCIO 240°								
4 MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	604	1000	8.0	240	3000	50000	A++	929002021102
4 MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	604	1050	8.0	240	4000	50000	A++	929002021202
4 MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	604	1050	8.0	240	6500	50000	A++	929002021302
L600 - COREPRO - FASCIO 240°								
2 CorePro LEDtube 600mm 8W840	604	800	8.0	240	4000	30000	A+	929001338602
2 CorePro LEDtube 600mm 8W865	604	800	8.0	240	6500	30000	A+	929001338702
L1200 - MASTERLED - FASCIO 160°								
1 MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	1214	2000	12.5	160	3000	60000	A++	929001922602
1 MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	1214	2100	12.5	160	4000	60000	A++	929001922702
1 MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	1214	2100	12.5	160	6500	60000	A++	929001922802
1 MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	1214	2300	15.5	160	3000	60000	A++	929002020502
1 MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	1214	2500	15.5	160	4000	60000	A++	929002020602
1 MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	1214	2500	15.5	160	6500	60000	A++	929002020702
3 MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	1214	2500	14.5	160	4000	70000	A++	929001376802
3 MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	1214	2500	14.5	160	6500	70000	A++	929001376902
L1200 - MASTERLED - FASCIO 240°								
4 MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	1214	2000	14.0	240	3000	50000	A++	929002021402
4 MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	1214	2100	14.0	240	4000	50000	A++	929002021502
4 MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	1214	2100	14.0	240	6500	50000	A++	929002021602
4 MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	1214	2300	16.0	240	3000	50000	A++	929002022002
4 MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	1214	2500	16.0	240	4000	50000	A++	929002022102
4 MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	1214	2500	16.0	240	6500	50000	A++	929002022202
L1200 - COREPRO - FASCIO 240°								
2 CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	1214	1600	14.5	240	4000	30000	A+	929001338802
2 CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	1214	1600	14.5	240	6500	30000	A+	929001338902
L1500 - MASTERLED - FASCIO 160°								
1 MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	1514	2900	18.2	160	3000	60000	A++	929001922902
1 MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	1514	3100	18.2	160	4000	60000	A++	929001923002
1 MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	1514	3100	18.2	160	6500	60000	A++	929001923102
1 MAS LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	1514	3400	23.0	160	3000	60000	A++	929002020802
1 MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	1514	3700	23.0	160	4000	60000	A++	929002020902
1 MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	1514	3700	23.0	160	6500	60000	A++	929002021002
3 MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	1514	3700	21.5	160	4000	70000	A++	929001377002
3 MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	1514	3700	21.5	160	6500	70000	A++	929001377102
L1500 - MASTERLED - FASCIO 240°								
4 MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	1514	2900	20.5	240	3000	50000	A++	929002021702
4 MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	1514	3100	20.5	240	4000	50000	A++	929002021802
4 MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	1514	3100	20.5	240	6500	50000	A++	929002021902
4 MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	1514	3400	24.0	240	3000	50000	A++	929002022302
4 MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	1514	3700	24.0	240	4000	50000	A++	929002022402
4 MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	1514	3700	24.0	240	6500	50000	A++	929002022502
L1500 - COREPRO - FASCIO 240°								
2 CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	1514	2200	20.0	240	4000	30000	A+	929001337902
2 CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	1514	2200	20.0	240	6500	30000	A+	929001338002

CRI delle versioni CORE= 80 - CRI delle versioni MASTER= 83
HO= High Output - UO= Ultra Output - UE= Ultra Efficiency



Prodotto	Dimen- sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		12NC
L600 - MASTERLED - FASCIO 160°								
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	604	1000	8.0	160	3000	60000	A+	929001393102
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	604	1050	8.0	160	4000	60000	A+	929001393202
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	604	1050	8.0	160	6500	60000	A+	929001393302
L900 - MASTERLED - FASCIO 160°								
1 MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	909	1575	12.0	160	4000	60000	A++	929001298402
1 MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	909	1575	12.0	160	6500	60000	A++	929001298502
L1200 - MASTERLED - FASCIO 160°								
1 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	1212	2000	14.0	160	3000	60000	A+	929001284302
1 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	1212	2100	14.0	160	4000	60000	A++	929001284102
1 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	1212	2100	14.0	160	6500	60000	A++	929001284202
1 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	1212	2350	16.0	160	3000	60000	A+	929001300202
1 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	1212	2500	16.0	160	4000	60000	A++	929001300002
1 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	1212	2500	16.0	160	6500	60000	A++	929001300102
L1500 - MASTERLED - FASCIO 160°								
1 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	1512	2900	20.0	160	3000	60000	A+	929001284602
1 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	1512	3100	20.0	160	4000	60000	A++	929001284402
1 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	1512	3100	20.0	160	6500	60000	A++	929001284502
1 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	1512	3500	24.0	160	3000	60000	A++	929001300502
1 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	1512	3700	24.0	160	4000	60000	A++	929001300302
1 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	1512	3700	24.0	160	6500	60000	A++	929001300402

Per tutte le versioni il CRI= 83 - HO= High Output - UO= Ultra Output

LED tube T8 / Universal (EM, Mains & HF) - VETRO



Prodotto	Dimen- sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		12NC
L600 - COREPRO								
1 CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	600	850	8	240	3000	30000	A+	929002419802
1 CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	600	900	8	240	4000	30000	A+	929002419902
1 CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	600	900	8	240	6500	30000	A+	929002420002
L1200 - MASTERLED								
1 MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W830 T8	1214	2300	16,0	240	3000	50000	A++	929002333002
1 MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W840 T8	1214	2500	16,0	240	4000	50000	A++	929002333102
1 MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W865 T8	1214	2500	16,0	240	6500	50000	A++	929002333202
L1200 - COREPRO								
2 CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	1214	1850	18,0	240	3000	30000	A+	929001869202
2 CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	1214	2000	18,0	240	4000	30000	A+	929001869302
2 CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	1214	2000	18,0	240	6500	30000	A+	929001869402
L1500 - MASTERLED								
1 MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8	1514	3400	24,0	240	3000	50000	A++	929002333302
1 MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W840 T8	1514	3700	24,0	240	4000	50000	A++	929002333402
1 MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W865 T8	1514	3700	24,0	240	6500	50000	A++	929002333502
L1500 - COREPRO								
2 CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	1514	2500	23,0	240	3000	30000	A+	929001869502
2 CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	1514	2700	23,0	240	4000	30000	A+	929001869602
2 CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	1514	2700	23,0	240	6500	30000	A+	929001869702

CRI delle versioni CORE= 80 - CRI delle versioni MASTER= 83 - HO= High Output - UO= Ultra Output - UN=Universal

LED tube T8 / MEAT



Prodotto	Dimen- sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		12NC
EM/Mains - FASCIO 160°								
1 MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	908	750	8.5	160	3300	50000	A+	929001812102
1 MAS LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	1214	1000	12,0	160	3300	50000	A+	929001812202
1 MAS LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	1514	1680	20,0	160	3300	50000	A+	929001812302
HF - FASCIO 160°								
2 MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD	1212	960	16,5	160	3300	50000	B	929001226302

Per tutte le versioni il CRI= 83



MASTER LED tube T5 (HF)



Prodotto	Dimen- sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		12NC
L600 - MASTERLED								
1 MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	563	1000	8,0	160	3000	50000	A+	929001390702
1 MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	563	1050	8,0	200	4000	50000	A+	929001390802
1 MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	563	1050	8,0	160	6500	50000	A+	929001390902
L1200 - MASTERLED								
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	1163	3700	26,0	160	3000	60000	A++	929002352002
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	1163	3900	26,0	160	4000	60000	A++	929002352102
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	1163	3900	26,0	160	6500	60000	A++	929002352202
1 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	1163	2300	16,5	160	3000	50000	A+	929001391002
1 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	1163	2500	16,5	200	4000	50000	A++	929001391102
1 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	1163	2500	16,5	160	6500	50000	A++	929001391202
L1500 - MASTERLED								
1 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	1462	5200	36,0	160	3000	50000	A++	929001346102
1 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	1462	5600	36,0	160	4000	50000	A++	929001346202
1 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	1462	5600	36,0	160	6500	50000	A++	929001346302
1 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	1463	2800	20,0	160	3000	50000	A+	929001391302
1 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	1463	3000	20,0	200	4000	50000	A++	929001391402
1 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	1463	3000	20,0	160	6500	50000	A++	929001391502
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	1463	3700	26,0	160	3000	60000	A++	929002352302
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	1463	3900	26,0	160	4000	60000	A++	929002352402
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	1463	3900	26,0	160	6500	60000	A++	929002352502

Per tutte le versioni il CRI= 83 - HO= High Output - UO= Ultra Output - HE= High Efficiency

LED Circular T8



Prodotto	Dimen- sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		12NC
EM/Mains - FASCIO 160°								
1 CorePro LED Circular 20W 840 G10q	n.a	2100	20,0	120	4000	30000	A++	929002068002
1 CorePro LED Circular 20W 865 G10q	n.a	2100	20,0	120	6500	30000	A++	929002068102

Per tutte le versioni il CRI= 80

LED PL-C / 2-pins



Prodotto	Dimen- sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		12NC
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	138	475	4.5	120	3000	30000	A++	929001350702
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	138	500	4.5	120	4000	30000	A++	929001350802
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	148	650	6.5	120	3000	30000	A+	929001201402
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	148	700	6.5	120	4000	30000	A+	929001201502
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	171	950	8.5	120	3000	30000	A+	929001201202
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	171	1000	8.5	120	4000	30000	A+	929001201302

Per tutte le versioni il CRI= 83

LED PL-C / 4-pins



Consulta l'elenco compatibilità dei driver qui:
www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led



Prodotto	Dimen- sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		12NC
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	131	475	4.5	120	3000	30000	A+	929001351002
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	131	500	4.5	120	4000	30000	A+	929001351102
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	141	650	6.5	120	3000	30000	A+	929001201002
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	141	700	6.5	120	4000	30000	A+	929001201102
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	164	950	9.0	120	3000	30000	A+	929001200802
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	164	1000	9.0	120	4000	30000	A+	929001200902

Per tutte le versioni il CRI= 83

LED PL-L



Prodotto	Dimen- sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		12NC
1 CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	17	2000	16.5	120	3000	30000	A+	929001381502
1 CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	17	2100	16.5	160	4000	30000	A+	929001381602
1 CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	17	2100	16.5	160	6500	30000	A+	929001381702
1 CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	17	3200	24.0	160	3000	30000	A+	929001920402
1 CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	17	3400	24.0	160	4000	30000	A+	929001920502
1 CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	17	3400	24.0	160	6500	30000	A+	929001920602

Per tutte le versioni il CRI= 83


LED PL-S



Prodotto	Dimen- sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		12NC
1 CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	16	520	5.0	120	3000	30000	A+	929001926302
1 CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	16	550	5.0	120	4000	30000	A+	929001926402

Per tutte le versioni il CRI= 83

LED LINEARI



Prodotto	Dimen- sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		12NC
1 LED 3W 300mm S14S WW ND 1CT/4	300	250	3,0	140	2700	15000	A+	929002444201
1 LED 4.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	500	375	4,5	140	2700	15000	A+	929002444301

Per tutte le versioni il CRI= 83

Starter di accensione



Prodotto	Codice ordine
	12NC
1 MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	929001801432


Lampade LED Philips TrueForce

Risparmia energia e offri una luce perfetta per ogni ambiente

La soluzione LED più innovativa per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID)

- Potenza luminosa elevata, ottica efficiente
- Aggiornamento immediato – non è necessario sostituire o modificare il dispositivo
- Durata di vita di 50.000 ore, 5 anni di garanzia

TrueForce LED Road



Novità! Estensione della gamma SON-T da 50W a 150W

Scopri le altre caratteristiche:



Utilizza l'ottica esistente degli apparecchi convenzionali



Gradevole luce bianca con CRI 70



Efficienza dell'ottica, emissione luminosa nella direzione di utilizzo

Core HPL Industrial and Retail

NUOVO

- Aspetto/dimensioni simili alle lampade convenzionali HID SON/HPL
- Sostituzione retrofit perfetta (EM/mains)
- Design IP65 per applicazioni sia indoor che outdoor
- Fascio di luce uniforme

Novità! Gamma rinnovata



Novità! Aggiornamento ed estensione della gamma

TrueForce LED Urban

- Perfect Fit – dimensioni compatte
- Fino al 75% di risparmio energetico
- Efficienza dell'ottica
- IP65
- Gradevole luce bianca con CRI 80
- Protezione dalle sovratensioni

*Rispetto alle alternative convenzionali



TrueForce LED Public (Urban/Road – HPL/SON)

La soluzione LED accessibile per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID). Le lampade LED Philips TrueForce offrono una semplice soluzione a LED garantendo un veloce ritorno dell'investimento per la sostituzione delle lampade HID.

TrueForce LED Public (Urban/Road – HPL/SON)

www.philips.com/trueforce-led-lamps



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Efficacia	Dimensioni	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt	lm/Watt	h x l	Kelvin	Ore		12NC
E27									
1 TForce LED HPL ND 28-21W E27 830	80	2850	21.0	135.00	178 x 75	3000	50000	A++	929002006102
1 TForce LED HPL ND 30-21W E27 840	80	3000	21.0	142.00	178 x 75	4000	50000	A++	929002006202
1 TForce LED HPL ND 38-28W E27 830	125	3800	28.0	135.00	178 x 75	3000	50000	A++	929002006302
1 TForce LED HPL ND 40-28W E27 840	125	4000	28.0	142.00	178 x 75	4000	50000	A++	929002006402
1 TForce LED HPL ND 57-42W E27 830	125	5700	42.0	135.00	178 x 84	3000	50000	A++	929002006502
1 TForce LED HPL ND 60-42W E27 840	125	6000	42.0	142.00	178 x 84	4000	50000	A++	929002006602
E40									
1 TForce LED HPL ND 57-42W E40 830	200	5700	42.0	135.00	191 x 84	3000	50000	A++	929002006702
1 TForce LED HPL ND 60-42W E40 840	200	6000	42.0	142.00	191 x 84	4000	50000	A++	929002006802

Tutte le versioni sono NON Dimmerabili e hanno CRI=80

TrueForce Core LED Public (Urban/Road – HPL/SON)

Le lampade TrueForce Core Urban offrono una semplice soluzione LED per la sostituzione delle lampade HID esistenti. I clienti hanno la possibilità di effettuare agilmente la sostituzione diretta (retrofit) con le lampade TrueForce Core Urban bypassando il reattore esistente e migliorando la qualità dell'illuminazione. Inoltre, grazie al loro speciale design IP65, possono essere facilmente adottate per applicazioni sia indoor che outdoor.

TrueForce Core LED Public (Urban/Road – HPL/SON)



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Efficacia	Dimensioni	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt	lm/Watt	h x l	Kelvin	Ore		12NC
1 TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR	50	2000	13.0	154	180x75	3000	25000	A++	929002349702
1 TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR	50	2000	13.0	154	180x75	4000	25000	A++	929002349802
1 TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	80	3000	18.0	167	180x75	3000	25000	A++	929002349902
1 TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	80	3000	18.0	167	180x75	4000	25000	A++	929002350002
2 TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR	125	4000	26.0	154	245x90	3000	25000	A++	929002350102
2 TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR	125	4000	26.0	154	245x90	4000	25000	A++	929002350202

Tutte le versioni sono NON Dimmerabili e hanno CRI=80 e IP65

TrueForce LED Public (Road – SON)

Le lampade Philips TrueForce Road LED sono delle alternative di alta qualità per le lampade convenzionali utilizzate in applicazioni di illuminazione stradale. Le lampade TrueForce Road LED utilizzano l'ottica degli apparecchi progettati attorno alle lampade HID e distribuiscono la luce esattamente dove è necessaria. Fornisce una luce bianca brillante (4.000 K) e un migliore indice di resa cromatica pari a 70. Ciò accresce la percezione delle persone riguardo alla sicurezza di strade, percorsi pedonali e ciclabili, nonché nei parcheggi. Combina i giusti lumen con un'efficacia di sistema elevata per massimizzare il risparmio energetico.

TrueForce Core LED Public (Urban/Road – HPL/SON)



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Efficacia	Dimensioni	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt	lm/Watt	h x l	Kelvin	Ore		12NC
E27 - Tensione 70-80									
1 TForce LED Road 55-35W E27 730	70	5500	35.0	157.00	200 x 61	3000	50000	A++	929001898402
2 TForce LED Road 60-35W E27 740	70	6000	35.0	171.00	200 x 61	4000	50000	A++	929001898502
E40 - Tensione 88-98									
3 TForce LED Road 84-55W E40 730	100	8400	55.0	152.00	262 x 71	3000	50000	A++	929002007402
3 TForce LED Road 90-55W E40 740	100	9000	55.0	163.00	262 x 71	4000	50000	A++	929002007502
E40 - Tensione 80-90									
4 TForce LED Road 112-68W E40 730	150	11200	68.0	164.00	262 x 71	3000	50000	A++	929002007602
4 TForce LED Road 120-68W E40 740	150	12000	68.0	176.00	262 x 71	4000	50000	A++	929002007702


Tutte le versioni sono NON Dimmerabili e hanno CRI=70

TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

Le lampade Philips TrueForce LED Industrial and Retail offrono una soluzione conveniente, semplice e rapida per sostituire le lampade HID nelle applicazioni con riflettori industriali. I prodotti sono disponibili in 2 versioni. Grazie a un design unico e alla compatibilità (InstantFit), puoi effettuare l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade HID con lampade TrueForce LED senza sostituire gli apparecchi o l'alimentatore oppure puoi anche scegliere le opzioni di installazione a tensione di rete. Entrambi consentono i medesimi vantaggi della sostituzione HID. Le numerose opzioni per l'angolo del fascio e un indice di resa cromatica elevato migliorano la distribuzione della luce, creando allo stesso tempo un ambiente confortevole, sicuro e altamente produttivo.

TrueForce LED Industria e Retail (Highbay – HPI/SON/HPL) – Plug & Play su EM

NUOVO



Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Efficacia	Dimensioni	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt	lm/Watt	h x l	Kelvin	Ore		12NC
FASCIO 60° o 120°									
1 TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	250	13000	95.0	137.00	290 x 250	4000	50000	A+	929002350702
1 TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	250	13000	95.0	137.00	290 x 250	4000	50000	A++	929002350802
1 TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	400	20000	140.0	143.00	290 x 250	4000	50000	A+	929002350902
1 TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	400	20000	140.0	143.00	290 x 250	4000	50000	A++	929002351002

NB/WB = fascio 60/120° - Tutte le versioni sono NON Dimmerabili e hanno CRI=80

TrueForce Core LED Industrial and Retail

Le lampade Philips LED TrueForce Core I&R rappresentano la soluzione ideale per sostituire le lampade a scarica ad alta intensità (HID). I clienti hanno la possibilità di effettuare in modo semplice e rapido la sostituzione diretta (retrofit) con le lampade LED TrueForce Core I&R bypassando il reattore esistente e migliorando la qualità dell'illuminazione.

TrueForce Core LED Industria e Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

NUOVO



TrueForce Core
HB MV



Tensione 220-240



E27



6 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Efficacia	Dimensioni	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine
	Watt	Lumen	Watt	lm/Watt	h x l	Kelvin	Ore		12NC
1 TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3	40	2600	20,0	130,00	139 x 80	3000	15000	A++	929002405702
1 TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3	40	2700	20,0	135,00	139 x 80	4000	15000	A++	929002405802
1 TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3	55	3700	30,0	123,00	165 x 100	3000	15000	A+	929002406302
1 TForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3	55	4000	30,0	133,00	165 x 100	4000	15000	A++	929002406402
1 TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3	70	4800	35,0	137,00	193 x 118	3000	15000	A++	929002406602
1 TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3	70	5000	35,0	143,00	193 x 118	4000	15000	A++	929002406702

Tutte le versioni sono NON Dimmerabili e hanno CRI=80



Area con 18 linee grigie orizzontali per prendere appunti.

Tutto quello che devi sapere, a portata di mano

Sappiamo che svolgere un progetto di installazione vuol dire saper trovare le giuste soluzioni

Visita il nostro portale creato appositamente per gli installatori e scopri:

- Tutte le informazioni sui prodotti aggiornate
- Selector tool per aiutarti a selezionare il prodotto migliore per i tuoi clienti
- Video di installazione
- Training





Scaricarla o rimpiaangerla?

I veri professionisti si affidano alla **tecnologia LED Philips**

Sviluppata da esperti. Solo per professionisti.
Tutti i prodotti d'illuminazione professionale di cui hai bisogno, ora disponibili in versione app per iOS e Android.

- ✓ Informazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- ✓ Consultazione rapida ed efficiente di prodotti con foto, download e rivenditori autorizzati
- ✓ Confronta i prodotti e condividi le liste d'acquisto
- ✓ Aggiornamenti in tempo reale

Non perdere tempo con cataloghi vecchi e ingombranti.
Scarica l'App Catalogo Philips Lighting!

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

Scarica la nuova
**App Catalogo
Philips Lighting!**



Tecnologia LED Philips

www.signify.com
www.lighting.philips.it



PHILIPS

© Signify 2020. Tutti i diritti riservati. Signify si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e/o di cessare la produzione di qualsiasi articolo in qualsiasi momento senza preavviso o obblighi e declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso della presente pubblicazione.