

PHILIPS

CoreLine



Innovazione



Facilità di
installazione



Alta qualità

REAL
PROs
REAL
QUALITY

I veri professionisti della luce si affidano alla gamma CoreLine



I nuovi Philips CoreLine Recessed e CoreLine Surface Mounted L'illuminazione di qualità, innovativa, flessibile e facile da installare.

Le nuove soluzioni CoreLine a incasso e a plafone sono ideali per sostituire gli apparecchi fluorescenti tradizionali nelle applicazioni generali. Sono inoltre dotate di un nuovo connettore che rende più rapida ogni fase dell'installazione. La nuova funzione MultiLumen si imposta premendo semplicemente un interruttore e permette di avere tre flussi luminosi in una sola lampada. La gamma di prodotti **CoreLine Recessed** e **CoreLine Surface Mounted** rappresentano un'alternativa flessibile e robusta ai pannelli, offrendo nel contempo un assortimento più ampio con diverse tipologie e di design insieme alla facilità di installazione e all'ampio spettro di applicazioni desiderate.

Efficienza, qualità e scelta per tutti i progetti dove la luce è davvero importante.

Scopri i vantaggi:

- ✓ Facilità di installazione grazie a un nuovo connettore semplice da staccare, collegare e riconnettere all'apparecchio
- ✓ Innovativa funzione MultiLumen: 3 diversi flussi luminosi in una lampada
- ✓ Gli accessori consentono un'installazione flessibile
- ✓ Luce gradevole, senza sfarfallio e a ridotto abbagliamento
- ✓ Compartimenti ottici antipolvere
- ✓ Oltre il 45% di risparmio energetico rispetto agli apparecchi fluorescenti tradizionali
- ✓ Lunga durata ed efficienza energetica: 50.000 ore di vita media utile (L80); fino a 140lm/W

Opzioni:


- ✓ Disponibile nelle versioni conformi alle norme stabilite per gli uffici (OC)
- ✓ On/off (PSU) e regolazione del flusso Dali (PSD)
- ✓ Illuminazione di emergenza (EL) e connettori Wieland (W)

Applicazioni:

- ✓ Uffici
- ✓ Negozi
- ✓ Spazi pubblici
- ✓ Settore sanitario

Caratteristiche principali

Nuovo!



Nuovo connettore che semplifica l'installazione



Driver PSU MultiLumen



Ampia gamma di accessori

Opzioni di installazione e montaggio per CoreLine Recessed

Grazie al nuovo connettore, al design e alla robustezza del corpo privo di bordi taglienti, la nuova gamma di apparecchi CoreLine Recessed rende l'installazione rapida, facile e flessibile. Per un'installazione ancora più semplice è disponibile una versione a plafone, adatta anche per la sospensione.

Versioni con connettore Wieland on/off
W3 (PSU) e connettore Wieland W5
Versione DALI (PSD) disponibile



Versioni MultiLumen

Nuovo connettore per un'installazione più rapida



Design robusto






Disponibile anche in forma rettangolare (30x120cm)



Cavo di sicurezza

Dimensioni



Opzioni di installazione e montaggio per CoreLine Surface Mounted

L'installazione del CoreLine Surface Mounted è facile, grazie al nuovo connettore e ai vari accessori per la sospensione e l'installazione su soffitti a griglia. Il corpo robusto e le diverse opzioni a disposizione per questi apparecchi li rendono ideali per un ampio spettro di applicazioni.

Pezzo unico, robusto
e senza bordi taglienti

Nuovo connettore per un'installazione più rapida





3 in 1
MultiLumen

Versioni MultiLumen
per un'applicazione
flessibile

Versioni con connettore Wieland on/off
W3 (PSU) e connettore Wieland W5
Versione DALI (PSD) disponibile



Dimensioni



Informazioni per l'ordine

Apparecchi Coreline Recessed





Tipo di prodotto	LED	Flusso luminoso	Efficienza luminosa	Temp. col.	IP rating	Codice METEL
	W	lm	lm/W	K		
Quick connector & Office Compliant (UGR<19)						
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	22/26/31	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51218400
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51221400
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51222100
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51223800
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51220700
Quick connector & Office Compliant (UGR<19) & Emergency Lighting						
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	25/29/34	3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97548700
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3		3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97552400
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC EL		2800/3400/4000	118	3000	IP20/44	97551700
Quick connector & Non Office Compliant (UGR<25)						
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	22/26/31	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51217700
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51219100
RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51216000
Quick connector & Non Office Compliant (UGR<25) & Emergency Lighting						
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	25/29/34	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	97549400
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	97550000
Wieland Connector & Office Compliant (UGR<19)						
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	22/26/31	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51226900
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51229000
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51228300
Wieland Connector & Office Compliant (UGR<19) & Emergency Lighting						
RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	25/29/34	3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97563000
RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3		3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97564700
Wieland Connector & Non Office Compliant (UGR<25)						
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	22/26/31	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51225200
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51227600
RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51224500

Accessori Coreline Recessed





Tipo di prodotto	Codice METEL
RC132Z SMB W60L60	07330899
RC132Z SME-3 WH	36270099
RC132Z SME-4 WH	07331599
RC132Z SMB-PLC	36269499


Informazioni per l'ordine

Apparecchi Coreline Surface Mounted



Tipo di prodotto	LED	Flusso luminoso	Efficienza luminosa	Temp. col.	IP rating	Codice METEL
	W	lm	lm/W	K		
Quick connector & Office Compliant (UGR<19)						
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	22/26/31	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51232000
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51235100
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51238200
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51240500
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51234400
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51239900
Quick connector & Office Compliant (UGR<19) & Emergency Lighting						
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	25/29/34	3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97554800
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3		3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97555500
Quick connector & Non Office Compliant (UGR<25)						
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	22/26/31	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51231300
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51237500
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51233700
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51230600
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51236800
Quick connector & Non Office Compliant (UGR<25) & Emergency Lighting						
SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	25/29/34	3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97553100
SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3		3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97556200
Wieland Connector & Office Compliant (UGR<19)						
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	22/26/31	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	97557900
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	97561600
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	97560900
Wieland Connector & Non Office Compliant (UGR<25)						
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	22/26/31	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	97558600
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	97562300
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	97559300
Wieland Connector & Office Compliant (UGR<19) & Emergency Lighting						
SM136V 31S_37S_43S/840PSDW20L120OCELB3W5	25/29/34	3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97565400
SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3		3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97566100





A man with a beard, wearing a green polo shirt, dark cargo pants, and brown work boots, stands with his arms crossed in a modern office. He has a tool belt with various tools attached to his right hip. A black and yellow tool bag sits on the floor next to him. The office has large glass windows and black frames. In the background, there are black office chairs and a wooden table. A green banner with white text is overlaid on the right side of the image.

**REAL
PROs**

**REAL
QUALITY**

