

# PHILIPS

## Ledinaire

 Garantito

 Affidabile

 Conveniente

# Nuovo proiettore Philips Ledinaire

## I veri professionisti scelgono Philips Ledinaire

### Qualità garantita per applicazioni che richiedono prestazioni efficaci.

La gamma **Ledinaire** offre una vasta varietà di prodotti LED di alta qualità, disegnati per farti ottenere i migliori risultati a prezzi contenuti.

### Efficiente, robusta e di installazione immediata.

La gamma di proiettori **Ledinaire** offre una selezione di apparecchi per illuminazione LED dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo conveniente. Il nuovo proiettore Floodlight è affidabile ed efficiente grazie ad un flusso luminoso fino a 24000 lm.

### Caratteristiche e vantaggi

- ✓ Prestazioni affidabili con un'efficienza fino a 120lm/W
- ✓ Flusso luminoso fino a 24.000lm
- ✓ Staffa di supporto 360°
- ✓ Disponibile con ottiche simmetriche e asimmetriche
- ✓ Durata di vita fino a 50.000 ore

### Applicazioni

- ✓ Facciate di edifici, punti vendita
- ✓ Giardini, sottopassaggi
- ✓ Cartelloni pubblicitari



1 Ledinaire Floodlight  
BVP164-165



Tieniti aggiornato, scarica l'App Catalogo Philips Lighting!



**REAL  
PROS**  
**REAL  
QUALITY**



## Ledinaire Floodlight BVP164-165



L65  
50000h



1 PACCO

IP


IP65

IK

IK08

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Efficienza	CRI	Codice ordine
	Lumen	Kelvin	Watt	lm/W		Metel
BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	1100	3000	10	110	80	53364699
BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	1200	4000	10	120	80	53356199
BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	2200	3000	20	110	80	53363999
BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	2400	4000	20	120	80	53355499
BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	5500	3000	50	110	80	53361599
BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	6000	4000	50	120	80	53353099
BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	1100	3000	10	110	80	53482799
BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	1200	4000	10	120	80	53481099
BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	2200	3000	20	110	80	53480399
BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	2400	4000	20	120	80	53479799
BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE	5500	3000	50	110	80	53476699
BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	6000	4000	50	120	80	53475999
BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	12000	4000	100	120	80	53351699
BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	18000	4000	150	120	80	53350999
BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	24000	4000	200	120	80	53349399
BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE	10500	4000	100	105	80	53495799
BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	15700	4000	150	105	80	53494099
BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	21000	4000	200	105	80	53493399

## Dimensioni



© Signify 2020

Tutti i diritti riservati. Signify si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e/o di cessare la produzione di qualsiasi articolo in qualsiasi momento senza preavviso o obblighi e declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso della presente pubblicazione.

