

**PHILIPS**

StoreSet linear

Illuminazione al  
dettaglio

# StoreSet linear

La soluzione di illuminazione semplice e lineare per sistemi a binario, con una maggior flessibilità e sostenibilità nel commercio al dettaglio





## Indice

Concepito per l'allestimento dei punti vendita 5

Differenti opzioni per un'illuminazione di alta qualità 6

Illuminazione per la circolarità 9

Connettività: Interact 11


Configuratore di prodotto 12

# Verso una maggiore flessibilità di illuminazione nei punti vendita

Il nuovo StoreSet Linear di Philips ha tutte le carte in regola: risalta al massimo gli spazi del punto vendita e garantisce allo stesso tempo un'eccellente flessibilità e una manutenzione semplice, con un TCO davvero allettante.

Sviluppata con l'obiettivo di garantire la migliore esperienza d'acquisto e di ottimizzazione del brand, la nuova gamma di apparecchi luminosi StoreSet Linear è la scelta ideale per l'allestimento del punto vendita e del tuo progetto di illuminazione. Dalla vendita di prodotti alimentari al fashion, il design snello e semplice dell'apparecchio valorizza il concept del negozio, esaltando allo stesso tempo i prodotti in vendita con un'eccezionale qualità della luce.

StoreSet Linear è una soluzione basata su sistemi binari con un'ampia gamma di ottiche, e offre un alto grado di flessibilità che si adatta a qualsiasi concept di illuminazione desiderato – il pannello può essere utilizzato da solo o in combinazione con lampade spot con illuminazione d'accento. Desideri cambiare faccia al tuo negozio o passare a un'illuminazione intelligente? Nessun problema! StoreSet Linear è un investimento a prova di futuro grazie al facile riposizionamento e la semplice manutenzione del driver, assieme all'integrazione dei sensori. La lunga durata e l'elevata efficienza energetica lo rendono una scelta sostenibile ed efficiente in termini di costi, con tempi di ammortamento eccellenti.



**Il riutilizzo di sistemi a binario già esistenti fa risparmiare sia tempo che denaro per una facile installazione e ristrutturazione**

**Facile manutenzione con comodo accesso al driver senza utilizzo di utensili**

**Design lineare, snello e semplice**


**Qualità di illuminazione eccellente con alta efficienza, ampia gamma di ottiche e colori**

**Ottima flessibilità nel design, che si adatta a qualsiasi concept di negozio**

**Risponde ai parametri di circolarità per un'illuminazione sostenibile**



# Design snello, ottimi benefici



Progettato per una  
flessibilità sostenibile

## Più flessibilità su ogni binario

- Soluzione flessibile che si adatta a differenti concept di negozio o a cambiamenti futuri nell'allestimento
- Facile da riposizionare
- Installazione veloce su sistemi a binario già esistenti, per permettere un semplice passaggio al nuovo apparecchio

## Design di alta qualità

- Design snello
- Semi-incassato nel binario – per un look discreto
- Qualità dell'illuminazione eccellente
- Ottimo comfort alla vista, anche quando installato a basse altezze

## Una soluzione di illuminazione sostenibile

- Soddisfa tutti i criteri di circolarità per un'illuminazione sostenibile – con enormi benefici per te e il pianeta
- Efficiente dal punto di vista energetico e di grande durata
- Pronto a connettersi a sistemi di illuminazione intelligente come Interact
- Design del prodotto flessibile e riutilizzabile

## Ampia varietà

- Ampia scelta di tipologia di fascio e ottica
- Ampia scelta di connettività
- Diverse opzioni di colore: nero, argento o bianco
- Colori personalizzabili su richiesta



# Il pannello lineare che si adatta a qualsiasi format di negozio


Grazie al suo design snello, StoreSet Linear di Philips può essere integrato senza problemi a qualsiasi format di negozio riutilizzando la disposizione già esistente o creandone una nuova con sistemi a binario. Valorizza il tuo punto vendita con un nuovo concept di illuminazione – con la perfetta combinazione di illuminazione generale e d'accento.



**StoreSet Linear come elemento principale** di illuminazione in grado di creare un effetto luminoso uniforme e d'accento sugli scaffali.



**StoreSet Linear combinato con lampade a proiettore** per un'illuminazione d'accento, che crea un effetto luminoso di grande contrasto ma bilanciato.



**StoreSet Linear utilizzato per illuminare le zone periferiche,** creando un'atmosfera spaziosa nel negozio.

# Eccellente qualità della luce

La qualità della luce, il colore, la consistenza e l'uniformità giocano un ruolo fondamentale nel creare un ambiente accogliente e invitante per il negozio. La nostra gamma di ottiche OptiSuit™ con applicazione su misura, è progettata per soddisfare i requisiti specifici e le dimensioni dei diversi punti vendita. Qualunque sia la tua scelta, StoreSet Linear fornisce una distribuzione uniforme della luce per negozi accoglienti e un'eccellente efficienza.



## Comfort visivo

Le lenti OptiSuit™, progettate con precisione, forniscono una luce accogliente, per un maggior comfort visivo dell'acquirente. Forniscono e dirigono la luce nel modo più efficiente possibile, mantenendo allo stesso tempo costanti i parametri qualitativi del colore.



## Sei opzioni di fascio

Dall'opzione a fascio largo a quelle asimmetriche, StoreSet Linear consente ai rivenditori di adattare l'illuminazione alle loro esigenze specifiche.



## Valorizzare al meglio il prodotto

StoreSet Linear è disponibile in sei diversi colori LED, tra cui la tipologia LED "Premium White" – il nuovo punto di riferimento nella vendita al dettaglio, che garantisce luce bianca più forte al massimo risparmio energetico. Con un CRI di 90+, riesce a valorizzare al meglio ogni colore e l'aspetto del prodotto.




## Configuratore di prodotto

La gamma StoreSet Linear offre la giusta soluzione per ogni esigenza di vendita al dettaglio. Usa la nostra panoramica completa per configurare il tuo apparecchio di illuminazione.



StoreSet Linear fornisce una luce confortevole e riposante per gli occhi – anche quando installato su soffitti più bassi.

# Il fascio giusto per ogni esigenza



## 1 Fascio largo (WB)

Offre la massima flessibilità fornendo luce in modo costante ed efficace. Ideale per l'illuminazione generale delle aree di vendita e per l'illuminazione delle corsie a diversa altezza e larghezza.

## 2 Fascio doppio asimmetrico (DA)

Ottimizzato per l'illuminazione dei corridoi e degli scaffali per mettere in evidenza i prodotti in vendita. Le differenti ampiezze del fascio rispondono a una vasta varietà di esigenze di illuminazione, di larghezze di corsie e di altezze di installazione.

### DA25N

(Doppio Asimmetrico, stretto 25°)

Adatto per l'illuminazione di corridoi di piccole e medie dimensioni e forte accentuazione mirata a risaltare gli scaffali.

### DA25W

(Doppio Asimmetrico, largo 25°)

Adatto per l'illuminazione di corridoi di piccole e medie dimensioni e accentuazione mirata a risaltare gli scaffali.

### DA35W

(Doppio Asimmetrico, largo 35°)

Adatto per l'illuminazione di corridoi di medie e grandi dimensioni e accentuazione mirata a risaltare gli scaffali.

### DA45

(Doppio asimmetrico a 45°)

Adatto per l'illuminazione di corridoi di dimensioni molto grandi o aree aperte.

Le opzioni a fascio largo proiettano un po' più di luce sul pavimento, mentre quelle a fascio stretto dirigono la luce più verso gli scaffali.

## 3 Fascio asimmetrico (A)

Un'illuminazione periferica adatta a illuminare pareti e insegne e che contribuisce a dare una sensazione più spaziosa all'interno del negozio.

**Scarica i file fotometrici:** clicca sul pulsante per andare al selettore di prodotti Philips e scegli "Sistemi a canalina" – "Store Set Linear"

# Elevata efficacia per ancora più benefici

StoreSet Linear è disponibile nella versione "Standard" (N) o nella versione "High Efficacy" (XA). Grazie alla combinazione intelligente di LED, driver e ottiche OptiSuit™, le versioni "High Efficacy" consumano meno energia ma mantengono la stessa intensità luminosa di un prodotto standard – garantendo un'efficacia luminosa molto elevata, fino a 160lm/W.

Anche se l'investimento iniziale nella versione "High Efficacy" è un po' più elevato, StoreSet Linear garantisce un ottimo ROI ("ritorno sull'investimento"), solitamente recuperato entro 3 anni (basato su: 8ct/kWh, 5000 ore di funzionamento/anno, 6600 lm).

Con un mantenimento del lumen di 100.000 ore (@L80), la versione High Efficacy offre ancora più possibilità di ottimizzare il tuo progetto di illuminazione. Non solo la lunga durata permette una migliore pianificazione, ma l'estensione del periodo di mantenimento garantisce un allettante TCO (costo totale di proprietà).

## Di grande beneficio – per te e il pianeta

Grazie al minore consumo di energia e alla maggiore durata, High Efficacy è la versione ideale per l'adozione di un'illuminazione circolare.

**Selezionare XA (High Efficacy) nel configuratore di prodotto.**



## Specifiche

Unità elettrica	Efficacia	Ammortamento lumen a 50k ore	Ammortamento lumen a 100k ore
SM504T 61S	fino a 130lm/W*	L80	–
SM504T 66S	fino a 150lm/W	L80	L70
SM504T 66S XA	fino a 160lm/W	L90	L80

\*61S/840

# Progettato per un'economia circolare

E se ti dicessimo che esiste un modo per far sì che gli apparecchi di illuminazione soddisfino le tue esigenze oltre la durata standard di vita nominale, e comprendessero anche la manutenzione e la riparazione, gli aggiornamenti e le sostituzioni? E tutto questo valendosi di una maggiore prestazione di illuminazione e una minore impronta di carbonio.

## Benvenuti nell'illuminazione per la circolarità

Il nostro obiettivo è quello di far emergere lo straordinario potenziale della luce per un futuro più luminoso e un mondo migliore. Aiutare a sviluppare ulteriormente l'economia circolare è un ottimo punto di partenza. I nostri prodotti di illuminazione per la circolarità, insieme ai nostri servizi e sistemi, possono contribuire a ridurre l'impatto ambientale e migliorare, allo stesso tempo, l'esperienza d'acquisto nei vari punti vendita.

### Prodotti

- Gli apparecchi di illuminazione e i loro componenti utilizzano materiali rinnovabili
- Elevata efficienza energetica e lunga durata
- I prodotti sono facili da mantenere, riparare, aggiornare e sostituire
- StoreSet Linear di Philips soddisfa i criteri stabiliti riguardanti la circolarità dei prodotti

### Servizi

- I vari pacchetti di servizi garantiscono investimenti e operazioni sostenibili
- Soluzioni di illuminazione personalizzata in linea con gli indicatori chiave di prestazioni (KPI)
- Includono tutto, dalla progettazione alla costruzione, dal funzionamento alla manutenzione

### Sistemi (Interact)

- I sistemi di illuminazione intelligente possono avere un grande impatto sulla prestazione ambientale della vostra illuminazione
- Ottimizzano il risparmio energetico grazie alla dashboard
- Monitoraggio da remoto delle impostazioni luminose



# StoreSet Linear di Philips soddisfa i cinque criteri di illuminazione per la circolarità

## Efficienza energetica e lunga durata

- Motore di illuminazione ad alta efficienza con un'efficacia luminosa fino a 160 lm/W  
(Seleziona XA – elevata efficacia extra – nel configuratore di prodotto)
- Le lenti OptiSuit™ garantiscono una distribuzione ottimale della luce, riducendo così il numero di apparecchi luminosi e l'energia complessiva installata
- Lunga durata fino a 100.000 ore (L80), con la versione XA riduce la necessità di sostituire gli apparecchi o i componenti

## Connettibile

- Driver e sensori funzionali connettono StoreSet Linear ai differenti sistemi Interact
- Abilitazione di funzioni come "gestione degli scenari di luce", "Indoor navigation" e "raggruppamento"



## Aggiornabile

- Sistema flessibile
- Basta aggiungere nuovi apparecchi luminosi, driver o sensori per aggiornare funzioni specifiche o l'intero sistema

## Riutilizzabile e riciclabile

- Progettato per il minor peso e il minor volume, al fine di limitare le emissioni di CO2
- Facile da smontare
- Nessuna colla, nessun driver con composti di riempimento

## Funzionale

- Facile da installare, far funzionare, mantenere, riparare e sostituire grazie al Service tag, un sistema di identificazione basato su codice QR
- Ogni apparecchio e driver è identificabile in modo univoco

Scopri di più sull'illuminazione per la circolarità sul sito [philips.com/XXXXXXXX](https://philips.com/XXXXXXXX) e passa all'economia circolare per rendere la tua attività più sostenibile!



## Interact Retail

Interact Retail può aiutarti a dare il giusto risalto al tuo negozio e, allo stesso tempo, a raggiungere i tuoi obiettivi di sostenibilità. Tutte le lampade dimmerabili StoreSet sono compatibili con Interact Retail Multisite management e Interact Retail Indoor navigation.

### Interact Retail Multisite management

Attraverso un'unica dashboard Interact Retail potrai monitorare, gestire e controllare a distanza l'illuminazione connessa in tutte le aree del tuo negozio o di una catena di negozi.

- Utilizza i dati in tempo reale per illuminare il tuo negozio in modo più efficiente.
- Migliora l'aspetto del tuo negozio, garantendo al cliente una memorabile esperienza d'acquisto.

Seleziona DIA (DALI Interact) nel configuratore di prodotto

### Interact Retail Indoor navigation

Indoor navigation è integrata in un'app che facilita il coinvolgimento degli acquirenti, rendendo loro la vita più semplice.


- Aiuta gli acquirenti a trovare i prodotti, ad approfittare delle promozioni in evidenza, o a individuare suggerimenti per gli articoli che stanno per comprare.
- Guida il personale quando sta rifornendo gli scaffali o evadendo un ordine online.

Seleziona DIA-VLC (DALI Interact con Visual Light Communication abilitata) nel configuratore di prodotto

> Scopri di più su Interact Retail

## Interact Pro Foundation

Un apparecchio di illuminazione wireless e un'app: è tutto ciò che ti serve per avere un sistema di controllo base in loco che ti permetterà di combinare il risparmio energetico con un'efficace illuminazione in una varietà di modi.



Il sistema Interact Pro ti permette di implementare il "raggruppamento" con le versioni wireless di StoreSet Linear. Con il raggruppamento è possibile creare schemi di illuminazione personalizzati e specifiche impostazioni di dimmerazione, che ti permetteranno di:


- Creare aree o reparti speciali per ottimizzare l'esperienza del cliente.
- Aggiungere ulteriore risalto alle aree principali dell'attività e mettere i prodotti in promozione sotto i riflettori.
- Creare un ambiente intimo e rilassato per eventi speciali.

Seleziona WIA (Wireless Interact) nel configuratore di prodotto

# Le tue opzioni con StoreSet Linear di Philips

## Specifiche tecniche

Condizioni speciali	Colore della lampada/LED	Codice della famiglia lampada/LED	Unità di alimentazione	Indicazione del fascio ottico	Colore	Lunghezze speciali
Standard	<b>830</b> Bianco caldo (3000K, CRI>80)	<b>LED61S</b> 6100lm Solo per standard	<b>PSU</b> Unità di alimentazione Non dimmerabile	<b>WB</b> Fascio ampio	<b>WH</b> Bianco (RAL9003)	L=1150mm (4 piedi)
<b>XA</b> Extra (alta efficacia) Solo per 830 and 840	<b>840</b> Bianco neutro (4000K, CRI>80)	<b>LED66S</b> 6600lm	<b>DIA</b> Dimmerazione DALI Interact Ready	<b>DA25N</b> Doppio fascio asimmetrico fascio stretto 25°	<b>SI</b> Argento/Grigio (RAL9006)	<b>6FT</b> L=1720mm (6 piedi)
	<b>930</b> Bianco Premium (3000K, CRI>90)	<b>LED80S</b> 8000lm	<b>DIA-VLC</b> Regolazione DALI Interact Ready Luce visibile Comunicazione abilitata	<b>DA25W</b> Doppio fascio asimmetrico largo 25°	<b>BK</b> Nero (RAL9004)	
	<b>940</b> Bianco neutro (4000K, CRI>90)	<b>LED90S</b> 9000lm	<b>WIA</b> Driver wireless Interact Ready Solo per 66S, 80S	<b>DA35W</b> Doppio fascio asimmetrico a 35° di larghezza		
	<b>PW930</b> Bianco Premium (3000K, CRI>90)			<b>DA45</b> Doppio fascio asimmetrico largo 45°		
	<b>PW935</b> Bianco Premium (3500K, CRI>90)			<b>A20</b> Fascio asimmetrico 20°		





© 2022 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, © 2022 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Questo documento contiene informazioni correlate soggette a cambiamento, senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, se non diversamente concordato da Signify.

Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. Tutti gli altri marchi appartengono a Signify Holding o ai loro rispettivi proprietari.

Le immagini degli interni del punto vendita sono state gentilmente concesse da Carrefour Assebroek.

Tutte le informazioni tecniche possono essere trovate su [www.philips.com/storeset](http://www.philips.com/storeset)