

**PHILIPS**

LED

Luminaires

# Catalogo apparecchi di illuminazione Indoor 2023





# Contenuti

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Innovazione e tecnologia Philips  | 4  |
| Lampade da soffitto & parete      | 10 |
| Downlights                        | 22 |
| Faretti                           | 30 |
| Incassi                           | 40 |
| Lampade da tavolo                 | 46 |
| Strisce LED                       | 54 |
| Ventilatori                       | 56 |
| Appendice - Dati pondovolumetrici | 58 |





## LED alta qualità di lunga durata

I nostri apparecchi di illuminazione LED Philips offrono un'ottima emissione luminosa grazie all'alta qualità dei prodotti, i colori risultano naturali, nitidi e vivaci.

La qualità della luce viene misurata attraverso l'indice di resa cromatica (IRC) che indica la capacità di una lampada di riprodurre i colori così come li vediamo alla luce naturale.



Lunga durata



Risparmio energetico



Accensione istantanea

## Cos'è l'indice di resa cromatica? (IRC)

L'effetto di una sorgente luminosa sull'aspetto del colore è espresso dall'indice di resa cromatica (IRC), su una scala da 0-100.

La luce esterna naturale ha un IRC di 100 e viene utilizzata come standard di confronto per qualsiasi altra sorgente luminosa.

**L'IRC dei prodotti d'illuminazione LED Philips è sempre superiore a 80**, vicino al valore del sole, riflettendo i colori reali in modo naturale.



## Passa a una luce piacevole per i tuoi occhi

### Il comfort degli occhi è importante.

Gli schermi con luce artificiale sono diventati una parte preponderante nelle nostre vite. Basti pensare all'utilizzo che facciamo di televisione, smartphone, tablet o pc. Molti di noi trascorrono oltre sei ore al giorno davanti a uno schermo e l'effetto collaterale più comune è l'affaticamento della vista.

### Perché Philips?

Secondo i risultati di una ricerca globale\*\*, le persone ritengono che le lampadine LED EyeComfort Philips diano un maggiore comfort visivo rispetto alle altre lampadine. I LED EyeComfort sono creati per portare beneficio alla vista ed evitare spiacevoli fattori che influiscono sul benessere dei nostri occhi.

\*Progettata per il comfort dei tuoi occhi. Visita il nostro sito [www.philips.com/eyecomfort](http://www.philips.com/eyecomfort), troverai maggiori informazioni sullo sfarfallio, l'effetto strobo e altri parametri che riguardano il comfort dei tuoi occhi e tutti i dettagli dei nostri prodotti. \*\*Questo studio è stato condotto da OneVoice Connect Research nel luglio 2017. Sono stati interpellati più di 8.000 adulti in 11 mercati. (Polonia, Repubblica Ceca, Svezia, Cina, Germania, Spagna, Francia, Indonesia, Thailandia, Stati Uniti, Turchia)

I parametri dell'EyeComfort



Sfarfallio



Effetto stroboscopico



Sicurezza fotobiologica



Abbagliamento



Regolazione dell'intensità luminosa



Regolazione dei toni della luce bianca



Resa cromatica




Rumore udibile



Cerca il logo sul packaging






Una lampada. Il tuo interruttore  
Tre impostazioni di luce

Philips ha ideato la tecnologia **SceneSwitch LED** per poter garantire la massima personalizzazione alla luce di ogni stanza e adattarla alle diverse attività quotidiane.

Cambiare lo scenario luminoso è facile e veloce, basta il tuo interruttore. Le lampade SceneSwitch possono variare la temperatura di colore o l'intensità luminosa (Step Dim), oppure entrambe, utilizzando dei setting preimpostati ideati appositamente. Puoi passare da una luce intensa ad una luce più morbida e naturale, con 2 semplici click on/off dell'interruttore. Altri 2 click, e la luce sarà calda e soffusa.

Non necessita di dimmer né di alcuna installazione supplementare. **Tutto ciò che serve è l'interruttore che hai già a casa.**




Philips presenta la tecnologia **WarmGlow**, che garantisce un livello di dimmerabilità ancora più ampio per un ambiente accogliente e rilassante con un effetto di luce calda e soffusa.



Per maggiori informazioni,  
scannerizza il QR code.


## Nota la differenza



Per poter usufruire di questa tecnologia è necessario utilizzare un dimmer.

Verifica il dimmer compatibile sul nostro sito ufficiale  
[www.lighting.philips.it](http://www.lighting.philips.it)






Interlaced optics

## Interlaced Optics Per una migliore esperienza di luce

La tecnologia Interlaced Optics ridistribuisce in modo intelligente la luce per migliorare l'esperienza di illuminazione.

La lente degli apparecchi Philips ha una microstruttura piramidale che contribuisce a ridurre l'abbagliamento, diffondendo e distribuendo in modo uniforme la luce.

Ideale per le attività che richiedono una maggiore concentrazione, come lo studio, la lettura o la scrittura.



Per maggiori informazioni,  
scannerizza il QR code.



## Tecnologia Ultra Efficient

Philips ha sviluppato la tecnologia LED più efficiente di sempre. I prodotti con tecnologia Ultra Efficient di Philips permettono di ridurre il consumo di energia fino al 50%, diminuendo gli sprechi di materiale di consumo e delle emissioni di carbonio.

**Con un'incredibile durata di 50.000 ore, dura 3 volte più a lungo** delle equivalenti lampade LED Philips per esterni. Un aiuto importante per un pianeta più verde.



### EcoSostenibilità

Diminuendo la frequenza di sostituzione, si riducono gli sprechi e l'impatto ambientale



### \*\* Risparmio sulle spese per l'energia

Consumando fino al 50% in meno di energia rispetto agli apparecchi Philips LED Standard, si riduce significativamente il costo della bolletta



### \*\*\* Lunga Durata

Dura 3,5 volte in più rispetto agli apparecchi Philips LED standard. Fino a 50.000 ore di luce



### Ultra Efficient

La più avanzata tecnologia che aiuta a ridurre le emissioni di carbonio, i consumi di energia e di materiali

\* questa icona è sviluppata da Signify e viene utilizzata come autocertificazione per le lampade Philips Ultra Efficient che soddisfano la classe energetica più elevata. \*\* comparata con un apparecchio LED standard. \*\*\* fino a 50.000 ore di durata, basata su 3 ore di utilizzo al giorno



# Lampade da soffitto e parete

Il soggiorno e la camera da letto sono il cuore di ogni casa. Il soggiorno è il luogo dove si socializza con i propri cari, dove si passa il tempo con gli amici, dove i bambini fanno i compiti e le famiglie si riuniscono per rilassarsi. La camera da letto è il posto ideale per riposarsi, ma anche un ambiente per dedicare del tempo a se stessi, leggendo un libro o preparandosi per una nuova giornata.

L'illuminazione del soggiorno e della camera da letto deve essere versatile, flessibile e facile da adattare alle nostre diverse esigenze nel corso della giornata. La luce giusta è fondamentale per passare da un'atmosfera piacevole e accogliente ad un ambiente più adatto alla concentrazione e alle attività quotidiane.

Le plafoniere Philips con tecnologia SceneSwitch sono apparecchi classici che si adattano a qualsiasi ambiente e, allo stesso tempo, forniscono una luce di alta qualità, efficiente dal punto di vista energetico e di lunga durata. È possibile attenuare la luce e scegliere la luminosità desiderata (Step Dim) per diverse atmosfere con l'interruttore a parete esistente.

NEW

## Garnet

- Tecnologia SceneSwitch: possibilità di passare a tre livelli di lumen pre impostati (step dim): 100% - 60% - 50% di luminosità
- Design moderno
- EyeComfort
- Due colorazioni disponibili



Garnet plafoniera rotonda bianca

|                                                                                       |               |            |                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|  |               |            | IP                                  |  |  |  | MIN. ORDINE                |                   |
|                                                                                       |               |            | IP 20                               | Step Dim                                                                              | Sì                                                                                    | Led integrato                                                                         | 1                          |                   |
|                                                                                       | EAN           | Local Code | Descrizione                         | Potenza Effettiva (W)                                                                 | Temperatura di colore (K)                                                             | Lumen (lm)                                                                            | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
| NEW                                                                                   | 8720169195172 | 19517200   | Garnet plafoniera bianca 40cm 2700k | 30                                                                                    | 2700                                                                                  | 3100                                                                                  | 40 x 8,9 x 40              | 1                 |
| NEW                                                                                   | 8720169195219 | 19521900   | Garnet plafoniera bianca 40cm 4000k | 30                                                                                    | 4000                                                                                  | 3400                                                                                  | 40 x 8,9 x 40              | 2                 |
| NEW                                                                                   | 8720169195257 | 19525700   | Garnet plafoniera bianca 50cm 2700k | 40                                                                                    | 2700                                                                                  | 4200                                                                                  | 50 x 8,9 x 50              | 3                 |
| NEW                                                                                   | 8720169195295 | 19529500   | Garnet plafoniera bianca 50cm 4000k | 40                                                                                    | 4000                                                                                  | 4400                                                                                  | 50 x 8,9 x 50              | 4                 |

\*Progettata per il comfort dei tuoi occhi. Visita il nostro sito [www.philips.com/eyecomfort](http://www.philips.com/eyecomfort), troverai maggiori informazioni sullo sfarfallio, l'effetto strobo e altri parametri che riguardano il comfort dei tuoi occhi e tutti i dettagli dei nostri prodotti.





Garnet plafoniera rotonda nera

IP  
IP 20

Step Dim

inclusa  
Sì

attacco  
Led integrato

MIN.  
ORDINE  
1

|     | EAN           | Local Code | Descrizione                       | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|-----|---------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| NEW | 8720169195196 | 19519600   | Garnet plafoniera nera 40cm 2700k | 30                    | 2700                      | 3100       | 40 x 8,9 x 40              | 5                 |
| NEW | 8720169195233 | 19523300   | Garnet plafoniera nera 40cm 4000k | 30                    | 4000                      | 3400       | 40 x 8,9 x 40              | 6                 |
| NEW | 8720169195271 | 19527100   | Garnet plafoniera nera 50cm 2700k | 40                    | 2700                      | 4200       | 50 x 8,9 x 50              | 7                 |
| NEW | 8720169195318 | 19531800   | Garnet plafoniera nera 50cm 4000k | 40                    | 4000                      | 4400       | 50 x 8,9 x 50              | 8                 |



Izso plafoniera rotonda bianca

IP  
IP 20

Dimmerabile con telecomando

inclusa  
Sì

attacco  
Led integrato

MIN.  
ORDINE  
1

|     | EAN           | Local Code | Descrizione                          | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|-----|---------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| NEW | 8720169196070 | 19607000   | Izso plafoniera 38cm 2700-4000-6500k | 24                    | 2700-6500                 | 2500       | 38 x 7 x 38                | 9                 |
| NEW | 8720169196094 | 19609400   | Izso plafoniera 47cm 2700-4000-6500k | 40                    | 2700-6500                 | 4300       | 47 x 7 x 47                | 10                |



Wincel plafoniera rotonda bianca

IP  
IP 20

Dimmerabile con telecomando

inclusa  
Sì

attacco  
Led integrato

MIN.  
ORDINE  
1

|     | EAN           | Local Code | Descrizione                            | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|-----|---------------|------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| NEW | 8720169196117 | 19611700   | Wincel Plafoniera 39cm 2700-4000-6500K | 24                    | 2700-6500                 | 2500       | 39,5 x 7 x 39,5            | 11                |
| NEW | 8720169196131 | 19613100   | Wincel Plafoniera 47cm 2700-4000-6500K | 40                    | 2700-6500                 | 4300       | 47,8 x 7 x 47,8            | 12                |

NEW Mauve



Mauve plafoniera quadrata bianca

IP  
IP 20

Non-Dim

inclusa  
Sì

attacco  
Led integrato

MIN.  
ORDINE  
1

|     | EAN           | Local Code | Descrizione                                 | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|-----|---------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| NEW | 8720169195493 | 19549300   | Mauve plafoniera quadrata bianca 43cm 2700k | 24                    | 2700                      | 2900       | 43 x 7,5 x 43              | 13                |
| NEW | 8720169195516 | 19551600   | Mauve plafoniera quadrata bianca 43cm 4000k | 24                    | 4000                      | 3000       | 43 x 7,5 x 43              | 14                |
|     | 8718696162804 | 3111031P0  | Mauve plafoniera quadrata bianca 32cm 2700k | 17                    | 2700                      | 1700       | 32,2 x 7,5 x 32,2          | 15                |
|     | 8718696162811 | 3111031P3  | Mauve plafoniera quadrata bianca 32cm 4000k | 17                    | 4000                      | 2000       | 32,2 x 7,5 x 32,2          | 16                |



- Dimmerabile
- Telecomando incluso
- Possibilità di scegliere 4 scene pre-impostate
- Bianco dinamico
- EyeComfort







Mauve plafoniera rotonda bianca

IP

IP 20

Non-Dim

inclusa

Sì

attacco

Led integrato

MIN. ORDINE

1

| EAN           | Local Code | Descrizione                                            | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718696153222 | 3209631P0  | Mauve plafoniera rotonda bianca 26cm 2700k             | 10                    | 2700                      | 1000       | 26,5 x 7,7 x 26,5          | 17                |
| 8719514431843 | 43184300   | Mauve plafoniera rotonda bianca con sensore 32cm 2700k | 16                    | 2700                      | 1500       | 32 x 7,2 x 32              | 18                |
| 8719514431867 | 43186700   | Mauve plafoniera rotonda bianca con sensore 32cm 4000k | 16                    | 4000                      | 1900       | 32 x 7,2 x 32              | 19                |

Cavanal



Cavanal plafoniera quadrata bianca

IP

IP 20

Step Dim

inclusa

Sì

attacco

Led integrato

MIN. ORDINE

1

| EAN           | Local Code | Descrizione                                                      | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm)   | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| 8718696169308 | 3281031P0  | Cavanal plafoniera quadrata bianca con cielo stellato 30cm 2700k | 18                    | 2700                      | 1500-750-150 | 29,8 x 7,7 x 29,8          | 20                |
| 8718696169292 | 3281031P3  | Cavanal plafoniera quadrata bianca con cielo stellato 30cm 4000k | 18                    | 4000                      | 1600-800-160 | 29,8 x 7,7 x 29,8          | 21                |
| 8718696169285 | 3280931P0  | Cavanal plafoniera quadrata bianca con cielo stellato 35cm 2700k | 18                    | 2700                      | 1500-750-150 | 35,35 x 6,7 x 35,35        | 22                |
| 8718696169278 | 3280931P3  | Cavanal plafoniera quadrata bianca con cielo stellato 35cm 4000k | 18                    | 4000                      | 1600-800-160 | 35,35 x 6,7 x 35,35        | 23                |

Cinnabar



Cinnabar plafoniera rotonda bianca

IP

IP 20

Non-Dim

inclusa

Sì

attacco

Led integrato

MIN. ORDINE

1

| EAN           | Local Code | Descrizione                           | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718696122778 | 333613116  | Cinnabar plafoniera bianca 25cm 2700k | 6                     | 2700                      | 600        | 25,25 x 7,7 x 25,25        | 24                |
| 8718696125786 | 333613117  | Cinnabar plafoniera bianca 25cm 4000k | 6                     | 4000                      | 640        | 25,25 x 7,7 x 25,25        | 25                |
| 8718696122785 | 333623116  | Cinnabar plafoniera bianca 32cm 2700k | 17                    | 2700                      | 1500       | 32,32 x 7,9 x 32,32        | 26                |
| 8718696125793 | 333623117  | Cinnabar plafoniera bianca 32cm 4000k | 17                    | 4000                      | 1700       | 32,32 x 7,9 x 32,32        | 27                |
| 8718696122792 | 333653116  | Cinnabar plafoniera bianca 40cm 2700k | 20                    | 2700                      | 2000       | 40,4 x 10,64 x 40,4        | 28                |
| 8718696125809 | 333653117  | Cinnabar plafoniera bianca 40cm 4000k | 20                    | 4000                      | 2200       | 40,4 x 10,64 x 40,4        | 29                |

Moire



Moire plafoniera rotonda bianca

IP

IP 20

Non-Dim

inclusa

Sì

attacco

Led integrato

MIN. ORDINE

1

| EAN           | Local Code | Descrizione                                         | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718699681098 | 68109800   | Moire CL200 plafoniera sintetico rotonda 25cm 2700k | 10                    | 2700                      | 1000       | 25,25 x 6,8 x 25           | 30                |
| 8718699681111 | 68111100   | Moire CL200 plafoniera sintetico rotonda 25cm 4000k | 10                    | 4000                      | 1100       | 25,25 x 6,8 x 25           | 31                |
| 8718699681135 | 68113500   | Moire CL200 plafoniera sintetico rotonda 32mm 2700k | 17                    | 2700                      | 1700       | 32,32 x 6,8 x 32           | 32                |
| 8718699681159 | 68115900   | Moire CL200 plafoniera sintetico rotonda 32cm 4000k | 17                    | 4000                      | 1900       | 32,32 x 6,8 x 32           | 33                |
| 8719514431706 | 43170600   | Moire CL200 plafoniera sintetico rotonda 49cm 2700K | 36                    | 2700                      | 3600       | 49 x 8 x 49                | 34                |
| 8719514431720 | 43172000   | Moire CL200 plafoniera sintetico rotonda 49cm 4000K | 36                    | 4000                      | 3800       | 49 x 8 x 49                | 35                |

Ozziet



Ozziet plafoniera rotonda bianca

IP

IP 20

Dim

inclusa

Sì

attacco

Led integrato

MIN. ORDINE

1

| EAN           | Local Code | Descrizione                         | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8719514431904 | 43190400   | Ozziet plafoniera bianca 30cm 2700k | 18                    | 2700                      | 1800       | 30 x 4,5 x 30              | 36                |
| 8719514431942 | 43194200   | Ozziet plafoniera bianca 30cm 4000k | 18                    | 4000                      | 2000       | 30 x 4,5 x 30              | 37                |
| 8719514431980 | 43198000   | Ozziet plafoniera bianca 40cm 2700k | 22                    | 2700                      | 2300       | 40 x 4,5 x 40              | 38                |
| 8719514432024 | 43202400   | Ozziet plafoniera bianca 40cm 4000k | 22                    | 4000                      | 2500       | 40 x 4,5 x 40              | 39                |
| 8719514432062 | 43206200   | Ozziet plafoniera bianca 50cm 2700k | 36                    | 2700                      | 3900       | 50 x 5,5 x 50              | 40                |
| 8719514432109 | 43210900   | Ozziet plafoniera bianca 50cm 4000k | 36                    | 4000                      | 4100       | 50 x 5,5 x 50              | 41                |







Ozziet plafoniera rotonda nera

IP  
IP 20

Dim

inclusa  
Sì

attacco  
Led integrato

MIN.  
ORDINE  
1

| EAN           | Local Code | Descrizione                       | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8719514431928 | 43192800   | Ozziet plafoniera nera 30cm 2700k | 18                    | 2700                      | 1800       | 30 x 4,5 x 30              | 42                |
| 8719514431966 | 43196600   | Ozziet plafoniera nera 30cm 4000k | 18                    | 4000                      | 2000       | 30 x 4,5 x 30              | 43                |
| 8719514432000 | 43200000   | Ozziet plafoniera nera 40cm 2700k | 22                    | 2700                      | 2300       | 40 x 4,5 x 40              | 44                |
| 8719514432048 | 43204800   | Ozziet plafoniera nera 40cm 4000k | 22                    | 4000                      | 2500       | 40 x 4,5 x 40              | 45                |
| 8719514432086 | 43208600   | Ozziet plafoniera nera 50cm 2700k | 36                    | 2700                      | 3900       | 50 x 5,5 x 50              | 46                |
| 8719514432123 | 43212300   | Ozziet plafoniera nera 50cm 4000k | 36                    | 4000                      | 4100       | 50 x 5,5 x 50              | 47                |

Suede



Suede plafoniera rotonda bianca

IP  
IP 20

Non-Dim

inclusa  
Sì

attacco  
Led integrato

MIN.  
ORDINE  
1

| EAN           | Local Code | Descrizione                                     | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718696163580 | 3180131EO  | Suede plafoniera bianca in sintetico 28cm 2700k | 12                    | 2700                      | 1200       | 28,28 x 7,94 x 28,28       | 48                |
| 8718291533085 | 318013116  | Suede plafoniera bianca in sintetico 28cm 4000k | 12                    | 4000                      | 1100       | 28,28 x 7,94 x 28,28       | 49                |
| 8718696163597 | 3180131E4  | Suede plafoniera bianca in sintetico 28cm 6500k | 12                    | 6500                      | 1200       | 28,28 x 7,94 x 28,28       | 50                |
| 8718696163603 | 3180231EO  | Suede plafoniera bianca in sintetico 38cm 2700k | 24                    | 2700                      | 2350       | 38,38 x 9,9 x 38,38        | 51                |
| 8718291533092 | 318023116  | Suede plafoniera bianca in sintetico 38cm 4000k | 24                    | 4000                      | 2350       | 38,38 x 9,9 x 38,38        | 52                |
| 8718696163610 | 3180231E4  | Suede plafoniera bianca in sintetico 38cm 6500k | 24                    | 6500                      | 2350       | 38,38 x 9,9 x 38,38        | 53                |
| 8718696163627 | 3180331EO  | Suede plafoniera bianca in sintetico 50cm 2700k | 40                    | 2700                      | 3300       | 50,5 x 11,22 x 50,5        | 54                |
| 8718291533108 | 318033116  | Suede plafoniera bianca in sintetico 50cm 4000k | 40                    | 4000                      | 3300       | 50,5 x 11,22 x 50,5        | 55                |
| 8718696163634 | 3180331E4  | Suede plafoniera bianca in sintetico 50cm 6500k | 40                    | 6500                      | 3300       | 50,5 x 11,22 x 50,5        | 56                |

Superslim



Superslim plafoniera rotonda bianca

IP  
IP 20

Step Dim

inclusa  
Sì

attacco  
Led integrato

MIN.  
ORDINE  
1

| EAN           | Local Code | Descrizione                                 | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718699681012 | 68101200   | Superslim plafoniera bianca 25cm 2700k IP20 | 15                    | 2700                      | 1300       | 25 x 2,3 x 25              | 57                |
| 8718699681074 | 68107400   | Superslim plafoniera bianca 25cm 4000k IP20 | 15                    | 4000                      | 1500       | 25 x 2,3 x 25              | 58                |
| 8718699680978 | 68097800   | Superslim plafoniera bianca 30cm 2700k IP20 | 18                    | 2700                      | 1500       | 30 x 2,3 x 30              | 59                |
| 8718699680992 | 68099200   | Superslim plafoniera bianca 30cm 4000k IP20 | 18                    | 4000                      | 1700       | 30 x 2,3 x 30              | 60                |
| 8719514327061 | 32706100   | Superslim plafoniera bianca 43cm 2700k IP20 | 22                    | 2700                      | 2000       | 43 x 2,3 x 43              | 61                |
| 8719514327146 | 32714600   | Superslim plafoniera bianca 55cm 2700k IP20 | 36                    | 2700                      | 3600       | 55 x 2,8 x 55              | 62                |







Superslim plafoniera rotonda nera

IP

IP 20

Step Dim

inclusa

Si

attacco

Led integrato

MIN. ORDINE

1

| EAN           | Local Code | Descrizione                               | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8719514256606 | 25660600   | Superslim plafoniera nera 25cm 2700k IP20 | 15                    | 2700                      | 1300       | 25 x 2,3 x 25              | 63                |
| 8719514256644 | 25664400   | Superslim plafoniera nera 30cm 2700k IP20 | 18                    | 2700                      | 1500       | 30 x 2,3 x 30              | 64                |
| 8719514327085 | 32708500   | Superslim plafoniera nera 43cm 2700k IP20 | 22                    | 2700                      | 2000       | 43 x 2,3 x 43              | 65                |
| 8719514327160 | 32716000   | Superslim plafoniera nera 55cm 2700k IP20 | 36                    | 2700                      | 3600       | 55 x 2,8 x 55              | 66                |

Zarpy



Zarpy plafoniera rotonda bianca

IP

IP 44

Non-Dim

inclusa

Si

attacco

Led integrato

MIN. ORDINE

1

| EAN           | Local Code | Descrizione                                         | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718699680596 | 68059600   | Zarpy CL251 plafoniera sintetico rotonda 25cm 2700k | 10                    | 2700                      | 980        | 25,25 x 8,1 x 25,25        | 67                |
| 8718699680619 | 68061900   | Zarpy CL251 plafoniera sintetico rotonda 25cm 4000k | 10                    | 4000                      | 1050       | 25,25 x 8,1 x 25,25        | 68                |

Twirly



Twirly plafoniera rotonda bianca

IP

IP 20

Non-Dim

inclusa

Si

attacco

Led integrato

MIN. ORDINE

1

| EAN           | Local Code | Descrizione                        | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718696122822 | 318143116  | Twirly plafoniera bianca 12w 2700k | 12                    | 2700                      | 1200       | 28,7 x 6,5 x 28,7          | 69                |
| 5413987155857 | 318143117  | Twirly plafoniera bainca 12w 4000k | 12                    | 4000                      | 1400       | 28,7 x 6,5 x 28,7          | 70                |
| 8718696122846 | 318153116  | Twirly plafoniera bianca 17w 2700k | 17                    | 2700                      | 1700       | 34,7 x 6,5 x 34,7          | 71                |
| 8718696129579 | 318153117  | Twirly plafoniera bianca 17w 4000k | 17                    | 4000                      | 1900       | 34,7 x 6,5 x 34,7          | 72                |



Twirly plafoniera rotonda grigia

IP

IP 20

Non-Dim

inclusa

Si

attacco

Led integrato

MIN. ORDINE

1

| EAN           | Local Code | Descrizione                        | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718696122839 | 318148716  | Twirly plafoniera grigia 12w 2700k | 12                    | 2700                      | 1200       | 28,7 x 6,5 x 28,7          | 73                |
| 8718696122853 | 318158716  | Twirly plafoniera grigia 17w 2700k | 17                    | 2700                      | 1700       | 34,7 x 6,5 x 34,7          | 74                |



Wawel



Wawel plafoniera rotonda bianca

IP

IP 20

Scene Switch

inclusa

Si

attacco

Led integrato

MIN. ORDINE

1

| EAN           | Local Code | Descrizione                  | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718696162774 | 3182131P5  | Wawel plafoniera bianca 35cm | 17                    | 2700-4000-6500            | 1600       | 35,35 x 6,6 x 35,35        | 75                |
| 8718696162781 | 3182231P5  | Wawel plafoniera bianca 38cm | 20                    | 2700-4000-6500            | 2000       | 38,38 x 6,6 x 38,38        | 76                |
| 8718696162798 | 3182331P5  | Wawel plafoniera bianca 48cm | 36                    | 2700-4000-6500            | 3200       | 48,48 x 6,9 x 48,48        | 77                |



Doris



Doris plafoniera rotonda bianca

**IP**  
IP 44

**Non-Dim**

**inclusa**  
Sì

**attacco**  
Led integrato

**MIN. ORDINE**  
1

| EAN           | Local Code | Descrizione                              | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718699758783 | 75878300   | Doris plafoniera bianca CL257 22cm 2700k | 6                     | 2700                      | 600        | 22 x 7 x 22                | 78                |
| 8718699758806 | 75880600   | Doris plafoniera bianca CL257 22cm 4000k | 6                     | 4000                      | 640        | 22 x 7 x 22                | 79                |
| 8718699758882 | 75888200   | Doris plafoniera bianca CL257 31cm 2700k | 17                    | 2700                      | 1500       | 31,3 x 9 x 31,3            | 80                |
| 8718699758905 | 75890500   | Doris plafoniera bianca CL257 31cm 4000k | 17                    | 4000                      | 1700       | 31,3 x 9 x 31,3            | 81                |



Doris plafoniera rotonda nera

**IP**  
IP 44

**Non-Dim**

**inclusa**  
Sì

**attacco**  
Led integrato

**MIN. ORDINE**  
1

| EAN           | Local Code | Descrizione                            | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8719514326583 | 32658300   | Doris plafoniera nera CL257 22cm 2700k | 6                     | 2700                      | 600        | 22 x 7 x 22                | 82                |
| 8718699758844 | 75884400   | Doris plafoniera nera CL257 22cm 4000k | 6                     | 4000                      | 640        | 22 x 7 x 22                | 83                |
| 8719514326606 | 32660600   | Doris plafoniera nera CL257 31cm 2700k | 17                    | 2700                      | 1500       | 31,3 x 9 x 31,3            | 84                |



Doris plafoniera rotonda nickel

**IP**  
IP 44

**Non-Dim**

**inclusa**  
Sì

**attacco**  
Led integrato

**MIN. ORDINE**  
1

| EAN           | Local Code | Descrizione                              | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718699758820 | 75882000   | Doris plafoniera nickel CL257 22cm 2700k | 6                     | 2700                      | 600        | 22 x 7 x 22                | 85                |
| 8718699758929 | 75892900   | Doris plafoniera nickel CL257 31cm 2700k | 17                    | 2700                      | 1500       | 31,3 x 9 x 31,3            | 86                |
| 8718699758943 | 75894300   | Doris plafoniera nickel CL257 31cm 4000k | 17                    | 4000                      | 1700       | 31,3 x 9 x 31,3            | 87                |

Superslim



Superslim plafoniera rotonda bianca

**IP**  
IP 44

**Step Dim**

**inclusa**  
Sì

**attacco**  
Led integrato

**MIN. ORDINE**  
1

| EAN           | Local Code | Descrizione                                 | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8719514327184 | 32718400   | Superslim plafoniera bianca 25cm 2700k IP44 | 15                    | 2700                      | 1300       | 25 x 2,3 x 25              | 88                |
| 8719514327221 | 32722100   | Superslim plafoniera bianca 25cm 4000k IP44 | 15                    | 4000                      | 1500       | 25 x 2,3 x 25              | 89                |
| 8719514327269 | 32726900   | Superslim plafoniera bianca 30cm 2700k IP44 | 18                    | 2700                      | 1500       | 30 x 2,3 x 30              | 90                |



Superslim plafoniera rotonda nera

**IP**  
IP 44

**Step Dim**

**inclusa**  
Sì

**attacco**  
Led integrato

**MIN. ORDINE**  
1

| EAN           | Local Code | Descrizione                               | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8719514327207 | 32720700   | Superslim plafoniera nera 25cm 2700k IP44 | 15                    | 2700                      | 1300       | 25 x 2,3 x 25              | 91                |
| 8719514327283 | 32728300   | Superslim plafoniera nera 25cm 2700k IP44 | 18                    | 2700                      | 1500       | 25 x 2,3 x 25              | 92                |

Spray



Spray plafoniera rotonda silver

**IP**  
IP 44

**Non-Dim**

**inclusa**  
Sì

**attacco**  
Led integrato

**MIN. ORDINE**  
1

| EAN           | Local Code | Descrizione                        | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718699777319 | 77731900   | Spray plafoniera silver 29cm 2700k | 12                    | 2700                      | 1200       | 28,7 x 6,5 x 28,7          | 93                |
| 8718699777333 | 77733300   | Spray plafoniera silver 35cm 2700k | 17                    | 2700                      | 1500       | 34,7 x 6,8 x 34,7          | 94                |





# Downlights

I downlights, oltre a fornire un'illuminazione funzionale, possono creare un'atmosfera calda e accogliente, aggiungendo un tocco unico alle nostre case. Philips continua ad innovare la categoria offrendo prodotti dal design moderno, con finiture uniche e con nuove tecnologie (Ultra Efficient e Interlaced Optics).

Se si ha bisogno di una luce per mettere in risalto un'area speciale della casa, di una luce fissa per la lettura o di un delicato bagliore rilassante, i downlights Philips offrono l'emissione luminosa e la temperatura di colore perfetta per ogni attività e stato d'animo.

NEW

## Diamond Cut

- Tecnologia Ultra Efficient
- Alta qualità
- 50.000 ore di vita
- Risparmio energetico fino al 50% di energia
- EyeComfort





Diamond Cut rotondo Ultra Efficient

IP 20

Non-Dim

inclusa  
Sì

attacco  
Led integrato

apertura  
110°

MIN.  
ORDINE  
1

|     | EAN           | Local Code | Descrizione                                                      | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro x Alt. (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|-----|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| NEW | 8719514494589 | 49458900   | Diamond cut downlight rotondo bianco Ultra Efficient 75mm 3000k  | 2                     | 3000                      | 360        | 9,5 x 4,95           | Ø 6,8 - 8           | 95                |
| NEW | 8719514494565 | 49456500   | Diamond cut downlight rotondo bianco Ultra Efficient 75mm 4000k  | 2                     | 4000                      | 360        | 9,5 x 4,95           | Ø 6,8 - 8           | 96                |
| NEW | 8719514494602 | 49460200   | Diamond cut downlight rotondo bianco Ultra Efficient 90mm 3000k  | 2,2                   | 3000                      | 400        | 10,5 x 4,95          | Ø 8 - 9             | 97                |
| NEW | 8719514494626 | 49462600   | Diamond cut downlight rotondo bianco Ultra Efficient 90mm 4000k  | 2,2                   | 4000                      | 400        | 10,5 x 4,95          | Ø 8 - 9             | 98                |
| NEW | 8720169212787 | 21278700   | Diamond cut downlight rotondo bianco Ultra Efficient 125mm 3000k | 5                     | 3000                      | 900        | 14,5 x 4,95          | Ø 12-13             | 99                |
| NEW | 8720169212800 | 21280000   | Diamond cut downlight rotondo bianco Ultra Efficient 125mm 4000k | 5                     | 4000                      | 900        | 14,5 x 4,95          | Ø 12-13             | 100               |
| NEW | 8720169212824 | 21282400   | Diamond cut downlight rotondo bianco Ultra Efficient 150mm 3000k | 6,5                   | 3000                      | 1150       | 17 x 4,95            | Ø 14-15             | 101               |
| NEW | 8720169212848 | 21284800   | Diamond cut downlight rotondo bianco Ultra Efficient 150mm 4000k | 6,5                   | 4000                      | 1150       | 17 x 4,95            | Ø 14-15             | 102               |

\* questa icona è sviluppata da Signify e viene utilizzata come autocertificazione per le lampade Philips Ultra Efficient che soddisfano la classe energetica più elevata \*\*Progettata per il comfort dei tuoi occhi. Visita il nostro sito [www.philips.com/eyecomfort](http://www.philips.com/eyecomfort), troverai maggiori informazioni sullo sfarfallio, l'effetto strobo e altri parametri che riguardano il comfort dei tuoi occhi e tutti i dettagli dei nostri prodotti.





## Diamond Cut rotondo bianco

|           |         |    |               |      |                    |
|-----------|---------|----|---------------|------|--------------------|
| <b>IP</b> |         |    |               |      | <b>MIN. ORDINE</b> |
| IP 20     | Non-Dim | Sì | Led integrato | 110° | 1                  |

| EAN           | Local Code | Descrizione                                             | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro x Alt. (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 8719514453142 | 45314200   | Diamond cut downlight rotondo bianco 75mm 3,5w 3000k    | 3,5                   | 3000                      | 300        | 9,5 x 4,95           | Ø6,8-8              | 103               |
| 8719514453241 | 45324100   | Diamond cut downlight rotondo bianco 75mm 3,5w 3000k 3p | 3,5                   | 3000                      | 300        | 9,5 x 4,95           | Ø6,8-8              | 104               |
| 8719514453166 | 45316600   | Diamond cut downlight rotondo bianco 75mm 3,5w 4000k    | 3,5                   | 4000                      | 315        | 9,5 x 4,95           | Ø6,8-8              | 105               |
| 8719514453203 | 45320300   | Diamond cut downlight rotondo bianco 90mm 4,5w 3000k    | 4,5                   | 3000                      | 400        | 10,5 x 4,95          | Ø 8 - 9             | 106               |
| 8719514453227 | 45322700   | Diamond cut downlight rotondo bianco 90mm 4,5w 4000k    | 4,5                   | 4000                      | 420        | 10,5 x 4,95          | Ø 8 - 9             | 107               |



## Diamond Cut rotondo silver

|           |         |    |               |      |                    |
|-----------|---------|----|---------------|------|--------------------|
| <b>IP</b> |         |    |               |      | <b>MIN. ORDINE</b> |
| IP 20     | Non-Dim | Sì | Led integrato | 110° | 1                  |

| EAN           | Local Code | Descrizione                                             | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro x Alt. (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 8719514453180 | 45318000   | Diamond cut downlight rotondo silver 75mm 3,5w 3000k    | 3,5                   | 3000                      | 300        | 9,5 x 4,95           | Ø6,8-8              | 108               |
| 8719514453265 | 45326500   | Diamond cut downlight rotondo silver 75mm 3,5w 3000k 3p | 3,5                   | 3000                      | 300        | 9,5 x 4,95           | Ø6,8-8              | 109               |

# Meson



## Meson rotondo 80-125-150mm

|           |         |    |               |      |                    |
|-----------|---------|----|---------------|------|--------------------|
| <b>IP</b> |         |    |               |      | <b>MIN. ORDINE</b> |
| IP 20     | Non-Dim | Sì | Led integrato | 110° | 1                  |

| EAN           | Local Code | Descrizione                                | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro x Alt. (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 8718696173565 | 5944431E1  | Meson downlight rotondo80mm 5,5w 3000k     | 5,5                   | 3000                      | 380        | 9,5 x 4,55           | Ø 8                 | 110               |
| 8718696173572 | 5944431E3  | Meson downlight rotondo 80mm 5,5w 4000k    | 5,5                   | 4000                      | 400        | 9,5 x 4,55           | Ø 8                 | 111               |
| 8718696173589 | 5944431E4  | Meson downlight rotondo 80mm 5,5w 6500k    | 5,5                   | 6500                      | 400        | 9,5 x 4,55           | Ø 8                 | 112               |
| 8718699759148 | 75914800   | Meson downlight rotondo 80mm 5,5w 4000k 3p | 5,5                   | 4000                      | 400        | 9,5 x 4,55           | Ø 8                 | 113               |
| 8718696173596 | 5946431E1  | Meson downlight rotondo 125mm 12,5w 3000k  | 12,5                  | 3000                      | 900        | 14 x 4,7             | Ø 12,5              | 114               |
| 8718696173602 | 5946431E3  | Meson downlight rotondo 125mm 12,5w 4000k  | 12,5                  | 4000                      | 960        | 14 x 4,7             | Ø 12,5              | 115               |
| 8718696173619 | 5946431E4  | Meson downlight rotondo 125mm 12,5w 6500k  | 12,5                  | 6500                      | 960        | 14 x 4,7             | Ø 12,5              | 116               |
| 8718696173657 | 5946631E1  | Meson downlight rotondo 150mm 16,5w 3000k  | 16,5                  | 3000                      | 1200       | 17,01 x 4,7          | Ø 15                | 117               |
| 8718696173664 | 5946631E3  | Meson downlight rotondo 150mm 16,5w 4000k  | 16,5                  | 4000                      | 1300       | 17,01 x 4,7          | Ø 15                | 118               |
| 8718696173671 | 5946631E4  | Meson downlight rotondo 150mm 16,5w 6500k  | 16,5                  | 6500                      | 1300       | 17,01 x 4,7          | Ø 15                | 119               |

\* Disponibile fino a Novembre 2023



## Meson rotondo 175-200mm

|           |         |    |               |      |                    |
|-----------|---------|----|---------------|------|--------------------|
| <b>IP</b> |         |    |               |      | <b>MIN. ORDINE</b> |
| IP 20     | Non-Dim | Sì | Led integrato | 110° | 1                  |

| EAN           | Local Code | Descrizione                                | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro x Alt. (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 8718696173718 | 5946931E1  | Meson downlight rotondo 175mm 20w 3000k    | 20                    | 3000                      | 1400       | 19 x 4,7             | Ø 17,5              | 120               |
| 8718696173725 | 5946931E3  | Meson downlight rotondo 175mm 20w 4000k    | 20                    | 4000                      | 1500       | 19 x 4,7             | Ø 17,5              | 121               |
| 8718696173749 | 5947131E1  | Meson downlight rotondo 200mm 23,5w 3000k  | 23,5                  | 3000                      | 1700       | 21,5 x 4,7           | Ø 20                | 122               |
| 8718696173756 | 5947131E3  | Meson downlight rotondo 200mm 23,5w 4000k  | 23,5                  | 4000                      | 1820       | 21,5 x 4,7           | Ø 20                | 123               |
| 8718696173763 | 5947131E4  | Meson downlight rotondo 200mm 23,5w 6500k  | 23,5                  | 6500                      | 1820       | 21,5 x 4,7           | Ø 20                | 124               |
| 8718699759162 | 75916200   | Meson downlight rotondo 200mm 23,5w 40k 2p | 23,5                  | 4000                      | 1820       | 21,5 x 4,7           | Ø 20                | 125               |
| 8718696173732 | 5946931E4  | Meson downlight rotondo 175mm 20w 6500k    | 20                    | 6500                      | 1500       | 19 x 4,7             | Ø 17,5              | 126               |

\* Disponibile fino a Novembre 2023



## Meson quadrato 125-150mm

|           |         |    |               |      |                    |
|-----------|---------|----|---------------|------|--------------------|
| <b>IP</b> |         |    |               |      | <b>MIN. ORDINE</b> |
| IP 20     | Non-Dim | Sì | Led integrato | 110° | 1                  |

| EAN           | Local Code | Descrizione                                | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro x Alt. (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 8718696173626 | 5946531E1  | Meson downlight quadrato 125mm 12,5w 3000k | 12,5                  | 3000                      | 900        | 14 x 4,7             | Ø 12,5              | 127               |
| 8718696173633 | 5946531E3  | Meson downlight quadrato 125mm 12,5w 4000k | 12,5                  | 4000                      | 960        | 14 x 4,7             | Ø 12,5              | 128               |
| 8718696173640 | 5946531E4  | Meson downlight quadrato 125mm 12,5w 6500k | 12,5                  | 6500                      | 960        | 14 x 4,7             | Ø 12,5              | 129               |
| 8718696173688 | 5946731E1  | Meson downlight quadrato 150mm 16,5w 3000k | 16,5                  | 3000                      | 1200       | 16,5 x 4,7           | Ø 15                | 130               |
| 8718696173695 | 5946731E3  | Meson downlight quadrato 150mm 16,5w 4000k | 16,5                  | 4000                      | 1280       | 16,5 x 4,7           | Ø 15                | 131               |
| 8718696173701 | 5946731E4  | Meson downlight quadrato 150mm 16,5w 6500k | 16,5                  | 6500                      | 1280       | 16,5 x 4,7           | Ø 15                | 132               |



## Meson superficie rotondo 150-200mm

|           |         |    |               |      |                    |
|-----------|---------|----|---------------|------|--------------------|
| <b>IP</b> |         |    |               |      | <b>MIN. ORDINE</b> |
| IP 20     | Non-Dim | Sì | Led integrato | 110° | 1                  |

| EAN           | Local Code | Descrizione                                                    | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro x Alt. (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 8719514250987 | 25098700   | Meson downlight in superficie rotondo bianco 150mm 16,5w 3000k | 16,5                  | 3000                      | 1200       | 17,1 x 5             | Ø 15                | 133               |
| 8719514251007 | 25100700   | Meson downlight in superficie rotondo bianco 150mm 16,5w 4000k | 16,5                  | 4000                      | 1300       | 17,1 x 5             | Ø 15                | 134               |
| 8719514250949 | 25094900   | Meson downlight in superficie rotondo bianco 200mm 23,5w 3000k | 23,5                  | 3000                      | 1700       | 22,17 x 5            | Ø 20                | 135               |
| 8719514250963 | 25096300   | Meson downlight in superficie rotondo bianco 200mm 23,5w 4000k | 23,5                  | 4000                      | 1820       | 22,17 x 5            | Ø 20                | 136               |



# Meson



- Superficie di illuminazione molto ampia con luce brillante e uniforme
- Maggiore efficienza energetica
- Design sottile con driver integrato adatto a soffitti bassi
- Tecnologia Interlaced Optics
- EyeComfort



IP

IP 20

Non-Dim

inclusa

attacco

apertura

MIN. ORDINE

1

|     | EAN           | Local Code | Descrizione                                | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro x Alt. (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|-----|---------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| NEW | 8720169173606 | 17360600   | Meson downlight rotondo 80mm 5,5w 3000k    | 5,5                   | 3000                      | 360        | 9 x 3,5              | Ø 8                 | 137               |
| NEW | 8720169173620 | 17362000   | Meson downlight rotondo 80mm 5,5w 4000k    | 5,5                   | 4000                      | 380        | 9 x 3,5              | Ø 8                 | 138               |
| NEW | 8720169173644 | 17364400   | Meson downlight rotondo 80mm 5,5w 6500k    | 5,5                   | 6500                      | 380        | 9 x 3,5              | Ø 8                 | 139               |
| NEW | 8720169174122 | 17412200   | Meson downlight rotondo 80mm 5,5w 4000k 3p | 5,5                   | 4000                      | 380        | 9 x 3,5              | Ø 8                 | 140               |
| NEW | 8720169173767 | 17376700   | Meson downlight rotondo 125mm 12,5w 3000k  | 12,5                  | 3000                      | 900        | 14 x 3,5             | Ø 12,5              | 141               |
| NEW | 8720169173781 | 17378100   | Meson downlight rotondo 125mm 12,5w 4000k  | 12,5                  | 4000                      | 960        | 14 x 3,5             | Ø 12,5              | 142               |
| NEW | 8720169173804 | 17380400   | Meson downlight rotondo 125mm 12,5w 6500k  | 12,5                  | 6500                      | 960        | 14 x 3,5             | Ø 12,5              | 143               |
| NEW | 8720169173828 | 17382800   | Meson downlight rotondo 150mm 16,5w 3000k  | 16,5                  | 3000                      | 1200       | 16,5 x 3,5           | Ø 15                | 144               |
| NEW | 8720169173842 | 17384200   | Meson downlight rotondo 150mm 16,5w 4000k  | 16,5                  | 4000                      | 1300       | 16,5 x 3,5           | Ø 15                | 145               |
| NEW | 8720169173866 | 17386600   | Meson downlight rotondo 150mm 16,5w 6500k  | 16,5                  | 6500                      | 1300       | 16,5 x 3,5           | Ø 15                | 146               |

\* Disponibile da Novembre 2023



IP

IP 20

Non-Dim

inclusa

attacco

apertura

MIN. ORDINE

1

|     | EAN           | Local Code | Descrizione                                  | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro x Alt. (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|-----|---------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| NEW | 8720169173880 | 17388000   | Meson downlight rotondo 175mm 20w 3000k      | 20                    | 3000                      | 1400       | 19 x 3,5             | Ø 17,5              | 147               |
| NEW | 8720169173903 | 17390300   | Meson downlight rotondo 175mm 20w 4000k      | 20                    | 4000                      | 1500       | 19 x 3,5             | Ø 17,5              | 148               |
| NEW | 8720169173941 | 17394100   | Meson downlight rotondo 200mm 23,5w 3000k    | 23,5                  | 3000                      | 1750       | 21,5 x 3,5           | Ø 20                | 149               |
| NEW | 8720169173965 | 17396500   | Meson downlight rotondo 200mm 23,5w 4000k    | 23,5                  | 4000                      | 1900       | 21,5 x 3,5           | Ø 20                | 150               |
| NEW | 8720169173989 | 17398900   | Meson downlight rotondo 200mm 23,5w 6500k    | 23,5                  | 6500                      | 1900       | 21,5 x 3,5           | Ø 20                | 151               |
| NEW | 8720169174146 | 17414600   | Meson downlight rotondo 200mm 23,5w 4000k 2p | 23,5                  | 4000                      | 1900       | 21,5 x 3,5           | Ø 20                | 152               |
| NEW | 8720169173927 | 17392700   | Meson downlight rotondo 175mm 20w 6500k      | 20                    | 6500                      | 1500       | 19 x 3,5             | Ø 17,5              | 153               |

\* Disponibile da Novembre 2023



IP

IP 20

Non-Dim

inclusa

attacco

apertura

MIN. ORDINE

1

|     | EAN           | Local Code | Descrizione                                | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro x Alt. (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|-----|---------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| NEW | 8720169174009 | 17400900   | Meson downlight quadrato 125mm 12,5w 3000k | 12,5                  | 3000                      | 0          | 14 x 4,7             | Ø 12,5              | 154               |
| NEW | 8720169173460 | 17346000   | Meson downlight quadrato 125mm 12,5w 4000k | 12,5                  | 4000                      | 0          | 14 x 4,7             | Ø 12,5              | 155               |
| NEW | 8720169174023 | 17402300   | Meson downlight quadrato 125mm 12,5w 6500k | 12,5                  | 6500                      | 0          | 14 x 4,7             | Ø 12,5              | 156               |
| NEW | 8720169174047 | 17404700   | Meson downlight quadrato 150mm 16,5w 3000k | 16,5                  | 3000                      | 0          | 16,5 x 4,7           | Ø 15                | 157               |
| NEW | 8720169173484 | 17348400   | Meson downlight quadrato 150mm 16,5w 4000k | 16,5                  | 4000                      | 0          | 16,5 x 4,7           | Ø 15                | 158               |
| NEW | 8720169174085 | 17408500   | Meson downlight quadrato 150mm 16,5w 6500k | 16,5                  | 6500                      | 0          | 16,5 x 4,7           | Ø 15                | 159               |



IP

IP 20

Non-Dim

inclusa

attacco

apertura

MIN. ORDINE

1

|     | EAN           | Local Code | Descrizione                                                    | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro x Alt. (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|-----|---------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| NEW | 8720169174108 | 17410800   | Meson downlight in superficie rotondo bianco 150mm 16,5w 3000k | 16,5                  | 3000                      | 1200       | 16,5 x 4,15          | Ø 15                | 160               |
| NEW | 8720169173507 | 17350700   | Meson downlight in superficie rotondo bianco 150mm 16,5w 4000k | 16,5                  | 4000                      | 1300       | 16,5 x 4,15          | Ø 15                | 161               |
| NEW | 8720169174160 | 17416000   | Meson downlight in superficie rotondo bianco 200mm 23,5w 3000k | 23,5                  | 3000                      | 1750       | 21,5 x 4,15          | Ø 20                | 162               |
| NEW | 8720169173521 | 17352100   | Meson downlight in superficie rotondo bianco 200mm 23,5w 4000k | 23,5                  | 4000                      | 1900       | 21,5 x 4,15          | Ø 20                | 163               |



# Pomeron



Pomeron rotondo bianco

IP

IP 20

Step Dim

inclusa

attacco

apertura

MIN. ORDINE

1

Led integrato

30°

| EAN           | Local Code | Descrizione                                | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro x Alt. (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 8718696173817 | 5955631E0  | Pomeron downlight rotondo 70mm 7w 2700k    | 7                     | 2700                      | 420        | 9 x 6,2              | Ø 7                 | 164               |
| 8718696173824 | 5955631E3  | Pomeron downlight rotondo 70mm 7w 4000k    | 7                     | 4000                      | 450        | 9 x 6,2              | Ø 7                 | 165               |
| 8719514258068 | 25806800   | Pomeron downlight rotondo 70mm 7w 2700k 3p | 7                     | 2700                      | 420        | 9 x 6,2              | Ø 7                 | 166               |

# Magneos



Magneos quadrato nero

IP

IP 20

Non-Dim

inclusa

attacco

apertura

MIN. ORDINE

1

Led integrato

100°

| EAN           | Local Code | Descrizione                                     | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro x Alt. (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 8719514328730 | 32873000   | Magneos downlight quadrato nero 210mm 12w 2700k | 12                    | 2700                      | 1150       | 21 x 2,8             | Non presente        | 167               |
| 8719514328822 | 32882200   | Magneos downlight quadrato nero 210mm 20w 2700k | 20                    | 2700                      | 1900       | 28,5 x 2,8           | Non presente        | 168               |



Magneos quadrato bianco

IP

IP 20

Non-Dim

inclusa

attacco

apertura

MIN. ORDINE

1

Led integrato

100°

| EAN           | Local Code | Descrizione                                       | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro x Alt. (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 8719514328716 | 32871600   | Magneos downlight quadrato bianco 210mm 12w 2700k | 12                    | 2700                      | 1200       | 21 x 2,8             | Non presente        | 169               |
| 8719514328860 | 32886000   | Magneos downlight quadrato bianco 210mm 12w 4000k | 12                    | 4000                      | 1350       | 21 x 2,8             | Non presente        | 170               |
| 8719514328792 | 32879200   | Magneos downlight quadrato bianco 284mm 20w 2700k | 20                    | 2700                      | 2000       | 28,5 x 2,8           | Non presente        | 171               |

# Magneos rotondo bianco



IP

IP 20

Non-Dim

inclusa

attacco

apertura

MIN. ORDINE

1

Led integrato

100°

# Magneos rotondo nero



IP

IP 20

Non-Dim

inclusa

attacco

apertura

MIN. ORDINE

1

Led integrato

110°







Faretti

Philips continua ad investire nella categoria faretti, offrendo una gamma completa, costruita in base alla necessità di abbinare il design alla funzionalità dell'illuminazione.

Se si ha bisogno di una luce per evidenziare un elemento chiave della casa, di una luce bianca e brillante per attività come lo studio o la lettura, di una luce calda e soffusa per rilassarsi e socializzare, i faretti Philips offrono la luce perfetta sempre.

NEW Bracia

- Design moderno che si adatta facilmente all'arredamento della casa
- Ampio angolo del fascio luminoso per coprire aree più ampie della stanza.
- Testa ruotabile: la luce può essere facilmente indirizzata dove si desidera
- Distribuzione uniforme della luce
- EyeComfort



Bracia faretto bianco

IP  
IP 20

Non-Dim

inclusa  
Sì

attacco  
Led integrato

MIN.  
ORDINE  
1



|     | EAN           | Local Code | Descrizione                              | Colore | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|-----|---------------|------------|------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| NEW | 8720169174740 | 17474000   | Bracia Faretto singolo Bianco in metallo | Bianco | 6                     | 2700                      | 550        | 9 x 12,5 x 9               | 177               |
| NEW | 8720169174764 | 17476400   | Bracia Faretto 2 Luci Bianco in metallo  | Bianco | 11                    | 2700                      | 1100       | 26 x 12,5 x 8              | 178               |
| NEW | 8720169174788 | 17478800   | Bracia Faretto 3 Luci Bianco in metallo  | Bianco | 17                    | 2700                      | 1650       | 43 x 12,5 x 8              | 179               |
| NEW | 8720169174801 | 17480100   | Bracia Faretto 4 Luci Bianco in metallo  | Bianco | 22                    | 2700                      | 2200       | 60 x 12,5 x 8              | 180               |

\*Progettata per il comfort dei tuoi occhi. Visita il nostro sito [www.philips.com/eyecomfort](http://www.philips.com/eyecomfort), troverai maggiori informazioni sullo sfarfallio, l'effetto strobo e altri parametri che riguardano il comfort dei tuoi occhi e tutti i dettagli dei nostri prodotti.



Bracia faretto nero

IP

IP 20



Non-Dim



inclusa



attacco



Led integrato

MIN. ORDINE

1



|     | EAN           | Local Code | Descrizione                            | Colore | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|-----|---------------|------------|----------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| NEW | 8720169174825 | 17482500   | Bracia Faretto singolo Nero in metallo | Nero   | 6                     | 2700                      | 550        | 9 x 12,5 x 9               | 181               |
| NEW | 8720169174849 | 17484900   | Bracia Faretto 2 Luci Nero in metallo  | Nero   | 11                    | 2700                      | 1100       | 26 x 12,5 x 8              | 182               |
| NEW | 8720169174863 | 17486300   | Bracia Faretto 3 Luci Nero in metallo  | Nero   | 17                    | 2700                      | 1650       | 43 x 12,5 x 8              | 183               |
| NEW | 8720169174887 | 17488700   | Bracia Faretto 4 Luci Nero in metallo  | Nero   | 22                    | 2700                      | 2200       | 60 x 12,5 x 8              | 184               |

Burlap

Burlap faretto nickel

IP

IP 20



-



No



E14

MIN. ORDINE

1



|  | EAN           | Local Code | Descrizione                             | Colore | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|--|---------------|------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
|  | 8718696132975 | 5023217E7  | Burlap faretto 2 luci nickel in metallo | Nickel | -                     | -                         | -          | 27,4 x 8 x 19,5            | 185               |
|  | 8718696132982 | 5023317E7  | Burlap faretto 3 luci nickel in metallo | Nickel | -                     | -                         | -          | 28 x 28 x 19,5             | 186               |
|  | 8718696132999 | 5023417E7  | Burlap faretto 4 luci nickel in metallo | Nickel | -                     | -                         | -          | 67,4 x 8 x 19,5            | 187               |

Kosipo



Kosipo faretto bianco

IP

IP 20



-



inclusa



attacco

MIN. ORDINE

1



| EAN           | Local Code | Descrizione                              | Colore | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8719514435216 | 43521600   | Kosipo faretto singolo bianco in metallo | Bianco | -                     | -                         | -          | 10,2 x 9,2 x 10,2          | 188               |
| 8719514435230 | 43523000   | Kosipo faretto 2 luci bianco in metallo  | Bianco | -                     | -                         | -          | 24 x 9,2 x 7               | 189               |
| 8719514435254 | 43525400   | Kosipo faretto 3 luci bianco in metallo  | Bianco | -                     | -                         | -          | 44,3 x 9,2 x 7             | 190               |
| 8719514435278 | 43527800   | Kosipo faretto 4 luci bianco in metallo  | Bianco | -                     | -                         | -          | 62,8 x 9,2 x 7             | 191               |

Kosipo faretto nero

IP

IP 20



-



inclusa



attacco

MIN. ORDINE


1



| EAN           | Local Code | Descrizione                            | Colore | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|----------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718696164884 | 5059130PN  | Kosipo faretto singolo nero in metallo | Nero   | -                     | -                         | -          | 10,2 x 9,2 x 10,2          | 192               |
| 8718696164907 | 5059230PN  | Kosipo faretto 2 luci nero in metallo  | Nero   | -                     | -                         | -          | 24 x 9,2 x 7               | 193               |
| 8718696164921 | 5059330PN  | Kosipo faretto 3 luci nero in metallo  | Nero   | -                     | -                         | -          | 44,3 x 9,2 x 7             | 194               |
| 8718696164945 | 5059430PN  | Kosipo faretto 4 luci nero in metallo  | Nero   | -                     | -                         | -          | 62,8 x 9,2 x 7             | 195               |


# Limbali

## Limbali faretto bianco




| EAN           | Local Code | Descrizione                               | Colore | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8719514465138 | 46513800   | Limbali faretto singolo bianco in metallo | Bianco | -                     | -                         | -          | 8 x 13 x 8                 | 196               |
| 8719514465152 | 46515200   | Limbali faretto 2 luci bianco in metallo  | Bianco | -                     | -                         | -          | 32,4 x 13 x 8              | 197               |
| 8719514465176 | 46517600   | Limbali faretto 3 luci bianco in metallo  | Bianco | -                     | -                         | -          | 29,3 x 13 x 29,3           | 198               |
| 8719514465190 | 46519000   | Limbali faretto 4 luci bianco in metallo  | Bianco | -                     | -                         | -          | 69,4 x 13 x 8              | 199               |

## Limbali faretto nero



| EAN           | Local Code | Descrizione                             | Colore | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8719514465213 | 46521300   | Limbali faretto singolo nero in metallo | Nero   | -                     | -                         | -          | 8 x 13 x 8                 | 200               |
| 8719514465237 | 46523700   | Limbali faretto 2 luci nero in metallo  | Nero   | -                     | -                         | -          | 32,4 x 13 x 8              | 201               |
| 8719514465251 | 46525100   | Limbali faretto 3 luci nero in metallo  | Nero   | -                     | -                         | -          | 29,3 x 13 x 29,3           | 202               |
| 8719514465275 | 46527500   | Limbali faretto 4 luci nero in metallo  | Nero   | -                     | -                         | -          | 69,4 x 13 x 8              | 203               |


## Limbali faretto nickel



| EAN           | Local Code | Descrizione                               | Colore | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718696133194 | 5030017E7  | Limbali faretto singolo nickel in metallo | Nickel | -                     | -                         | -          | 8 x 13 x 8                 | 204               |
| 8718696133200 | 5030217E7  | Limbali faretto 2 luci nickel in metallo  | Nickel | -                     | -                         | -          | 32,4 x 13 x 8              | 205               |
| 8718696133217 | 5030317E7  | Limbali faretto 3 luci nickel in metallo  | Nickel | -                     | -                         | -          | 29,3 x 13 x 29,3           | 206               |
| 8718696133224 | 5030417E7  | Limbali faretto 4 luci nickel in metallo  | Nickel | -                     | -                         | -          | 69,4 x 13 x 8              | 207               |


# Meranti

## Meranti faretto bianco




| EAN           | Local Code | Descrizione                               | Colore | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8719514465299 | 46529900   | Meranti faretto singolo bianco in metallo | Bianco | -                     | -                         | -          | 8 x 15,5 x 8               | 208               |
| 8719514465312 | 46531200   | Meranti faretto 2 luci bianco in metallo  | Bianco | -                     | -                         | -          | 27,4 x 15,5 x 8            | 209               |
| 8719514465336 | 46533600   | Meranti faretto 3 luci bianco in metallo  | Bianco | -                     | -                         | -          | 47,4 x 15,5 x 8            | 210               |
| 8719514465350 | 46535000   | Meranti faretto 4 luci bianco in metallo  | Bianco | -                     | -                         | -          | 67,4 x 15,5 x 8            | 211               |

## Meranti faretto nero



| EAN           | Local Code | Descrizione                             | Colore | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8719514465374 | 46537400   | Meranti faretto singolo nero in metallo | Nero   | -                     | -                         | -          | 8 x 15,5 x 8               | 212               |
| 8719514465398 | 46539800   | Meranti faretto 2 luci nero in metallo  | Nero   | -                     | -                         | -          | 27,4 x 15,5 x 8            | 213               |
| 8719514465411 | 46541100   | Meranti faretto 3 luci nero in metallo  | Nero   | -                     | -                         | -          | 47,4 x 15,5 x 8            | 214               |
| 8719514465435 | 46543500   | Meranti faretto 4 luci nero in metallo  | Nero   | -                     | -                         | -          | 67,4 x 15,5 x 8            | 215               |

## Meranti faretto nickel



| EAN           | Local Code | Descrizione                               | Colore | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718696133248 | 5031017E7  | Meranti faretto singolo nickel in metallo | Nickel | -                     | -                         | -          | 8 x 15,5 x 8               | 216               |
| 8718696133255 | 5031217E7  | Meranti faretto 2 luci nickel in metallo  | Nickel | -                     | -                         | -          | 27,4 x 15,5 x 8            | 217               |
| 8718696133262 | 5031317E7  | Meranti faretto 3 luci nickel in metallo  | Nickel | -                     | -                         | -          | 47,4 x 15,5 x 8            | 218               |
| 8718696133279 | 5031417E7  | Meranti faretto 4 luci nickel in metallo  | Nickel | -                     | -                         | -          | 67,4 x 15,5 x 8            | 219               |




# Pongee

## Pongee faretto bianco



| EAN           | Local Code | Descrizione                              | Colore | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718696164761 | 5058131PN  | Pongee faretto singolo bianco in metallo | Bianco | -                     | -                         | -          | 13,8 x 8,2 x 10,1          | 220               |
| 8718696164792 | 5058231PN  | Pongee faretto 2 luci bianco in metallo  | Bianco | -                     | -                         | -          | 24,24 x 8,2 x 12,2         | 221               |
| 8718696164822 | 5058331PN  | Pongee faretto 3 luci bianco in metallo  | Bianco | -                     | -                         | -          | 22,4 x 8,2 x 22,4          | 222               |
| 8718696164853 | 5058431PN  | Pongee faretto 4 luci bianco in metallo  | Bianco | -                     | -                         | -          | 62,8 x 8,2 x 12,2          | 223               |

## Pongee faretto nero



| EAN           | Local Code | Descrizione                            | Colore | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|----------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718696164785 | 5058130PN  | Pongee faretto singolo nero in metallo | Nero   | -                     | -                         | -          | 13,8 x 8,2 x 10,1          | 224               |
| 8718696164815 | 5058230PN  | Pongee faretto 2 luci nero in metallo  | Nero   | -                     | -                         | -          | 24,24 x 8,2 x 12,2         | 225               |
| 8718696164846 | 5058330PN  | Pongee faretto 3 luci nero in metallo  | Nero   | -                     | -                         | -          | 22,4 x 8,2 x 22,4          | 226               |
| 8718696164877 | 5058430PN  | Pongee faretto 4 luci nero in metallo  | Nero   | -                     | -                         | -          | 62,8 x 8,2 x 12,2          | 227               |

# Runner

## Runner faretto bianco



| EAN           | Local Code | Descrizione                              | Colore | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718291487920 | 530903112  | Runner faretto singolo bianco in metallo | Bianco | -                     | -                         | -          | 11 x 10,7 x 9              | 228               |
| 8718291487944 | 530923112  | Runner faretto 2 luci bianco in metallo  | Bianco | -                     | -                         | -          | 30,5 x 10,9 x 9            | 229               |
| 8718291487838 | 530933112  | Runner faretto 3 luci bianco in metallo  | Bianco | -                     | -                         | -          | 48,48 x 10,9 x 9           | 230               |
| 8718291487852 | 530943112  | Runner faretto 4 luci bianco in metallo  | Bianco | -                     | -                         | -          | 24 x 10,9 x 24             | 231               |



## Runner faretto nero



| EAN           | Local Code | Descrizione                            | Colore | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|----------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8719514435292 | 43529200   | Runner faretto singolo nero in metallo | Nero   | -                     | -                         | -          | 11 x 10,7 x 9              | 232               |
| 8719514435315 | 43531500   | Runner faretto 2 luci nero in metallo  | Nero   | -                     | -                         | -          | 30,5 x 10,9 x 9            | 233               |
| 8719514435339 | 43533900   | Runner faretto 3 luci nero in metallo  | Nero   | -                     | -                         | -          | 48 x 10,9 x 9              | 234               |
| 8719514435353 | 43535300   | Runner faretto 4 luci nero in metallo  | Nero   | -                     | -                         | -          | 24 x 10,9 x 24             | 235               |

Runner faretto alluminio



| EAN           | Local Code | Descrizione                                 | Colore    | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718291487937 | 530904812  | Runner faretto singolo alluminio in metallo | Alluminio | -                     | -                         | -          | 11 x 10,7 x 9              | 236               |
| 8718291487951 | 530924812  | Runner faretto 2 luci alluminio in metallo  | Alluminio | -                     | -                         | -          | 30,5 x 10,9 x 9            | 237               |
| 8718291487845 | 530934812  | Runner faretto 3 luci alluminio in metallo  | Alluminio | -                     | -                         | -          | 48,48 x 10,9 x 9           | 238               |

Star




Star faretto bianco




| EAN           | Local Code | Descrizione                              | Colore | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718291444848 | 562403116  | Star faretto singolo bianco in alluminio | Bianco | 4,5                   | 2700                      | 500        | 11,8 x 8,2 x 6             | 239               |
| 8718291444862 | 562423116  | Star faretto 2 luci bianco in alluminio  | Bianco | 2X4,5                 | 2700                      | 1000       | 19,8 x 8,2 x 6             | 240               |
| 8718291444886 | 562433116  | Star faretto 3 luci bianco in alluminio  | Bianco | 3X4,5                 | 2700                      | 1500       | 19,8 x 8,2 x 19,8          | 241               |
| 8718291444909 | 562443116  | Star faretto 4 luci bianco in alluminio  | Bianco | 4X4,5                 | 2700                      | 2000       | 56,56 x 8,2 x 6            | 242               |

Star faretto bianco warmglow



| EAN           | Local Code | Descrizione                                     | Colore | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718696154625 | 5624031P0  | Star faretto singolo bianco in metallo warmglow | Bianco | 4,5                   | 2200-2700                 | 500        | 11,11 x 8,5 x 11,11        | 243               |
| 8718696154632 | 5624231P0  | Star faretto 2 luci bianco in metallo warmglow  | Bianco | 2X4,5                 | 2200-2700                 | 1000       | 24,24 x 8,5 x 7            | 244               |
| 8718696154649 | 5624331P0  | Star faretto 3 luci bianco in metallo warmglow  | Bianco | 3X4,5                 | 2200-2700                 | 1500       | 44,2 x 8,5 x 7             | 245               |
| 8718696154656 | 5624431P0  | Star faretto 4 luci bianco in metallo warmglow  | Bianco | 4X4,5                 | 2200-2700                 | 2000       | 62,8 x 8,5 x 7             | 246               |

Star faretto alluminio



| EAN           | Local Code | Descrizione                    | Colore    | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718291444855 | 562404816  | Star faretto singolo alluminio | Alluminio | 4,5                   | 2700                      | 500        | 11,8 x 8,2 x 6             | 247               |
| 8718291444879 | 562424816  | Star faretto 2 luci alluminio  | Alluminio | 2X4,5                 | 2700                      | 1000       | 19,8 x 8,2 x 6             | 248               |
| 8718291444893 | 562434816  | Star faretto 3 luci alluminio  | Alluminio | 3X4,5                 | 2700                      | 1500       | 19,8 x 8,2 x 19,8          | 249               |
| 8718291444916 | 562444816  | Star faretto 4 luci alluminio  | Alluminio | 4X4,5                 | 2700                      | 2000       | 56,56 x 8,2 x 6            | 250               |



# Incassi

Gli incassi Philips sono realizzati con materiali di alta qualità e linee semplici che si adattano ad ogni stile, dando un tocco unico alle nostre case.

Scegli la lampadina attacco GU10 Philips che più si adatta alle tue esigenze, assicurandoti una luce di qualità e a lunga durata con la tecnologia che più preferisci.

# Donegal



## Donegal rotondo cromato

|       |   |               |                 |             |
|-------|---|---------------|-----------------|-------------|
| IP    |   |               |                 | MIN. ORDINE |
| IP 20 | - | inclusa<br>No | attacco<br>GU10 | 1           |

| EAN           | Local Code | Descrizione                        | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 8718696160855 | 5039111PN  | Donegal incasso rotondo cromato    | -                     | -                         | -          | Ø 9           | Ø 7                 | 251               |
| 8718696160923 | 5039311PN  | Donegal incasso rotondo cromato 3p | -                     | -                         | -          | Ø 9           | Ø 7                 | 252               |



## Donegal rotondo rame

|       |   |               |                 |             |
|-------|---|---------------|-----------------|-------------|
| IP    |   |               |                 | MIN. ORDINE |
| IP 20 | - | inclusa<br>No | attacco<br>GU10 | 1           |

| EAN           | Local Code | Descrizione                     | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 8718696160862 | 5039105PN  | Donegal incasso rotondo rame    | -                     | -                         | -          | Ø 9           | Ø 7                 | 253               |
| 8718696160930 | 5039305PN  | Donegal incasso rotondo rame 3p | -                     | -                         | -          | Ø 9           | Ø 7                 | 254               |



## Donegal rotondo grigio

|       |   |               |                 |             |
|-------|---|---------------|-----------------|-------------|
| IP    |   |               |                 | MIN. ORDINE |
| IP 20 | - | inclusa<br>No | attacco<br>GU10 | 1           |

| EAN           | Local Code | Descrizione                       | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 8718696160886 | 5039199PN  | Donegal incasso rotondo grigio    | -                     | -                         | -          | Ø 9           | Ø 7                 | 255               |
| 8718696160947 | 5039399PN  | Donegal incasso rotondo grigio 3p | -                     | -                         | -          | Ø 9           | Ø 7                 | 256               |



## Donegal rotondo nickel

|       |   |               |                 |             |
|-------|---|---------------|-----------------|-------------|
| IP    |   |               |                 | MIN. ORDINE |
| IP 20 | - | inclusa<br>No | attacco<br>GU10 | 1           |

| EAN           | Local Code | Descrizione                       | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 8718696160831 | 5039117PN  | Donegal incasso rotondo nickel    | -                     | -                         | -          | Ø 9           | Ø 7                 | 257               |
| 8718696160893 | 5039317PN  | Donegal incasso rotondo nickel 3p | -                     | -                         | -          | Ø 9           | Ø 7                 | 258               |



Donegal quadrato bianco

IP  
IP 20

-

inclusa  
No

attacco  
GU10

MIN.  
ORDINE  
1

| EAN           | Local Code | Descrizione                        | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 8718696160978 | 5040131PN  | Donegal incasso quadrato bianco    | -                     | -                         | -          | Ø 9           | Ø 7                 | 263               |
| 8718696161029 | 5040331PN  | Donegal incasso quadrato bianco 3p | -                     | -                         | -          | Ø 9           | Ø 7                 | 264               |



Donegal rotondo bianco

IP  
IP 20

-

inclusa  
No

attacco  
GU10

MIN.  
ORDINE  
1

| EAN           | Local Code | Descrizione                       | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 8718696160848 | 5039131PN  | Donegal incasso rotondo bianco    | -                     | -                         | -          | Ø 9           | Ø 7                 | 259               |
| 8718696160909 | 5039331PN  | Donegal incasso rotondo bianco 3p | -                     | -                         | -          | Ø 9           | Ø 7                 | 260               |



Donegal quadrato nickel

IP  
IP 20

-

inclusa  
No

attacco  
GU10

MIN.  
ORDINE  
1

| EAN           | Local Code | Descrizione                        | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 8718696160961 | 5040117PN  | Donegal incasso quadrato nickel    | -                     | -                         | -          | Ø 9           | Ø 7                 | 261               |
| 8718696161012 | 5040317PN  | Donegal incasso quadrato nickel 3p | -                     | -                         | -          | Ø 9           | Ø 7                 | 262               |



# Enif



## Enif orientabile nickel

|           |   |               |                 |                    |
|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------|
| <b>IP</b> |   |               |                 | <b>MIN. ORDINE</b> |
| IP 20     | - | inclusa<br>No | attacco<br>GU10 | 1                  |

| EAN           | Local Code | Descrizione                                   | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 8718696133354 | 5924017E7  | Enif incasso orientabile nickel in metallo    | -                     | -                         | -          | Ø 9           | Ø 7,5               | 265               |
| 8718696133385 | 5924317E7  | Enif incasso orientabile nickel in metallo 3p | -                     | -                         | -          | Ø 9           | Ø 7,5               | 266               |



## Enif orientabile bianco

|           |   |               |                 |                    |
|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------|
| <b>IP</b> |   |               |                 | <b>MIN. ORDINE</b> |
| IP 20     | - | inclusa<br>No | attacco<br>GU10 | 1                  |

| EAN           | Local Code | Descrizione                                   | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 8718696133361 | 5924031E7  | Enif incasso orientabile bianco in metallo    | -                     | -                         | -          | Ø 9           | Ø 7,5               | 267               |
| 8718696133392 | 5924331E7  | Enif incasso orientabile bianco in metallo 3p | -                     | -                         | -          | Ø 9           | Ø 7,5               | 268               |



# Enneper



## Enneper quadrato bianco

|           |   |               |                 |                    |
|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------|
| <b>IP</b> |   |               |                 | <b>MIN. ORDINE</b> |
| IP 20     | - | inclusa<br>No | attacco<br>GU10 | 1                  |

| EAN           | Local Code | Descrizione                        | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 8718696160213 | 5019131PN  | Enneper incasso quadrato bianco    | -                     | -                         | -          | Ø 9           | Ø 7                 | 269               |
| 8718696160374 | 5019331PN  | Enneper incasso quadrato bianco 3p | -                     | -                         | -          | Ø 9           | Ø 7                 | 270               |



## Enneper rotondo bianco

|           |   |               |                 |                    |
|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------|
| <b>IP</b> |   |               |                 | <b>MIN. ORDINE</b> |
| IP 20     | - | inclusa<br>No | attacco<br>GU10 | 1                  |

| EAN           | Local Code | Descrizione                       | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Diametro (cm) | Grandezza foro (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 8718696160367 | 5018131PN  | Enneper incasso rotondo bianco    | -                     | -                         | -          | Ø 9           | Ø 7                 | 271               |
| 8718696160404 | 5018331PN  | Enneper incasso rotondo bianco 3p | -                     | -                         | -          | Ø 9           | Ø 7                 | 272               |







# Lampade da tavolo

Le lampade da tavolo Philips sono progettate per offrire un'illuminazione di alta qualità quando si studia, si lavora o si devono svolgere altre attività alla scrivania o al computer di casa. La gamma spazia da lampade più piccole e pieghevoli, facilmente riponibili in una borsa, a lampade più grandi che offrono un'illuminazione ideale per gli schermi dei computer.

Grazie alle diverse opzioni di regolazione di intensità luminosa (Step Dim), di ripiegamento e alla batteria ricaricabile di lunga durata, le lampade da tavolo sono adatte a ogni tipo di configurazione, dall'ufficio domestico a posto di lavoro o temporaneamente sul tavolo da pranzo.

Tutte le lampade da tavolo Philips sono conformi allo standard EyeComfort. I parametri EyeComfort garantiscono un'illuminazione LED di alta qualità con luminosità regolabile e confortevole, minimizza gli spiacevoli fattori che influiscono sul benessere dei nostri occhi.

NEW

## Forys

- Dimmerabile
- Ricaricabile e portatile
- Batteria agli ioni di litio da 2200 mAh. Lunga durata, 6 ore con massima intensità di luce e fino a 30 ore con una bassa intensità di luce
- Clip più ampia e più stabile
- Corpo della lampada più flessibile
- EyeComfort



Forys lampada da tavolo ricaricabile

|  |            | <br>IP<br>IP 20 | <br>Step Dim | <br>inclusa<br>Sì | <br>attacco<br>Led integrato | <br>MIN. ORDINE<br>1 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| EAN                                                                                   | Local Code | Descrizione                                                                                          | Potenza Effettiva (W)                                                                             | Temperatura di colore (K)                                                                              | Lumen (lm)                                                                                                        | Largh. X Alt. X Prof. (cm)                                                                                | Rif. Dati in App. |
| 8720169194397                                                                         | 19439700   | Forys Clip lampada da tavolo bianca 4,5w 4000k                                                       | 5                                                                                                 | 4000                                                                                                   | 200                                                                                                               | 20,3 x 36,2 x 8,8                                                                                         | 273               |



Hat lampada da tavolo ricaricabile

|   |            | <br>IP 20 | <br>Dim | <br>inclusa<br>Si | <br>attacco<br>Led integrato | <br>MIN. ORDINE<br>1 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| EAN                                                                                                                                                                         | Local Code | Descrizione                                                                                    | Potenza Effettiva (W)                                                                        | Temperatura di colore (K)                                                                              | Lumen (lm)                                                                                                        | Largh. X Alt. X Prof. (cm)                                                                                | Rif. Dati in App. |
| 8719514443778                                                                                                                                                               | 44377800   | Hat lampada da tavolo bianca 4,5w 3000-5700k                                                   | 4,5                                                                                          | 3000-4000-5700                                                                                         | 80                                                                                                                | 15,5 x 9,4 x 39                                                                                           | 274               |



Ivory



Ivory lampada da tavolo ricaricabile





IP

IP 20



Step Dim



inclusa

Sì



attacco

Led integrato

MIN.  
ORDINE

1

| EAN           | Local Code | Descrizione                                  | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8719514420410 | 42041000   | Ivory lampada da tavolo bianca 5w 2700-5000k | 5                     | 2700-3600-5000            | 130        | 34 x 11,4 x 35,3           | 275               |

Rock



Rock lampada da tavolo ricaricabile



IP

Dim



inclusa



attacco

MIN.  
ORDINE

1

EAN

Local Code

Descrizione

Potenza Effettiva (W)

Temperatura di colore (K)

Lumen (lm)

Largh. X Alt. X Prof. (cm)

Rif. Dati in App.

8719514443815

44381500

Rock lampada da tavolo bianca 5w 5000k

5

5000

90

17,6 x 28,4 x 8,5

276

Donutclip



Donutclip lampada da tavolo ricaricabile

|  |            |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |            | IP 20                                                                               | Step Dim                                                                            | inclusa                                                                             |                                                                                     | attacco                                                                             | MIN. ORDINE                                                                         |
|                                                                                     |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Sì                                                                                  | Led integrato                                                                       | 1                                                                                   |
| EAN                                                                                 | Local Code | Descrizione                                                                         | Potenza Effettiva (W)                                                               | Temperatura di colore (K)                                                           | Lumen (lm)                                                                          | Largh. X Alt. X Prof. (cm)                                                          | Rif. Dati in App.                                                                   |
| 8719514396890                                                                       | 39689000   | Donutclip lampada da tavolo bianca 3w 4000k                                         | 3                                                                                   | 4000                                                                                | 175                                                                                 | 29,3 x 38,38 x 9,5                                                                  | 277                                                                                 |
| 8719514396876                                                                       | 39687600   | Donutclip lampada da tavolo rosa 3w 4000k                                           | 3                                                                                   | 4000                                                                                | 175                                                                                 | 29,3 x 38,38 x 9,5                                                                  | 278                                                                                 |

Tilpa



Tilpa lampada da tavolo ricaricabile

|  |            |  | <br>IP 20 | <br>Dim | <br>inclusa<br>Sì | <br>attacco<br>Led integrato | <br>MIN. ORDINE<br>1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                                                                                 | Local Code | Descrizione                                                                         | Potenza Effettiva (W)                                                                        | Temperatura di colore (K)                                                                  | Lumen (lm)                                                                                           | Largh. X Alt. X Prof. (cm)                                                                                      | Rif. Dati in App.                                                                                       |
| 8719514443839                                                                       | 44383900   | Tilpa lampada da tavolo bianca 5w 5000k                                             | 5                                                                                            | 5000                                                                                       | 90                                                                                                   | 23,6 x 29 x 8,5                                                                                                 | 279                                                                                                     |

Amber



Amber lampada da tavolo ricaricabile

|               |            | <br>IP 20 | <br>Step Dim | <br>inclusa<br>Sì | <br>attacco<br>Led integrato | <br>MIN. ORDINE<br>1 |                   |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| EAN           | Local Code | Descrizione                                                                                    | Potenza Effettiva (W)                                                                             | Temperatura di colore (K)                                                                              | Lumen (lm)                                                                                                        | Largh. X Alt. X Prof. (cm)                                                                                | Rif. Dati in App. |
| 8719514420373 | 42037300   | Amber lampada da tavolo bianca 5w 4000k                                                        | 5                                                                                                 | 4000                                                                                                   | 120                                                                                                               | 29,2 x 3,9 x 24,5                                                                                         | 280               |
| 8719514420397 | 42039700   | Amber lampada da tavolo nera 5w 4000k                                                          | 5                                                                                                 | 4000                                                                                                   | 120                                                                                                               | 29,2 x 3,9 x 24,5                                                                                         | 281               |

# Bucket



Bucket lampada da tavolo ricaricabile

|           |     |    |               |                    |
|-----------|-----|----|---------------|--------------------|
| <b>IP</b> |     |    |               | <b>MIN. ORDINE</b> |
| IP 20     | Dim | Sì | Led integrato | 1                  |

| EAN           | Local Code | Descrizione                                   | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8719514443792 | 44379200   | Bucket lampada da tavolo bianca 8w 3000-5700k | 8                     | 3000-4000-5700            | 200        | 31,5 x 34 x 11             | 282               |

# Robotplus



Robotplus lampada da tavolo

|           |         |    |               |                    |
|-----------|---------|----|---------------|--------------------|
| <b>IP</b> |         |    |               | <b>MIN. ORDINE</b> |
| IP 20     | Non-Dim | Sì | Led integrato | 1                  |

| EAN           | Local Code | Descrizione                                  | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8719514430815 | 43081500   | Robotplus lampada da tavolo bianca 14w 4000k | 14                    | 4000                      | 800        | 16,16 x 42,42 x 36,7       | 283               |

# Mirror



Mirror lampada da tavolo ricaricabile

|           |          |    |               |                    |
|-----------|----------|----|---------------|--------------------|
| <b>IP</b> |          |    |               | <b>MIN. ORDINE</b> |
| IP 20     | Step Dim | Sì | Led integrato | 1                  |

| EAN           | Local Code | Descrizione                                     | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8719514420472 | 42047200   | Mirror lampada da trucco bianca 4,5w 3000-5000k | 4,5                   | 3000-4000-5000            | 80         | 19,5 x 8,8 x 28,2          | 284               |
| 8719514420458 | 42045800   | Mirror lampada da trucco rosa 4,5w 3000-5000k   | 4,5                   | 3000-4000-5000            | 60         | 19,5 x 8,8 x 28,2          | 285               |

# Edison



Edison lampada da tavolo

|           |          |    |               |                    |
|-----------|----------|----|---------------|--------------------|
| <b>IP</b> |          |    |               | <b>MIN. ORDINE</b> |
| IP 20     | Step Dim | Sì | Led integrato | 1                  |

| EAN           | Local Code | Descrizione                                   | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8719514420434 | 42043400   | Edison lampada da tavolo nera 4,5w 3000-5000k | 4,5                   | 3000-4000-5000            | 150        | 46 x 9,6 x 5,1             | 286               |



# Einstein



Einstein lampada da tavolo



IP

IP 20



Dim



inclusa

Si



attacco

Led integrato

MIN.  
ORDINE

1

| EAN           | Local Code | Descrizione                               | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8719514431195 | 43119500   | Einstein lampada da tavolo 15w 3000-5100k | 15                    | 2800-4000-5100            | 630        | 20,2 x 43,9 x 36,5         | 287               |

# Sword



Sword lampada da tavolo

|  |            | <br>IP 20 |                       | <br>Dim |            | <br>inclusa<br>Sì |                   | <br>attacco<br>Led integrato |  | <br>MIN. ORDINE<br>1 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| EAN                                                                               | Local Code | Descrizione                                                                                | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K)                                                                | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm)                                                                         | Rif. Dati in App. |                                                                                                                 |  |                                                                                                         |  |
| 8719514443655                                                                     | 44365500   | Sword lampada da tavolo grigia 14w 4000k                                                   | 14                    | 2700-4000-6500                                                                           | 450        | 17,4 x 12,9 x 42,3                                                                                 | 288               |                                                                                                                 |  |                                                                                                         |  |

# VDT Mate



VDT Mate lampada da tavolo



IP

IP 20



Dim



inclusa

Si



attacco

Led integrato

MIN.  
ORDINE

1

| EAN           | Local Code | Descrizione                                     | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8719514430792 | 43079200   | VDTMate lampada da tavolo bianca 14w 2700-6500k | 14                    | 2700 - 6500               | 560        | 45,45 x 46,46 x 43,7       | 289               |

# Cicero



Cicero lampada da tavolo ricaricabile



IP

IP 54



Step Dim



inclusa

Si



attacco

Led integrato

MIN.  
ORDINE

1

| EAN           | Local Code | Descrizione                          | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8719514443730 | 44373000   | Cicero lampada da campeggio 5w 5000k | 5                     | 5000                      | 180        | 11,5 x 19,8 x 11,5         | 290               |





# Strisce LED

Puoi ottenere l'illuminazione perfetta per ogni momento grazie alle strisce luminose Philips. È facile ottenere il migliore risultato, grazie ad una luce bianca o colorata. Possono essere attaccate a qualsiasi superficie: lungo i pannelli, dietro i mobili e sotto il bancone della cucina, le mensole e gli armadi.

Il design elegante e flessibile, combinato con la tecnologia a LED, offre un'illuminazione che crea la giusta atmosfera e permette di godersi ogni stanza e occasione con il giusto stato d'animo.

## Strisce LED 2 metri



### Striscia LED bianco

|       |         |         |               |             |
|-------|---------|---------|---------------|-------------|
| IP    | Non-Dim | inclusa | attacco       | MIN. ORDINE |
| IP 20 |         | Sì      | Led integrato | 4           |

| EAN           | Local Code | Descrizione            | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718696164273 | 7010131P2  | Striscia Led 2m bianco | 10                    | 2700                      | 830        | 200,2 x 1,1 x -            | 291               |



### Striscia LED RGB

|       |         |         |               |             |
|-------|---------|---------|---------------|-------------|
| IP    | Non-Dim | inclusa | attacco       | MIN. ORDINE |
| IP 20 |         | Sì      | Led integrato | 4           |

| EAN           | Local Code | Descrizione         | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718696164280 | 7010131P6  | Striscia Led 2m RGB | 10                    | RGB                       | 180        | 200,2 x 1,1 x -            | 292               |

## Strisce LED 5 metri



### Striscia LED bianco

|       |         |         |               |             |
|-------|---------|---------|---------------|-------------|
| IP    | Non-Dim | inclusa | attacco       | MIN. ORDINE |
| IP 20 |         | Sì      | Led integrato | 4           |

| EAN           | Local Code | Descrizione            | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718696164228 | 7010231P2  | Striscia Led 5m bianco | 24                    | 2700                      | 2050       | 500,5 x 1,1 x -            | 293               |



### Striscia LED RGB con telecomando

|       |         |         |               |             |
|-------|---------|---------|---------------|-------------|
| IP    | Non-Dim | inclusa | attacco       | MIN. ORDINE |
| IP 20 |         | Sì      | Led integrato | 4           |

| EAN           | Local Code | Descrizione                         | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8718696164242 | 7010231P6  | Striscia Led 5m RGB con telecomando | 22                    | RGB                       | 450        | 500,5 x 1,1 x -            | 294               |





# Ventilatori

La luce a LED Philips dei ventilatori da soffitto fornisce un’illuminazione brillante, ma confortevole, controllabile con il telecomando incluso o con un interruttore da parete (SceneSwitch).

I ventilatori da soffitto Philips dispongono di un motore silenzioso che fa circolare l’aria nella stanza senza fastidiosi rumori. Le pale trasparenti retrattili possono essere ripiegate verso la lampada e nascoste alla vista quando non in uso.

Sono stati progettati per garantire una potente circolazione dell’aria e prestazioni affidabili nel tempo. Con le modalità di funzionamento sia estive che invernali, si ha la possibilità di ottenere le migliori impostazioni per far circolare l’aria nei tuoi ambienti tutto l’anno.

## Atlas



Atlas ventilatore

|       |         |         |               |             |
|-------|---------|---------|---------------|-------------|
| IP    | Non-Dim | inclusa | attacco       | MIN. ORDINE |
| IP 20 |         | Sì      | Led integrato | 1           |

| EAN           | Local Code | Descrizione                                         | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8719514408555 | 40855500   | Ventilatore Atlas DC 28w+35w 4000-5500-3000k nickel | 28                    | 3000-4000-5500            | 4500       | 48,5 x 41,8 x 48,5         | 295               |

## Bliss



Bliss ventilatore bianco/nero/oro

|       |         |         |               |             |
|-------|---------|---------|---------------|-------------|
| IP    | Non-Dim | inclusa | attacco       | MIN. ORDINE |
| IP 20 |         | Sì      | Led integrato | 1           |

| EAN           | Local Code | Descrizione                                         | Potenza Effettiva (W) | Temperatura di colore (K) | Lumen (lm) | Largh. X Alt. X Prof. (cm) | Rif. Dati in App. |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 8719514408494 | 40849400   | Ventilatore Bliss DC 28w+35w 4000-5500-3000k bianco | 28                    | 3000 - 4000 -5500         | 4500       | 51,51 x 41,8 x 51,51       | 296               |
| 8719514408517 | 40851700   | Ventilatore Bliss DC 28w+35w 4000-5500-3000k nero   | 28                    | 3000 - 4000 -5500         | 4500       | 51,51 x 41,8 x 51,51       | 297               |
| 8719514408531 | 40853100   | Ventilatore Bliss DC 28w+35w 4000-5500-3000k oro    | 28                    | 3000 - 4000 -5500         | 4500       | 51,51 x 41,8 x 51,51       | 298               |



# Appendice

## Dati pondovolumetrici



# Lampade da soffitto e parete

|    |                                                                  |               |            | PACKAGING      |              |               |                       | PALLET        |              |               |                        |                        |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------|
|    | Descrizione                                                      | EAN           | Local Code | Largh.<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Peso<br>lordo<br>(kg) | Largh<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Pezzi<br>per<br>strato | Pezzi<br>per<br>pallet |
| 1  | Garnet plafoniera bianca 40cm 2700k                              | 8720169195172 | 19517200   | 44,0           | 44,0         | 44,0          | 2,6                   | 120           | 106,5        | 80            | 8                      | 16                     |
| 2  | Garnet plafoniera bianca 40cm 4000k                              | 8720169195219 | 19521900   | 12,0           | 44,0         | 44,0          | 2,6                   | 120           | 106,5        | 80            | 8                      | 16                     |
| 3  | Garnet plafoniera bianca 50cm 2700k                              | 8720169195257 | 19525700   | 13,0           | 54,0         | 54,0          | 3,6                   | 120           | 70,5         | 80            | 8                      | 8                      |
| 4  | Garnet plafoniera bianca 50cm 4000k                              | 8720169195295 | 19529500   | 13,0           | 54,0         | 54,0          | 3,6                   | 120           | 70,5         | 80            | 8                      | 8                      |
| 5  | Garnet plafoniera nera 40cm 2700k                                | 8720169195196 | 19519600   | 12,0           | 44,0         | 44,0          | 2,6                   | 120           | 106,5        | 80            | 8                      | 16                     |
| 6  | Garnet plafoniera nera 40cm 4000k                                | 8720169195233 | 19523300   | 12,0           | 44,0         | 44,0          | 2,6                   | 120           | 106,5        | 80            | 8                      | 16                     |
| 7  | Garnet plafoniera nera 50cm 2700k                                | 8720169195271 | 19527100   | 13,0           | 54,0         | 54,0          | 3,6                   | 120           | 70,5         | 80            | 8                      | 8                      |
| 8  | Garnet plafoniera nera 50cm 4000k                                | 8720169195318 | 19531800   | 13,0           | 54,0         | 54,0          | 3,6                   | 120           | 70,5         | 80            | 8                      | 8                      |
| 9  | Izso plafoniera 38cm 2700-4000-6500k                             | 8720169196070 | 19607000   | 46,3           | 8,6          | 46,8          | 1,5                   | 120           | 112,5        | 80            | 10                     | 20                     |
| 10 | Izso plafoniera 47cm 2700-4000-6500k                             | 8720169196094 | 19609400   | 55,3           | 8,6          | 55,8          | 2,1                   | 120           | 72,5         | 80            | 10                     | 10                     |
| 11 | Wincel Plafoniera 39cm 2700-4000-6500K                           | 8720169196117 | 19611700   | 47,8           | 9,6          | 48,5          | 1,7                   | 120           | 115,5        | 80            | 10                     | 20                     |
| 12 | Wincel Plafoniera 47cm 2700-4000-6500K                           | 8720169196131 | 19613100   | 56,3           | 9,1          | 57,0          | 2,2                   | 120           | 73,5         | 80            | 10                     | 10                     |
| 13 | Mauve plafoniera quadrata bianca 43cm 2700k                      | 8720169195493 | 19549300   | 52,8           | 9,4          | 52,8          | 2,5                   | 120           | 69,5         | 80            | 12                     | 12                     |
| 14 | Mauve plafoniera quadrata bianca 43cm 4000k                      | 8720169195516 | 19551600   | 52,8           | 9,4          | 52,8          | 1,9                   | 120           | 69,5         | 80            | 12                     | 12                     |
| 15 | Mauve plafoniera quadrata bianca 32cm 2700k                      | 8718696162804 | 3111031P0  | 41,8           | 8,9          | 41,8          | 1,2                   | 120           | 102,5        | 80            | 12                     | 24                     |
| 16 | Mauve plafoniera quadrata bianca 32cm 4000k                      | 8718696162811 | 3111031P3  | 41,8           | 8,9          | 41,8          | 1,2                   | 120           | 102,5        | 80            | 12                     | 24                     |
| 17 | Mauve plafoniera rotonda bianca 26cm 2700k                       | 8718696153222 | 3209631P0  | 28,8           | 7,8          | 28,3          | 0,4                   | 120           | 215,4        | 80            | 24                     | 144                    |
| 18 | Mauve plafoniera rotonda bianca con sensore 32cm 2700k           | 8719514431843 | 43184300   | 34,2           | 8,2          | 34,2          | 0,9                   | 120           | 88,3         | 80            | 24                     | 48                     |
| 19 | Mauve plafoniera rotonda bianca con sensore 32cm 4000k           | 8719514431867 | 43186700   | 34,2           | 8,2          | 34,2          | 0,9                   | 120           | 88,3         | 80            | 24                     | 48                     |
| 20 | Cavanal plafoniera quadrata bianca con cielo stellato 30cm 2700k | 8718696169308 | 3281031P0  | 33,8           | 7,9          | 33,4          | 1,0                   | 120           | 116,5        | 80            | 24                     | 72                     |
| 21 | Cavanal plafoniera quadrata bianca con cielo stellato 30cm 4000k | 8718696169292 | 3281031P3  | 33,8           | 7,9          | 33,4          | 1,0                   | 120           | 116,5        | 80            | 24                     | 72                     |
| 22 | Cavanal plafoniera quadrata bianca con cielo stellato 35cm 2700k | 8718696169285 | 3280931P0  | 38,8           | 7,4          | 38,7          | 1,0                   | 120           | 96,5         | 80            | 30                     | 60                     |
| 23 | Cavanal plafoniera quadrata bianca con cielo stellato 35cm 4000k | 8718696169278 | 3280931P3  | 27,7           | 8,5          | 27,7          | 0,8                   | 120           | 104,5        | 80            | 60                     | 180                    |
| 24 | Cinnabar plafoniera bianca 25cm 2700k                            | 8718696122778 | 333613116  | 27,4           | 7,7          | 27,4          | 0,5                   | 120           | 185          | 80            | 40                     | 80                     |
| 25 | Cinnabar plafoniera bianca 25cm 4000k                            | 8718696125786 | 333613117  | 27,4           | 7,7          | 27,4          | 0,5                   | 120           | 185          | 80            | 40                     | 80                     |
| 26 | Cinnabar plafoniera bianca 32cm 2700k                            | 8718696122785 | 333623116  | 34,4           | 8,7          | 34,4          | 0,8                   | 120           | 197,5        | 80            | 24                     | 48                     |
| 27 | Cinnabar plafoniera bianca 32cm 4000k                            | 8718696125793 | 333623117  | 34,4           | 8,7          | 34,4          | 0,8                   | 120           | 197,5        | 80            | 24                     | 48                     |
| 28 | Cinnabar plafoniera bianca 40cm 2700k                            | 8718696122792 | 333653116  | 42,2           | 10,2         | 42,2          | 1,1                   | 120           | 193          | 80            | 8                      | 16                     |
| 29 | Cinnabar plafoniera bianca 40cm 4000k                            | 8718696125809 | 333653117  | 42,2           | 10,2         | 42,2          | 1,1                   | 120           | 193          | 80            | 8                      | 16                     |
| 30 | Moire CL200 plafoniera sintetico rotonda 25cm 2700k              | 8718699681098 | 68109800   | 28,2           | 6,2          | 28,2          | 0,5                   | 122           | 212,5        | 101           | 48                     | 144                    |
| 31 | Moire CL200 plafoniera sintetico rotonda 25cm 4000k              | 8718699681111 | 68111100   | 28,2           | 6,2          | 28,2          | 0,5                   | 122           | 212,5        | 101           | 48                     | 144                    |
| 32 | Moire CL200 plafoniera sintetico rotonda 32cm 2700k              | 8718699681135 | 68113500   | 35,2           | 6,2          | 35,2          | 0,8                   | 122           | 212,5        | 80            | 30                     | 60                     |
| 33 | Moire CL200 plafoniera sintetico rotonda 32cm 4000k              | 8718699681159 | 68115900   | 35,2           | 6,2          | 35,2          | 0,8                   | 122           | 212,5        | 101           | 30                     | 60                     |
| 34 | Moire CL200 plafoniera sintetico rotonda 49cm 2700K              | 8719514431706 | 43170600   | 52,2           | 9,7          | 52,2          | 2,5                   | 120           | 70           | 80            | 8                      | 8                      |
| 35 | Moire CL200 plafoniera sintetico rotonda 49cm 4000K              | 8719514431720 | 43172000   | 52,2           | 9,7          | 52,2          | 2,5                   | 120           | 70           | 80            | 8                      | 8                      |
| 36 | Ozziet plafoniera bianca 30cm 2700k                              | 8719514431904 | 43190400   | 32,5           | 5,4          | 32,5          | 1,0                   | 120           | 118          | 80            | 40                     | 120                    |
| 37 | Ozziet plafoniera bianca 30cm 4000k                              | 8719514431942 | 43194200   | 32,5           | 5,4          | 32,5          | 1,0                   | 120           | 118          | 80            | 40                     | 120                    |
| 38 | Ozziet plafoniera bianca 40cm 2700k                              | 8719514431980 | 43198000   | 42,5           | 5,4          | 42,5          | 1,6                   | 120           | 103,5        | 80            | 28                     | 56                     |
| 39 | Ozziet plafoniera bianca 40cm 4000k                              | 8719514432024 | 43202400   | 42,5           | 5,4          | 42,5          | 1,6                   | 120           | 103,5        | 80            | 28                     | 56                     |
| 40 | Ozziet plafoniera bianca 50cm 2700k                              | 8719514432062 | 43206200   | 52,8           | 5,9          | 52,5          | 2,5                   | 120           | 69           | 80            | 24                     | 24                     |

# Lampade da soffitto e parete

|    |                                                     |               |            | PACKAGING      |              |               |                       | PALLET        |              |               |                        |                        |
|----|-----------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------|
|    | Descrizione                                         | EAN           | Local Code | Largh.<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Peso<br>lordo<br>(kg) | Largh<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Pezzi<br>per<br>strato | Pezzi<br>per<br>pallet |
| 41 | Ozziet plafoniera bianca 50cm 4000k                 | 8719514432109 | 43210900   | 52,8           | 5,9          | 52,5          | 2,5                   | 120           | 69           | 80            | 24                     | 24                     |
| 42 | Ozziet plafoniera nera 30cm 2700k                   | 8719514431928 | 43192800   | 32,5           | 5,4          | 32,5          | 1,0                   | 120           | 118          | 80            | 40                     | 120                    |
| 43 | Ozziet plafoniera nera 30cm 4000k                   | 8719514431966 | 43196600   | 32,5           | 5,4          | 32,5          | 1,0                   | 120           | 118          | 80            | 40                     | 120                    |
| 44 | Ozziet plafoniera nera 40cm 2700k                   | 8719514432000 | 43200000   | 42,5           | 5,4          | 42,5          | 1,6                   | 120           | 103,5        | 80            | 28                     | 56                     |
| 45 | Ozziet plafoniera nera 40cm 4000k                   | 8719514432048 | 43204800   | 42,5           | 5,4          | 42,5          | 1,6                   | 120           | 103,5        | 80            | 28                     | 56                     |
| 46 | Ozziet plafoniera nera 50cm 2700k                   | 8719514432086 | 43208600   | 52,8           | 5,9          | 52,5          | 2,5                   | 120           | 69           | 80            | 24                     | 24                     |
| 47 | Ozziet plafoniera nera 50cm 4000k                   | 8719514432123 | 43212300   | 52,8           | 5,9          | 52,5          | 2,5                   | 120           | 69           | 80            | 24                     | 24                     |
| 48 | Suede plafoniera bianca in sintetico 28cm 2700k     | 8718696163580 | 3180131EO  | 34,0           | 8,6          | 33,5          | 0,7                   | 120           | 194          | 80            | 25                     | 125                    |
| 49 | Suede plafoniera bianca in sintetico 28cm 4000k     | 8718291533085 | 318013116  | 32,4           | 8,6          | 32,1          | 0,7                   | 120           | 194          | 80            | 25                     | 125                    |
| 50 | Suede plafoniera bianca in sintetico 28cm 6500k     | 8718696163597 | 3180131E4  | 34,0           | 8,6          | 33,5          | 0,7                   | 120           | 194          | 80            | 25                     | 125                    |
| 51 | Suede plafoniera bianca in sintetico 38cm 2700k     | 8718696163603 | 3180231EO  | 47,0           | 10,6         | 46,5          | 1,5                   | 120           | 203,3        | 80            | 10                     | 40                     |
| 52 | Suede plafoniera bianca in sintetico 38cm 4000k     | 8718291533092 | 318023116  | 47,0           | 10,8         | 46,5          | 1,5                   | 120           | 108,9        | 100           | 20                     | 40                     |
| 53 | Suede plafoniera bianca in sintetico 38cm 6500k     | 8718696163610 | 3180231E4  | 47,0           | 10,6         | 46,5          | 1,5                   | 120           | 203,3        | 80            | 10                     | 40                     |
| 54 | Suede plafoniera bianca in sintetico 50cm 2700k     | 8718696163627 | 3180331EO  | 54,1           | 11,5         | 53,6          | 2,7                   | 120           | 182,2        | 80            | 10                     | 30                     |
| 55 | Suede plafoniera bianca in sintetico 50cm 4000k     | 8718291533108 | 318033116  | 55,4           | 14,6         | 55,1          | 2,1                   | 120           | 182,2        | 80            | 10                     | 30                     |
| 56 | Suede plafoniera bianca in sintetico 50cm 6500k     | 8718696163634 | 3180331E4  | 54,1           | 11,5         | 53,6          | 2,7                   | 120           | 182,2        | 80            | 10                     | 30                     |
| 57 | Superslim plafoniera bianca 25cm 2700k IP20         | 8718699681012 | 68101200   | 24,4           | 2,8          | 24,8          | 0,6                   | 120           | 193,5        | 80            | 80                     | 560                    |
| 58 | Superslim plafoniera bianca 25cm 4000k IP20         | 8718699681074 | 68107400   | 24,4           | 2,8          | 24,8          | 0,6                   | 120           | 193,5        | 80            | 80                     | 560                    |
| 59 | Superslim plafoniera bianca 30cm 2700k IP20         | 8718699680978 | 68097800   | 30,0           | 2,8          | 29,5          | 0,7                   | 120           | 198          | 80            | 80                     | 480                    |
| 60 | Superslim plafoniera bianca 30cm 4000k IP20         | 8718699680992 | 68099200   | 30,0           | 2,8          | 29,5          | 0,7                   | 120           | 198          | 80            | 80                     | 480                    |
| 61 | Superslim plafoniera bianca 43cm 2700k IP20         | 8719514327061 | 32706100   | 43,0           | 2,8          | 42,5          | 1,4                   | 120           | 104,4        | 80            | 40                     | 80                     |
| 62 | Superslim plafoniera bianca 55cm 2700k IP20         | 8719514327146 | 32714600   | 55,0           | 3,2          | 54,5          | 2,1                   | 120           | 71,4         | 80            | 40                     | 40                     |
| 63 | Superslim plafoniera nera 25cm 2700k IP20           | 8719514256606 | 25660600   | 25,0           | 2,8          | 24,5          | 0,6                   | 120           | 193,5        | 80            | 80                     | 560                    |
| 64 | Superslim plafoniera nera 30cm 4000k IP20           | 8719514256644 | 25664400   | 30,0           | 2,8          | 29,5          | 0,7                   | 120           | 198          | 80            | 80                     | 480                    |
| 65 | Superslim plafoniera nera 43cm 2700k IP20           | 8719514327085 | 32708500   | 43,0           | 2,8          | 42,5          | 1,4                   | 120           | 104,4        | 80            | 40                     | 80                     |
| 66 | Superslim plafoniera nera 55cm 2700k IP20           | 8719514327160 | 32716000   | 55,0           | 3,2          | 54,5          | 2,1                   | 120           | 71,4         | 80            | 40                     | 40                     |
| 67 | Zarpy CL251 plafoniera sintetico rotonda 25cm 2700k | 8718699680596 | 68059600   | 27,5           | 8,0          | 27,5          | 0,5                   | 120           | 106          | 80            | 30                     | 90                     |
| 68 | Zarpy CL251 plafoniera sintetico rotonda 25cm 4000k | 8718699680619 | 68061900   | 27,5           | 8,0          | 27,5          | 0,5                   | 120           | 106          | 80            | 30                     | 90                     |
| 69 | Twirly plafoniera bianca 1x12w 2700k                | 8718696122822 | 318143116  | 33,4           | 6,7          | 33,4          | 0,8                   | 120           | 205          | 80            | 30                     | 150                    |
| 70 | Twirly plafoniera bianca 1x12w 4000k                | 5413987155857 | 318143117  | 33,4           | 6,7          | 33,4          | 0,8                   | 120           | 205          | 80            | 30                     | 150                    |
| 71 | Twirly plafoniera bianca 1x17w 2700k                | 8718696122846 | 318153116  | 39,4           | 6,7          | 39,4          | 0,9                   | 120           | 191          | 80            | 20                     | 80                     |
| 72 | Twirly plafoniera bianca 1x17w 4000k                | 8718696129579 | 318153117  | 39,4           | 6,7          | 39,4          | 0,9                   | 120           | 191          | 80            | 20                     | 80                     |
| 73 | Twirly plafoniera grigia 1x12w 2700k                | 8718696122839 | 318148716  | 33,4           | 6,7          | 33,4          | 0,8                   | 120           | 205          | 80            | 30                     | 150                    |
| 74 | Twirly plafoniera grigia 1x17w 2700k                | 8718696122853 | 318158716  | 39,4           | 6,7          | 39,4          | 0,9                   | 120           | 191          | 80            | 20                     | 80                     |
| 75 | Wawel plafoniera 35cm                               | 8718696162774 | 3182131P5  | 40,0           | 6,9          | 39,5          | 1,3                   | 120           | 188,5        | 81,6          | 30                     | 120                    |
| 76 | Wawel plafoniera 38cm                               | 8718696162781 | 3182231P5  | 43,0           | 6,9          | 42,5          | 1,5                   | 120           | 200,5        | 80            | 16                     | 64                     |
| 77 | Wawel plafoniera 48cm                               | 8718696162798 | 3182331P5  | 54,0           | 7,2          | 53,5          | 1,6                   | 120           | 182,5        | 80            | 16                     | 48                     |
| 78 | Doris plafoniera bianca CL257 22cm 2700k            | 8718699758783 | 75878300   | 28,0           | 8,0          | 28,0          | 0,6                   | 120           | 195          | 80            | 24                     | 144                    |
| 79 | Doris plafoniera bianca CL257 22cm 4000k            | 8718699758806 | 75880600   | 28,0           | 8,0          | 28,0          | 0,6                   | 120           | 102,7        | 80            | 24                     | 72                     |
| 80 | Doris plafoniera bianca CL257 31cm 2700k            | 8718699758882 | 75888200   | 35,0           | 10,0         | 35,0          | 1,0                   | 120           | 86,7         | 80            | 20                     | 40                     |

# Lampade da soffitto e parete

|    |                                             |               |            | PACKAGING      |              |               |                       | PALLET        |              |               |                        |                        |
|----|---------------------------------------------|---------------|------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------|
|    | Descrizione                                 | EAN           | Local Code | Largh.<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Peso<br>lordo<br>(kg) | Largh<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Pezzi<br>per<br>strato | Pezzi<br>per<br>pallet |
| 81 | Doris plafoniera bianca CL257 31cm 4000k    | 8718699758905 | 75890500   | 35,0           | 10,0         | 35,0          | 1,0                   | 120           | 86,7         | 80            | 20                     | 40                     |
| 82 | Doris plafoniera nera CL257 22cm 2700k      | 8719514326583 | 32658300   | 28,0           | 8,0          | 28,0          | 0,6                   | 120           | 200          | 80            | 24                     | 72                     |
| 83 | Doris plafoniera nera CL257 22cm 4000k      | 8718699758844 | 75884400   | 28,0           | 8,0          | 28,0          | 0,6                   | 120           | 102,7        | 80            | 24                     | 72                     |
| 84 | Doris plafoniera nera CL257 31cm 2700k      | 8719514326606 | 32660600   | 35,0           | 10,0         | 35,0          | 1,0                   | 120           | 88,4         | 80            | 20                     | 40                     |
| 85 | Doris plafoniera nickel CL257 22cm 2700k    | 8718699758820 | 75882000   | 28,0           | 8,0          | 28,0          | 0,6                   | 120           | 102,7        | 80            | 24                     | 72                     |
| 86 | Doris plafoniera nickel CL257 31cm 2700k    | 8718699758929 | 75892900   | 35,0           | 10,0         | 35,0          | 1,0                   | 120           | 86,7         | 80            | 20                     | 40                     |
| 87 | Doris plafoniera nickel CL257 31cm 4000k    | 8718699758943 | 75894300   | 35,0           | 10,0         | 35,0          | 1,0                   | 120           | 86,7         | 80            | 20                     | 40                     |
| 88 | Superslim plafoniera bianca 25cm 2700k IP44 | 8719514327184 | 32718400   | 25,0           | 2,8          | 24,5          | 0,5                   | 120           | 95,4         | 80            | 80                     | 240                    |
| 89 | Superslim plafoniera bianca 25cm 4000k IP44 | 8719514327221 | 32722100   | 25,0           | 2,8          | 24,5          | 0,5                   | 120           | 95,4         | 80            | 80                     | 240                    |
| 90 | Superslim plafoniera bianca 30cm 2700k IP44 | 8719514327269 | 32726900   | 30,0           | 2,8          | 29,5          | 0,7                   | 120           | 110,4        | 80            | 60                     | 180                    |
| 91 | Superslim plafoniera nera 25cm 2700k IP44   | 8719514327207 | 32720700   | 25,0           | 2,8          | 24,5          | 0,5                   | 120           | 95,4         | 80            | 80                     | 240                    |
| 92 | Superslim plafoniera nera 25cm 2700k IP44   | 8719514327283 | 32728300   | 30,0           | 2,8          | 29,5          | 0,7                   | 120           | 110,4        | 80            | 60                     | 180                    |
| 93 | Spray plafoniera silver 29cm 2700k          | 8718699777319 | 77731900   | 33,4           | 6,7          | 33,4          | 0,8                   | 120           | 90,5         | 80            | 30                     | 60                     |
| 94 | Spray plafoniera silver 35cm 2700k          | 8718699777333 | 77733300   | 39,4           | 6,7          | 39,4          | 1,1                   | 120           | 102,5        | 80            | 16                     | 32                     |

# Downlights

|     |                                                                  |               |            | PACKAGING      |              |               |                       | PALLET        |              |               |                        |                        |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------|
|     | Descrizione                                                      | EAN           | Local Code | Largh.<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Peso<br>lordo<br>(kg) | Largh<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Pezzi<br>per<br>strato | Pezzi<br>per<br>pallet |
| 95  | Diamond cut downlight rotondo bianco Ultra Efficient 75mm 3000k  | 8719514494589 | 49458900   | 10,8           | 5,6          | 10,8          | 1,6                   | 120           | 99,9         | 100           | 120                    | 840                    |
| 96  | Diamond cut downlight rotondo bianco Ultra Efficient 75mm 4000k  | 8719514494565 | 49456500   | 10,8           | 5,6          | 10,8          | 1,6                   | 120           | 99,9         | 100           | 120                    | 840                    |
| 97  | Diamond cut downlight rotondo bianco Ultra Efficient 90mm 3000k  | 8719514494602 | 49460200   | 10,8           | 5,6          | 10,8          | 1,8                   | 120           | 99,9         | 100           | 120                    | 840                    |
| 98  | Diamond cut downlight rotondo bianco Ultra Efficient 90mm 4000k  | 8719514494626 | 49462600   | 10,8           | 5,6          | 10,8          | 1,8                   | 120           | 99,9         | 100           | 120                    | 840                    |
| 99  | Diamond cut downlight rotondo bianco Ultra Efficient 125mm 3000k | 8720169212787 | 21278700   | 14,8           | 5,7          | 14,8          | 0,2                   | 120           | 118,3        | 100           | 108                    | 756                    |
| 100 | Diamond cut downlight rotondo bianco Ultra Efficient 125mm 4000k | 8720169212800 | 21280000   | 14,8           | 5,7          | 14,8          | 0,2                   | 120           | 118,3        | 100           | 108                    | 756                    |
| 101 | Diamond cut downlight rotondo bianco Ultra Efficient 150mm 3000k | 8720169212824 | 21282400   | 17,3           | 5,7          | 17,3          | 0,2                   | 120           | 116,4        | 100           | 72                     | 432                    |
| 102 | Diamond cut downlight rotondo bianco Ultra Efficient 150mm 4000k | 8720169212848 | 21284800   | 17,3           | 5,7          | 17,3          | 0,2                   | 120           | 116,4        | 100           | 72                     | 432                    |
| 103 | Diamond cut downlight rotondo bianco 75mm 3000k                  | 8719514453142 | 45314200   | 10,8           | 5,6          | 10,8          | 0,1                   | 120           | 99,9         | 100           | 120                    | 840                    |
| 104 | Diamond cut downlight rotondo bianco 75mm 3000k 3p               | 8719514453241 | 45324100   | 10,1           | 10,3         | 16,3          | 0,3                   | 120           | 101,7        | 100           | 84                     | 336                    |
| 105 | Diamond cut downlight rotondo bianco 75mm 4000k                  | 8719514453166 | 45316600   | 10,8           | 5,6          | 10,8          | 0,1                   | 120           | 99,9         | 100           | 120                    | 840                    |
| 106 | Diamond cut downlight rotondo bianco 90mm 3000k                  | 8719514453203 | 45320300   | 10,8           | 5,6          | 10,8          | 0,2                   | 120           | 99,9         | 100           | 120                    | 840                    |
| 107 | Diamond cut downlight rotondo bianco 90mm 4000k                  | 8719514453227 | 45322700   | 10,8           | 5,6          | 10,8          | 0,2                   | 120           | 99,9         | 100           | 120                    | 840                    |
| 108 | Diamond cut downlight rotondo silver 75mm 3000k                  | 8719514453180 | 45318000   | 10,8           | 5,6          | 10,8          | 0,1                   | 120           | 99,9         | 100           | 120                    | 840                    |
| 109 | Diamond cut downlight rotondo silver 75mm 3000k 3p               | 8719514453265 | 45326500   | 10,3           | 10,1         | 16,3          | 0,3                   | 120           | 101,7        | 100           | 84                     | 336                    |
| 110 | Meson downlight rotondo 80mm 5,5w 3000k                          | 8718696173565 | 5944431E1  | 9,7            | 5,2          | 9,6           | 0,1                   | 120           | 120,8        | 100           | 396                    | 1980                   |
| 111 | Meson downlight rotondo 80mm 5,5w 4000k                          | 8718696173572 | 5944431E3  | 9,7            | 5,2          | 9,6           | 0,1                   | 120           | 120,8        | 100           | 396                    | 1980                   |
| 112 | Meson downlight rotondo 80mm 5,5w 6500k                          | 8718696173589 | 5944431E4  | 9,7            | 5,2          | 9,6           | 0,1                   | 120           | 120,8        | 100           | 396                    | 1980                   |
| 113 | Meson downlight rotondo 80mm 5,5w 4000k 3p                       | 8718699759148 | 75914800   | 14,3           | 9,8          | 10,3          | 0,2                   | 113           | 93           | 77            | 96                     | 384                    |
| 114 | Meson downlight rotondo 125mm 12,5w 3000k                        | 8718696173596 | 5946431E1  | 14,1           | 5,4          | 14,2          | 0,2                   | 120           | 115,8        | 100           | 264                    | 792                    |

# Downlights

|     |                                                          |               |            | PACKAGING      |              |               |                       | PALLET        |              |               |                        |                        |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------|
|     | Descrizione                                              | EAN           | Local Code | Largh.<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Peso<br>lordo<br>(kg) | Largh<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Pezzi<br>per<br>strato | Pezzi<br>per<br>pallet |
| 115 | Meson downlight rotondo 125mm 12,5w 4000k                | 8718696173602 | 5946431E3  | 14,1           | 5,4          | 14,2          | 0,2                   | 120           | 115,8        | 100           | 264                    | 792                    |
| 116 | Meson downlight rotondo 125mm 12,5w 6500k                | 8718696173619 | 5946431E4  | 14,1           | 5,4          | 14,2          | 0,2                   | 120           | 115,8        | 100           | 264                    | 792                    |
| 117 | Meson downlight rotondo 150mm 16,5w 3000k                | 8718696173657 | 5946631E1  | 16,6           | 5,6          | 16,6          | 0,2                   | 120           | 125,1        | 100           | 72                     | 432                    |
| 118 | Meson downlight rotondo 150mm 16,5w 4000k                | 8718696173664 | 5946631E3  | 16,6           | 5,6          | 16,6          | 0,2                   | 120           | 125,1        | 100           | 72                     | 432                    |
| 119 | Meson downlight rotondo 150mm 16,5w 6500k                | 8718696173671 | 5946631E4  | 16,6           | 5,6          | 16,6          | 0,2                   | 120           | 125,1        | 100           | 72                     | 432                    |
| 120 | Meson downlight rotondo 175mm 20w 3000k                  | 8718696173718 | 5946931E1  | 19,4           | 5,8          | 19,3          | 0,3                   | 120           | 120,8        | 100           | 72                     | 360                    |
| 121 | Meson downlight rotondo 175mm 20w 4000k                  | 8718696173725 | 5946931E3  | 19,4           | 5,8          | 19,3          | 0,3                   | 120           | 120,8        | 100           | 72                     | 360                    |
| 122 | Meson downlight rotondo 200mm 23,5w 3000k                | 8718696173749 | 5947131E1  | 21,9           | 5,8          | 21,8          | 0,4                   | 120           | 109,7        | 100           | 72                     | 288                    |
| 123 | Meson downlight rotondo 200mm 23,5w 4000k                | 8718696173756 | 5947131E3  | 21,9           | 5,8          | 21,8          | 0,4                   | 120           | 109,7        | 100           | 72                     | 288                    |
| 124 | Meson downlight rotondo 200mm 23,5w 6500k                | 8718696173763 | 5947131E4  | 21,9           | 5,8          | 21,8          | 0,4                   | 120           | 109,7        | 100           | 72                     | 288                    |
| 125 | Meson downlight rotondo 200mm 23,5w 4000k 2p             | 8718699759162 | 75916200   | 22,0           | 10,5         | 22,0          | 0,6                   | 113           | 97           | 77            | 30                     | 120                    |
| 126 | Meson downlight rotondo 175mm 20w 6500k                  | 8718696173732 | 5946931E4  | 19,4           | 5,8          | 19,3          | 0,3                   | 120           | 120,8        | 100           | 72                     | 360                    |
| 127 | Meson downlight quadrato 125mm 12,5w 3000k               | 8718696173626 | 5946531E1  | 15,1           | 5,4          | 14,3          | 0,2                   | 120           | 106,2        | 100           | 240                    | 720                    |
| 128 | Meson downlight quadrato 125mm 12,5w 4000k               | 8718696173633 | 5946531E3  | 15,1           | 5,4          | 14,3          | 0,2                   | 120           | 106,2        | 100           | 240                    | 720                    |
| 129 | Meson downlight quadrato 125mm 12,5w 6500k               | 8718696173640 | 5946531E4  | 15,1           | 5,4          | 14,3          | 0,2                   | 120           | 106,2        | 100           | 240                    | 720                    |
| 130 | Meson downlight quadrato 150mm 16,5w 3000k               | 8718696173688 | 5946731E1  | 18,0           | 5,6          | 16,6          | 0,2                   | 120           | 125,1        | 100           | 72                     | 432                    |
| 131 | Meson downlight quadrato 150mm 16,5w 4000k               | 8718696173695 | 5946731E3  | 18,0           | 5,6          | 16,6          | 0,2                   | 120           | 125,1        | 100           | 72                     | 432                    |
| 132 | Meson downlight quadrato 150mm 16,5w 6500k               | 8718696173701 | 5946731E4  | 18,0           | 5,6          | 16,6          | 0,2                   | 120           | 125,1        | 100           | 72                     | 432                    |
| 133 | Meson downlight in superficie rotondo bianco 150mm 3000k | 8719514250987 | 25098700   | 17,6           | 5,7          | 17,3          | 0,3                   | 120           | 195          | 80            | 72                     | 720                    |
| 134 | Meson downlight in superficie rotondo bianco 150mm 4000k | 8719514251007 | 25100700   | 17,6           | 5,7          | 17,3          | 0,3                   | 120           | 195          | 80            | 72                     | 720                    |
| 135 | Meson downlight in superficie rotondo bianco 200mm 3000k | 8719514250949 | 25094900   | 22,7           | 5,7          | 22,5          | 0,5                   | 120           | 210          | 80            | 48                     | 384                    |
| 136 | Meson downlight in superficie rotondo bianco 200mm 4000k | 8719514250963 | 25096300   | 22,7           | 5,7          | 22,5          | 0,5                   | 120           | 210          | 80            | 48                     | 384                    |
| 137 | Meson downlight rotondo 80mm 5,5w 3000k                  | 8720169173606 | 17360600   | 10,5           | 4,7          | 9,2           | 0,1                   | 120           | 120,8        | 100           | 396                    | 1980                   |
| 138 | Meson downlight rotondo 80mm 5,5w 4000k                  | 8720169173620 | 17362000   | 10,5           | 4,7          | 9,2           | 0,1                   | 120           | 120,8        | 100           | 396                    | 1980                   |
| 139 | Meson downlight rotondo 80mm 5,5w 6500k                  | 8720169173644 | 17364400   | 10,5           | 4,7          | 9,2           | 0,1                   | 120           | 120,8        | 100           | 396                    | 1980                   |
| 140 | Meson downlight rotondo 80mm 5,5w 4000k 3p               | 8720169174122 | 17412200   | 11,8           | 9,3          | 9,3           | 0,2                   | 113           | 93           | 77            | 96                     | 384                    |
| 141 | Meson downlight rotondo 125mm 12,5w 3000k                | 8720169173767 | 17376700   | 14,1           | 4,2          | 14,1          | 0,1                   | 120           | 115,8        | 100           | 264                    | 792                    |
| 142 | Meson downlight rotondo 125mm 12,5w 4000k                | 8720169173781 | 17378100   | 14,1           | 4,2          | 14,1          | 0,1                   | 120           | 115,8        | 100           | 264                    | 792                    |
| 143 | Meson downlight rotondo 125mm 12,5w 6500k                | 8720169173804 | 17380400   | 14,1           | 4,2          | 14,1          | 0,1                   | 120           | 115,8        | 100           | 264                    | 792                    |
| 144 | Meson downlight rotondo 150mm 16,5w 3000k                | 8720169173828 | 17382800   | 16,6           | 4,2          | 16,6          | 0,2                   | 120           | 125,1        | 100           | 72                     | 432                    |
| 145 | Meson downlight rotondo 150mm 16,5w 4000k                | 8720169173842 | 17384200   | 16,6           | 4,2          | 16,6          | 0,2                   | 120           | 125,1        | 100           | 72                     | 432                    |
| 146 | Meson downlight rotondo 150mm 16,5w 6500k                | 8720169173866 | 17386600   | 16,6           | 4,2          | 16,6          | 0,2                   | 120           | 125,1        | 100           | 72                     | 432                    |
| 147 | Meson downlight rotondo 175mm 20w 3000k                  | 8720169173880 | 17388000   | 19,4           | 5,8          | 19,3          | 0,3                   | 120           | 120,8        | 100           | 72                     | 360                    |
| 148 | Meson downlight rotondo 175mm 20w 4000k                  | 8720169173903 | 17390300   | 19,4           | 5,8          | 19,3          | 0,3                   | 120           | 120,8        | 100           | 72                     | 360                    |
| 149 | Meson downlight rotondo 200mm 23,5w 3000k                | 8720169173941 | 17394100   | 21,9           | 5,8          | 21,8          | 0,4                   | 120           | 109,7        | 100           | 72                     | 288                    |
| 150 | Meson downlight rotondo 200mm 23,5w 4000k                | 8720169173965 | 17396500   | 21,9           | 5,8          | 21,8          | 0,4                   | 120           | 109,7        | 100           | 72                     | 288                    |
| 151 | Meson downlight rotondo 200mm 23,5w 6500k                | 8720169173989 | 17398900   | 21,9           | 5,8          | 21,8          | 0,4                   | 120           | 109,7        | 100           | 72                     | 288                    |
| 152 | Meson downlight rotondo 200mm 23,5w 4000k 2p             | 8720169174146 | 17414600   | 22,0           | 10,5         | 22,0          | 0,6                   | 113           | 97           | 77            | 30                     | 120                    |
| 153 | Meson downlight rotondo 175mm 20w 6500k                  | 8720169173927 | 17392700   | 19,4           | 5,8          | 19,3          | 0,3                   | 120           | 120,8        | 100           | 72                     | 360                    |
| 154 | Meson downlight quadrato 125mm 12,5w 3000k               | 8720169174009 | 17400900   | 15,1           | 5,4          | 14,3          | 0,2                   | 120           | 106,2        | 100           | 240                    | 720                    |



# Downlights

|     |                                                                |               |            | PACKAGING      |              |               |                       | PALLET        |              |               |                        |                        |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------|
|     | Descrizione                                                    | EAN           | Local Code | Largh.<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Peso<br>lordo<br>(kg) | Largh<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Pezzi<br>per<br>strato | Pezzi<br>per<br>pallet |
| 155 | Meson downlight quadrato 125mm 12,5w 4000k                     | 8720169173460 | 17346000   | 15,1           | 5,4          | 14,3          | 0,2                   | 120           | 106,2        | 100           | 240                    | 720                    |
| 156 | Meson downlight quadrato 125mm 12,5w 6500k                     | 8720169174023 | 17402300   | 15,1           | 5,4          | 14,3          | 0,2                   | 120           | 106,2        | 100           | 240                    | 720                    |
| 157 | Meson downlight quadrato 150mm 16,5w 3000k                     | 8720169174047 | 17404700   | 18,0           | 5,6          | 16,6          | 0,2                   | 120           | 125,1        | 100           | 72                     | 432                    |
| 158 | Meson downlight quadrato 150mm 16,5w 4000k                     | 8720169173484 | 17348400   | 18,0           | 5,6          | 16,6          | 0,2                   | 120           | 125,1        | 100           | 72                     | 432                    |
| 159 | Meson downlight quadrato 150mm 16,5w 6500k                     | 8720169174085 | 17408500   | 18,0           | 5,6          | 16,6          | 0,2                   | 120           | 125,1        | 100           | 72                     | 432                    |
| 160 | Meson downlight in superficie rotondo bianco 150mm 16,5w 3000k | 8720169174108 | 17410800   | 17,6           | 5,7          | 17,3          | 0,3                   | 120           | 195          | 80            | 72                     | 720                    |
| 161 | Meson downlight in superficie rotondo bianco 150mm 16,5w 4000k | 8720169173507 | 17350700   | 17,6           | 5,7          | 17,3          | 0,3                   | 120           | 195          | 80            | 72                     | 720                    |
| 162 | Meson downlight in superficie rotondo bianco 200mm 23,5w 3000k | 8720169174160 | 17416000   | 22,7           | 5,7          | 22,5          | 0,5                   | 120           | 210          | 80            | 48                     | 384                    |
| 163 | Meson downlight in superficie rotondo bianco 200mm 23,5w 4000k | 8720169173521 | 17352100   | 22,7           | 5,7          | 22,5          | 0,5                   | 120           | 210          | 80            | 48                     | 384                    |
| 164 | Pomeron downlight rotondo 70mm 2700k                           | 8718696173817 | 5955631E0  | 9,3            | 8,8          | 9,3           | 0,2                   | 120           | 112,8        | 100           | 204                    | 1020                   |
| 165 | Pomeron downlight rotondo 70mm 2700k 3p                        | 8719514258068 | 25806800   | 27,7           | 8,5          | 9,3           | 0,5                   | 120           | 205          | 80            | 56                     | 560                    |
| 166 | Pomeron downlight rotondo 70mm 4000k                           | 8718696173824 | 5955631E3  | 9,3            | 8,8          | 9,3           | 0,2                   | 120           | 112,8        | 100           | 204                    | 1020                   |
| 167 | Magneos downligh quadrato nero 210mm 2700k                     | 8719514328730 | 32873000   | 22,0           | 3,3          | 21,5          | 0,5                   | 120           | 190          | 80            | 84                     | 588                    |
| 168 | Magneos downligh quadrato nero 210mm 4000k                     | 8719514328822 | 32882200   | 29,5           | 3,3          | 29,0          | 0,9                   | 120           | 210          | 80            | 72                     | 432                    |
| 169 | Magneos downlight quadrato bianco 210mm 2700k                  | 8719514328716 | 32871600   | 22,0           | 3,3          | 21,5          | 0,5                   | 120           | 190          | 80            | 84                     | 588                    |
| 170 | Magneos downligh quadrato bianco 210mm 4000k                   | 8719514328860 | 32886000   | 22,0           | 3,3          | 21,5          | 0,5                   | 120           | 190          | 80            | 84                     | 588                    |
| 171 | Magneos downlight quadrato bianco 284mm 2700k                  | 8719514328792 | 32879200   | 29,5           | 3,3          | 29,0          | 0,9                   | 120           | 210          | 80            | 72                     | 432                    |
| 172 | Magneos downlight rotondo bianco 210mm 2700k                   | 8719514328679 | 32867900   | 22,0           | 3,3          | 21,5          | 0,5                   | 120           | 190          | 80            | 84                     | 588                    |
| 173 | Magneos downlight rotondo bianco 210mm 4000k                   | 8719514328846 | 32884600   | 22,0           | 3,3          | 21,5          | 0,5                   | 120           | 190          | 80            | 84                     | 588                    |
| 174 | Magneos downlight rotondo bianco 284mm 2700k                   | 8719514328754 | 32875400   | 29,5           | 3,3          | 29,0          | 0,7                   | 120           | 210          | 80            | 72                     | 432                    |
| 175 | Magneos downlight rotondo nero 210mm 2700k                     | 8719514328693 | 32869300   | 22,0           | 3,3          | 21,5          | 0,5                   | 120           | 190          | 80            | 84                     | 588                    |
| 176 | Magneos downlight rotondo nero 284mm 2700k                     | 8719514328778 | 32877800   | 29,5           | 3,3          | 29,0          | 0,7                   | 120           | 210          | 80            | 72                     | 432                    |

# Faretti

|     |                                          |               |            | PACKAGING      |              |               |                       | PALLET        |              |               |                        |                        |
|-----|------------------------------------------|---------------|------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------|
|     | Descrizione                              | EAN           | Local Code | Largh.<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Peso<br>lordo<br>(kg) | Largh<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Pezzi<br>per<br>strato | Pezzi<br>per<br>pallet |
| 177 | Bracia Faretto singolo bianco in metallo | 8720169174740 | 17474000   | 12,0           | 9,6          | 9,6           | 0,3                   | 120           | 118          | 80            | 140                    | 560                    |
| 178 | Bracia Faretto 2 luci bianco in metallo  | 8720169174764 | 17476400   | 27,0           | 10,4         | 13,0          | 0,6                   | 120           | 123          | 80            | 96                     | 192                    |
| 179 | Bracia Faretto 3 luci bianco in metallo  | 8720169174788 | 17478800   | 44,0           | 10,4         | 13,0          | 1,0                   | 120           | 97           | 80            | 24                     | 48                     |
| 180 | Bracia Faretto 4 luci bianco in metallo  | 8720169174801 | 17480100   | 61,0           | 10,4         | 13,0          | 1,4                   | 120           | 97           | 80            | 27                     | 54                     |
| 181 | Bracia Faretto singolo nero in metallo   | 8720169174825 | 17482500   | 12,0           | 9,6          | 9,6           | 0,3                   | 120           | 118          | 80            | 140                    | 560                    |
| 182 | Bracia Faretto 2 luci nero in metallo    | 8720169174849 | 17484900   | 27,0           | 10,4         | 13,0          | 0,6                   | 120           | 123          | 80            | 96                     | 192                    |
| 183 | Bracia Faretto 3 luci nero in metallo    | 8720169174863 | 17486300   | 44,0           | 10,4         | 13,0          | 1,0                   | 120           | 97           | 80            | 24                     | 48                     |
| 184 | Bracia Faretto 4 luci nero in metallo    | 8720169174887 | 17488700   | 61,0           | 10,4         | 13,0          | 1,4                   | 120           | 97           | 80            | 27                     | 54                     |
| 185 | Burlap faretto 2 luci nickel in metallo  | 8718696132975 | 5023217E7  | 32,0           | 12,0         | 14,0          | 0,9                   | 120           | 216          | 80            | 18                     | 108                    |
| 186 | Burlap faretto 3 luci nickel in metallo  | 8718696132982 | 5023317E7  | 32,0           | 14,0         | 32,0          | 1,8                   | 120           | 215,5        | 80            | 6                      | 96                     |
| 187 | Burlap faretto 4 luci nickel in metallo  | 8718696132999 | 5023417E7  | 72,0           | 12,0         | 14,0          | 1,7                   | 120           | 108          | 80            | 8                      | 48                     |
| 188 | Kosipo faretto singolo bianco in metallo | 8719514435216 | 43521600   | 16,6           | 11,0         | 15,0          | 0,5                   | 120           | 87           | 80            | 72                     | 144                    |

# Faretti

|     |                                           |               |            | PACKAGING      |              |               |                       | PALLET        |              |               |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------|---------------|------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------|
|     | Descrizione                               | EAN           | Local Code | Largh.<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Peso<br>lordo<br>(kg) | Largh<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Pezzi<br>per<br>strato | Pezzi<br>per<br>pallet |
| 189 | Kosipo faretto 2 luci bianco in metallo   | 8719514435230 | 43523000   | 33,3           | 11,3         | 11,7          | 1,0                   | 120           | 119          | 80            | 36                     | 144                    |
| 190 | Kosipo faretto 3 luci bianco in metallo   | 8719514435254 | 43525400   | 48,9           | 11,3         | 11,7          | 1,5                   | 120           | 119          | 80            | 24                     | 96                     |
| 191 | Kosipo faretto 4 luci bianco in metallo   | 8719514435278 | 43527800   | 67,3           | 11,3         | 11,7          | 1,9                   | 120           | 119          | 80            | 18                     | 72                     |
| 192 | Kosipo faretto singolo nero in metallo    | 8718696164884 | 5059130PN  | 17,0           | 11,1         | 15,1          | 0,6                   | 120           | 193          | 80            | 72                     | 144                    |
| 193 | Kosipo faretto 2 luci nero in metallo     | 8718696164907 | 5059230PN  | 33,4           | 11,5         | 11,7          | 1,1                   | 120           | 196,5        | 80            | 36                     | 144                    |
| 194 | Kosipo faretto 3 luci nero in metallo     | 8718696164921 | 5059330PN  | 49,0           | 11,5         | 11,7          | 1,6                   | 120           | 119          | 80            | 24                     | 96                     |
| 195 | Kosipo faretto 4 luci nero in metallo     | 8718696164945 | 5059430PN  | 67,5           | 11,5         | 11,7          | 2,2                   | 120           | 196,5        | 80            | 18                     | 72                     |
| 196 | Limbali faretto singolo bianco in metallo | 8719514465138 | 46513800   | 10,5           | 9,0          | 9,0           | 0,2                   | 120           | 111          | 80            | 96                     | 768                    |
| 197 | Limbali faretto 2 luci bianco in metallo  | 8719514465152 | 46515200   | 30,0           | 9,0          | 10,0          | 0,4                   | 120           | 111          | 80            | 28                     | 224                    |
| 198 | Limbali faretto 3 luci bianco in metallo  | 8719514465176 | 46517600   | 28,0           | 9,5          | 30,0          | 0,8                   | 120           | 114          | 80            | 26                     | 78                     |
| 199 | Limbali faretto 4 luci bianco in metallo  | 8719514465190 | 46519000   | 70,0           | 9,0          | 10,0          | 0,8                   | 120           | 119          | 80            | 12                     | 108                    |
| 200 | Limbali faretto singolo nero in metallo   | 8719514465213 | 46521300   | 10,5           | 9,0          | 9,0           | 0,2                   | 120           | 111          | 80            | 96                     | 768                    |
| 201 | Limbali faretto 2 luci nero in metallo    | 8719514465237 | 46523700   | 30,0           | 9,0          | 10,0          | 0,4                   | 120           | 111          | 80            | 28                     | 224                    |
| 202 | Limbali faretto 3 luci nero in metallo    | 8719514465251 | 46525100   | 28,0           | 9,5          | 30,0          | 0,8                   | 120           | 114          | 80            | 26                     | 78                     |
| 203 | Limbali faretto 4 luci nero in metallo    | 8719514465275 | 46527500   | 70,0           | 9,0          | 10,0          | 0,8                   | 120           | 119          | 80            | 12                     | 108                    |
| 204 | Limbali faretto singolo nickel in metallo | 8718696133194 | 5030017E7  | 12,0           | 9,0          | 9,0           | 0,3                   | 120           | 218,5        | 80            | 17                     | 1632                   |
| 205 | Limbali faretto 2 luci nickel in metallo  | 8718696133200 | 5030217E7  | 30,0           | 9,0          | 10,0          | 0,5                   | 120           | 210          | 80            | 17                     | 476                    |
| 206 | Limbali faretto 3 luci nickel in metallo  | 8718696133217 | 5030317E7  | 28,0           | 9,5          | 30,0          | 0,9                   | 120           | 212,5        | 80            | 6                      | 156                    |
| 207 | Limbali faretto 4 luci nickel in metallo  | 8718696133224 | 5030417E7  | 70,0           | 9,0          | 10,0          | 0,8                   | 120           | 118,5        | 80            | 12                     | 108                    |
| 208 | Meranti faretto singolo bianco in metallo | 8719514465299 | 46529900   | 13,0           | 10,0         | 12,0          | 0,3                   | 120           | 117          | 80            | 60                     | 420                    |
| 209 | Meranti faretto 2 luci bianco in metallo  | 8719514465312 | 46531200   | 32,0           | 12,0         | 14,0          | 0,5                   | 120           | 108          | 80            | 20                     | 120                    |
| 210 | Meranti faretto 3 luci bianco in metallo  | 8719514465336 | 46533600   | 52,0           | 12,0         | 14,0          | 0,7                   | 120           | 108          | 80            | 12                     | 72                     |
| 211 | Meranti faretto 4 luci bianco in metallo  | 8719514465350 | 46535000   | 72,0           | 12,0         | 14,0          | 0,9                   | 120           | 117          | 80            | 16                     | 64                     |
| 212 | Meranti faretto singolo nero in metallo   | 8719514465374 | 46537400   | 13,0           | 10,0         | 12,0          | 0,3                   | 120           | 117          | 80            | 60                     | 420                    |
| 213 | Meranti faretto 2 luci nero in metallo    | 8719514465398 | 46539800   | 32,0           | 12,0         | 14,0          | 0,5                   | 120           | 108          | 80            | 20                     | 120                    |
| 214 | Meranti faretto 3 luci nero in metallo    | 8719514465411 | 46541100   | 52,0           | 12,0         | 14,0          | 0,7                   | 120           | 108          | 80            | 12                     | 72                     |
| 215 | Meranti faretto 4 luci nero in metallo    | 8719514465435 | 46543500   | 72,0           | 12,0         | 14,0          | 0,9                   | 120           | 117          | 80            | 16                     | 64                     |
| 216 | Meranti faretto singolo nickel in metallo | 8718696133248 | 5031017E7  | 13,0           | 10,0         | 12,0          | 0,4                   | 120           | 116,5        | 80            | 60                     | 420                    |
| 217 | Meranti faretto 2 luci nickel in metallo  | 8718696133255 | 5031217E7  | 32,0           | 12,0         | 14,0          | 0,7                   | 120           | 108          | 80            | 20                     | 120                    |
| 218 | Meranti faretto 3 luci nickel in metallo  | 8718696133262 | 5031317E7  | 52,0           | 12,0         | 14,0          | 1,0                   | 120           | 108          | 80            | 12                     | 72                     |
| 219 | Meranti faretto 4 luci nickel in metallo  | 8718696133279 | 5031417E7  | 72,0           | 12,0         | 14,0          | 1,4                   | 120           | 97,2         | 80            | 16                     | 48                     |
| 220 | Pongee faretto singolo bianco in metallo  | 8718696164761 | 5058131PN  | 17,0           | 11,1         | 15,1          | 0,5                   | 120           | 193          | 80            | 72                     | 144                    |
| 221 | Pongee faretto 2 luci bianco in metallo   | 8718696164792 | 5058231PN  | 33,4           | 11,5         | 11,7          | 0,9                   | 120           | 196,5        | 80            | 36                     | 144                    |
| 222 | Pongee faretto 3 luci bianco in metallo   | 8718696164822 | 5058331PN  | 24,5           | 11,4         | 24,8          | 1,3                   | 120           | 197,5        | 80            | 36                     | 72                     |
| 223 | Pongee faretto 4 luci bianco in metallo   | 8718696164853 | 5058431PN  | 67,5           | 11,5         | 11,7          | 1,9                   | 120           | 196,5        | 80            | 18                     | 72                     |
| 224 | Pongee faretto singolo nero in metallo    | 8718696164785 | 5058130PN  | 15,1           | 11,1         | 17,0          | 0,5                   | 120           | 193          | 80            | 72                     | 144                    |
| 225 | Pongee faretto 2 luci nero in metallo     | 8718696164815 | 5058230PN  | 33,4           | 11,5         | 11,7          | 0,9                   | 120           | 196,5        | 80            | 36                     | 144                    |
| 226 | Pongee faretto 3 luci nero in metallo     | 8718696164846 | 5058330PN  | 24,5           | 11,4         | 24,8          | 1,3                   | 120           | 88,2         | 80            | 36                     | 72                     |
| 227 | Pongee faretto 4 luci nero in metallo     | 8718696164877 | 5058430PN  | 67,5           | 11,5         | 11,7          | 1,9                   | 120           | 196,5        | 80            | 18                     | 72                     |
| 228 | Runner faretto singolo bianco in metallo  | 8718291487920 | 530903112  | 13,8           | 10,2         | 11,5          | 0,5                   | 120           | 209,7        | 80            | 72                     | 144                    |

|     |                                                 |               |            | PACKAGING      |              |               |                       | PALLET        |              |               |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------|
|     | Descrizione                                     | EAN           | Local Code | Largh.<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Peso<br>lordo<br>(kg) | Largh<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Pezzi<br>per<br>strato | Pezzi<br>per<br>pallet |
| 229 | Runner faretto 2 luci bianco in metallo         | 8718291487944 | 530923112  | 31,6           | 10,2         | 10,9          | 1,0                   | 120           | 211,9        | 80            | 70                     | 210                    |
| 230 | Runner faretto 3 luci bianco in metallo         | 8718291487838 | 530933112  | 49,1           | 10,2         | 10,9          | 1,5                   | 120           | 169,9        | 80            | 70                     | 140                    |
| 231 | Runner faretto 4 luci bianco in metallo         | 8718291487852 | 530943112  | 25,1           | 11,3         | 25,3          | 1,8                   | 120           | 207          | 80            | 20                     | 60                     |
| 232 | Runner faretto singolo nero in metallo          | 8719514435292 | 43529200   | 13,8           | 10,2         | 11,5          | 0,4                   | 120           | 113          | 80            | 108                    | 432                    |
| 233 | Runner faretto 2 luci nero in metallo           | 8719514435315 | 43531500   | 31,6           | 10,2         | 10,9          | 0,8                   | 120           | 114          | 80            | 70                     | 210                    |
| 234 | Runner faretto 3 luci nero in metallo           | 8719514435339 | 43533900   | 49,1           | 10,2         | 10,9          | 1,2                   | 120           | 116          | 80            | 70                     | 140                    |
| 235 | Runner faretto 4 luci nero in metallo           | 8719514435353 | 43535300   | 25,1           | 11,3         | 25,3          | 1,4                   | 120           | 98           | 80            | 20                     | 60                     |
| 236 | Runner faretto singolo alluminio in metallo     | 8718291487937 | 530904812  | 31,6           | 10,2         | 10,9          | 0,4                   | 120           | 209,7        | 80            | 108                    | 432                    |
| 237 | Runner faretto 2 luci alluminio in metallo      | 8718291487951 | 530924812  | 49,1           | 10,2         | 10,9          | 1,0                   | 120           | 211,9        | 80            | 70                     | 210                    |
| 238 | Runner faretto 3 luci alluminio in metallo      | 8718291487845 | 530934812  | 25,1           | 11,3         | 25,3          | 1,4                   | 120           | 169,9        | 80            | 70                     | 140                    |
| 239 | Star faretto singolo bianco in alluminio        | 8718291444848 | 562403116  | 14,3           | 7,3          | 9,3           | 0,4                   | 120           | 201,7        | 80            | 200                    | 600                    |
| 240 | Star faretto 2 luci bianco in alluminio         | 8718291444862 | 562423116  | 21,8           | 7,3          | 9,3           | 0,6                   | 120           | 210,5        | 80            | 48                     | 192                    |
| 241 | Star faretto 3 luci bianco in alluminio         | 8718291444886 | 562433116  | 21,8           | 9,3          | 21,3          | 1,0                   | 120           | 83           | 80            | 120                    | 120                    |
| 242 | Star faretto 4 luci bianco in alluminio         | 8718291444909 | 562443116  | 57,8           | 7,3          | 9,3           | 1,3                   | 120           | 196          | 80            | 81                     | 81                     |
| 243 | Star faretto singolo bianco in metallo warmglow | 8718696154625 | 5624031P0  | 11,8           | 11,3         | 11,3          | 0,4                   | 120,4         | 215,3        | 80            | 108                    | 216                    |
| 244 | Star faretto 2 luci bianco in metallo warmglow  | 8718696154632 | 5624231P0  | 29,8           | 11,3         | 11,3          | 0,6                   | 120           | 77,3         | 80            | 108                    | 108                    |
| 245 | Star faretto 3 luci bianco in metallo warmglow  | 8718696154649 | 5624331P0  | 50,8           | 11,3         | 11,3          | 1,0                   | 120           | 175,9        | 80            | 60                     | 60                     |
| 246 | Star faretto 4 luci bianco in metallo warmglow  | 8718696154656 | 5624431P0  | 68,8           | 11,3         | 11,3          | 1,4                   | 120           | 157,5        | 80            | 16                     | 16                     |
| 247 | Star faretto singolo alluminio                  | 8718291444855 | 562404816  | 14,3           | 7,3          | 9,3           | 0,4                   | 120           | 201,7        | 80            | 200                    | 600                    |
| 248 | Star faretto 2 luci alluminio                   | 8718291444879 | 562424816  | 21,8           | 7,3          | 9,3           | 0,6                   | 120           | 210,5        | 80            | 48                     | 192                    |
| 249 | Star faretto 3 luci alluminio                   | 8718291444893 | 562434816  | 21,8           | 9,3          | 21,3          | 1,0                   | 120           | 218,5        | 80            | 120                    | 120                    |
| 250 | Star faretto 4 luci alluminio                   | 8718291444916 | 562444816  | 57,8           | 7,3          | 9,3           | 1,3                   | 120           | 196          | 80            | 81                     | 81                     |

## Incassi

|     |                                                   |               |            | PACKAGING      |              |               |                       | PALLET        |              |               |                        |                        |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------|
|     | Descrizione                                       | EAN           | Local Code | Largh.<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Peso<br>lordo<br>(kg) | Largh<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Pezzi<br>per<br>strato | Pezzi<br>per<br>pallet |
| 251 | Donegal incasso cromato rotondo                   | 8718696160855 | 5039111PN  | 15,8           | 5,3          | 10,3          | 0,2                   | 120           | 151,7        | 80            | 280                    | 1120                   |
| 252 | Donegal incasso cromato rotondo 3p                | 8718696160923 | 5039311PN  | 30,8           | 10,3         | 5,3           | 0,4                   | 120           | 152          | 80            | 140                    | 560                    |
| 253 | Donegal incasso rame rotondo                      | 8718696160862 | 5039105PN  | 15,8           | 5,3          | 10,3          | 0,2                   | 120           | 151,7        | 80            | 280                    | 1120                   |
| 254 | Donegal incasso rame rotondo 3p                   | 8718696160930 | 5039305PN  | 30,8           | 10,3         | 5,3           | 0,4                   | 120           | 152          | 80            | 140                    | 560                    |
| 255 | Donegal incasso grigio rotondo                    | 8718696160886 | 5039199PN  | 15,8           | 5,3          | 10,3          | 0,2                   | 120           | 151,7        | 80            | 280                    | 1120                   |
| 256 | Donegal incasso grigio rotondo 3p                 | 8718696160947 | 5039399PN  | 30,8           | 5,3          | 10,3          | 0,4                   | 120           | 152          | 80            | 140                    | 560                    |
| 257 | Donegal incasso nickel rotondo                    | 8718696160831 | 5039117PN  | 15,8           | 5,3          | 10,3          | 0,2                   | 120           | 151,7        | 80            | 280                    | 1120                   |
| 258 | Donegal incasso nickel rotondo 3p                 | 8718696160893 | 5039317PN  | 30,8           | 5,3          | 10,3          | 0,4                   | 120           | 152          | 80            | 140                    | 560                    |
| 259 | Donegal incasso bianco rotondo                    | 8718696160848 | 5039131PN  | 15,8           | 5,3          | 10,3          | 0,2                   | 120           | 151,7        | 80            | 280                    | 1120                   |
| 260 | Donegal incasso bianco rotondo 3p                 | 8718696160909 | 5039331PN  | 30,8           | 5,3          | 10,3          | 0,4                   | 120           | 152          | 80            | 140                    | 560                    |
| 261 | Donegal incasso nickel quadrato                   | 8718696160961 | 5040117PN  | 15,8           | 5,3          | 10,3          | 0,2                   | 120           | 151,7        | 80            | 280                    | 1120                   |
| 262 | Donegal incasso nickel quadrato 3p                | 8718696161012 | 5040317PN  | 30,8           | 5,3          | 10,3          | 0,4                   | 120           | 152          | 80            | 140                    | 560                    |
| 263 | Donegal incasso bianco quadrato                   | 8718696160978 | 5040131PN  | 15,8           | 5,3          | 10,3          | 0,2                   | 120           | 151,7        | 80            | 280                    | 1120                   |
| 264 | Donegal incasso bianco quadrato 3p                | 8718696161029 | 5040331PN  | 30,8           | 5,3          | 10,3          | 0,4                   | 120           | 152          | 80            | 140                    | 560                    |
| 265 | Enif incasso orientabile nickel in metallo        | 8718696133354 | 5924017E7  | 14,5           | 4,0          | 9,5           | 0,2                   | 120,6         | 117          | 80,6          | 330                    | 1320                   |
| 266 | Enif incasso orientabile 3 luci nickel in metallo | 8718696133385 | 5924317E7  | 28,0           | 5,0          | 10,0          | 0,3                   | 120           | 101          | 80            | 120                    | 480                    |
| 267 | Enif incasso orientabile bianco in metallo        | 8718696133361 | 5924031E7  | 14,5           | 4,0          | 9,5           | 0,2                   | 120,6         | 117          | 80,6          | 330                    | 1320                   |
| 268 | Enif incasso orientabile 3 luci bianco in metallo | 8718696133392 | 5924331E7  | 28,0           | 5,0          | 10,0          | 0,3                   | 120           | 101          | 80            | 120                    | 480                    |

|     |                                    |               |            | PACKAGING      |              |               |                       | PALLET        |              |               |                        |                        |
|-----|------------------------------------|---------------|------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------|
|     | Descrizione                        | EAN           | Local Code | Largh.<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Peso<br>lordo<br>(kg) | Largh<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Pezzi<br>per<br>strato | Pezzi<br>per<br>pallet |
| 269 | Enneper incasso quadrato bianco    | 8718696160213 | 5019131PN  | 15,8           | 5,3          | 10,3          | 0,2                   | 120           | 151,7        | 80            | 280                    | 1120                   |
| 270 | Enneper incasso quadrato bianco 3p | 8718696160374 | 5019331PN  | 30,8           | 5,3          | 10,3          | 0,4                   | 120           | 152          | 80            | 140                    | 560                    |
| 271 | Enneper incasso rotondo bianco     | 8718696160367 | 5018131PN  | 15,8           | 5,3          | 10,3          | 0,2                   | 120           | 151,7        | 80            | 280                    | 1120                   |
| 272 | Enneper incasso rotondo bianco 3p  | 8718696160404 | 5018331PN  | 30,8           | 5,3          | 10,3          | 0,4                   | 120           | 152          | 80            | 140                    | 560                    |

## Lampade da tavolo

|     |                                                 |               |            | PACKAGING      |              |               |                       | PALLET        |              |               |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------|
|     | Descrizione                                     | EAN           | Local Code | Largh.<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Peso<br>lordo<br>(kg) | Largh<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Pezzi<br>per<br>strato | Pezzi<br>per<br>pallet |
| 273 | Forys Clip lampada da tavolo bianca 4,5w 4000k  | 8720169194397 | 19439700   | 16,5           | 7,5          | 15,0          | 0,4                   | 120           | 120          | 80            | 75                     | 450                    |
| 274 | Hat lampada da tavolo bianca 4,5w 4000k         | 8719514443778 | 44377800   | 26,6           | 10,0         | 10,0          | 0,5                   | 120           | 101          | 80            | 40                     | 120                    |
| 275 | Ivory lampada da tavolo bianca 5w 2700-5000k    | 8719514420410 | 42041000   | 41,1           | 12,5         | 17,6          | 0,9                   | 120           | 103          | 80            | 36                     | 72                     |
| 276 | Rock lampada da tavolo bianca 5w 5000k          | 8719514443815 | 44381500   | 17,2           | 9,8          | 9,8           | 0,3                   | 120           | 88           | 80            | 64                     | 128                    |
| 277 | Donutclip lampada da tavolo bianca 3w 4000k     | 8719514396890 | 39689000   | 18,0           | 6,5          | 17,0          | 0,4                   | 120           | 117          | 80            | 64                     | 320                    |
| 278 | Donutclip lampada da tavolo rosa 3w 4000k       | 8719514396876 | 39687600   | 18,0           | 6,5          | 17,0          | 0,4                   | 120           | 117          | 80            | 64                     | 320                    |
| 279 | Tilpa lampada da tavolo bianca 5w 5000k         | 8719514443839 | 44383900   | 28,4           | 10,0         | 10,0          | 0,4                   | 120           | 107          | 80            | 40                     | 120                    |
| 280 | Amber lampada da tavolo bianca 5w 4000k         | 8719514420373 | 42037300   | 28,3           | 6,8          | 10,3          | 0,4                   | 120           | 108          | 80            | 110                    | 330                    |
| 281 | Amber lampada da tavolo nera 5w 4000k           | 8719514420397 | 42039700   | 28,3           | 6,8          | 10,3          | 0,4                   | 120           | 108          | 80            | 110                    | 330                    |
| 282 | Bucket lampada da tavolo bianca 8w 3000-5700k   | 8719514443792 | 44379200   | 34,5           | 11,5         | 18,0          | 0,7                   | 120           | 88           | 80            | 24                     | 48                     |
| 283 | Robotplus lampada da tavolo bianca 14w 4000k    | 8719514430815 | 43081500   | 45,5           | 21,5         | 21,5          | 2,8                   | 120           | 109          | 80            | 8                      | 16                     |
| 284 | Mirror lampada da trucco bianca 4,5w 3000-5000k | 8719514420472 | 42047200   | 31,7           | 9,8          | 22,5          | 1,3                   | 120           | 117          | 80            | 30                     | 90                     |
| 285 | Mirror lampada da trucco rosa 4,5w 3000-5000k   | 8719514420458 | 42045800   | 31,7           | 9,8          | 22,5          | 1,3                   | 120           | 117          | 80            | 30                     | 90                     |
| 286 | Edison lampada da tavolo nera 4,5w 3000-5000k   | 8719514420434 | 42043400   | 11,5           | 6,2          | 49,2          | 0,4                   | 120           | 88           | 80            | 60                     | 120                    |
| 287 | Einstein lampada da tavolo 15w 3000-5100k       | 8719514431195 | 43119500   | 51,0           | 23,2         | 26,6          | 3,9                   | 120           | 68           | 80            | 8                      | 8                      |
| 288 | Sword lampada da tavolo grigia 14w 4000k        | 8719514443655 | 44365500   | 48,3           | 14,3         | 19,5          | 1,3                   | 120           | 118          | 80            | 32                     | 64                     |
| 289 | VDTMate lampada da tavolo bianca 14w 2700-6500k | 8719514430792 | 43079200   | 53,0           | 25,0         | 29,5          | 5,2                   | 120           | 113          | 80            | 4                      | 12                     |
| 290 | Cicero lampada da campeggio 5w 5000k            | 8719514443730 | 44373000   | 21,6           | 13,7         | 13,7          | 0,6                   | 120           | 104          | 80            | 40                     | 160                    |

## Strisce LED

|     |                                    |               |            | PACKAGING      |              |               |                       | PALLET                   |              |               |                        |                        |
|-----|------------------------------------|---------------|------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------|
|     | Descrizione                        | EAN           | Local Code | Largh.<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Peso<br>lordo<br>(kg) | Largh<br>(cm)            | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Pezzi<br>per<br>strato | Pezzi<br>per<br>pallet |
| 291 | Strisce Led 2m bianco              | 8718696164273 | 7010131P2  | 13,5           | 5,5          | 13,5          | 0,2                   | Non è presente il pallet |              |               |                        |                        |
| 292 | Strisce Led 2m RGB                 | 8718696164280 | 7010131P6  | 13,5           | 5,5          | 13,5          | 0,2                   | Non è presente il pallet |              |               |                        |                        |
| 293 | Strisce Led 5m bianco              | 8718696164228 | 7010231P2  | 16,0           | 5,5          | 16,0          | 0,4                   | Non è presente il pallet |              |               |                        |                        |
| 294 | Strisce Led 5m RGB con telecomando | 8718696164242 | 7010231P6  | 16,0           | 5,5          | 16,0          | 0,4                   | Non è presente il pallet |              |               |                        |                        |

## Ventilatori

|     |                                                     |               |            | PACKAGING      |              |               |                       | PALLET        |              |               |                        |                        |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------|
|     | Descrizione                                         | EAN           | Local Code | Largh.<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Peso<br>lordo<br>(kg) | Largh<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Prof.<br>(cm) | Pezzi<br>per<br>strato | Pezzi<br>per<br>pallet |
| 295 | Ventilatore Atlas DC 28w+35w 4000-5500-3000k nickel | 8719514408555 | 40855500   | 55,3           | 30,0         | 55,3          | 11,7                  | 120           | 195          | 80            | 1                      | 1                      |
| 296 | Ventilatore Bliss DC 28w+35w 4000-5500-3000k bianco | 8719514408494 | 40849400   | 55,3           | 30,0         | 55,3          | 12,0                  | 120           | 195          | 80            | 1                      | 1                      |
| 297 | Ventilatore Bliss DC 28w+35w 4000-5500-3000k nero   | 8719514408517 | 40851700   | 55,3           | 30,0         | 55,3          | 12,0                  | 120           | 195          | 80            | 1                      | 1                      |
| 298 | Ventilatore Bliss DC 28w+35w 4000-5500-3000k oro    | 8719514408531 | 40853100   | 55,3           | 30,0         | 55,3          | 12,0                  | 120           | 195          | 80            | 1                      | 1                      |





**Signify Italy S.p.A.**

Sede legale e amministrativa: Viale Sarca 235, 20126, Milano

Tel: +39 02.91946.1

**Numero verde: 800687109**

<https://www.signify.com/it-it>

© 2023 Signify Holding B.V. Tutti i diritti riservati. Signify si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e/o di cessare la produzione di qualsiasi articolo in qualsiasi momento senza preavviso o obblighi e declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso della presente pubblicazione.

**Edizione marzo 2023**

[www.lighting.philips.it](http://www.lighting.philips.it)