

PHILIPS

hue personal
wireless
lighting



**Vivi ogni tua
emozione con la
luce connessa di
Philips Hue**

Catalogo 2023-2024



Philips Hue

vivi ogni tua emozione con l'illuminazione connessa

Eleva i tuoi momenti quotidiani con l'illuminazione connessa, Philips Hue ti offre tutto quello che puoi immaginare. Potrai svegliarti con la luce del sole ogni giorno e trasformare il momento della favola della buonanotte in un mondo colorato e fantastico. Potrai anche vivere le emozioni di una partita allo stadio nel salotto di casa tua e dare l'impressione di essere a casa anche quando non ci sei. Scopri tutte le potenzialità di Philips Hue.



Atmosfera

Philips Hue permette di giocare con i colori creando l'atmosfera più adatta ad ogni occasione. Potrai riprodurre i colori della tua squadra mentre guardi la partita, scegliere i colori che preferisci per il tuo party, o quello che più si adatta alla tua serata rilassante o ad una cena con famiglia e amici, o ancora rendere magica la favola della buonanotte dipingendo le pareti della stanza.



Svegliarsi e addormentarsi

Philips Hue può aiutarti a svegliarti e addormentarti in modo naturale riproducendo gli effetti della luce del mattino e della sera. A differenza del suono di una sveglia, la luce è in grado di svegliarti dolcemente, mentre quando è il momento di addormentarti, la luce LED bianca calda rilassa il tuo corpo, conciliandoti un sonno ristoratore.



Routine quotidiana

Personalizzare l'illuminazione vuol dire avere la possibilità di adattare le luci alla nostra giornata e alle nostre attività quotidiane. Con Philips Hue potrai personalizzare le impostazioni delle luci di casa a seconda delle tue necessità e avere così la luce giusta per ogni tipo di esigenza e in ogni momento della giornata.



Sentirsi al sicuro

Con Philips Hue potrai impostare l'illuminazione per far sembrare di essere in casa anche quando non ci sei. Oppure fare in modo che le luci di ingresso si accendano al tuo arrivo o, più in generale, al passaggio di chiunque. Philips Hue ti farà sentire più al sicuro, sia dentro casa che quando sarai assente.



Intrattenimento

Con Philips Hue potrai sincronizzare le luci ad altri dispositivi. Le pareti della tua casa cambieranno colore a ritmo di musica, potrai riprodurre i colori delle scene del film che stai guardando o della partita del tuo sport preferito, per vivere nuove esperienze di intrattenimento ancora più coinvolgenti.

Tanti modi di essere smart

I prodotti della gamma Philips Hue sono tanti e adatti ad ogni tipo di necessità. Lampadine, farette, apparecchi di illuminazione ma anche sensori ed altri accessori per il controllo dell'illuminazione. C'è un prodotto Philips Hue per ogni stanza della propria casa e stile di arredamento, per rispondere alle più svariate esigenze di personalizzazione degli spazi e creare sempre l'atmosfera più adatta per ogni occasione.



Lampadine



Apparecchi d'illuminazione



Accessori di controllo

Tanti modi per controllare le luci

Con Philips Hue puoi gestire l'illuminazione di casa in diversi modi: dal più tradizionale con interruttori e dimmer, fino alle tecnologie di Smart Home più recenti come il controllo tramite le app sul tuo smartphone. Puoi anche utilizzare gli assistenti vocali come Google e Alexa, fino ad automatizzarla con i sensori o con le scene preimpostate in base alle tue routine quotidiane.



I vantaggi di una casa connessa con Philips Hue

- **Velocità.** Il sistema integrato al cloud permette massima efficienza delle funzionalità e rapidità nella risposta.
- **Sempre più smart.** Aggiornamenti regolari per restare al passo con le ultime novità.
- **Integrazione con i Friends of Hue.** Compatibile con i prodotti dei Partner per una casa ancora più smart.
- **Sicurezza.** Conforme alle leggi locali in materia di sicurezza e privacy.
- **Sempre connessi.** Anche in assenza di connessione a internet.
- **Connessione automatica.** Ogni punto luce fa da ripetitore, estendendo il network.



Tre gamme di luci con funzioni incrementali



White

Regolazione dell'intensità
Imposta timer per le tue abitudini
Controllo intelligente In casa e fuori



White ambiance

Regolazione dell'intensità
Imposta timer per le tue abitudini
Controllo intelligente In casa e fuori
Rilassati, leggi, concentrati ed energizzati con le ricette luminose
Crea la tua atmosfera passando dalla luce calda a quella fredda
Svegliati ed addormentati naturalmente



White and color ambiance

Regolazione dell'intensità
Imposta timer per le tue abitudini
Controllo intelligente In casa e fuori
Rilassati, leggi, concentrati ed energizzati con le ricette luminose
Crea la tua atmosfera passando dalla luce calda a quella fredda
Svegliati ed addormentati naturalmente
Libera la creatività con 16 milioni di colori
Sincronizza la luce con film e musica
Illumina la tua esperienza di gioco




Philips Hue con Bridge

Per accedere a tutte le funzionalità di Philips Hue



Se controllare le luci di una stanza non ti basta oppure vuoi ampliare le funzionalità della tua casa connessa, il **Bridge Philips Hue** è il prodotto che fa al caso tuo. La tecnologia **Zigbee** su cui è basato permette **aggiornamenti e miglioramenti** continui in modalità wireless, direttamente sulle luci. Potrai così sfruttare appieno tutte le potenzialità dell'illuminazione connessa Philips Hue aggiungendo il Bridge al tuo set di prodotti in qualsiasi momento, per un **controllo completo** di tutte le luci di casa ovunque ti trovi.



Con il Bridge Philips Hue potrai:

- Controllare le luci di tutta la casa, fino a 50 punti luce e gestirle anche da remoto, tramite accesso al cloud, creando il tuo account sul sito meethue.com.
- Sentirti al sicuro, sia dentro che fuori casa, grazie al timer e alle impostazioni geo-localizzate.
- Sincronizzare le luci ad altri dispositivi, come la tv ad esempio, per nuove esperienze di intrattenimento.
- Configurare altri accessori di controllo e sensori.
- Estendere il sistema connesso e accedere a nuove funzionalità grazie all'integrazione con prodotti di altri partner (es. assistenti vocali, sicurezza, intrattenimento).
- Avere a disposizione più di 700 app di terze parti.

Installazione in tre semplici passaggi

1



Installa le tue luci Hue

2



Collega un bridge Hue

3



Scarica l'app Hue


Philips Hue con Bluetooth

Il modo più semplice
per entrare nel mondo Hue



Bluetooth®

L'illuminazione è una componente fondamentale di tutte le case e rappresenta uno dei modi più semplici per rendere smart la propria casa. Con Philips Hue da oggi è ancora più semplice. Tutto quello che occorre è una lampadina o apparecchio di illuminazione **Philips Hue con Bluetooth** e un **dispositivo** dotato di tecnologia **Bluetooth** come il proprio smartphone. Potrai così facilmente **controllare e gestire le luci** della tua stanza utilizzando una semplice app e **personalizzare l'illuminazione** in base alle tue esigenze quotidiane. Potrai in qualsiasi momento aggiungere il **Bridge** ed accedere a tutte le funzioni di Philips Hue.



Con Philips Hue con Bluetooth potrai:

- Controllare fino a 10 luci in una stessa stanza grazie all'App Bluetooth.
- Creare facilmente la giusta atmosfera per ogni occasione.
- Spegnere/accendere le luci utilizzando l'App sul tuo smartphone.
- Regolare l'intensità della luce in base alle tue necessità.
- Cambiare colore alla tua stanza in qualsiasi momento.
- Avere la possibilità di creare delle routine in base alle tue attività quotidiane.
- Chiedere agli assistenti vocali (Google e Alexa) di spegnere/accendere/regolare/cambiare colore.

Installazione in due semplici passaggi

1




Installa le tue luci Hue

2



Scarica l'app Hue

Vivi la tua esperienza al massimo con il Bridge Philips Hue



Controlla le tue luci da casa e da remoto.



Programma le tue luci come preferisci attraverso automazioni e routine.



Risposta immediata. Connessione ultra stabile.




Sicuro, sempre all'avanguardia.

Bridge o Bluetooth Da dove iniziare?

Philips Hue con Bridge	Numero massimo di luci	
	50	10
Tutta la casa		Portata
Regolazione del flusso senza installazione		
Ricette luminose per le attività quotidiane **		
Creazione di scene personali		
Luce da calda a fredda per la giusta atmosfera **		
Works with Alexa		
Works with Google Home		
Works with Apple HomeKit		
Imposta timer, programmazioni e/o simula la presenza		
Controllo anche fuori casa		
Routine per svegliarsi e addormentarsi naturalmente		
Sincronizza le luci con musica, film e giochi ***		

* Con un dispositivo Amazon Alexa o Google Home, potrai controllare le luci utilizzando semplici comandi vocali come "Alexa, regola le luci" oppure "Hey Google, accendi la lampada da tavolo". I dispositivi compatibili includono Amazon Echo Dot 3a generazione, Amazon Echo Plus, Amazon Echo Show 5, Google Home Mini e Google Home Hub. ** Con White ambiente e White e color ambiente *** Con White e color ambiente



Philips Hue App

Personalizzabile e semplice da usare



Controllo delle luci

Accendere/spegnere, attenuare e illuminare e cambiare i colori



Creazione e modifica delle scene statiche o dinamiche

Utilizzare scene già pronte e personalizzare le tue o crearene una con una foto. Scegli tra scene statiche o dinamiche che simulano ad esempio l'effetto camino o l'effetto candela.



Impostazione delle automazioni

Controllare automaticamente le luci o utilizzare le automazioni specializzate Sveglia e Addormentarsi.



A casa e fuori

Fare in modo che le luci si accendano quando vi avvicinate a casa e si spengano quando uscite. Controllarle da remoto ovunque voi siate.



Widgets e Apple Watch

Creare widget Android e usare le scorciatoie di Siri per controllare le luci dall'iPhone o dall'Apple Watch.



Sincronizzazione con i contenuti di intrattenimento

Creare esperienze coinvolgenti sincronizzando le luci Philips Hue con i contenuti di intrattenimento: musica, audio e giochi. Con la tua TV, il tuo PC, o il tuo smartphone.



Hue Entertainment



Illumina il tuo gioco!

Crea esperienze coinvolgenti sincronizzando le luci con i contenuti del tuo PC. Guarda, ascolta o gioca in modi nuovi ed entusiasmanti, mentre i tuoi video, audio ed effetti di gioco preferiti riempiono la stanza. Scarica Philips Hue Sync App da PC/MAC e scopri l'intrattenimento immersivo.



Accendi i film con la luce

Crea un'esperienza multimediale immersiva con la Philips Hue Play HDMI Sync Box, facendo danzare, lampeggiare, modulare, attenuare e illuminare le luci con i contenuti sullo schermo TV, riprodotti dal tuo contenuto HDMI.



Illumina la tua musica

Trasforma le tue stanze in una sala da concerto. Sincronizza il tuo account Hue con l'account Spotify e scopri l'integrazione di una luce colorata e dinamica, che va a ritmo di musica.

Hue Security

Sentiti al sicuro!

Con Philips Hue potrai impostare l'illuminazione per far sembrare di essere in casa anche quando non ci sei. Oppure fare in modo che le luci di ingresso si accendano al tuo arrivo o, più in generale, al passaggio di chiunque. Philips Hue ti farà sentire più al sicuro, sia dentro casa che quando sarai assente.



Ricevi avvisi di movimento istantanei!

Ricevi un avviso sul tuo device ogni volta che la videocamera o il sensore di contatto rileva un movimento, indipendentemente da dove ti trovi.

Accendi le luci, suona l'allarme!

Vedi qualcosa di sospetto? Attiva gli allarmi luminosi e acustici delle telecamere con l'app per allontanare i potenziali intrusi

Fai in modo che la casa sia sempre abitata anche quando sei via, segui in diretta la live della videocamera ovunque ti trovi. Philips Hue può creare anche l'impressione che qualcuno sia sempre in casa attraverso l'automazione "simula presenza"

Assistenti vocali

Non importa a chi chiedi,
Philips Hue ti risponderà!

"Hey Google, abbassa le luci della cucina!"
"Alexa, imposta le luci della camera di colore blu!"

Sono solo alcune delle impostazioni che puoi cambiare o attivare semplicemente chiedendo al tuo assistente vocale. Dovrai solo configurare il dispositivo con pochi e semplici passaggi e non dovrai più usare nemmeno lo smartphone.

Ti basterà chiedere!
Loro lo faranno per te!*



* Apple HomeKit funziona solo con Bridge

Friends of Hue

Philips Hue funziona con una gamma di dispositivi smart. I prodotti Friends of Hue lavorano insieme per te nella tua casa. Dai vita alla tua smart home con l'illuminazione più connessa al mondo.

Works with

Assistenti vocali



Smart home & sicurezza



IFTTT



hansgrohe



Friends of Hue



Intrattenimento

R A Z E R®



Hue White and color ambiance

Crea l'atmosfera perfetta per ogni occasione



Libera la creatività con 16 milioni di colori

Gioca con la luce e scegli tra 16 milioni di colori per cambiare all'istante l'aspetto e l'atmosfera della stanza. Configura la scena al semplice tocco di un pulsante. Utilizza le tue foto preferite e rivivi quei momenti speciali colorando le pareti di casa grazie alle luci. Memorizza le tue impostazioni di luce preferite e riattivale quando vuoi semplicemente con un tocco.

Sincronizza le luci con musica e film

Amplia l'emozione della TV nella tua stanza o sincronizza la luce con i tuoi brani musicali preferiti e osserva come la luce reagisce a ritmo di musica. Scarica le applicazioni sviluppate da terze parti e scopri tutte le possibilità offerte da Philips Hue.

Illumina la tua esperienza di gioco

Porta la tua esperienza di gioco a un livello successivo. Scarica le applicazioni di fornitori terzi e gioca al tuo videogame preferito mentre sei totalmente immerso in un'atmosfera colorata e coinvolgente.





Hue White and color ambiance

16 milioni di colori



Hue White and color ambiance 100W

A67 // attacco E27 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // plastica



220 –
240 V



Cicli
50.000 x



25.000
ore



IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambiance E27	13.5	100	F	2000–6500 K	1600	67	131	67	8719514288157	28815700	79.90



Hue White and color ambiance 75W

A60 // attacco E27 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // plastica



220 – 240V
50 – 60Hz



Cicli
50.000 x



25.000
ore



IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambiance E27	9	75	F	2000–6500 K	1100	60	110	60	8719514291171	29117100	64.90

Hue White and color ambiance 75W Confezione da 2

A60 // attacco E27 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // plastica



220 – 240V
50 – 60Hz



Cicli
50.000 x



25.000
ore



IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambiance E27 Confezione da 2	9	75	F	2000–6500 K	1100	60	110	60	8719514291317	29131700	109.90

Hue White and color ambiance 75W Starter Kit

A60 // attacco E27 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // plastica // 2 lampadine, bridge incluso



220 – 240V
50 – 60Hz



Cicli
50.000 x



25.000
ore



IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambiance E27 Starter Kit	9	75	F	2000–6500 K	1100	60	110	60	8719514291492	29149200	139.90



Hue White and color ambience 75W Starter Kit



A60 // attacco E27 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // plastica // 2 lampadine, bridge e dimmer switch inclusi



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambience E27 Starter Kit	9	75	F	2000-6500 K	1100	60	110	60	8719514291379	29137900	149.90

Hue White and color ambience 75W Starter Kit



A60 // attacco E27 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // plastica // 3 lampadine, bridge e dimmer switch inclusi



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambience E27 Starter Kit	9	75	F	2000-6500 K	1100	60	110	60	8719514291355	29135500	189.90

Hue White and color ambience 75W Starter Kit



A60 // attacco E27 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // plastica // 2 lampadine, bridge, dimmer switch e smart plug inclusi



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambience E27 Starter Kit	9	75	F	2000-6500 K	1100	60	110	60	8719514291416	29141600	179.90

Hue White and color ambience 60W Confezione da 2



A60 // attacco E27 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // plastica



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambience E27 Confezione da 2	6.5	60	F	2000-6500 K	800	60	110	60	8719514328365	32836500	99.90

Hue White and color ambience

16 milioni di colori



Hue White and color ambience 60W Confezione da 3



A60 // attacco E27 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // plastica



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambience E27 Confezione da 3	6.5	60	F	2000–6500K	800	60	110	60	8719514328389	32838900	149.90

Hue White and color ambience 60W Confezione da 4



A60 // attacco E27 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // plastica



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambience E27 Confezione da 4	6.5	60	F	2000–6500K	800	60	110	60	8719514328402	32840200	199.90

Hue White and color ambience 25W



B39 // attacco E14 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // plastica, alluminio



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambience E14	4	25	G	2000–6500K	470	39	117	39	8719514356610	35661000	64.90

Hue White and color ambience 25W Confezione da 2



B39 // attacco E14 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // plastica, alluminio



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambience E14 Confezione da 2	4	25	G	2000–6500K	470	39	117	39	8719514356719	35671900	109.90



Hue White and color ambience 35W

attacco GU10 // 16 milioni di colori RGB // sintetico



220 - 240V
50 - 60Hz

Cicli
50.000 x

15.000
ore

IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambience GU10	4.3	35	G	2000-6500 K	350	50	58	50	8719514339880	33988000	64.90

Hue White and color ambience 35W Confezione da 2

attacco GU10 // 16 milioni di colori RGB // sintetico



220 - 240V
50 - 60Hz

Cicli
50.000 x

15.000
ore

IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambience GU10 Confezione da 2	4.3	35	G	2000-6500 K	350	50	58	50	8719514340084	34008400	109.90

Hue White and color ambience 35W Confezione da 3

attacco GU10 // 16 milioni di colori RGB // sintetico



220 - 240V
50 - 60Hz

Cicli
50.000 x

15.000
ore

IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambience GU10 Confezione da 3	4.3	35	G	2000-6500 K	350	50	58	50	8719514342767	34276000	159.90

Hue White and color ambience 35W Starter Kit

attacco GU10 // 16 milioni di colori RGB // sintetico //
3 lampadine, bridge e dimmer switch inclusi



220 - 240V
50 - 60Hz

Cicli
50.000 x

15.000
ore

IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambience GU10 Starter Kit	4.3	35	G	2000-6500 K	350	50	58	50	8719514340107	34010700	189.90

Hue White and color ambiance

16 milioni di colori

NUOVO



Hue White and color ambiance Lampadina

MR16 // attacco GU5.3 // 16 milioni di colori RGB // sintetico



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and Color Ambiance Lampadina GU5.3	6.3	35	G	2000-6500 K + Color	400	49	50	49	8719514491403	49140300	64,99

NUOVO



Hue White and color ambiance Lampadina Confezione da 2

MR16 // attacco GU5.3 // 16 milioni di colori RGB // sintetico



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and Color Ambiance Lampadine GU5.3 Confezione da 2	6.3	35	G	2000-6500 K + Color	400	49	50	49	8719514491649	49164900	109,99

NUOVO



Hue White and color ambiance 40W

P45 // attacco E14 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // sintetico, vetro



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and Color Ambiance Sferetta Lampadina E14	5,10	40	G	2000-6500 K + Color	470	45	77	45	8719514491229	49122900	64,99

NUOVO



Hue White and color ambiance 40W Confezione da 2

P45 // attacco E14 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // sintetico, vetro



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and Color Ambiance Sferetta Lampadine E14 Confezione da 2	5,10	40	G	2000-6500 K + Color	470	45	77	45	8719514491281	49128100	109,99





Hue Play Bianco

Hue White and color ambiance // materiali sintetici // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //

220 - 240V
50 - 60Hz

Classe energetica
G

25.000
ore

IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K) + Color	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Play bianco confezione singola	6.7	2000–6500K + Color	500	253	36	44	8718696170748	7820131P7	79.90
Hue Play bianco confezione doppia	6.7	2000–6500K + Color	500	253	36	44	8718696170793	7820231P7	139.90
Hue Play bianco estensione *	6.7	2000–6500K + Color	500	253	36	44	8718696170809	7820331P7	64.90

* Alimentatore non incluso



Hue Play bianco,
confezione singola

Hue Play bianco,
confezione doppia

Hue Play bianco
estensione



Hue Play Nero

Hue White and color ambiance // materiali sintetici // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



25.000
ore



IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Play nero confezione singola	6.7	2000–6500K + Color	500	253	36	44	8718696170717	7820130P7	79.90
Hue Play nero confezione doppia	6.7	2000–6500K + Color	500	253	36	44	8718696170724	7820230P7	139.90
Hue Play nero estensione *	6.7	2000–6500K + Color	500	253	36	44	8718696170731	7820330P7	64.90
Hue Play cavo estensione 5m nero *	–	–	–	5000	13	13	8718696171189	7820430P7	15.90

* Alimentatore non incluso



Hue Play nero
confezione singola

Hue Play nero
confezione doppia

Hue Play nero
estensione

Hue Play nero
Cavo Estensione 5m



Hue Lightstrip Plus Striscia

Hue White and color ambience // silicone // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico // alimentatore incluso // tagliabile ogni 33 cm // adesiva 3M //



220 - 240V



Classe energetica
G



25.000
ore



IP



IP20



Bluetooth



Zigbee

Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K) + Color	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Lightstrip Plus striscia 2m base (1)	20	2000–6500K + Color	1700	2000	5.5	14.5	8718699703424	70342400	89.90
Hue Lightstrip Plus estensione 1m (2)	12.4	2000–6500K + Color	1030	1000	5.5	14.5	8718699703448	70344800	29.90

(1) Alimentatore incluso, estendibile fino a 10 metri, non compatibile con versione solo Zigbee

(2) Alimentatore non incluso, non compatibile con versione solo Zigbee




Hue Lightstrip Plus 2 m - base

Driver: 80 x 46 x 37 mm
Unità di controllo: 50 x 37 x 18 mm
Cavo da driver a unità di controllo: 2400 mm
Cavo da unità di controllo a striscia: 165 mm



Hue Lightstrip Plus - estensione 1 m

Cavo connettore angolare: 107 mm



Hue Bloom Lampada da tavolo

Hue White and color ambiance // metallo, plastica // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //

220 - 240V
50 - 60Hz

Classe energetica
G

25.000
ore

IP
IP20

Bluetooth

Zigbee

Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K) + Color	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Bloom lampada bianca	7.3	2000–6500K + Color	500	126	101	129	8718699770983	77098300	89.90
Hue Bloom lampada nera	7.3	2000–6500K + Color	500	126	101	129	8718699771126	77112600	89.90



Hue Bloom Lampada bianca



Hue Bloom Lampada nera



Hue Iris Lampada da tavolo

Hue White and color ambiance // metallo e materiale sintetico // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



100 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



25,000
ore



IP20




Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K) + Color	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Iris lampada bianca	8.1	2000-6500K + Color	570	204	194	188	8719514264465	26446500	109.90
Hue Iris lampada nera	8.1	2000-6500K + Color	570	204	194	188	8719514264489	26448900	109.90



Hue Iris lampada bianca



Hue Iris lampada nera



Hue Iris Special Edition Lampada da tavolo

Hue White and color ambience // metallo e materiale sintetico // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



100 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



25,000
ore



IP
IP20



IP



Z

Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K) + Color	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Iris Special Edition Oro	8.1	2000-6500K + Color	570	204	194	188	8719514410732	41073200	139.90
Hue Iris Special Edition Argento	8.1	2000-6500K + Color	570	204	194	188	8719514411524	41152400	139.90
Hue Iris Special Edition Rame	8.1	2000-6500K + Color	570	204	194	188	8719514411586	41158600	139.90



Hue Iris Special Edition Oro



Hue Iris Special Edition Argento



Hue Iris Special Edition Rame



Hue Go Lampada wireless

Hue White and color ambiance // metallo e materiale sintetico // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico // luce portatile senza fili // batteria interna ricaricabile //

220 - 240V
50 - 60Hz

Classe energetica
G

20.000
ore

IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Go lampada	6	2000–6500K + Color	530	150	79	150	8718696173992	7602031P7	89.90



Hue Go Lampada wireless ricaricabile



Hue Go Lampada da tavolo ricaricabile wireless

Hue White and color ambiance // metallo // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico // luce portatile senza fili // batteria interna ricaricabile // pulsante incorporato per scene preimpostate



100 – 240V
50 – 60Hz



Classe energetica
G



20.000
ore



IP54



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Go Lampada da Tavolo Ricaricabile Bianca Wireless	6.2	2000-6500 K + Color	530	142	350	142	8719514404571	40457100	159,99
Hue Go Lampada da Tavolo Ricaricabile Nera Wireless	6.2	2000-6500 K + Color	530	142	350	142	8719514404595	40459500	159,99



Hue Go Lampada da tavolo ricaricabile bianca wireless



Hue Go Lampada da tavolo ricaricabile nera wireless



Hue Argenta Faretto Bianco

Hue White and color ambiance // metallo // 5.7W GU10, sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



15.000
ore



IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K) + Color	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Argenta faretto bianco 1L	5.7	2000-6500K + Color	1x350	110	127	90	8718696171578	5062131P7	99.90
Hue Argenta faretto bianco 2L	2x5.7	2000-6500K + Color	2x350	305	127	89	8718696171585	5062231P7	189.90
Hue Argenta faretto bianco 3L	3x5.7	2000-6500K + Color	3x350	480	127	89	8718696171592	5062331P7	259.90
Hue Argenta faretto bianco 4L	4x5.7	2000-6500K + Color	4x350	240	127	240	8718696171608	5062431P7	299.90



Hue Argenta
bianco 1L



Hue Argenta
bianco 2L



Hue Argenta
bianco 3L



Hue Argenta
bianco 4L



Hue Argenta Faretto Alluminio

Hue White and color ambience // metallo // 5.7W GU10, sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



15.000
ore



IP20



Bluetooth



Zigbee

Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Argenta faretto alluminio 1L	5.7	2000–6500K + Color	1x350	110	127	90	8718696171615	5062148P7	99.90
Hue Argenta faretto alluminio 2L	2×5.7	2000–6500K + Color	2x350	305	127	89	8718696171622	5062248P7	189.90
Hue Argenta faretto alluminio 3L	3×5.7	2000–6500K + Color	3x350	480	127	89	8718696171639	5062348P7	259.90
Hue Argenta faretto alluminio 4L	4×5.7	2000–6500K + Color	4x350	240	127	240	8718696171646	5062448P7	299.90



Hue Argenta
alluminio 1L



Hue Argenta
alluminio 2L



Hue Argenta
alluminio 3L



Hue Argenta
alluminio 4L



Hue Fugato Faretto Bianco

Hue White and color ambiance // metallo // 5.7W GU10, sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



15.000
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K) + Color	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Fugato faretto bianco 1L	5.7	2000-6500K + Color	1x350	82	163	82	8718696171493	5063131P7	99.90
Hue Fugato faretto bianco 2L	2x5.7	2000-6500K + Color	2x350	195	153	80	8718696171516	5063231P7	189.90
Hue Fugato faretto bianco 3L	3x5.7	2000-6500K + Color	3x350	195	153	195	8718696171530	5063331P7	259.90
Hue Fugato faretto bianco 4L	4x5.7	2000-6500K + Color	4x350	425	153	80	8718696171554	5063431P7	299.90



Hue Fugato
bianco 1L




Hue Fugato
bianco 2L



Hue Fugato
bianco 3L



Hue Fugato
bianco 4L



Hue Fugato Faretto Nero

Hue White and color ambiance // metallo // 5.7W GU10, sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



15.000
ore



IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Fugato faretto nero 1L	5.7	2000-6500K + Color	1x350	82	163	82	8718696171509	5063130P7	99.90
Hue Fugato faretto nero 2L	2×5.7	2000-6500K + Color	2×350	195	153	80	8718696171523	5063230P7	189.90
Hue Fugato faretto nero 3L	3×5.7	2000-6500K + Color	3×350	195	153	195	8718696171547	5063330P7	259.90
Hue Fugato faretto nero 4L	4×5.7	2000-6500K + Color	4×350	425	153	80	8718696171561	5063430P7	299.90



Hue Fugato
nero 1L



Hue Fugato
nero 2L



Hue Fugato
nero 3L



Hue Fugato
nero 4L



Hue Centris Bianco

Hue White and color ambiance // metallo // 5.7W GU10 + Led integrato, sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



15.000
ore



IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Centris faretto bianco 2L	2×5.7 +1×11	2000–6500K + Color	1560	85	128	408	8718696176009	5061031P7	309.90
Hue Centris faretto bianco 3L	3×5.7 +1×36	2000–6500K + Color	3550	85	128	782	8718696176016	5060931P7	439.90
Hue Centris Cross faretto bianco 3L	3×5.7 +1×25	2000–6500K + Color	2810	337	128	408	8718696176030	5060831P7	469.90
Hue Centris faretto bianco 4L	4×5.7 +1×40	2000–6500K + Color	4200	85	128	990	8718696176054	5060731P7	489.90



Hue Centris bianco
2L + Led integrato



Hue Centris bianco
3L + 1 Led integrato



Hue Centris Cross bianco
3L + 1 Led integrato



Hue Centris bianco
4L + 1 Led integrato



Hue Centris Nero

Hue White and color ambiance // metallo // 5.7W GU10 + Led integrato, sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



15.000
ore



IP
IP20



Bluetooth



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Centris faretto nero 2L	2×5.7 + 1×11	2000–6500K + Color	1560	85	128	408	8718696175989	5061030P7	309.90
Hue Centris faretto nero 3L	3×5.7 + 1×36	2000–6500K + Color	3550	85	128	782	8718696175996	5060930P7	439.90
Hue Centris Cross faretto nero 3L	3×5.7 + 1×25	2000–6500K + Color	2810	337	128	408	8718696176023	5060830P7	469.90
Hue Centris faretto nero 4L	4×5.7 + 1×40	2000–6500K + Color	4200	85	128	990	8718696176047	5060730P7	489.90



Hue Centris nero
2L + Led integrato



Hue Centris nero
3L + 1 Led integrato



Hue Centris Cross nero
3L + 1 Led integrato



Hue Centris nero
4L + 1 Led integrato



Hue Centura Incasso

Hue White and color ambience // materiale sintetico // 5.7W GU10, sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G




15.000
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K) + Color	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Centura incasso rotondo bianco	5.7	2000-6500K + Color	350	90	90	90	8719514338647	33864700	69.90
Hue Centura incasso rotondo alluminio	5.7	2000-6500K + Color	350	90	90	90	8719514338623	33862300	69.90
Hue Centura incasso rotondo nero	5.7	2000-6500K + Color	350	90	90	90	8719514342927	34292700	69.90
Hue Centura incasso rotondo bianco Confezione da 3	5.7	2000-6500K + Color	350	90	90	90	8719514342880	34288000	189.90
Hue Centura incasso rotondo alluminio Confezione da 3	5.7	2000-6500K + Color	350	90	90	90	8719514342866	34286600	189.90
Hue Centura incasso rotondo nero Confezione da 3	5.7	2000-6500K + Color	350	90	90	90	8719514342903	34290300	189.90
Hue Centura incasso quadrato bianco	5.7	2000-6500K + Color	350	90	90	90	8719514338920	33892000	69.90
Hue Centura incasso quadrato alluminio	5.7	2000-6500K + Color	350	90	90	90	8719514338807	33880700	69.90





Hue Centura
da incasso
rotondo bianco



Hue Centura
da incasso
rotondo alluminio



Hue Centura
da incasso
rotondo nero



Hue Centura da incasso rotondo bianco
Confezione da 3



Hue Centura da incasso rotondo alluminio
Confezione da 3



Hue Centura da incasso rotondo nero
Confezione da 3



Hue Centura
da incasso
quadrato bianco



Hue Centura
da incasso
quadrato alluminio



Hue Surimu Pannello

Hue White and color ambiance // metallo e materiali sintetici // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico // UGR<19

220 - 240V
50 - 60Hz

Classe energetica
G

25,000
ore

IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K) + Color	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Surimu Pannello rettangolare 300x1200 mm	60	2000-6500K + Color	4150	1200	48	300	8719514355057	35505700	329,99
Hue Surimu Pannello quadrato 600x600 mm	60	2000-6500K + Color	4150	600	48	600	8719514355071	35507100	329,99
Hue Surimu Pannello quadrato 300x300 mm	24,8	2000-6500 K + Color	2000	300	48	300	8720169159136	15913600	229,99
Hue Surimu Pannello ø 395 mm	40	2000-6500 K + Color	4000	400	48	400	8720169159198	15919800	239,99

NUOVO



**Hue Surimu
Pannello**

**Hue Surimu
Pannello**



**Hue Surimu
Pannello**

**Hue Surimu
Pannello**



Hue Sana Lampada a muro

Hue White and color ambiance // metallo // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



25.000
ore



IP
IP20




Bluetooth



Zigbee

Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K) + Color	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Sana lampada a muro bianca	20	2000-6500K + Color	1400	255	255	52	8719514343405	34340500	209,99
Hue Sana lampada a muro nera	20	2000-6500K + Color	1400	255	255	52	8719514343382	34338200	209,99



Hue Sana Lampada a muro bianca

Hue Sana Lampada a muro nera



Hue Liane Lampada da parete

Hue White and color ambiance // metallo, plastica // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



Da 100V a 240V



Classe energetica
G



25.000
ore



IP
IP20



bluetooth



Zigbee


Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Liane lampada da parete bianca	12	2000–6500K + Color	850	31	558	107	8719514343443	34344300	209,99
Hue Liane lampada da parete nera	12	2000–6500K + Color	850	31	558	107	8719514343429	34342900	209,99



Hue Liane Lampada da parete bianca



Hue Liane Lampada da parete nera





Hue Flourish Lampada da tavolo, Sospensione e Plafoniera

Hue White and color ambiance // vetro // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



25.000
ore




IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K) + Color	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Flourish lampada da tavolo bianca	9.5	2000-6500K + Color	800	261	175	261	8719514343481	34348100	149,99
Hue Flourish sospensione bianca	39.5	2000-6500K + Color	2750	401	300-1800	401	8719514343528	34352800	419,99
Hue Flourish plafoniera bianca	32.5	2000-6500K + Color	2250	359	141	359	8719514343504	34350400	299,99



Hue Flourish
Lampada da tavolo bianca



Hue Flourish
Sospensione bianca



Hue Flourish
Plafoniera bianca in vetro



Hue Ensis Sospensione

Hue White and color ambience // alluminio // sorgente luminosa a bioemissione inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



25,000
ore



IP
IP20



IP




Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Ensis sospensione bianca	79	2000–6500K + Color	5500	1298	164–1664	70	8719514343467	34346700	479,99
Hue Ensis sospensione nera	79	2000–6500K + Color	5500	1298	164–1664	70	8719514343368	34336800	479,99



Hue Ensis sospensione bianco



Hue Ensis sospensione nero





Hue Infuse Plafoniera

Hue White and color ambiance // metallo e materiale sintetico // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



25,000
ore



IP
IP20



Bluetooth



Zigbee

Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K) + Color	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Infuse plafoniera bianca L	52.5	2000-6500K + Color	3700	425	84	425	8718696176511	4116431P9	299,99
Hue Infuse plafoniera nera L	52.5	2000-6500K + Color	3700	425	84	425	8718696176528	4116430P9	299,99
Hue Infuse plafoniera bianca M	33.5	2000-6500K + Color	2350	381	84	381	8718696176498	4116331P9	229,99
Hue Infuse plafoniera nera M	33.5	2000-6500K + Color	2350	381	84	381	8718696176504	4116330P9	229,99



Hue Infuse
Plafoniera bianca L

Hue Infuse
Plafoniera nera L

Hue Infuse
Plafoniera bianca M

Hue Infuse
Plafoniera nera M



Hue Xamento Plafoniera da bagno

Hue White and color ambiance // metallo e materiale sintetico // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Xamento plafoniera da bagno L	52.5	2000–6500K + Color	3700	425	84	425	8718696176566	4116831P9	289.90
Hue Xamento plafoniera da bagno M	33.5	2000–6500K + Color	2350	381	84	381	8718696176559	4116731P9	219.90
Hue Xamento plafoniera da bagno nera M	33.5	2000–6500 K + Color	2350	381	84	381	8719514452251	45225100	219.90



Hue Xamento Plafoniera da bagno bianca L

Hue Xamento Plafoniera da bagno bianca M

Xamento Hue Plafoniera da bagno nera M



Hue Xamento Incasso da bagno alluminio

Hue White and color ambiance // plastica // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



15.000
ore




IP44



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K) + Color	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Xamento incasso alluminio	5.7	2000-6500K + Color	350	93	70	93	8719514355347	35534700	79.90
Hue Xamento incasso alluminio Confezione da 3	5.7	2000-6500K + Color	350	93	70	93	8719514355392	35539200	219.90



Hue Xamento
da incasso bianco



Hue Xamento
da incasso bianco confezione da 3



Hue Xamento Incasso da bagno nero

Hue White and color ambiance // plastica // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //

220 - 240V
50 - 60Hz

Classe energetica
G


15.000
ore

IP44

Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Xamento incasso nero	5.7	2000-6500 K + Color	350	93	70	93	8719514452138	45213800	79.90
Hue Xamento incasso nero Confezione da 3	3×5.7	2000-6500 K + Color	1050	93	70	93	8719514452190	45219000	219.90



Hue Xamento
da incasso nero



Hue Xamento
da incasso nero confezione da 3

Hue Ambiance gradient

Una luce, milioni di colori

I prodotti della gamma **Philips Hue ambiance gradient**, dal design moderno ed elegante, sono gli unici in grado di riprodurre più colori contemporaneamente, all'interno della stessa sorgente luminosa.

Philips Hue ambiance gradient permette di valorizzare particolari angoli della propria casa con la luce scegliendo, tramite l'app Philips Hue, i diversi colori da riprodurre e cambiandoli in qualsiasi momento per adattarli a ogni stile e situazione. Impostando inoltre una scena dinamica, sarà possibile creare giochi di luce all'interno di una stessa sorgente luminosa, creando un'atmosfera unica e ancor più personalizzata per gli ambienti di casa.

Lasciati svegliare con i colori dell'alba dalla luce gradiente **Philips Hue Signe** - anche se il sole non è ancora sorto - con l'automazione di risveglio settata su Alba. Guarda le tue luci accendersi nelle dolci tonalità del mattino, mescolandosi insieme e muovendosi lungo il dispositivo gradiente. Aumentando di brillantezza e cambiando colore, le luci simulano le tonalità dell'alba per aiutarti a svegliarti in modo più naturale.







Hue Gradient Signe Lampada da terra e da tavolo

Hue White and color ambiance // alluminio, legno // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



25,000
ore



IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K) + Color	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Gradient Signe lampada da terra nera	29	2000-6500K + Color	2550	111	1458	111	8719514476219	17626900	329.90
Hue Gradient Signe lampada da terra bianca	29	2000-6500K + Color	2550	111	1458	111	8719514476196	17625200	329.90
Hue Gradient Signe lampada da terra effetto legno	29	2000-6500 K + Color	2550	111	1458	111	8719514433526	43352600	349.90
Hue Gradient Signe lampada da tavolo nera	11.8	2000-6500K + Color	1040	111	553	111	8718696176245	17624500	219.90
Hue Gradient Signe lampada da tavolo bianca	11.8	2000-6500K + Color	1040	111	553	111	8718696176238	17623800	219.90
Hue Gradient Signe lampada da tavolo effetto legno	11.8	2000-6500 K + Color	1040	111	553	111	8719514433465	43346500	239.90



Hue Gradient Signe
Lampada da terra nera

Hue Gradient Signe
Lampada da terra bianca

Hue Gradient Signe
Lampada da terra effetto legno



Hue Gradient Signe
Lampada da tavolo nera

Hue Gradient Signe
Lampada da tavolo bianca

Hue Gradient Signe
Lampada da tavolo effetto legno



Hue Gradient Lightstrip Ambiance

Hue White and color ambiance // silicone // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico // tagliabile ogni 25 cm // adesiva 3M //

220 - 240V
50 - 60Hz

Classe energetica
G

25.000
ore

IP
IP20

Bluetooth

Zigbee

Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Gradient Lightstrip da 2m (1)	20	2000–6500K + Color	1800	2000	5.5	14.5	8719514339965	33996500	159.90
Hue Gradient Lightstrip da 1m estensione (2)	12.3	2000–6500K + Color	1000	1000	5.5	14.5	8719514339989	33998900	64.90

(1) Alimentatore incluso, estendibile fino a 10 metri, non compatibile con versione non gradient

(2) Alimentatore non incluso, non compatibile con versione non gradient



Hue Gradient Lightstrip da 2 m estensibile

Driver: 80 x 46 x 37 mm
Unità di controllo: 50 x 37 x 18 mm
Cavo da driver a unità di controllo: 2400 mm
Cavo da unità di controllo a striscia: 165 m

Hue Gradient Lightstrip da 1 m estensione

Cavo connettore angolare: 103 mm



Hue Perifo track light system

Diventa il designer della tua casa con l'illuminazione a binario Perifo. Con faretti, pendenti, barre luminose e altro ancora, Perifo permette di scegliere il layout del binario e delle sue luci per avere il pieno controllo del modo in cui illumini lo spazio. Fissa il binario alla parete o al soffitto, collega l'alimentazione e inserisci le luci nel binario. Inoltre, è sempre possibile aggiungere altre luci o riorganizzare la disposizione delle luci in un secondo momento.

Completamente personalizzabile

L'illuminazione a binario Perifo non è solo bella, ma anche personalizzabile. Combina faretti, barre luminose, tubi luminosi e altro ancora per creare un'illuminazione a binario che si adatta alle esigenze della tua casa.

Crea l'ambiente ideale

Combina i colori di faretti, pendenti, barre luminose e tubi luminosi. Sia che si mescolino e abbinino o che si voglia mantenerle uniformi, è possibile creare l'illuminazione perfetta in ogni stanza.

Realizzato per soffitti o pareti


L'illuminazione a binario Perifo si può posizionare sia a soffitto che a parete, in modo da poter scegliere esattamente come illuminare la casa. Monta l'alimentatore, avvita i binari nel soffitto o nella parete e fissa le luci ai binari con un semplice click.

Nuovi elementi aggiungibili

Perifo è customizzabile anche dopo l'installazione. Grazie al sistema easy click-in puoi aggiungere pendenti o faretti secondo le tue esigenze. Quando aggiungi le luci occorre tenere presente due cose: la potenza di ciascuna luce e lo spazio che le luci, gli alimentatori e i connettori occupano sul binario in base alla sua lunghezza. Ogni alimentatore Perifo può alimentare fino a 100 W.







Hue Perifo Set da soffitto

Hue White and color ambiance // metallo // sorgente luminosa inclusa //



Classe energetica
F – G



ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K) + Color	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Perifo Soffitto set con 3 cilindri sospensione Nero	16.8	2000-6500 K + Color	1530	1750	255	60	8719514407725	40772500	649,90
Hue Perifo Soffitto set con 3 cilindri sospensione Bianco	16.8	2000-6500 K + Color	1530	1750	255	67	8719514407749	40774900	649,90
Hue Perifo Soffitto set con 3 cilindri faretto e barra luminosa lineare Nero	43.8	2000-6500 K + Color	3580	2250	203	67	8719514407800	40780000	799,90
Hue Perifo Soffitto set con 3 cilindri faretto e barra luminosa lineare Bianco	43.8	2000-6500 K + Color	3580	2250	203	67	8719514407824	40782400	799,90
Hue Perifo Soffitto set con 4 cilindri faretto Nero	22.4	2000-6500 K + Color	2040	2250	203	67	8719514407763	40776300	699,90
Hue Perifo Soffitto set con 4 cilindri faretto Bianco	22.4	2000-6500 K + Color	2040	2250	203	67	8719514407787	40778700	699,90





Hue Perifo Soffitto set con
3 cilindri sospensione nero

Hue Perifo Soffitto set con
3 cilindri sospensione bianco



Hue Perifo Soffitto set con
4 cilindri faretto nero

Hue Perifo Soffitto set con
4 cilindri faretto bianco



Hue Perifo Soffitto set con 3 cilindri faretto e
barra luminosa lineare bianco

Hue Perifo Soffitto set con 3 cilindri faretto e
barra luminosa lineare nero



Hue Perifo Set da parete

Hue White and color ambiance // metallo // sorgente luminosa inclusa //



Classe energetica
F – G





ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K) + Color	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Perifo parete set con 2 cilindri faretto e gradient tube large Nero	32.7	2000-6500 K + Color	3070	1250	203	67	8719514407886	40788600	799,90
Hue Perifo parete set con 2 cilindri faretto e gradient tube large Bianco	32.7	2000-6500 K + Color	3070	1250	203	67	8719514407909	40790900	799,90
Hue Perifo parete set con 3 cilindri faretto Nero	16.8	2000-6500 K + Color	1530	1750	203	67	8719514407848	40784800	599,90
Hue Perifo parete set con 3 cilindri faretto Bianco	16.8	2000-6500 K + Color	1530	1750	203	67	8719514407862	40786200	599,90





Hue Perifo parete set con 2 cilindri faretto e
gradient tube large nero

Hue Perifo parete set con 2 cilindri faretto e
gradient tube large bianco



Hue Perifo parete set con 3
cilindri faretto nero

Hue Perifo parete set con 3
cilindri faretto bianco



Hue Perifo Sospensione e Faretto

Hue White and color ambiance // metallo // sorgente luminosa inclusa //



Classe energetica
F – G




ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K) + Color	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Perifo Cilindro Sospensione Nero	5.2	2000–6500 K + Color	510	255	102	67	8719514407480	40748000	149.90
Hue Perifo Cilindro Sospensione Bianco	5.2	2000–6500 K + Color	510	255	102	67	8719514407503	40750300	149.90
Hue Perifo Cilindro Faretto Nero	5.3	2000–6500 K + Color	510	203	92	67	8719514407442	40744200	119.90
Hue Perifo Cilindro Faretto Bianco	5.3	2000–6500 K + Color	510	203	92	67	8719514407466	40746600	119.90



Hue Perifo Cilindro
Sospensione nero

Hue Perifo Cilindro
Sospensione bianco



Hue Perifo Cilindro
Faretto nero

Hue Perifo Cilindro
Faretto bianco

Hue White ambiance

Imposta le luci per le tue attività

Svegliati e addormentati naturalmente

Philips Hue ti aiuterà ad alzarti dal letto come preferisci e a iniziare la giornata sentendoti più energico. La luminosità aumenta gradualmente richiamando l'effetto dell'alba e consente un risveglio naturale. Di sera, la rilassante luce bianca calda ti aiuta a distenderti e a preparare il corpo per il sonno.

Relax, lettura, concentrazione ed energia grazie alle diverse modalità di illuminazione



La luce influenza l'umore e il comportamento. Philips Hue ti consente di personalizzare la tua routine giornaliera rendendo più piacevoli le tue giornate.

Energia. Inizia la giornata con una luce bianca fredda che dà energia a corpo e mente.

Concentrazione. Scegli una luce bianca e luminosa per restare concentrato durante le tue attività.

Lettura. Leggi il tuo libro preferito con una luce bianca calda rilassante.

Relax. Goditi i momenti di relax con una luce calda e soffusa.



energia



lettura



concentrazione



relax





Hue White ambiance

Sfumature di bianco



Hue White ambiance 100W

A67 // attacco E27 // smerigliata // sfumature di bianco // plastica



220 - 240V
50 - 60Hz



Cicli
50.000 x



25.000
ore



IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27	13	100	F	2200-6500K	1600	60	131	60	8719514288195	28819500	54.90



Hue White ambiance 75W

A60 // attacco E27 // smerigliata // sfumature di bianco // plastica



220 - 240V
50 - 60Hz



Cicli
50.000 x



25.000
ore



IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27	8	75	F	2200-6500K	1100	60	110	60	8719514291119	29111900	39.90



Hue White ambiance 75W Confezione da 2

A60 // attacco E27 // smerigliata // sfumature di bianco // plastica



220 - 240V
50 - 60Hz



Cicli
50.000 x



25.000
ore



IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27 Confezione da 2	8	75	F	2200-6500K	1100	60	110	60	8719514291256	29125600	64.90



Hue White ambiance 75W Starter Kit

A60 // attacco E27 // smerigliata // sfumature di bianco // plastica //
3 lampadine, bridge e dimmer switch inclusi



220 - 240V
50 - 60Hz



Cicli
50.000 x



25.000
ore



IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27 Confezione da 2	8	75	F	2200-6500K	1100	60	110	60	8719514291232	29123200	129.90



Hue White ambience 60W Confezione da 2



A60 // attacco E27 // smerigliata // sfumature di bianco // plastica



220 – 240V
50 – 60Hz



Cicli
50.000 x



25.000
ore



IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27 Confezione da 2	6	60	F	2200–6500 K	800	60	110	60	8719514328242	32824200	54.90

Hue White ambience 60W Confezione da 3



A60 // attacco E27 // smerigliata // sfumature di bianco // plastica



220 – 240V
50 – 60Hz



Cicli
50.000 x



25.000
ore



IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27 Confezione da 3	6	60	F	2200–6500 K	800	60	110	60	8719514328266	32826600	79.90

Hue White ambience 60W Confezione da 4



A60 // attacco E27 // smerigliata // sfumature di bianco // plastica



220 – 240V
50 – 60Hz



Cicli
50.000 x



25.000
ore



IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27 Confezione da 4	6	60	F	2200–6500 K	800	60	110	60	8719514328280	32828000	99.90

Hue White ambience 25W

B39 // attacco E14 // smerigliata // sfumature di bianco // plastica, alluminio



220 – 240V
50 – 60Hz



Cicli
50.000 x



25.000
ore



IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E14	4	25	G	2200–6500 K	470	39	117	39	8719514356658	35665800	34.90

Hue White ambiance

Sfumature di bianco

Hue White ambiance 25W Confezione da 2

B39 // attacco E14 // smerigliata // sfumature di bianco // plastica, alluminio



⚡
220 - 240V
50 - 60Hz

⌚
Cicli
50.000 x

⏳
25.000
ore

IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E14 Confezione da 2	4	25	G	2200-6500K	470	39	117	39	8719514356733	35673300	49.90

Hue White ambiance 35W

attacco GU10 // sfumature di bianco // sintetico



⚡
220 - 240V
50 - 60Hz

⌚
Cicli
50.000 x

⏳
15.000
ore

IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina GU10	4.3	35	G	2200-6500K	350	50	58	50	8719514339903	33990300	34.90

Hue White ambiance 35W Confezione da 2

attacco GU10 // sfumature di bianco // sintetico



⚡
220 - 240V
50 - 60Hz

⌚
Cicli
50.000 x

⏳
15.000
ore

IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina GU10 Confezione da 2	4.3	35	G	2200-6500K	350	50	58	50	8719514340121	34012100	49.90

Hue White ambiance 35W Confezione da 3

attacco GU10 // sfumature di bianco // sintetico



⚡
220 - 240V
50 - 60Hz

⌚
Cicli
50.000 x

⏳
15.000
ore

IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina GU10 Confezione da 3	4.3	35	G	2200-6500K	350	50	58	50	8719514342804	34280400	69.90



NUOVO

Hue White Ambiance Lampadina

MR16 // attacco GU5.3 // sfumature di bianco // sintetico



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Ambiance Lampadina GU5.3	4,80	35	G	2200-6500 K	400	49	50	49	8719514491342	49134200	39,99

NUOVO

Hue White Ambiance Lampadina Confezione da 2

MR16 // attacco GU5.3 // sfumature di bianco // sintetico



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Ambiance Lampadine GU5.3 Confezione da 2	4,80	35	G	2200-6500 K	400	49	50	49	8719514491588	49158800	64,99

NUOVO

Hue White Ambiance 40W

P45 // attacco E14 // smerigliata // sfumature di bianco // sintetico, vetro



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Ambiance Sferetta Lampadina E14	5,10	40	G	2200-6500 K	470	45	77	45	8719514491106	49110600	34,99

NUOVO

Hue White Ambiance 40W Confezione da 2

P45 // attacco E14 // smerigliata // sfumature di bianco // sintetico, vetro



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Ambiance Sferetta Lampadine E14 Confezione da 2	5,10	40	G	2200-6500 K	470	45	77	45	8719514491168	49116800	59,99



Hue Amaze Sospensione

Hue White ambiance // metallo/plastica // sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
F



25.000
ore



IP20




Bluetooth



Zigbee

Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Amaze sospensione bianca	25	2200-6500K	2900	434	1500	434	8719514341098	34109800	269,99
Hue Amaze sospensione nera	25	2200-6500K	2900	434	1500	434	8719514341074	34107400	269,99



Hue Amaze
Sospensione bianca

Hue Amaze
Sospensione nera



Hue Fair Sospensione e Plafoniera

Hue White ambiente // metallo // sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
F



25,000
ore



IP
IP20



Bluetooth



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Fair sospensione bianca	25	2200–6500K	2900	444	1500	444	8719514341319	34131900	269,99
Hue Fair sospensione nera	25	2200–6500K	2900	444	1500	444	8719514341296	34129600	269,99
Hue Fair plafoniera bianca	25	2200–6500K	2900	444	99	444	8719514341272	34127200	259,99
Hue Fair plafoniera nera	25	2200–6500K	2900	444	99	444	8719514341258	34125800	259,99



Hue Fair Sospensione
bianca / nera

Hue Fair Sospensione
bianca / nera



Hue Being Sospensione

Hue White ambiance // metallo e plastica // sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
F



25,000
ore



IP20



Bluetooth



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Being sospensione bianca	25	2200-6500K	2900	482	1580	482	8718696175293	4098431P6	319,99
Hue Being sospensione alluminio	25	2200-6500K	2900	482	1580	482	8718696175279	4098448P6	319,99
Hue Being sospensione nera	25	2200-6500K	2900	482	1580	482	8718696175286	4098430P6	319,99




Hue Being
Sospensione bianca



Hue Being
Sospensione nera



Hue Being
Sospensione alluminio



Hue Being Plafoniera

Hue White ambiance // metallo e plastica // sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
F



25,000
ore



IP20



Bluetooth



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Being plafoniera bianca	22.5	2200–6500K	2300	348	51	348	8719514341159	341115900	199,99
Hue Being plafoniera alluminio	22.5	2200–6500K	2300	348	51	348	8719514341111	34111100	199,99
Hue Being plafoniera nera	22.5	2200–6500K	2300	348	51	348	8719514341135	34113500	199,99



Hue Being Plafoniera bianca



Hue Being Plafoniera nera



Hue Being Plafoniera alluminio



Hue Still Plafoniera

Hue White ambiente // metallo e plastica // sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
F



25,000
ore



IP
IP20



Bluetooth



Z-Wave

Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Still plafoniera bianca	22.5	2200-6500K	2350	391	71	391	8719514341371	34137100	199,99
Hue Still plafoniera alluminio	22.5	2200-6500K	2350	391	71	391	8719514341333	34133300	199,99
Hue Still plafoniera nera	22.5	2200-6500K	2350	391	71	391	8719514341357	34135700	199,99



Hue Still Plafoniera bianca



Hue Still Plafoniera nera



Hue Still Plafoniera alluminio



Hue Enrave Sospensione

Hue White ambience // metallo e materiali sintetici // sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



220 - 240V
50 - 60Hz

Classe energetica
F

25.000
ore

IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Enrave sospensione nera	33.5	2200-6500K	4300	425	129	425	8718696176580	4116230P6	299,99
Hue Enrave sospensione bianca	33.5	2200-6500K	4300	425	129	425	8718696176573	4116231P6	299,99



Hue Enrave Sospensione nera



Hue Enrave Sospensione bianca



Hue Enrage Plafoniera

Hue White ambiente // metallo e materiali sintetici // sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



230 V



Classe energetica
F



25.000
ore



IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Enrage Plafoniera XL nera	48	2200–6500K	6100	551	84	551	8718696176481	4116130P6	319,99
Hue Enrage Plafoniera XL bianca	48	2200–6500K	6100	551	84	551	8718696176474	4116131P6	319,99
Hue Enrage Plafoniera L nera	33,5	2200–6500K	4300	425	84	425	8718696176467	4116030P6	259,99
Hue Enrage Plafoniera L bianca	33,5	2200–6500K	4300	425	84	425	8718696176450	4116031P6	259,99
Hue Enrage Plafoniera M nera	19,2	2200–6500K	2450	381	84	381	8718696176443	4115930P6	199,99
Hue Enrage Plafoniera M bianca	19,2	2200–6500K	2450	381	84	381	8718696176436	4115931P6	199,99
Hue Enrage Plafoniera S nera	9,6	2200–6500K	1220	261	86	261	8718696176429	4115830P6	119,99
Hue Enrage Plafoniera S bianca	9,6	2200–6500K	1220	261	86	261	8718696176412	4115831P6	119,99



Hue Enrage Plafoniera nera XL



Hue Enrage Plafoniera bianca XL



Hue Enrage Plafoniera nera L



Hue Enrage Plafoniera bianca L



Hue Enrage Plafoniera nera M



Hue Enrage Plafoniera bianca M



Hue Enrage Plafoniera nera S



Hue Enrage Plafoniera bianca S





Hue Wellner Lampada da tavolo bianca

Hue White ambiance // vetro // sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



220 - 240V
50 - 60Hz

Classe energetica
F

25.000
ore

IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Wellner Lampada da tavolo bianca	6	2200-6500K	806	268	192	268	8719514341395	34139500	119,99



Hue Wellner Lampada da tavola bianca



Hue Wellness Lampada da tavolo nera

Hue White ambiente // legno, vetro // sorgente luminosa inclusa // dimmer switch inclusa



220 - 240V
50 - 60Hz

Classe energetica
F

25.000
ore

IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Wellness Lampada da tavolo nera	6	2200–6500K	806	186	193	186	8719514341418	34141800	119,99



Hue Wellness Lampada da tavola nera



Hue Pillar Faretto Nero

Hue White ambiance // metallo // 5W GU10, sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



15.000
ore



IP20



Bluetooth



Z-Wave

Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Pillar nero 1L	5	2200-6500K	1x350	103	121	103	8719514338449	33844900	89.90
Hue Pillar nero 1L *	5	2200-6500K	1x350	103	121	103	8719514338524	33852400	69.90
Hue Pillar nero 2L	2x5	2200-6500K	2x350	193	121	103	8719514338425	33842500	159.90



* Dimmer switch non incluso



Hue Pillar nero 1L



Hue Pillar nero 2L





Hue Pillar Faretto Bianco

Hue White ambiente // metallo // 5W GU10, sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



15.000
ore



IP
IP20



Bluetooth



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Pillar bianco 1L	5	2200-6500K	1x350	103	121	103	8719514338487	33848700	89.90
Hue Pillar bianco 1L *	5	2200-6500K	1x350	103	121	103	8719514338500	33850000	69.90
Hue Pillar bianco 2L	2x5	2200-6500K	2x350	193	121	103	8719514338463	33846300	159.90

* Dimmer switch non incluso



Hue Pillar nero 1L

Hue Pillar nero 2L



Hue Runner Faretto

Hue White ambiance // metallo // 5W GU10, sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



15.000
ore



IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Runner nero 1L	5	2200-6500K	1x350	111	107	90	8719514338326	33832600	89.90
Hue Runner nero 1L *	5	2200-6500K	1x350	111	107	90	8719514338364	33836400	69.90
Hue Runner nero 2L	2x5	2200-6500K	2x350	305	109	89	8719514338166	33816600	159.90
Hue Runner nero 3L	3x5	2200-6500K	3x350	485	109	89	8719514338401	33840100	219.90
Hue Runner bianco 1L	5	2200-6500K	1x350	111	107	90	8719514338203	33820300	89.90
Hue Runner bianco 1L *	5	2200-6500K	1x350	111	107	90	8719514338340	33834000	69.90
Hue Runner bianco 2L	2x5	2200-6500K	2x350	305	109	89	8719514338142	33814200	159.90
Hue Runner bianco 3L	3x5	2200-6500K	3x350	485	109	89	8719514338388	33838800	219.90

* Dimmer switch non incluso



Hue Runner nero 1L



Hue Runner nero 1L
Dimmer non incluso



Hue Runner nero 2L



Hue Runner nero 3L



Hue Runner bianco 1L



Hue Runner bianco 1L
Dimmer non incluso



Hue Runner bianco 2L



Hue Runner bianco 3L





Hue Buckram Faretto

Hue White ambiance // metallo // 5W GU10, sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



15.000
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Buckram nero 1L	5	2200-6500K	1x350	102	103	102	8719514339248	33924800	79.90
Hue Buckram nero 1L *	5	2200-6500K	1x350	102	103	102	8719514339200	33920000	59.90
Hue Buckram nero 2L	2x5	2200-6500K	2x350	252	103	82	8719514339088	33908800	139.90
Hue Buckram nero 3L	3x5	2200-6500K	3x350	448	103	82	8719514339125	33912500	189.90
Hue Buckram nero 4L	4x5	2200-6500K	4x350	242	103	242	8719514339163	33916300	219.90
Hue Buckram bianco 1L	5	2200-6500K	1x350	102	103	102	8719514339224	33922400	79.90
Hue Buckram bianco 1L *	5	2200-6500K	1x350	102	103	102	8719514339187	33918700	59.90
Hue Buckram bianco 2L	2x5	2200-6500K	2x350	252	103	82	8719514339064	33906400	139.90
Hue Buckram bianco 3L	3x5	2200-6500K	3x350	448	103	82	8719514339101	33910100	189.90
Hue Buckram bianco 4L	4x5	2200-6500K	4x350	242	103	242	8719514339149	33914900	219.90

* Dimmer switch non incluso



Hue Buckram nero 1L



Hue Buckram nero 1L
Dimmer non incluso



Hue Buckram nero 2L



Hue Buckram nero 3L



Hue Buckram nero 4L



Hue Buckram bianco 1L



Hue Buckram bianco 1L
Dimmer non incluso



Hue Buckram bianco 2L



Hue Buckram bianco 3L



Hue Buckram bianco 4L





Hue Milliskin Incasso

Hue White ambiente // materiale sintetico // 5W GU10, sorgente luminosa inclusa // dimmer switch non incluso



220 - 240V
50 - 60Hz


Classe energetica
G

15.000
ore

IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Milliskin incasso rotondo alluminio	5	2200-6500K	1x350	90	100	90	8719514338548	33854800	44.90
Hue Milliskin incasso rotondo bianco	5	2200-6500K	1x350	90	100	90	8719514338562	33856200	44.90
Hue Milliskin incasso rotondo alluminio Confezione da 3	5	2200-6500K	3x350	90	100	90	8719514342828	34282800	109.90
Hue Milliskin incasso rotondo bianco Confezione da 3	5	2200-6500K	3x350	90	100	90	8719514342842	34284200	109.90
Hue Milliskin incasso quadrato alluminio	5	2200-6500K	1x350	90	100	90	8719514338586	33858600	44.90
Hue Milliskin incasso quadrato bianco	5	2200-6500K	1x350	90	100	90	8719514338609	33860900	44.90





Hue Milliskin da incasso alluminio



Hue Milliskin da incasso bianco



Hue Milliskin da incasso alluminio
Confezione da 3



Hue Milliskin da incasso bianco
Confezione da 3



Hue Milliskin da incasso alluminio



Hue Milliskin da incasso bianco





Hue Aurelle Pannello

Hue White ambiance // alluminio // sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso // UGR<19



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



25.000
ore



IP20



NUOVO
NUOVO
NUOVO
NUOVO

Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Aurelle Pannello 300 x 300 mm bianco	19	2200-6500 K	2000	300	46	300	8719514382626	38262600	169,99
Hue Aurelle Pannello 600 x 600 mm bianco	39	2200-6500 K	4000	600	46	600	8719514382640	38264000	239,99
Hue Aurelle Pannello 1200 x 300 mm bianco	39	2200-6500 K	4000	1200	46	300	8719514382664	38266400	239,99
Hue Aurelle Pannello Ø395mm bianco	21	2200-6500 K	2000	395	47	395	8719514382688	38268800	179,99
Hue Aurelle Pannello 1200 x 300 mm nero	39	2200-6500 K	4000	1200	46	300	8720169158955	15895500	239,99
Hue Aurelle Pannello 300 x 300 mm nero	19	2200-6500 K	2000	30	46	300	8720169159013	15901300	169,99
Hue Aurelle Pannello 600 x 600 mm nero	39	2200-6500 K	4000	610	46	610	8720169158894	15889400	239,99
Hue Aurelle Pannello Ø395mm nero	21	2200-6500 K	2000	400	46	400	8720169159075	15907500	179,99



Hue Aurelle Pannello bianco



Hue Aurelle Pannello bianco



Hue Aurelle Pannello bianco



Hue Aurelle Pannello bianco



NUOVO Hue Aurelle Pannello nero

NUOVO Hue Aurelle Pannello nero



NUOVO Hue Aurelle Pannello nero



NUOVO Hue Aurelle Pannello nero





Hue Adore Faretto e Incasso

Hue White ambiente // metallo (faretto), sintetico (incasso) // sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G




15.000
ore



IP44



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Adore faretto bianco 1L	1×5	2200–6500K	1×350	71	136	121	8719514340855	34085500	89.90
Hue Adore faretto bianco 2L	2×5	2200–6500K	2×350	366	90	121	8719514340879	34087900	139.90
Hue Adore faretto tondo bianco 3L	3×5	2200–6500K	3×350	275	121	252	8719514340916	34091600	199.90
Hue Adore faretto bianco 3L	3×5	2200–6500K	3×350	626	91	122	8719514340893	34089300	199.90
Hue Adore incasso bianco	1×5	2200–6500K	1×350	93	70	93	8719514340794	34079400	54.90
Hue Adore incasso cromato Starter Pack	3×5	2200–6500K	3×350	93	70	93	8719514340817	34081700	179.90





Hue Adore Faretto bianco 1L



Hue Adore Faretto bianco 2L



Hue Adore Faretto Tondo bianco in metallo 3L



Hue Adore Faretto bianco 3L



Hue Adore da incasso luci in cromato in metallo Starter Pack



Hue Adore da incasso bianco



Hue Devere Plafoniera bianca

Hue White ambiance // metallo e materiale sintetico // sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



Classe energetica
F




25,000
ore




IP44



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Devere plafoniera bianca L	33.5	2200–6500K	4300	425	84	425	8718696176542	4116631P6	249.90
Hue Devere plafoniera bianca M	19.2	2200–6500K	2450	381	84	381	8718696176535	4116531P6	189.90



Hue Devere Plafoniera da bagno bianca L



Hue Devere Plafoniera da bagno bianca M



Hue White

Regola la luce in base alle tue necessità



Controllo Smart, a casa e fuori

Con le app Philips Hue per iOS e Android, puoi controllare le tue luci in modalità remota ovunque ti trovi. Controlla se hai dimenticato di spegnere le luci prima di uscire di casa e accendile se lavori fino a tardi.



Imposta i timer per la massima comodità

Philips hue ti farà sembrare a casa anche quando non lo sei, grazie alla funzione di programmazione dell'app Philips Hue. Imposta l'accensione delle luci a un determinato orario, così troverai la casa illuminata al tuo rientro. Puoi anche impostare l'accensione nelle varie stanze e, ovviamente, impostare lo spegnimento graduale durante la notte, così da non preoccuparti più di eventuali luci rimaste accese.



Regolazione del flusso senza installazione

Prova la funzione di attenuazione con Philips Hue. Dimentica l'inconveniente di cavi, elettricista e installazione.



Controlla con la voce

Philips Hue funziona con Amazon Alexa, Apple HomeKit e Google Home per consentire il controllo vocale delle tue luci. Accendi e spegni le luci. Ottieni la luminosità che desideri per un'atmosfera perfetta. Puoi anche riprendere scene preconfigurate, cambiare i colori e molto altro ancora, senza muovere un dito.



Luce bianca regolabile





25



Hue White

Luce bianca regolabile



Hue White 100W

A67 // attacco E27 // smerigliata // luce bianca regolabile // plastica



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27	15.5	100	F	2700	1600	67	131	67	8719514343320	34332000	27.90



Hue White 75W

A60 // attacco E27 // smerigliata // luce bianca regolabile // plastica



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27	9.5	75	F	2700	1100	61	110	61	8719514288232	28823200	21.90



Hue White 75W Confezione da 2

A60 // attacco E27 // smerigliata // luce bianca regolabile // plastica



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27 Confezione da 2	9.5	75	F	2700	1100	61	110	61	8719514289192	28919200	34.90

Hue White 75W Starter kit

A60 // attacco E27 // smerigliata // luce bianca regolabile // plastica // bridge incluso



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27 Starter kit	9.5	75	F	2700	1100	61	110	61	8719514289116	28911600	79.90



E27 E14 GU10

Hue White 75W Starter kit



A60 // attacco E27 // smerigliata // luce bianca regolabile // plastica // bridge e switch inclusi



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27 Starter kit	9.5	75	F	2700	1100	61	110	61	8719514289130	28913000	99.90

Hue White 60W Confezione da 2



A60 // attacco E27 // smerigliata // luce bianca regolabile // plastica



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27 Confezione da 2	9	60	F	2700	800	61	110	61	8719514319028	31902800	27.90

Hue White 60W Confezione da 3



A60 // attacco E27 // smerigliata // luce bianca regolabile // plastica



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27 Confezione da 3	9	60	F	2700	800	61	110	61	8719514329881	32988100	39.90

Hue White 60W Confezione da 4



A60 // attacco E27 // smerigliata // luce bianca regolabile // plastica



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27 Confezione da 4	9	60	F	2700	800	61	110	61	8719514319141	31914100	49.90

Hue White

Luce bianca regolabile

Hue White 40W

B39 // attacco E14 // smerigliata // luce bianca regolabile // plastica, alluminio



220 - 240V
50 - 60Hz

Cicli
50.000 x

25.000
ore

IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E14	5.5	40	F	2700	470	39	106	39	8719514320666	32066600	21.90

Hue White 40W Confezione da 2

B39 // attacco E14 // smerigliata // luce bianca regolabile // plastica, alluminio



220 - 240V
50 - 60Hz

Cicli
50.000 x

25.000
ore

IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E14 Confezione da 2	5.5	40	F	2700	470	39	106	39	8719514320628	32062800	34.90

Hue White 40W

P45 // attacco E14 // smerigliata // luce bianca regolabile // sintetico, vetro



220 - 240V
50 - 60Hz

Cicli
50.000 x

25.000
ore

IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E14	5.7	40	G	2700	470	45	77	45	8719514356696	35669600	21.90



E27 E14 GU10

Hue White 40W Confezione da 2



P45 // attacco E14 // smerigliata // luce bianca regolabile // sintetico, vetro



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E14 Confezione da 2	5.7	40	G	2700	470	45	77	45	8719514356771	35677100	34.90

Hue White 57W

attacco GU10 // luce bianca regolabile // sintetico



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina GU10	5.2	57	G	2700	400	50	54	50	8719514340060	34006000	21.90

Hue White 57W Confezione da 2

attacco GU10 // luce bianca regolabile // sintetico



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina GU10 Confezione da 2	5.2	57	G	2700	400	50	54	50	8719514340145	34014500	39.90

Hue Filament

Design vintage per la tua smart home

Philips Hue è presente anche nella versione **White Filament** e **White ambience Filament**, per portare in casa i vantaggi della luce connessa senza dover rinunciare ad un'illuminazione decorativa e di design.

Con **Philips Hue White Filament** sarà possibile scegliere tra una gamma di lampadine smart di forme diverse e con filamento dorato a vista, per un'illuminazione elegante dal gusto retrò e un'atmosfera dai toni caldi e accoglienti.

Per un'illuminazione ancora più personalizzata, le lampadine **Philips Hue White ambience Filament** sono la scelta ideale. Grazie alle diverse sfumature di bianco è infatti possibile adattare le proprie luci per ottenere un effetto rilassante e soffuso o uno più adatto alle attività quotidiane.





Hue White Filament

Luce bianca regolabile



Hue White Filament 40W

A60 // attacco E27 // chiara, filamento dorato // luce bianca regolabile // sintetico, vetro



220 - 240V
50 - 60Hz

Cicli
50.000 x

15.000
ore

IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Filament E27 A60	7	40	G	2100	550	60	115	60	8719514342941	34294100	21.90

Hue White Filament 40W

ST64 // attacco E27 // chiara, filamento dorato // luce bianca regolabile // sintetico, vetro



220 - 240V
50 - 60Hz

Cicli
50.000 x

15.000
ore

IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Filament E27 ST64	7	40	G	2100	550	60	135	60	8719514342989	34298900	34.90

Hue White Filament 40W

G93 // attacco E27 // chiara, filamento dorato // luce bianca regolabile // sintetico, vetro



220 - 240V
50 - 60Hz

Cicli
50.000 x

15.000
ore

IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Filament E27 G93	7	40	G	2100	550	95	150	95	8719514343009	34300900	34.90

Hue White Filament 40W

ST72 // attacco E27 // chiara, filamento dorato // luce bianca regolabile // sintetico, vetro



220 - 240V
50 - 60Hz

Cicli
50.000 x

15.000
ore

IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Filament E27 ST72	7	40	G	2100	550	72	171	72	8719514343061	34306100	44.90



Hue White Filament 40W



G125 // attacco E27 // chiara, filamento dorato // luce bianca regolabile // sintetico, vetro



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Filament E27 G125	7	40	G	2100	550	125	198	125	8719514343023	34302300	44.90

Hue White Filament 28W



B39 // attacco E14 // chiara, filamento dorato // luce bianca regolabile // sintetico, vetro



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Filament E14	4.5	28	G	2100	300	39	117	39	8719514302235	30223500	34.90

Hue White Filament 28W Confezione da 2



B39 // attacco E14 // chiara, filamento dorato // luce bianca regolabile // sintetico, vetro



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Filament E14 Confezione da 2	4.5	28	G	2100	300	39	117	39	8719514302211	30221100	54.90

Hue White ambiance Filament

Sfumature di bianco

Hue White ambiance Filament 40W



A60 // attacco E27 // chiara, filamento dorato // sfumature di bianco // sintetico, vetro



220 - 240V
50 - 60Hz



Cicli
50.000 x



15.000
ore



IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White ambiance Filament E27 A60	7	40	G	2200-4500K	550	60	115	60	8719514301429	30142900	34.90

Hue White ambiance Filament 40W



ST64 // attacco E27 // chiara, filamento dorato // sfumature di bianco // sintetico, vetro



220 - 240V
50 - 60Hz



Cicli
50.000 x



15.000
ore



IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White ambiance Filament E27 ST64	7	40	G	2200-4500K	550	60	135	60	8719514301467	30146700	44.90

Hue White ambiance Filament 40W



G93 // attacco E27 // chiara, filamento dorato // sfumature di bianco // sintetico, vetro



220 - 240V
50 - 60Hz



Cicli
50.000 x



15.000
ore



IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White ambiance Filament E27 G93	7	40	G	2200-4500K	550	95	150	95	8719514301481	30148100	44.90

Hue White ambiance Filament 40W



ST72 // attacco E27 // chiara, filamento dorato // sfumature di bianco // sintetico, vetro



220 - 240V
50 - 60Hz



Cicli
50.000 x



15.000
ore



IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White ambiance Filament E27 ST72	7	40	G	2200-4500K	550	72	171	72	8719514301504	30150400	54.90



E27 E14
 

Hue White ambience Filament 40W

G125 // attacco E27 // chiara, filamento dorato // sfumature di bianco // sintetico, vetro



 220 - 240V
50 - 60Hz

 Cicli
50.000 x

 15.000
ore

 IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White ambience Filament E27 G125	7	40	G	2200-4500 K	550	125	198	125	8719514301542	30154200	54.90

Hue White ambience Filament 30W

B39 // attacco E14 // chiara, filamento dorato // sfumature di bianco // vetro



 220 - 240V
50 - 60Hz

 Cicli
50.000 x

 25.000
ore

 IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Ambiance Filament Lampadina E14 30W	4.6	30	G	2200-6500 K	300	39	117	39	8719514411807	41180700	44.90

Hue White ambience Filament 30W Confezione da 2

B39 // attacco E14 // chiara, filamento dorato // sfumature di bianco // vetro



 220 - 240V
50 - 60Hz

 Cicli
50.000 x

 25.000
ore

 IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Ambiance Filament Lampadina E14 30W	4.6	30	G	2200-6500 K	300	39	117	39	8719514411869	41186900	64.90

Hue Lightguide

Un effetto luminoso unico

Una luce interna brillante, una finitura lucida e forme uniche tra cui scegliere: sono le nuove lampadine **Philips Hue Lightguide**.

Progettate per essere esposte, queste lampadine sono l'emblema dello stile moderno. Il punto luce interno emette un'illuminazione di qualsiasi colore, mentre la finitura in vetro riflettente le rende ancora più luminose.

È possibile abbassare la luminosità per ottenere un'atmosfera eterea e ultraterrena, oppure aumentarla per illuminare la stanza con un accattivante centrotavola colorato.



Hue White and Color Ambiance Lightguide Ellipse 60W

EL190 // attacco E27 // chiara, filamento dorato // 16 milioni di colori RGB // vetro



220 - 240V
50 - 60Hz

Cicli
50.000 x

25.000
ore

IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and Color Ambiance Lightguide Lampadina Ellipse E27 60W	6.5	60	G	2000-6500 K + Color	530	190	245	190	8719514419278	41927800	99.90

Corda Hue Lightguide nera

plastica



IP
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €	
Corda Hue Lightguide Nera									1500	8719514419452	41945200	49.90

Accessori Smart

Per controllare le luci anche quando il telefono è lontano

Gestisci le attività quotidiane

Con il **Dimmer Hue** potrai regolare e personalizzare l'illuminazione di casa in base alle tue attività per il massimo comfort e l'atmosfera giusta in qualsiasi momento della giornata.

Hue Tap dial switch, uno dei nostri accessori più flessibili, con un design elegante e opaco, tanto bello quanto funzionale, fa la sua figura anche quando non lo si usa per controllare le luci. Programma ciascuno dei quattro pulsanti per impostare qualsiasi scena, anche in Stanze o Zone diverse, e ruota la manopola per attenuare e intensificare le luci.

Sicurezza e risparmio energetico

Grazie ai sensori di presenza e movimento le luci si accenderanno al passaggio e si spegneranno automaticamente per permetterti di sentirti al sicuro sia dentro che fuori casa e, al contempo, risparmiare energia grazie all'utilizzo delle luci solo quando necessario.

Luci sempre connesse

Installato dietro gli interruttori della luce, il **Wall switch module** di **Philips Hue** ti consente di utilizzare gli interruttori esistenti con le luci Hue. Le tue luci rimarranno sempre accese e raggiungibili e potrai utilizzare l'interruttore persino per impostare più scene su una singola luce o più, sia in una stanza che in una zona.



Hue Bridge


materiale sintetico //



Tipo	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Bridge	90.9	26	90.6	8719514342620	34262000	59.90

Hue Dimmer Switch V2 Interruttore Wireless

plastica //



Tipo	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Dimmer Switch V2 Interruttore Wireless	15	125	80	8719514274617	27461700	21.90

Hue Sensore di Movimento


materiale sintetico // distanza di rilevamento: 5 m // angolo di visione: 100° // tipo di batteria: 2xAAA (incluso) // durata della batteria: 2 anni



Tipo	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Sensore di Movimento	30	55	55	8719514342125	34212500	44.90

Hue Smart plug

materiale sintetico // capacità massimo di carico: 2200W



Tipo	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Smart plug	51	84	51	8719514342309	34230900	34.90




Hue Tap Dial Switch bianco

plastica //



IP
IP20



Tipo	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Tap dial switch Interruttore Wireless Bianco	55	55	81	8719514440999	44099900	49.90

Hue Tap Dial Switch nero

plastica //



IP
IP20



Tipo	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Tap dial switch Interruttore Wireless Nero	55	55	81	8719514440937	44093700	49.90

Hue Wall Switch module

plastica //



IP
IP20



Tipo	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Wall Switch module	10	43	38	8719514318045	31804500	44.90

Hue Wall Switch module Confezione da 2

plastica //



IP
IP20



Tipo	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Wall Switch module Confezione da 2	10	43	38	8719514318021	31802100	79.90

Hue Outdoor

Illumina i tuoi esterni con la luce connessa



Sentiti il benvenuto a casa

Configura le luci per darti il benvenuto quando arrivi a casa. Philips Hue accende automaticamente le luci in giardino e nel vialetto di accesso al tuo arrivo, proprio come le luci connesse per interni. Puoi anche utilizzare le luci per dare l'impressione di essere a casa anche quando non ci sei. Philips Hue ti garantisce tranquillità a casa e fuori.

Arricchisci i tuoi ambienti esterni

Libera la tua immaginazione e lascia che Philips Hue illumini al meglio i tuoi spazi esterni. Puoi scegliere l'atmosfera più adatta a tutte le occasioni: una festa con molti invitati, una cena romantica oppure un momento di relax in una notte d'estate. Regolando il colore e il livello della luce, puoi creare l'atmosfera più adatta per goderti ogni minuto all'esterno.



L'illuminazione Philips Hue è destinata a tutta la casa, sia all'interno che all'esterno. Abbiamo due tipi di luci per esterni: quelle standard a tensione di rete e quelle a basso voltaggio, che si collegano semplicemente a un qualsiasi punto luce esterno. La linea Basso Voltaggio consente una maggiore flessibilità nella progettazione dell'illuminazione esterna: i prodotti sono a bassa tensione, sicuri da usare e facili da installare.

Qualunque sia la tua scelta, Philips Hue ti permette di trasformare gli ambienti esterni con una luce intelligente.

Qual è l'opzione migliore per te?

Basso Voltaggio

24 V

Voltaggio

220 V

Tensione di rete



Bridge richiesto



Posizionabile ovunque



Collegamento diretto alla tensione di rete



Alimentatore separato necessario





Hue Lightstrip outdoor

Hue White and color ambience // silicone // sorgente luminosa inclusa // alimentatore incluso // supporti di installazione inclusi a C //



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K) + Color	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↖ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Lightstrip outdoor 2m *	19	2000–6500K + Color	800	1990	20	11	8718699709839	70983900	139,99
Hue Lightstrip outdoor 5m *	37,5	2000–6500K + Color	1490	4870	20	11	8718699709853	70985300	239,99

* Illuminazione non garantita negli ultimi 5 cm




Hue Lightstrip outdoor 2 m

Driver: 115 x 51 x 38 mm
Unità di controllo: 80 x 42 x 20 mm
Cavo di alimentazione compreso di driver: 3500 mm
Cavo da unità di controllo a striscia: 480 mm



Hue Lightstrip outdoor 5 m

Driver: 115 x 51 x 38 mm
Unità di controllo: 80 x 42 x 20 mm
Cavo di alimentazione compreso di driver: 3500 mm
Cavo da unità di controllo a striscia: 480 mm



Hue Amarant

Hue White and color ambience // materiale sintetico // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico // alimentatore non incluso



24V

Classe energetica
G25.000
ore

IP65



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Amarant proiettore da terra nero *	20	2000–6500K + Color	1400	795	50	68	8718696174425	1746630P7	189,99



Hue Amarant proiettore da terra nero - Estensione a bassa tensione

Connettore a T incluso

Lunghezza cavo dell'apparecchio: 500 mm

Lunghezza cavo di estensione: 2500 mm



Hue Calla

Hue White and color ambiance // metallo (palo basso), alluminio (piedistallo) e acciaio (piedistallo) // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico // alimentatore non incluso //



Classe energetica
G



25,000
ore



IP65



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K) + Color	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Calla Palo Basso Esterno Nero - Estensione	8	2000–6500K + Color	600	104	400	104	8718696170557	1743730P7	169,99
Hue Calla Piedistallo Nero - Estensione *	8	2000–6500K + Color	600	104	252	104	8718696167991	1742030P7	129,99
Calla Hue Inox Piedistallo Esterno in Acciaio - Estensione	8	2000–6500 K + Color	600	104	252	104	8719514388499	38849900	149,99



Hue Calla Palo Basso Esterno Nero - Estensione a bassa tensione

Alimentatore non incluso
Connettore a T incluso
Diametro base: 104 mm
Lunghezza picchetto: 164 mm
Lunghezza cavo dell'apparecchio: 600 mm
Lunghezza cavo estensione: 5000 mm



Hue Calla Piedistallo Nero - Estensione a bassa tensione

Alimentatore non incluso
Connettore a T incluso
Diametro base: 104 mm
Lunghezza picchetto: 185 mm
Lunghezza cavo dell'apparecchio: 500 mm
Lunghezza cavo estensione: 5000 mm



Hue Calla Piedistallo Acciaio - Estensione a bassa tensione

Alimentatore non incluso
Connettore a T incluso
Diametro base: 104 mm
Lunghezza picchetto: 185 mm
Lunghezza cavo dell'apparecchio: 500 mm
Lunghezza cavo estensione: 2500 mm





Hue Lily

Hue White and color ambiance // alluminio (Lily) e metallo (Lily XL) // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



Classe energetica
G



ore




Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K) + Color	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Lily Faretto antracite in alluminio	8	2000–6500K + Color	600	84	194	70	8718696169087	1742830P7	149,90
Hue Lily Faretto antracite in alluminio Confezione da 3	8	2000–6500K + Color	600	84	194	70	8718696167960	1741430P7	349,99
Hue Lily Faretto antracite in alluminio - Estensione *	8	2000–6500K + Color	600	84	194	70	8718696167977	1741530P7	109,99
Hue Lily XL Faretto nero in metallo *	15	2000–6500K + Color	1050	112	190	112	8718696174364	1746230P7	159,99

* Alimentatore non incluso



Hue Lily Faretto antracite

Alimentatore incluso
Connettore a T incluso solo nella confezione da 3
Diametro base: 70 mm
Lunghezza picchetto: 297 mm
Lunghezza cavo dell'apparecchio: 500 mm
Lunghezza cavo di estensione: 5000 mm



Hue Lily Faretto antracite - Estensione a bassa tensione

Alimentatore non incluso
Connettore a T incluso
Diametro base: 70 mm
Lunghezza picchetto: 297 mm
Lunghezza cavo dell'apparecchio: 500 mm
Lunghezza cavo di estensione: 5000 mm



Hue Lily XL Faretto nero - Estensione a bassa tensione

Alimentatore non incluso
Connettore a T incluso
Diametro base: 70 mm
Lunghezza picchetto: 297 mm
Lunghezza cavo dell'apparecchio: 500 mm
Lunghezza cavo di estensione: 2500 mm





Hue Impress

Hue White and color ambiance // metallo, vetro // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



25.000
ore



IP44



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K) + Color	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Impress Lampada da parete nero	15.8	2000-6500K + Color	1200	190	240	117	8718696170496	1743030P7	169,99
Hue Impress Lampada da parete rettangolare nero	15.8	2000-6500K + Color	1200	120	240	141	8718696170489	1742930P7	149,99
Hue Impress Lampada da parete rettangolare nero - Estensione *	15.8	2000-6500K + Color	1200	141	240	120	8718696174333	1745930P7	159,99
Hue Impress Palo basso nero	15.8	2000-6500K + Color	1200	100	770	100	8718696170519	1743230P7	209,99
Hue Impress Piedistallo nero	15.8	2000-6500K + Color	1200	100	400	100	8718696170502	1743130P7	189,99
Hue Impress Piedistallo nero - Estensione *	15.8	2000-6500K + Color	1200	100	400	100	8718696170526	1743430P7	189,99

* 24 V / Alimentatore non incluso



Hue Impress
Lampada da parete nero

Hue Impress Lampada da parete rettangolare nero -
Estensione a bassa tensione

Alimentatore non incluso
Connettore a T incluso
Lunghezza cavo dell'apparecchio: 500 mm
Lunghezza cavo di estensione: 5 000 mm



Hue Impress
Lampada da parete rettangolare nero



Hue Impress
Palo basso nero

Hue Impress
Piedistallo nero

Hue Impress Piedistallo nero -
Estensione a bassa tensione

Alimentatore non incluso
Connettore a T incluso
Lunghezza picchetto: 164 mm
Lunghezza cavo dell'apparecchio: 500 mm
Lunghezza cavo di estensione: 5 000 mm



Hue Econic

Hue White and color ambiance // metallo, vetro // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



25,000
ore



IP44



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K) + Color	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Econic Lampada da parete/soffitto nero	15	2000-6500K + Color	1150	260	115	260	8718696170564	1743830P7	189,99
Hue Econic Lampada da parete up nero	15	2000-6500K + Color	1150	194	301	244	8718696170571	1743930P7	189,99
Hue Econic Lampada da parete down nero	15	2000-6500K + Color	1150	194	312	244	8718696170588	1744030P7	189,99
Hue Econic Piedistallo nero	15	2000-6500K + Color	1150	163	322	163	8718696170595	1744130P7	189,99
Hue Econic Palo basso nero	15	2000-6500K + Color	1150	163	1000	163	8718696170601	1744230P7	209,99



Hue Econic
Lampada da parete/soffitto nero

Hue Econic
Lampada da parete up nero



Hue Econic
Lampada da parete down nero



Hue Econic Piedistallo nero

Hue Econic Palo basso nero



Hue Daylo

Hue White and color ambiance // acciaio inossidabile (Daylo inox), metallo (Daylo nero) // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



25,000
ore



IP44



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K) + Color	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Daylo PLampada da parete inox	15	2000-6500K + Color	1050	220	76	220	8718696174418	1746547P7	149,99
Hue Daylo PLampada da parete nero	15	2000-6500K + Color	1050	220	76	220	8718696174401	1746530P7	139,99



Hue Daylo
Lampada da parete inox



Hue Daylo
Lampada da parete nero



Hue Resonate

Hue White and color ambience // acciaio inossidabile (Resonate inox), metallo (Resonate nero) // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



25.000
ore



IP44



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Resonate Lampada a parete up/down inox	15,8	2000-6500K + Color	1200	120	180	93	8718696174395	1746447P7	169,99
Hue Resonate Lampada a parete up/down nera	15,8	2000-6500K + Color	1200	120	180	93	8718696174388	1746430P7	159,99
Hue Resonate Lampada a parete down alluminio	15,8	2000-6500 K + Color	590	120	120	93	8719514466777	4667700	119,99

NUOVO



Hue Resonate
Lampada a parete
Up/Down inox



Hue Resonate
Lampada a parete
Up/Down nera



NUOVO

Hue Resonate
Lampada a parete
Down alluminio



Hue Appear

Hue White and color ambiance // metallo // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



25.000
ore



IP44



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K) + Color	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↖ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Appear Lampada da parete up/down inox	15.8	2000-6500K + Color	1200	117	240	84	8718696176207	1746347P7	179,99
Hue Appear Lampada da parete up/down nero	15.8	2000-6500K + Color	1200	117	242	84	8718696174371	1746330P7	159,99



Hue Appear Lampada a parete
Up/Down inox

Hue Appear Lampada a parete
Up/Down nero



Hue Nyro

Hue White and color ambiance // metallo // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



25.000
ore



IP44



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Nyro Piedistallo nero	13.5	2000-6500K + Color	1000	255	400	99	8718696174296	1745530P7	189,99
Hue Nyro Lampada a muro nero	13.5	2000-6500K + Color	1000	254	101	88	8718696174302	1745630P7	139,99



Hue Nyro Piedistallo nero

Hue Nyro Lampada a muro nero



Hue Discover

Hue White and color ambiance // metallo, materiale sintetico // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //

120 - 240V
50 - 60Hz

Classe energetica
G

25.000
ore

IP44



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Discover Proiettore nero	30	2000-6500K + Color	2300	220	153	160	8718696170533	1743530P7	199,99



Hue Discover



Hue Welcome

Hue White // metallo, silicone // metallo, materiale sintetico // sorgente luminosa inclusa //



120 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
E



25,000
ore



IP44



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Welcome Proiettore nero	20.5	2600K	2300	222.2	153	161.6	8719514382763	38276300	159,99



Hue Welcome



Hue Turaco

Hue White // alluminio // sorgente luminosa inclusa //



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
F



20,000
ore



IP44



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Turaco Palo Basso Grigio scuro	9	2700 K	806	121	802	121	8718696154489	1647493PO	149,99
Hue Turaco Piedistallo Grigio scuro	9	2700 K	806	121	402	121	8718696154472	1647393PO	129,99
Hue Turaco Lampada a muro Grigio scuro	9	2700 K	806	118	212	101	8718696154465	1647293PO	99,99



Hue Turaco Palo basso
grigio scuro



Hue Turaco Piedistallo
grigio scuro



Hue Turaco Lampada
a muro grigio scuro





Hue Lucca

Hue White // alluminio // sorgente luminosa inclusa //



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
F



25,000
ore



IP44



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Lucca Lampada da parete antracite	9	2700K	806	215	115	170	8718696166048	1740193P0	99,99
Hue Lucca Piedistallo antracite	9	2700K	806	142	400	142	8718696166055	1740293P0	129,99
Hue Lucca Palo basso antracite	9	2700K	806	142	770	142	8718696166062	1740393P0	149,99



Hue Lucca Palo
basso antracite



Hue Lucca Piedistallo
antracite



Hue Lucca Lampada
da parete antracite





Hue Tuar

Hue White // alluminio // sorgente luminosa inclusa //



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
F



25,000
ore



IP44



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↖ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Tuar Piedistallo inox	9	2700 K	806	150	400	150	8718696166086	1740547PO	129,99
Hue Tuar Lampada a muro inox	9	2700 K	806	179	185	151,5	8718696166079	1740447PO	99,99



Hue Tuar Piedistallo inox



Hue Tuar Lampada a muro inox



Hue Inara

Hue White Filament // metallo // sorgente luminosa inclusa //



220 - 240V
50 - 60Hz



Classe energetica
G



25.000
ore



IP44



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Inara Hue - Lampada da parete Up Nero in Metallo con lampadina filamento ST64	7	2100 K	550	220	280	260	8719514388512	38851200	109,99



Hue Inara Lampada a muro nera


Accessori Outdoor

Aumenta l'illuminazione dei tuoi ambienti esterni




Esempi di possibili configurazioni a basso voltaggio

40 W



100 W





Hue Sensore di movimento

materiale sintetico // distanza di rilevamento: 12 m //

Angolo di visione orizzontale: 160° // Angolo di visione verticale: 80° //

Opzioni di montaggio: a parete, ad angolo e flessibile (ed es fascetta)



⚡
220 - 240V
50 - 60Hz

IP54



Tipo	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Sensore di movimento	76	64	76	8719514342262	34226200	59,99

Hue Alimentatore 40W

materiale sintetico //



⚡
220 - 240V
50Hz

IP67



Tipo	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Alimentatore 40W	118	42	65	8719514413979	41397900	49,90

Hue Alimentatore 100W

materiale sintetico //



⚡
220 - 240V
50 - 60Hz

IP67



Tipo	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Alimentatore 100W	200	45	70	8719514414150	41415000	89,99

Hue Cavo prolunga esterno 5m

materiale sintetico //



⚡

IP67



Tipo	(mm)	(mm)	(mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Cavo prolunga esterno 5m	5000	20	20	8718696168721	1742430PN	19,90



Hue Cavo prolunga esterno 2.5 m + T-part

materiale sintetico //



Tipo	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Cavo prolunga esterno 2.5m + T-part	2500	20	20	8718696176078	1748930PN	24.90

T-part: l 19 → 85 ↖ 47 mm

Hue Cavo prolunga esterno 2.5 m

materiale sintetico //



Tipo	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Cavo prolunga esterno 2.5m	2500	13	13	8718696176641	1736830PN	12.90

Hue T-part a bassa tensione

materiale sintetico //



Tipo	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue T-part	85	19	47	8718696176658	1736930PN	14.90





**Signify Italy S.p.A.**

Sede legale e amministrativa: Viale Sarca 235, 20126, Milano
Tel: +39 02.91946.1

Numero verde: 800687109
<https://www.signify.com/it-it>

© 2023 Signify Holding B.V. Tutti i diritti riservati. Signify si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e/o di cessare la produzione di qualsiasi articolo in qualsiasi momento senza preavviso o obblighi e declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso della presente pubblicazione.