

PHILIPS

Ledinaire

EcoSet




Guida di installazione rapida

Philips Ledinaire EcoSet per uffici



innovation  you

Zona ufficio campione



Ledinaire EcoSet pannello



Ledinaire EcoSet sensore per ufficio



Scatola derivazione distribuzione elettrica del locale



Cablaggio di alimentazione

1. Preparare la configurazione per un gruppo

1



Assicurarsi che l'impianto di distribuzione fornisca alimentazione a ciascun singolo gruppo di luci.

Le tue opzioni:

1. Avere un metodo per disconnettere il gruppo localmente o
2. Utilizzare il controllo dell'alimentazione mostrato nella pagina precedente

Il controllo indipendente dell'alimentazione per ogni gruppo garantisce il successo della configurazione del sistema.

2



Inserire le batterie nel telecomando
Controllo e interruttore a parete opzionale.

Telecomando: 2 × AA
Interruttore a parete: 1 × CR2450

3



Opzionale:
Configurare le impostazioni tramite il comando Interruttori DIP sul retro di il sensore.

Si prega di fare riferimento al montaggio
Istruzioni del sensore
Incluso nella confezione.

4



Installare le luci come da progetto illuminotecnico.

È possibile accendere le lampade per testare il collegamento elettrico, ma ricordati di spegnere tutte le lampade prima del passaggio successivo.

2. Creare un gruppo di luci

1



1. Spegni le luci del gruppo per 10 secondi. Assicurarsi che non siano accese altre luci.

2. Riaccendi le luci del gruppo

➤ **Il LED rosso del sensore** si accende per indicare che il sensore è alimentato.

➤ **Attendere che il LED del sensore si spenga.**
Ci vorranno circa 50 secondi.

2



Creare un nuovo gruppo



Premere i tasti indicati sul telecomando per 10 secondi.
Il LED rosso sul telecomando si accenderà.

➤ Le luci si affievoliranno rapidamente e torneranno al 100% entro 2 minuti.

Non c'è bisogno di aspettare, continuiamo!

3



Aggiunta di un sensore



Premere brevemente il tasto indicato sopra sul sensore.

➤ Il LED sul sensore lampeggerà per 1 minuto durante la ricerca e la connessione al gruppo.

Non c'è bisogno di aspettare, continuiamo!

4



Passaggio facoltativo: aggiunta di un interruttore a parete



Premere i pulsanti indicati sull'interruttore a parete per 10 secondi.

➤ L'interruttore a parete cercherà e si collegherà al gruppo.

5



Il tuo gruppo è pronto quando il LED rosso sul telecomando si spegne.

Ci vorranno 2 minuti.

Esegui questi passaggi entro 2 minuti, altrimenti l'installazione fallirà!

Esegui questi passaggi entro 2 minuti, altrimenti l'installazione fallirà!

3. Testa le luci dei gruppi creati | 3 opzioni

1



oppure

2



oppure

3



Prova le luci nel gruppo

QUERY

Premi il pulsante “Query” del telecomando per far sì che il gruppo selezionato lampeggi una volta.

Prova l'interruttore a parete

Premi “ON/OFF” o i pulsanti “+/-” per azionare le luci.

Attenzione:

Dopo aver azionato l'interruttore a parete, **il tempo di attesa viene prolungato per 30 minuti**. Spegner e riaccendere la luce per poter testare immediatamente il sensore.

Prova il sensore

Esci dalla stanza/raggio del sensore.

➤ Le luci si abbasseranno dopo il tempo di attesa preimpostato e si spegneranno dopo 15 minuti



Se l'installazione non va a buon fine



1



Apri il gruppo esistente



Tieni premuto il pulsante in figura del telecomando

> Il LED rosso sul telecomando si accenderà per 2 minuti.

2



Aggiungi sensore o interruttore a parete

Segui i passaggi descritti nella pagina 4

Esegui questi passaggi entro 2 minuti, altrimenti l'installazione fallirà!

Per ulteriori informazioni, consultare la brochure sul sito: <https://www.lighting.philips.it/supporto/download-center> -

