

**PHILIPS**

**hue** personal  
wireless  
lighting



**Vivi ogni tua  
emozione con la  
luce connessa di  
Philips Hue**

**Catalogo 2024-2025**



# Philips Hue

## vivi ogni tua emozione con l'illuminazione connessa

Eleva i tuoi momenti quotidiani con l'illuminazione connessa, Philips Hue ti offre tutto quello che puoi immaginare. Potrai svegliarti con la luce del sole ogni giorno e trasformare il momento della favola della buonanotte in un mondo colorato e fantastico. Potrai anche vivere le emozioni di una partita allo stadio nel salotto di casa tua e dare l'impressione di essere a casa anche quando non ci sei. Scopri tutte le potenzialità di Philips Hue.



### Atmosfera

Philips Hue permette di giocare con i colori creando l'atmosfera più adatta ad ogni occasione. Potrai riprodurre i colori della tua squadra mentre guardi la partita, scegliere i colori che preferisci per il tuo party, o quello che più si adatta alla tua serata rilassante o ad una cena con famiglia e amici, o ancora rendere magica la favola della buonanotte dipingendo le pareti della stanza.



### Svegliarsi e addormentarsi

Philips Hue può aiutarti a svegliarti e addormentarti in modo naturale riproducendo gli effetti della luce del mattino e della sera. A differenza del suono di una sveglia, la luce è in grado di svegliarti dolcemente, mentre quando è il momento di addormentarti, la luce LED bianca calda rilassa il tuo corpo, conciliandoti un sonno ristoratore.



### Routine quotidiana

Personalizzare l'illuminazione vuol dire avere la possibilità di adattare le luci alla nostra giornata e alle nostre attività quotidiane. Con Philips Hue potrai personalizzare le impostazioni delle luci di casa a seconda delle tue necessità e avere così la luce giusta per ogni tipo di esigenza e in ogni momento della giornata.



### Sentirsi al sicuro

Con Philips Hue potrai impostare l'illuminazione per far sembrare di essere in casa anche quando non ci sei. Oppure fare in modo che le luci di ingresso si accendano al tuo arrivo o, più in generale, al passaggio di chiunque. Philips Hue ti farà sentire più al sicuro, sia dentro casa che quando sarai assente.



### Intrattenimento

Con Philips Hue potrai sincronizzare le luci ad altri dispositivi. Le pareti della tua casa cambieranno colore a ritmo di musica, potrai riprodurre i colori delle scene del film che stai guardando o della partita del tuo sport preferito, per vivere nuove esperienze di intrattenimento ancora più coinvolgenti.

## Tanti modi di essere smart

I prodotti della gamma Philips Hue sono tanti e adatti ad ogni tipo di necessità. Lampadine, faretti, apparecchi di illuminazione ma anche sensori ed altri accessori per il controllo dell'illuminazione. C'è un prodotto Philips Hue per ogni stanza della propria casa e stile di arredamento, per rispondere alle più svariate esigenze di personalizzazione degli spazi e creare sempre l'atmosfera più adatta per ogni occasione.



Lampadine



Apparecchi d'illuminazione



Accessori di controllo

## Tanti modi per controllare le luci

Con Philips Hue puoi gestire l'illuminazione di casa in diversi modi: dal più tradizionale con interruttori e dimmer, fino alle tecnologie di Smart Home più recenti come il controllo tramite le app sul tuo smartphone. Puoi anche utilizzare gli assistenti vocali come Google e Alexa, fino ad automatizzarla con i sensori o con le scene preimpostate in base alle tue routine quotidiane.




## I vantaggi di una casa connessa con Philips Hue

- **Velocità.** Il sistema integrato al cloud permette massima efficienza delle funzionalità e rapidità nella risposta.
- **Sempre più smart.** Aggiornamenti regolari per restare al passo con le ultime novità.
- **Integrazione con i Friends of Hue.** Compatibile con i prodotti dei Partner per una casa ancora più smart.
- **Sicurezza.** Conforme alle leggi locali in materia di sicurezza e privacy.
- **Sempre connessi.** Anche in assenza di connessione a internet.
- **Connessione automatica.** Ogni punto luce fa da ripetitore, estendendo il network.



# Tre gamme di luci con funzioni incrementali



## White

Regolazione dell'intensità  
Imposta timer per le tue abitudini  
Controllo intelligente  
In casa e fuori



## White ambiance

Regolazione dell'intensità  
Imposta timer per le tue abitudini  
Controllo intelligente  
In casa e fuori  
Rilassati, leggi, concentrati ed energizzati con le ricette luminose  
Crea la tua atmosfera passando dalla luce calda a quella fredda  
Svegliati ed addormentati naturalmente



## White and color ambiance

Regolazione dell'intensità  
Imposta timer per le tue abitudini  
Controllo intelligente  
In casa e fuori  
Rilassati, leggi, concentrati ed energizzati con le ricette luminose  
Crea la tua atmosfera passando dalla luce calda a quella fredda  
Svegliati ed addormentati naturalmente  
Libera la creatività con 16 milioni di colori  
Sincronizza la luce con film e musica  
Illumina la tua esperienza di gioco




# Philips Hue con Bridge

Per accedere a tutte le funzionalità di Philips Hue



Se controllare le luci di una stanza non ti basta oppure vuoi ampliare le funzionalità della tua casa connessa, il **Bridge Philips Hue** è il prodotto che fa al caso tuo. La tecnologia **Zigbee** su cui è basato permette **aggiornamenti e miglioramenti** continui in modalità wireless, direttamente sulle luci. Potrai così sfruttare appieno tutte le potenzialità dell'illuminazione connessa Philips Hue aggiungendo il Bridge al tuo set di prodotti in qualsiasi momento, per un **controllo completo** di tutte le luci di casa ovunque ti trovi.



## Con il Bridge Philips Hue potrai:

- Controllare le luci di tutta la casa, fino a 50 punti luce e gestirle anche da remoto, tramite accesso al cloud, creando il tuo account sul sito [meethue.com](https://meethue.com).
- Sentirti al sicuro, sia dentro che fuori casa, grazie al timer e alle impostazioni geo-localizzate.
- Sincronizzare le luci ad altri dispositivi, come la tv ad esempio, per nuove esperienze di intrattenimento.
- Configurare altri accessori di controllo e sensori.
- Estendere il sistema connesso e accedere a nuove funzionalità grazie all'integrazione con prodotti di altri partner (es. assistenti vocali, sicurezza, intrattenimento).
- Avere a disposizione più di 700 app di terze parti.

## Installazione in tre semplici passaggi

1



Installa le tue luci Hue

2



Collega un bridge Hue

3




Scarica l'app Hue

# Philips Hue con Bluetooth

Il modo più semplice  
per entrare nel mondo Hue



L'illuminazione è una componente fondamentale di tutte le case e rappresenta uno dei modi più semplici per rendere smart la propria casa. Con Philips Hue da oggi è ancora più semplice. Tutto quello che occorre è una lampadina o apparecchio di illuminazione **Philips Hue con Bluetooth** e un **dispositivo** dotato di tecnologia **Bluetooth** come il proprio smartphone. Potrai così facilmente **controllare e gestire le luci** della tua stanza utilizzando una semplice app e **personalizzare l'illuminazione** in base alle tue esigenze quotidiane. Potrai in qualsiasi momento aggiungere il **Bridge** ed accedere a tutte le funzioni di Philips Hue.



**Con Philips Hue con Bluetooth potrai:**

- Controllare fino a 10 luci in una stessa stanza grazie all'App Bluetooth.
- Creare facilmente la giusta atmosfera per ogni occasione.
- Spegnerne/accendere le luci utilizzando l'App sul tuo smartphone.
- Regolare l'intensità della luce in base alle tue necessità.
- Cambiare colore alla tua stanza in qualsiasi momento.
- Avere la possibilità di creare delle routine in base alle tue attività quotidiane.
- Chiedere agli assistenti vocali (Google e Alexa) di spegnere/accendere/regolare/cambiare colore.

## Installazione in due semplici passaggi

1




Installa le tue luci Hue

2



Scarica l'app Hue

# Vivi la tua esperienza al massimo con il Bridge Philips Hue



Controlla le  
tue luci da casa  
e da remoto.



Programma le tue luci  
come preferisci attraverso  
automazioni e routine.



Risposta immediata.  
Connessione  
ultra stabile.



Sicuro, sempre  
all'avanguardia.

# Bridge o Bluetooth

## Da dove iniziare?

	50	Numero massimo di luci	10
	Tutta la casa	Portata	Una stanza
	✓	Regolazione del flusso senza installazione	✓
	✓	Ricette luminose per le attività quotidiane **	✓
	✓	Creazione di scene personali	✓
	✓	Luce da calda a fredda per la giusta atmosfera **	✓
	✓	 	✓
	✓		✗
	✓	Imposta timer, programmazioni e/o simula la presenza	✗
	✓	Controllo anche fuori casa	✗
	✓	Routine per svegliarsi e addormentarsi naturalmente	✗
	✓	Sincronizza le luci con musica, film e giochi ***	✗



Philips Hue con Bridge



Philips Hue con Bluetooth

\* Con un dispositivo Amazon Alexa o Google Home, potrai controllare le luci utilizzare semplici comandi vocali come "Alexa, regola le luci" oppure "Hey Google, accendi la lampada da tavolo". I dispositivi compatibili includono Amazon Echo Dot 3a generazione, Amazon Echo Plus, Amazon Echo Show 5, Google Home Mini e Google Home Hub. \*\* Con White ambiente e White e color ambiente \*\*\* Con White e color ambiente



Philips Hue App

# Personalizzabile e semplice da usare



## Controllo delle luci

Accendere/spegnere, attenuare e illuminare e cambiare i colori



## Creazione e modifica delle scene statiche o dinamiche

Utilizzare scene già pronte e personalizzare le tue o crearne una con una foto. Scegli tra scene statiche o dinamiche che simulano ad esempio l'effetto camino o l'effetto candela.



## Impostazione delle automazioni

Controllare automaticamente le luci o utilizzare le automazioni specializzate Sveglia e Addormentarsi.



## A casa e fuori

Fare in modo che le luci si accendano quando vi avvicinate a casa e si spengano quando uscite. Controllarle da remoto ovunque voi siate.



## Widget e Apple Watch

Creare widget Android e usare le scorciatoie di Siri per controllare le luci dall'iPhone o dall'Apple Watch.



## Sincronizzazione con i contenuti di intrattenimento

Creare esperienze coinvolgenti sincronizzando le luci Philips Hue con i contenuti di intrattenimento: musica, audio e giochi. Con la tua TV, il tuo PC, o il tuo smartphone.



## Sentirsi al sicuro con il Hue Security center control

Creare allarmi di luci, controllare telecamere, controllare accessi, ricevere notifiche



# Hue Entertainment



## Illumina il tuo gioco

Crea esperienze coinvolgenti sincronizzando le luci con i contenuti del tuo PC. Guarda, ascolta o gioca in modi nuovi ed entusiasmanti, mentre i tuoi video, audio ed effetti di gioco preferiti riempiono la stanza. Scarica Philips Hue Sync App da PC/MAC e scopri l'intrattenimento immersivo.

## Accendi i film con la luce



Crea un'esperienza multimediale immersiva con la Philips Hue Play HDMI Sync Box, facendo danzare, lampeggiare, modulare, attenuare e illuminare le luci con i contenuti sullo schermo TV, riprodotti dal tuo contenuto HDMI.

## Illumina la tua musica




Trasforma le tue stanze in una sala da concerto. Sincronizza il tuo account Hue con l'account Spotify e scopri l'integrazione di una luce colorata e dinamica, che va a ritmo di musica.

# Hue Security

## Sentiti al sicuro

Con Philips Hue potrai impostare l'illuminazione per far sembrare di essere in casa anche quando non ci sei. Oppure fare in modo che le luci di ingresso si accendano al tuo arrivo o, più in generale, al passaggio di chiunque. Philips Hue ti farà sentire più al sicuro, sia dentro casa che quando sarai assente.



## Ricevi avvisi di movimento istantanei

Ricevi un avviso sul tuo device ogni volta che la videocamera o il sensore di contatto rileva un movimento, indipendentemente da dove ti trovi.

## Accendi le luci, suona l'allarme

Vedi qualcosa di sospetto? Attiva gli allarmi luminosi e acustici delle telecamere con l'app per allontanare i potenziali intrusi.

## Simula la tua presenza

Fai in modo che la casa sia sempre abitata anche quando sei via, segui in diretta la live della videocamera ovunque ti trovi. Philips Hue può creare anche l'impressione che qualcuno sia sempre in casa attraverso l'automazione "simula presenza".



# Assistenti vocali

Non importa a chi chiedi,  
Philips Hue ti risponderà!

*"Hey Google, abbassa le luci della cucina!"*

*"Alexa, imposta le luci della camera di colore blu!"*

Sono solo alcune delle impostazioni che puoi cambiare o attivare semplicemente chiedendo al tuo assistente vocale. Dovrai solo configurare il dispositivo con pochi e semplici passaggi e non dovrai più usare nemmeno lo smartphone.

**Ti basterà chiedere!**  
Loro lo faranno per te!\*



\* Apple HomeKit funziona solo con Bridge

# Friends of Hue

Philips Hue funziona con una gamma di dispositivi smart. I prodotti Friends of Hue lavorano insieme per te nella tua casa. Dai vita alla tua smart home con l'illuminazione più connessa al mondo.

## Works with

Assistenti vocali

---



Smart home & sicurezza

---



Friends of Hue

---



Intrattenimento

---



# Hue White and color ambiance

Crea l'atmosfera perfetta per ogni occasione

## **Libera la creatività con 16 milioni di colori**

Gioca con la luce e scegli tra 16 milioni di colori per cambiare all'istante l'aspetto e l'atmosfera della stanza. Configura la scena al semplice tocco di un pulsante. Utilizza le tue foto preferite e rivivi quei momenti speciali colorando le pareti di casa grazie alle luci. Memorizza le tue impostazioni di luce preferite e riattivalle quando vuoi semplicemente con un tocco.

## **Sincronizza le luci con musica e film**

Amplia l'emozione della TV nella tua stanza o sincronizza la luce con i tuoi brani musicali preferiti e osserva come la luce reagisce a ritmo di musica. Scarica le applicazioni sviluppate da terze parti e scopri tutte le possibilità offerte da Philips Hue.

## **Illumina la tua esperienza di gioco**

Porta la tua esperienza di gioco a un livello successivo. Scarica le applicazioni di fornitori terzi e gioca al tuo videogame preferito mentre sei totalmente immerso in un'atmosfera colorata e coinvolgente.



# Hue White and color ambiance

16 milioni di colori



## Hue White and color ambiance 100W

A67 // attacco E27 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // plastica



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambiance E27	13.5	100	F	2000-6500 K	1600	67	131	67	8719514288157	28815700	79.90



## Hue White and color ambiance 75W

A60 // attacco E27 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // plastica



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambiance E27	9	75	F	2000-6500 K	1100	60	110	60	8719514291171	29117100	64.90



## Hue White and color ambiance 75W Confezione da 2

A60 // attacco E27 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // plastica



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambiance E27 Confezione da 2	9	75	F	2000-6500 K	1100	60	110	60	8719514291317	29131700	109.90




## Hue White and color ambiance 75W Starter Kit

A60 // attacco E27 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // plastica // 2 lampadine, bridge incluso



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambiance E27 Starter Kit	9	75	F	2000-6500 K	1100	60	110	60	8719514291492	29149200	139.90



## Hue White and color ambiance 75W Starter Kit



A60 // attacco E27 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // plastica // 2 lampadine, bridge e dimmer switch inclusi



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambiance E27 Starter Kit	9	75	F	2000-6500K	1100	60	110	60	8719514291379	29137900	149.90

## Hue White and color ambiance 75W Starter Kit



A60 // attacco E27 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // plastica // 3 lampadine, bridge e dimmer switch inclusi



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambiance E27 Starter Kit	9	75	F	2000-6500K	1100	60	110	60	8719514291355	29135500	189.90

## Hue White and color ambiance 75W Starter Kit



A60 // attacco E27 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // plastica // 2 lampadine, bridge, dimmer switch e smart plug inclusi



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambiance E27 Starter Kit	9	75	F	2000-6500K	1100	60	110	60	8719514291416	29141600	179.90

## Hue White and color ambiance 60W Confezione da 2



A60 // attacco E27 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // plastica



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambiance E27 Confezione da 2	6.5	60	F	2000-6500K	800	60	110	60	8719514328365	32836500	99.90

# Hue White and color ambiance

16 milioni di colori

## Hue White and color ambiance 60W Confezione da 3



A60 // attacco E27 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // plastica



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambiance E27 Confezione da 3	6.5	60	F	2000-6500K	800	60	110	60	8719514328389	32838900	149.90

## Hue White and color ambiance 60W Confezione da 4



A60 // attacco E27 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // plastica



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambiance E27 Confezione da 4	6.5	60	F	2000-6500K	800	60	110	60	8719514328402	32840200	199.90

## Hue White and color ambiance 25W



B39 // attacco E14 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // plastica, alluminio



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambiance E14	4	25	G	2000-6500K	470	39	117	39	8719514356610	35661000	64.90

## Hue White and color ambiance 25W Confezione da 2



B39 // attacco E14 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // plastica, alluminio



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambiance E14 Confezione da 2	4	25	G	2000-6500K	470	39	117	39	8719514356719	35671900	109.90



## Hue White and color ambiance 35W

attacco GU10 // 16 milioni di colori RGB // sintetico



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambiance GU10	4.2	35	E	2000-6500K	400	50	58	50	8720169229754	22975400	64.90



## Hue White and color ambiance 35W Confezione da 2

attacco GU10 // 16 milioni di colori RGB // sintetico



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambiance GU10 Confezione da 2	4.2	35	E	2000-6500K	400	50	58	50	8720169229815	22981500	109.90



## Hue White and color ambiance 35W Confezione da 3

attacco GU10 // 16 milioni di colori RGB // sintetico



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambiance GU10 Confezione da 3	4.2	35	E	2000-6500K	400	50	58	50	8720169229877	22987700	159.90



## Hue White and color ambiance 35W Starter Kit

attacco GU10 // 16 milioni di colori RGB // sintetico // 3 lampadine, bridge e dimmer switch inclusi



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and color ambiance GU10 Starter Kit	4.2	35	E	2000-6500K	400	50	58	50	8720169254503	25450300	189.90

# Hue White and color ambiance

## 16 milioni di colori

### Hue White and color ambiance Lampadina

MR16 // attacco GU5.3 // 16 milioni di colori RGB // sintetico



12V AC



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and Color Ambiance Lampadina GU5,3	6,3	35	G	2000-6500 K + Color	400	49	50	49	8719514491403	49140300	64,99

### Hue White and color ambiance Lampadina Confezione da 2

MR16 // attacco GU5.3 // 16 milioni di colori RGB // sintetico



12V AC



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and Color Ambiance Lampadine GU5,3 Confezione da 2	6,3	35	G	2000-6500 K + Color	400	49	50	49	8719514491649	49164900	109,99

### Hue White and color ambiance 40W

P45 // attacco E14 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // sintetico, vetro



220 - 240V  
50 - 60 Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and Color Ambiance Sferetta Lampadina E14	5,10	40	G	2000-6500 K + Color	470	45	77	45	8719514491229	49122900	64,99

### Hue White and color ambiance 40W Confezione da 2

P45 // attacco E14 // smerigliata // 16 milioni di colori RGB // sintetico, vetro



220 - 240V  
50 - 60 Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and Color Ambiance Sferetta Lampadine E14 Confezione da 2	5,10	40	G	2000-6500 K + Color	470	45	77	45	8719514491281	49128100	109,99





## Hue Play Bianco

Hue White and color ambience // materiali sintetici // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //

  
220 - 240V  
50 - 60Hz

  
Classe energetica  
G

  
25.000  
ore

**IP**  
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Play bianco confezione singola	6.7	2000-6500K + Color	500	253	36	44	8718696170748	7820131P7	79.90
Hue Play bianco confezione doppia	6.7	2000-6500K + Color	500	253	36	44	8718696170793	7820231P7	139.90
Hue Play bianco estensione *	6.7	2000-6500K + Color	500	253	36	44	8718696170809	7820331P7	64.90

\* Alimentatore non incluso



Hue Play bianco, confezione singola

Hue Play bianco, confezione doppia

Hue Play bianco estensione



## Hue Play Nero

Hue White and color ambience // materiali sintetici // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //

  
220 - 240V  
50 - 60Hz

  
Classe energetica  
G

  
25.000  
ore

**IP**  
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Play nero confezione singola	6.7	2000-6500K + Color	500	253	36	44	8718696170717	7820130P7	79.90
Hue Play nero confezione doppia	6.7	2000-6500K + Color	500	253	36	44	8718696170724	7820230P7	139.90
Hue Play nero estensione *	6.7	2000-6500K + Color	500	253	36	44	8718696170731	7820330P7	64.90
Hue Play cavo estensione 5m nero *	-	-	-	5000	13	13	8718696171189	7820430P7	15.90

\* Alimentatore non incluso



Hue Play nero confezione singola

Hue Play nero confezione doppia

Hue Play nero estensione

Hue Play nero Cavo Estensione 5m



## Hue Lightstrip Plus Striscia

Hue White and color ambience // silicone // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico // alimentatore incluso // tagliabile ogni 33 cm // adesiva 3M //



220 - 240V



Classe energetica  
G



25.000  
ore

IP

IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Lightstrip Plus striscia 2m base (1)	20	2000-6500K + Color	1700	2000	5.5	14.5	8718699703424	70342400	89.90
Hue Lightstrip Plus estensione 1m (2)	12.4	2000-6500K + Color	1030	1000	5.5	14.5	8718699703448	70344800	29.90

(1) Alimentatore incluso, estendibile fino a 10 metri, non compatibile con versione solo Zigbee

(2) Alimentatore non incluso, non compatibile con versione solo Zigbee



### Hue Lightstrip Plus 2 m - base

Driver: 80 x 46 x 37 mm  
Unità di controllo: 50 x 37 x 18 mm  
Cavo da driver a unità di controllo: 2400 mm  
Cavo da unità di controllo a striscia: 165 mm

### Hue Lightstrip Plus - estensione 1 m

Cavo connettore angolare: 107 mm



NUOVO

## Hue Lightstrip Solo Essential

Hue White and color ambience // silicone// sorgente luminosa inclusa// bianco dinamico // alimentatore incluso // tagliabile ogni 33 cm // non estendibile // adesiva 3M



220 - 240V



Classe energetica  
G



25.000  
ore

IP

IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	← (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Lightstrip Solo Essential striscia 3 m	20	2000-6500K + Color	1700	3000	4,5	14	8720169326637	32663700	69,99
Hue Lightstrip Solo Essential striscia 5 m	20	2000-6500K + Color	1700	5000	4,5	14	8720169326699	32669900	89,99
Hue Lightstrip Solo Essential striscia 10 m	20	2000-6500K + Color	1700	10000	4,5	14	8720169326750	32675000	159,99



### Hue Lightstrip Solo Essential 3/5/10m

Driver: 90x80x30mm

Unità di controllo: 50 x 37 x 18 mm

Cavo da drive a unità di controllo: 1500mm

Cavo da unità di controllo a striscia: 165 mm



## Hue Flourish Lampada da tavolo

Hue White and color ambience // vetro // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //

  
220 - 240V  
50 - 60Hz

  
Classe energetica  
G

  
25.000  
ore

**IP**  
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Flourish lampada da tavolo bianca	9,5	2000-6500K + Color	800	261	175	261	8719514343481	34348100	149,99



Hue Flourish Lampada da tavolo bianca



## Hue Bloom Lampada da tavolo

Hue White and color ambience // metallo, plastica // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //

  
220 - 240V  
50 - 60Hz

  
Classe energetica  
G

  
25.000  
ore

**IP**  
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Bloom lampada bianca	7.3	2000-6500K + Color	500	126	101	129	8718699770983	77098300	89.90
Hue Bloom lampada nera	7.3	2000-6500K + Color	500	126	101	129	8718699771126	77112600	89.90



Hue Bloom Lampada bianca



Hue Bloom Lampada nera



## Hue Iris Lampada da tavolo

Hue White and color ambience // metallo e materiale sintetico // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //

  
100 - 240V  
50 - 60Hz

  
Classe energetica  
G

  
25.000  
ore

**IP**  
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Iris lampada bianca	8.1	2000-6500K + Color	570	204	194	188	8719514264465	26446500	109.90
Hue Iris lampada nera	8.1	2000-6500K + Color	570	204	194	188	8719514264489	26448900	109.90



Hue Iris lampada bianca



Hue Iris lampada nera



## Hue Iris Special Edition Lampada da tavolo

Hue White and color ambience // metallo e materiale sintetico // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //

  
100 - 240V  
50 - 60Hz

  
Classe energetica  
G

  
25.000  
ore

**IP**  
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Iris Special Edition Oro	8.1	2000-6500K + Color	570	204	194	188	8719514410732	41073200	139.90
Hue Iris Special Edition Argento	8.1	2000-6500K + Color	570	204	194	188	8719514411524	41152400	139.90
Hue Iris Special Edition Rame	8.1	2000-6500K + Color	570	204	194	188	8719514411586	41158600	139.90



Hue Iris Special Edition Oro



Hue Iris Special Edition Argento



Hue Iris Special Edition Rame



## Hue Go Lampada wireless

Hue White and color ambience // metallo e materiale sintetico // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico // luce portatile senza fili // batteria interna ricaricabile //



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
G



20.000  
ore

IP

IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Go lampada	6	2000-6500K + Color	530	150	79	150	8718696173992	7602031P7	89.90



Hue Go Lampada wireless ricaricabile



## Hue Go Lampada da tavolo ricaricabile wireless

Hue White and color ambience // metallo // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico // luce portatile senza fili // batteria interna ricaricabile // pulsante incorporato per scene preimpostate

  
100 - 240V  
50 - 60Hz

  
Classe energetica  
G

  
20.000  
ore

  
IP54





Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Go Lampada da Tavolo Ricaricabile Bianca Wireless	6.2	2000-6500 K + Color	530	142	350	142	8719514404571	40457100	159,99
Hue Go Lampada da Tavolo Ricaricabile Nera Wireless	6.2	2000-6500 K + Color	530	142	350	142	8719514404595	40459500	159,99



Hue Go Lampada da tavolo ricaricabile bianca wireless



Hue Go Lampada da tavolo ricaricabile nera wireless



## Hue Argenta Faretto Bianco

Hue White and color ambience // metallo // 4.2W GU10, sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //

  
220 - 240V  
50 - 60Hz

  
Classe energetica  
E

  
25.000  
ore

**IP**  
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Argenta faretto bianco 1L	4.2	2000-6500K + Color	400	110	127	90	8720169318250	31825000	99.90
Hue Argenta faretto bianco 2L	2×4.2	2000-6500K + Color	2×400	305	127	89	8720169318076	31807600	189.90
Hue Argenta faretto bianco 3L	3×4.2	2000-6500K + Color	3×400	480	127	89	8720169318137	31813700	259.90
Hue Argenta faretto bianco 4L	4×4.2	2000-6500K + Color	4×400	240	127	240	8720169318199	31819900	299.90



Hue Argenta  
bianco 1L

---



Hue Argenta  
bianco 2L

---



Hue Argenta  
bianco 3L

---



Hue Argenta  
bianco 4L



## Hue Fugato Faretto Bianco

Hue White and color ambience // metallo // 4.2W GU10, sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
E



25.000  
ore

IP

IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Fugato faretto bianco 1L	4.2	2000-6500K + Color	400	82	163	82	8720169319691	31969100	99.90
Hue Fugato faretto bianco 2L	2×4.2	2000-6500K + Color	2×400	195	153	80	8720169319455	31945500	189.90
Hue Fugato faretto bianco 3L	3×4.2	2000-6500K + Color	3×400	195	153	195	8720169319516	31951600	259.90
Hue Fugato faretto bianco 4L	4×4.2	2000-6500K + Color	4×400	425	153	80	8720169319578	31957800	299.90



Hue Fugato  
bianco 1L



Hue Fugato  
bianco 2L



Hue Fugato  
bianco 3L



Hue Fugato  
bianco 4L



## Hue Fugato Faretto Nero

Hue White and color ambience // metallo // 4.2W GU10, sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //

  
220 - 240V  
50 - 60Hz

  
Classe energetica  
E

  
25.000  
ore

**IP**  
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Fugato faretto nero 1L	4.2	2000-6500K + Color	400	82	163	82	8720169319639	31963900	99.90
Hue Fugato faretto nero 2L	2×4.2	2000-6500K + Color	2×400	195	153	80	8720169319271	31927100	189.90
Hue Fugato faretto nero 3L	3×4.2	2000-6500K + Color	3×400	195	153	195	8720169319332	31933200	259.90
Hue Fugato faretto nero 4L	4×4.2	2000-6500K + Color	4×400	425	153	80	8720169319394	31939400	299.90



Hue Fugato  
nero 1L



Hue Fugato  
nero 2L



Hue Fugato  
nero 3L



Hue Fugato  
nero 4L



## Hue Centris Bianco

Hue White and color ambience // metallo // 4.2W GU10 + Led integrato, sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //

  
220 - 240V  
50 - 60Hz

  
Classe energetica  
E

  
25.000  
ore

**IP**  
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Centris faretto bianco 2L	2×4,2 + 1×11	2000-6500K + Color	1630	85	128	408	8720169318373	31837300	309.90
Hue Centris faretto bianco 3L	3×4,2 + 1×36	2000-6500K + Color	3700	85	128	782	8720169318496	31849600	439.90
Hue Centris Cross faretto bianco 3L	3×4,2 + 1×25	2000-6500K + Color	2960	337	128	408	8720169318731	31873100	469.90
Hue Centris faretto bianco 4L	4×4,2 + 1×40	2000-6500K + Color	4400	85	128	990	8720169318618	31861800	489.90



Hue Centris bianco  
2L + Led integrato

Hue Centris bianco  
3L + 1 Led integrato

Hue Centris Cross bianco  
3L + 1 Led integrato

Hue Centris bianco  
4L + 1 Led integrato



## Hue Centris Nero

Hue White and color ambience // metallo // 4.2W GU10 + Led integrato, sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
E



25.000  
ore

IP

IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Centris faretto nero 2L	2×4.2 + 1×11	2000-6500K + Color	1630	85	128	408	8720169318311	31831100	309.90
Hue Centris faretto nero 3L	3×4.2 + 1×36	2000-6500K + Color	3700	85	128	782	8720169318434	31843400	439.90
Hue Centris Cross faretto nero 3L	3×4.2 + 1×25	2000-6500K + Color	2960	337	128	408	8720169318670	31867000	469.90
Hue Centris faretto nero 4L	4×4.2 + 1×40	2000-6500K + Color	4400	85	128	990	8720169318557	31855700	489.90



Hue Centris nero  
2L + Led integrato

Hue Centris nero  
3L + 1 Led integrato

Hue Centris Cross nero  
3L + 1 Led integrato

Hue Centris nero  
4L + 1 Led integrato



## Hue Centura Incasso

Hue White and color ambience // materiale sintetico // 4.2W GU10, sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
E




25.000  
ore

IP

IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Centura incasso rotondo bianco	4.2	2000-6500K + Color	400	90	90	90	8720169319035	31903500	69.90
Hue Centura incasso rotondo alluminio	4.2	2000-6500K + Color	400	90	90	90	8720169318793	31879300	69.90
Hue Centura incasso rotondo nero	4.2	2000-6500K + Color	400	90	90	90	8720169318915	31891500	69.90
Hue Centura incasso rotondo bianco Confezione da 3	3 x 4.2	2000-6500K + Color	3 x 400	90	90	90	8720169319097	31909700	189.90
Hue Centura incasso rotondo alluminio Confezione da 3	3 x 4.2	2000-6500K + Color	3 x 400	90	90	90	8720169318854	31885400	189.90
Hue Centura incasso rotondo nero Confezione da 3	3 x 4.2	2000-6500K + Color	3 x 400	90	90	90	8720169318977	31897700	189.90
Hue Centura incasso quadrato bianco	4.2	2000-6500K + Color	400	90	90	90	8720169319219	31921900	69.90
Hue Centura incasso quadrato alluminio	4.2	2000-6500K + Color	400	90	90	90	8720169319158	31915800	69.90





Hue Centura  
da incasso  
rotondo bianco



Hue Centura  
da incasso  
rotondo alluminio



Hue Centura  
da incasso  
rotondo nero



Hue Centura da incasso rotondo bianco  
Confezione da 3



Hue Centura da incasso rotondo alluminio  
Confezione da 3



Hue Centura da incasso rotondo nero  
Confezione da 3



Hue Centura  
da incasso  
quadrato bianco



Hue Centura  
da incasso  
quadrato alluminio



NUOVO

## Hue Slim Downlight Incasso

Hue White and color ambiente // materiale metallo, plastica // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico // apertura angolare 105° // taglio 70mm (90mm), 155 mm (170mm) //

 220 - 240V  
50 - 60Hz

 Classe energetica  
E



 35.000  
ore

 IP44





Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Slim Downlight rotondo bianco 90mm	8.3	2000-6500K + Color	1000	90	27	90	8720169264090	26409000	89,99
Hue Slim Downlight rotondo bianco 90mm Confezione da 3	3 x 8.3	2000-6500K + Color	3 x 1000	90	27	90	8720169264731	26474800	249,99
Hue Slim Downlight rotondo bianco 170mm	12	2000-6500K + Color	1500	170	28	170	8720169264212	26421200	109,99
Hue Slim Downlight rotondo nero 90mm	8.3	2000-6500K + Color	1000	90	27	90	8720169264151	26415100	89,99
Hue Slim Downlight rotondo nero 90mm Confezione da 3	3 x 8.3	2000-6500K + Color	3 x 1000	90	27	90	8720169264793	26480900	249,99
Hue Slim Downlight rotondo nero 170mm	12	2000-6500K + Color	1500	170	28	170	8720169264274	26427400	109,99





Hue Slim Downlight da incasso  
rotondo bianco 90mm



Hue Slim Downlight da incasso  
rotondo bianco 90mm  
Confezione da 3



Hue Slim Downlight da incasso  
rotondo bianco 170mm



Hue Slim Downlight da incasso  
rotondo nero 90mm



Hue Slim Downlight da incasso  
rotondo nero 90mm  
Confezione da 3



Hue Slim Downlight da incasso  
rotondo nero 170mm



NUOVO

## Hue Datura Pannello biemissione

Hue White and color ambience // metallo e materiali sintetici // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico // UGR<19 //

  
220 - 240V  
50 - 60Hz

  
Classe energetica  
G

  
25.000  
ore

**IP**  
IP20





Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Datura Pannello ø 384 mm	48	2000-6500 K + Color	3300	384	63	384	8720169277618	27761800	299,99
Hue Datura Pannello ø 574 mm	67	2000-6500 K + Color	4850	574	63	574	8720169277557	27755700	399,99
Hue Datura Pannello 60cm x 60cm	67	2000-6500 K + Color	4840	600	63	600	8720169277670	27767000	399,99
Hue Datura Pannello 120cm x 30cm	67	2000-6500 K + Color	4800	1200	63	300	8720169277731	27773100	399,99



Hue Datura Pannello



## Hue Surimu Pannello

Hue White and color ambience // metallo e materiali sintetici // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico // UGR<19



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
G



25.000  
ore

IP

IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Surimu Pannello rettangolare 300x1200 mm	60	2000-6500 K + Color	4150	1200	48	300	8719514355057	35505700	329,99
Hue Surimu Pannello quadrato 600x600 mm	60	2000-6500 K + Color	4150	600	48	600	8719514355071	35507100	329,99
Hue Surimu Pannello quadrato 300x300 mm	24,8	2000-6500 K + Color	2000	300	48	300	8720169159136	15913600	229,99
Hue Surimu Pannello ø 395 mm	40	2000-6500 K + Color	4000	400	48	400	8720169159198	15919800	239,99



Hue Surimu Pannello



## Hue Sana Lampada a muro

Hue White and color ambience // metallo // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //

  
220 - 240V  
50 - 60Hz


  
Classe energetica  
G

  
25.000  
ore

**IP**  
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Sana lampada a muro bianca	20	2000-6500K + Color	1400	255	255	52	8719514343405	34340500	209,99
Hue Sana lampada a muro nera	20	2000-6500K + Color	1400	255	255	52	8719514343382	34338200	209,99



Hue Sana Lampada a muro bianca

Hue Sana Lampada a muro nera



## Hue Liane Lampada da parete

Hue White and color ambience // metallo, plastica // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



Da 100 V a 240 V



Classe energetica  
G




25.000  
ore

**IP**

IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Liane lampada da parete bianca	12	2000-6500K + Color	850	31	558	107	8719514343443	34344300	209,99
Hue Liane lampada da parete nera	12	2000-6500K + Color	850	31	558	107	8719514343429	34342900	209,99



Hue Liane Lampada da parete bianca

Hue Liane Lampada da parete nera



## Hue Flourish Lampada da sospensione

Hue White and color ambience // vetro // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
G




25.000  
ore

IP

IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Flourish sospensione bianca	39,5	2000-6500K + Color	2750	401	300-1800	401	8719514343528	34352800	419,99



Hue Flourish  
Sospensione bianca



## Hue Ensis Sospensione

Hue White and color ambience // alluminio // sorgente luminosa a bioemissione inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
G



25.000  
ore

IP

IP20




Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Ensis sospensione bianca	79	2000-6500K + Color	5500	1298	164-1664	70	8719514343467	34346700	479,99
Hue Ensis sospensione nera	79	2000-6500K + Color	5500	1298	164-1664	70	8719514343368	34336800	479,99



Hue Ensis sospensione bianco



Hue Ensis sospensione nero





## Hue Infuse Plafoniera

Hue White and color ambience // metallo e materiale sintetico // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
G



25.000  
ore

IP

IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Infuse plafoniera bianca L	52.5	2000-6500K + Color	3700	425	84	425	8718696176511	4116431P9	299,99
Hue Infuse plafoniera nera L	52.5	2000-6500K + Color	3700	425	84	425	8718696176528	4116430P9	299,99
Hue Infuse plafoniera bianca M	33.5	2000-6500K + Color	2350	381	84	381	8718696176498	4116331P9	229,99
Hue Infuse plafoniera nera M	33.5	2000-6500K + Color	2350	381	84	381	8718696176504	4116330P9	229,99



Hue Infuse  
Plafoniera bianca L



Hue Infuse  
Plafoniera nera L



Hue Infuse  
Plafoniera bianca M



Hue Infuse  
Plafoniera nera M



## Hue Xamento Plafoniera da bagno

Hue White and color ambience // metallo e materiale sintetico // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //

  
220 - 240V  
50 - 60Hz

  
Classe energetica  
G

  
25.000  
ore

  
IP44





Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Xamento plafoniera da bagno L	52.5	2000-6500K + Color	3700	425	84	425	8718696176566	4116831P9	289.90
Hue Xamento plafoniera da bagno M	33.5	2000-6500K + Color	2350	381	84	381	8718696176559	4116731P9	219.90
Hue Xamento plafoniera da bagno nera M	33.5	2000-6500K + Color	2350	381	84	381	8719514452251	45225100	219.90



Hue Xamento Plafoniera da bagno bianca L



Hue Xamento Plafoniera da bagno bianca M



Xamento Hue Plafoniera da bagno nera M



## Hue Xamento Incasso da bagno alluminio

Hue White and color ambience // plastica // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //

  
220 - 240V  
50 - 60Hz


  
Classe energetica  
E

  
25.000  
ore

  
IP44



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Xamento incasso alluminio	4.2	2000-6500K + Color	400	93	92	93	8720169320956	32095600	79.90
Hue Xamento incasso alluminio Confezione da 3	3 x 4.2	2000-6500K + Color	3 x 400	93	92	93	8720169321014	32101400	219.90



Hue Xamento  
da incasso bianco

Hue Xamento  
da incasso bianco confezione da 3



## Hue Xamento Incasso da bagno nero

Hue White and color ambience // plastica // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //

  
220 - 240V  
50 - 60Hz

  
Classe energetica  
E


  
25.000  
ore

  
IP44





Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Xamento incasso nero	4.2	2000-6500 K + Color	400	93	92	93	8720169320833	32083300	79.90
Hue Xamento incasso nero Confezione da 3	3 x 4.2	2000-6500 K + Color	3 x 400	93	92	93	8720169320895	32089500	219.90



Hue Xamento  
da incasso nero

Hue Xamento  
da incasso nero confezione da 3

# Hue Ambiance gradient

Una luce, milioni di colori

I prodotti della gamma **Philips Hue ambiance gradient**, dal design moderno ed elegante, sono gli unici in grado di riprodurre più colori contemporaneamente, all'interno della stessa sorgente luminosa.

**Philips Hue ambiance gradient** permette di valorizzare particolari angoli della propria casa con la luce scegliendo, tramite l'app Philips Hue, i diversi colori da riprodurre e cambiandoli in qualsiasi momento per adattarli a ogni stile e situazione. Impostando inoltre una scena dinamica, sarà possibile creare giochi di luce all'interno di una stessa sorgente luminosa, creando un'atmosfera unica e ancor più personalizzata per gli ambienti di casa.

Lasciati svegliare con i colori dell'alba dalla luce gradiente **Philips Hue Signe** - anche se il sole non è ancora sorto - con l'automazione di risveglio settata su Alba. Guarda le tue luci accendersi nelle dolci tonalità del mattino, mescolandosi insieme e muovendosi lungo il dispositivo gradiente. Aumentando di brillantezza e cambiando colore, le luci simulano le tonalità dell'alba per aiutarti a svegliarti in modo più naturale.





## Hue Gradient Signe Lampada da terra e da tavolo

Hue White and color ambience // alluminio, legno // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
G



25.000  
ore

IP

IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Gradient Signe lampada da terra nera	29	2000-6500 K + Color	2550	111	1458	111	8719514476219	17626900	329.90
Hue Gradient Signe lampada da terra bianca	29	2000-6500 K + Color	2550	111	1458	111	8719514476196	17625200	329.90
Hue Gradient Signe lampada da terra effetto legno	29	2000-6500 K + Color	2550	111	1458	111	8719514433526	43352600	349.90
Hue Gradient Signe lampada da tavolo nera	11.8	2000-6500 K + Color	1040	111	553	111	8718696176245	17624500	219.90
Hue Gradient Signe lampada da tavolo bianca	11.8	2000-6500 K + Color	1040	111	553	111	8718696176238	17623800	219.90
Hue Gradient Signe lampada da tavolo effetto legno	11.8	2000-6500 K + Color	1040	111	553	111	8719514433465	43346500	239.90



Hue Gradient Signe  
Lampada da terra nera



Hue Gradient Signe  
Lampada da terra bianca



Hue Gradient Signe  
Lampada da terra effetto legno



Hue Gradient Signe  
Lampada da tavolo nera



Hue Gradient Signe  
Lampada da tavolo bianca



Hue Gradient Signe  
Lampada da tavolo effetto legno





## Hue Gradient Lightstrip Ambiance

Hue White and color ambiance // silicone // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico // tagliabile ogni 25 cm // adesiva 3M //

  
220 - 240V  
50 - 60Hz

  
Classe energetica  
G

  
25.000  
ore

**IP**  
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Gradient Lightstrip da 2m (1)	20	2000-6500K + Color	1800	2000	5.5	14.5	8719514339965	33996500	159.90
Hue Gradient Lightstrip da 1m estensione (2)	12.3	2000-6500K + Color	1000	1000	5.5	14.5	8719514339989	33998900	64.90

(1) Alimentatore incluso, estensibile fino a 10 metri, non compatibile con versione non gradient

(2) Alimentatore non incluso, non compatibile con versione non gradient



### Hue Gradient Lightstrip da 2m estensibile

Driver: 80 x 46 x 37 mm  
Unità di controllo: 50 x 37 x 18 mm  
Cavo da driver a unità di controllo: 2400 mm  
Cavo da unità di controllo a striscia: 165 m

### Hue Gradient Lightstrip da 1m estensione

Cavo connettore angolare: 103 mm



NUOVO

## Hue Twilight Lampada da tavolo/comodino sleep & wake-up

Hue White and color ambience // doppia sorgente luminosa // plastica // tecnologia color cast // bianco dinamico // ideale per il sonno e il risveglio // pulsante incorporato per avviare routine



100 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
F



25.000  
ore

IP

IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Twilight sleep and wake-up light	13.4	2000-6500K + Color	340 front 1380 back	162	330	104	8720169262997	26299700	279,99



Hue Twilight Lampada da tavolo e comodino bianca

# Hue Perifo track light system

Diventa il designer della tua casa con l'illuminazione a binario Perifo. Con faretti, pendenti, barre luminose e altro ancora, Perifo permette di scegliere il layout del binario e delle sue luci per avere il pieno controllo del modo in cui illumini lo spazio. Fissa il binario alla parete o al soffitto, collega l'alimentazione e inserisci le luci nel binario. Inoltre, è sempre possibile aggiungere altre luci o riorganizzare la disposizione delle luci in un secondo momento.

## **Completamente personalizzabile**

L'illuminazione a binario Perifo non è solo bella, ma anche personalizzabile. Combina faretti, barre luminose, tubi luminosi e altro ancora per creare un'illuminazione a binario che si adatta alle esigenze della tua casa.

## **Crea l'ambiente ideale**

Combina i colori di faretti, pendenti, barre luminose e tubi luminosi. Sia che si mescolino e abbinino o che si voglia mantenerle uniformi, è possibile creare l'illuminazione perfetta in ogni stanza.

## **Realizzato per soffitti o pareti**

L'illuminazione a binario Perifo si può posizionare sia a soffitto che a parete, in modo da poter scegliere esattamente come illuminare la casa. Monta l'alimentatore, avvita i binari nel soffitto o nella parete e fissa le luci ai binari con un semplice click.

## **Nuovi elementi aggiungibili**

Perifo è customizzabile anche dopo l'installazione. Grazie al sistema easy click-in puoi aggiungere pendenti o faretti secondo le tue esigenze. Quando aggiungi le luci occorre tenere presente due cose: la potenza di ciascuna luce e lo spazio che le luci, gli alimentatori e i connettori occupano sul binario in base alla sua lunghezza. Ogni alimentatore Perifo può alimentare fino a 100 W.







## Hue Perifo Set da soffitto

Hue White and color ambience // metallo // sorgente luminosa inclusa //



24V



Classe energetica  
F - G



25.000  
ore

IP

IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Perifo Soffitto set con 3 cilindri sospensione Nero	16.8	2000-6500 K + Color	1530	1750	255	60	8719514407725	40772500	649.90
Hue Perifo Soffitto set con 3 cilindri sospensione Bianco	16.8	2000-6500 K + Color	1530	1750	255	67	8719514407749	40774900	649.90
Hue Perifo Soffitto set con 3 cilindri faretto e barra luminosa lineare Nero	43.8	2000-6500 K + Color	3580	2250	203	67	8719514407800	40780000	799.90
Hue Perifo Soffitto set con 3 cilindri faretto e barra luminosa lineare Bianco	43.8	2000-6500 K + Color	3580	2250	203	67	8719514407824	40782400	799.90
Hue Perifo Soffitto set con 4 cilindri faretto Nero	22.4	2000-6500 K + Color	2040	2250	203	67	8719514407763	40776300	699.90
Hue Perifo Soffitto set con 4 cilindri faretto Bianco	22.4	2000-6500 K + Color	2040	2250	203	67	8719514407787	40778700	699.90





Hue Perifo Soffitto set con 3 cilindri sospensione nero



Hue Perifo Soffitto set con 3 cilindri sospensione bianco



Hue Perifo Soffitto set con 4 cilindri faretto nero



Hue Perifo Soffitto set con 4 cilindri faretto bianco



Hue Perifo Soffitto set con 3 cilindri faretto e barra luminosa lineare bianco



Hue Perifo Soffitto set con 3 cilindri faretto e barra luminosa lineare nero



## Hue Perifo Set da parete

Hue White and color ambience // metallo // sorgente luminosa inclusa //



24V



Classe energetica  
F - G





25.000  
ore

IP

IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Perifo parete set con 2 cilindri faretto e gradient tube large Nero	32.7	2000-6500 K + Color	3070	1250	203	67	8719514407886	40788600	799,90
Hue Perifo parete set con 2 cilindri faretto e gradient tube large Bianco	32.7	2000-6500 K + Color	3070	1250	203	67	8719514407909	40790900	799,90
Hue Perifo parete set con 3 cilindri faretto Nero	16.8	2000-6500 K + Color	1530	1750	203	67	8719514407848	40784800	599,90
Hue Perifo parete set con 3 cilindri faretto Bianco	16.8	2000-6500 K + Color	1530	1750	203	67	8719514407862	40786200	599,90






Hue Perifo parete set con 2 cilindri faretto e gradient tube large nero



Hue Perifo parete set con 2 cilindri faretto e gradient tube large bianco



Hue Perifo parete set con 3 cilindri faretto nero



Hue Perifo parete set con 3 cilindri faretto bianco



## Hue Perifo Sospensione e Faretto

Hue White and color ambiance // metallo // sorgente luminosa inclusa //



24V



Classe energetica  
F - G




25.000  
ore

IP


IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Perifo Cilindro Sospensione Nero	5.2	2000-6500 K + Color	510	255	102	67	8719514407480	40748000	149.90
Hue Perifo Cilindro Sospensione Bianco	5.2	2000-6500 K + Color	510	255	102	67	8719514407503	40750300	149.90
Hue Perifo Cilindro Faretto Nero	5.3	2000-6500 K + Color	510	203	92	67	8719514407442	40744200	119.90
Hue Perifo Cilindro Faretto Bianco	5.3	2000-6500 K + Color	510	203	92	67	8719514407466	40746600	119.90



Hue Perifo Cilindro  
Sospensione nero



Hue Perifo Cilindro  
Sospensione bianco



Hue Perifo Cilindro  
Faretto nero



Hue Perifo Cilindro  
Faretto bianco

# Hue White ambiance

## Imposta le luci per le tue attività

### Svegliati e addormentati naturalmente

Philips Hue ti sveglierà con le tonalità che preferisci per iniziare la giornata sentendoti più energico. La luminosità aumenta gradualmente richiamando l'effetto dell'alba e consente un risveglio naturale. Di sera, la rilassante luce bianca calda ti aiuta a distenderti e a preparare il corpo per il sonno.

### Relax, lettura, concentrazione ed energia grazie alle diverse modalità di illuminazione

La luce influenza l'umore e il comportamento. Philips Hue ti consente di personalizzare la tua routine giornaliera rendendo più piacevoli le tue giornate.

**Energia.** Inizia la giornata con una luce bianca fredda che dà energia a corpo e mente.

**Concentrazione.** Scegli una luce bianca e luminosa per restare concentrato durante le tue attività.

**Lettura.** Leggi il tuo libro preferito con una luce bianca calda rilassante.

**Relax.** Goditi i momenti di relax con una luce calda e soffusa.





# Hue White ambiance

## Sfumature di bianco



### Hue White ambiance 100W

A67 // attacco E27 // smerigliata // sfumature di bianco // plastica



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27	13	100	F	2200-6500K	1600	60	131	60	8719514288195	28819500	54.90



### Hue White ambiance 75W

A60 // attacco E27 // smerigliata // sfumature di bianco // plastica



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27	8	75	F	2200-6500K	1100	60	110	60	8719514291119	29111900	39.90



### Hue White ambiance 75W Confezione da 2

A60 // attacco E27 // smerigliata // sfumature di bianco // plastica



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27 Confezione da 2	8	75	F	2200-6500K	1100	60	110	60	8719514291256	29125600	64.90



### Hue White ambiance 75W Starter Kit

A60 // attacco E27 // smerigliata // sfumature di bianco // plastica //  
3 lampadine, bridge e dimmer switch inclusi



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27 Confezione da 2	8	75	F	2200-6500K	1100	60	110	60	8719514291232	29123200	129.90



## Hue White ambiente 60W Confezione da 2



A60 // attacco E27 // smerigliata // sfumature di bianco // plastica



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27 Confezione da 2	6	60	F	2200-6500K	800	60	110	60	8719514328242	32824200	54.90

## Hue White ambiente 60W Confezione da 3



A60 // attacco E27 // smerigliata // sfumature di bianco // plastica



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27 Confezione da 3	6	60	F	2200-6500K	800	60	110	60	8719514328266	32826600	79.90

## Hue White ambiente 60W Confezione da 4



A60 // attacco E27 // smerigliata // sfumature di bianco // plastica



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27 Confezione da 4	6	60	F	2200-6500K	800	60	110	60	8719514328280	32828000	99.90

## Hue White ambiente 25W



B39 // attacco E14 // smerigliata // sfumature di bianco // plastica, alluminio



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E14	4	25	G	2200-6500K	470	39	117	39	8719514356658	35665800	34.90

# Hue White ambiance

## Sfumature di bianco

### Hue White ambiance 25W Confezione da 2



B39 // attacco E14 // smerigliata // sfumature di bianco // plastica, alluminio



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E14 Confezione da 2	4	25	G	2200-6500K	470	39	117	39	8719514356733	35673300	49.90

### Hue White ambiance 35W



attacco GU10 // sfumature di bianco // sintetico



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina GU10	4.2	35	E	2200-6500K	400	50	58	50	8720169229976	22997600	34.90

### Hue White ambiance 35W Confezione da 2



attacco GU10 // sfumature di bianco // sintetico



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina GU10 Confezione da 2	4.2	35	E	2200-6500K	400	50	58	50	8720169230033	23003300	49.90

### Hue White ambiance 35W Confezione da 3



attacco GU10 // sfumature di bianco // sintetico



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina GU10 Confezione da 3	4.2	35	E	2200-6500K	400	50	58	50	8720169230095	23009500	69.90

## Hue White Ambiance Lampadina

MR16 // attacco GU5.3 // sfumature di bianco // sintetico



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Ambiance Lampadina GU5.3	4,80	35	G	2200-6500 K	400	49	50	49	8719514491342	49134200	39,99

## Hue White Ambiance Lampadina Confezione da 2

MR16 // attacco GU5.3 // sfumature di bianco // sintetico



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Ambiance Lampadine GU5.3 Confezione da 2	4,80	35	G	2200-6500 K	400	49	50	49	8719514491588	49158800	64,99

## Hue White Ambiance 40W

P45 // attacco E14 // smerigliata // sfumature di bianco // sintetico, vetro



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Ambiance Sferetta Lampadina E14	5,10	40	G	2200-6500 K	470	45	77	45	8719514491106	49110600	34,99

## Hue White Ambiance 40W Confezione da 2

P45 // attacco E14 // smerigliata // sfumature di bianco // sintetico, vetro



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Ambiance Sferetta Lampadine E14 Confezione da 2	5,10	40	G	2200-6500 K	470	45	77	45	8719514491168	49116800	59,99



## Hue Amaze Sospensione

Hue White ambiance // metallo/plastica // sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
F




25.000  
ore

IP

IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Amaze sospensione bianca	25	2200-6500K	2900	434	1500	434	8719514341098	34109800	269,99
Hue Amaze sospensione nera	25	2200-6500K	2900	434	1500	434	8719514341074	34107400	269,99



Hue Amaze  
Sospensione bianca

Hue Amaze  
Sospensione nera



## Hue Fair Sospensione e Plafoniera

Hue White ambiente // metallo // sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
F



25.000  
ore

IP

IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Fair sospensione bianca	25	2200-6500K	2900	444	1500	444	8719514341319	34131900	269,99
Hue Fair sospensione nera	25	2200-6500K	2900	444	1500	444	8719514341296	34129600	269,99
Hue Fair plafoniera bianca	25	2200-6500K	2900	444	99	444	8719514341272	34127200	259,99
Hue Fair plafoniera nera	25	2200-6500K	2900	444	99	444	8719514341258	34125800	259,99



Hue Fair Sospensione  
bianca / nera

Hue Fair Sospensione  
bianca / nera





## Hue Enrave Sospensione

Hue White ambiente // metallo e materiali sintetici // sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
F



25.000  
ore

IP

IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Enrave sospensione nera	33.5	2200-6500K	4300	425	129	425	8718696176580	4116230P6	299,99
Hue Enrave sospensione bianca	33.5	2200-6500K	4300	425	129	425	8718696176573	4116231P6	299,99



Hue Enrave Sospensione nera



Hue Enrave Sospensione bianca



## Hue Enrave Plafoniera

Hue White ambiance // metallo e materiali sintetici // sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



230 V



Classe energetica  
F



25.000  
ore

**IP**

IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Enrave Plafoniera XL nera	48	2200-6500K	6100	551	84	551	8718696176481	4116130P6	319,99
Hue Enrave Plafoniera XL bianca	48	2200-6500K	6100	551	84	551	8718696176474	4116131P6	319,99
Hue Enrave Plafoniera L nera	33.5	2200-6500K	4300	425	84	425	8718696176467	4116030P6	259,99
Hue Enrave Plafoniera L bianca	33.5	2200-6500K	4300	425	84	425	8718696176450	4116031P6	259,99
Hue Enrave Plafoniera M nera	19.2	2200-6500K	2450	381	84	381	8718696176443	4115930P6	199,99
Hue Enrave Plafoniera M bianca	19.2	2200-6500K	2450	381	84	381	8718696176436	4115931P6	199,99
Hue Enrave Plafoniera S nera	9.6	2200-6500K	1220	261	86	261	8718696176429	4115830P6	119,99
Hue Enrave Plafoniera S bianca	9.6	2200-6500K	1220	261	86	261	8718696176412	4115831P6	119,99



Hue Enrave Plafoniera nera XL



Hue Enrave Plafoniera bianca XL



Hue Enrave Plafoniera nera L



Hue Enrave Plafoniera bianca L



Hue Enrave Plafoniera nera M



Hue Enrave Plafoniera bianca M



Hue Enrave Plafoniera nera S



Hue Enrave Plafoniera bianca S





## Hue Being Plafoniera

Hue White ambiance // metallo e plastica // sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



  
220 - 240V  
50 - 60Hz

  
Classe energetica  
F

  
25.000  
ore

**IP**  
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Being plafoniera bianca	22.5	2200-6500K	2300	348	51	348	8719514341159	34115900	199,99
Hue Being plafoniera alluminio	22.5	2200-6500K	2300	348	51	348	8719514341111	34111100	199,99
Hue Being plafoniera nera	22.5	2200-6500K	2300	348	51	348	8719514341135	34113500	199,99



Hue Being Plafoniera bianca



Hue Being Plafoniera nera



Hue Being Plafoniera alluminio



## Hue Still Plafoniera

Hue White ambiance // metallo e plastica // sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



  
220 - 240V  
50 - 60Hz

  
Classe energetica  
F

  
25.000  
ore

**IP**  
IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Still plafoniera bianca	22.5	2200-6500K	2350	391	71	391	8719514341371	34137100	199,99
Hue Still plafoniera alluminio	22.5	2200-6500K	2350	391	71	391	8719514341333	34133300	199,99
Hue Still plafoniera nera	22.5	2200-6500K	2350	391	71	391	8719514341357	34135700	199,99



Hue Still Plafoniera bianca



Hue Still Plafoniera nera



Hue Still Plafoniera alluminio



## Hue Pillar Faretto Nero

Hue White ambiance // metallo // 4.2W GU10, sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
E



25.000  
ore

IP

IP20






Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Pillar nero 1L	4.2	2200-6500K	400	103	121	103	8720169320239	32023900	89.90
Hue Pillar nero 1L *	4.2	2200-6500K	400	103	121	103	8720169319998	31999800	69.90
Hue Pillar nero 2L	2×4.2	2200-6500K	2×400	193	121	103	8720169320116	32011600	159.90

\* Dimmer switch non incluso



Hue Pillar nero 1L

Hue Pillar nero 2L





## Hue Pillar Faretto Bianco

Hue White ambiance // metallo // 4.2W GU10, sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
E



25.000  
ore

IP

IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Pillar bianco 1L	4.2	2200-6500K	400	103	121	103	8720169320291	32029100	89.90
Hue Pillar bianco 1L *	4.2	2200-6500K	400	103	121	103	8720169320055	32005500	69.90
Hue Pillar bianco 2L	2x4.2	2200-6500K	2x400	193	121	103	8720169320178	32017800	159.90

\* Dimmer switch non incluso



Hue Pillar nero 1L



Hue Pillar nero 2L



## Hue Runner Faretto

Hue White ambiance // metallo // 4.2W GU10, sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
E



25.000  
ore

**IP**

IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Runner nero 1L	4.2	2200-6500K	400	111	107	90	8720169320710	32071000	89.90
Hue Runner nero 1L *	4.2	2200-6500K	400	111	107	90	8720169320598	32059800	69.90
Hue Runner nero 2L	2×4.2	2200-6500K	2×400	305	109	89	8720169320352	32035200	159.90
Hue Runner nero 3L	3×4.2	2200-6500K	3×400	485	109	89	8720169320413	32041300	219.90
Hue Runner bianco 1L	4.2	2200-6500K	400	111	107	90	8720169320772	32077200	89.90
Hue Runner bianco 1L *	4.2	2200-6500K	400	111	107	90	8720169320659	32065900	69.90
Hue Runner bianco 2L	2×4.2	2200-6500K	2×400	305	109	89	8720169320475	32047500	159.90
Hue Runner bianco 3L	3×4.2	2200-6500K	3×400	485	109	89	8720169320536	32053600	219.90

\* Dimmer switch non incluso



Hue Runner nero 1L



Hue Runner nero 1L  
Dimmer non incluso



Hue Runner nero 2L



Hue Runner nero 3L



Hue Runner bianco 1L



Hue Runner bianco 1L  
Dimmer non incluso



Hue Runner bianco 2L



Hue Runner bianco 3L





## Hue Milliskin Incasso

Hue White ambiance // materiale sintetico // 4.2W GU10, sorgente luminosa inclusa // dimmer switch non incluso



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
E




25.000  
ore

IP

IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Milliskin incasso rotondo alluminio	4.2	2200-6500K	1400	90	100	90	8720169319752	31975200	44.90
Hue Milliskin incasso rotondo bianco	4.2	2200-6500K	400	90	100	90	8720169319875	31987500	44.90
Hue Milliskin incasso rotondo alluminio Confezione da 3	3 x 4.2	2200-6500K	3 x 400	90	100	90	8720169319813	31981300	109.90
Hue Milliskin incasso rotondo bianco Confezione da 3	3 x 4.2	2200-6500K	3 x 400	90	100	90	8720169319936	31993600	109.90





Hue Milliskin da incasso alluminio



Hue Milliskin da incasso bianco



Hue Milliskin da incasso alluminio  
Confezione da 3



Hue Milliskin da incasso bianco  
Confezione da 3



## Hue Aurelle Pannello

Hue White ambiance // alluminio // sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso // UGR<19



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
G



25.000  
ore

**IP**

IP20



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Aurelle Pannello 300 × 300 mm bianco	19	2200-6500 K	2000	300	46	300	8719514382626	38262600	169,99
Hue Aurelle Pannello 600 × 600 mm bianco	39	2200-6500 K	4000	600	46	600	8719514382640	38264000	239,99
Hue Aurelle Pannello 1200 × 300 mm bianco	39	2200-6500 K	4000	1200	46	300	8719514382664	38266400	239,99
Hue Aurelle Pannello ø395mm bianco	21	2200-6500 K	2000	395	47	395	8719514382688	38268800	179,99
Hue Aurelle Pannello 1200 × 300 mm nero	39	2200-6500 K	4000	1200	46	300	8720169158955	15895500	239,99
Hue Aurelle Pannello 300 × 300 mm nero	19	2200-6500 K	2000	300	46	300	8720169159013	15901300	169,99
Hue Aurelle Pannello 600 × 600 mm nero	39	2200-6500 K	4000	600	46	600	8720169158894	15889400	239,99
Hue Aurelle Pannello ø395mm nero	21	2200-6500 K	2000	400	46	400	8720169159075	15907500	179,99



Hue Aurelle Pannello bianco



Hue Aurelle Pannello bianco



Hue Aurelle Pannello bianco




Hue Aurelle Pannello bianco



Hue Aurelle Pannello nero



Hue Aurelle Pannello nero



Hue Aurelle Pannello nero



Hue Aurelle Pannello nero



## Hue Adore Incasso

Hue White ambiance // sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



  
220 - 240V  
50 - 60Hz

  
Classe energetica  
E

  
25.000  
ore

  
IP44




Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Adore incasso	4.2	2200-6500K	400	93	92	93	8720169317956	31795600	54.90
Hue Adore incasso Starter Pack	3×4.2	2200-6500K	3×400	93	92	93	8720169318014	31801400	179.90



Hue Adore da incasso



Hue Adore da incasso





## Hue Devere Plafoniera bianca

Hue White ambiance // metallo e materiale sintetico // sorgente luminosa inclusa // dimmer switch incluso



230 V



Classe energetica  
F



25.000  
ore



IP44



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Devere plafoniera bianca L	33.5	2200-6500K	4300	425	84	425	8718696176542	4116631P6	249.90
Hue Devere plafoniera bianca M	19.2	2200-6500K	2450	381	84	381	8718696176535	4116531P6	189.90



Hue Devere Plafoniera da bagno bianca L

Hue Devere Plafoniera da bagno bianca M

# Hue White

Regola la luce in base alle tue necessità



## Controllo Smart, a casa e fuori

Con le app Philips Hue per iOS e Android, puoi controllare le tue luci in modalità remota ovunque ti trovi. Controlla se hai dimenticato di spegnere le luci prima di uscire di casa e accendile se lavori fino a tardi.



## Imposta i timer per la massima comodità

Philips hue ti farà sembrare a casa anche quando non lo sei, grazie alla funzione di programmazione dell'app Philips Hue. Imposta l'accensione delle luci a un determinato orario, così troverai la casa illuminata al tuo rientro. Puoi anche impostare l'accensione nelle varie stanze e, ovviamente, impostare lo spegnimento graduale durante la notte, così da non preoccuparti più di eventuali luci rimaste accese.



## Regolazione del flusso senza installazione

Prova la funzione di attenuazione con Philips Hue. Dimentica l'inconveniente di cavi, elettricista e installazione.



## Controlla con la voce

Philips Hue funziona con Amazon Alexa, Apple HomeKit e Google Home per consentire il controllo vocale delle tue luci. Accendi e spegni le luci. Ottieni la luminosità che desideri per un'atmosfera perfetta. Puoi anche riprendere scene preconfigurate, cambiare i colori e molto altro ancora, senza muovere un dito.

Luce bianca regolabile





# Hue White

## Luca bianca regolabile



### Hue White 100W

A67 // attacco E27 // smerigliata // luce bianca regolabile // plastica



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27	15.5	100	F	2700	1600	67	131	67	8719514343320	34332000	27.90



### Hue White 75W

A60 // attacco E27 // smerigliata // luce bianca regolabile // plastica



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27	9.5	75	F	2700	1100	61	110	61	8719514288232	28823200	21.90



### Hue White 75W Confezione da 2

A60 // attacco E27 // smerigliata // luce bianca regolabile // plastica



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27 Confezione da 2	9.5	75	F	2700	1100	61	110	61	8719514289192	28919200	34.90



### Hue White 75W Starter kit

A60 // attacco E27 // smerigliata // luce bianca regolabile // plastica // bridge incluso



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27 Starter kit	9.5	75	F	2700	1100	61	110	61	8719514289116	28911600	79.90



## Hue White 75W Starter kit

A60 // attacco E27 // smerigliata // luce bianca regolabile // plastica //  
bridge e switch inclusi



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27 Starter kit	9.5	75	F	2700	1100	61	110	61	8719514289130	28913000	99.90

## Hue White 60W Confezione da 2

A60 // attacco E27 // smerigliata // luce bianca regolabile // plastica



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27 Confezione da 2	9	60	F	2700	800	61	110	61	8719514319028	31902800	27.90

## Hue White 60W Confezione da 3

A60 // attacco E27 // smerigliata // luce bianca regolabile // plastica



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27 Confezione da 3	9	60	F	2700	800	61	110	61	8719514329881	32988100	39.90

## Hue White 60W Confezione da 4

A60 // attacco E27 // smerigliata // luce bianca regolabile // plastica



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E27 Confezione da 4	9	60	F	2700	800	61	110	61	8719514319141	31914100	49.90

# Hue White

## Luce bianca regolabile



### Hue White 40W

B39 // attacco E14 // smerigliata // luce bianca regolabile // plastica, alluminio



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E14	5.5	40	F	2700	470	39	106	39	8719514320666	32066600	21.90



### Hue White 40W Confezione da 2

B39 // attacco E14 // smerigliata // luce bianca regolabile // plastica, alluminio



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E14 Confezione da 2	5.5	40	F	2700	470	39	106	39	8719514320628	32062800	34.90



### Hue White 40W

P45 // attacco E14 // smerigliata // luce bianca regolabile // sintetico, vetro



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E14	5.7	40	G	2700	470	45	77	45	8719514356696	35669600	21.90



## Hue White 40W Confezione da 2

P45 // attacco E14 // smerigliata // luce bianca regolabile // sintetico, vetro



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina E14 Confezione da 2	5.7	40	G	2700	470	45	77	45	8719514356771	35677100	34.90



## Hue White 35W

attacco GU10 // luce bianca regolabile // sintetico



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina GU10	4.2	35	E	2700	400	50	58	50	8720169230170	23017000	21.90



## Hue White 35W Confezione da 2

attacco GU10 // luce bianca regolabile // sintetico



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Lampadina GU10 Confezione da 2	4.2	35	E	2700	400	50	58	50	8720169230231	23023100	39.90

# Hue Filament

Design vintage per la tua smart home

Philips Hue è presente anche nella versione **White Filament** e **White ambient Filament**, per portare in casa i vantaggi della **luce connessa** senza dover rinunciare **ad un'illuminazione decorativa e di design**.

Con **Philips Hue White Filament** sarà possibile scegliere tra una gamma di lampadine smart di forme diverse e con filamento dorato a vista, per un'illuminazione elegante dal gusto retrò e un'atmosfera dai toni caldi e accoglienti.

Per un'illuminazione ancora più personalizzata, le lampadine **Philips Hue White ambient Filament** sono la scelta ideale. Grazie alle diverse sfumature di bianco è infatti possibile adattare le proprie luci per ottenere un effetto rilassante e soffuso o uno più adatto alle attività quotidiane.





# Hue White Filament

## Luce bianca regolabile

### Hue White Filament 40W



A60 // attacco E27 // chiara, filamento dorato // luce bianca regolabile // sintetico, vetro



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Filament E27 A60	7	40	G	2100	550	60	115	60	8719514342941	34294100	21.90

NUOVO

### Hue White Filament 40W Confezione da 3



A60 // attacco E27 // chiara, filamento dorato // luce bianca regolabile // sintetico, vetro



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Filament E27 A60 Confezione da 3	7	40	G	2100	550	60	115	60	8720169258266	25826600	99.99

### Hue White Filament 40W



ST64 // attacco E27 // chiara, filamento dorato // luce bianca regolabile // sintetico, vetro



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Filament E27 ST64	7	40	G	2100	550	60	135	60	8719514342989	34298900	34.90

### Hue White Filament 40W



G93 // attacco E27 // chiara, filamento dorato // luce bianca regolabile // sintetico, vetro



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Filament E27 G93	7	40	G	2100	550	95	150	95	8719514343009	34300900	34.90

E27 E14

## Hue White Filament 40W



ST72 // attacco E27 // chiara, filamento dorato // luce bianca regolabile // sintetico, vetro



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



15.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Filament E27 ST72	7	40	G	2100	550	72	171	72	8719514343061	34306100	44.90

## Hue White Filament 40W



G125 // attacco E27 // chiara, filamento dorato // luce bianca regolabile // sintetico, vetro



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



15.000  
ore



IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Filament E27 G125	7	40	G	2100	550	125	198	125	8719514343023	34302300	44.90

# Hue White ambiance Filament

## Sfumature di bianco



### Hue White ambiance Filament 40W

A60 // attacco E27 // chiara, filamento dorato // sfumature di bianco // sintetico, vetro



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White ambiance Filament E27 A60	7	40	G	2200-4500K	550	60	115	60	8719514301429	30142900	34.90



### Hue White ambiance Filament 40W

ST64 // attacco E27 // chiara, filamento dorato // sfumature di bianco // sintetico, vetro



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White ambiance Filament E27 ST64	7	40	G	2200-4500K	550	60	135	60	8719514301467	30146700	44.90



### Hue White ambiance Filament 40W

G93 // attacco E27 // chiara, filamento dorato // sfumature di bianco // sintetico, vetro



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White ambiance Filament E27 G93	7	40	G	2200-4500K	550	95	150	95	8719514301481	30148100	44.90



### Hue White ambiance Filament 40W

ST72 // attacco E27 // chiara, filamento dorato // sfumature di bianco // sintetico, vetro



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White ambiance Filament E27 ST72	7	40	G	2200-4500K	550	72	171	72	8719514301504	30150400	54.90

E27 E14



## Hue White ambiance Filament 40W

G125 // attacco E27 // chiara, filamento dorato // sfumature di bianco // sintetico, vetro



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White ambiance Filament E27 G125	7	40	G	2200-4500K	550	125	198	125	8719514301542	30154200	54.90



## Hue White ambiance Filament 30W

B39 // attacco E14 // chiara, filamento dorato // sfumature di bianco // vetro



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Ambiance Filament E14 30W	4.6	30	G	2200-6500 K	300	39	117	39	8719514411807	41180700	44.90



## Hue White ambiance Filament 30W Confezione da 2

B39 // attacco E14 // chiara, filamento dorato // sfumature di bianco // vetro



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White Ambiance Filament E14 30W Confezione da 2	4.6	30	G	2200-6500 K	300	39	117	39	8719514411869	41186900	64.90

# Hue Lightguide

Un effetto luminoso unico

Una luce interna brillante, una finitura lucida e forme uniche tra cui scegliere: sono le nuove lampadine **Philips Hue Lightguide**.

Progettate per essere esposte, queste lampadine sono l'emblema dello stile moderno. Il punto luce interno emette un'illuminazione di qualsiasi colore, mentre la finitura in vetro riflettente le rende ancora più luminose.

È possibile abbassare la luminosità per ottenere un'atmosfera eterea e ultraterrena, oppure aumentarla per illuminare la stanza con un accattivante centrotavola colorato.

NUOVO



## Hue White and Color Ambiance Lightguide Globo G95 60W

G95 // attacco E27 // chiara, tubo interno luminoso // 16 milioni di colori RGB // vetro



220 - 240V  
50 - 60Hz



Cicli  
50.000 x



25.000  
ore

IP

IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and Color Ambiance Lightguide Globo E27 60W	6.8	60	G	2000-6500 K + Color	500	146	176	140	8719514419155	41915500	79,99

NUOVO



## Hue White and Color Ambiance Lightguide Globo G125 60W

G125 // attacco E27 // chiara, tubo interno luminoso // 16 milioni di colori RGB // vetro

220 - 240V  
50 - 60Hz

Cicli  
50.000 x

25.000  
ore

IP  
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and Color Ambiance Lightguide Globo E27 60W	6.8	60	G	2000-6500 K + Color	500	125	197	125	8720169311954	31195400	99.90

NUOVO



## Hue White and Color Ambiance Lightguide Triangolo T125 60W

T125 // attacco E27 // chiara, tubo interno luminoso // 16 milioni di colori RGB // vetro

220 - 240V  
50 - 60Hz

Cicli  
50.000 x

25.000  
ore

IP  
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and Color Ambiance Lightguide Triangolo E27 60W	6.8	60	G	2000-6500 K + Color	500	125	196	125	8720169311978	31197800	99.90

NUOVO



## Hue White and Color Ambiance Lightguide ST72 60W

ST72 // attacco E27 // chiara, tubo interno luminoso // 16 milioni di colori RGB // vetro

220 - 240V  
50 - 60Hz

Cicli  
50.000 x

25.000  
ore

IP  
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and Color Ambiance Lightguide ST72 E27 60W	6.8	60	G	2000-6500 K + Color	500	72	168	72	8719514419391	41939100	79.90

## Hue White and Color Ambiance Lightguide Ellipse 60W

EL190 // attacco E27 // chiara, tubo interno luminoso // 16 milioni di colori RGB // vetro



220 - 240V  
50 - 60Hz

Cicli  
50.000 x

25.000  
ore

IP  
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue White and Color Ambiance Lightguide Ellipse E27 60W	6.8	60	G	2000-6500 K + Color	500	190	245	190	8719514419278	41927800	99.90

## Corda Hue Lightguide nera

Corda allungabile



IP  
IP20



Tipo	Potenza (W)	Potenza equiv. (W)	EEL	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Corda Hue Lightguide Nera					1500				8719514419452	41945200	49.90

# Hue Accessory

Per controllare le luci anche quando il telefono è lontano

## Gestisci le attività quotidiane

Con il **Dimmer Hue** potrai regolare e personalizzare l'illuminazione di casa in base alle tue attività per il massimo comfort e l'atmosfera giusta in qualsiasi momento della giornata.

**Hue Tap dial switch**, uno dei nostri accessori più flessibili, con un design elegante e opaco, tanto bello quanto funzionale, fa la sua figura anche quando non lo si usa per controllare le luci. Programma ciascuno dei quattro pulsanti per impostare qualsiasi scena, anche in Stanze o Zone diverse, e ruota la manopola per attenuare e intensificare le luci.

## Sicurezza e risparmio energetico

Grazie ai sensori di presenza e movimento le luci si accenderanno al passaggio e si spegneranno automaticamente per permetterti di sentirti al sicuro sia dentro che fuori casa e, al contempo, risparmiare energia grazie all'utilizzo delle luci solo quando necessario.

## Luci sempre connesse

Installato dietro gli interruttori della luce, il **Wall switch module** di **Philips Hue** ti consente di utilizzare gli interruttori esistenti con le luci Hue. Le tue luci rimarranno sempre accese e raggiungibili e potrai utilizzare l'interruttore persino per impostare più scene su una singola luce o più, sia in una stanza che in una zona.





## Hue Bridge

materiale sintetico //



Tipo	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Bridge	90.9	26	90.6	8719514342620	34262000	59.90



## Hue Dimmer Switch V2 Interruttore Wireless

plastica //



Tipo	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Dimmer Switch V2 Interruttore Wireless	15	125	80	8719514274617	27461700	21.90



## Hue Sensore di Movimento

materiale sintetico // distanza di rilevamento: 5 m // angolo di visione: 100° //  
tipo di batteria: 2xAAA (incluso) // durata della batteria: 2 anni



Tipo	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Sensore di Movimento	30	55	55	8719514342125	34212500	44.90



## Hue Smart plug

materiale sintetico // capacità massimo di carico: 2200W



Tipo	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Smart plug	51	84	51	8719514342309	34230900	34.90

NUOVO



## Hue Smart plug Confezione da 3

materiale sintetico // capacità massimo di carico: 2200W



Tipo	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Smart plug Confezione da 3	51	84	51	8720169258341	25834100	99.99



## Hue Tap Dial Switch bianco

plastica //



IP  
IP20



Tipo	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Tap dial switch Interruttore Wireless Bianco	55	55	81	8719514440999	44099900	49.90



## Hue Tap Dial Switch nero

plastica //



IP  
IP20



Tipo	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Tap dial switch Interruttore Wireless Nero	55	55	81	8719514440937	44093700	49.90



## Hue Wall Switch module

plastica //



IP  
IP20



Tipo	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Wall Switch module	10	43	38	8719514318045	31804500	44.90



## Hue Wall Switch module Confezione da 2

plastica //



IP  
IP20



Tipo	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Wall Switch module Confezione da 2	10	43	38	8719514318021	31802100	79.90

# Hue Festavia

Aggiungi un tocco di magia a tutti i giorni dell'anno e in particolare a quelli delle feste

**Le stringhe di luci Philips Hue Festavia sono le decorazioni perfette** per aggiungere atmosfera a qualsiasi spazio interno o esterno in occasione delle festività natalizie, in un'occasione speciale o regalando un tocco personale alla quotidianità.

La stringa di luci Festavia è disponibile in versione 250 o 500 mini-LED lungo un cavo nero. Ogni LED può replicare milioni di colori e/o ogni tonalità di luce bianca.

Crea un look colorato con un mix di colori e sfumature, aggiungi un'illuminazione morbida e accogliente con una calda tonalità di luce bianca, usa la luce bianca e prova gli effetti dinamici che fanno scintillare o brillare la luce come una candela.

Con l'app Hue, hai a portata di mano tutte le opzioni per personalizzare la tua illuminazione. Le Festavia sono resistenti alle intemperie, quindi si possono utilizzare ovunque si voglia, sia in interni che in esterni.





NUOVO

## Hue Festavia stringa di luci LED

Hue White and color ambience // sintetico // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico // 250 luci (20m) , 500 luci (2x20m) // alimentatore 30W (ip44) incluso // diametro led 5mm //



220 - 240V  
50 - 60Hz



15.000  
ore



IP54



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Festavia stringa di luci 250 LED 20m	14	2000-6500 K + Color	-	200	30	50	8720169246621	24662100	219.99
Hue Festavia stringa di luci 500 LED 2x20m	28	2000-6500 K + Color	-	2 x 200	30	50	8720169246867	24686700	359.99



Hue Festavia stringa  
250 LED 20m



Hue Festavia stringa  
500 LED 2x20m

# Hue Outdoor

Illumina i tuoi esterni con la luce connessa

## Sentiti il benvenuto a casa

Configura le luci per darti il benvenuto quando arrivi a casa. Philips Hue accende automaticamente le luci in giardino e nel vialetto di accesso al tuo arrivo, proprio come le luci connesse per interni. Puoi anche utilizzare le luci per dare l'impressione di essere a casa anche quando non ci sei. Philips Hue ti garantisce tranquillità a casa e fuori.

## Arricchisci i tuoi ambienti esterni

Libera la tua immaginazione e lascia che Philips Hue illumini al meglio i tuoi spazi esterni. Puoi scegliere l'atmosfera più adatta a tutte le occasioni: una festa con molti invitati, una cena romantica oppure un momento di relax in una notte d'estate. Regolando il colore e il livello della luce, puoi creare l'atmosfera più adatta per goderti ogni minuto all'esterno.

L'illuminazione Philips Hue è destinata a tutta la casa, sia all'interno che all'esterno. Abbiamo due tipi di luci per esterni: quelle standard a tensione di rete e quelle a basso voltaggio, che si collegano semplicemente a un qualsiasi punto luce esterno. La linea Basso Voltaggio consente una maggiore flessibilità nella progettazione dell'illuminazione esterna: i prodotti sono a bassa tensione, sicuri da usare e facili da installare.

Qualunque sia la tua scelta, Philips Hue ti permette di trasformare gli ambienti esterni con una luce intelligente.

## Qual è l'opzione migliore per te?

### Basso Voltaggio

### Voltaggio Standard Tensione di rete

24 V

Voltaggio

220 V



Bridge richiesto



Posizionabile ovunque



Collegamento diretto alla tensione di rete



Alimentatore separato necessario





## Hue Lightstrip outdoor

Hue White and color ambience // silicone // sorgente luminosa inclusa // alimentatore incluso // supporti di installazione a C inclusi //



24V



Classe energetica  
G



25.000  
ore



IP67



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Lightstrip outdoor 2m *	19	2000-6500K + Color	800	1990	20	11	8718699709839	70983900	139,99
Hue Lightstrip outdoor 5m *	37.5	2000-6500K + Color	1490	4870	20	11	8718699709853	70985300	239,99

\* Illuminazione non garantita negli ultimi 5cm



### Hue Lightstrip outdoor 2 m

Driver: 115 x 51 x 38 mm  
 Unità di controllo: 80 x 42 x 20 mm  
 Cavo di alimentazione compreso di driver: 3 500 mm  
 Cavo da unità di controllo a striscia: 480 mm



### Hue Lightstrip outdoor 5 m

Driver: 115 x 51 x 38 mm  
 Unità di controllo: 80 x 42 x 20 mm  
 Cavo di alimentazione compreso di driver: 3 500 mm  
 Cavo da unità di controllo a striscia: 480 mm



## Hue Amarant

Hue White and color ambiance // materiale sintetico // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico // alimentatore non incluso



24V



Classe energetica  
G



25.000  
ore



IP65



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Amarant proiettore da terra nero *	20	2000-6500K + Color	1400	795	50	68	8718696174425	1746630P7	189,99



### Hue Amarant proiettore da terra nero - Estensione a bassa tensione

Connettore a T incluso  
Lunghezza cavo dell'apparecchio: 500 mm  
Lunghezza cavo di estensione: 2500 mm



## Hue Calla

Hue White and color ambiente // metallo (palo basso), alluminio (pedistallo) e acciaio (pedistallo) // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico // alimentatore non incluso //



24V



Classe energetica  
G



25.000  
ore



IP65



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Calla Palo Basso Esterno Nero - Estensione	8	2000-6500 K + Color	600	104	400	104	8718696170557	1743730P7	169,99
Hue Calla Piedistallo Nero - Estensione *	8	2000-6500 K + Color	600	104	252	104	8718696167991	1742030P7	129,99
Calla Hue Inox Piedistallo Esterno in Acciaio - Estensione	8	2000-6500 K + Color	600	104	252	104	8719514388499	38849900	149,99



### Hue Calla Palo Basso Esterno Nero - Estensione a bassa tensione

Alimentatore non incluso  
Connettore a T incluso  
Diametro base: 104 mm  
Lunghezza picchetto: 164 mm  
Lunghezza cavo dell'apparecchio: 600 mm  
Lunghezza cavo estensione: 5000 mm



### Hue Calla Piedistallo Nero - Estensione a bassa tensione

Alimentatore non incluso  
Connettore a T incluso  
Diametro base: 104 mm  
Lunghezza picchetto: 185 mm  
Lunghezza cavo dell'apparecchio: 500 mm  
Lunghezza cavo estensione: 5000 mm



### Hue Calla Piedistallo Acciaio - Estensione a bassa tensione

Alimentatore non incluso  
Connettore a T incluso  
Diametro base: 104 mm  
Lunghezza picchetto: 185 mm  
Lunghezza cavo dell'apparecchio: 500 mm  
Lunghezza cavo estensione: 2500 mm





## Hue Lily

Hue White and color ambiente // alluminio (Lily) e metallo (Lily XL) // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



24V



Classe energetica  
G



25.000  
ore



IP65



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Lily Faretto antracite in alluminio	8	2000-6500K + Color	600	84	194	70	8718696169087	1742830P7	149,90
Hue Lily Faretto antracite in alluminio Confezione da 3	8	2000-6500K + Color	600	84	194	70	8718696167960	1741430P7	349,99
Hue Lily Faretto antracite in alluminio - Estensione *	8	2000-6500K + Color	600	84	194	70	8718696167977	1741530P7	109,99
Hue Lily XL Faretto nero in metallo *	15	2000-6500K + Color	1050	112	190	112	8718696174364	1746230P7	159,99

\* Alimentatore non incluso



### Hue Lily Faretto antracite

Alimentatore incluso  
Connettore a T incluso solo nella confezione da 3  
Diametro base: 70 mm  
Lunghezza picchetto: 297 mm  
Lunghezza cavo dell'apparecchio: 500 mm  
Lunghezza cavo di estensione: 5000 mm



### Hue Lily Faretto antracite - Estensione a bassa tensione

Alimentatore non incluso  
Connettore a T incluso  
Diametro base: 70 mm  
Lunghezza picchetto: 297 mm  
Lunghezza cavo dell'apparecchio: 500 mm  
Lunghezza cavo di estensione: 5000 mm



### Hue Lily XL Faretto nero - Estensione a bassa tensione

Alimentatore non incluso  
Connettore a T incluso  
Diametro base: 70 mm  
Lunghezza picchetto: 297 mm  
Lunghezza cavo dell'apparecchio: 500 mm  
Lunghezza cavo di estensione: 2500 mm





## Hue Impress

Hue White and color ambience // metallo, vetro // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
G



25.000  
ore



IP44



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Impress Lampada da parete nero	15.8	2000-6500K + Color	1200	190	240	117	8718696170496	1743030P7	169,99
Hue Impress Lampada da parete rettangolare nero	15.8	2000-6500K + Color	1200	120	240	141	8718696170489	1742930P7	149,99
Hue Impress Lampada da parete rettangolare nero - Estensione *	15.8	2000-6500K + Color	1200	141	240	120	8718696174333	1745930P7	159,99
Hue Impress Palo basso nero	15.8	2000-6500K + Color	1200	100	770	100	8718696170519	1743230P7	209,99
Hue Impress Piedistallo nero	15.8	2000-6500K + Color	1200	100	400	100	8718696170502	1743130P7	189,99
Hue Impress Piedistallo nero - Estensione *	15.8	2000-6500K + Color	1200	100	400	100	8718696170526	1743430P7	189,99

\* 24 V / Alimentatore non incluso



Hue Impress  
Lampada da parete nero




Hue Impress Lampada da parete rettangolare nero -  
Estensione a bassa tensione

Alimentatore non incluso  
Connettore a T incluso  
Lunghezza cavo dell'apparecchio: 500 mm  
Lunghezza cavo di estensione: 5 000 mm



Hue Impress  
Lampada da parete rettangolare nero



Hue Impress  
Palo basso nero



Hue Impress  
Piedistallo nero



Hue Impress Piedistallo nero -  
Estensione a bassa tensione

Alimentatore non incluso  
Connettore a T incluso  
Lunghezza picchetto: 164 mm  
Lunghezza cavo dell'apparecchio: 500 mm  
Lunghezza cavo di estensione: 5 000 mm



## Hue Eonic

Hue White and color ambience // metallo, vetro // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
G



25.000  
ore



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Eonic Lampada da parete/soffitto nero	15	2000-6500K + Color	1150	260	115	260	8718696170564	1743830P7	189,99
Hue Eonic Lampada da parete up nero	15	2000-6500K + Color	1150	194	301	244	8718696170571	1743930P7	189,99
Hue Eonic Lampada da parete down nero	15	2000-6500K + Color	1150	194	312	244	8718696170588	1744030P7	189,99
Hue Eonic Piedistallo nero	15	2000-6500K + Color	1150	163	322	163	8718696170595	1744130P7	189,99
Hue Eonic Palo basso nero	15	2000-6500K + Color	1150	163	1000	163	8718696170601	1744230P7	209,99



Hue Eonic  
Lampada da parete/soffitto nero

---

Hue Eonic  
Lampada da parete up nero



Hue Eonic  
Lampada da parete down nero

---



Hue Eonic Piedistallo nero

Hue Eonic Palo basso nero



## Hue Daylo

Hue White and color ambience // acciaio inossidabile (Daylo inox), metallo (Daylo nero) // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
G



25.000  
ore



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Daylo PLampada da parete inox	15	2000-6500K + Color	1050	220	76	220	8718696174418	1746547P7	149,99
Hue Daylo PLampada da parete nero	15	2000-6500K + Color	1050	220	76	220	8718696174401	1746530P7	139,99



Hue Daylo  
Lampada da parete inox

Hue Daylo  
Lampada da parete nero



## Hue Resonate

Hue White and color ambience // acciaio inossidabile (Resonate inox), metallo (Resonate nero) // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
G



25.000  
ore



IP44



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Resonate Lampada a parete up/down inox	15,8	2000-6500 K + Color	1200	120	180	93	8718696174395	1746447P7	169,99
Hue Resonate Lampada a parete up/down nera	15,8	2000-6500 K + Color	1200	120	180	93	8718696174388	1746430P7	159,99
Hue Resonate Lampada a parete down alluminio	15,8	2000-6500 K + Color	590	120	120	93	8719514466777	46677700	119,99



Hue Resonate  
Lampada a parete  
Up/Down inox

Hue Resonate  
Lampada a parete  
Up/Down nera

Hue Resonate  
Lampada a parete  
Down alluminio



## Hue Appear

Hue White and color ambience // metallo // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
G



25.000  
ore



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Appear Lampada da parete up/down inox	15.8	2000-6500K + Color	1200	117	240	84	8718696176207	1746347P7	179,99
Hue Appear Lampada da parete up/down nero	15.8	2000-6500K + Color	1200	117	242	84	8718696174371	1746330P7	159,99



Hue Appear Lampada a parete  
Up/Down inox

Hue Appear Lampada a parete  
Up/Down nero



## Hue Nyro

Hue White and color ambience // metallo // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //

  
220 - 240V  
50 - 60Hz

  
Classe energetica  
G

  
25.000  
ore

  
IP44



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Nyro Piedistallo nero	13.5	2000-6500K + Color	1000	255	400	99	8718696174296	1745530P7	189,99
Hue Nyro Lampada a muro nero	13.5	2000-6500K + Color	1000	254	101	88	8718696174302	1745630P7	139,99



Hue Nyro Piedistallo nero

Hue Nyro Lampada a muro nero



## Hue Discover

Hue White and color ambience // metallo, materiale sintetico // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



120 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
G



25.000  
ore



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Discover Proiettore nero	30	2000-6500K + Color	2300	220	153	160	8718696170533	1743530P7	199,99



Hue Discover



NUOVO

## Hue Dymera

Hue White and color ambience // metallo // sorgente luminosa inclusa // bianco dinamico //



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
G



25.000  
ore



IP44



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Dymera lampada da parete per interni ed esterni biemissione	10.2	2000-6500K + Color	1020	230	94	160	8720169234505	23450500	219,99



Hue Dymera Lampada da parete

# Hue Outdoor White





## Hue Lucca

Hue White // alluminio // sorgente luminosa inclusa //



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
F



25.000  
ore



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Lucca Lampada da parete antracite	9	2700K	806	215	115	170	8718696166048	1740193PO	99,99
Hue Lucca Piedistallo antracite	9	2700K	806	142	400	142	8718696166055	1740293PO	129,99
Hue Lucca Palo basso antracite	9	2700K	806	142	770	142	8718696166062	1740393PO	149,99



Hue Lucca Palo basso antracite



Hue Lucca Piedistallo antracite



Hue Lucca Lampada da parete antracite



## Hue Turaco

Hue White // alluminio // sorgente luminosa inclusa //



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
F



20.000  
ore



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Turaco Palo Basso Grigio scuro	9	2700K	806	121	802	121	8718696154489	1647493PO	149,99
Hue Turaco Piedistallo Grigio scuro	9	2700K	806	121	402	121	8718696154472	1647393PO	129,99
Hue Turaco Lampada a muro Grigio scuro	9	2700K	806	118	212	101	8718696154465	1647293PO	99,99



Hue Turaco Palo basso  
grigio scuro



Hue Turaco Piedistallo  
grigio scuro



Hue Turaco Lampada a muro  
grigio scuro



## Hue Welcome

Hue White // metallo, silicone // metallo, materiale sintetico // sorgente luminosa inclusa //



120 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
E



25.000  
ore



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Welcome Proiettore nero	20.5	2600K	2300	222.2	153	161.6	8719514382763	38276300	159,99



Hue Welcome



## Hue Tuar

Hue White // alluminio // sorgente luminosa inclusa //



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
F



25.000  
ore



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Tuar Lampada a muro inox	9	2700 K	806	179	185	151.5	8718696166079	1740447P0	99,99



Hue Tuar Lampada a muro inox



## Hue Inara

Hue White Filament // metallo // sorgente luminosa inclusa //



220 - 240V  
50 - 60Hz



Classe energetica  
G



25.000  
ore



Tipo	Potenza (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Inara Hue - Lampada da parete Up Nero in Metallo con lampadina filamento ST64	7	2100 K	550	220	280	260	8719514388512	38851200	109,99




Hue Inara Lampada a muro nera

# Accessori Outdoor

Aumenta l'illuminazione dei tuoi ambienti esterni



Facile da connettere ed estendere tramite attacco avvitabile



L'alimentatore 40W consente la configurazione base a bassa tensione



Facile da connettere ed estendere tramite attacco avvitabile



L'alimentatore 100W consente una configurazione a bassa tensione più ampia




Collegare facilmente più cavi a bassa tensione con la doppia connessione




## Esempi di possibili configurazioni a basso voltaggio

40 W



100 W





## Hue Sensore di movimento

materiale sintetico // distanza di rilevamento: 12 m //  
 Angolo di visione orizzontale: 160° // Angolo di visione verticale: 80° //  
 Opzioni di montaggio: a parete, ad angolo e flessibile (ed es fascetta)



Tipo	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Sensore di movimento	76	64	76	8719514342262	34226200	59,99

## Hue Alimentatore 40W

materiale sintetico //



Tipo	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Alimentatore 40W	118	42	65	8719514413979	41397900	49,90

## Hue Alimentatore 100W

materiale sintetico //



Tipo	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Alimentatore 100W	200	45	70	8719514414150	41415000	89,99

## Hue Cavo prolunga esterno 5 m

materiale sintetico //



Tipo	↔ (mm)	↑ (mm)	↗ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Cavo prolunga esterno 5m	5000	20	20	8718696168721	1742430PN	19,90



## Hue Cavo prolunga esterno 2.5 m + T-part

materiale sintetico //



Tipo	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Cavo prolunga esterno 2.5m + T-part	2500	20	20	8718696176078	1748930PN	24.90

T-part: 119 → 85 / 47mm

## Hue Cavo prolunga esterno 2.5 m

materiale sintetico //



Tipo	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue Cavo prolunga esterno 2.5m	2500	13	13	8718696176641	1736830PN	12.90

## Hue T-part a bassa tensione

materiale sintetico //



Tipo	↔ (mm)	↑ (mm)	↙ (mm)	EAN	Local Code	Prezzo consigliato (incl. IVA) €
Hue T-part	85	19	47	8718696176658	1736930PN	14.90



**Signify Italy S.p.A.**

Sede legale e amministrativa: Viale Sarca 235, 20126, Milano

Tel: +39 02.91946.1

**Numero verde: 800687109**

[www.signify.com](http://www.signify.com)

© 2024 Signify Holding B.V. Tutti i diritti riservati. Signify si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e/o di cessare la produzione di qualsiasi articolo in qualsiasi momento senza preavviso o obblighi e declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso della presente pubblicazione.

Edizione Settembre 2024

[www.philips-hue.com](http://www.philips-hue.com)